

2026年3月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2026年4月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価 格 改 定 表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
レンタルカタログVol.2
サイエンスカタログ2024-2025
災害対策カタログ2025

2026年4月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
0-1405-02	交換用先端ゴム (黒/φ18.5mm) 10018BL	400	420			1765							
0-1442-01	ブライトン-100 シーネ 3号 75mm×450mm 1箱(10枚入) 15651	3,530	3,780			582							
0-1442-02	ブライトン-100 シーネ 4号 100mm×450mm 1箱(10枚入) 15652	4,710	5,040			582							
0-1442-03	ブライトン-100 シーネ 6-1号 150mm×450mm 1箱(10枚入) 15653	7,060	7,550			582							
0-1442-04	ブライトン-100 シーネ 6-2号 150mm×900mm 1箱(10枚入) 15654	14,120	15,110			582							
0-1442-05	ブライトン-100 ロール 2号 50mm×1.8m 1巻(4巻入) 15641	3,760	4,020			582							
0-1442-06	ブライトン-100 ロール 3号 75mm×1.8m 1巻(4巻入) 15642	5,650	6,050			582							
0-1442-07	ブライトン-100 ロール 4号 100mm×1.8m 1巻(4巻入) 15643	7,540	8,070			582							
0-1442-08	ブライトン-100 ロール 6号 150mm×1.8m 1巻(4巻入) 15644	11,300	12,090			582							
0-1762-01	検便容器 A型 白 ネジキャップ式・ラベル付き 100個入	3,240	3,570	-	-	267							
0-1762-02	検便容器 A型 緑 ネジキャップ式・ラベル付き 100個入	3,240	3,570	-	-	267							
0-1762-03	検便容器 B型 白 紙フタ式 100個入	2,220	2,450	-	-	267							
0-1762-04	検便容器 B型 緑 紙フタ式 100個入	2,220	2,450	-	-	267							
0-1762-06	検便管 緑 100個入	6,160	6,780	-	-	267							
0-1762-06-52	(小分け)検便管 緑 1個	70	80	-	-	267							
0-1762-07	検便用スプーン 100個入	750	830	-	-	267							
0-1762-09	木製へら 100個入 75mm	600	660	-	-	267							
0-1762-10	検便容器11バック 緑 ワンタッチ式・ラベル付き 100個入	2,360	2,600	-	-	267							
0-1919-11	検便用スポイト 10mL 50個入	830	920			259							
0-1925-01	散薬瓶 150mL 透明 キャップ黒 1本 150mL(透明)	1,740	1,920			1538							
0-1925-02	散薬瓶 150mL 透明 キャップ赤 1本 150mL(透明)	1,740	1,920			1538							
0-1926-01	散薬瓶 300mL 透明 キャップ黒 1本 300mL(透明)	2,090	2,300			1538							
0-1926-02	散薬瓶 300mL 透明 キャップ赤 1本 300mL(透明)	2,090	2,300			1538							
0-1927-01	散薬瓶 500mL 透明 キャップ黒 1本 500mL(透明)	3,340	3,680			1538							
0-1927-02	散薬瓶 500mL 透明 キャップ赤 1本 500mL(透明)	3,340	3,680			1538							
0-1928-01	散薬瓶 150mL 茶褐色 キャップ黒 1本 150mL(茶褐色)	2,090	2,300			1538							
0-1928-02	散薬瓶 150mL 茶褐色 キャップ赤 1本 150mL(茶褐色)	2,090	2,300			1538							
0-1929-01	散薬瓶 300mL 茶褐色 キャップ黒 1本 300mL(茶褐色)	2,270	2,500			1538							
0-1929-02	散薬瓶 300mL 茶褐色 キャップ赤 1本 300mL(茶褐色)	2,270	2,500			1538							
0-1930-01	散薬瓶 500mL 茶褐色 キャップ黒 1本 500mL(茶褐色)	3,680	4,050			1538							
0-1930-02	散薬瓶 500mL 茶褐色 キャップ赤 1本 500mL(茶褐色)	3,680	4,050			1538							
0-1931-01	散薬瓶用 キャップ黒 1個	430	480			1538							
0-1931-02	散薬瓶用 キャップ赤 1個	430	480			1538							
0-1932-01	散薬瓶用 ラベル黒 100枚入 ラベル(黒) 100枚入	850	940			1538							
0-1932-02	散薬瓶用 ラベル赤 100枚入 ラベル(赤) 100枚入	850	940			1538							
0-319-90	メンティップ(経軸) 外科・皮膚科・小児科 φ9.0×75mm 1袋(50本/袋×15袋入) 50P758S	3,900	4,610			411							
0-319-91	メンティップ(経軸) 耳鼻科 φ1.9×147mm 1箱(2本/袋×400袋入) 2P1501	5,900	6,980			411							
0-319-92	メンティップ(経軸) 口腔ケア φ15.4×154mm 1箱(5本/袋×20袋入) 5P1515	3,000	3,550			411							
0-319-93	メンティップ(経軸) 外科・皮膚科・小児科 φ9.0×75mm 1袋(10本/袋×30袋入) 10P758S	1,900	2,250			411							
0-319-94	メンティップ(経軸) 口腔ケア φ14.0×150mm 1箱(1本袋×70袋入) 1P1514	2,200	2,600			411							
0-3201-31	スタイレット(気管チューブ挿入用) 大	2,000	2,200			860							
0-3201-32	スタイレット(気管チューブ挿入用) 小	2,300	2,500			860							
0-3228-11	酸素吸入・吸引スタンド OVH-1000S型 シュレーダー方式(アムコ型) OVH-1000(S型)	61,000	66,800			552							
0-3228-12	酸素吸入・吸引スタンド OVH-1000P型 ビン方式(川重型) OVH-1000(P型)	61,000	65,500			552							
0-3229-01	流量計付加湿器(バイピング用)アムコ型(シュレーダー方式) N-102SB(S型)	10,000	10,600			563							
0-3229-02	流量計付加湿器(バイピング用)川重型(ビン方式) N-102SB(P型)	9,500	10,000			563							
0-4137-46	ナビスチムキヤベネット 900×500×1050mm フィルム保管庫 RWS-10KR	71,600	69,800			1366							
0-4485-01	検診用平利シート 200枚入 白 FF-365	2,450	2,650			1243							
0-5254-02	三角巾 A(紙袋入) 25袋入 004-040005	9,260	10,100			407							
0-5347-01	トレイBOX(鍵付) A3用グリーン 470×360×205mm 302H	10,000	10,500	1024	1024	1382							
0-5347-02	トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 302H	10,000	10,500	1024	1024	1382							
0-5347-03	トレイBOX(鍵付) A3用ピンク 470×360×205mm 302H	10,000	10,500	1024	1024	1382							
0-5347-05	トレイBOX(鍵付) A3用ブルー 470×360×205mm 304H	10,600	11,000	1024	1024	1382							
0-5347-06	トレイBOX(鍵付) A3用ピンク 470×360×205mm 304H	10,600	11,000	1024	1024	1382							
0-5347-11	トレイBOX(鍵付) A4用グレー 290×360×205mm 404H	7,200	7,500	1024	1024	1382							
0-5347-13	トレイBOX(鍵付) A4用ブルー 290×360×205mm 402H	7,100	7,400	1024	1024	1382							
0-5347-14	トレイBOX(鍵付) A4用ピンク 290×360×205mm 402H	7,100	7,400	1024	1024	1382							
0-5751-11	ヨーロビアンカード(アルチアトレイ) ブルー 850×540×1050mm EL-TB	133,000	120,000			1427							
0-5751-12	ヨーロビアンカード(アルチアトレイ) ピンク 850×540×1050mm EL-TP	133,000	120,000			1427							
0-5933-01	フィジオロール 青 300×500mm LP8800	7,800	8,200			683							
0-5933-02	フィジオロール 赤 400×650mm LP8801	12,000	13,500			683							
0-5933-03	フィジオロール 黄 550×900mm LP8802	16,000	18,000			683							
0-5933-04	フィジオロール 青 700×1150mm LP8803	24,000	28,000			683							
0-5933-05	フィジオロール 赤 850×1300mm LP8804	38,000	42,000			683							
0-663-12	便器椅子用 交換用便座	10,200	10,500			1812							
0-663-13	便器椅子用 交換用バケツ	2,100	2,200			1812							
0-6962-26	ネプライザー・ミコンPRO用 エアフィルター 1袋(2個入) PRO1F019-002	800	850			533							
0-6966-01	壁掛吸引器 ピンクビン方式(川重型) WS-1400(P型)	42,000	44,500			550							
0-6966-02	壁掛吸引器 ブルービン方式(川重型) WS-1400(P型)	42,000	44,500			550							
0-6966-03	壁掛吸引器 ピンクシュレーダー方式(アムコ型) WS-1400(S型)	42,000	44,500			550							
0-6966-04	壁掛吸引器 ブルーシュレーダー方式(アムコ型) WS-1400(S型)	42,000	44,500			550							
0-7022-11	検尿コップ紙製200印入 フタ付 減菌済 200mL 50個入 34090	5,720	6,300			256							
0-7596-01	ネオフィード栄養ホドトル 600mL オレンジ 5個入 6417	3,010	2,800			510							
0-7656-01	エクササイズマット ST180 ブルー H-7465B	13,700	14,500			685							
0-7656-02	エクササイズマット ST180 グリーン H-7465G	13,700	14,500			685							
0-7656-03	エクササイズマット ST180 シルバー H-7465S	13,700	14,500			685							
0-7656-04	エクササイズマット ST180 オレンジ H-7465V	13,700	14,500			685							
0-7656-05	エクササイズマット ST180 イエロー H-7465Y	13,700	14,500			685							
0-7656-06	エクササイズマット ST180 ダークグリーン H-7465DG	13,700	14,500			685							
0-7656-07	エクササイズマット ST180 レッド H-7465R	13,700	14,500			685							
0-7844-01	ピンセット(太波) A037-2513	2,500	2,750			1272							
0-7844-02	ピンセット(太波) A037-2515	2,600	2,860			1272							
0-7844-03	ピンセット(太波) A037-2516	3,100	3,410			1272							
0-7844-04	ピンセット(太波) A037-2517	3,600	3,960			1272							
0-7845-01	ピンセット(小波)無鉤 A038-0546	2,200	2,420			1272							
0-7845-02	ピンセット(小波)無鉤 A038-0547	2,300	2,530			1272							
0-7845-03	ピンセット(小波)無鉤 A038-0549	2,900	3,190			1272							
0-7845-04	ピンセット(小波)無鉤 A038-1550	3,300	3,630			1272							
0-7846-01	ピンセット(小波)有鉤 A043-0616	2,400	2,640			1272							
0-7846-02	ピンセット(小波)有鉤 A043-0623	2,600	2,860			1272							
0-7846-03	ピンセット(小波)有鉤 A043-0635	3,100	3,410			1272							
0-7846-05	ピンセット(小波)有鉤 A043-1637	3,800	4,180			1272							
0-7847-01	外科剪刀 両鈍 直 B022-0286	4,300	4,730			1267							
0-7847-02	外科剪刀 両鈍 曲 B022-0305	4,300	4,730			1267							
0-7848-01	外科剪刀 両尖 直 B022-0288	4,300	4,730			1267							
0-7848-02	外科剪刀 両尖 曲 B022-0307	4,300	4,730			1267							
0-7849-01	外科剪刀 片尖 直 B022-0287	4,300	4,730			1267							
0-7849-02	外科剪刀 片尖 曲 B022-0306	4,300	4,730			1267							
0-7850-01	外科剪刀 両鈍ハズシ 直 B022-1286	5,400	5,940			1267							
0-7850-02	外科剪刀 両鈍ハズシ 曲 B022-1305	5,400	5,940			1267							
0-7851-01	外科剪刀 両尖ハズシ 直 B022-1288	5,400	5,940			1267							
0-7851-02	外科剪刀 両尖ハズシ 曲 B022-1307	5,400	5,940			1267							
0-7852-01	外科剪刀 片尖ハズシ 直 B022-1287	5,400	5,940			1267							
0-7852-02	外科剪刀 片尖ハズシ 曲 B022-1306	5,400	5,940			1267							
0-7854-01	鉗鉤(エイコウ) 1爪(1ソウ) R094-1236	4,800	5,280			1286							
0-7854-02	鉗鉤(エイコウ) 2爪(2ソウ) R094-1237	4,800	5,280			1286							
0-7856-01	扁平鉤(ヘンペイコウ) 小型両頭型 R089-1169	6,000	6,600			1287							
0-7859-01	吸引喉管(目形式) Z161-2868	18,000	19,800			1288							
0-7861-01	両頭鉗鉤												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
0-8135-01	ステッキストラップ 黒 PW-STRAP BK	590	620			1765							
0-8135-02	ステッキストラップ 茶 PW-STRAP BR	590	620			1765							
0-847-08	交換用先端ゴム (ロフトランドクラッチ用/ 既/ φ21mm) 20022GR	320	340			1765							
0-8665-01	ストレッチャー 円柱型 (ブルー) H7280	7,400	7,200			683							
0-8733-01	透明麻着 (男性用/ 800mm) J 02811150 (男性用)	660	730			1820							
0-8733-02	透明麻着 (女性用/ 800mm) J 02812150 (女性用)	770	850			1820							
0-9156-01	スタンディングフレームカート フレーム 小 DS-226-351-0	42,800	46,800			1486							
0-9156-02	スタンディングフレームカート フレーム 大 DS-226-361-0	45,500	49,800			1486							
0-9156-03	スタンディングフレームカート用 袋小 DS-226-550-3	9,400	9,600			1486							
0-9156-04	スタンディングフレームカート用 袋大 DS-226-560-3	11,500	11,800			1486							
0-9445-11	ドクターバッグ (3WAY) 400×160×300 EB00.003 DOCTORS	34,100	41,000			1979							
0-9516-01	バイピング流量計 (加温補付) 川重型 (ビン方式) N-102-DXB P型	12,000	12,800			563							
0-9516-02	バイピング流量計 (加温補付) アムコ型 (シュレダー方式) N-102-DXB S型	12,500	13,500			563							
0-9516-03	バイピング流量計 (加温補付) 川重型 (ビン方式) N-102-DXP P型	12,000	12,800			563							
0-9516-04	バイピング流量計 (加温補付) アムコ型 (シュレダー方式) N-102-DXP S型	12,500	13,500			563							
0-9561-01	アルコール手指消毒器 ハンドクリーナーⅢ TEK-M4-2	42,000	56,000				137						
0-9584-01	ソルスバタオルホルダー 専用減湿タオル TW-180	46,200	48,600			1223							
0-9604-01	耳鼻奥物鉗子 (小比木式) 140mm N376-5411	18,000	19,800			1317							
0-9607-01	アリゲーター鉗子 (デリケート) 90mm N374-4391	30,000	33,000			1317							
0-9607-02	アリゲーター鉗子 (デリケート) 140mm N374-4392	36,000	39,600			1317							
0-9607-03	アリゲーター鉗子 (デリケート) 185mm N374-4393	43,000	47,300			1317							
0-9609-01	マイクロ鉗子 80mm N375-0301	43,000	47,300			1317							
0-9865-02	ナビローエブロン (袖付き) クリア 50枚入	7,030	6,300	2305	2305	933							
I-028-01	異物混入防止保護メガネ SOC SN-727PET-AF	4,800	5,280	2451	2451								
I-029-01	JIS保護メガネ SOC SN-730PET-AF	2,870	3,160	2451	2451								
I-039-11	【滅菌済】クリーンペーパー A4 ブルー	4,100	4,510	2516	2516								
I-054-24	pH電極 低イオン濃度サリウム用5×5電極	39,900	38,000	556	556							508	
I-054-25	pH電極 5×5質含有サリウム用5×5電極	29,400	26,000	556	556							508	
I-054-26	pH電極 粘性サリウム用5×5電極	60,900	57,000	556	556							508	
I-069-01	真空デシケーター コンセント無 VW型	240,000	259,000	994	994								
I-069-02	真空デシケーターコンセント付 VW-C型	270,000	292,000	994	994								
I-103-11-22	ラコムエース (デジタル恒温器平型 水槽付) 出荷前点検検査書付き HT-100VND	120,000	128,000	77	77								
I-1185-01	アスピレーター用真空ゲージ	8,130	8,570	389	389								
I-1186-11-22	ミックスローターバリアブル ローラー3本 出荷前点検検査書付 VMR-3R	138,000	146,000	278	278								
I-1186-12-22	ミックスローターバリアブル ローラー5本 出荷前点検検査書付 VMR-5R	142,000	150,000	278	278								
I-1187-01	ハイレジッシュージャッキ J-1	283,000	317,000	302	302								
I-1187-02	ハイレジッシュージャッキ J-5	360,000	385,000	302	302								
I-1187-03	ハイレジッシュージャッキ J-5K	405,000	398,000	302	302								
I-1277-11	LED光源用標準高集光レンズ SH-F30	5,500	8,000	780	780								
I-1284-01	ミラクルワイプ 4×4インチ 1パック (150枚/袋×4袋入) TX4004	37,600	38,800	2484	2484								
I-1284-02	ミラクルワイプ 9×9インチ 1パック (50枚/袋×3袋入) TX4009	30,200	31,100	2484	2484								
I-1341-04	デジタル攪拌機 (ブラシレスタイプ) 375rpm BLG-4D	130,700	117,000	195	195								
I-1351-01	マイクロバーナー R-2001	7,500	7,900	1853	1853								
I-1361-01	PTFEポンプ A 124-16	72,900	75,600	377	377								
I-1371-01	新庄ボトル (ACE GLASS) 50mL 5555-23	37,100	47,900	1597	1597								
I-1371-02	新庄ボトル (ACE GLASS) 125mL 5555-25	54,800	70,800	1597	1597								
I-1371-03	新庄ボトル (ACE GLASS) 250mL 5555-33	60,400	78,100	1597	1597								
I-1372-01	新庄チューブ 15mL ACE GLASS 8648-04	28,700	37,100	1768	1768								
I-1372-02	新庄チューブ 35mL ACE GLASS 8648-07	29,000	37,400	1768	1768								
I-1372-03	新庄チューブ 40mL ACE GLASS 8648-09	29,400	38,000	1768	1768								
I-1373-01	ミニバイアル 3mL 9590-03	26,900	35,000	1609	1609								
I-1373-02	ミニバイアル 5mL 9590-05	28,500	37,000	1609	1609								
I-1373-03	ミニバイアル 10mL 9590-10	30,000	39,000	1609	1609								
I-1409-05	サンブル瓶 10個入り 20mL 734	1,150	1,230	1522	1522								
I-1411-01	ボトルキャリア 320×300×200mm 395	2,300	2,500	1000	1000								
I-1411-02	ボトルキャリア 310×300×270mm 396	2,500	2,700	1000	1000								
I-1412-02	三角フラスコ 125mL 1461	550	600									459	
I-1412-03	三角フラスコ 250mL 1462	740	800									459	
I-1412-04	三角フラスコ 500mL 1463	1,270	1,400									459	
I-1412-05	三角フラスコ 1000mL 1464	2,030	2,200									459	
I-1412-06	三角フラスコ 2000mL 1465	3,430	3,700									459	
I-1419-01	ベンコット (R) (10kGy減菌済) 1袋 (100枚入) M-3 II	1,450	1,600	2487	2487								
I-1419-02	ベンコット (R) (25kGy減菌済) 1袋 (100枚入) M-3 II	2,250	2,480	2487	2487								
I-1419-03	【減菌済】ベンコット (R) 150×150 4ツ折りタイプ	1,020	1,130	2487	2487								
I-1419-04	【減菌済】ベンコット (R) 1袋 (100枚)	2,750	3,030	2487	2487								
I-1419-05	【減菌済】ベンコット (R) スーパーCN	2,290	2,520	2487	2487								
I-1425-01	ワイプオール (10kGy減菌済) 1袋 (50枚入) 60575	2,210	2,440	2488	2488								
I-1425-02	ワイプオール60570 (25kGy γ 線減菌済) 1袋 (50枚入) 60570 (25kGy γ 線減菌済)	3,240	3,570	2488	2488								
I-1468-02	Opus自動分注セット 50mL 958135010	545,100	574,500	1196	1196								
I-1483-01	リザーバー 10枚/袋×10袋 8093-11	17,480	18,100	1191	1191								
I-1483-02	リザーバー 50枚入り 8094JP	17,480	18,100	1191	1191								
I-1483-03	リザーバー 10枚/袋×10袋 8095JP	17,480	18,100	1191	1191								
I-1483-04	リザーバー 50枚入り 8096-11	17,480	18,100	1191	1191								
I-1483-05	リザーバー 10枚入り 8075JP	14,420	14,940	1191	1191								
I-1483-06	リザーバー用フタ10枚入り 8076	6,460	6,700	1191	1191								
I-1483-07	リザーバー 10枚/袋×10袋 8085	17,480	18,100	1191	1191								
I-1483-08	リザーバー 50枚入り 8086JP	17,480	18,100	1191	1191								
I-1487-01	耐酸性ピencent 綿 ポリブチレンテレフタレート (PBT) K2A	2,800	3,080	2598	2598								
I-1487-02	耐酸性ピencent 綿 ポリブチレンテレフタレート (PBT) K6	2,800	3,080	2598	2598								
I-1487-03	耐酸性ピencent 綿 ポリブチレンテレフタレート (PBT) K7	2,800	3,080	2598	2598								
I-1487-04	耐酸性ピencent 綿 平 ポリブチレンテレフタレート (PBT) KR	2,800	3,080	2598	2598								
I-1487-05	耐酸性ピencent 綿 平 ポリブチレンテレフタレート (PBT) K35A	2,800	3,080	2598	2598								
I-1488-01	制電ピencentNK 先鋭 ポリアミド NK2A	3,200	3,520	2598	2598								
I-1488-02	制電ピencentNK 綿 ポリアミド NK6	3,200	3,520	2598	2598								
I-1488-03	制電ピencentNK 先鋭 ポリアミド NK7	3,200	3,520	2598	2598								
I-1488-04	制電ピencentNK 綿 平 ポリアミド NKR	3,180	3,500	2598	2598								
I-1488-05	制電ピencentNK 綿 平 ポリアミド NK35A	3,180	3,500	2598	2598								
I-1504-01	3ピストンダイアフラム圧力ポンプ 11000mL/min R352614AD	20,300	21,000	369	369								
I-1504-02	3ピストンダイアフラム圧力ポンプ 15100mL/min 03521049A	63,000	66,400	369	369								
I-1504-03	3ピストンダイアフラム圧力ポンプ 11L/min R362634AA	24,800	25,600	369	369								
I-1505-11	バーマックス HD4 12V Q40J-11SS-3A	53,500	55,300	369	369								
I-1505-12	バーマックス HD4 24V Q40J-11SS-3A	56,100	58,100	369	369								
I-1506-11	小型圧力ダイアフラムポンプ 2.4kg/cm2 LFP122202D	18,800	19,400	368	368								
I-1506-12	小型圧力ダイアフラムポンプ 2.4kg/cm2 RLFP122202D	18,600	19,300	-	-								
I-1512-01	シリジジフィルター PTFE 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJF1322NH	11,800	12,500	1269	1269								
I-1512-02	シリジジフィルター PTFE 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJF3222NH	17,400	18,500	1269	1269								
I-1512-03	シリジジフィルター PTFE 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJF1345NH	11,800	12,500	1269	1269								
I-1512-04	シリジジフィルター PTFE 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJF3245NH	17,400	18,500	1269	1269								
I-1515-01	シリジジフィルター ナイロン 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJN1322NH	11,800	12,500	1269	1269								
I-1515-02	シリジジフィルター ナイロン 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJN3222NH	17,400	18,500	1269	1269								
I-1515-03	シリジジフィルター ナイロン 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJN1345NH	11,800	12,500	1269	1269								
I-1515-04	シリジジフィルター ナイロン 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJN3245NH	17,400	18,500	1269	1269								
I-1517-01	シリジジフィルター PES 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJP1322NH	13,200	14,000	1269	1269								
I-1517-02	シリジジフィルター PES 0.22μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJP3222NH	19,300	20,500	1269	1269								
I-1517-03	シリジジフィルター PES 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJP1345NH	13,200	14,000	1269	1269								
I-1517-04	シリジジフィルター PES 0.45μm/φ13mm 1箱 (100個入) RJP3245NH	19,300	20,500	1269	1269								
I-1520-33	アルミホイル 300mm×13um×25m (減菌済み)	1,300	1,430	2006	2006	283						570	
I-1584-3													

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究開発合 価額2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビ2020 円	サニークーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエ 2025 円	アズビエ 2021 円	レンタルカ タログ 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ タログ 円
I-1633-01-24		照度計 JCSS校正証明書付 TM-205	60,100	61,200	638	638								
I-1633-02		照度計/LEDメーター TM-209M	27,000	28,300	638	638	1076				68			
I-1633-02-20		照度計/LEDメーター 校正証明書付 TM-209M	45,000	46,300	638	638								
I-1633-02-24		照度計/LEDメーター JCSS校正証明書付 TM-209M	65,000	66,300	638	638								
I-1678-01		マイクロシリッジ 固定針タイプ 5μL 5F 針先ベベル 001000	9,300	10,300	1220	1220								
I-1678-02		マイクロシリッジ 固定針タイプ 10μL 10F 針先ベベル 002000	5,400	6,000	1220	1220								
I-1678-03		マイクロシリッジ 固定針タイプ 25μL 25F 針先ベベル 003000	7,300	8,100	1220	1220								
I-1678-04		マイクロシリッジ 固定針タイプ 50μL 50F 針先ベベル 004000	8,500	9,400	1220	1220								
I-1678-05		マイクロシリッジ 固定針タイプ 100μL 100F 針先ベベル 005000	8,500	9,400	1220	1220								
I-1678-06		マイクロシリッジ 固定針タイプ 250μL 250F 針先ベベル 006000	10,900	12,000	1220	1220								
I-1678-07		マイクロシリッジ 固定針タイプ 500μL 500F 針先ベベル 007000	10,900	12,000	1220	1220								
I-1679-01		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 10μL 10F-GT 針先ベベル 002200	6,600	7,300	1220	1220								
I-1679-02		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 25μL 25F-GT 針先ベベル 003200	10,200	11,300	1220	1220								
I-1679-03		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 50μL 50F-GT 針先ベベル 004200	10,600	11,700	1220	1220								
I-1679-04		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 100μL 100F-GT 針先ベベル 005200	9,900	10,900	1220	1220								
I-1679-05		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 250μL 250F-GT 針先ベベル 006200	12,100	13,400	1220	1220								
I-1679-06		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 500μL 500F-GT 針先ベベル 007200	11,700	12,900	1220	1220								
I-1679-07		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 1mL 1MDF-GT 針先ベベル 008102	12,400	13,700	1220	1220								
I-1679-08		ガスタイトシリッジ 固定針タイプ 2.5mL 2.5MDF-GT 針先ベベル 008502	12,100	13,400	1220	1220								
I-1682-01		ガスタイトシリッジ 固定ルアーロックタイプ 500μL 500F-LL-GT 007230	11,600	12,800	1220	1220								
I-1682-02		ガスタイトシリッジ 固定ルアーロックタイプ 1mL 1MDF-LL-GT 008025	9,900	10,900	1220	1220								
I-1682-03		ガスタイトシリッジ 固定ルアーロックタイプ 2.5mL 2.5MDF-LL-GT 008425	12,100	13,400	1220	1220								
I-1682-04		ガスタイトシリッジ 固定ルアーロックタイプ 5mL 5MDF-LL-GT 008762	11,400	12,600	1220	1220								
I-1682-05		ガスタイトシリッジ 交換ルアーロックタイプ 10mL 10MDR-LL-GT 008960	15,700	17,300	1220	1220								
I-1682-06		ガスタイトシリッジ 交換ルアーロックタイプ 25mL 25MDR-LL-GT 009462	38,100	42,000	1220	1220								
I-1682-07		ガスタイトシリッジ 交換ルアーロックタイプ 50mL 50MR-LL-GT 009660	40,400	44,500	1220	1220								
I-1682-08		ガスタイトシリッジ 交換ルアーロックタイプ 100mL 100MR-LL-GT 009760	56,500	62,200	1220	1220								
I-1687-01		ルアーロック針 50mm 針先ベベル NLL-5/23 1セット(5本人) 039802	7,000	7,700	1220	1220								
I-1687-02		ルアーロック針 50mm 針先横穴/ドーム NLL-5/23H 1セット(2本人) 039803	8,100	9,000	1220	1220								
I-1687-03		ルアーロック針 70mm 針先ベベル NLL-7/23 1セット(5本人) 039807	8,500	9,400	1220	1220								
I-1687-04		ルアーロック針 115mm 針先ベベル NLL-11.5/23 1セット(5本人) 039811	8,500	9,400	1220	1220								
I-1687-05		ルアーロック針 50mm 針先ベベル NLL-5/19 1セット(5本人) 039822	7,500	8,300	1220	1220								
I-1687-06		ルアーロック針 50mm 針先横穴/ドーム NLL-5/19H 1セット(2本人) 039823	8,100	9,000	1220	1220								
I-1687-07		ルアーロック針 70mm 針先ベベル NLL-7/19 1セット(5本人) 039827	9,100	10,100	1220	1220								
I-1687-08		ルアーロック針 115mm 針先ベベル NLL-11.5/19 1セット(5本人) 039831	8,800	9,700	1220	1220								
I-1687-09		ルアーロック針 50mm 針先ベベル NLL-5/18 1セット(5本人) 039842	6,600	7,300	1220	1220								
I-1687-10		ルアーロック針 70mm 針先ベベル NLL-7/18 1セット(5本人) 039847	9,100	10,100	1220	1220								
I-1708-01		ポリミドテープ 0.06mm×10mm×30m PB416-10-30	1,800	1,900	2010	2010								
I-1708-02		ポリミドテープ 0.06mm×20mm×30m PB416-20-30	3,700	3,900	2010	2010								
I-1712-01		アルミ深型バット(D型) 15cm	2,300	2,780	1652	1652								
I-1712-02		アルミ深型バット(D型) 17cm	2,700	3,180	1652	1652								
I-1712-03		アルミ深型バット(D型) 20cm	2,900	3,360	1652	1652								
I-1712-04		アルミ深型バット(D型) 23cm	3,300	3,650	1652	1652								
I-1712-05		アルミ深型バット(D型) 28cm	3,700	4,270	1652	1652								
I-1712-06		アルミ深型バット(D型) 32cm	4,500	5,630	1652	1652								
I-1712-07		アルミ深型バット(D型) 38cm	5,600	6,390	1652	1652								
I-1712-08		アルミ深型バット(D型) 43cm	7,000	7,820	1652	1652								
I-1712-09		アルミ深型バット(D型) 48cm	9,000	10,000	1652	1652								
I-1712-10		アルミ深型バット(D型) 56cm	10,000	11,140	1652	1652								
I-1712-11		アルミ深型バット(D型) 15cm用フタ	1,900	2,360	1652	1652								
I-1712-12		アルミ深型バット(D型) 17cm用フタ	2,100	2,640	1652	1652								
I-1712-13		アルミ深型バット(D型) 20cm用フタ	2,200	2,760	1652	1652								
I-1712-14		アルミ深型バット(D型) 23cm用フタ	2,400	2,980	1652	1652								
I-1712-15		アルミ深型バット(D型) 28cm用フタ	2,600	3,210	1652	1652								
I-1712-16		アルミ深型バット(D型) 32cm用フタ	2,900	3,630	1652	1652								
I-1712-17		アルミ深型バット(D型) 38cm用フタ	3,300	4,130	1652	1652								
I-1712-18		アルミ深型バット(D型) 43cm用フタ	4,000	4,920	1652	1652								
I-1712-19		アルミ深型バット(D型) 48cm用フタ	4,800	5,630	1652	1652								
I-1712-20		アルミ深型バット(D型) 56cm用フタ	5,200	6,120	1652	1652								
I-1757-01		保冷・保冷ビーカー 250mL T250 1351	22,100	23,800	1718	1718								
I-1757-02		保冷・保冷ビーカー 600mL T600 1352	38,700	41,800	1718	1718								
I-1757-03		保冷・保冷ビーカー 2000mL T2000 1353	71,000	76,600	1718	1718								
I-1808-01		防じんマスク/全面形/Mサイズ DR18SL2ZW(M)	19,200	19,600	2207	2207								
I-1809-01		直結式小型防毒マスク 全面形 GM185-1(M)	17,500	17,900	2214	2214								
I-1809-11		防毒マスク用吸収缶 ダイオキシソ対策用(低濃度用0.1%以下) CA-304L3/OV	2,420	2,610	2214	2214								
I-1809-12		防毒マスク用吸収缶 土壌汚染対策用(低濃度用0.1%以下) 1個 CA-37L3/MX	2,570	2,780	2214	2214								
I-1810-01		電動ファン付呼吸用保護具 Syil1V3	71,700	73,300	2216	2216								
I-1810-11		電動ファン付呼吸用保護具 Syilシリーズ用 交換用フィルタV3 20355	2,030	2,070	2216	2216								
I-1811-01		電動ファン付呼吸用保護具 Syil1G2	69,800	71,300	2216	2216								
I-1811-11		電動ファン付呼吸用保護具 Syilシリーズ用 交換用フィルタG2 20354	850	870	2216	2216								
I-1837-01		耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10TT.18S2	266,000	279,000	366	366								
I-1837-03		耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10KT.18S2	253,000	265,000	366	366								
I-1837-05		耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2	448,000	470,000	366	366								
I-1837-12		耐食型ダイアフラム定量ポンプ FEM1.10TT.18RC2	318,000	333,000	366	366								
I-1837-14		耐食型ダイアフラム定量ポンプ FEM1.10KT.18RC2	310,000	325,000	366	366								
I-1837-16		耐食型ダイアフラム定量ポンプ FEM1.10FT.18RC2	505,000	530,000	366	366								
I-1858-01		Nichipet Premium (0.1～2.0μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-02		Nichipet Premium (0.5～10μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-03		Nichipet Premium (2～20μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-04		Nichipet Premium (10～100μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-05		Nichipet Premium (20～200μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-06		Nichipet Premium (100～1000μL)	42,000	45,000	1150	1150								
I-1858-07		Nichipet Premium (1000～5000μL)	45,000	48,000	1150	1150								
I-1858-08		Nichipet Premium (1000～10000μL)	54,000	56,000	1150	1150								
I-1861-21		焼灼メスキット DELI	19,000	21,000	1406	1406								
I-1861-31		焼灼メスキット 交換用Fineチップ 1箱(10本人) H101	19,500	21,500	1406	1406								
I-1861-32		焼灼メスキット 交換用Loopチップ 1箱(10本人) H103	19,500	21,500	1406	1406								
I-1927-12		ブラフレズ生物顕微鏡用 位相差観察キット 低倍率 SL-7000C1	110,000	105,000	767	767								
I-1927-13		ブラフレズ生物顕微鏡用 位相差観察キット 高倍率 SL-7000C2	120,000	110,000	767	767								
I-1927-31		ブラフレズ生物顕微鏡 SL-800	169,000	152,000	767	767								
I-1927-32		ブラフレズ生物顕微鏡 SL-800T	173,000	156,000	767	767								
I-1959-01		メスシリンダー カスタムA 5mL	1,900	2,000	1735	1735								
I-1959-02		メスシリンダー カスタムA 10mL	1,900	2,000	1735	1735								
I-1959-03		メスシリンダー カスタムA 20mL	1,900	2,000	1735	1735								
I-1959-04		メスシリンダー カスタムA 25mL	2,000	2,100	1735	1735								
I-1959-05		メスシリンダー カスタムA 50mL	2,200	2,300	1735	1735								
I-1959-06		メスシリンダー カスタムA 100mL	2,530	2,700	1735	1735								
I-1959-07		メスシリンダー カスタムA 200mL	3,400	3,600	1735	1735								
I-1959-08		メスシリンダー カスタムA 250mL	3,500	3,700	1735	1735								
I-1959-09		メスシリンダー カスタムA 300mL	5,300	5,600	1735	1735								
I-1959-10		メスシリンダー カスタムA 500mL	5,800	6,100	1735	1735								
I-1959-11		メスシリンダー カスタムA 1000mL	12,300	12,900	1735	1735								
I-1959-12		メスシリンダー												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-1961-28	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)青キャップ150ml	4,850	5,340	1587	1587								
I-1961-29	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)青キャップ750ml	7,700	8,470	1587	1587								
I-2005-01	換気精密ピンセット DURAX No.0	6,000	6,600	2592	2592								
I-2005-03	換気精密ピンセット DURAX No.1	5,370	5,900	2592	2592								
I-2005-04	換気精密ピンセット DURAX No.2	5,400	5,900	2592	2592								
I-2005-05	換気精密ピンセット DURAX No.3	5,400	5,900	2592	2592								
I-2005-07	換気精密ピンセット DURAX No.0C11	5,600	6,200	2592	2592								
I-2005-08	換気精密ピンセット DURAX No.3C	5,600	6,200	2592	2592								
I-2005-09	換気精密ピンセット DURAX No.5A	6,800	7,500	2592	2592								
I-2005-10	換気精密ピンセット DURAX No.5	6,800	7,500	2592	2592								
I-2005-11	換気精密ピンセット DURAX No.4	6,300	6,900	2592	2592								
I-2005-12	換気精密ピンセット DURAX No.2A	5,200	5,700	2592	2592								
I-2005-13	換気精密ピンセット DURAX No.7	6,700	7,400	2592	2592								
I-2005-14	換気精密ピンセット DURAX No.F	7,100	7,800	2592	2592								
I-2005-15	換気精密ピンセット DURAX No.5AR	7,000	7,700	2592	2592								
I-2005-17	換気精密ピンセット DURAX No.7B	6,500	7,100	2592	2592								
I-205-01-22	ラボシェイカー(往復運動) 出荷前点検検査書付 SR-1	197,000	205,000	270	270								
I-2118-12	コンバクト電子天びん NVT4201JP	48,500	50,100	434	434								
I-2118-12-20	コンバクト電子天びん 校正証明書付 NVT4201JP	63,500	65,100	434	434								
I-212-05	攪拌棒(SUS304製) φ8×300mm	1,400	1,520	209	209								
I-212-06	攪拌棒(SUS304製) φ8×450mm	1,700	1,850	209	209								
I-212-09	攪拌棒用十字クランプ(S型用)	7,900	8,490	209	209								
I-2125-21-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OF-300V	156,000	164,000	29	29								
I-2125-22-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OF-450V	184,000	192,000	29	29								
I-2125-23-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OF-600V	221,000	229,000	29	29								
I-2125-24-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OF-300V-R	156,000	164,000	29	29								
I-2125-25-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OF-450V-R	184,000	192,000	29	29								
I-2125-26-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OF-600V-R	221,000	229,000	29	29								
I-2125-31-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFP-300V	165,000	173,000	29	29								
I-2125-32-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFP-450V	185,000	193,000	29	29								
I-2125-33	ETAS 定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 OFP-600V	203,000	214,000	29	29								
I-2125-33-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFP-600V	215,000	234,000	29	29								
I-2125-34-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFP-300V-R	165,000	173,000	29	29								
I-2125-35	ETAS 定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 OFP-450V-R	164,000	173,000	29	29								
I-2125-35-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFP-450V-R	176,000	193,000	29	29								
I-2125-36	ETAS 定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 OFP-600V-R	203,000	214,000	29	29								
I-2125-36-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓無しタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFP-600V-R	215,000	234,000	29	29								
I-2126-21-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-300V	166,000	174,000	29	29								
I-2126-22-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-450V	195,000	203,000	29	29								
I-2126-23-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-600V	229,000	237,000	29	29								
I-2126-24-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-300V-R	166,000	174,000	29	29								
I-2126-25-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-450V-R	195,000	203,000	29	29								
I-2126-26-22	定温乾燥器(タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-600V-R	229,000	237,000	29	29								
I-2126-31-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFWP-300V	181,000	189,000	29	29								
I-2126-32-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFWP-450V	210,000	218,000	29	29								
I-2126-33	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V	213,000	232,000	29	29								
I-2126-33-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 出荷前点検検査書付 OFWP-600V	225,000	252,000	29	29								
I-2126-34	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFWP-300V-R	160,000	169,000	29	29								
I-2126-34-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFWP-300V-R	172,000	189,000	29	29								
I-2126-35-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFWP-450V-R	210,000	218,000	29	29								
I-2126-36	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 OFWP-600V-R	213,000	232,000	29	29								
I-2126-36-22	定温乾燥器(プログラム仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 右扉 出荷前点検検査書付 OFWP-600V-R	225,000	252,000	29	29								
I-2127-01	踏台 PFD-2A	17,600	19,600	1062	1062								
I-2127-02	踏台 PFD-3A	22,600	25,600	1062	1062								
I-2127-03	踏台 CTB-4C	48,000	53,600	1062	1062								
I-2127-04	踏台 CTB-5C	58,600	65,600	1062	1062								
I-2135-01	小型ステンスコップ ミニ	800	1,270	1845	1845								
I-2135-02	小型ステンスコップ 小	1,140	1,610	1845	1845								
I-2135-03	小型ステンスコップ 中	1,400	1,810	1845	1845								
I-2135-04	小型ステンスコップ 大	1,730	2,220	1845	1845								
I-2155-02	保温・保冷ビーカー 600mL T-GL600 1356	42,100	45,400	1718	1718								
I-2155-03	保温・保冷ビーカー 2000mL T-GL2000 1357	77,800	84,000	1718	1718								
I-2160-01	超音波洗浄器(ASUシリーズ) 237×235×290mm ASU-2	67,000	75,000	2092	2092								
I-2160-02	超音波洗浄器(ASUシリーズ) 325×235×290mm ASU-3	90,000	98,000	2092	2092								
I-2162-01	超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ) 234×221×223mm ASU-2M	81,500	90,000	2092	2092								
I-2162-02	超音波洗浄器(ステンレス製・ASU-Mシリーズ) 324×221×223mm ASU-3M	102,000	110,000	2092	2092								
I-2185-21-22	恒温水槽 点検検査書付 JH6-1400X	113,000	121,000	76	76								
I-226-01-22	ダブルアクションラボシェイカー 出荷前点検検査書付 SRR-2	236,000	244,000	270	270								
I-2321-01	スモークテタセット 500	5,500	7,500	651	651	1075							
I-2321-11	スモークテタセット用発煙管 6本/箱 501	2,500	2,700	651	651	1075							
I-2321-12	スモークテタセット用ゴム球 502	1,000	1,500	651	651	1075							
I-2339-01	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ガラスキャピラリー 200本入り 341.005	16,700	18,000	1160	1160								
I-2339-02	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ガラスキャピラリー 200本入り 341.025	16,700	18,000	1160	1160								
I-2339-03	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ガラスキャピラリー 200本入り 341.050	16,700	18,000	1160	1160								
I-2339-04	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ガラスキャピラリー 200本入り 341.100	29,300	31,600	1160	1160								
I-2339-05	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ガラスキャピラリー 100本入り 341.200	14,100	15,900	1160	1160								
I-2340-01	キャビラリー・マイクロピペット アクキュラ 846.005	50,400	54,900	1159	1159								
I-2340-02	キャビラリー・マイクロピペット アクキュラ 846.025	50,400	54,900	1159	1159								
I-2340-03	キャビラリー・マイクロピペット アクキュラ 846.050	50,400	55,600	1159	1159								
I-2341-01	ビーカー 25mL 1821	270	290	1719	1719								
I-2341-02	ビーカー 50mL 1822	310	330	1719	1719								
I-2341-03	ビーカー 100mL 1823	320	350	1719	1719								
I-2341-04	ビーカー 250mL 1824	420	450	1719	1719								
I-2341-05	ビーカー 500mL 1825	810	880	1719	1719								
I-2341-06	ビーカー 1L 1826	1,400	1,500	1719	1719								
I-2341-07	ビーカー 2L 1827	1,700	1,800	1719	1719								
I-2341-08	ビーカー 3L 818	3,200	3,500	1719	1719								
I-2361-01	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ブランジャー 5本入り 342.005	6,000	6,600	1160	1160								
I-2361-02	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ブランジャー 5本入り 342.025	13,000	14,200	1160	1160								
I-2361-03	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ブランジャー 5本入り 342.050	13,000	14,200	1160	1160								
I-2361-05	キャビラリー・マイクロピペット用 交換用ブランジャー 5本入り 342.200	13,000	14,200	1160	1160								
I-2424-01	ガラスボトム・ディッシュ(No.0ガラス貼付) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35G-0-10-C	45,000	47,500	1074	1074								
I-2424-02	ガラスボトム・ディッシュ(No.0ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-0-14-C	45,000	47,500	1074	1074								
I-2424-03	ガラスボトム・ディッシュ(No.1ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.0-14-C	53,900	56,800	1074	1074								
I-2424-04	ガラスボトム・ディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-10-C	45,000	47,500	1074	1074								
I-2424-05	ガラスボトム・ディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-14-C	45,000	47,500	1074	1074								
I-2424-06	ガラスボトム・ディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ20mm 1箱(10枚×10包入) P35G-1.5-20-C	63,800	67,000	1074	1074								
I-2424-07	ガラスボトム・ディッシュ(ポリ・オレジンコート) φ10mm 1箱(10枚×10包入) P35GC-0-10-C	60,000	65,000	1074	1074								
I-2424-08	ガラスボトム・ディッシュ(ポリ・オレジンコート) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35GC-0-14-C	60,000	65,000	1074	1074								
I-2424-10	ガラスボトム・ディッシュ(コラーゲンコート) φ14mm 1箱(10枚×10包入) P35GCol-0-14-C	66,000	69,300	1074	1074								
I-2424-51	ガラスボトム・ディッシュ(No.1.5ガラス貼付) φ14mm 1箱(5枚×16包入) P35G-1.5-14-OGRD/＼W	123,000	126,000	-	-								
I-2579-11	TouchNuff ダーマシールドF73-701 SS 1袋(50双入) 73-701-6.5	23,300	23,900	2259	2259								
I-2579-12	TouchNuff ダーマシールドF73-701 S 1袋(50双入) 73-701-7.0	23,300	23,900	2259	2259								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-2688-05	細口試薬ボトル HDPE 透明 60mL 12本入り 2002-0002JP	3,300	3,360	1521	1521								
I-2688-06	細口試薬ボトル HDPE 透明 125mL 12本入り 2002-0004JP	3,800	3,860	1521	1521								
I-2688-07	細口試薬ボトル HDPE 透明 250mL 12本入り 2002-0008JP	5,600	5,700	1521	1521								
I-2688-08	細口試薬ボトル HDPE 透明 500mL 12本入り 2002-0016	8,200	8,340	1521	1521								
I-2688-09	細口試薬ボトル HDPE 透明 1000mL 6本入り 2002-0032	6,500	6,740	1521	1521								
I-2689-01	細口試薬ボトル 褐色 4mL 12本入り 2004-9125JP	3,780	3,840	1521	1521								
I-2689-02	細口試薬ボトル 褐色 9mL 12本入り 2004-9025JP	3,780	3,840	1521	1521								
I-2689-03	細口試薬ボトル 褐色 15mL 12本入り 2004-9050JP	3,880	3,940	1521	1521								
I-2689-04	細口試薬ボトル 褐色 30mL 12本入り 2004-0001JP	4,700	4,780	1521	1521								
I-2689-05	細口試薬ボトル 褐色 60mL 12本入り 2004-0002JP	4,700	4,780	1521	1521								
I-2689-06	細口試薬ボトル 褐色 125mL 12本入り 2004-0004JP	6,240	6,340	1521	1521								
I-2689-07	細口試薬ボトル 褐色 250mL 12本入り 2004-0008JP	8,490	8,620	1521	1521								
I-2689-08	細口試薬ボトル 褐色 500mL 12本入り 2004-0016	12,240	12,440	1521	1521								
I-2689-09	細口試薬ボトル 褐色 1000mL 6本入り 2004-0032	10,320	10,480	1521	1521								
I-269-02	試験管ミキサー 予備交換ヘッドコム	1,700	2,100	259	259								
I-2725-01	スマートカット(ガラスカッター) 022 4300	249,000	290,000	1291	1291								
I-2725-11	スマートカット交換用カッター刃 115 4305	33,000	39,000	1291	1291								
I-2742-01	耳栓 ひも無し 1組(2個入り) 340-4003	240	250	2330	2330								
I-2742-02	耳栓 ひも付き 1組(2個入り) 340-4004	220	240	2330	2330								
I-2744-01	保護メガね 12166	1,530	1,610	2224	2224								
I-2833-01	チルトスツール CS-100	26,000	23,000	847	847								
I-2874-01	防毒マスク 7700J M	3,810	4,000	2208	2208								
I-2874-11	防毒マスク用吸収缶 有機ガス用吸収缶 7001J-55	460	480	2208	2208								
I-2874-12	防毒マスク用吸収缶 有機ガス用吸収缶(防曇機能付き) 7011J-55	620	650	2208	2208								
I-2874-13	防毒マスク用吸収缶 コンビネーションガス用吸収缶 7007J	590	620	2208	2208								
I-2943-11	ECウオーターバス EW-100K	34,000	37,000	79	79								
I-2943-12	ECウオーターバス EW-100K-T	42,000	45,000	79	79								
I-2944-11-22	ECウオーターバス デジタル 点検検査書付 EW-100RD	57,500	60,500	79	79								
I-2944-12	ECウオーターバス EW-100KD	48,000	50,500	79	79								
I-2944-13	ECウオーターバス EW-100KD-T	56,000	56,500	79	79								
I-2947-11	ECオイルバス EO-200K	36,000	39,000	108	108								
I-2947-12	ECオイルバス EO-200K-T	46,000	47,000	108	108								
I-2948-11	ECオイルバス EO-200RD	45,000	47,500	108	108								
I-2948-12	ECオイルバス EO-200KD	48,000	52,500	108	108								
I-2948-14	ECオイルバス EO-200KD-T	58,000	58,500	108	108								
I-2949-01	ECウオーターバススターレー アナログ式 EWS-100R	63,000	65,000	106	106								
I-2950-01	ECオイルバススターレー アナログ EDS-200R	66,000	69,000	111	111								
I-2951-01	ECウオーターバススターレー デジタル式 EWS-100RD	77,000	79,000	106	106								
I-2952-01	ECオイルバススターレー デジタル EDS-200RD	78,000	80,000	111	111								
I-2982-21	アクリル水槽用蓋 PW3045用	4,200	4,580	1395	1395								
I-2982-22	アクリル水槽用蓋 PW 3080用	5,200	5,650	1395	1395								554
I-2982-23	アクリル水槽用蓋 PW 4545用	5,200	5,610	1395	1395								554
I-2982-24	アクリル水槽用蓋 PW60用	6,500	6,990	1395	1395								554
I-2982-25	アクリル水槽用蓋 PW75用	8,400	9,100	1395	1395								554
I-2982-26	アクリル水槽用蓋 PW90用	9,300	10,100	1395	1395								554
I-2984-01	ポンベ固定スタンド 1500L	24,000	25,400	2360	2360								
I-2984-02	ポンベ固定スタンド 6000L	30,600	32,200	2360	2360								
I-2984-03	ポンベ固定スタンド 編型 S 500L	19,400	20,600	2360	2360								
I-2984-04	ポンベ固定スタンド 編型 W 500L	23,400	24,800	2360	2360								
I-2984-05	ポンベ固定スタンド ダルマ型 S 500L	21,100	22,300	2360	2360								
I-2984-06	ポンベ固定スタンド ダルマ型 W 500L	28,400	30,000	2360	2360								
I-2987-03	ポータブルデシケータ 静電仕様 オートドライ 432 × 320 × 350mm オートドライPL	58,000	61,000	971	971								
I-2987-04	ポータブルデシケータ 静電仕様 オートドライ 334 × 320 × 438mm オートドライPH	58,000	60,900	971	971								451
I-2997-01	ハイレッシュジャーヤッキ J-1MP	401,000	436,000	302	302								451
I-313-01	ハイレッシュジャーヤッキ J-1S	362,000	407,000	302	302								
I-313-02	ハイレッシュジャーヤッキ J-1SK	413,000	429,000	302	302								
I-3145-31	ディスプレイ DT-1(減蓋) 500枚入	15,500	17,050	452	452								
I-3145-32	ディスプレイ DT-2(減蓋) 500枚入	18,700	20,570	452	452								
I-3145-33	ディスプレイ DT-3(減蓋) 200枚入	13,000	14,300	452	452								
I-3145-34	ディスプレイ DT-4(減蓋) 100枚入	8,700	9,570	452	452								
I-3145-35	ディスプレイ DT-5(減蓋) 100枚入	12,500	13,750	452	452								
I-3162-11	ホッドドライブ HDB-1N	64,000	69,500	133	133								
I-3162-12	ホッドドライブ HDB-2N	68,800	74,300	133	133								
I-3167-01	流量計付レギュレーター FMC-1	109,000	99,800	988	988								
I-3167-02	流量計付レギュレーター 4連式 FMC-2	141,000	149,000	988	988								
I-3173-02	パーソナルインキュベーター UI-50D	71,000	69,000	61	61								
I-3196-02	シリジジフィルター PES φ4mm/φ0.45 μm 1箱(100個入り) SYPLD102MNX0204	14,000	12,600	1269	1269								
I-3221-11	ハンドリフター ATH-S120	46,900	49,300	1059	1059								
I-3221-12	ハンドリフター ATH-S150	54,100	56,900	1059	1059								
I-3221-13	ハンドリフター ATH-S250	70,200	73,800	1059	1059								
I-3221-14	ハンドリフター ATH-S500S	106,000	112,000	1059	1059								
I-3221-15	ハンドリフター ATH-E500M	112,000	118,000	1059	1059								
I-3221-16	ハンドリフター ATH-E500L	175,000	184,000	1059	1059								
I-3234-01	温度データロガー Testo175 T3 0572 1753	46,000	48,000	543	543								
I-3234-02	テストー 温度度ロガー(2ch) testo 175H1 0572.1754	63,000	71,500	543	543								
I-3234-03	温度データロガー Testo176 T4 0572 1764	86,000	97,500	543	543								
I-3234-04	温度データロガー Testo176 T3 0572 1763	88,000	90,000	543	543								
I-3234-05	温度データロガー Testo176 H1 0572 1765	99,000	105,000	543	543								
I-3234-07	温度データロガー Testo176 P1 0572 1767	125,000	130,000	543	543								
I-3234-11	温度データロガー 0572.6172 温度度プローブ 12mケーブル付き 0572 6172	50,000	53,000	543	543								
I-3234-13	温度データロガー 素線K熱電対温度プローブ(ファイバースグラス被覆) 0602.0645	7,500	7,800	543	543								
I-3241-01	電子天びん(本質安全防爆構造) GZ-B320	260,000	290,000	437	437								
I-3241-02	電子天びん(本質安全防爆構造) GZ-B620	290,000	330,000	437	437								
I-3241-03	電子天びん(本質安全防爆構造) GZ-B3200	260,000	290,000	437	437								
I-3241-04	電子天びん(本質安全防爆構造) GZ-B6200	290,000	330,000	437	437								
I-3241-05	電子天びん(本質安全防爆構造) GZ-B15K	260,000	290,000	437	437								
I-3241-11	天秤用防塵データロガー DLZ-200	165,000	174,000	437	437								
I-3241-12	天秤用IR透過値プリンタ CSP-160IR	80,000	87,000	437	437								
I-3254-31	アズラボクリン錠 1号(減蓋) 500枚入	7,200	7,920	2041	2041								
I-3254-32	アズラボクリン錠 2号(減蓋) 250枚入	6,000	6,600	2041	2041								
I-3254-33	アズラボクリン錠 3号(減蓋) 200枚入	7,500	8,250	2041	2041								
I-3254-34	アズラボクリン錠 4号(減蓋) 100枚入	5,250	5,780	2041	2041								
I-3254-35	アズラボクリン錠 5号(減蓋) 100枚入	6,900	7,590	2041	2041								
I-3254-36	アズラボクリン錠 6号(減蓋) 100枚入	8,550	9,410	2041	2041								
I-3254-37	アズラボクリン錠 7号(減蓋) 50枚入	5,250	5,780	2041	2041								
I-3254-38	アズラボクリン錠 8号(減蓋) 50枚入	18,300	20,130	2041	2041								
I-3310-01	ハンドピストンポンプ S-LXHS	117,600	121,200	-	-								
I-3323-01	ハンドロータリーポンプ(ステンレス製・溶剤用) HRD-25SUS	180,600	186,400	-	-								
I-3323-02	ハンドロータリーポンプ(ステンレス製・溶剤用)ホース付 HRD-25SUSH	219,400	226,000	-	-								
I-3323-03	ハンドロータリーポンプ(ステンレス製・溶剤用)ホース・密閉アダプタ付) HRD-25SUSHM	256,800	264,800	-	-								
I-3344-01	サイフォンポンプ(カラフルポンプ) レッド BL-2	340	330	378	378								
I-3344-02	サイフォンポンプ(カラフルポンプ) イエロー BL-2	340	330	378	378								
I-3344-03	サイフォンポンプ(カラフルポンプ) グリーン BL-2	340	330	378	378								
I-3344-04	サイフォンポンプ(カラフルポンプ) ライトブルー BL-2	340	330	378	378								
I-3344-05	サイフォンポンプ(カラフルポンプ) グレー BL-2	340	330	378	378								
I-3352-01	マウス飼育ケージ 136 × 208 × 115mm SN-798	9,470	10,800	1399	1399								
I-3352-02	マウス飼育ケージ 182 × 260 × 128mm SN-800	11,100	12,700	1399	1399								
I-3352-03	マウス飼育ケージ 225 × 338 × 140mm SN-802	15,200	17,200	1399	1399								
I-3352-04	マウス飼育ケージ 276 × 445 × 204mm SN-805	26,600	30,100	1399	1399								
I-336-05-22	ミックスローター シーズー 回転 ローター3本 出荷前点検検査書付 MR-3	89,000	97,000	278	278								

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機種2025 頁	サンクスト 2025 頁	ナビダ2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズビエール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
I-3460-02-20		騒音計 校正証明書付 TM-103	61,200	63,400	652	652								
I-3460-11		騒音計 騒音計キャリブレーター TM-100	42,900	45,000	652	652								
I-3500-21		ピオウモ遠送装置Ⅱ 15mL(バルクパック) 50本×8袋 VIO-15BN	9,600	10,300	1775	1775	276							
I-3500-22		ピオウモ遠送装置Ⅱ 50mL(バルクパック) 20本×10袋 VIO-50BN	6,700	7,300	1775	1775	276							
I-3500-24		ピオウモ遠送装置Ⅱ VIO-15BN 50本	1,700	1,820	1775	1775								
I-3500-25		ピオウモ遠送装置Ⅱ VIO-50BN 20本	920	1,000	1775	1775								
I-3500-31		ピオウモ遠送装置Ⅱ 15mL(ラックパック) 50本×8袋入 VIO-15RN	14,000	15,300	1775	1775								
I-3500-32		ピオウモ遠送装置Ⅱ 50mL(ラックパック) 18本×8袋入 VIO-50RN	6,600	7,200	1775	1775								
I-3500-33		ピオウモ遠送装置Ⅱ VIO-15RN 50本	2,520	2,750	1775	1775								
I-3500-34		ピオウモ遠送装置Ⅱ VIO-50RN 18本	1,180	1,290	1775	1775								
I-3500-35		ピオウモ遠送装置 VIO-50BS(自立型) 20本/袋×10袋入	7,800	8,100	1775	1775								
I-3509-01		200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(本体アルミ製・溶利用)ボールバルブノズル付 APD-20AS	166,800	175,200	377	377								
I-3509-02		200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(本体アルミ製・溶利用)ボールバルブノズル付 APD-25AS	245,400	252,800	377	377								
I-3510-01		200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(本体アルミ製・溶利用)手動ガンノズル付 APD-20ASN	177,000	186,000	377	377								
I-3510-02		200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(本体アルミ製・溶利用)手動ガンノズル付 APD-25ASN	255,800	263,600	377	377								
I-3511-02		200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(SUS製・溶利用)手動ガンノズル付 APD-20SUSN	319,800	320,000	377	377								
I-3538-21-20		pH計 本体 青 校正証明書付 H9811-51	70,000	72,000	564	564								
I-3538-22-20		pH計 本体 青 校正証明書付 H9812-51	71,000	73,000	564	564								
I-3550-11		探測めがね(コグル形)(換気口なし) LX-22 07346	3,780	4,080	2228	2228								
I-3550-21		探測めがね(コグル形)LX-21-22用スベアバンド 07351	930	1,000	2228	2228								
I-3608-02		使い捨て防じんマスク 1箱(20枚入) 9105J-D52	2,540	2,670	2200	2200								
I-3801-01		一斗缶用ロート SK-15	2,800	3,100	1798	1798								
I-388-32		ファイバースコープ交換用ケーブル(レンズ付) 5.5mm×IM	55,400	49,800	796	796								
I-3903-21-22		恒温スターラーバス 点検検査書付 KS-1X	250,000	258,000	107	107								
I-4015-01		PVC薬品庫 UT-YK01	70,700	74,800	885	885								
I-4015-02		PVC薬品庫 UT-YK01K	78,700	83,300	885	885								
I-4043-11		ダイヤフラム式真空ポンプ 10L/min 0.8kPa(abs) N810.3FT.18(Ex)	253,000	265,000	399	399								
I-4043-12		ダイヤフラム式真空ポンプ 20L/min 0.8kPa(abs) N820.3FT.18(Ex)	285,000	299,000	399	399								
I-4043-14		ダイヤフラム式真空ポンプ 10L/min 10kPa(abs) N810FT.18(Ex)	219,000	229,000	399	399								
I-4043-15		ダイヤフラム式真空ポンプ 20L/min 10kPa(abs) N820FT.18(Ex)	228,000	239,000	399	399								
I-4043-16		ダイヤフラム式真空ポンプ 34L/min 10kPa(abs) N840FT.18(Ex)	320,000	336,000	399	399								
I-4096-01-22		マイクロチューブローテーター 出荷前点検検査書付 MTR-103	75,000	83,000	275	275								
I-4140-01		デジタル大型スターラー HPS-500R	150,000	160,000	235	235								
I-414-01		キムタオル γ線滅菌済 1袋(50枚入) 61001	1,190	1,310	2024	2024								
I-414-02		キムタオル 25kGy γ線滅菌済 1袋(50枚入) 61001	2,270	2,500	2024	2024								
I-4141-01		かきまぜ循環ポンプ(接液部:強化ABS樹脂) FKP-0(接液部:強化ABS樹脂)	26,000	30,000	73	73								
I-4141-02		かきまぜ循環ポンプ用 外部サーキュレーションキット	11,400	10,200	73	73								
I-4141-03		かきまぜ循環ポンプ(接液部:ステンレス) FKP-1(接液部:ステンレス)	38,200	42,300	73	73								
I-4164-02		引き出し型デシケーター(UT-Lab.) OH-PB	99,000	104,000	964	964								
I-4178-01		スライダグラストライヤー ファン SGD-F	28,000	29,500	1449	1449	297							
I-4195-21-22		エコノミー恒温水槽 点検検査書付 ED-2X	165,000	173,000	76	76								
I-4196-31-22		エコノミー恒温水槽 点検検査書付 EA-1X	125,000	133,000	76	76								
I-4208-03		エア-攪拌機 260W AS-3	104,000	142,000	205	205								
I-4224-01		UTラボベンチ DRB-600	33,500	36,200	1047	1047								
I-4228-01		ポリタクトカート UT-PTK01	29,500	32,100	1539	1539								
I-423-01-22		クールインキュベーター 出荷前点検検査書付 KMH-050	229,700	237,700	68	68	288	58						
I-4244-12		通信ケーブル B-LOG 99S	3,500	4,300	335	335								
I-4245-01		流し台 KWAG-1200	267,000	279,000	840	840								
I-4311-11		マルチラック S600-16G 10個入	46,000	39,800	1787	1787								
I-4311-13		マルチラック S600-30G 10個入	41,500	39,800	1787	1787								
I-4311-14		マルチラック S600-30L 10個入	48,200	39,800	1787	1787								
I-4311-15		マルチラック S600-30B 10個入	43,000	39,800	1787	1787								
I-4315-02		瓶吸着チューブ 1.5mL 1袋(5000本入) T330-7LST	59,100	60,900	1107	1107								
I-4315-03		瓶吸着チューブ 2mL 1袋(5000本入) T330-72LST	59,900	69,000	1107	1107								
I-4318-01		蛇管冷却器(グラハムタイプ) CL0001-02-10	11,200	12,300	1684	1684								
I-4319-01		共通重合蛇管冷却器 グラハムタイプ 普通重合15/25 CL0005-02-10	14,600	16,100	1685	1685								
I-4319-02		共通重合蛇管冷却器 グラハムタイプ 普通重合19/38 CL0005-02-30	15,200	16,700	1685	1685								
I-4319-03		共通重合蛇管冷却器 グラハムタイプ 普通重合24/40 CL0005-02-40	15,800	17,400	1685	1685								
I-4321-01		共通重合冷却器 リービッチ冷却器 普通重合15/25 CL0007-02-10	11,600	12,800	1685	1685								
I-4321-02		常圧蒸留装置用 共通重合冷却器 リービッチ冷却器 普通重合19/38 CL0007-02-30	12,100	13,300	1685	1685								
I-4321-03		共通重合冷却器 リービッチ冷却器 普通重合24/40 CL0007-02-40	13,000	14,300	1685	1685								
I-4322-01		濃縮装置用 ジムロート冷却器 300mm CL0003-02-10	16,400	18,000	1703	1703								
I-432-21		【洗浄+AC滅菌】ネジロメedium 瓶 100ml	1,900	2,090	1585	1585								
I-432-22		【洗浄+AC滅菌】ネジロメMedium 瓶 250ml	1,970	2,170	1585	1585								
I-432-23		【洗浄+AC滅菌】ネジロメMedium 瓶 500ml	2,740	3,020	1585	1585								
I-432-24		【洗浄+AC滅菌】ネジロメMedium 瓶 1000ml	3,110	3,430	1585	1585								
I-432-27		【洗浄+AC滅菌】ネジロメMedium 瓶 50ml	1,800	1,980	1585	1585								
I-4323-01		共通重合ジムロート冷却器 普通重合15/25 CL0009-02-10	17,000	18,700	1686	1686								
I-4323-02		共通重合ジムロート冷却器 普通重合19/38 CL0009-02-30	17,300	19,000	1686	1686								
I-4323-03		共通重合ジムロート冷却器 普通重合24/40 CL0009-02-40	19,400	21,300	1686	1686								
I-4324-01		球入冷却器(アーリン氏タイプ) CL0004-02-10	10,900	12,000	1684	1684								
I-4325-01		共通重合球入冷却器 アーリン氏タイプ 普通重合15/25 CL0010-02-10	13,800	15,200	1685	1685								
I-4325-02		濃流装置用 共通重合球入冷却器 アーリン氏タイプ 普通重合19/38 CL0010-02-30	14,300	15,700	1685	1685								
I-4325-03		共通重合球入冷却器 アーリン氏タイプ 普通重合24/40 CL0010-02-40	14,900	16,400	1685	1685								
I-4326-01		共通重合冷却器 空気冷却器 普通重合15/25 CL0011-02-10	4,700	5,200	1685	1685								
I-4326-02		共通重合冷却器 空気冷却器 普通重合19/38 CL0011-02-30	5,000	5,500	1685	1685								
I-4326-03		共通重合冷却器 空気冷却器 普通重合24/40 CL0011-02-40	5,300	5,800	1685	1685								
I-4327-01		共通重合丸底フラスコ 50mL TS15/25 CL0070-01-10	3,200	3,500	1674	1674								
I-4327-02		共通重合丸底フラスコ 50mL TS19/38 CL0070-03-10	3,400	3,700	1674	1674								
I-4327-03		共通重合丸底フラスコ 100mL TS15/25 CL0070-05-10	3,500	3,800	1674	1674								
I-4327-04		共通重合丸底フラスコ 100mL TS19/38 CL0070-07-10	3,600	3,900	1674	1674								
I-4327-05		共通重合丸底フラスコ 200mL TS19/38 CL0070-10-10	3,800	4,100	1674	1674								
I-4327-06		共通重合丸底フラスコ 200mL TS24/40 CL0070-11-10	4,000	4,300	1674	1674								
I-4327-07		共通重合丸底フラスコ 300mL TS19/38 CL0070-13-10	4,000	4,300	1674	1674								
I-4327-08		共通重合丸底フラスコ 300mL TS24/40 CL0070-14-10	4,400	4,800	1674	1674								
I-4327-10		共通重合丸底フラスコ 500mL TS24/40 CL0070-17-10	5,400	5,800	1674	1674								
I-4327-11		共通重合丸底フラスコ 500mL TS29/42 CL0070-18-10	6,200	6,700	1674	1674								
I-4327-12		共通重合丸底フラスコ 1000mL TS19/38 CL0070-19-10	5,800	6,300	1674	1674								
I-4327-13		共通重合丸底フラスコ 1000mL TS24/40 CL0070-20-10	6,300	6,800	1674	1674								
I-4327-14		共通重合丸底フラスコ 1000mL TS29/42 CL0070-22-10	7,000	7,600	1674	1674								
I-4328-01		共通重合短首平底フラスコ 50mL TS15/25 CL0074-01-10	3,200	3,500	1673	1673								
I-4328-02		共通重合短首平底フラスコ 50mL TS19/38 CL0074-03-10	3,400	3,700	1673	1673								
I-4328-03		共通重合短首平底フラスコ 100mL TS15/25 CL0074-05-10	3,500	3,800	1673	1673								
I-4328-04		共通重合短首平底フラスコ 100mL TS19/38 CL0074-07-10	3,600	3,900	1673	1673								
I-4328-05		共通重合短首平底フラスコ 200mL TS19/38 CL0074-10-10	3,800	4,100	1673	1673								
I-4328-06		共通重合短首平底フラスコ 200mL TS24/40 CL0074-11-10	4,000	4,300	1673	1673								
I-4328-07		共通重合短首平底フラスコ 300mL TS19/38 CL0074-13-10	4,000	4,300	1673	1673								
I-4328-08		共通重合短首平底フラスコ 300mL TS24/40 CL0074-14-10	4,400	4,800	1673	1673								
I-4328-09		共通重合短首平底フラスコ 500mL TS19/38 CL0074-16-10	5,000	5,400	1673	1673								
I-4328-10		共通重合短首平底フラスコ 500mL TS24/40 CL0074-17-10	5,400	5,800	1673	1673								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-4330-12	共通適合三角フラスコ 1000mL CL0101-08-50	7,100	7,700	1669	1669								
I-4331-01	クロマトグラフ管 ガラスφ20mm フィルター無し CL0152-02-10	7,000	7,700	1690	1690								
I-4331-02	クロマトグラフ管 ガラスφ30mm フィルター無し CL0152-03-10	9,500	10,500	1690	1690								
I-4332-01	共通適合連結管(ト字型・角度75°) 125mm CL0200-01-10	8,300	9,000	1694	1694								
I-4332-02	共通適合連結管(ト字型・角度75°) 150mm CL0200-03-10	9,200	9,900	1694	1694								
I-4332-03	精密分留装置用 共通適合連結管(ト字型・角度75°) 155mm CL0200-04-10	9,600	10,400	1694	1694								
I-4332-04	共通適合連結管(ト字型・角度75°) 160mm CL0200-05-10	12,300	13,300	1694	1694								
I-4336-01	共通適合縮小アダプター 66mm CL0242-01-10	3,700	3,900	1695	1695								
I-4336-02	共通適合縮小アダプター 70mm CL0242-02-10	4,400	4,600	1695	1695								
I-4336-03	共通適合縮小アダプター 72mm CL0242-03-10	4,900	5,100	1695	1695								
I-4336-04	共通適合縮小アダプター 82mm CL0242-07-10	4,800	5,000	1695	1695								
I-4336-05	共通適合縮小アダプター 85mm CL0242-08-10	5,200	5,500	1695	1695								
I-4336-06	共通適合縮小アダプター 87mm CL0242-09-10	5,500	5,800	1695	1695								
I-4337-01	共通適合拡大アダプター 88mm CL0244-01-10	3,700	3,900	1695	1695								
I-4337-02	共通適合拡大アダプター 89mm CL0244-03-10	4,400	4,600	1695	1695								
I-4337-03	共通適合拡大アダプター 108mm CL0244-05-10	4,800	5,000	1695	1695								
I-4337-04	共通適合拡大アダプター 99mm CL0244-06-10	4,900	5,100	1695	1695								
I-4337-05	共通適合拡大アダプター 112mm CL0244-08-10	5,200	5,500	1695	1695								
I-4337-06	共通適合拡大アダプター 114mm CL0244-09-10	5,500	5,800	1695	1695								
I-4351-01	ガラスジョイント T字管(ゴム止め付き) CL0430-01-10	1,300	1,400	1910	1910								
I-4351-02	ガラスジョイント T字管(ゴム止め付き) CL0430-02-10	1,500	1,700	1910	1910								
I-4351-03	ガラスジョイント T字管(ゴム止め付き) CL0430-03-10	2,100	2,300	1910	1910								
I-4351-04	ガラスジョイント T字管(ゴム止め付き) CL0430-04-10	2,400	2,600	1910	1910								
I-4352-01	ガラスジョイント Y字管(ゴム止め付き) CL0430-01-20	1,400	1,500	1910	1910								
I-4352-02	ガラスジョイント Y字管(ゴム止め付き) CL0430-02-20	1,600	1,800	1910	1910								
I-4352-03	ガラスジョイント Y字管(ゴム止め付き) CL0430-03-20	2,200	2,400	1910	1910								
I-4352-04	ガラスジョイント Y字管(ゴム止め付き) CL0430-04-20	2,500	2,800	1910	1910								
I-4352-05	ガラスジョイント L字管(ゴム止め付き) CL0432-01-10	1,100	1,200	1910	1910								
I-4352-06	ガラスジョイント L字管(ゴム止め付き) CL0432-02-10	1,500	1,700	1910	1910								
I-4352-07	ガラスジョイント L字管(ゴム止め付き) CL0432-03-10	2,100	2,300	1910	1910								
I-4352-08	ガラスジョイント L字管(ゴム止め付き) CL0432-04-10	2,400	2,600	1910	1910								
I-4354-01	攪拌棒 CL0631-01-10	3,900	4,300	209	209								
I-4354-02	攪拌棒 CL0631-02-10	3,300	3,600	209	209								
I-4355-01	共通適合平栓 TS15/25 CL0641-01-10	1,100	1,200	1694	1694								
I-4355-02	共通適合平栓 TS19/38 CL0641-03-10	1,400	1,500	1694	1694								
I-4355-03	共通適合平栓 TS24/40 CL0641-05-10	1,500	1,700	1694	1694								
I-4355-04	共通適合平栓 TS29/42 CL0641-07-10	1,900	2,100	1694	1694								
I-4357-01	共通適合カルシューム管(注液付U字型) 130mm CL0684-01-10	14,900	16,400	1694	1694								
I-4357-02	共通適合カルシューム管(注液付U字型) 155mm CL0684-02-10	15,200	16,700	1694	1694								
I-4357-03	共通適合カルシューム管(注液付U字型) 180mm CL0684-03-10	16,400	18,000	1694	1694								
I-4359-01	保存容器 透明瓶 50mL CL0710-04-11	12,900	12,300	1597	1597								
I-4359-02	保存容器 透明瓶 100mL CL0710-05-11	15,100	14,700	1597	1597								
I-4359-03	保存容器 透明瓶 200mL CL0710-06-11	20,400	20,000	1597	1597								
I-4360-01	ソックスレー 抽出器II型 セット CL1054-10	35,900	40,900	1684	1684								
I-4360-02	ソックスレー 抽出器II型 抽出部 CL0052-01-10	12,100	13,300	1684	1684								
I-4360-03	ソックスレー 抽出器II型 球入冷却器 CL0010-12-10	10,900	12,000	1684	1684								
I-4360-04	ソックスレー 抽出器II型 フラスコ CL0074-31-10	4,700	5,780	1684	1684								
I-4361-01	共通適合三つフラスコ 100mL CL0080-01-10	14,600	16,100	1675	1675								
I-4361-02	共通適合三つフラスコ 200mL CL0080-03-10	14,800	16,300	1675	1675								
I-4361-03	共通適合三つフラスコ 300mL CL0080-05-10	15,000	16,500	1675	1675								
I-4361-04	共通適合三つフラスコ 500mL CL0080-07-10	15,600	17,200	1675	1675								
I-4361-05	共通適合三つフラスコ 1000mL CL0080-10-10	17,000	18,700	1675	1675								
I-4361-06	共通適合三つフラスコ 1000mL CL0080-11-10	18,200	20,000	1675	1675								
I-4361-07	共通適合三つフラスコ 100mL CL0080-01-30	15,200	16,700	1675	1675								
I-4361-08	共通適合三つフラスコ 200mL CL0080-03-30	15,400	16,900	1675	1675								
I-4361-09	共通適合三つフラスコ 300mL CL0080-05-30	15,800	17,400	1675	1675								
I-4361-10	共通適合三つフラスコ 500mL CL0080-07-30	16,000	17,600	1675	1675								
I-4361-11	共通適合三つフラスコ 1000mL CL0080-10-30	18,200	20,000	1675	1675								
I-4361-12	共通適合三つフラスコ 1000mL CL0080-11-30	18,900	20,800	1675	1675								
I-4362-01	共通適合四つフラスコ 500mL CL0082-07-10	17,000	18,700	1676	1676								
I-4362-02	共通適合四つフラスコ 1000mL CL0082-10-10	23,700	26,100	1676	1676								
I-4362-03	共通適合四つフラスコ 500mL CL0082-07-30	18,200	20,000	1676	1676								
I-4362-04	共通適合四つフラスコ 1000mL CL0082-10-30	24,200	26,600	1676	1676								
I-4362-05	共通適合四つフラスコ 500mL CL0082-07-40	20,100	22,100	1676	1676								
I-4363-01	共通適合茄子型フラスコ 100mL TS15/25 CL0090-04-10	3,300	3,600	1679	1679								
I-4363-02	共通適合茄子型フラスコ 200mL TS15/25 CL0090-05-10	3,900	4,300	1679	1679								
I-4363-04	共通適合茄子型フラスコ 100mL TS19/38 CL0090-04-30	3,800	4,200	1679	1679								
I-4363-05	共通適合茄子型フラスコ 200mL TS19/38 CL0090-05-30	4,000	4,400	1679	1679								
I-4363-06	共通適合茄子型フラスコ 300mL TS19/38 CL0090-06-30	4,600	5,100	1679	1679								
I-4363-07	共通適合茄子型フラスコ 500mL TS19/38 CL0090-07-30	4,800	5,300	1679	1679								
I-4363-08	共通適合茄子型フラスコ 200mL TS24/40 CL0090-05-40	4,400	4,800	1679	1679								
I-4363-09	共通適合茄子型フラスコ 300mL TS24/40 CL0090-06-40	4,700	5,200	1679	1679								
I-4363-10	共通適合茄子型フラスコ 500mL TS24/40 CL0090-07-40	4,900	5,400	1679	1679								
I-4363-11	共通適合茄子型フラスコ 1000mL TS24/40 CL0090-08-40	6,400	7,000	1679	1679								
I-4363-12	共通適合茄子型フラスコ 500mL TS29/42 CL0090-07-50	6,800	7,500	1679	1679								
I-4363-13	共通適合茄子型フラスコ 1000mL TS29/42 CL0090-08-50	7,400	8,100	1679	1679								
I-4364-01	クロマトグラフ管 ガラスφ20mm フィルター付き CL0153-02-10	9,800	10,800	1690	1690								
I-4364-02	クロマトグラフ管 ガラスφ30mm フィルター付き CL0153-03-10	13,400	14,700	1690	1690								
I-4365-01	クロマトグラフ管 テフロンφ20mm フィルター無し CL0154-02-10	9,800	10,800	1690	1690								
I-4365-02	クロマトグラフ管 テフロンφ30mm フィルター無し CL0154-03-10	12,700	14,000	1690	1690								
I-4366-01	クロマトグラフ管 テフロンφ20mm フィルター付き CL0155-02-10	12,700	14,000	1690	1690								
I-4366-02	クロマトグラフ管 テフロンφ30mm フィルター付き CL0155-03-10	17,800	19,600	1690	1690								
I-4367-01	常圧蒸留装置用 共通適合連結管(クライゼン型) CL0204-02-10	14,000	15,100	1703	1703								
I-4368-01	共通適合連結管(減圧用・ストレート型) TS15/25 CL0208-01-10	6,500	7,000	1694	1694								
I-4368-02	共通適合連結管(減圧用・ストレート型) TS19/38 CL0208-03-10	7,300	7,900	1694	1694								
I-4368-03	共通適合連結管(減圧用・ストレート型) TS24/40 CL0208-04-10	8,300	9,000	1694	1694								
I-4368-04	共通適合連結管(減圧用・ストレート型) TS29/42 CL0208-05-10	10,900	11,800	1694	1694								
I-4369-01	共通適合連結管(減圧用・中管付き) TS15/25 CL0210-01-10	8,100	8,700	1694	1694								
I-4369-02	共通適合連結管(減圧用・中管付き) TS19/38 CL0210-03-10	8,600	9,300	1694	1694								
I-4369-03	共通適合連結管(減圧用・中管付き) TS24/40 CL0210-04-10	11,000	11,900	1694	1694								
I-4369-04	共通適合連結管(減圧用・中管付き) TS29/42 CL0210-05-10	13,100	14,100	1694	1694								
I-4370-01	共通適合連結管(減圧用・角度105°) 70×65mm CL0212-01-10	9,500	10,300	1694	1694								
I-4370-02	共通適合連結管(減圧用・角度105°) 80×80mm CL0212-03-10	10,300	11,100	1694	1694								
I-4370-03	共通適合連結管(減圧用・角度105°) 90×90mm CL0212-04-10	12,100	13,100	1694	1694								
I-4370-04	共通適合連結管(減圧用・角度105°) 97×100mm CL0212-05-10	14,100	15,200	1694	1694								
I-4371-01	共通適合真空トラップ 200mm CL0281-01-10	19,400	21,300	1698	1698								
I-4372-01	共通適合水分定量受器(テフロンコック付き) 25mL CL0301-03-10	44,400	48,800	1694	1694								
I-4373-01	共通適合吸液瓶(シェイク型) 165mm CL0388-01-10	18,200	20,000	1713	1713								
I-4374-01	ガス洗浄瓶(板フィルター付き) 125mL CL0457-01-10	17,000	18,400	1713	1713								
I-4374-02	ガス洗浄瓶(板フィルター付き) 250mL CL0457-02-10	18,200	19,700	1713	1713								
I-4374-03	ガス洗浄瓶(板フィルター付き) 500mL CL0457-03-10	23,000	24,800	1713	1713								
I-4374-04	ガス洗浄瓶(板フィルター付き) 1000mL CL0457-04-10	32,700	35,300	1713	1713								
I-4376-01	保存容器 茶色透明瓶 50mL CL0711-04-11	14,200	15,600										

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-4527-27	ステンレスポット(取手付き)22cm 8.3L 11022	7,880	8,880	1631	1631								
I-4527-28	ステンレスポット(取手付き)24cm 11L 11024	9,310	10,400	1631	1631								
I-4527-29	ステンレスポット(取手付き)26cm 13L 11026	10,600	14,100	1631	1631								
I-4528-01	ツマミ付き ステンレス丸型ポット 10cm 0.45L 61010	1,280	1,600	1631	1631								
I-4528-02	ツマミ付き ステンレス丸型ポット 12cm 0.75L 61012	1,650	2,090	1631	1631								
I-4528-03	ツマミ付き ステンレス丸型ポット 14cm 1.1L 61014	1,910	2,370	1631	1631								
I-4528-04	ツマミ付き ステンレス丸型ポット 16cm 1.6L 61016	2,210	2,750	1631	1631								
I-4528-05	ツマミ付き ステンレス丸型ポット 18cm 2L 61018	2,590	3,260	1631	1631								
I-4529-01	ステンレス深型鍋(ハット ミニ 105×68×59mm 4400m	650	710	1622	1622	1190			100			568	
I-4529-01-77	ステンレス深型鍋(ハット SCC 4400mSCC	1,650	1,710						100				
I-4529-04	ステンレス深型鍋(ハット M0号 122×87×59mm 4400m0	700	770	1622	1622	1190						568	
I-4532-01	ステンレスバット蓋付き (伸子ツツ入り) 105×68×59mm 66603	3,950	4,760	1625	1625								
I-4532-02	ステンレスバット蓋付き ミニ (伸子ツツ入/長型) 105×68×59mm 66604	5,050	6,060	1625	1625								
I-4532-03	ステンレスバット蓋付き ミニ (伸子ツツ入/角型) 105×68×59mm 66605	5,050	6,060	1625	1625								
I-4532-04	ステンレスバット蓋付き ミニ (伸子ツツ入/角型) 105×68×59mm 66606	9,000	11,000	1625	1625								
I-4534-11	[AC減音]ステンレス角型/バット (155×126×	1,470	1,620	1627	1627								
I-4534-12	[AC減音]ステンレス角型/バット (210×170×	1,580	1,740	1627	1627								
I-4534-13	[AC減音]ステンレス角型/バット (296×231×	2,350	2,590	1627	1627								
I-4555-01	防じんマスク/全面形/Mサイズ DR16SU2W(M)	31,700	32,400	2207	2207								
I-4555-02	防じんマスク用交換フィルタ/2個1組	1,110	1,140	2207	2207								
I-4556-01	直結式小型防毒マスク 平面形 GM81S(M)	5,570	5,680	2213	2213								
I-4556-02	防毒マスク用吸収缶 ダイオキシン用(低濃度用0.1%以下) 2個 CA-304L3/OV	4,270	4,610	2213	2213								
I-4556-13	防毒マスク用吸収缶 土壤汚染対策用(低濃度用0.1%以下) 2個 CA-37L3/MX	4,600	4,970	2213	2213								
I-4558-01	直結式小型防毒マスク 全面形 GM165-2(M)	31,800	32,600	2214	2214								
I-4559-01	薬包紙(純白横造) 小 90×90mm 1箱(1000枚入) 2040-000	390	470	454	454	1537							
I-4559-02	薬包紙(純白横造) 中 105×105mm 1箱(1000枚入) 2041-000	480	580	454	454	1537							
I-4559-03	薬包紙(純白横造) 大 120×120mm 1箱(1000枚入) 2042-000	610	730	454	454	1537							
I-4559-04	薬包紙(純白横造) 特大 150×150mm 1箱(500枚入) 2044-000	720	900	454	454	1537							
I-4560-01	薬包紙(ハラピン) 小 90×90mm 1箱(500枚入) 2021-000	380	460	454	454	1537							
I-4560-02	薬包紙(ハラピン) 中 105×105mm 1箱(500枚入) 2022-000	460	550	454	454	1537							
I-4560-03	薬包紙(ハラピン) 大 120×120mm 1箱(500枚入) 2023-000	540	640	454	454	1537							
I-4560-04	薬包紙(ハラピン) 特大 150×150mm 1箱(500枚入) 2024-000	910	1,080	454	454	1537							
I-4561-01	薬包紙(破酸紙) 小 90×90mm 1箱(500枚入) 2025-000	870	1,060	454	454	1537							
I-4561-02	薬包紙(破酸紙) 中 105×105mm 1箱(500枚入) 2026-000	970	1,150	454	454	1537							
I-4561-03	薬包紙(破酸紙) 大 120×120mm 1箱(500枚入) 2027-000	1,220	1,440	454	454	1537							
I-4561-04	薬包紙(破酸紙) 特大 150×150mm 1箱(500枚入) 2028-000	2,100	2,480	454	454	1537							
I-4562-01	薬包紙(特A横造) 小 90×90mm 1箱(1000枚入) 2043-000	540	680	454	454	1537							
I-4562-02	薬包紙(特A横造) 中 105×105mm 1箱(1000枚入) 2044-000	710	890	454	454	1537							
I-4562-03	薬包紙(特A横造) 大 120×120mm 1箱(1000枚入) 2045-000	840	1,050	454	454	1537							
I-4562-04	薬包紙(特A横造) 特大 150×150mm 1箱(500枚入) 2008-000	820	1,030	454	454	1537							
I-4563-01	ねじ口遠流管 30mL 8422CTF30	2,800	3,150	1771	1771								
I-4563-02	ねじ口遠流管 50mL 8422CTF50	3,500	3,850	1771	1771								
I-4594-41	サーマックス TM-1A	61,000	69,000	74	74								
I-4594-42	サーマックス TM-2A	77,000	83,000	74	74								
I-4594-43	サーマックス TM-3A	97,000	106,000	74	74								
I-4594-44	サーマックス TM-4A	101,000	109,000	74	74								
I-4595-31	ECウォーターバス EW-100R	32,000	33,000	79	79								
I-4595-32	ECウォーターバス EW-100R-T	39,000	40,000	79	79								
I-4597-31	デジタル温度調節器 TC-1000A	32,300	36,900	490	490								
I-4597-32	デジタル温度調節器 TC-2000A	38,000	42,000	490	490								
I-4597-33	デジタル温度調節器 TC-3000A	43,700	47,200	490	490								
I-4598-21	デジタル温度過昇防止器 OP-1000A	37,500	39,700	497	497								
I-4599-11	ECサーモ 1型 -20~100℃	22,000	24,100	495	495								
I-4599-12	ECサーモ 2型 0~200℃	22,000	24,100	495	495								
I-4600-31	ホットプレート (NNOS) 350℃ 170×170mm NA-1A	51,000	60,000	117	117								
I-4600-32	ホットプレート (NNOS) 350℃ 250×250mm NA-2A	75,000	85,000	118	118								
I-4600-41	ホットプレート (NNOS) 300℃ 400×300mm NA-3LA	95,000	115,000	118	118								
I-4600-42	ホットプレート (NNOS) 350℃ 400×300mm NA-3HA	105,000	125,000	118	118								
I-4601-31	ホットプレート (NNOS) 350℃ 170×170mm ND-1A	60,000	70,000	117	117								
I-4601-32	ホットプレート (NNOS) 350℃ 250×250mm ND-2A	87,000	96,000	118	118								
I-4601-41	ホットプレート (NNOS) 300℃ 400×300mm ND-3LA	113,000	125,000	118	118								
I-4601-42	ホットプレート (NNOS) 350℃ 400×300mm ND-3HA	118,000	135,000	118	118								
I-4608-32	マグネチックスターターB-1用ジョイントバー	590	500	230	230								
I-4610-43	試験管ミキサー TRIO TM-2N	32,300	30,300	255	255	305						428	
I-4610-44	試験管ミキサーTRIO (付属アタッチメント多数) TM-2FN	37,200	35,300	255	255	305						428	
I-4611-24	試験管ミキサーTRIO(High Type) (付属アタッチメント多数) HM-2FN	45,900	43,500	255	255							428	
I-4638-71	角型瓶 K-500 γ	700	770	1528	1528								
I-4638-72	角型瓶 K-1000 γ	1,060	1,170	1528	1528								
I-4638-73	角型瓶 K-2000 γ	1,840	2,030	1528	1528								
I-4638-74	角型瓶 K-4000 γ	3,000	3,300	1528	1528								
I-4693-12	IDデシケーター 1152×520×1765mm 強化プラスチック棚板 ID-WAP	660,000	696,000	952	952								
I-4693-22	IDデシケーター 1152×520×1765mm ステンレス棚板 ID-WAS	691,000	727,000	952	952								
I-4712-11	クリーンカバースェルフ CO-09FAD	145,000	149,000	2417	2417								
I-4712-12	クリーンカバースェルフ CO-12FAD	160,000	165,000	2417	2417								
I-4712-13	クリーンカバースェルフ CO-15FAD	209,000	215,000	2417	2417								
I-4784-01	アズフロン(R)チープ 13mm×10m×0.08mm	1,850	1,570	2002	2002								
I-4784-02	アズフロン(R)チープ 19mm×10m×0.08mm	2,750	2,300	2002	2002								
I-4784-03	アズフロン(R)チープ 25mm×10m×0.08mm	3,600	3,100	2002	2002								
I-4785-02	アズフロン(R)チープ 19mm×10m×0.13mm	3,000	2,820	2002	2002								
I-478-57	高速遠心分離機 マイクロプレート用ローター 96穴マイクロプレート×4枚 No.11	140,700	130,000	1281	1281								
I-4786-02	アズフロン(R)チープ 19mm×10m×0.18mm	3,600	3,370	2002	2002								
I-4786-03	アズフロン(R)チープ 25mm×10m×0.18mm	4,850	4,510	2002	2002								
I-4873-01	遠電復労経減マツト ZC0022BL	16,200	17,900	2545	2545								
I-4873-21	遠電クッションマツト CD0022EB	31,300	35,000	2546	2546								
I-4891-21	分析用電子天びん 音叉式 秤量90g HTG84R	152,000	162,000	423	423								
I-4891-22	分析用電子天びん 音叉式 秤量120g HTG124R	172,000	182,000	423	423								
I-4891-23	分析用電子天びん 音叉式 秤量220g HTG224R	182,000	192,000	423	423								
I-4962-01	使い捨て防じんマスク(排気弁付き) 5枚 8293-DL3	14,300	14,890	2200	2200								
I-4962-51	使い捨て防じんマスク(排気弁付き) 5枚×10箱 8293-DL3	127,000	134,000	2200	2200								
I-4964-01	汗取りバンド アセステ 1袋(100枚入) MO11	9,260	9,780	2448	2448	948							
I-4964-12	汗取りバンド アセステ ロングタイプ 1袋(50枚入) MO11L	8,460	9,520	2448	2448								
I-5037-65	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 オープン型 ULA-EY-LVDVPL	1,860,000	1,910,000	695	695								
I-5037-66	ブルックフィールド粘度計 UL低粘度アダプターセット付 クローズ型 ULA-EZY-LVDVPL	1,960,000	2,020,000	695	695								
I-5122-01	高トルク低速攪拌機 回転計無し DC-300E	199,900	180,000	195	195								
I-5122-02	高トルク低速攪拌機 回転計付き DC-300RM	214,200	198,000	195	195								
I-5174-01	ビッグローター BR-2	271,000	288,000	277	277								
I-5174-01-22	ビッグローター 出荷前点検検査書付 BR-2	283,000	308,000	277	277								
I-5175-31-22	万能シェーカー一点検検査書付 US-S200	232,000	240,000	272	272								
I-5181-01-22	チューブローテーター 2~18rpm スチール 出荷前点検検査書付 TR-118	90,500	98,500	276	276								
I-5181-02-22	チューブローテーター 5~50rpm スチール 出荷前点検検査書付 TR-350	90,500	98,500	276	276								
I-5181-03-22	ステンスローテーター 2~18rpm ステンレス 出荷前点検検査書付 TR-118S	95,500	103,500	276	276								
I-5209-13	スタンダードデシケータージャンボ 1152×523×1765mm 強化プラスチック棚 SD-WPN	264,000	283,000	966	966								
I-5209-14	スタンダードデシケータージャンボ 1152×523×1765mm ステンレス棚 SD-WSN	290,000	309,000	966	966								
I-5212-03	ガス置換デシケータージャンボ GD-WP	310,000	333,000	984	984								
I-5212-04	ガス置換デシケータージャンボ GD-WS	360,000	385,000	984	984								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-5312-23	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02FT.18S	448,000	470,000	366	366								
I-5312-24	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02ST.18S	580,000	609,000	366	366								
I-5312-25	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02KT.18RC	310,000	325,000	366	366								
I-5312-26	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02TT.18RC	318,000	333,000	366	366								
I-5312-27	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02FT.18RC FEM1.02FT18RC	505,000	530,000	366	366								
I-5312-29	耐食型ダイヤフラム定量ポンプ (SIMDOS02) 20mL/min FEM1.02ST.18RC	610,000	640,000	366	366								
I-5326-02	キャリブレックスディスペンサー 1～5mL 520.005	65,700	70,800	1198	1198								
I-5326-11	キャリブレックスディスペンサー用 エクステンデチューブ 1.524	16,100	16,300	1198	1198								
I-5328-11-20	pHメーター 校正証明書付 pHep	30,500	30,800	568	568								
I-5364-11	表面温度計 凹凸対応 90S-T2	21,000	23,900	513	513								
I-5386-01	シリカゲル&乾燥箱	15,800	16,600	979	979								
I-5421-41	小型インキュベーター IC-150MA	101,000	107,000	59	59								
I-5421-41-22	小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き IC-150MA	113,000	127,000	59	59								
I-5461-11	低温インキュベーター 054用 専用架台 専用架台 (054用)	60,200	66,900	70	70								
I-5461-12	低温インキュベーター 133用 専用架台	86,800	93,500	70	70								
I-5468-51-22	低温恒温水槽 -30～+80 180W 出荷前点検検査書付き LTB-125α	307,000	315,000	88	88								
I-5468-52-22	低温恒温水槽 -30～+80 340W 出荷前点検検査書付き LTB-250α	342,000	360,000	88	88								
I-5468-53-22	低温恒温水槽 -30～+80 440W 出荷前点検検査書付き LTB-400α	383,000	401,000	88	88								
I-5469-41-22	冷却水循環装置 LTC-450α 出荷前点検検査書付	220,000	228,000	92	92								
I-5469-42-22	冷却水循環装置 LTC-1200α 出荷前点検検査書付	262,000	270,000	92	92								
I-5482-16	測定抵抗体交換ケーブル PT-PT	3,100	2,900	493	493								
I-5486-21	オートドライデシケーター 330×345×525mm OH-3S	50,000	53,200	965	965							449	
I-5487-21	オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3S	55,000	58,300	965	965							449	
I-5488-21	UVオートドライデシケーター 330×345×525mm 400nm以下カット可 UVOH-400SA	78,500	82,200	965	965								
I-5488-22	UVオートドライデシケーター 330×345×525mm 520nm以下カット可 UVOH-520SA	78,000	81,700	965	965								
I-5488-23	UVオートドライデシケーター 530×345×335mm 400nm以下カット可 UVOL-400SA	81,000	84,100	965	965								
I-5488-24	UVオートドライデシケーター 530×345×335mm 520nm以下カット可 UVOL-520SA	82,500	85,600	965	965								
I-5489-11	スペースドライ SD-3	37,300	38,800	964	964								
I-5503-43	オートドライデシケーター-FN 1152×522×1774mm 強化プラスチック棚板 SP-WFN-P	379,000	400,000	958	958								
I-5503-44	オートドライデシケーター-FN 1152×522×1774mm ステンレス棚板 SP-WFN-S	409,000	430,000	958	958								
I-5503-47	オートドライデシケーター-FN 1152×522×1774mm SP-WFN-PC	388,000	409,000	958	958								
I-5503-48	オートドライデシケーター-FN 1152×522×1774mm SP-WFN-SC	418,000	439,000	958	958								
I-5506-02	攪拌シャフト S-600	3,740	4,200	192	192								
I-5506-03	攪拌シャフト S-800	4,000	4,800	192	192								
I-5531-01	アイソフリーズPCRラック 紫(冷却時)・ピンク(常温時)1箱(2個入) 5640-T4	18,700	19,300	1140	1140								
I-5531-02	アイソフリーズPCRラック 紫(冷却時)・黄色(常温時)1箱(2個入) 5640-T6	18,700	19,300	1140	1140								
I-5545-01	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 250mL 1袋(4本入) 3140-0250JP	21,660	22,000	1781	1781								
I-5545-02	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 450mL 1袋(4本入) 3140-0500JP	26,860	27,280	1781	1781								
I-5545-03	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PC製 1000mL 1袋(6本入) 3140-1006	48,180	48,920	1781	1781								
I-5583-01	バスツールピベッター-2400-01-10 CL2400-01-10	21,400	23,500	1755	1755								
I-5584-01	多目的グリース PTFE配合 21030	2,700	3,400	1986	1986								
I-5584-02	多目的グリース 41160	5,700	7,600	1986	1986								
I-5584-03	多目的グリース 00580	5,700	7,600	1986	1986								
I-5584-04	多目的グリース 41050	31,000	42,000	1986	1986								
I-5584-05	多目的グリース 41030	168,000	220,000	1986	1986								
I-5587-01	シリコングリース 真空・絶縁用 91003	4,800	5,400	1986	1986								
I-5589-01	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 250mL 4本入 3141-0250JP	18,820	19,120	1781	1781								
I-5589-02	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 450mL 4本入 3141-0500JP	24,800	25,180	1781	1781								
I-5589-03	遠心瓶(シーリングキャップ付き) PPCO製 1000mL 6本入 3141-1006	38,620	39,200	1781	1781								
I-5597-11	グローブボックス用棚(UT-Lab) GS1-S	19,100	20,700	935	935								
I-5597-12	グローブボックス用棚(UT-Lab) GS1-A	10,000	10,700	935	935								
I-5598-01	使い捨て式防じんマスク(排気弁付き) 10枚 9826 DS2	8,130	8,540	2200	2200								
I-5598-51	使い捨て式防じんマスク(排気弁付き) 10枚×10箱 9826-DS2	69,000	72,500	2200	2200								
I-5653-31	装置型酸素濃度指示警報計 校正証明書+トレーサビリティ付 GOA-TH-S	78,000	80,000	618	618								
I-5689-31	耐酸B型ポンプ 056ST	1,000	1,100	379	379								
I-5703-05	ミニポンプ 吸引型 MP-Σ 100HNE型	105,000	112,000	382	382								
I-5703-06	ミニポンプ 吸引型 MP-Σ 300NE型	98,000	102,900	382	382								
I-5703-07	ミニポンプ 吸引型 MP-Σ 300NE型	98,000	102,900	382	382								
I-5703-08	ミニポンプ 吸引型 MP-Σ 500NE型	98,000	102,900	382	382								
I-5710-11-22	恒温搬送水槽 出荷前点検検査書付 T-3S	299,000	307,000	108	108								
I-5711-31	ファイバースコープ(先端可動式)交換用 ケーブル(レンズ付) 5.5mm×1M	105,000	99,900	796	796								
I-5719-21	フリー電源デジタル温度調節器 TS-PG	55,900	53,800	489	489								
I-5721-01	測定抵抗体(シース型・テフロン(R)被覆) φ3.6×1100 FPT100	30,800	27,720	510	510								
I-5794-01	耐食型PTFE製真空ポンプ(セルフドライ機能付き) 20L/min N820.3FT.40.18	396,000	415,000	402	402								
I-5794-02	耐食型PTFE製真空ポンプ(セルフドライ機能付き) 34L/min N840.3FT.40.18	493,000	517,000	402	402								
I-5798-12	PPボトル (500個入) φ20	9,640	9,200	114	114								
I-5798-13	PPボトル (300個入) φ30	11,400	10,500	114	114								
I-5798-14	PPボトル (200個入) φ40	11,500	10,600	114	114								
I-5798-15	PPボトル (200個入) φ50	13,000	12,500	114	114								
I-5829-13	ロッキングミキサー RM-300用ディンプルバッド	8,300	9,100	263	263								
I-5829-14	ロッキングミキサー RM-300用セカンドブライトホーム	27,600	29,000	263	263								
I-5829-21-22	ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付 RM-80	144,000	152,000	263	263								
I-5829-22	ロッキングミキサー (搬送台300×300mm) RM-300	157,000	165,000	263	263								
I-5829-22-22	ロッキングミキサー 出荷前点検検査書付 RM-300	169,000	185,000	263	263								
I-5830-01	ツイストミキサー TM-300	199,000	209,000	263	263								
I-5830-01-22	ツイストミキサー 出荷前点検検査書付 TM-300	211,000	229,000	263	263								
I-5832-41-22	サーマルロボ 点検検査書付 TR-1α	88,600	96,600	75	75								
I-5832-42-22	サーマルロボ 点検検査書付 TR-2α	105,100	113,100	75	75								
I-5832-43-22	サーマルロボ 点検検査書付 TR-3α	128,000	136,000	75	75								
I-5832-44-22	サーマルロボ 点検検査書付 TR-4α	131,000	139,000	75	75								
I-5832-45-22	サーマルロボS 点検検査書付 TR-Sα	123,000	131,000	75	75								
I-5837-31-22	シェイクングインキュベーター(恒温搬送器) 軽量物用高速タイプ 出荷前点検検査書付 SIC-320LX	297,000	305,000	72	72								
I-5837-32	シェイクングインキュベーター(恒温搬送器) 重量物用低速タイプ SIC-320HX	261,000	292,000	72	72								
I-5837-32-22	シェイクングインキュベーター(恒温搬送器) 重量物用低速タイプ 出荷前点検検査書付 SIC-320HX	273,000	312,000	72	72								
I-5849-01	チタン冷却蛇管 MR-01	44,000	56,000	105	105								
I-5849-02	チタン冷却蛇管 MR-02	46,000	60,000	105	105								
I-5849-03	チタン冷却蛇管 MR-03	50,000	64,000	105	105								
I-5851-01	簡易リミッター KL-01	24,000	33,000	499	499								
I-5882-21	粉体計量用ドラフト FKD-600SAD	147,000	152,000	914	914								
I-5882-23	粉体計量用ドラフト FKD-600SADC	162,000	168,000	914	914								
I-5882-24	粉体計量用ドラフト(手恵付) FKD-600ADWC	168,000	170,000	914	914								
I-5917-21	ウルトラスターラー アナログ MSA-IN	94,000	98,800	231	231								
I-5917-22	ウルトラスターラー デジタル MSD-IN	102,000	111,000	231	231								
I-5926-01	マイクログレート傾斜スタンド MPS-1	8,000	8,720	1130	1130								
I-5926-02	マイクログレート傾斜スタンド アドレス表示付き 166×105×60mm MPS-2	9,000	9,850	1130	1130								
I-5962-06	EMユ-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 10mL 67704	2,000	2,200	1733	1733								
I-5962-07	EMユ-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 1000mL 67604	4,700	5,100	1733	1733								
I-5979-02	フローター AHS 10枚入	2,500	2,100	1140	1140								
I-5982-11	集じん機(乾燥5L・液体5L) VC-51	17,900	21,800	2172	2172								
I-5983-11	集じん機(乾燥15L・液体12L) VC-1100	19,800	21,800	2172	2172								
I-6000-01	真空乾燥器(遠赤放射) VO-FR1	436,000	568,000	47	47								
I-6003-12	PETデシケーター 1152×522×1774mm 強化プラスチック棚板 SP-WPTFN	384,000	406,000	958	958								
I-6003-17	PETデシケーター 1152×522×1774mm ステンレス棚板 SP-WPTFNS	414,000	436,000	958	958								
I-6009-01	ヘビーデシケーター-オートドライ 574×520(600)×1765mm DHD-S	354,000	372,000	952	952								
I-6009-02	ヘビーデシケーター-オートドライ 1152×520(600)×1765mm DHD-W	570,000	614,000	952	952								
I-6012-01	樹脂製蛇口(PVC製) S	18,000	19,900	842	842								
I-6012-02</													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-6192-02	ばね式天秤(検定なし) ST-02	3,100	3,300	449	449								
I-6192-03	ばね式天秤(検定なし) ST-05	3,300	3,500	449	449								
I-6192-04	ばね式天秤(検定なし) ST-1	2,900	3,000	449	449								
I-6192-05	ばね式天秤(検定なし) ST-5	2,900	3,000	449	449								
I-6192-06	ばね式天秤(検定なし) ST-10	3,500	3,700	449	449								
I-6192-07	ばね式天秤(検定なし) ST-50	13,600	14,300	449	449								
I-6192-08	ばね式天秤(検定なし) ST-100	49,700	52,200	449	449								
I-6368-01-77	クリーンフード L(クリーン洗浄済) FC407C-01 L C/C	2,980	3,280	2445	2445								
I-6368-02-77	クリーンフード M(クリーン洗浄済) FC407C-01 M C/C	2,980	3,280	2445	2445								
I-6368-03-77	クリーンフード(クリーン洗浄済) 3K1865-KW C/C	2,980	3,280	2445	2445								
I-6431-05	ステンレスロート φ115mm 120	2,250	2,480	1797	1797								
I-6431-06	ステンレスロート φ145mm 150	2,820	3,100	1797	1797								
I-6431-07	ステンレスロート φ175mm 180	3,270	3,550	1797	1797								
I-6431-08	ステンレスロート φ205mm 210	4,060	4,410	1797	1797								
I-6431-09	ステンレスロート φ235mm 240	5,150	5,530	1797	1797								
I-6431-20	ステンレスロート φ87mm 90	1,760	1,980	1797	1797								
I-6444-01	ポータブル温度度計 testo610	32,000	34,000	519	519								
I-6444-01-20	ポータブル温度度計 校正証明書付 testo610	44,000	46,000	519	519								
I-647-11	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 5〜50mL/min (60Hz) 6〜60mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-50	158,000	172,000	366	366								
I-647-12	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 10〜100mL/min (60Hz) 12〜120mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-100	158,000	172,000	366	366								
I-647-13	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 25〜250mL/min (60Hz) 30〜300mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-250	175,000	189,000	366	366								
I-647-14	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 50〜500mL/min (60Hz) 60〜600mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-500	175,000	189,000	366	366								
I-647-15	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 100〜1000mL/min (60Hz) 120〜1200mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-1000	195,000	209,000	366	366								
I-647-16	ダイヤフラム式定量ポンプ (50Hz) 200〜2000mL/min (60Hz) 240〜2400mL/min 塩化ビニル樹脂 MEX-2000	195,000	209,000	366	366								
I-6477-01	ポータブル差圧計 testo510 0563 0510	32,000	35,800	677	677								
I-6481-01	テストー 照度計 testo540	30,000	34,700	638	638								
I-648-21	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-50	218,000	232,000	366	366								
I-648-22	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-100	218,000	232,000	366	366								
I-648-23	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-250	240,000	254,000	366	366								
I-648-24	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-500	240,000	254,000	366	366								
I-648-25	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-1000	280,000	294,000	366	366								
I-648-26	ダイヤフラム式定量ポンプ MEXZ-2000	280,000	294,000	366	366								
I-6486-01	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 115mL 0.2um 12個入 524-0020JP	13,040	13,240	1250	1250								
I-6486-02	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 115mL 0.45um 12個入 124-0045JP	12,420	12,620	1250	1250								
I-6486-03	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.2um 12個入 565-0020	21,960	22,300	1250	1250								
I-6486-04	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.45um 12個入 165-0045	22,080	22,420	1250	1250								
I-6486-05	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.2um 12個入 568-0020	23,640	24,000	1250	1250								
I-6486-06	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.45um 12個入 168-0045	23,640	24,000	1250	1250								
I-6486-07	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.2um 12個入 566-0020	33,100	33,600	1250	1250								
I-6486-08	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.45um 12個入 166-0045	35,100	35,640	1250	1250								
I-6486-09	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.2um 12個入 567-0020	44,320	45,000	1250	1250								
I-6486-10	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.45um 12個入 167-0045	47,280	48,000	1250	1250								
I-6486-11	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 150mL 0.1um 12個入 565-0010	21,960	22,300	1250	1250								
I-6486-12	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 250mL 0.1um 12個入 568-0010	23,640	24,000	1250	1250								
I-6486-13	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 500mL 0.1um 12個入 566-0010	33,100	33,600	1250	1250								
I-6486-14	組織培養フィルタユニット Rapid-Flow(PES) 1000mL 0.1um 12個入 567-0010	38,460	39,040	1250	1250								
I-6487-01	フッ素加工活栓付角型瓶 9L DS2327-0020	40,860	41,480	1552	1552								
I-6487-02	フッ素加工活栓付角型瓶 20L DS2327-0050	49,260	50,000	1552	1552								
I-6510-11-20	日常防水型導電率計(校正証明書付) Dst 5	45,500	46,500	571	571								
I-6510-12-20	日常防水型導電率計(校正証明書付) Dst 6	45,500	46,500	571	571								
I-6511-11-20	日常防水pH計(校正証明書付) pHep 4	42,500	43,500	568	568								
I-6511-12-20	日常防水pH計(校正証明書付) pHep 5	45,500	46,500	568	568								
I-656-01	ダイヤフラムポンプ 10000mL/min NDP-SFAT	91,400	97,400	367	367								
I-656-02	ダイヤフラムポンプ 10000mL/min NDP-SFST	136,000	144,000	367	367								
I-656-03	ダイヤフラムポンプ 10000mL/min NDP-SFPT	76,000	80,800	367	367								
I-656-04	ダイヤフラムポンプ 10000mL/min NDP-SFVT	118,000	135,000	367	367								
I-6570-05	[減菌済]ダイヤスプレー 500mL レッド	2,120	2,340	1581	1581								
I-657-01	ケミカルダイヤフラムポンプ 11000mL/min DP-SF	226,000	240,000	367	367								
I-657-02	ケミカルダイヤフラムポンプ 27000mL/min DP-10F	429,000	454,000	367	367								
I-662-01	疲労軽減マット エルゴマット 20.009	54,400	57,300	2083	2083								
I-6634-01	流し台(一槽水切付) FAS-T-94	169,000	178,000	838	838								
I-6634-03	流し台(一槽水切付) FAS-T-96	178,000	187,000	838	838								
I-6634-04	流し台(一槽水切付) FAS-T-126	199,000	209,000	838	838								
I-664-27	ケミカルハンディーポンプ MH-105	164,000	167,500	374	374								
I-664-29	ケミカルハンディーポンプ MHM-316M	115,000	123,000	374	374								
I-664-30	ケミカルハンディーポンプ MH-107	213,000	219,500	374	374								
I-664-31	ケミカルハンディーポンプ MH-107D	393,000	405,000	374	374								
I-664-32	ケミカルハンディーポンプ MH-108	136,000	139,500	374	374								
I-664-34	ケミカルハンディーポンプ MH-108D	316,000	325,000	374	374								
I-664-41	ケミカルハンディーポンプ MHM-21	75,000	81,000	374	374								
I-664-43	ケミカルハンディーポンプ MH-552	97,000	103,000	374	374								
I-664-44	ケミカルハンディーポンプ MH-552S	97,000	103,000	374	374								
I-664-45	ケミカルハンディーポンプ MHM-21L	87,500	93,500	374	374								
I-664-47	ハンディーポンプ MHM-316MF	127,500	135,500	374	374								
I-6659-11	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 0.5〜10uL P10M F81022	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-12	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 2〜20uL P20M F81023	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-13	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 20〜200uL P200M F81024	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-14	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 100〜1200uL P1200M F81015	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-15	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 5〜100uL P100M F81013	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-16	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 20〜300uL P300M F81014	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-17	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 500〜5000uL P5000M F81016	108,000	113,000	1172	1172								
I-6659-18	ビベットマン M(電動ビベット・オートタイプ) 1〜10mL P10mLM F81017	108,000	113,000	1172	1172								
I-666-01	ESD疲労軽減マット 20.012	66,150	69,700	2545	2545								
I-6684-01-22	クールインキュベーター 3〜45℃ 出荷前点検検査書付 CN-25C	142,000	150,000	71	71	289							
I-6684-02-22	クールインキュベーター 3〜65℃ 出荷前点検検査書付 SLC-25A	165,000	173,000	71	71	289							
I-6685-13	オイルレス吸引ポンプ 3.3kPa Rocker410	82,900	85,000	399	399								
I-6685-31	オイルレス吸引ポンプ 10.8kPa Rocker300	57,400	59,000	399	399								
I-676-01	手動式真空ポンプ 21kPa 6132-0010A	35,600	36,140	403	403								
I-676-02	手動式真空ポンプ 48kPa 6132-0020A	42,840	43,500	403	403							436	
I-6855-21	ビベットマン P2 F144054M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-22	ビベットマン P10 F144055M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-23	ビベットマン P20 F144056M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-24	ビベットマン P100 F144057M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-25	ビベットマン P200 F144058M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-26	ビベットマン P1000 F144059M	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-27	ビベットマン P5000 F144066	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6855-28	ビベットマン P10mL F144067	42,500	43,900	1156	1156	299							
I-6856-01	セーフティフィルター 10個入 F161280	850	950	1156	1156	299							
I-6856-02	セーフティフィルター 100個入 F161241	5,000	5,490	1156	1156	299							
I-6857-01	ダイヤモンドチップ D10V EcoPack 未減菌 0.1〜10uL 1000本×10袋入 F161630	31,000	34,000	1185	1185	299							
I-6857-02	ダイヤモンドチップ D10 EasyPack 未減菌 0.1〜10uL 200本×5袋入 F161631	6,400	7,000	1185	1185	299							
I-6857-03	ダイヤモンドチップ D10T Tipack 未減菌 0.1〜10uL 96本×10箱入 F171100	9,700	11,000	1184	1184	299							
I-6857-04	ダイヤモンドチップ DL10V EcoPack 未減菌 0.1〜20uL 1000本×10袋入 F161450	31,000	34,000	1185	1185	299							
I-6857-05	ダイヤモンドチップ DL10 EasyPack 未減菌 0.1〜20uL 200本×5袋入 F161451	6,400	7,000	1185	1185	299							

2026年4月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンアスト 2025 円	ナビス2020 円	サニーフーズ 2024 円	設研2024 円	アズレシア 2025 円	アズトル 2021 円	レンタルカタ ログ 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カタ ログ 円
f-690-04	ステンレス製スコップ(ステンレススコップ) 500mL 8838		9,700	10,500	1845	1845							
f-6918-01	TX7428 クリーンフォームスティック 1袋(100本×5袋入)	16,300	16,800	2493	2493								
f-6918-02	TX7575 クリーンフォームスティック 1袋(100本×5袋入)	16,300	16,800	2493	2493								
f-6918-03	TX7418 リーンフォームスティック 1袋(100本×5袋入)	16,300	16,800	2493	2493								
f-6919-02	TX7500 クリーンフォーム ESD 1袋(500本入)	23,200	22,100	2495	2495								
f-6920-01	アルファライトワイパー TX1008	13,100	13,600	2482	2482								
f-6920-12	アルファライト TX100S	5,850	5,850	2482	2482								
f-6922-01	TX5820 クリーンルームふせん紙 1箱(10冊入)	17,300	17,800	2518	2518								
f-6932-02	バーサワイフワイパー 4×4インチ 1箱(50枚/袋×50袋入) STX624	123,200	127,000	2489	2489								
f-6932-04	バーサワイフ TX624	7,200	7,450	2489	2489								
f-6932-12	バーサワイフワイパー 50枚入 STX624	3,000	3,100	2489	2489								
f-6961-01	ドライワイパー Vectra Alphasorb 10 100枚入 9×9インチ TX1050	25,000	25,800	2493	2493								
f-6961-02	ドライワイパー Vectra Alphasorb 10 100枚入 12×12インチ TX1052	32,200	33,200	2493	2493								
f-6970-06	オートクレープ袋(廃棄用) 610×910mm 1袋(100枚入) H131852436	39,800	38,000	2163	2163								
f-6995-01	MEISTERペンセット 極細 耐酸鋼 1G-SA	4,700	5,170	2586	2586								
f-6996-01	MEISTERペンセット 極細 耐酸鋼 2G-SA	4,900	5,390	2586	2586								
f-6997-01	MEISTERペンセット 先鋭 耐酸鋼 3CG-SA	5,100	5,610	2586	2586								
f-6998-01	MEISTERペンセット 極細 耐酸鋼 4G-SA	5,300	5,830	2586	2586								
f-6999-01	MEISTERペンセット 先鋭 耐酸鋼 5G-SA	5,790	6,370	2586	2586								
f-7000-01	MEISTERペンセット 先鋭 耐酸鋼 5AG-SA	6,200	6,820	2586	2586								
f-7002-01	MEISTERペンセット 極細 耐酸鋼 5arG-SA	6,410	7,060	2587	2587								
f-7003-01	MEISTERペンセット 先鋭 耐酸鋼 7G-SA	6,200	6,820	2586	2586								
f-7006-03	クリーンルームテープ 25mm×33m 白 TPA1048-WH	3,950	4,100	2510	2510								
f-7007-03	クリーンルームテープ 50mm×33m 白 TPA2024-WH	6,900	7,150	2510	2510								
f-7016-02	ストップウォッチ(手巻式) 30分計 505	13,800	12,400	2052	2052	1969							
f-7016-02-20	ストップウォッチ(手巻式) 30分計 校正証明書付 505	20,800	19,400	2052	2052								
f-7016-02-24	ストップウォッチ(手巻式) 30分計 JCSS校正証明書付 505	20,800	19,400	2052	2052								
f-7046-31	ディスボキヤップ(γ線滅菌済) 1箱(100枚入) CN207-ST	2,850	3,140	2312	2312								
f-7046-32	ディスボキヤップ CN207-ST-25kGy γ線滅菌済 1袋(100枚入)	3,560	3,920	2312	2312								
f-7116-01	トルビーカー(目安目盛付き) 50mL TB-50-SCI	840	920	1715	1715							457	
f-7116-02	トルビーカー(目安目盛付き) 100mL TB-100-SCI	840	920	1715	1715							457	
f-7116-03	トルビーカー(目安目盛付き) 200mL TB-200-SCI	900	990	1715	1715							457	
f-7116-04	トルビーカー(目安目盛付き) 300mL TB-300-SCI	1,030	1,130	1715	1715							457	
f-7116-05	トルビーカー(目安目盛付き) 500mL TB-500-SCI	1,570	1,720	1715	1715							457	
f-7116-06	トルビーカー(目安目盛付き) 1L TB-1L-SCI	3,850	4,230	1715	1715							457	
f-7116-07	トルビーカー(目安目盛付き) 2L TB-2L-SCI	9,900	10,400	1715	1715							457	
f-7116-08	トルビーカー(目安目盛付き) 3L TB-3L-SCI	11,550	12,700	1715	1715							457	
f-7117-01	ユニカルビーカー 50mL CB-50-SCI	930	980	1715	1715							457	
f-7117-02	ユニカルビーカー 100mL CB-100-SCI	840	890	1715	1715							457	
f-7117-03	ユニカルビーカー 200mL CB-200-SCI	900	950	1715	1715							457	
f-7117-04	ユニカルビーカー 300mL CB-300-SCI	1,020	1,080	1715	1715							457	
f-7117-05	ユニカルビーカー 500mL CB-500-SCI	1,570	1,650	1715	1715							457	
f-7117-06	ユニカルビーカー 1L CB-1L-SCI	4,220	4,640	1715	1715							457	
f-7117-07	ユニカルビーカー 2L CB-2L-SCI	10,450	11,500	1715	1715							457	
f-7222-01	ガラスクロステープ 19mm×10m 361 19X10 R	4,160	4,370	2012	2012								
f-7222-02	ガラスクロステープ 25mm×10m 361 25X10 R	5,340	5,610	2012	2012								
f-7222-03	ガラスクロステープ 50mm×10m 361 50X10 R	9,050	9,510	2012	2012								
f-7224-01	アルミ箔テープ 25mm×10m 425 25X10 R	1,970	2,070	2005	2005								
f-7224-02	アルミ箔テープ 50mm×10m 425 50X10 R	2,800	2,940	2005	2005								
f-7225-01	プラスチックフィルムテープ 471 WH 50X18 R	7,100	7,460	2017	2017								
f-7225-02	プラスチックフィルムテープ 471 BLA 50X18 R	7,100	7,460	2017	2017								
f-7225-03	プラスチックフィルムテープ 471 RED 50X18 R	6,820	7,170	2017	2017								
f-7225-04	プラスチックフィルムテープ 471 BLU 50X18 R	6,820	7,170	2017	2017								
f-7225-05	プラスチックフィルムテープ 471 YEL 50X18 R	7,100	7,460	2017	2017								
f-7225-06	プラスチックフィルムテープ 471 GRE 50X18 R	6,820	7,170	2017	2017								
f-7251-02	防毒マスク 交換用ろ過材 2091 1箱(2個入) 2091 OHSP	1,610	1,690	2208	2208					16			
f-7253-01	防毒マスク(全面形面体)Mサイズ 6000F M	25,370	26,700	2208	2208								
f-7255-12	耳栓 ひも付きタイプ 311-1250	170	180	2329	2329								
f-7347-04	強化瓶 4L (PPCO製) 2126-4000JP	13,380	13,720	1511	1511								
f-7347-05	強化瓶 5L (PPCO製) 2126-5000	19,280	19,780	1511	1511								
f-7347-12	強化瓶 940mL (PPCO製) 6個入 2126-1000	43,760	44,860	-	-								
f-7347-13	強化瓶 1995mL (PPCO製) 2個入 2126-2000JP	17,460	17,900	-	-								
f-7350-01	ポルトトップフィルター 150mL 0.2 μm GL32-φ33mm 1箱(12個入) 596-3320	18,620	18,900	1251	1251								
f-7350-02	ポルトトップフィルター 150mL 0.45 μm GL32-φ33mm 1箱(12個入) 296-3345	16,720	16,980	1251	1251								
f-7350-03	ポルトトップフィルター 150mL 0.2 μm GL45-φ45mm 1箱(12個入) 596-4520	18,620	18,900	1251	1251								
f-7350-04	ポルトトップフィルター 150mL 0.45 μm GL45-φ45mm 1箱(12個入) 296-4545	16,720	16,980	1251	1251								
f-7350-05	ポルトトップフィルター 500mL 0.2 μm GL32-φ33mm 1箱(12個入) 595-3320	21,660	22,000	1251	1251								
f-7350-06	ポルトトップフィルター 500mL 0.45 μm GL32-φ33mm 1箱(12個入) 295-3345	19,240	19,540	1251	1251								
f-7350-07	ポルトトップフィルター 500mL 0.2 μm GL45-φ45mm 1箱(12個入) 595-4520	21,660	22,000	1251	1251								
f-7350-08	ポルトトップフィルター 500mL 0.45 μm GL45-φ45mm 1箱(12個入) 295-4545	19,240	19,540	1251	1251								
f-7350-09	ポルトトップフィルター 1000mL 0.2 μm GL32-φ33mm 1箱(12個入) 597-3320	30,900	31,380	1251	1251								
f-7350-10	ポルトトップフィルター 1000mL 0.2 μm GL45-φ45mm 1箱(12個入) 597-4520	30,900	31,380	1251	1251								
f-7366-03	マイクロウェルプレート(96穴) マキシゾープ ブラック 1箱(10枚×8袋入) 437111	56,580	57,440	1126	1126								
f-7366-06	マイクロウェルプレート(96穴) ポリソープ ブラック 1箱(10枚×8袋入) 437112	44,620	45,300	1126	1126								
f-7366-15	マイクロウェルプレート(96穴) マキシゾープ クリア 1箱(5個×12包入) 446612	38,340	38,920	1126	1126								
f-7367-01	リユーズーブルフィルターユニット 250mL/250mL 300-4000	24,440	24,820	1251	1251								
f-7367-02	リユーズーブルフィルターユニット 500mL/500mL 300-4050	36,900	37,460	1251	1251								
f-7367-03	リユーズーブルフィルターユニット 500mL/1000mL 300-4100	48,580	49,320	1251	1251								
f-7371-01	ルミナエース モニターファイバー付き LA-150FBU	194,500	211,000	780	780								
f-7373-12	ルミナエース LA-150UE ストレート付	149,500	165,000	780	780								
f-7380-01	オイル試験紙 1箱(100枚入) MN90760	11,000	11,500	1347	1347								
f-7384-01	リトマス試験紙 ブルー MN91106	4,300	4,700	1344	1344								
f-7384-02	リトマス試験紙 ニュートラル MN91107	4,300	4,700	1344	1344								
f-7384-03	リトマス試験紙 レッド MN91108	4,300	4,700	1344	1344								
f-7395-02	ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用) 3ポート BL80036	16,500	17,000	1595	1595								
f-7395-03	ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用) 2ポート BL80048	16,500	18,500	1595	1595								
f-7397-01	ビベットチップ 200本入 パルクバック入り 4530-00	8,680	8,900	1177	1177								
f-7397-11	ビベットチップ 4530-00 1000本	36,000	39,800	1177	1177								
f-7402-31	ベット広口瓶 No. 100(滅菌済み)	370	410	1556	1556								
f-7402-32	ベット広口瓶 No. 250(滅菌済み)	430	470	1556	1556								
f-7402-33	ベット広口瓶 No. 500(滅菌済み)	550	610	1556	1556								
f-7402-34	ベット広口瓶 No. 1000(滅菌済み)	730	800	1556	1556								
f-7405-01	ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用・GL45用) バルブ無し 1個入 BL60608	6,200	6,700	1595	1595								
f-7405-02	ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用・GL45用) バルブ有り 1個入 BL60708	18,000	20,000	1595	1595								
f-7405-03	ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用・GL45用) バルブ無し 1個入 D 606-08	7,300	7,500	1595	1595								
f-7405-11	交換用ナット・小 1個入 BL61002	600	700	1595	1595								
f-7405-12	交換用シリコン製リング・小 10個入 BL61008	2,200	2,400	1595	1595								
f-7405-13	交換用シリコン製リング・大 10個入 BL61012	2,200	2,400	1595	1595								
f-7427-01	ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用・GL45用) キャップ本体 PP製 BL61208	24,000	26,500	1595	1595								
f-7427-02	ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用・GL45用) キャップ本体 PTFE-PPS製 BL61408	27,500	29,000	1595	1595								
f-7427-03	GL14ノケット用スクリュージョイントセット φ1.6mm BL62826	10,000	11,000	1595	1595								
f-7427-04	GL14ノケット用スクリュージョイントセット φ2.0mm BL62834	9,500	11,000	1595	1595								
f-7427-05	GL14ノケット用スクリュージョイントセット φ3.0mm BL62850	7,200	8,200	1595	1595								
f-7427-06	GL14ノケット用スクリュージョイントセット φ3.2mm BL62858	7,800	8,300	1595	1595								
f-7427-07	GL14ノケット用スクリュージョイントセット φ4.0mm BL62866	7,200	8,200	1595	1595								
f-7427-12	ね												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-7480-03	グリーンコート グリーン E4002-2-L	4,150	4,400		2304								
I-7480-04	グリーンコート ピンク E4002-4-L	4,150	4,400		2304								
I-7522-72	フロストドライデシケーター (ジャンボ) 1152×523(618)×1765mm 強化プラスチック製板 N-JB-WPA	372,000	393,000		954								
I-7522-82	フロストドライデシケーター (ジャンボ) 1152×523(618)×1765mm ステンレス製板 N-JB-WSA	396,000	419,000		954								
I-7538-02	PETガス置換デシケーター (ジャンボタイプ) GD-WPT	310,000	329,000		984								
I-7538-04	PETガス置換デシケーター (ジャンボタイプ) GD-WPTS	335,000	354,000		984								
I-7547-54	ETIAS 真空乾燥器 (SBシリーズ) AVO-450SB	853,000	795,000		44								
I-7549-01	ステンレス水槽 角型 22L カバー無し HSS-01	32,000	35,900		113								
I-7557-01	温水循環装置 HTO-1000	291,000	288,000		89								
I-7568-11	PFAボトル タイプ30 酸洗浄ボトル 広口タイプ 20mL ACPFA20-W	7,700	8,600		1543				95				
I-7574-01	静電気対策HEPAフィルター掃除機 35857	116,290	122,100		2504								
I-7593-02	振動試験機アタッチメント CV-101A	11,000	14,300		742								
I-7593-21	卓上型振動試験機 CV-101Ma	349,000	384,000		742								
I-7608-02	シリンジボンプリモコンタイプ用リモコンケーブル 1.5m	9,000	10,000		1227								
I-7608-31	シリンジボンプリモコンタイプ コントローラー 部 115×50×35mm CT-10A	86,000	90,000		1227								
I-7608-32	シリンジボンプリモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm DR-10A	131,000	139,000		1227								
I-7608-33	シリンジボンプリモコンタイプ ドライブ部 171×45×93mm MR-1A	109,000	114,000		1227								
I-7610-11	バキュームクリーナー (液体回収セット)/バイオトラップセット TVC-01N	13,900	14,700		384								
I-7613-11	配管用部品 風量調節ダンパ(中間型) φ100mm	16,800	17,700		910								
I-7615-21	アクリルクリーンフード AA1-AD	68,200	69,700		2384								
I-7618-02	粉体計量用ドラフト FKD-900C	328,000	330,000		914								
I-7619-01	グローブ用アダプター (8インチ用) 樹脂用 1セット(2個入) 150	24,000	25,900		939								
I-7619-02	グローブ用アダプター (8インチ用) SUS用 1セット(2個入) 140	14,000	14,900		939								
I-7693-01	保護膜 上面ガード 防曇加工 (コーティング) 126AFR	18,000	16,000		2235								
I-7694-01	減菌ワイパー 100枚入 TK3210	19,500	20,100		2489								
I-7695-02	減菌ワイパー 100枚入 TK3212	37,400	38,600		2483								
I-7695-03	減菌ワイパー 100枚入 TK3211	20,800	21,500		2482								
I-7695-52	減菌ワイパー(ケース販売) 500枚入 TK3212	172,200	177,000		2483								
I-7696-01	クリーンステック 太 TX1714A	10,800	11,200		2494								
I-7696-02	クリーンステック 太 STX1714A	12,800	13,200		2494								
I-7696-03	クリーンステック 太 TX101	10,200	10,600		2494								
I-7705-32	ディスポザークリナー 10kGy γ線滅菌済 1箱 (50枚入) CN50S-ST	9,300	10,300		2319								
I-7705-33	ディスポザークリナー 25kGy γ線滅菌済 1箱 (50枚入) CN50S-ST	9,400	10,400		2319								
I-7723-11	ホモミキサー タイマー無し HM-300	307,000	275,000		281								
I-7723-22	ホモミキサー タイマー付き HM-312	310,000	280,000		281								
I-7723-23	ホモミキサー 大容量モデル 5.0L対応 HD-302	351,000	320,000		281								
I-7723-24	ホモミキサー 大容量モデル 5.0L対応 タイマー付 HD-312	387,000	350,000		281								
I-7731-01	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×300mm 005.330.2	7,100	7,600		212								
I-7731-02	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×400mm 005.340.2	7,320	7,800		212								
I-7731-03	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×500mm 005.350.2	7,600	8,300		212								
I-7731-04	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×300mm 005.330.8.2	9,170	9,800		212								
I-7731-05	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×400mm 005.340.8.2	9,590	10,200		212								
I-7731-06	PTFE攪拌棒 (アンカー型) φ6×500mm 005.350.8.2	10,660	11,300		212								
I-7733-09	PTFE攪拌シャフト φ6×300mm 005.530.1	5,300	5,600		213								
I-7733-10	PTFE攪拌シャフト φ6×400mm 005.540.1	5,880	6,300		213								
I-7733-11	PTFE攪拌シャフト φ6×500mm 005.550.1	6,500	7,000		213								
I-7733-12	PTFE攪拌シャフト φ8×300mm 005.530.8.1	6,100	6,500		213								
I-7733-13	PTFE攪拌シャフト φ8×400mm 005.540.8.1	7,010	7,500		213								
I-7733-14	PTFE攪拌シャフト φ8×500mm 005.550.8.1	7,420	7,900		213								
I-7735-01	PTFE攪拌棒 鉋芯型 φ6×100mm 003.100	1,110	1,200		214								
I-7735-02	PTFE攪拌棒 鉋芯型 φ6×150mm 003.150	1,210	1,300		214								
I-7735-03	PTFE攪拌棒 鉋芯型 φ6×200mm 003.200	1,320	1,400		214								
I-7735-05	PTFE攪拌棒 鉋芯型 φ6×300mm 003.300	1,790	1,900		214								
I-7735-07	PTFE攪拌棒 鉋芯型 φ6×400mm 003.400	2,370	2,500		214								
I-7769-01	導電銅箔テープ CCH-36-101-0050	18,400	19,600		2015								
I-7769-02	導電銅箔テープ CCH-36-101-0100	28,800	34,700		2015								
I-7769-03	導電銅箔テープ CCH-36-101-0200	57,500	69,400		2015								
I-7831-11	使い捨て防じんマスク(排気弁付き) 10枚 8577 DL2	8,760	9,560		2200								
I-7832-22	防衛マスク M 6500GLM CL2-3	4,440	4,660		2208					16			
I-7832-23	防衛マスク L 6500GLM CL2-3	4,440	4,660		2208					16			
I-7873-21	ポータブル電気伝導率計 Mylena MM-41DP-EC	98,000	110,000		565								
I-7873-21-20	ポータブル電気伝導率計 Mylena 校正証明書付 MM-41DP-EC	118,000	130,000		565								
I-7883-12	交換用プレフィルター P501-PF	900	1,050		2407			340	108				
I-7883-13	溶着・酵素フィルター付クリーンブース用交換フィルター P501-VF	43,800	46,000		2382			345					
I-7892-01	テストー 赤外線放射温度計 testo830-T1	25,000	27,000		468								
I-7892-02	テストー 赤外線放射温度計 testo830-T2	28,000	31,000		468								
I-7897-21	Nichipet EX Plus II (0.1〜2.0 μL) 00-NPLO2-2	48,000	50,000		1150								
I-7897-22	Nichipet EX Plus II (0.5〜10 μL) 00-NPLO2-10	48,000	50,000		1150								
I-7897-23	Nichipet EX Plus II (2〜20 μL) 00-NPLO2-20	48,000	50,000		1150								
I-7897-24	Nichipet EX Plus II (10〜100 μL) 00-NPLO2-100	48,000	50,000		1150								
I-7897-25	Nichipet EX Plus II (20〜200 μL) 00-NPLO2-200	48,000	50,000		1150								
I-7897-26	Nichipet EX Plus II (100〜1000 μL) 00-NPLO2-1000	48,000	50,000		1150								
I-7897-27	Nichipet EX Plus II (1000〜5000 μL) 00-NPLO2-5000	55,000	58,000		1150								
I-7897-28	Nichipet EX Plus II (1000〜10000 μL) 00-NPLO2-10000	64,000	66,000		1150								
I-7900-09	薬液移送ハンディポンプ(高粘度仕様) HP-601H	120,000	144,000		375								
I-7900-10	薬液移送ハンディポンプ HP-601	78,000	94,000		375								
I-7900-11	薬液移送ハンディポンプ HP-602	108,000	130,000		375								
I-7900-12	薬液移送ハンディポンプ HP-701	118,000	142,000		375								
I-7900-13	薬液移送ハンディポンプ HP-702	148,000	178,000		375								
I-7900-14	薬液移送ハンディポンプ HP-801	380,000	456,000		375								
I-7900-15	薬液移送ハンディポンプ HP-802	410,000	492,000		375								
I-7900-21	薬液移送ハンディポンプ HP-201	132,000	158,000		375								
I-7900-22	薬液移送ハンディポンプ HP-201H	143,000	172,000		375								
I-7900-23	薬液移送ハンディポンプ HP-301	162,000	194,000		375								
I-7900-24	薬液移送ハンディポンプ HP-301H	173,000	208,000		375								
I-7900-25	薬液移送ハンディポンプ HP-501	240,000	288,000		375								
I-7900-26	薬液移送ハンディポンプ HP-501H	251,000	301,000		375								
I-7900-27	薬液移送ハンディポンプ HP-502	270,000	324,000		375								
I-7900-28	薬液移送ハンディポンプ HP-502H	281,000	337,000		375								
I-7903-01	活栓 ポリプロピレン製 6422-0010JP	6,860	7,100		1554								
I-7903-02	活栓 ETFE製 6432-0010JP	13,820	14,320		1554								
I-7906-01	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P2L FA10001P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-02	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P10L FA10002P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-03	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P20L FA10003P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-04	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P100L FA10004P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-05	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P200L FA10005P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-06	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P1000L FA10006P	51,800	54,600		1157								299
I-7906-07	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P5000L FA10007	51,800	54,600		1157								299
I-7906-08	ベベットマン(ハイレンドモデル) L P10mLL FA10008	51,800	54,600		1157								299
I-7910-21	フィルターチップ (ART) 0.1〜10μL 31.3mm 96本/ラック×10ラック 2139-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-23	フィルターチップ (ART) 0.1〜10μL 43.3mm 96本/ラック×10ラック 2140-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-26	フィルターチップ (ART) 0.5〜20μL 50.7mm 96本/ラック×10ラック 2149P-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-28	フィルターチップ (ART) 1〜100μL 50.7mm 96本/ラック×10ラック 2065E-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-30	フィルターチップ (ART) 1〜200μL 58.8mm 96本/ラック×10ラック 2069-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-33	フィルターチップ (ART) 100〜1000μL 88.8mm 96本/ラック×8ラック 2179-HR	19,300	19,600		1187								
I-7910-41	フィルターチップ (ART) 96本/ラック×10/バック(詰め替え用) 2139-RI	14,360	14,580		1187								
I-7910-43	フィルターチップ (ART) 96本/ラック×10/バック(詰め替え用) 2140-RI	14,360	14,580		1187								
I-7910-46	フィルターチップ (ART) 96本/ラック×10/バック(詰め替え用) 2149P-RI	14,360	14,580		1187								
I-7910-48	フィルターチップ (ART) 96本/ラック×10/バック(詰め替え用) 2065E-RI	14,360	14,580		1187								
I-7910-50	フィルターチップ (ART) 96本/ラック×10/バック(詰め替え用) 2069-RI	14,360	14,580		11								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-8044-01	TX115 サンプリングスワブ ポリエステルユニット 1箱(50×2本入)	11,100	11,500	1369	1369				157				
I-8044-02	TX116 サンプリングスワブ ポリエステル不織布 1箱(20本入)	6,400	6,600	1369	1369				157				
I-8057-01	TX114K TOGサンプリングスワブ ポリエステルユニット 12.7×25.7×4.2mm 1袋(20本入)	7,000	7,250	1369	1369				157				
I-8057-02	TOCサンプリングスワブ ポリエステルユニット 6.8×16.8×2.8mm 1袋(20本入)/TX761K	7,000	7,250	1369	1369				157				
I-8081-01	優秀乾滅マット(ワーカーズデライト(TM)) WD3823BK	19,500	21,500	2083	2083								
I-8081-02	優秀乾滅マット(ワーカーズデライト(TM)) WD3823SE	19,500	21,500	2083	2083								
I-8081-03	優秀乾滅マット(ワーカーズデライト(TM)) WD3823GY	19,500	21,500	2083	2083								
I-8082-01	優秀乾滅マット(コンフォートキング(TM)) CK0023BK	10,900	12,000	2083	2083								
I-8082-02	優秀乾滅マット(コンフォートキング(TM)) CK0023BL	10,900	12,000	2083	2083								
I-8082-03	優秀乾滅マット(コンフォートキング(TM)) CK0023GY	10,900	12,000	2083	2083								
I-8084-01	フォーインワンピグ(R) マット 410mm×24m MAT284A	24,200	24,700	2344	2344								
I-8084-02	油専用フォーインワンピグマット MAT484A	23,300	23,800	2344	2344								
I-8085-01	ピグ(R) スタットマット 380×510mm 50枚入 MAT414A	25,000	25,500	2344	2344								
I-8085-02	ピグ(R) スタットマット 380×510mm 100枚入 MAT214A	41,800	42,700	2344	2344								
I-8085-03	ピグ(R) スタットマット 380×510mm 200枚入 MAT215A	46,100	47,100	2344	2344								
I-8085-04	ピグ(R) スタットマット 760mm×46m 1巻 MAT402A	69,100	70,500	2344	2344								
I-8199-13	pHメーター (STARシリーズ) 交換用pH電極 9157BNMD	59,300	61,400	557	557								
I-8199-14	pHメーター (STARシリーズ) 交換用ORP電極 9179BNMD	59,300	61,400	557	557								
I-8199-15	pHメーター (STARシリーズ) 交換用導電率プローブ 013005MD	95,100	98,400	557	557								
I-8199-31	pHメーター (STARシリーズ) 携帯型 STARA2215J	119,000	123,000	557	557								
I-8199-33	pH/イオンメーター (STARシリーズ) 携帯型 STARA3245J	195,000	201,800	557	557								
I-8201-01	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 ROSS pH複合電極 8102BNUPW	71,400	73,900	557	557								
I-8201-02	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 セミマクロ ROSS pH複合電極 8103BNUPW	92,100	95,300	557	557								
I-8201-03	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 Sure-Flow ROSS pH複合電極 8172BNWP	75,600	78,200	557	557								
I-8201-04	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 Ag/AgCl pH複合電極 9102BNWP	43,500	45,000	557	557								
I-8201-05	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 セミマクロAg/AgCl pH複合電極 9103BNWP	53,800	55,700	557	557								
I-8201-06	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 Sure-Flow Ag/AgCl pH複合電極 9172BNWP	43,400	44,900	557	557								
I-8201-07	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 Triode Ag/AgCl pH複合電極 9107BNMD	45,200	46,800	557	557								
I-8201-08	pH複合電極 (STARシリーズ) 交換用 AquaPro Ag/AgCl pH複合電極 9156APWP	65,600	67,900	557	557								
I-8202-01	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 アンモニア 9512BNWP	133,000	138,000	557	557								
I-8202-02	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 シアン 9606BNWP	158,000	164,000	557	557								
I-8202-03	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 フッ素 9609BNWP	158,000	164,000	557	557								
I-8202-04	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 塩素 9617BNWP	143,000	148,000	557	557								
I-8202-05	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 硝酸 9707BNWP	154,000	159,000	557	557								
I-8202-06	pH/イオンメーター (STAR) 用イオン電極 カルシウム 9720BNWP	165,000	171,000	557	557								
I-8204-04	キャリア (PFA) 8インチ A182-60MB-0215	81,000	137,000	2568	2568								
I-8205-01	アジスタブルキャリア AC-101-0903	15,100	17,900	2569	2569								
I-8242-11	防じんマスク用フィルタ/DR185-DR805用/RL2 1箱(2個入) L2W7(6列2個1組)	1,590	1,560	2205	2205								
I-8242-21	防じんマスク/半面形/Mサイズ/RL2	5,280	5,390	2205	2205								
I-8245-11	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG1500(XL) 78304	11,500	11,900	2300	2300								
I-8245-12	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG1500(L) 78303	11,500	11,900	2300	2300								
I-8245-13	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG1500(M) 78302	11,500	11,900	2300	2300								
I-8245-14	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード2000PLUS/XLサイズ/10着	16,300	17,100	2300	2300								
I-8245-15	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード2000PLUS/Lサイズ/10着	16,300	17,100	2300	2300								
I-8245-16	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード2000PLUS/Mサイズ/10着	16,300	17,100	2300	2300								
I-8245-17	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG2500P(XL) 78324	3,000	3,090	2300	2300								
I-8245-18	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG2500P(L) 78323	3,000	3,100	2300	2300								
I-8245-19	使い捨て式全身化学防護服/マイクロガード MG2500P(M) 78322	3,000	3,090	2300	2300								
I-8278-01	小動物解剖セット 16本セット 大	58,000	88,100	1405	1405								
I-8278-02	小動物解剖セット 7本セット 小	18,000	27,600	1405	1405								
I-8292-11	拡散式酸化水素測定器 校正用酸化水素発生キット CK-11L	100,000	115,000	629	629								
I-8292-12	拡散式酸化水素測定器 校正用酸化水素発生キット CK-11	100,000	115,000	629	629								
I-8292-13	拡散式酸化水素測定器 校正用酸化水素発生キット CK-11H	100,000	115,000	629	629								
I-8292-14	拡散式酸化水素測定器 校正用酸化水素発生キット CK-11HH	100,000	115,000	629	629								
I-8313-01	DISPET Mini (100/250 μL)	62,000	66,000	1201	1201								
I-8313-02	DISPET Mini (500/1000 μL)	62,000	66,000	1201	1201								
I-8313-11	DISPET Mini 用ボトル	2,530	2,700	1201	1201								
I-8345-11	小型圧カライファラムポンプ 2.8kg/cm ² LFP521402D	40,500	42,400	368	368								
I-8346-21	AIR駆動ダイヤフラムポンプ NS100020A	52,000	54,700	369	369								
I-8347-01	ダイヤフラムポンプ 18900mL/min GS73205A	67,700	69,300	369	369								
I-8358-11	コンバクトハンガー 3本掛	33,000	34,000	2179	2179								
I-8358-12	コンバクトハンガー 6本掛	47,000	48,500	2179	2179								
I-8359-01	モップハンガー 6本掛 CE-481-340-0	40,000	41,500	2179	2179								
I-8389-01	秤量瓶 15mL 242102309	5,700	6,100	1709	1709								
I-8389-02	秤量瓶 30mL 242103202	6,600	7,100	1709	1709								
I-8389-03	秤量瓶 80mL 242104104	8,900	9,600	1709	1709								
I-8391-01	時計皿 φ100mm 213214606	3,000	3,200	1710	1710								
I-8391-02	時計皿 φ125mm 213215208	3,800	3,400	1710	1710								
I-8391-03	時計皿 φ150mm 213215705	4,200	4,500	1710	1710								
I-8391-04	時計皿 φ200mm 213216101	7,300	7,900	1710	1710								
I-8391-05	時計皿 φ50mm 213213207	2,100	2,200	1710	1710								
I-8391-07	時計皿 φ80mm 213214109	2,700	2,900	1710	1710								
I-8391-08	時計皿 φ250mm 213216607	17,300	18,700	1710	1710								
I-8395-02	保存瓶 500mL 242050306	14,700	15,900	1708	1708								
I-8395-03	保存瓶 1000mL 242050503	16,000	17,300	1708	1708								
I-8395-04	保存瓶 2000mL 242051002	19,900	21,500	1708	1708								
I-8396-02	標本瓶 170mL 242090901	14,700	15,900	1708	1708								
I-8396-03	標本瓶 500mL 242092405	21,100	22,800	1708	1708								
I-8396-04	標本瓶 880mL 242092602	25,200	27,200	1708	1708								
I-8398-03	試薬瓶(広口・栓付き)(デュラン(R)) 白 250mL 211653605	10,100	10,900	1596	1596								
I-8398-06	試薬瓶(広口・栓付き)(デュラン(R)) 白 2000mL 211856302	19,800	21,400	1596	1596								
I-8398-07	試薬瓶(広口・栓付き)(デュラン(R)) 白 5000mL 211857307	59,800	64,500	1596	1596								
I-8400-04	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 250mL 211653609	8,000	8,600	1596	1596								
I-8400-05	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 500mL 211654408	8,000	8,600	1596	1596								
I-8400-06	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 1000mL 211655404	12,200	11,000	1596	1596								
I-8400-07	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 2000mL 211656306	16,500	14,900	1596	1596								
I-8400-08	試薬瓶(栓付き)(デュラン(R)) 白 5000mL 211657302	39,900	42,000	1596	1596								
I-840-01-22	卓上型低恒温水槽(トーマスタット) 出荷前点検検査書付 T-22LA	352,000	370,000	85	85								
I-8401-03	厚手ピーカー 250mL 211313802	6,300	6,800	1717	1717								
I-8401-04	厚手ピーカー 500mL 211314401	6,700	6,900	1717	1717								
I-8401-05	厚手ピーカー 1L 211315406	9,400	10,100	1717	1717								
I-8401-06	厚手ピーカー 2L 211316308	14,400	15,500	1717	1717								
I-8401-07	厚手ピーカー 3L 211316805	19,700	21,300	1717	1717								
I-8401-08	厚手ピーカー 5L 211317304	29,500	28,800	1717	1717								
I-8401-09	厚手ピーカー 10L 211318609	54,900	59,200	1717	1717								
I-8401-10	厚手ピーカー 15L 211318806	77,300	83,400	1717	1717								
I-8403-02	ベトリディッシュ(DURAN(R)) φ94×15mm 217554607	4,290	4,400	1089	1089								
I-8407-16	NS共通適合三角フラスコ 1000mL 241935402	7,300	7,900	1668	1668								
I-8407-17	共通適合三角フラスコ 03022970	6,900	7,400	1668	1668								
I-8413-01	丸底フラスコ 50mL MF-50-SCI	1,400	1,540	1675	1675							460	
I-8413-02	丸底フラスコ 100mL MF-100-SCI	1,250	1,380	1675	1675							460	
I-8413-03	丸底フラスコ 200mL MF-200-SCI	1,450	1,600	1675	1675							460	
I-8413-04	丸底フラスコ 300mL MF-300-SCI	1,650	1,820	1675	1675							460	
I-8413-05	丸底フラスコ 500mL MF-500-SCI	2,400	2,640	1675	1675							460	
I-8413-06	丸底フラスコ 1000mL MF-1L-SCI	4,260	4,690	1675	1675							460	
I-8413-07	丸底フラスコ 2000mL MF-2												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-8469-02	ステンピーカー（すりきりタイプ） 300mL 10015203	2,370	2,820	1723	1723								
I-8469-03	ステンピーカー（すりきりタイプ） 500mL 10015205	2,740	3,270	1723	1723								
I-8469-04	ステンピーカー（すりきりタイプ） 1L 10015210	3,470	4,130	1723	1723								
I-8469-05	ステンピーカー（すりきりタイプ） 1.5L 10015215	4,200	5,010	1723	1723								
I-8469-06	ステンピーカー（すりきりタイプ） 2L 10015220	4,480	5,340	1723	1723								
I-8491-01	セバラブルプラスコ 丸形（DURAN（R）） 2000mL 243956303	40,000	36,000	1683	1683								
I-8491-02	セバラブルプラスコ 丸形（DURAN（R）） 4000mL 243957102	60,500	65,300	1683	1683								
I-8491-04	セバラブルプラスコ 丸形（DURAN（R）） 10000mL 243958604	111,800	120,600	1683	1683								
I-8491-05	セバラブルプラスコ 丸形（DURAN（R）） 20000mL 243959103	130,800	141,100	1683	1683								
I-8492-01	セバラブルプラスコ 円筒形丸底（DURAN（R）） 500mL 243904409	16,600	17,900	1683	1683								
I-8492-03	セバラブルプラスコ 円筒形丸底（DURAN（R）） 2000mL 243906307	43,400	46,800	1683	1683								
I-8492-04	セバラブルプラスコ 円筒形丸底（DURAN（R）） 4000mL 243907106	56,000	60,400	1683	1683								
I-8492-05	セバラブルプラスコ 円筒形丸底（DURAN（R）） 6000mL 243907603	68,700	74,100	1683	1683								
I-8492-06	セバラブルプラスコ 円筒形丸底（DURAN（R）） 10000mL 243908608	81,300	92,800	1683	1683								
I-8493-01	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS29/32×4 243924608	54,200	58,500	1683	1683								
I-8493-02	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS29/32×3・TS14/23×1 125mm 243924702	64,000	69,100	1683	1683								
I-8493-03	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS29/32×4（angled） 243925801	71,400	77,000	1683	1683								
I-8493-05	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS45/40×1・29/32×3 243926009	63,600	68,600	1683	1683								
I-8493-06	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS29/32×3・TS14/23×1 105mm 243964603	53,400	57,600	1683	1683								
I-8493-07	セバラブルカーバー 四口（DURAN（R）） TS29/32×4（pralle） 243925707	62,500	67,400	1683	1683								
I-8495-01	フラスコ用クランプ 06246010	18,500	20,000	1683	1683								
I-8495-02	フラスコ用クランプ 06246015	22,400	24,200	1683	1683								
I-8496-01	セバラブルプラスコ用O-Ring（DURAN（R）） 110×4mm テフロンFEP被覆シリコン 292224608	11,000	11,900	1683	1683								
I-8496-02	セバラブルプラスコ用O-Ring（DURAN（R）） 157×5mm テフロンFEP被覆シリコン 292225707	14,600	15,800	1683	1683								
I-8496-13	セバラブルプラスコ用O-Ring 110×4mm シリコン 06248010	3,200	3,500	1683	1683								
I-8496-14	セバラブルプラスコ用O-Ring 157×5mm シリコン 06248015	6,200	6,700	1683	1683								
I-8508-01	スタンダードpH試験紙 10-11.0 MN90201	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-02	スタンダードpH試験紙 10-14.0 MN90204	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-03	スタンダードpH試験紙 0.5-5.5 MN90205	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-04	スタンダードpH試験紙 4.0-7.0 MN90207	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-05	スタンダードpH試験紙 5.5-9.0 MN90209	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-06	スタンダードpH試験紙 6.4-8.0 MN90210	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-07	スタンダードpH試験紙 7.2-9.7 MN90211	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-08	スタンダードpH試験紙 8.0-10.0 MN90212	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-09	スタンダードpH試験紙 9.0-13.0 MN90213	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-10	スタンダードpH試験紙 12.0-14.0 MN90214	4,200	4,800	1343	1343	285							
I-8508-13	pH試験紙 0.5～5.5 結替用 1箱（3巻入） MN90225	6,500	7,300	1343	1343								
I-8508-14	pH試験紙 4.0～7.0 結替用 1箱（3巻入） MN90227	6,500	7,300	1343	1343								
I-8508-15	pH試験紙 5.5～9.0 結替用 1箱（3巻入） MN90229	6,500	7,300	1343	1343								
I-8508-16	pH試験紙 6.4～8.0 結替用 1箱（3巻入） MN90230	6,500	7,300	1343	1343								
I-8508-17	pH試験紙 7.2～9.7 結替用 1箱（3巻入） MN90231	6,500	7,300	1343	1343								
I-8508-19	pH試験紙 9.0～13.0 結替用 1箱（3巻入） MN90233	6,500	7,300	1343	1343								
I-8541-01	エラストマー粘着シート 100F80S・10F	4,000	4,360	1977	1977								
I-8541-02	エラストマー粘着シート 50F80B0・10F	5,600	6,070	1977	1977								
I-8541-03	エラストマー粘着シート 100F80T・10F	4,200	4,610	1977	1977								
I-8554-11	直結式防滴マスク（中濃度用1.0%以下） GM164（M）	30,700	31,300	2213	2213								
I-8554-21	全面形用携行袋 01371	2,800	2,860	2213	2213								
I-8561-01	メスシリンダー 5mL	1,130	1,250	1735	1735							465	
I-8561-01-24	メスシリンダー 5mL JCSS校正付	13,020	11,750	1735	1735								
I-8561-02	メスシリンダー 10mL	1,130	1,250	1735	1735							465	
I-8561-02-24	メスシリンダー 10mL JCSS校正付	13,020	11,750	1735	1735								
I-8561-03	メスシリンダー 20mL	1,320	1,460	1735	1735							465	
I-8561-03-24	メスシリンダー 20mL JCSS校正付	13,200	11,960	1735	1735								
I-8561-04	メスシリンダー 25mL	1,550	1,710	1735	1735							465	
I-8561-04-24	メスシリンダー 25mL JCSS校正付	13,400	12,210	1735	1735								
I-8561-05	メスシリンダー 50mL	1,770	1,950	1735	1735							465	
I-8561-05-24	メスシリンダー 50mL JCSS校正付	13,600	12,450	1735	1735								
I-8561-06	メスシリンダー 100mL	1,980	2,180	1735	1735							465	
I-8561-06-24	メスシリンダー 100mL JCSS校正付	13,800	12,680	1735	1735								
I-8561-07	メスシリンダー 200mL	2,420	2,670	1735	1735							465	
I-8561-07-24	メスシリンダー 200mL JCSS校正付	14,200	13,170	1735	1735								
I-8561-08	メスシリンダー 250mL	2,650	2,920	1735	1735							465	
I-8561-08-24	メスシリンダー 250mL JCSS校正付	14,400	13,420	1735	1735								
I-8561-09	メスシリンダー 300mL	4,290	4,720	1735	1735							465	
I-8561-09-24	メスシリンダー 300mL JCSS校正付	15,900	15,220	1735	1735								
I-8561-10	メスシリンダー 500mL	4,740	5,220	1735	1735							465	
I-8561-10-24	メスシリンダー 500mL JCSS校正付	16,300	15,720	1735	1735								
I-8561-11	メスシリンダー 1000mL	10,100	11,200	1735	1735							465	
I-8561-11-24	メスシリンダー 1000mL JCSS校正付	24,100	24,700	1735	1735								
I-8561-12	メスシリンダー 2000mL	13,600	15,000	1735	1735							465	
I-8561-12-24	メスシリンダー 2000mL JCSS校正付	27,300	28,500	1735	1735								
I-8562-01	メスシリンダー 高精度 5mL	1,430	1,580	1735	1735		52					465	
I-8562-01-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 5mL	14,430	14,580	1735	1735								
I-8562-02	メスシリンダー 高精度 10mL	1,430	1,580	1735	1735		52					465	
I-8562-02-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 10mL	14,430	14,580	1735	1735								
I-8562-03	メスシリンダー 高精度 20mL	1,540	1,700	1735	1735		52					465	
I-8562-03-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 20mL	14,540	14,700	1735	1735								
I-8562-04	メスシリンダー 高精度 25mL	1,880	2,070	1735	1735		52					465	
I-8562-04-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 25mL	14,880	15,070	1735	1735								
I-8562-05	メスシリンダー 高精度 50mL	2,090	2,300	1735	1735		52					465	
I-8562-05-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 50mL	15,090	15,300	1735	1735								
I-8562-06	メスシリンダー 高精度 100mL	2,430	2,680	1735	1735		52					465	
I-8562-06-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 100mL	15,430	15,680	1735	1735								
I-8562-07	メスシリンダー 高精度 200mL	2,970	3,270	1735	1735		52					465	
I-8562-07-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 200mL	15,970	16,270	1735	1735								
I-8562-08	メスシリンダー 高精度 250mL	3,190	3,510	1735	1735		52					465	
I-8562-08-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 250mL	16,190	16,510	1735	1735								
I-8562-09	メスシリンダー 高精度 300mL	5,280	5,810	1735	1735		52					465	
I-8562-09-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 300mL	18,280	18,810	1735	1735								
I-8562-10	メスシリンダー 高精度 500mL	5,620	6,190	1735	1735		52					465	
I-8562-10-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 500mL	18,620	19,190	1735	1735								
I-8562-11	メスシリンダー 高精度 1000mL	12,100	13,400	1735	1735		52					465	
I-8562-11-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 1000mL	28,100	29,400	1735	1735								
I-8562-12	メスシリンダー 高精度 2000mL	16,200	17,900	1735	1735		52					465	
I-8562-12-24	メスシリンダー 高精度（JCSS校正付） 2000mL	32,200	33,900	1735	1735								
I-8563-01	有栓メスシリンダー 5mL	2,200	2,430	1735	1735							466	
I-8563-02	有栓メスシリンダー 10mL	2,310	2,550	1735	1735							466	
I-8563-03	有栓メスシリンダー 20mL	2,750	3,030	1735	1735							466	
I-8563-04	有栓メスシリンダー 25mL	2,970	3,270	1735	1735							466	
I-8563-05	有栓メスシリンダー 50mL	3,080	3,390	1735	1735							466	
I-8563-06	有栓メスシリンダー 100mL	3,850	4,240	1735	1735							466	
I-8563-07	有栓メスシリンダー 200mL	4,190	4,610	1735	1735							466	
I-8563-08	有栓メスシリンダー 250mL	4,400	4,840	1735	1735							466	
I-8563-09	有栓メスシリンダー 300mL	7,810	8,600	1735	1735							466	
I-8563-10	有栓メスシリンダー 500mL	8,470	9,320	1735	1735</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-8564-11	メスフラスコ 白 2000mL	9,240	10,200	1728	1728	336						461	
I-8564-11-24	メスフラスコ 白 2000mL JCSS校正付	23,400	23,700	1728	1728								
I-8564-21	メスフラスコ 茶 5mL	3,080	3,390	1728	1728							461	
I-8564-21-24	メスフラスコ 茶 5mL JCSS校正付	14,800	13,890	1728	1728								
I-8564-22	メスフラスコ 茶 10mL	3,080	3,390	1728	1728							461	
I-8564-22-24	メスフラスコ 茶 10mL JCSS校正付	14,800	13,890	1728	1728								
I-8564-23	メスフラスコ 茶 20mL	3,300	3,630	1728	1728							461	
I-8564-23-24	メスフラスコ 茶 20mL JCSS校正付	15,000	14,130	1728	1728								
I-8564-24	メスフラスコ 茶 25mL	3,300	3,630	1728	1728							461	
I-8564-24-24	メスフラスコ 茶 25mL JCSS校正付	15,000	14,130	1728	1728								
I-8564-25	メスフラスコ 茶 50mL	3,420	3,770	1728	1728							461	
I-8564-25-24	メスフラスコ 茶 50mL JCSS校正付	15,100	14,270	1728	1728								
I-8564-26	メスフラスコ 茶 100mL	3,740	4,120	1728	1728							461	
I-8564-26-24	メスフラスコ 茶 100mL JCSS校正付	15,400	14,620	1728	1728								
I-8564-27	メスフラスコ 茶 200mL	5,060	5,570	1728	1728							461	
I-8564-27-24	メスフラスコ 茶 200mL JCSS校正付	16,600	16,070	1728	1728								
I-8564-28	メスフラスコ 茶 250mL	5,280	5,810	1728	1728							461	
I-8564-28-24	メスフラスコ 茶 250mL JCSS校正付	19,800	16,310	1728	1728								
I-8564-29	メスフラスコ 茶 500mL	6,820	7,510	1728	1728							461	
I-8564-29-24	メスフラスコ 茶 500mL JCSS校正付	21,200	21,010	1728	1728								
I-8564-30	メスフラスコ 茶 1000mL	7,380	8,120	1728	1728							461	
I-8564-30-24	メスフラスコ 茶 1000mL JCSS校正付	21,700	21,620	1728	1728								
I-8564-31	メスフラスコ 茶 2000mL	12,500	13,800	1728	1728							461	
I-8564-31-24	メスフラスコ 茶 2000mL JCSS校正付	26,300	30,100	1728	1728								
I-8565-01	高精度メスフラスコ 白 5mL	2,430	2,680	1728	1728								
I-8565-01-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 5mL	15,430	15,680	1728	1728								
I-8565-02	高精度メスフラスコ 白 10mL	2,420	2,670	1728	1728								
I-8565-02-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 10mL	15,420	15,670	1728	1728								
I-8565-03	高精度メスフラスコ 白 20mL	2,420	2,670	1728	1728								
I-8565-03-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 20mL	15,420	15,670	1728	1728								
I-8565-04	高精度メスフラスコ 白 25mL	2,420	2,670	1728	1728								
I-8565-04-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 25mL	15,420	15,670	1728	1728								
I-8565-05	高精度メスフラスコ 白 50mL	2,430	2,680	1728	1728								
I-8565-05-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 50mL	15,430	15,680	1728	1728								
I-8565-06	高精度メスフラスコ 白 100mL	2,650	2,920	1728	1728								
I-8565-06-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 100mL	15,650	15,920	1728	1728								
I-8565-07	高精度メスフラスコ 白 200mL	3,300	3,630	1728	1728								
I-8565-07-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 200mL	16,300	16,630	1728	1728								
I-8565-08	高精度メスフラスコ 白 250mL	3,960	4,360	1728	1728								
I-8565-08-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 250mL	19,960	20,360	1728	1728								
I-8565-09	高精度メスフラスコ 白 500mL	4,520	4,980	1728	1728								
I-8565-09-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 500mL	20,520	20,980	1728	1728								
I-8565-10	高精度メスフラスコ 白 1000mL	5,390	5,930	1728	1728								
I-8565-10-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 1000mL	21,390	21,930	1728	1728								
I-8565-11	高精度メスフラスコ 白 2000mL	10,600	11,700	1728	1728								
I-8565-11-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 白 2000mL	26,600	27,700	1728	1728								
I-8565-21	高精度メスフラスコ 茶 5mL	3,630	4,000	1728	1728								
I-8565-21-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 5mL	16,630	17,000	1728	1728								
I-8565-22	高精度メスフラスコ 茶 10mL	3,630	4,000	1728	1728								
I-8565-22-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 10mL	16,630	17,000	1728	1728								
I-8565-23	高精度メスフラスコ 茶 20mL	3,960	4,360	1728	1728								
I-8565-23-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 20mL	16,960	17,360	1728	1728								
I-8565-24	高精度メスフラスコ 茶 25mL	3,960	4,360	1728	1728								
I-8565-24-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 25mL	16,960	17,360	1728	1728								
I-8565-25	高精度メスフラスコ 茶 50mL	4,080	4,490	1728	1728								
I-8565-25-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 50mL	17,080	17,490	1728	1728								
I-8565-26	高精度メスフラスコ 茶 100mL	4,510	4,970	1728	1728								
I-8565-26-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 100mL	17,510	17,970	1728	1728								
I-8565-27	高精度メスフラスコ 茶 200mL	6,050	6,660	1728	1728								
I-8565-27-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 200mL	19,050	19,660	1728	1728								
I-8565-28	高精度メスフラスコ 茶 250mL	6,380	7,020	1728	1728								
I-8565-28-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 250mL	22,380	23,020	1728	1728								
I-8565-29	高精度メスフラスコ 茶 500mL	8,140	8,960	1728	1728								
I-8565-29-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 500mL	24,140	24,960	1728	1728								
I-8565-30	高精度メスフラスコ 茶 1000mL	8,810	9,700	1728	1728								
I-8565-30-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 1000mL	24,810	25,700	1728	1728								
I-8565-31	高精度メスフラスコ 茶 2000mL	15,000	16,600	1728	1728								
I-8565-31-24	メスフラスコ(JCSS校正付) 茶 2000mL	31,000	32,600	1728	1728								
I-8566-01	短型メスフラスコ 白 50mL	2,640	2,910	1729	1729								
I-8566-01-24	短型メスフラスコ 50mL JCSS校正付	14,400	13,410	1729	1729								
I-8566-02	短型メスフラスコ 白 100mL	2,760	3,040	1729	1729								
I-8566-02-24	短型メスフラスコ 100mL JCSS校正付	14,500	13,540	1729	1729								
I-8566-03	短型メスフラスコ 白 200mL	3,630	4,000	1729	1729								
I-8566-03-24	短型メスフラスコ 200mL JCSS校正付	15,300	14,500	1729	1729								
I-8566-04	短型メスフラスコ 白 250mL	4,180	4,600	1729	1729								
I-8566-04-24	短型メスフラスコ 250mL JCSS校正付	18,800	18,100	1729	1729								
I-8566-05	短型メスフラスコ 白 500mL	4,840	5,330	1729	1729								
I-8566-05-24	短型メスフラスコ 500mL JCSS校正付	19,400	18,830	1729	1729								
I-8567-01	体積計用TS平栓 白 TS9	480	530	1728	1728								
I-8567-02	体積計用TS平栓 白 TS13	540	600	1728	1728								
I-8567-03	体積計用TS平栓 白 TS16	640	710	1728	1728								
I-8567-04	体積計用TS平栓 白 TS19	790	870	1728	1728								
I-8567-05	体積計用TS平栓 白 TS22	830	920	1728	1728								
I-8567-06	体積計用TS平栓 白 TS27	940	1,040	1728	1728								
I-8567-07	体積計用TS平栓 白 TS38	1,780	1,960	1728	1728								
I-8567-11	体積計用TS平栓 茶 TS9	710	790	1728	1728								
I-8567-12	体積計用TS平栓 茶 TS13	790	870	1728	1728								
I-8567-13	体積計用TS平栓 茶 TS16	900	990	1728	1728								
I-8567-14	体積計用TS平栓 茶 TS19	1,150	1,270	1728	1728								
I-8567-15	体積計用TS平栓 茶 TS22	1,210	1,340	1728	1728								
I-8567-16	体積計用TS平栓 茶 TS27	1,440	1,590	1728	1728								
I-8568-01	中間メスピペット 0.1mL	1,430	1,580	1745	1745								
I-8568-02	中間メスピペット 0.2mL	1,160	1,280	1745	1745								
I-8568-03	中間メスピペット 0.3mL	1,220	1,350	1745	1745								
I-8568-04	中間メスピペット 0.5mL	830	920	1745	1745								
I-8568-05	中間メスピペット 1mL	490	540	1745	1745								
I-8568-06	中間メスピペット 2mL	500	550	1745	1745								
I-8568-07	中間メスピペット 3mL	600	660	1745	1745								
I-8568-08	中間メスピペット 5mL	620	690	1745	1745								
I-8568-09	中間メスピペット 10mL	750	830	1745	1745								
I-8568-10	中間メスピペット 20mL	1,510	1,670	1745	1745								
I-8568-11	中間メスピペット 25mL	2,270	2,500	1745	1745								
I-8568-12	中間メスピペット 50mL	3,910	4,300	1745	1745								
I-8568-13	中間メスピペット 太穴1mL	540	600	1745	1745								
I-8568-14	中間メスピペット 太穴2mL	540	600	1745	1745								
I-8568-15	中間メスピペット 太穴5mL	680	750	1745	1745								
I-8568-16	中間メスピペット 太穴10mL	870	960	1745	1745								
I-8568-17	中間メスピペット 太穴20mL	1,760	1,940	1745	1745								
I-8569-01	先端メスピペット 0.1mL	1,410	1,550	1745	1745								
I-8569-01-20	先端メスピペット 0.1mL 校正証明書付	11,410	11,550	1745	1745								
I-8569-02	先端メスピペット 0.2mL	1,080	1,190	1745	1745								
I-8569-02-20	先端メスピペット 0.2mL 校正証明書付	11,080	11,190	1745	1745								
I-8569-03	先端メスピペット 0.3mL	1,180	1,300	1745	1745								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-8569-10	先端メスピペット 20mL	1,510	1,670	1745	1745								
I-8569-10-20	先端メスピペット 20mL 校正証明書付	11,510	11,670	1745	1745								
I-8569-11	先端メスピペット 25mL	2,310	2,550	1745	1745								
I-8569-11-20	先端メスピペット 25mL 校正証明書付	12,310	12,550	1745	1745								
I-8569-12	先端メスピペット 50mL	3,660	4,250	1745	1745								
I-8569-12-20	先端メスピペット 50mL 校正証明書付	13,660	14,250	1745	1745								
I-8569-13	先端メスピペット 太穴 1mL	540	600	1745	1745								
I-8569-14	先端メスピペット 太穴 2mL	540	600	1745	1745								
I-8569-15	先端メスピペット 太穴 5mL	680	750	1745	1745								
I-8569-16	先端メスピペット 太穴 10mL	870	960	1745	1745								
I-8569-17	先端メスピペット 太穴 20mL	1,760	1,940	1745	1745								
I-8570-01	ホールビペット 0.1mL	1,150	1,270	1752	1752	303						469	
I-8570-01-20	ホールビペット 0.1mL 校正証明書付	11,150	11,270	1752	1752	303							
I-8570-01-24	ホールビペット (JCSS校正付) 0.1mL	12,150	12,270	1752	1752	303							
I-8570-02	ホールビペット 0.2mL	1,130	1,250	1752	1752	303						469	
I-8570-02-20	ホールビペット 0.2mL 校正証明書付	11,130	11,250	1752	1752	303							
I-8570-02-24	ホールビペット (JCSS校正付) 0.2mL	12,130	12,250	1752	1752	303							
I-8570-03	ホールビペット 0.3mL	1,130	1,250	1752	1752	303						469	
I-8570-03-20	ホールビペット 0.3mL 校正証明書付	11,130	11,250	1752	1752	303							
I-8570-03-24	ホールビペット (JCSS校正付) 0.3mL	12,130	12,250	1752	1752	303							
I-8570-04	ホールビペット 0.4mL	1,220	1,350	1752	1752	303						469	
I-8570-04-20	ホールビペット 0.4mL 校正証明書付	11,220	11,350	1752	1752	303							
I-8570-04-24	ホールビペット (JCSS校正付) 0.4mL	12,220	12,350	1752	1752	303							
I-8570-05	ホールビペット 0.5mL	810	890	1752	1752	303						469	
I-8570-05-20	ホールビペット 0.5mL 校正証明書付	10,810	10,890	1752	1752	303							
I-8570-05-24	ホールビペット (JCSS校正付) 0.5mL	11,810	11,890	1752	1752	303							
I-8570-06	ホールビペット 1mL (クラスA)	510	570	1752	1752	303						469	
I-8570-06-20	ホールビペット 1mL (クラスA) 校正証明書付	10,510	10,570	1752	1752	303							
I-8570-06-24	ホールビペット (JCSS校正付) 1mL	11,510	11,570	1752	1752	303							
I-8570-07	ホールビペット 1.5mL	810	900	1752	1752							469	
I-8570-07-24	ホールビペット (JCSS校正付) 1.5mL	11,810	11,900	1752	1752								
I-8570-08	ホールビペット 2mL (クラスA)	510	570	1752	1752	303						469	
I-8570-08-20	ホールビペット 2mL (クラスA) 校正証明書付	10,510	10,570	1752	1752	303							
I-8570-08-24	ホールビペット (JCSS校正付) 2mL	11,510	11,570	1752	1752								
I-8570-09	ホールビペット 2.5mL	520	580	1752	1752							469	
I-8570-09-24	ホールビペット (JCSS校正付) 2.5mL	11,520	11,580	1752	1752								
I-8570-10	ホールビペット 3mL (クラスA)	510	560	1752	1752							469	
I-8570-10-24	ホールビペット (JCSS校正付) 3mL	11,510	11,560	1752	1752								
I-8570-11	ホールビペット 4mL (クラスA)	510	560	1752	1752							469	
I-8570-11-24	ホールビペット (JCSS校正付) 4mL	11,510	11,560	1752	1752								
I-8570-12	ホールビペット 5mL (クラスA)	590	650	1752	1752	303						469	
I-8570-12-20	ホールビペット 5mL (クラスA) 校正証明書付	10,590	10,650	1752	1752	303							
I-8570-12-24	ホールビペット (JCSS校正付) 5mL	11,590	11,650	1752	1752								
I-8570-13	ホールビペット 6mL	690	760	1752	1752							469	
I-8570-13-24	ホールビペット (JCSS校正付) 6mL	11,690	11,760	1752	1752								
I-8570-14	ホールビペット 7mL	690	760	1752	1752							469	
I-8570-14-24	ホールビペット (JCSS校正付) 7mL	11,690	11,760	1752	1752								
I-8570-15	ホールビペット 8mL	690	760	1752	1752							469	
I-8570-15-24	ホールビペット (JCSS校正付) 8mL	11,690	11,760	1752	1752								
I-8570-16	ホールビペット 9mL	700	770	1752	1752							469	
I-8570-16-24	ホールビペット (JCSS校正付) 9mL	11,700	11,770	1752	1752								
I-8570-17	ホールビペット 10mL (クラスA)	740	820	1752	1752	303						469	
I-8570-17-20	ホールビペット 10mL (クラスA) 校正証明書付	10,740	10,820	1752	1752	303							
I-8570-17-24	ホールビペット (JCSS校正付) 10mL	11,740	11,820	1752	1752								
I-8570-18	ホールビペット 15mL (クラスA)	880	970	1752	1752	303						469	
I-8570-18-20	ホールビペット 15mL (クラスA) 校正証明書付	10,880	10,970	1752	1752	303							
I-8570-18-24	ホールビペット (JCSS校正付) 15mL	11,880	11,970	1752	1752								
I-8570-19	ホールビペット 20mL (クラスA)	980	1,080	1752	1752	303						469	
I-8570-19-20	ホールビペット 20mL (クラスA) 校正証明書付	10,980	11,080	1752	1752	303							
I-8570-19-24	ホールビペット (JCSS校正付) 20mL	11,980	12,080	1752	1752								
I-8570-20	ホールビペット 25mL (クラスA)	1,090	1,200	1752	1752	303						469	
I-8570-20-20	ホールビペット 25mL (クラスA) 校正証明書付	11,090	11,200	1752	1752	303							
I-8570-20-24	ホールビペット (JCSS校正付) 25mL	12,090	12,200	1752	1752								
I-8570-21	ホールビペット 30mL (クラスA)	1,220	1,350	1752	1752							469	
I-8570-21-24	ホールビペット (JCSS校正付) 30mL	12,220	12,350	1752	1752								
I-8570-22	ホールビペット 40mL (クラスA)	1,320	1,460	1752	1752							469	
I-8570-22-24	ホールビペット (JCSS校正付) 40mL	12,320	12,460	1752	1752								
I-8570-23	ホールビペット 50mL (クラスA)	1,800	1,980	1752	1752	303						469	
I-8570-23-20	ホールビペット 50mL (クラスA) 校正証明書付	11,800	11,980	1752	1752	303							
I-8570-23-24	ホールビペット (JCSS校正付) 50mL	12,800	12,980	1752	1752								
I-8570-24	ホールビペット 100mL	2,860	3,150	1752	1752	303						469	
I-8570-24-20	ホールビペット 100mL 校正証明書付	12,860	13,150	1752	1752	303							
I-8570-24-24	ホールビペット (JCSS校正付) 100mL	13,860	14,150	1752	1752								
I-8570-25	ホールビペット 200mL	5,390	5,930	1752	1752	303						469	
I-8570-25-20	ホールビペット 200mL 校正証明書付	15,390	15,930	1752	1752	303							
I-8572-01	牛乳用先端メスピペット 2.2 (ASONE)	810	900	1746	1746								
I-8573-01	ゲルベル乳脂計 槽型枠用	3,740	4,120	1753	1753								
I-8573-02	ゲルベル乳脂計 金具付調整ゴム槽用	3,740	4,120	1753	1753								
I-8574-01	精密バイオビペット 1mL	480	530	1747	1747								
I-8574-02	精密バイオビペット 2mL	480	530	1747	1747								
I-8574-03	精密バイオビペット 5mL	580	640	1747	1747								
I-8574-04	精密バイオビペット 10mL	780	860	1747	1747								
I-8574-05	精密バイオビペット 20mL	1,650	1,820	1747	1747								
I-8575-01	短型バイオビペット 1mL	310	340	1746	1746								
I-8575-02	短型バイオビペット 2mL	330	370	1746	1746								
I-8575-03	短型バイオビペット 5mL	440	490	1746	1746								
I-8575-04	短型バイオビペット 10mL	510	570	1746	1746								
I-8575-05	短型バイオビペット 20mL	530	590	1746	1746								
I-8576-01	駒込ビペット 1mL	310	350	1756	1756	303						469	
I-8576-02	駒込ビペット 2mL	310	350	1756	1756	303						469	
I-8576-03	駒込ビペット 3mL	420	470	1756	1756	303						469	
I-8576-04	駒込ビペット 5mL	540	600	1756	1756	303						469	
I-8576-05	駒込ビペット 10mL	650	720	1756	1756	303						469	
I-8576-06	駒込ビペット 20mL	1,770	1,950	1756	1756	303						469	
I-8578-01	ビュレット テフロン (R) コック付き 白 10mL	14,300	15,800	1742	1742								473
I-8578-02	ビュレット テフロン (R) コック付き 白 25mL	16,800	18,500	1742	1742								473
I-8578-03	ビュレット テフロン (R) コック付き 白 50mL	18,200	20,100	1742	1742								473
I-8578-07	ビュレット テフロン (R) コック付き 青筋 10mL	16,000	17,700	1742	1742								473
I-8578-08	ビュレット テフロン (R) コック付き 青筋 25mL	17,400	19,200	1742	1742								473
I-8578-09	ビュレット テフロン (R) コック付き 青筋 50mL	20,300	22,400	1742	1742								473
I-8579-11	平面自動ビュレット用瓶 (バイブメイト) 1000mL 白	10,700	11,800	1743	1743								
I-8579-12	平面自動ビュレット用瓶 (バイブメイト) 2000mL 白	11,800	13,000	1743	1743								
I-8579-13	平面自動ビュレット用瓶 (バイブメイト) 1000mL 茶	13,800	15,200	1743	1743								
I-8579-14	平面自動ビュレット用瓶 (バイブメイト) 2000mL 茶	15,000	16,600	1743	1743								
I-8581-01	平面自動ビュレット PTFEコック付 白 (本体のみ) 10mL	37,500	41,300	1743	1743								
I-8581-02	平面自動ビュレット PTFEコック付 白 (本体のみ) 25mL	39,000	42,900	1743	1743								
I-8581-03	平面自動ビュレット PTFEコック付 白 (本体のみ) 50mL	41,900	46,100	1743	1743								
I-8581-07	平面自動ビュレット PTFEコック付 青筋 (本体のみ) 10mL	47,500	52,300	1743	1743								
I-8581-08	平面自動ビュレット PTFEコック付 青筋 (本体のみ) 25mL	49,000	53,900	1743	1743								
I-8581-09	平面自動ビュレット PTFEコック付 青筋 (本体のみ) 50mL	50,600	55,700	1743	1743								
I-8582-01	台付メスフラスコ 白 1mL	4,400	4,840	1732	1732								
I-8582-02	台付メスフラスコ 白 2mL	4,40											

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンクレスト 2025 円	ナビ2020 円	サニーブーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズグール 2021 円	レンタルカ ログ 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ ログ 円
I-8633-12	ファンネル ポリカーボネス(R)ファンネル DRMI680 BK	34,000	34,700	1799	1799								
I-8633-13	ファンネル ポリカーボネス(R)ファンネル DRMI680 YW	34,000	34,700	1799	1799								
I-8651-03	ホールビペット カスタムA 0.5mL	920	970	1751	1751								
I-8651-04	ホールビペット カスタムA 1mL	580	610	1751	1751								
I-8651-05	ホールビペット カスタムA 2mL	580	610	1751	1751								
I-8651-06	ホールビペット カスタムA 2.5mL	610	640	1751	1751								
I-8651-07	ホールビペット カスタムA 3mL	610	640	1751	1751								
I-8651-08	ホールビペット カスタムA 4mL	610	640	1751	1751								
I-8651-09	ホールビペット カスタムA 5mL	700	740	1751	1751								
I-8651-10	ホールビペット カスタムA 6mL	880	920	1751	1751								
I-8651-11	ホールビペット カスタムA 7mL	880	920	1751	1751								
I-8651-12	ホールビペット カスタムA 8mL	880	920	1751	1751								
I-8651-13	ホールビペット カスタムA 9mL	880	920	1751	1751								
I-8651-14	ホールビペット カスタムA 10mL	860	900	1751	1751								
I-8651-15	ホールビペット カスタムA 15mL	1,040	1,100	1751	1751								
I-8651-16	ホールビペット カスタムA 20mL	1,200	1,260	1751	1751								
I-8651-17	ホールビペット カスタムA 25mL	1,240	1,300	1751	1751								
I-8651-18	ホールビペット カスタムA 30mL	1,450	1,520	1751	1751								
I-8651-19	ホールビペット カスタムA 40mL	1,640	1,720	1751	1751								
I-8651-20	ホールビペット カスタムA 50mL	1,960	2,060	1751	1751								
I-8651-21	ホールビペット カスタムA 100mL	3,200	3,360	1751	1751								
I-8651-22	ホールビペット カスタムA 200mL	5,880	6,180	1751	1751								
I-8654-21	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 5mL 026050-5	2,300	2,400	1729	1729								
I-8654-21-24	メスフラスコ 透明 5mL カスタムA JCSS校正付	14,000	12,900	1729	1729								
I-8654-22	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 10mL 026050-10	2,200	2,300	1729	1729								
I-8654-22-24	メスフラスコ 透明 10mL カスタムA JCSS校正付	14,000	12,800	1729	1729								
I-8654-23	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 20mL 026050-20	2,310	2,400	1729	1729								
I-8654-23-24	メスフラスコ 透明 20mL カスタムA JCSS校正付	14,000	12,900	1729	1729								
I-8654-24	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 25mL 026050-25	2,200	2,300	1729	1729								
I-8654-24-24	メスフラスコ 透明 25mL カスタムA JCSS校正付	14,000	12,800	1729	1729								
I-8654-25	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 50mL 026050-50	2,200	2,300	1729	1729								
I-8654-25-24	メスフラスコ 透明 50mL カスタムA JCSS校正付	14,000	12,800	1729	1729								
I-8654-26	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 100mL 026050-100	2,400	2,500	1729	1729								
I-8654-26-24	メスフラスコ 透明 100mL カスタムA JCSS校正付	14,200	13,000	1729	1729								
I-8654-27	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 200mL 026050-200	3,800	4,000	1729	1729								
I-8654-27-24	メスフラスコ 透明 200mL カスタムA JCSS校正付	14,850	14,500	1729	1729								
I-8654-28	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 250mL 026050-250	4,400	4,600	1729	1729								
I-8654-28-24	メスフラスコ 透明 250mL カスタムA JCSS校正付	18,300	18,100	1729	1729								
I-8654-29	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 500mL 026050-500	4,950	5,200	1729	1729								
I-8654-29-24	メスフラスコ 透明 500mL カスタムA JCSS校正付	18,750	18,700	1729	1729								
I-8654-30	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 1000mL 026050-1000	6,500	6,800	1729	1729								
I-8654-30-24	メスフラスコ 透明 1000mL カスタムA JCSS校正付	20,000	20,300	1729	1729								
I-8654-31	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 2000mL 026050-2000	11,800	12,400	1729	1729								
I-8654-31-24	メスフラスコ 透明 2000mL カスタムA JCSS校正付	23,800	25,900	1729	1729								
I-8654-32	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 3000mL 026050-30001	28,000	29,400	1729	1729								
I-8654-32-24	メスフラスコ 透明 3000mL カスタムA JCSS校正付	38,900	50,400	1729	1729								
I-8654-33	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 5000mL 026050-50001	43,000	45,200	1729	1729								
I-8654-33-24	メスフラスコ 透明 5000mL カスタムA JCSS校正付	52,200	66,200	1729	1729								
I-8659-02	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 10mL 026100-10	3,400	3,600	1729	1729								
I-8659-02-24	メスフラスコ 茶 10mL カスタムA JCSS校正付	15,100	14,100	1729	1729								
I-8659-03	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 20mL 026100-20	3,600	3,800	1729	1729								
I-8659-03-24	メスフラスコ 茶 20mL カスタムA JCSS校正付	15,300	14,300	1729	1729								
I-8659-04	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 25mL 026100-25	3,600	3,800	1729	1729								
I-8659-04-24	メスフラスコ 茶 25mL カスタムA JCSS校正付	15,300	14,300	1729	1729								
I-8659-05	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 50mL 026100-50	3,800	4,000	1729	1729								
I-8659-05-24	メスフラスコ 茶 50mL カスタムA JCSS校正付	15,400	14,500	1729	1729								
I-8659-06	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 100mL 026100-100	4,200	4,400	1729	1729								
I-8659-06-24	メスフラスコ 茶 100mL カスタムA JCSS校正付	15,750	14,900	1729	1729								
I-8659-07	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 200mL 026100-200	5,700	6,000	1729	1729								
I-8659-07-24	メスフラスコ 茶 200mL カスタムA JCSS校正付	17,050	16,500	1729	1729								
I-8659-08	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 250mL 026100-250	6,000	6,300	1729	1729								
I-8659-08-24	メスフラスコ 茶 250mL カスタムA JCSS校正付	20,300	19,800	1729	1729								
I-8659-09	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 500mL 026100-500	7,700	8,100	1729	1729								
I-8659-09-24	メスフラスコ 茶 500mL カスタムA JCSS校正付	21,800	21,600	1729	1729								
I-8659-10	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 1000mL 026100-1000	9,200	9,700	1729	1729								
I-8659-10-24	メスフラスコ 茶 1000mL カスタムA JCSS校正付	22,350	23,200	1729	1729								
I-8659-11	メスフラスコ(全量フラスコ・カスタムA) 茶 2000mL 026100-2000	15,800	16,600	1729	1729								
I-8659-11-24	メスフラスコ 茶 2000mL カスタムA JCSS校正付	27,400	30,100	1729	1729								
I-8729-01	トリプルシート 縦2.3mm	97,900	100,000	2081	2081								
I-8733-01	ブランジャー缶 0.5L J10008	17,800	21,500	1578	1578								
I-8733-03	ブランジャー缶 2L J10208	20,500	24,200	1578	1578								
I-8733-04	ブランジャー缶 4L J10308	21,900	26,300	1578	1578								
I-8733-05	ブランジャー缶 1L J14018	31,200	37,000	1578	1578								
I-8749-01	セーフティキャビネット (JUSTERITE(R) 耐火キャビネット) J893000	278,000	288,000	879	879			202					
I-8749-02	セーフティキャビネット (JUSTERITE(R) 耐火キャビネット) J894500	330,000	356,000	879	879			202					
I-8749-03	セーフティキャビネット (JUSTERITE(R) 耐火キャビネット) J893001	289,000	302,000	879	879			202					
I-8749-04	セーフティキャビネット (JUSTERITE(R) 耐火キャビネット) J894501	345,000	376,000	879	879			202					
I-8749-12	セーフティキャビネット (JUSTERITE(R) 耐火キャビネット) 追加棚板 1枚 J29937	24,500	29,400	879	879			202					
I-8750-31	クリーン養生テープ No396 18mm (減価)	600	660	2512	2512								
I-8750-32	クリーン養生テープ No396 25mm (減価)	800	880	2512	2512								
I-8750-33	クリーン養生テープ No396 50mm (減価)	1,600	1,760	2512	2512								
I-877-01	カバーグラス 15×15mm 100枚×10箱入 01 010 10.PK10	4,400	4,700	1443	1443								
I-877-03	カバーグラス 22×22mm 100枚×10箱入 01 010 50.PK10	5,300	5,700	1443	1443								
I-877-04	カバーグラス 24×24mm 100枚×10箱入 01 010 60.PK10	6,800	7,300	1443	1443								
I-877-05	カバーグラス 22×40mm 100枚×10箱入 01 011 22.PK10	10,400	11,200	1443	1443								
I-877-06	カバーグラス 24×32mm 100枚×10箱入 01 011 72.PK10	8,900	9,600	1443	1443								
I-877-07	カバーグラス 24×40mm 100枚×10箱入 01 011 92.PK10	11,000	11,900	1443	1443								
I-877-09	カバーグラス 24×60mm 100枚×10箱入 01 012 42.PK10	14,600	15,800	1443	1443								
I-8778-01	分析フィルターユニット 150mL 0.2um 12個入 130-4020JP	22,180	22,520	1251	1251								
I-8778-02	分析フィルターユニット 150mL 0.45um 12個入 130-4045JP	21,760	22,100	1251	1251								
I-878-03	丸型カバーグラス φ18mm 100枚×10箱入 01 115 80.PK10	16,600	17,900	1443	1443								
I-878-04	丸型カバーグラス φ22mm 100枚×10箱入 01 116 20.PK10	19,000	20,500	1443	1443								
I-878-05	丸型カバーグラス φ25mm 100枚×10箱入 01 116 50.PK10	24,300	26,200	1443	1443								
I-8848-03	ビーカー 250mL 211063604	1,300	1,400	1715	1715								
I-8848-04	ビーカー 600mL 211064806	2,100	2,200	1715	1715								
I-8848-05	ビーカー 1L (DURAN) 211065408	3,200	3,300	1715	1715								
I-8848-14	ビーカー 5000mL 211067306	15,600	14,000	1715	1715								
I-8849-06	三角フラスコ 1000mL 212165409	3,000	3,200	1669	1669								
I-8849-07	三角フラスコ (DURAN(R)) 2000mL 212166302	4,800	5,200	1669	1669								
I-8850-04	トルビーカー 600mL 211164804	2,450	2,600	1715	1715								
I-8850-05	トルビーカー 1L 2111165408	3,850	3,500	1715	1715								
I-8870-06	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キャップ付 250mL 017230-2502A	3,350	3,530	1587	1587								
I-8870-08	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キャップ付 1000mL 017230-10002A	5,100	5,370	1587	1587								
I-8870-25	ねじ口瓶角型 デュラン(R) 黒キャップ付 100mL 017230-1002A	3,850	4,070	1587	1587								
I-8898-01	防じんマスク/半面形/Mサイズ/RL3 DR28SL4N(M2)	4,830	4,930	2205	2205		</						

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
I-8999-55-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 OF-450SB-R	219,000	227,000	23	23								
I-8999-56-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 OF-600SB-R	267,000	275,000	23	23								
I-9000-31-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-300SB	208,000	216,000	23	23								
I-9000-32-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-450SB	242,000	250,000	23	23								
I-9000-33-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 OFW-600SB	293,000	301,000	23	23								
I-9000-34-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-300SB-R	208,000	216,000	23	23								
I-9000-35-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-450SB-R	242,000	250,000	23	23								
I-9000-36-22	定温乾燥器(強制対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 OFW-600SB-R	293,000	301,000	23	23								
I-9001-51	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 SONW-300SB	174,000	183,000	22	22								
I-9001-51-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW-300SB	186,000	203,000	22	22								
I-9001-52-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW-450SB	211,000	219,000	22	22								
I-9001-53-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 SONW-600SB	249,000	257,000	22	22								
I-9001-54-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-300SB-R	195,000	203,000	22	22								
I-9001-55-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-450SB-R	211,000	219,000	22	22								
I-9001-56-22	定温乾燥器(自然対流方式) ステンレスタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 SONW-600SB-R	249,000	257,000	22	22								
I-9002-41-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-300SB	144,000	152,000	22	22								
I-9002-42-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-450SB	162,000	170,000	22	22								
I-9002-43	ETIAS 定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 ON-600SB	190,000	181,000	22	22								
I-9002-43-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 左扉 出荷前点検検査書付 ON-600SB	202,000	201,000	22	22								
I-9002-44-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-300SB-R	144,000	152,000	22	22								
I-9002-45-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-450SB-R	162,000	170,000	22	22								
I-9002-46-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓無し 右扉 出荷前点検検査書付 ON-600SB-R	193,000	201,000	22	22								
I-9004-41-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-300SB	157,000	165,000	22	22								
I-9004-42	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 ONW-450SB	165,000	164,000	22	22								
I-9004-42-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-450SB	177,000	184,000	22	22								
I-9004-43	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 ONW-600SB	207,000	206,000	22	22								
I-9004-43-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 左扉 出荷前点検検査書付 ONW-600SB	219,000	226,000	22	22								
I-9004-44-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-300SB-R	157,000	165,000	22	22								
I-9004-45	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 ONW-450SB-R	165,000	164,000	22	22								
I-9004-45-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-450SB-R	177,000	184,000	22	22								
I-9004-46	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 ONW-600SB-R	207,000	206,000	22	22								
I-9004-46-22	定温乾燥器(自然対流方式) スチールタイプ・窓付き 右扉 出荷前点検検査書付 ONW-600SB-R	219,000	226,000	22	22								
I-9005-41-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-300SB	173,000	181,000	52	52								
I-9005-42-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-450SB	202,000	210,000	52	52								
I-9005-43-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-600SB	230,000	238,000	52	52								
I-9005-44-22	インキュベーター(ステンレスタイプ) 出荷前点検検査書付 SIW-900SB	306,000	314,000	52	52								
I-9007-31-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-300SB	151,000	159,000	52	52								
I-9007-32-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-450SB	177,000	185,000	52	52								
I-9007-33-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-600SB	208,000	216,000	52	52								
I-9007-34-22	インキュベーター(スチールタイプ) 出荷前点検検査書付 IW-900SB	263,000	271,000	52	52								
I-9015-04	ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) GD-WS	380,000	397,000	986	986			217					
I-9015-12	SUSウォールデシケーター FN1152×522×1174mm SP-WSUSFN	443,000	463,000	949	949								
I-9020-01	ワークボックス スタンダード	63,000	66,100	934	934								
I-9020-02	ワークボックス 排気ダクト付き	69,000	72,400	934	934								
I-9034-02	グローブボックス 傾斜扉	89,600	94,900	932	932								
I-9034-04	グローブボックス 傾斜扉PG(コンセント付き)	117,000	125,000	932	932								
I-9036-01	脱臭ミッドラフト DMD-1	110,000	116,000	907	907								
I-9036-11	交換用活性炭フィルター(中性ガス用)	18,800	24,000	907	907								
I-9036-12	交換用活性炭フィルター(酸性ガス用)	22,400	27,000	907	907								
I-9036-13	交換用活性炭フィルター(塩基性ガス用)	22,500	27,000	907	907								
I-9037-21	クリーンハンガーラックACHLN-SUS ACHLN-SUS(ステンレス)	483,000	509,000	2417	2417								
I-9050-01	デシケーター用アクセサリー 引き出し(スライドレール付き)	26,500	29,500	988	988								
I-9054-01	ボンベ固定スタンド スチール BB-500N	39,800	42,900	2361	2361								
I-9068-01	SUS攪拌棒(羽根付き) 小	6,300	6,800	192	192								
I-9068-02	SUS攪拌棒(羽根付き) 中	6,700	7,600	192	192								
I-9068-03	SUS攪拌棒(羽根付き) 大	7,200	7,900	192	192								
I-9103-01	ワゴンデシケーター WGN-W	217,000	233,000	968	968								
I-915-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型) 97×342×231mm 出荷前点検検査書付 HT-100N	161,000	169,000	77	77								
I-916-11-22	ラコムエース(デジタル恒温器平型) 105×142×320mm 出荷前点検検査書付 HT-900N	153,000	161,000	77	77								
I-9253-01	マウス代側ケージ SN-783-0	77,500	83,000	1400	1400								
I-9270-01	ビグ(R)スビリスボンズバック KIT220	38,800	40,000	2351	2351								
I-9270-02	ビグ(R)スビリスボンズバック KIT320	61,800	63,700	2351	2351								
I-9333-01	導電PTFEチューブ S1827-40 XA074-061912	33,300	35,900	1869	1869								
I-9333-02	導電PTFEチューブ S1827-50 XA074-061913	53,800	58,100	1869	1869								
I-9333-04	導電PTFEチューブ S1827-64 XA074-061915	87,500	94,400	1869	1869								
I-9333-06	導電PTFEチューブ 6289385 XL004-182730	19,800	21,400	1869	1869								
I-9333-08	導電PTFEチューブ 6289387 XL004-182734	23,500	25,400	1869	1869								
I-9333-09	導電PTFEチューブ 6289388 XL004-182742	38,900	42,000	1869	1869								
I-9333-11	導電PTFEチューブ S1827-68	156,700	141,000	1869	1869								
I-9333-12	導電PTFEチューブ S1827-74	163,000	146,700	1869	1869								
I-9347-02	マイクロビペット(アキュラ) 0.5～10μL 825.0010	47,700	52,000	1158	1158								
I-9347-04	マイクロビペット(アキュラ) 2～20μL 825.0020	44,800	48,800	1158	1158								
I-9347-05	マイクロビペット(アキュラ) 5～50μL 825.0050	44,900	45,400	1158	1158								
I-9347-06	マイクロビペット(アキュラ) 10～100μL 825.0100	44,900	48,900	1158	1158								
I-9347-07	マイクロビペット(アキュラ) 20～200μL 825.0200	44,900	49,500	1158	1158								
I-9347-08	マイクロビペット(アキュラ) 100～1000μL 825.1000	44,900	45,400	1158	1158								
I-9347-11	マイクロビペット(アキュラ) 0.1～2μL 826.0002	49,800	50,400	1158	1158								
I-9347-18	マイクロビペット(アキュラ) 100～1000μL 826.1000	55,900	56,500	1158	1158								
I-9348-01	マイクロビペット(アキュラ) 0.5～5mL 835.05	47,800	48,300	1157	1157								
I-9348-02	マイクロビペット(アキュラ) 1～10mL 835.10	47,800	48,300	1157	1157								
I-9348-04	マイクロビペット(アキュラ) 0.2～2mL 835.02PP	49,700	50,300	1157	1157								
I-9348-11	マイクロビペット(アキュラ)用 マイクロビペットチップ 5ml 500本入り 312.05	18,000	18,200	1157	1157								
I-9348-12	マイクロビペット(アキュラ)用 マイクロビペットチップ 10ml 300本入り 312.10	19,600	19,800	1157	1157								
I-9348-13	マイクロビペット(アキュラ)用 マイクロビペットチップ 2ml 500本入り 312.02	17,500	17,700	1157	1157								
I-9348-23	ビペットアダプター(2ml用) 1.835.631	5,000	5,500	1157	1157								
I-9349-01	8チャンネルマイクロビペット(アキュラ) 0.5～10μL 855.08.010	120,700	110,900	1158	1158								
I-9352-03	ビペットスタンド 320.337B	20,200	20,500	1159	1159								
I-9352-04	ビペットスタンド 320.337G	20,200	20,500	1159	1159								
I-9355-11	【減菌済】アゼーフSMSつなぎ瓶 M 1枚入	1,250	1,080	2295	2295								
I-9355-12	【減菌済】アゼーフSMSつなぎ瓶 L 1枚入	1,250	1,080	2295	2295								
I-9355-13	【減菌済】アゼーフSMSつなぎ瓶 XL 1枚入	1,250	1,080	2295	2295								
I-9381-51-22	定温乾燥器(タイマー仕様・自然対流式) 150L 点検検査書付 EO-600V	162,000	170,000	26	26								
I-9381-52-22	定温乾燥器(タイマー仕様・自然対流式) 135L 点検検査書付 EO-700V	162,000	170,000	26	26								
I-9382-41-22	定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 150L 点検検査書付 EOP-600V	172,000	180,000	26	26								
I-9382-42-22	定温乾燥器(プログラム機能仕様・自然対流式) 135L 点検検査書付 EOP-700V	172,000	180,000	26	26								
I-9383-41-22	インキュベーター(タイマー・エアジャケット自然対流式) 150L 点検検査書付 EI-600V	170,000	178,000	56	56								
I-9383-42-22	インキュベーター(タイマー・エアジャケット自然対流式) 135L 点検検査書付 EI-700V	170,000	178,000	56	56								
I-9384-31-22	インキュベーター(プログラム式・エアジャケット自然対流式) 150L 検査書付 EIP-600V	180,000	188,000	56	56								
I-9384-32-22	インキュベーター(プログラム式・エアジャケット自然対流式) 135L 検査書付 EIP-700V	180,000	188,000	56	56								
I-9390-02	固体捕集管 活性炭チューブ(球状活性炭)1箱(20本入) 258S2-20	4,000	4,400	603	603								
I-9390-03	固体捕集管 活性炭チューブ(球状活性炭)1箱(20本入) 258A-20	8,000	8,800	603	603								
I-9390-11	固体捕集管 活性炭チューブ(球状活性炭)1箱(20本入) 258-20	4											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
I-9548-03	共通組合球入冷却器 アーリン氏タイプ 透明組合24/40 CL0010-02-41	17,600	19,400	1685	1685								
I-9549-01	共通組合冷却器 空気冷却器 透明組合15/25 CL0011-02-11	6,500	7,200	1685	1685								
I-9549-02	共通組合冷却器 空気冷却器 透明組合19/38 CL0011-02-31	7,200	7,900	1685	1685								
I-9549-03	共通組合冷却器 空気冷却器 透明組合24/40 CL0011-02-41	7,700	8,500	1685	1685								
I-9559-03	マイクロタイターチューブ用 8通キャップ 120個入 3425-11	3,540	3,600	1106	1106								
I-9559-11	マイクロタイターチューブ 3496JP	8,820	8,960	1106	1106								
I-9559-12	マイクロタイターチューブ 3492JP	5,640	5,740	1106	1106								
I-9561-01	セーフティボトルキャリア 6505-0010JP	22,720	23,520	1000	1000								
I-9572-11	ウェルキャップ 未滅菌 1箱 (5枚×10個入) 276002	21,520	22,060	1128	1128								
I-9572-12	ウェルキャップ 滅菌済 1箱 (1枚×50個入) 276000	23,960	24,560	1128	1128								
I-9662-21	[AC滅菌]極小シリコン栓 S-7 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-22	[AC滅菌]極小シリコン栓 S-8 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-23	[AC滅菌]極小シリコン栓 S-9 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-24	[AC滅菌]極小シリコン栓 S-10 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-25	[AC滅菌]極小シリコン栓 S-11 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-26	[AC滅菌]極小シリコン栓 0A 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-27	[AC滅菌]極小シリコン栓 0B 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-28	[AC滅菌]極小シリコン栓 K-0 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-29	[AC滅菌]極小シリコン栓 K-01 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-30	[AC滅菌]極小シリコン栓 K-02 10個入	710	790	1802	1802								
I-9662-31	[AC滅菌]極小シリコン栓 K-03 10個入	710	790	1802	1802								
I-974-21	クリーングローブボックス AOB-1AD	103,000	105,000	933	933								
I-974-22	バリアナクリーングローブボックス コンセント付き AOB-1ADPG	134,000	135,000	933	933								
I-9775-01	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.1 -17～50℃	71,400	78,400	518	518								
I-9775-02	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.2 40～100℃	63,000	67,000	518	518								
I-9775-03	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.3 90～150℃	67,200	72,700	518	518								
I-9775-04	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.4 140～200℃	75,600	81,200	518	518								
I-9775-05	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.5 190～250℃	92,400	98,000	518	518								
I-9775-06	試薬試験用温度計 (日本薬局方温度計) No.6 240～320℃	115,000	122,000	518	518								
I-9840-01	土壌酸度測定器 DM-1	9,200	9,800	599	599								
I-9840-02	土壌酸度測定器 DM-3	9,200	9,800	599	599								
I-9840-03	土壌酸度測定器DM-5	10,000	10,800	599	599								
I-9850-11	前熱手袋 アルファテックシース M 19-024	13,200	14,600	2266	2266								
I-9879-03	特殊フッ素グリス (BARRIERA (R)) L55/2H1	30,000	36,000	1985	1985								
I-9888-01	ダイヤフラム式送液ポンプ 1300mL/min NF100TT.18S	169,000	177,000	365	365								
I-9888-02	ダイヤフラム式送液ポンプ 1300mL/min NF100TT.18RC	205,000	215,000	365	365								
I-9888-03	ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT18S	225,000	236,000	365	365								
I-9888-04	ダイヤフラム式送液ポンプ 3000mL/min NF300TT.18RC	260,000	273,000	365	365								
I-9888-05	ダイヤフラム式送液ポンプ 1300mL/min NF100KT18S	138,000	144,000	365	365								
I-9949-01	常圧蒸留装置用 短管丸底フラスコ CL0072-16-10	4,510	4,900	1703	1703								
I-9949-02	常圧蒸留装置用 共通組合アダプター (2又・減圧用) CL0235-03-10	11,200	11,800	1703	1703								
I-9950-01	濃縮装置用 蒸留フラスコ CL4280-09-10	3,500	4,400	1703	1703								
I-9950-02	濃縮装置用 字管 CL0435-02-10	800	900	1703	1703								
I-9950-11	濃縮装置用 曲管 CL0435-06-10	4,600	5,100	1703	1703								
I-9954-01	ソックスレー抽出器Ⅱ型/300mL (抽出部) CL0052-02-10	24,200	26,600	1684	1684								
I-9954-02	ソックスレー抽出器Ⅱ型/300mL (球入冷却器) CL0010-13-10	20,100	22,100	1684	1684								
I-9954-03	ソックスレー抽出器Ⅱ型/300mL (フラスコ) CL0074-32-10	4,900	5,400	1684	1684								
I-9956-01	メスシリンダー (比重用) 50mL	1,600	1,770	1737	1737								
I-9956-02	メスシリンダー (比重用) 100mL	1,710	1,890	1737	1737								
I-9956-03	メスシリンダー (比重用) 200mL	2,040	2,250	1737	1737								
I-9956-04	メスシリンダー (比重用) 250mL	2,370	2,610	1737	1737								
I-9956-05	メスシリンダー (比重用) 300mL	3,080	3,390	1737	1737								
I-9956-06	メスシリンダー (比重用) 500mL	4,240	4,670	1737	1737								
I-9956-07	メスシリンダー (比重用) 1000mL	8,030	8,840	1737	1737								
I-9959-01	時計皿 φ60mm 10枚入 No.452	2,500	2,700	1710	1710								
I-9959-02	時計皿 φ79mm 10枚入 No.454	3,400	3,700	1710	1710								
I-9959-03	時計皿 φ99mm 10枚入 No.455	4,200	4,500	1710	1710								
I-9959-04	時計皿 φ118.5mm 10枚入 No.456	5,400	5,800	1710	1710								
I-9960-01	エコノミー攪拌羽根 固定2枚 428	4,000	4,300	211	211								
I-9960-02	エコノミー攪拌羽根 固定型 430	4,000	4,300	211	211								
I-9963-01	ハンドディスプレイセンサー 250mL 分注容量25mL 1475	1,400	1,500	1204	1204								
I-9963-02	ハンドディスプレイセンサー 500mL 分注容量25mL 1476	1,530	1,600	1204	1204								
I-9963-05	ハンドディスプレイセンサー 500mL 分注容量50mL 1481	2,110	2,300	1204	1204								
I-9963-06	ハンドディスプレイセンサー 1000mL 分注容量50mL 1482	2,300	2,500	1204	1204								
I-9964-01	微量計 (円錐型) 100mL 422	930	1,000	1739	1739								
2-035-02	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 100mL	2,200	2,320	1587	1587								
2-035-03	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 250mL	2,450	2,580	1587	1587								
2-035-04	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 500mL	3,300	3,470	1587	1587								
2-035-05	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 1000mL	4,250	4,470	1587	1587								
2-035-07	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 5000mL	33,500	35,200	1587	1587								
2-035-08	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 10000mL	85,900	90,500	1587	1587								
2-035-09	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 150mL	2,200	2,320	1587	1587								
2-035-11	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 透明キャップ付 3500mL	28,700	30,200	1587	1587								
2-075-01	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 100mL	2,350	2,480	1587	1587								
2-075-02	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 250mL	2,600	2,750	1587	1587								
2-075-03	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 500mL	3,450	3,630	1587	1587								
2-075-04	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 1000mL	4,400	4,630	1587	1587								
2-075-05	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 2000mL	12,900	13,700	1587	1587								
2-075-06	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 5000mL	33,600	35,300	1587	1587								
2-075-07	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 10000mL	86,100	90,700	1587	1587								
2-075-09	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 150mL	2,350	2,480	1587	1587								
2-075-11	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 黒キャップ付 3500mL	28,800	30,300	1587	1587								
2-077-01	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 50mL	1,950	2,050	1587	1587								
2-077-02	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 100mL	1,950	2,050	1587	1587								
2-077-03	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 250mL	2,200	2,310	1587	1587								
2-077-04	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 500mL	3,050	3,200	1587	1587								
2-077-04-77	【純水洗浄】ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 500mL 1本	4,400	4,680	2523	2523								
2-077-05	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 1000mL	4,000	4,200	1587	1587								
2-077-06	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 2000mL	11,700	12,300	1587	1587								
2-077-06-77	【純水洗浄】ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 2000mL 1本	15,000	15,900	2523	2523								
2-077-09	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 150mL	1,950	2,050	1587	1587								
2-077-10	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 750mL	3,550	3,730	1587	1587								
2-077-11	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 3500mL	26,700	28,000	1587	1587								
2-077-12	ねじ口瓶丸型 (デュラン (R)) 青キャップ付 25mL	1,700	1,790	1587	1587								
2-087-01	汗とりバンド両粘着タイプ 1箱 (100本入)	4,610	5,260	2327	2327								
2-1051-12	防毒マスク 交換用吸収缶・ろ材セット 有機ガス 1組 (2個入) 6001/2091-L3	4,200	4,400	2208	2208								
2-1051-21	防毒防毒マスク 65000L/2091-RL3S	6,030	6,330	2208	2208								
2-1051-22	防毒防毒マスク 65000L/2091-RL3M	6,030	6,330	2208	2208								
2-1051-23	防毒防毒マスク 65000L/2091-RL3L	6,030	6,330	2208	2208								
2-1063-01	耐火ゴミ箱 (オイリーウエスト缶) J09100	27,400	28,800	2183	2183			204					
2-1063-02	耐火ゴミ箱 (オイリーウエスト缶) J09300	31,600	32,900	2183	2183			204					
2-1063-03	耐火ゴミ箱 (オイリーウエスト缶) J09500	35,700	37,200	2183	2183			204					
2-1063-04	耐火ゴミ箱 (オイリーウエスト缶) J09700	56,400	58,500	2183	2183			204					
2-127-01	スチロールシヤーレー φ52×10mm 10枚×1袋 NH-52型	1,260	1,320	1087	1087								
2-1305-01	ガス検知管 電動吸引式 (住宅内環境ガス・大気汚染測定用) ホルムアルデヒド 91P	3,200	3,500	603	603								
2-1305-02	ガス検知管 電動吸引式 (住宅内環境ガス・大気汚染測定用) ホルムアルデヒド 91PL	2,800	3,200	603	603								
2-1305-03	ガス検知管 電動吸引式 (住宅内環境ガス・大気汚染測定用) トルエン 122P	2,800	3,200	603	603								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
2-1306-06	固体捕集管 シリカゲルチューブ 2層 1箱(20本入) 252S3-20	4,000	4,400	603	603								
2-1306-11	固体捕集管 活性炭チューブ(ヤシガラ) 1箱(20本入) 251S-20	4,000	4,400	603	603								
2-1306-12	固体捕集管 活性炭チューブ(ヤシガラ) 1箱(20本入) 251S2-20	4,000	4,400	603	603								
2-1306-14	固体捕集管 シリカゲルチューブ 1箱(20本入) 252S-20	4,000	4,400	603	603								
2-1306-15	固体捕集管 シリカゲルチューブ 1箱(20本入) 252S2-20	4,000	4,400	603	603								
2-1425-01	交流定電圧電源装置 100V-10A SVR-1000	116,000	134,000	-	-								
2-1425-02	交流定電圧電源装置 100V-20A SVR-2000	177,000	202,000	-	-								
2-1425-03	交流定電圧電源装置 100V-30A SVR-3000	219,000	247,000	-	-								
2-1494-01	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 GRE	950	1,000	2016	2016							588	
2-1494-03	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 RED	950	1,000	2016	2016							588	
2-1494-04	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 ORA	950	1,000	2016	2016							588	
2-1494-06	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 YEL	950	1,000	2016	2016							588	
2-1494-07	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 WHI	950	1,000	2016	2016							588	
2-1494-09	スコッチ(R)電気絶縁用ビニールテープ 35 GRA	900	950	2016	2016							588	
2-1572-11	桌上型pHメーター HM-42X	220,000	250,000	560	560								
2-165-01	プレバートボックス 255×200×38mm W-100	3,460	4,560	1452	1452	296						546	
2-165-02	プレバートボックス 200×150×38mm W-50	3,220	3,980	1452	1452	296						546	
2-165-03	プレバートボックス 120×113×38mm W-20	2,750	3,300	1452	1452	296						546	
2-166-01	プレバートボード 1箱(5枚入) 20枚用	7,400	10,100	1451	1451								
2-166-02	プレバートボード 1箱(5枚入) 10枚用	3,300	4,400	1451	1451								
2-166-03	プレバートボード 1箱(5枚入) 5枚用	2,150	2,940	1451	1451								
2-1691-01	フィンベットF1(シングルチャンネル) 0.2〜2μL cv10.00% 4641010N	52,440	53,240	1155	1155	301							
2-1691-02	フィンベットF1(シングルチャンネル) 0.5〜5μL cv5.00% 4641020N	52,440	53,240	1155	1155	301							
2-1691-03	フィンベットF1(シングルチャンネル) 1〜10μL cv2.00% 4641030N	52,440	53,240	1155	1155	301							
2-1691-04	フィンベットF1(シングルチャンネル) 1〜10μL cv3.00% 4641040N	52,440	53,240	1155	1155	301							
2-1691-05	フィンベットF1(シングルチャンネル) 2〜20μL cv2.50% 4641060N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1691-06	フィンベットF1(シングルチャンネル) 10〜100μL cv1.00% 4641070N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1691-07	フィンベットF1(シングルチャンネル) 20〜200μL cv0.70% 4641080N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1691-08	フィンベットF1(シングルチャンネル) 30〜300μL cv0.60% 4641090N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1691-09	フィンベットF1(シングルチャンネル) 100〜1000μL cv0.60% 4641100N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1691-10	フィンベットF1(シングルチャンネル) 0.5〜5mL cv0.80% 4641110N	52,440	53,240	1155	1155	301							
2-1691-11	フィンベットF1(シングルチャンネル) 1〜10mL cv0.80% 4641120N	58,160	59,040	1155	1155	301							
2-1691-12	フィンベットF1 5〜50μL cv2.50% 4641140N	46,100	46,800	1155	1155	301							
2-1694-01	フィンベットF2(シングルチャンネル) 0.2〜2μL cv10.00%4642010	44,640	45,320	1156	1156								
2-1694-02	フィンベットF2(シングルチャンネル) 0.5〜5μL cv5.00%4642020	44,640	45,320	1156	1156								
2-1694-03	フィンベットF2(シングルチャンネル) 1〜10μL cv2.00%4642030	44,640	45,320	1156	1156								
2-1694-04	フィンベットF2(シングルチャンネル) 1〜10μL cv3.00%4642040	44,640	45,320	1156	1156								
2-1694-05	フィンベットF2(シングルチャンネル) 2〜20μL cv2.50%4642060	40,180	40,800	1156	1156								
2-1694-06	フィンベットF2(シングルチャンネル) 10〜100μL cv1.00%4642070	40,180	40,800	1156	1156								
2-1694-07	フィンベットF2(シングルチャンネル) 20〜200μL cv0.70%4642080	40,180	40,800	1156	1156								
2-1694-08	フィンベットF2(シングルチャンネル) 100〜1000μL cv0.60%4642090	40,180	40,800	1156	1156								
2-1694-09	フィンベットF2(シングルチャンネル) 0.5〜5mL cv0.80%4642100	44,640	45,320	1156	1156								
2-1694-10	フィンベットF2(シングルチャンネル) 1〜10mL cv0.80%4642110	54,120	54,940	1156	1156								
2-1694-11	フィンベットF2(シングルチャンネル) 5〜50μL cv2.50%4642130	40,180	40,800	1156	1156								
2-172-01	マップ 10入 20枚用	10,600	13,700	1451	1451	297							
2-172-02	マップ 10入 30枚用	11,700	15,100	1451	1451	297							
2-172-03	マップ 10入 36枚用	12,100	15,700	1451	1451	297							
2-173-01	バラフィン用木製ブロック 100個入 大	3,480	4,260	1436	1436	320							
2-173-02	バラフィン用木製ブロック 100個入 中	3,050	3,820	1436	1436	320							
2-173-03	バラフィン用木製ブロック 100個入 小	2,610	3,360	1436	1436	320							
2-1967-02	平底フラスコ 100mL 217112404	1,800	1,900	1673	1673								
2-1967-05	平底フラスコ 1000mL 217115401	4,100	4,400	1673	1673								
2-2007-22	ドライバス 本体(2ブロック用) Sahara320	120,000	123,000	132	132								
2-2007-31	ドライバス 本体(1ブロック用) Sahara310	93,600	96,000	132	132								
2-2036-01	HPLC用フィッティング EasyLokフィッティング PK2 206102 EASYLOK FITTING PK2	4,900	5,400	1314	1314								
2-2036-11	HPLC用フィッティング PEEKダブルエンドフェルール PK10 206160 DOUBLE END FERRULES PEEK PK10	7,100	7,900	1314	1314								
2-2047-42	ディスポーント 35040D065 10個10袋(減菌滅菌)	6,740	7,420	1796	1796								
2-2057-01	ダイヤモンドチップ タワーバック D10 未減菌 0.1〜10μL 96本×10箱 F167101	7,300	8,000	1184	1184								
2-2057-02	ダイヤモンドチップ タワーバック DL10 未減菌 0.1〜20μL 96本×10箱 F167102	7,300	8,000	1184	1184								
2-2057-03	ダイヤモンドチップ タワーバック D200 未減菌 2〜200μL 96本×10箱 F167103	6,200	6,800	1184	1184								
2-2057-04	ダイヤモンドチップ タワーバック D300 未減菌 20〜300μL 96本×10箱 F167105	6,200	6,800	1184	1184								
2-2057-05	ダイヤモンドチップ タワーバック D1000 未減菌 100〜1000μL 96本×7箱 F167104	5,200	5,700	1184	1184								
2-2057-06	ダイヤモンドチップ タワーバック D10ST 滅菌済 0.1〜10μL 96本×10箱 F167201	8,300	9,100	1184	1184								
2-2057-07	ダイヤモンドチップ タワーバック DL10ST 滅菌済 0.1〜20μL 96本×10箱 F167202	8,300	9,100	1184	1184								
2-2057-08	ダイヤモンドチップ タワーバック D200ST 滅菌済 2〜200μL 96本×10箱 F167203	7,100	7,800	1184	1184								
2-2057-09	ダイヤモンドチップ タワーバック D300ST 滅菌済 20〜300μL 96本×10箱 F167205	7,100	7,800	1184	1184								
2-2057-10	ダイヤモンドチップ タワーバック D1000ST 滅菌済 100〜1000μL 96本×7箱 F167204	6,300	7,000	1184	1184								
2-2058-01	ダイヤモンドチップタワーバック用ボックス 未減菌 F167100	2,400	2,600	1184	1184								
2-2162-12	クリーンルームワイパー GW6T ST.60 5枚入	1,800	1,680						155				
2-2162-31	クリーンルームワイパー GW6T ST.25P 20枚入	3,400	3,050	2486	2486				155				
2-2258-01	異物混入防止腕カバー M 手首周り 160mm 1袋(10取入) NF1033	33,000	35,000	2318	2318		108						
2-2258-02	異物混入防止腕カバー L 手首周り 180mm 1袋(10取入) NF1033	33,000	35,000	2318	2318		108						
2-230-01	ハンドリフター(低床タイプ) ATHL-100	68,400	71,900	1059	1059								
2-230-02	ハンドリフター(低床タイプ) ATHL-200	81,800	85,900	1059	1059								
2-230-03	ハンドリフター(低床タイプ) ATHL-400	115,000	121,000	1059	1059								
2-230-04	ハンドリフター(低床タイプ) ATHL-600	173,000	182,000	1059	1059								
2-232-13	ルミノエース リングガイド付 LA-150UE	195,000	208,000	780	780								
2-232-24	ルミノエース 2分岐付 LA-150UE	169,000	187,000	780	780								
2-233-01	ハンドリフター HLH-A50	145,000	153,000	1059	1059								
2-233-02	ハンドリフター HLH-A60	173,000	182,000	1059	1059								
2-233-03	ハンドリフター HLH-A80	237,000	248,000	1059	1059								
2-2639-01	Premium Tip(1000〜10000μL) 未減菌 40本×2ラック	11,000	11,500	1179	1179		42						
2-2639-02	Premium Tip(1000〜10000μL) 滅菌済 40本×2ラック	17,000	17,600	1179	1179		42						
2-2885-11	防じんマスク用交換フィルタT14(RL3/ナノマテリアル用) 11135	1,970	2,010	2211	2211								
2-2885-21	防じん・防菌両検定マスク/全面形/Sサイズ TW088(S)	15,400	15,800	2211	2211								
2-2885-22	防じん・防菌両検定マスク/全面形/Mサイズ TW088(M)	15,400	15,800	2211	2211								
2-2885-23	防じん・防菌両検定マスク/全面形/Lサイズ TW088(L)	15,400	15,800	2211	2211								
2-2994-14	ポリカ密度計 3001420	16,000	17,300	702	702								
2-2994-15	ポリカ密度計 3001620	16,800	18,100	702	702								
2-2994-16	ポリカ比重計 塩分用 30025112	16,200	17,500	702	702								
2-2994-21	ポリカ密度計 4680465	16,000	17,300	702	702								
2-2997-11	ポリカ量ボーマ計 3002501	16,500	17,800	702	702								
2-2997-12	ポリカ量ボーマ計 3002502	16,500	17,800	702	702								
2-2997-13	ポリカ量ボーマ計 3002503	16,500	17,800	702	702								
2-3026-31	Nichipet 00-NPX2-1000用フィルター 10個入り	3,080	3,250	1150	1150	302							
2-3026-32	Nichipet 00-NPP-1000-00-NPLO2-1000用フィルター 10個入り	3,080	3,250	1150	1150								
2-3026-33	Nichipet 00-NPP-5000-10000, NPX2-5000-10000, NPLO2-5000-10000用フィルター 100個入り	4,400	4,650	1150	1150	302							
2-306-01-77	チップトレイ SCC H44-999-1415(本体) 10個入	13,600	14,960	2575	2575					93			
2-306-02-77	チップトレイ SCC H44-999-62C02(本体) 10個入	16,900	18,590	2575	2575					93			
2-306-03-77	チップトレイ SCC H44-106-1403L(本体) 10個入	13,600	14,960	2575	2575					93			
2-306-04-77	チップトレイ SCC H44-1550-1415(本体) 10個入	13,600	14,960	2575	2575					93			
2-306-11-77	チップトレイ SCC H44-02-1201(カバー) 10個入	13,800	15,180	2575	2575			</					

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機番2025	サンクレスト 2025	ナビエ2026	サニーフーズ 2024	数値2024	アズビエア 2025	アズビエール 2021	レンタルカ ログ	サイエンス タログ	実習対策カ ログ
2-3409-05		ユニオンコンテナII型 10L ケース		590	1537	1537								
2-3409-06		ユニオンコンテナII型 20L ケース		700	770	1537								
2-3429-12		光量子計 センサーセープレート MQ-200X	95,000	97,500		-								
2-345-01		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 1.0-12.0 MN90301	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-02		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 1.0-4.3 MN90302	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-03		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 3.5-6.8 MN90303	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-04		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 5.0-8.0 MN90304	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-05		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 7.0-10.0 MN90305	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-06		ツーンバンドpH試験紙 DUOTEST 9.5-14.0 MN90306	5,200	5,800	1342	1342								
2-345-08		pH試験紙 DUOTEST 1.0~12.0 替替用 1箱 (3巻入) MN90311	9,600	10,500	1342	1342								
2-346-01		スリーバンドpH試験紙 1-11 MN90501	5,600	6,000	1342	1342								
2-346-02		スリーバンドpH試験紙 1-11 (Lタイプ) MN90510	6,900	7,600	1342	1342								
2-346-03		スリーバンドpH試験紙 替替用 1箱 (3巻入) MN90502	9,800	11,000	1342	1342								
2-347-01		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH0-14.0 1箱 (100枚入) MN92110	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-02		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH4.5-10.0 1箱 (100枚入) MN92120	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-03		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH3.6-6.1 1箱 (100枚入) MN92130	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-04		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH5.1-7.2 1箱 (100枚入) MN92140	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-05		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH6.0-7.7 1箱 (100枚入) MN92150	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-06		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH7.5-9.5 1箱 (100枚入) MN92160	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-07		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH0~6.0 1箱 (100枚入) MN92115	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-08		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH2.0~9.0 1箱 (100枚入) MN92118	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-09		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH1.7~3.8 1箱 (100枚入) MN92190	5,200	5,800	1343	1343								
2-347-10		スティックpH試験紙 (pH-Fix) pH7.0~14.0 1箱 (100枚入) MN92125	5,200	5,800	1343	1343								
2-348-01		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH1.0-12.0 1箱 (200枚入) MN90401	6,000	6,700	1343	1343								
2-348-02		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH0-1.8 1箱 (200枚入) MN90411	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-03		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH1.8-3.8 1箱 (200枚入) MN90413	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-04		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH3.8-5.5 1箱 (200枚入) MN90415	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-05		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH4.0-9.0 1箱 (200枚入) MN90424	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-06		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH5.2-6.8 1箱 (200枚入) MN90416	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-07		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH6.0-8.1 1箱 (200枚入) MN90417	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-08		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH7.2-8.8 1箱 (200枚入) MN90419	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-09		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH8.0-9.7 1箱 (200枚入) MN90420	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-10		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH9.5-12.0 1箱 (200枚入) MN90421	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-11		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH12-14 1箱 (200枚入) MN90423	5,800	6,500	1343	1343								
2-348-12		ストライプpH試験紙 (PEHANON) pH2.8-4.6 1箱 (200枚入) MN90414	5,800	6,500	1343	1343								
2-349-12		pH試験紙 1.0~11.0 替替用 1箱 (3巻入) MN90202	6,500	7,200	1343	1343								
2-349-13		pH試験紙 1.0~14.0 替替用 1箱 (3巻入) MN90224	6,500	7,300	1343	1343								
2-350-02		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 鉄1000 100枚入 MN91330	9,000	10,000	1346	1346								
2-350-03		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 鉄100 100枚入 MN91344	9,700	10,500	1346	1346								
2-350-04		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX コバルト 100枚入 MN91303	12,000	13,000	1346	1346								
2-350-05		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 銅 100枚入 MN91304	10,000	11,000	1346	1346								
2-350-06		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX ニッケル 100枚入 MN91305	12,500	13,000	1346	1346								
2-350-07		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX サルファイト 100枚入 MN91306	11,000	11,500	1346	1346								
2-350-09		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX スズ 100枚入 MN91309	16,500	17,500	1346	1346								
2-350-10		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 亜硝酸 100枚入 MN91311	10,000	10,500	1346	1346								
2-350-11		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド100 100枚入 MN91312	10,000	10,500	1346	1346								
2-350-12		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 硝酸・亜硝酸 100枚入 MN91313	11,500	13,000	1346	1346								
2-350-13		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX アスコルビン酸 100枚入 MN91314	13,000	13,500	1346	1346								
2-350-15		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX カリウム 100枚入 MN91316	18,500	20,000	1346	1346								
2-350-16		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド25 100枚入 MN91319	9,100	9,500	1346	1346								
2-350-17		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 亜硝酸3000 100枚入 MN91322	11,000	11,500	1346	1346								
2-350-18		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX パーオキシド1000 1箱 (100枚入) MN91333	9,800	11,000	1346	1346								
2-350-19		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 銀 100枚入 MN91350	9,600	10,500	1346	1346								
2-350-21		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 塩素 100枚入 MN91339	12,000	12,500	1346	1346								
2-350-23		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX EDTA 100枚入 MN91335	12,500	13,000	1346	1346								
2-350-24		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX ルプリカント 100枚入 MN91336	14,000	15,500	1346	1346								
2-350-25		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 過酢酸50 100枚入 MN91340	13,500	14,500	1346	1346								
2-350-26		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 過酢酸500 100枚入 MN91341	14,000	14,500	1346	1346								
2-350-27		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX グルタルアルデヒド 1箱 (100枚入) MN91343	17,000	18,000	1346	1346								
2-350-28		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX グルコース 100枚入 MN91348	12,500	13,000	1346	1346								
2-350-29		半定量イオン試験紙 QUANTOFIX 活性酸素 100枚入 MN91349	14,000	15,500	1346	1346								
2-3537-02		折りたたみ式温度計 -50~250℃ 0560 0104	16,000	17,000				76						
2-361-11		アキュレックスディスベンサー SOCOREX 分注量0.2~2mL 501.02025	58,700	80,000	1202	1202								
2-361-12		アキュレックスディスベンサー SOCOREX 分注量0.4~5mL 501.0505	64,400	72,000	1202	1202								
2-361-13		アキュレックスディスベンサー SOCOREX 分注量1~10mL 501.101	66,200	80,000	1202	1202								
2-361-21		エクステンデューブ (アキュレックスディスベンサー用) 1.523	14,700	14,900	1202	1202								
2-363-01		DISPET (0.2~1ml) 00-DP-1B	39,000	43,000	1201	1201								
2-363-02		DISPET (0.4~2ml) 00-DP-2B	39,000	43,000	1201	1201								
2-363-03		DISPET (1~5ml) 00-DP-5B	39,000	43,000	1201	1201								
2-363-04		DISPET (2~10ml) 00-DP-10B	39,000	43,000	1201	1201								
2-3647-05		酢酸アンモニウム 特級 500g 01001935	1,900	2,000	1493	1493								591
2-3647-08		セトリブデン酸バアンモニウム四水和物 (粉末) 特級 25g 01002362	1,800	2,000	1493	1493								591
2-3647-13		酢酸n-ブチル 特級 500mL 02002395	1,550	1,700	1493	1493								591
2-3647-18		スクロース 特級 500g 19000035	1,400	1,500	1493	1493								591
2-3647-27		ヘプタン 特級 500mL 08000185	2,400	2,600	1493	1493								591
2-3647-29		塩化第2鉄 (III) (無水) CP 500g 09000595	3,500	3,700	1493	1493								591
2-3647-33		硫酸マグネシウム 無水 EP 500g 13000445	1,800	1,900	1493	1493								591
2-3647-34		硫酸マグネシウム 7水和物 結晶 特級 500g 13000425	1,300	1,400	1493	1493								591
2-3647-35		硫酸マンガン (II) 5水和物 特級 500g 13000875	2,700	2,800	1493	1493								591
2-3647-37		メチレンブルー 3水和物 特級 25g 13002632	5,300	5,800	1493	1493								591
2-3647-41		過塩素酸 (70%) 特級 500g 16000785	5,300	5,800	1493	1493								591
2-3647-50		チオシアン酸カリウム 特級 500g 16004535	3,200	3,500	1493	1493								591
2-3647-62		亜硫酸水素ナトリウム GR 500g 19001655	1,300	1,400	1493	1493								591
2-3647-64		ピロ亜硫酸ナトリウム GR 500g 19003425	1,700	1,800	1493	1493								591
2-3647-67		チオ硫酸ナトリウム五水和物 特級 500g 19003855	2,150	2,250	1493	1493								591
2-3647-73		亜鉛 (粉末) 特級 500g 26000085	2,300	2,700	1493	1493								591
2-366-02		分注器リブューレット 0.5-5mL	47,000	49,400	1203	1203								
2-366-03		分注器リブューレット 1-10mL	47,000	49,400	1203	1203								
2-368-02		分注器 フィックス・アレルト 白 0.5-5mL	29,900	31,400	1203	1203								
2-368-03		分注器 フィックス・アレルト 白 1-10mL	29,900	31,400	1203	1203								
2-368-04		分注器 フィックス・アレルト 白 2-20mL	35,500	37,300	1203	1203								
2-3687-11		アレルゲン検査DDSキット 未加熱食品用	49,600	56,600				96						
2-3747-01		ビペットスタンド ストレート	7,100	6,400	1162	1162								
2-3766-11		アネロハウチ・キープ (増地保存用) 用ハウチ袋 (A-39用) 1箱 (40枚入) A-58	4,400	6,400	1371	1371								
2-3766-12		アネロバック・キープ (増地保存用) 用ダブルチャック付スタンディングハウチ袋 (A-37用) 1箱 (20枚入) A-98	5,500	6,500	1371	1371								
2-3881-25		クライオバイアル Oリングシールタイプ 4mL 外ネジ 自立型 1箱 (100個×10袋入) T308-4A	55,000	49,800	1115	1115								
2-3881-27		クライオバイアル Oリングシールタイプ 1.2mL 内ネジ 自立型 1箱 (100個×10袋入) T311-1	56,100	51,000	1115	1115								
2-391-01		高精度電子天びん (風防付) RJ-320	80,000	85,000	432	432								
2-397-02	</													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
2-4427-04	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-レッド	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-05	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-イエロ	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-06	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-グリーン	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-07	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34-B-ブルー	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-09	インジケータテープ (オートクレープ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-レッド	2,660	2,870	2156	2156								
2-4427-10	インジケータテープ (オートクレープ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-イエロ	2,660	2,870	2156	2156								
2-4427-11	インジケータテープ (オートクレープ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-グリーン	2,660	2,870	2156	2156								
2-4427-12	インジケータテープ (オートクレープ用) 25mm×12.7m SIL-10-B-ブルー	2,660	2,870	2156	2156								
2-4427-14	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-16	インジケータテープ (オートクレープ用) 20mm×12.7m SIL-34-I	2,060	2,170	2156	2156								
2-4427-17	インジケータテープ (オートクレープ用) 25mm×12.7m SIL-10-I	2,660	2,870	2156	2156								
2-450-05	EMマイスター ディスペンサー S-30mL 935000010	91,800	96,500	1198	1198								
2-4527-01	ホモジナイザー ダウンス型 1mL 1箱(2本入) 357538	75,800	83,200	288	288								
2-4527-02	ホモジナイザー ダウンス型 7mL 1箱(2本入) 357542	84,300	91,700	288	288								
2-4527-03	ホモジナイザー ダウンス型 15mL 1箱(2本入) 357544	96,900	106,000	288	288								
2-4527-04	ホモジナイザー ダウンス型 40mL 1箱(2本入) 357548	122,000	132,000	288	288								
2-4527-05	ホモジナイザー ボッター型 5mL 1箱(2本入) 358034	79,000	82,200	288	288								
2-4527-06	ホモジナイザー ボッター型 10mL 1箱(2本入) 358039	80,000	83,200	288	288								
2-4527-07	ホモジナイザー テーパー型 1mL 358132	39,000	41,200	288	288								
2-4527-08	ホモジナイザー マイクロ 0.1mL 1箱(2本入) 357844	47,400	49,600	288	288								
2-4528-01	カウンティングバイアル (ガラス製) PPキャップ/アルミ箔パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986541	79,000	81,200	1612	1612								
2-4528-02	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップ/アルミ箔パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986542	84,300	86,500	1612	1612								
2-4528-03	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップ/ポリ板パッキン 内径φ16mm用 1箱(500本入) 986548	97,900	103,000	1612	1612								
2-4528-04	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップ/アルミ箔パッキン 内径φ18mm用 1箱(500本入) 986562	90,600	111,000	1612	1612								
2-4528-05	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップ/ポリ板パッキン 内径φ18mm用 1箱(500本入) 986548	94,800	98,000	1612	1612								
2-4528-06	カウンティングバイアル (ガラス製) ユリアキャップ/ポリ板パッキン 内径φ18mm用 1箱(500本入) 986568	94,800	117,000	1612	1612								
2-4529-01	カウンティングバイアル PPキャップ付き/パッキンアルミ箔 1箱(500個入) 986701	55,800	58,000	1612	1612								
2-4529-02	カウンティングバイアル ユリアキャップ付き/パッキンアルミ箔 1箱(500個入) 986702	65,300	68,500	1612	1612								
2-4529-03	カウンティングバイアル PEキャップ付き/パッキン無し 1箱(500個入) 986704	62,100	71,600	1612	1612								
2-453-31	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000100	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-32	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000101	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-33	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000102	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-34	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000103	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-35	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000104	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-36	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000105	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-37	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000110	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-38	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000120	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-39	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000125	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-40	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000130	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-41	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000140	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-42	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000150	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-453-43	EMマイスター ミニキャップ(R) 9000199	2,000	1,800	1210	1210	269							
2-454-01	EMマイスターリングキャップS 5μL 1/5目盛 250本入り 9600105	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-02	EMマイスターリングキャップS 10μL 1/2目盛 250本入り 9600210	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-03	EMマイスターリングキャップS 10μL 1目盛 250本入り 9600110	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-04	EMマイスターリングキャップS 20μL 1目盛 250本入り 9600120	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-05	EMマイスターリングキャップS 25μL 1目盛 250本入り 9600125	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-07	EMマイスターリングキャップS 50μL 1目盛 250本入り 9600150	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-08	EMマイスターリングキャップS 40μL 1/2目盛 250本入り 9600240	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-09	EMマイスターリングキャップS 100μL 1目盛 250本入り 9600199	5,400	5,700	1210	1210								
2-454-10	EMマイスターリングキャップS 100μL 1/2目盛 250本入り 9600299	5,600	5,900	1210	1210								
2-454-11	EMマイスターリングキャップS 200μL 1/2目盛 100本入り 9600222	3,900	4,100	1210	1210								
2-454-20	EMマイスター ヘマグリッド毛細管 プレイン 1000本入り 9100175	4,850	5,100	1210	1210	269							
2-454-21	EMマイスター ヘマグリッド毛細管 ヘパリン処理 1000本入り 9100275	5,800	6,100	1210	1210	269							
2-4595-01	二槽式展開槽 0225155	54,000	60,000	1290	1290								
2-4595-04	二槽式展開槽 0225255	108,000	120,000	1290	1290								
2-4595-05	二槽式展開槽 0225256	117,000	130,000	1290	1290								
2-465-06	PPチューブ 20mL 1ケース(100本×2箱入) PP-18	11,600	12,000	1768	1768								
2-4686-41	グリーンベンチ BTGB-900UVAD-L	980,000	984,000	920	920								
2-4686-42	グリーンベンチ BTGB-1200UVAD-L	1,120,000	1,126,000	920	920								
2-4686-43	グリーンベンチ BTGB-1500UVAD-L	1,450,000	1,457,000	920	920								
2-4686-44	グリーンベンチ BTGB-1800UVAD-L	1,550,000	1,557,000	920	920								
2-4725-05	液体窒素凍結保存容器 XT20	410,000	390,000			627							
2-4725-06	液体窒素凍結保存容器 XT34	505,000	480,000			627							
2-475-26	ヘルマ石美セル 蛍光用スタンダード 101-10-40	41,100	44,400	1329	1329								
2-4764-01	試薬スプレー 100mL 0228100	49,000	57,000	1712	1712								
2-4771-21	UVランプ(254nm/366nm切替) 0228160	200,000	224,000	1297	1297								
2-4771-32	UVランプ用 ビューイングボックス 0229080	188,000	220,000	1297	1297								
2-478-04	ディスプレイ 939 握持棒 1箱(100本入)	790	850	1333	1333								
2-478-07	ディスプレイ 1940 (セミアクロタイプ/PS製/2透過面) 2.5mL 1箱(100個入)	2,000	2,200	1333	1333								
2-478-08	ディスプレイ 1941 (セミアクロタイプ/UV/グレートPMMA(アクリル)製/2透過面) 2.5mL 1箱(100個入)	2,500	2,700	1333	1333								
2-478-10	ディスプレイ セルホルダー 260	530	570	1333	1333								
2-4867-03	包埋カセット 1500個入 緑 M498-4	26,500	28,600	1435	1435	319							
2-4867-04	包埋カセット 1500個入 黄 M498-5	26,500	28,600	1435	1435	319							
2-4867-05	包埋カセット 1500個入 青 M498-6	26,500	28,600	1435	1435	319							
2-4906-01	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(20本入) V-100	2,200	2,420	2525	2525				98				
2-4906-02	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(20本入) V-150	2,350	2,590	2525	2525				98				
2-4906-03	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(20本入) V-200	2,850	3,140	2525	2525				98				
2-4906-04	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(20本入) V-300	3,950	4,350	2525	2525				98				
2-4906-05	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(20本入) V-500	4,100	4,510	2525	2525				98				
2-4906-06	ディスプレイ SCC (純水洗浄処理済み)1袋(10本入) V-1000	3,200	3,520	2525	2525				98				
2-4969-03	ベイトチップ・マクロ 5mL γ検減菌済 フィルター付 50本/ラック×10ラック 4421-SF	79,000	71,500	1183	1183								
2-4995-01-77	シングルウェルプレートSCC SC-300	19,800	21,780	2574	2574				92				
2-4999-01	接格瓶(広口) 茶褐色 14mL No.1K	84	90	1599	1599							485	
2-4999-02	接格瓶(広口) 茶褐色 24mL No.2K	84	90	1599	1599							485	
2-4999-03	接格瓶(広口) 茶褐色 37.5mL No.4K	97	105	1599	1599							485	
2-4999-04	接格瓶(広口) 茶褐色 50mL No.5K	120	130	1599	1599							485	
2-4999-05	接格瓶(広口) 茶褐色 85.5mL No.8K	130	140	1599	1599							485	
2-4999-06	接格瓶(広口) 茶褐色 108mL No.10K	150	160	1599	1599							485	
2-4999-07	接格瓶(広口) 茶褐色 134mL No.11K	180	190	1599	1599							485	
2-4999-08	接格瓶(広口) 茶褐色 173mL No.12K	180	190	1599	1599							485	
2-4999-09	接格瓶(広口) 茶褐色 206mL No.13K	190	200	1599	1599							485	
2-4999-10	接格瓶(広口) 茶褐色 250mL No.14	250	270	1599	1599							485	
2-5001-01	Nichimate Stepper 可変連続分注ディスペンサー	42,000	44,000	1152	1152								
2-5001-11	Nichimate Stepper用シリジジ 0.05mL 100個入	35,000	35,100	1152	1152								
2-5001-12	Nichimate Stepper用シリジジ 0.5mL 100個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-13	Nichimate Stepper用シリジジ 1.25mL 100個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-14	Nichimate Stepper用シリジジ 2.5mL 100個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-15	Nichimate Stepper用シリジジ 5.0mL 100個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-16	Nichimate Stepper用シリジジ 12.5mL 100個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-17	Nichimate Stepper用シリジジ 25mL 50個入	19,000	19,100	1152	1152								
2-5001-18	Nichimate Stepper用シリジジ 50mL 25個入	14,000	14,100	1152	1152								
2-5049-01-22	遠心機(回転固定型) 検査書付 CN-810	93,500											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
2-5178-12	高温熱プレス機 0～5t H400-05	731,000	776,000	302	302								
2-5178-13	高温熱プレス機 0～15t H400-15	761,000	825,000	302	302								
2-5178-14	高温熱プレス機 0～1t H400-01K	813,000	798,000	302	302								
2-534-22	【洗浄+AC減菌】ハサミNO6直セツ刀両鉋145横はすし	6,890	7,580	1410	1410								
2-536-21	【洗浄+AC減菌】ハサミNO10直セツ刀両鉋 120	6,780	7,460	1410	1410								
2-536-22	【洗浄+AC減菌】ハサミNO10直セツ刀両鉋 145	6,890	7,580	1410	1410								
2-536-23	【洗浄+AC減菌】ハサミNo.10直剪刀両鉋	10,140	11,160	1410	1410								
2-538-22	【洗浄+AC減菌】ハサミNO12直セツ刀片鉋 145	7,000	7,700	1410	1410								
2-5386-05	EMサイクルデイスベンサーcoramus 5～30ML 935200010	109,300	115,200	1198	1198								
2-539-21	【洗浄+AC減菌】ハサミNO13小直セツ刀両鉋 115	6,360	7,000	1410	1410								
2-5459-13	マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)用シーリングテープ 1ケース(200枚入) 238366	19,300	19,800	1078	1078								
2-5465-05	マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)用フタ・Y綿滅菌済 1箱(1枚×50枚入) 264122	12,300	12,620	1078	1078								
2-5465-06	マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)用フタ・未滅菌 1箱(5枚×20枚入) 263339	14,220	14,580	1078	1078								
2-5476-09	遠達管 10mL バラ入 80個×6入 347759	79,680	81,680	1779	1779								
2-5715-01	EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R) 20ml 9392020	214,500	226,100	1197	1197								
2-5715-02	EMソーラーデジタルビュレットsolarus(R) 50ml 9392050	214,500	226,100	1197	1197								
2-5719-01	PMMAディスポセル (スタンダードタイプ) 1箱(100個入) BRA759106	4,100	4,300	1333	1333								
2-5719-02	PMMAディスポセル (セミクロータイプ) 1箱(100個入) BRA759116	4,300	4,500	1333	1333								
2-5720-11	ディスポセルスタンド 210×70×35mm BRA759500	2,800	3,000	1334	1334								
2-5726-01	スカルベル(エルブ) 20本入 No.10	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-02	スカルベル(エルブ) 20本入 No.11	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-03	スカルベル(エルブ) 20本入 No.12	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-05	スカルベル(エルブ) 20本入 No.15	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-06	スカルベル(エルブ) 20本入 No.20	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-07	スカルベル(エルブ) 20本入 No.21	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-08	スカルベル(エルブ) 20本入 No.22	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-09	スカルベル(エルブ) 20本入 No.23	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-10	スカルベル(エルブ) 20本入 No.24	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5726-11	スカルベル(エルブ) 20本入 No.25	1,850	1,950	-	-	1289							
2-5744-01	替刃メス(エルブ) ハンドル NO.3	850	1,100	-	-	1291							
2-5744-11	替刃メス(エルブ) 替刃No.10 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5744-12	替刃メス(エルブ) 替刃No.11 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5744-13	替刃メス(エルブ) 替刃No.12 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5744-15	替刃メス(エルブ) 替刃No.15 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-01	替刃メス(エルブ) ハンドル NO.4	850	1,100	-	-	1291							
2-5745-11	替刃メス(エルブ) 替刃No.20 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-12	替刃メス(エルブ) 替刃No.21 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-13	替刃メス(エルブ) 替刃No.22 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-14	替刃メス(エルブ) 替刃No.23 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-15	替刃メス(エルブ) 替刃No.24 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5745-16	替刃メス(エルブ) 替刃No.25 100枚入	3,470	3,900	-	-	1291							
2-5750-01	遠達管用天昇 BFC-1	20,000	21,000	1285	1285								
2-5755-11	フリーズボックス 77×147×53mm 1箱(10個入) IFB-AN	5,800	6,100	1146	1146	1572							
2-5755-12	フリーズボックス 133×133×53mm 1箱(10個入) IFB-BN	6,900	7,600	1146	1146	1572							
2-5755-13	フリーズボックス 147×147×53mm 1箱(10個入) IFB-CN	6,900	7,600	1146	1146	1572							
2-5767-01	O-157検査コンプリートキット 8時間地付 20回分 9755+9760	76,000	53,900				31						
2-580-01	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-220	90,000	95,000	437	437								
2-580-02	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-320	93,000	98,000	437	437								
2-580-03	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-620	99,000	105,000	437	437								
2-580-04	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-820	104,000	110,000	437	437								
2-580-05	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-2200	90,000	95,000	437	437								
2-580-06	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-3200	93,000	98,000	437	437								
2-580-07	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-6200	99,000	105,000	437	437								
2-580-08	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-8200	104,000	110,000	437	437								
2-580-09	防塵・防水高精度電子天びん(P65規格適合) CJ-15K	90,000	95,000	437	437								
2-580-10	防塵・防水高精度電子天びん 220g 最小0.001g CJ-220S	173,000	183,000	437	437								
2-580-11	防塵・防水高精度電子天びん 320g 最小0.001g CJ-320S	175,000	185,000	437	437								
2-580-12	防塵・防水高精度電子天びん 620g 最小0.001g CJ-620S	182,000	192,000	437	437								
2-580-13	防塵・防水高精度電子天びん 2200g 最小0.01g(P65規格適合) CJ-2200S	173,000	183,000	437	437								
2-580-14	防塵・防水高精度電子天びん 3200g 最小0.01g(P65規格適合) CJ-3200S	175,000	185,000	437	437								
2-580-15	防塵・防水高精度電子天びん 6200g 最小0.01g(P65規格適合) CJ-6200S	182,000	192,000	437	437								
2-580-16	防塵・防水高精度電子天びん 15000g 最小0.1g(P65規格適合) CJ-15KS	173,000	183,000	437	437								
2-5893-01	液体窒素保存容器 LABシリーズ 4L 0.18L/日 LAB4 MVE-9922219	255,500	270,500	1424	1424	698							
2-5893-02	液体窒素保存容器 LABシリーズ 5L 0.15L/日 LAB5 MVE-9918079	231,000	244,500	1424	1424	698							
2-5893-03	液体窒素保存容器 LABシリーズ 10L 0.18L/日 LAB10 MVE-10740281	243,500	258,000	1424	1424	698							
2-5893-04	液体窒素保存容器 LABシリーズ 20L 0.18L/日 LAB20 MVE-13492631	315,500	334,500	1424	1424	698							
2-5893-05	液体窒素保存容器 LABシリーズ 32L 0.22L/日 LAB30 MVE-9918099	374,500	396,500	1424	1424	698							
2-5893-06	液体窒素保存容器 LABシリーズ 50L 0.49L/日 LAB50 MVE-9918109	509,500	539,500	1424	1424	698							
2-5894-01	液体窒素保存容器 SCシリーズ SC11/7 MVE-9918499	315,500	334,500	1423	1423								
2-5894-12	液体窒素保存容器 SC20/20 SIGNATURE MVE-20861774	377,500	400,000	1423	1423								
2-5895-03	液体窒素保存容器 XCシリーズ XC32/8 MVE-9918449	578,500	613,000	1424	1424	699							
2-5895-04	液体窒素保存容器 XCシリーズ XC33/22 MVE-9918069	472,500	500,500	1424	1424	699							
2-5895-05	液体窒素保存容器 XCシリーズ XC34/18 MVE-10743027	460,000	487,000	1424	1424	699							
2-5895-07	液体窒素保存容器 XCシリーズ XC47/11-6 MVE-10719924	595,000	630,000	1424	1424	699							
2-5895-08	液体窒素保存容器 XCシリーズ XC47/11-10 MVE-10725435	604,000	640,000	1424	1424	699							
2-5895-11	液体窒素保存容器 SIGNATURE XC 20 MVE-20997986	314,500	333,500	1424	1424	699							
2-5896-01	チャート 液体窒素保存容器 CryoSystem750 MVE-11886450	764,000	809,000	1424	1424								
2-5896-02	チャート 液体窒素保存容器 CryoSystem2000 MVE-10650200	1,228,000	1,300,500	1424	1424								
2-5896-03	チャート 液体窒素保存容器 CryoSystem4000 MVE-10650197	1,402,500	1,486,000	1424	1424								
2-5896-04	チャート 液体窒素保存容器 CryoSystem6000 MVE-10718067	1,585,000	1,678,500	1424	1424								
2-6304-01	T字型中心温度計(本体+中心温度計センサー100mm) 105(本体+中心用温度センサー)	22,000	26,000	482	482								
2-6304-01-20	T字型中心温度計(本体+中心温度計センサー100mm) 校正証明書付 105(本体+中心用温度センサー)	34,000	38,000	482	482								
2-6304-11	T字型中心温度計用 温度センサー(100mm) 中心用温度センサー(L=100mm)	8,200	8,400	482	482								
2-6304-12	T字型中心温度計用 冷凍食品用温度センサー(95mm) 冷凍食品用温度センサー(L=95mm)	19,000	20,000	482	482								
2-6304-13	T字型中心温度計用 中心温度センサーロングタイプ(200mm) 中心用温度センサーロング(L=200mm)	8,000	8,300	482	482								
2-6304-15	T字型中心温度計フルセット(本体+3種センサー付) 105セット	48,000	50,000	482	482								
2-6313-01	プロテティング装置 1704150J1	320,000	330,000	1298	1298								
2-6322-01	フリードライヤー ー式 CL-368-040-0	1,800	1,860										
2-6322-02	フリードライヤー交換用先端部 CL-368-240-0	900	930										
2-644-01	ホットプレート HPR-4030	131,000	139,000	117	117								
2-645-01	ビッグホットプレート HPRB-6040	217,000	238,000	117	117								
2-652-20	Nichipet FⅡ (30μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							
2-652-24	Premium Tip(500～5000μL) 200本入	10,000	10,500	1179	1179	302							
2-652-27	Premium Tip(1000～10000μL) 200本入	11,000	11,500	1179	1179	302							
2-652-34	Premium Tip(500～5000μL) 未滅菌 50本×2ラック	10,000	10,500	1179	1179								
2-652-44	Premium Tip(500～5000μL) 滅菌 50本×2ラック	16,000	16,500	1179	1179								
2-652-56	Nichipet VⅡ (10/20/50μL)	32,000	36,000	1151	1151	302							
2-652-57	Nichipet VⅡ (50/100/200μL)	32,000	36,000	1151	1151	302							
2-652-58	Nichipet VⅡ (200/500/1000μL)	32,000	36,000	1151	1151	302							
2-652-60	Nichipet FⅡ (10μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							
2-652-61	Nichipet FⅡ (20μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							
2-652-62	Nichipet FⅡ (25μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							
2-652-63	Nichipet FⅡ (50μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							
2-652-64	Nichipet FⅡ (100μL)	28,000	30,500	1151	1151	302							

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエA 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
2-7070-25	広ロスクリューキヤップバイアル 茶色・ラベル付 5182-0716 100個(フタなし) 5182-0716(バイアルのみ)	3,800	4,000	1606	1606								
2-7070-26	広ロスクリューキヤップバイアル 茶色・ラベル付 5183-2069 1000個(フタなし) 5183-2069(バイアルのみ)	35,000	36,000	1606	1606								
2-7070-27	広ロスクリューキヤップバイアル 透明 5188-6591 100個(フタなし) 5188-6591(バイアルのみ)	15,000	16,000	1606	1606								
2-7070-28	広ロスクリューキヤップバイアル 茶色 5188-6592 100個(フタなし) 5188-6592(バイアルのみ)	16,000	17,000	1606	1606								
2-7070-31	広ロスクリューキヤップバイアル用キヤップ 青 5190-7021 100個 5190-7021(キヤップ)	4,900	5,100	1606	1606								
2-7070-33	広ロスクリューキヤップバイアル用キヤップ 青 5182-0723 1箱(100個入) 5182-0723(キヤップ)	6,300	6,600	1606	1606								
2-7070-35	広ロスクリューキヤップバイアル用キヤップ 青 5190-7023 1箱(100個入) 5190-7023(キヤップ)	5,400	5,600	1606	1606								
2-7070-37	広ロスクリューキヤップバイアル用キヤップ 青 5182-0728 1箱(100個入) 5182-0728(キヤップ)	1,800	1,900	1606	1606								
2-7121-08	凍結面粘着ラベル 1巻(500枚入) M7-98-499	9,000	10,000	1123	1123								
2-7121-10	凍結面粘着ラベル用 インクリボン M7-R4300	4,300	5,000	1123	1123								
2-7121-11	凍結面粘着ラベル 500枚/巻 M6-112-490	6,800	7,000	1123	1123								
2-7121-12	凍結面粘着ラベル 250枚/巻 M6-76-490	7,000	8,000	1123	1123								
2-7121-13	凍結面粘着ラベル 250枚/巻 M6-78-490	9,700	11,000	1123	1123								
2-7125-11	捕虫ランプ(標準) 20W FL203BL	1,590	2,030							132			
2-7125-17	飛散防止捕虫ランプ(BL-GUARDランプ) 20W	4,030	5,040							132			
2-7125-18	飛散防止捕虫ランプ(BL-GUARDランプ) 30W	5,560	6,980							134			
2-714-02	簡易型クリーンブース AW型-C	129,000	134,000	2381	2381								
2-7215-01	タンバク質結晶化プレート シットティングドロップ用 1袋(10枚入) MRC-2UV	23,800	22,700	1129	1129								
2-7227-01	テストー 食品温度計 tests106 セット 0563 1063 08	9,000	9,500							77			
2-7233-01	食品用pH計(半固体製品用) tests206-2(0563・2062)	50,000	57,500	566	566					90			
2-7330-11	ネズミ粘着板 前水タイプ 1ケース(5枚入)	1,480	1,600							135			
2-7330-12	ネズミ粘着板 ドライタイプ 1ケース(5枚入)	1,470	1,590							135			
2-7367-01	胸付前掛 EVA製 ホワイト A-7	1,350	1,530							110			
2-7367-02	胸付前掛 EVA製 ピンク A-7	1,350	1,530							110			
2-7367-03	胸付前掛 EVA製 サックスブルー A-7	1,350	1,530							110			
2-7386-01	食品用pH計(T字型) tests205	56,000	65,000							90			
2-7423-11	検査キット-PRO 冷凍タイプ	35,000	37,000	1364	1364					95			
2-7475-21	ガラスろ過器(フナロート型) 30mL 160～250um CL0776-01-101	4,800	5,300	1707	1707								
2-7475-22	ガラスろ過器(フナロート型) 30mL 100～160um CL0776-01-102	4,800	5,300	1707	1707								
2-7475-23	ガラスろ過器(フナロート型) 30mL 40～100um CL0776-01-103	4,800	5,300	1707	1707								
2-7475-24	ガラスろ過器(フナロート型) 30mL 16～40um CL0776-01-104	4,800	5,300	1707	1707								
2-7475-25	ガラスろ過器(フナロート型) 60mL 160～250um CL0776-02-101	5,800	6,400	1707	1707								
2-7475-26	ガラスろ過器(フナロート型) 60mL 100～160um CL0776-02-102	5,800	6,400	1707	1707								
2-7475-27	ガラスろ過器(フナロート型) 60mL 40～100um CL0776-02-103	5,800	6,400	1707	1707								
2-7475-28	ガラスろ過器(フナロート型) 60mL 16～40um CL0776-02-104	5,800	6,400	1707	1707								
2-7475-29	ガラスろ過器(フナロート型) 140mL 160～250um CL0776-03-101	9,600	10,600	1707	1707								
2-7475-30	ガラスろ過器(フナロート型) 140mL 100～160um CL0776-03-102	9,600	10,600	1707	1707								
2-7475-31	ガラスろ過器(フナロート型) 140mL 40～100um CL0776-03-103	9,600	10,600	1707	1707								
2-7475-32	ガラスろ過器(フナロート型) 140mL 16～40um CL0776-03-104	9,600	10,600	1707	1707								
2-7475-33	ガラスろ過器(フナロート型) 450mL 160～250um CL0776-04-101	19,100	21,000	1707	1707								
2-7475-34	ガラスろ過器(フナロート型) 450mL 100～160um CL0776-04-102	19,100	21,000	1707	1707								
2-7475-35	ガラスろ過器(フナロート型) 450mL 40～100um CL0776-04-103	19,100	21,000	1707	1707								
2-7475-36	ガラスろ過器(フナロート型) 450mL 16～40um CL0776-04-104	19,100	21,000	1707	1707								
2-7475-37	ガラスろ過器(フナロート型) 750mL 160～250um CL0776-05-101	28,500	31,400	1707	1707								
2-7475-38	ガラスろ過器(フナロート型) 750mL 100～160um CL0776-05-102	28,500	31,400	1707	1707								
2-7475-39	ガラスろ過器(フナロート型) 750mL 40～100um CL0776-05-103	28,500	31,400	1707	1707								
2-7475-40	ガラスろ過器(フナロート型) 750mL 16～40um CL0776-05-104	28,500	31,400	1707	1707								
2-7492-11	カラー包丁 三徳包丁 赤	4,980	5,880							164			
2-7492-12	カラー包丁 三徳包丁 青	4,980	5,880							164			
2-7492-13	カラー包丁 三徳包丁 黄	4,980	5,880							164			
2-7492-14	カラー包丁 三徳包丁 緑	4,980	5,880							164			
2-7493-11	カラー包丁 牛刀包丁 赤	6,060	7,590							164			
2-7493-12	カラー包丁 牛刀包丁 青	6,060	7,590							164			
2-7493-13	カラー包丁 牛刀包丁 黄	6,060	7,590							164			
2-7493-14	カラー包丁 牛刀包丁 緑	6,060	7,590							164			
2-7536-21	防霧マスク 有機ガス用吸収缶 CA-602/OV	990	1,070	2213	2213								
2-7570-51	食品微生物検査キットODSマスターⅢ	732,000	757,000	1351	1351								
2-7571-21	食品微生物検査キットODSリキッドⅢ DDSリキッド03	1,200,000	1,218,000										
2-7593-11	トラップボトル 1.6L FI9917-0001	70,500	62,000	1699	1699					9			
2-7638-23	顕微鏡デジタルシステム Moticon S3	134,000	110,000	773	773							137	
2-7682-01	防水エプロン(ジャブエプロン) ノースリーブタイプ E4100-0	2,950	3,000	2308	2308								
2-7682-02	防水エプロン(ジャブエプロン) 胸当てタイプ E1501-0	2,450	2,500	2308	2308								
2-7694-01	スコッチブライト工業用パッド #90 1箱(10枚入) H/L/ス/PAD BOX	5,380	5,600	341	341								
2-7694-02	スコッチブライト工業用パッド #150 1箱(5枚入) H/L/PAD BOX	6,050	6,300	341	341								
2-7694-03	スコッチブライト工業用パッド #180 1箱(10枚入) 7440 S/B BOX	7,390	7,690	341	341								
2-7694-04	スコッチブライト工業用パッド #320 1箱(10枚入) 7446 S/B BOX	5,380	5,600	341	341								
2-7694-05	スコッチブライト工業用パッド #320 1箱(20枚入) 7447 S/B BOX	8,060	8,390	341	341								
2-7694-06	スコッチブライト工業用パッド #280 1箱(20枚入) 8447 S/B BOX	8,060	8,390	341	341								
2-7694-07	スコッチブライト工業用パッド #400 1箱(20枚入) 8448 S/B BOX	8,060	8,390	341	341								
2-7694-08	スコッチブライト工業用パッド #800 1箱(20枚入) 7448 S/B BOX	8,060	8,390	341	341								
2-7694-11	パッドホルダー #961 961 ASD	1,560	1,630	341	341								
2-7696-01	スポンジ研磨材 #120～180 5081 ASD	330	350	342	342								
2-7696-02	スポンジ研磨材 #240～320 5082 ASD	330	350	342	342								
2-7696-03	スポンジ研磨材 #320～600 5083 ASD	330	350	342	342								
2-7696-04	スポンジ研磨材 #800～1000 5084 ASD	330	350	342	342								
2-7696-05	スポンジ研磨材 #1200～1500 5085 ASD	330	350	342	342								
2-7696-06	スポンジ研磨材 ジグソーバズル型 5081 JIG	360	380	342	342								
2-7696-07	スポンジ研磨材 ジグソーバズル型 5082 JIG	360	380	342	342								
2-7696-09	スポンジ研磨材 ジグソーバズル型 5084 JIG	360	380	342	342								
2-7697-01	ラッピングフィルム研磨材 黄緑 LF 3-30 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-02	ラッピングフィルム研磨材 灰 LF 3-15 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-03	ラッピングフィルム研磨材 黄 LF 3-12 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-04	ラッピングフィルム研磨材 水色 LF 3-9 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-05	ラッピングフィルム研磨材 茶 LF 3-5 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-06	ラッピングフィルム研磨材 桃 LF 3-3 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-07	ラッピングフィルム研磨材 薄緑 LF 3-1 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7697-09	ラッピングフィルム研磨材 #15000 LF 3-0.3 SHT 1P	660	690	343	343								
2-7732-21	ディスプレイ計算盤 C-Chip(改良ノイハウエル型) 1箱(50枚入) DHC-N01	21,400	22,900	1455	1455								
2-7732-23	ディスプレイ計算盤 C-Chip(ビルゲルケル型) 1箱(50枚入) DHC-B02	21,400	22,900	1455	1455								
2-7732-24	ディスプレイ計算盤 C-Chip(フックスローゼンタール) 1箱(50枚入) DHC-F01	21,400	22,900	1455	1455								
2-7776-01	コニカル流量計(PMP製) 100mL 1422	1,400	1,500	1739	1739								
2-7776-02	コニカル流量計(PMP製) 250mL 1423	2,000	2,200	1739	1739								
2-7776-03	コニカル流量計(PMP製) 500mL 1424	3,890	4,200	1739	1739								
2-7819-01	マイクログリッジポンプエコノミー MSPE-1	148,000	157,000	1228	1228								
2-7819-02	マイクログリッジポンプエコノミー MSPE-3	156,000	166,000	1228	1228								
2-7820-01	シリッジポンプエコノミー SPE-1	160,000	167,000	1228	1228								
2-7827-01-22	ネオシェーカー 往復・放回切り替え式 検査書付 NS-LR	151,000	159,000	268	268								
2-7830-13	デジタル台はかり Ⅰ-D33P60B1L2JP	84,900	87,700	445	445								
2-7830-13-20	校正証明書付デジタル台はかり Ⅰ-D33P60B1L2JP	109,900	112,700	445	445								
2-7833-11-22	ハイトンブオープン (ETTAS) 出荷前点検検査書付き HTO-300S	339,000	357,000	33	33								
2-7833-12-22	ハイトンブオープン (ETTAS) 出荷前点検検査書付き HTO-450S	414,000	432,000	33	33								
2-7842-01	真空トラップ樹脂製 丸型タイプ TRAP-01	5,500	5,860	414	414								
2-7842-02	真空トラップ樹脂製 角型タイプ TRAP-02	5,500	5,860	414	414								
2-7852-11	ハイドレックスジャッキ J-2DS	682,000	742,000	302	302								
2-7885-01	除塵フード JUF-01	47,900	50,800										

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用組合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナゾ2020 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビオ 2025 頁	アズコール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
Z-8036-22		アズプロ電子天秤 420g ASR423/E	113,000	99,800	426	426								
Z-8036-23		アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E	88,100	91,000	426	426								
Z-8036-24		アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E	106,000	110,300	426	426								
Z-8036-25		アズプロ電子天秤 (内部分割)220g 風防付き ASR223	104,900	103,800	426	426								
Z-8036-26		アズプロ電子天秤 (内部分割)420g 風防付き ASR423	123,900	122,600	426	426								
Z-8036-28		アズプロ電子天秤 (内部分割)4200g ASR4201	104,900	98,000	-	-								
Z-8039-01~22		ミックスローター 出荷前点検検査書付 VMRC-5	235,000	243,000	279	279								
Z-8047-01		自給式マイクロピペット(アキュラ) 5～50μL 865.0050	74,100	74,900	1159	1159								
Z-8047-02		自給式マイクロピペット(アキュラ) 20～200μL 865.0200	66,600	67,300	1159	1159								
Z-8047-03		自給式マイクロピペット(アキュラ) 100～1000μL 865.1000	56,700	62,500	1159	1159								
Z-8047-12		自給式マイクロピペット(アキュラ)用 リザーブタンク PTFE製 1.861.21T	15,500	15,800	1159	1159								
Z-8047-17		自給式マイクロピペット(アキュラ)用 8chマニホールド 1.170.058	30,900	31,300	1159	1159								
Z-8047-18		自給式マイクロピペット(アキュラ)用 ステンレスカニューレ 12本入り 370.084	6,100	6,180	1159	1159								
Z-8069-01		PVC薬品庫(上段用) 455×450×900mm SU-3PV	120,000	125,000	885	885								
Z-8069-02		PVC薬品庫(上段用) 705×450×900mm SU-SPV	154,000	160,000	885	885								
Z-8069-03		PVC薬品庫(上段用) 880×400×880mm N-90V	146,000	151,000	885	885								
Z-8069-04		PVC薬品庫(上段用) 900×450×825mm SS-9PV	150,000	155,000	885	885								
Z-8069-05		PVC薬品庫(上段用) 900×450×900mm NB-990PV	160,000	165,000	885	885								
Z-8070-01		シンブル卓上暗室 400×400×600mm BBX-01	37,500	39,500	2077	2077								
Z-8070-02		シンブル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02	43,400	46,500	2077	2077								
Z-8070-03		シンブル卓上暗室 800×600×800mm BBX-03	62,000	64,600	2077	2077								
Z-8070-04		シンブル卓上暗室 900×750×900mm BBX-04	78,000	83,500	2077	2077								
Z-8089-11		遠達管(ラック入) コニカル型 15mL 1箱(50本×10ラック入) ECK-15ML-R	16,800	18,800	1777	1777								
Z-8093-01		ドライカート OCHI-01	84,000	87,400	2144	2144			268					
Z-8095-31		ラボドラフト ファンなし 900×750×1950mm A29-FEW	770,000	815,000	898	898								
Z-8103-31		CR用防護ブース 不織布製プレフィルター・抗菌・防臭HEPAフィルター TDC-80SAD	78,400	81,200	2383	2383								
Z-8155-11		低速スターラー 1連デジタル表示 ULS-1IN	130,000	153,000	225	225								
Z-8155-12		低速スターラー 4連デジタル表示 ULS-4N	229,000	256,000	225	225								
Z-8157-11		小型熱プレス機(冷却機能付き) 0～1t HC300-01	671,000	717,000	301	301								
Z-8157-13		小型熱プレス機(冷却機能付き) 1～15t HC300-15	755,000	812,000	301	301								
Z-8157-14		小型熱プレス機(冷却機能付き) 0～1t HC300-01K	739,000	755,000	301	301								
Z-8157-15		小型熱プレス機(冷却機能付き) 0～5t HC300-05K	790,000	806,000	301	301								
Z-8157-16		小型熱プレス機 HC300-15K	805,000	822,000	301	301								
Z-8218-03		クリーンチェア 背もたれ無し リング無し TCC-7FN	24,600	27,000	844	844								
Z-8218-14		クリーンチェア TCC-9LN-2	41,600	44,600	844	844								
Z-822-12		ハイパワーホジナイザー用ステンレススベッスル ASPES-ST	5,000	5,500	285	285								
Z-8238-01		広口円筒容器 60mL 4個入り 2117-0080JP	3,540	3,600	1556	1556								
Z-8238-02		広口円筒容器 125mL 4個入り 2117-0125JP	5,900	6,000	1556	1556								
Z-8238-03		広口円筒容器 250mL 4個入り 2117-0250JP	6,860	6,980	1556	1556								
Z-8238-04		広口円筒容器 500mL 4個入り 2117-0500	10,840	11,020	1556	1556								
Z-8238-05		広口円筒容器 1000mL 4個入り 2117-1000	13,300	13,500	1556	1556								
Z-8248-01		フィンベイトスタンド 9420320	10,720	11,100	1156	1156								
Z-8248-02		フィンベイトスタンド 9420360	15,480	16,040	1156	1156								
Z-8248-04		フィンベイトスタンド 9420400	16,980	17,580	1156	1156								
Z-8248-05		フィンベイトスタンド 9420390	5,640	5,840	1156	1156								
Z-8249-01		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2～10μL 1000本入 9400310	13,040	13,240	1186	1186								
Z-8249-02		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2～10μL 96本/ラック×10ラック 9400300	17,180	17,440	1186	1186								
Z-8249-03		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5～250μL 1000本入 9400230	11,820	12,000	1186	1186								
Z-8249-04		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5～250μL 96本/ラック×10ラック 9400260	15,960	16,200	1186	1186								
Z-8249-05		フィンチップ(スタンダードチップ) 5～300μL 1000本入 9401260	12,120	12,320	1186	1186								
Z-8249-06		フィンチップ(スタンダードチップ) 5～300μL 96本/ラック×10ラック 9401250	16,680	16,940	1186	1186								
Z-8249-07		フィンチップ(スタンダードチップ) 100～1000μL 1000本入 9401030	12,120	12,320	1186	1186								
Z-8249-08		フィンチップ(スタンダードチップ) 100～1000μL 96本/ラック×10ラック 9401110	16,680	16,940	1186	1186								
Z-8249-10		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5～5mL 54本/ラック×5ラック 9402070	15,660	15,900	1186	1186								
Z-8249-13		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.2～10μL 192本/トレイ×20トレイ 9400327	52,120	52,920	1186	1186								
Z-8249-14		フィンチップ(スタンダードチップ) 0.5～250μL 96本/トレイ×20トレイ 9400267	25,160	25,540	1186	1186								
Z-8249-15		フィンチップ(スタンダードチップ) 5～300μL 192本/袋×10袋 9401255	29,500	29,960	1186	1186								
Z-8249-16		フィンチップ(スタンダードチップ) 100～1000μL 192本/袋×5袋 9401115	14,660	14,880	1186	1186								
Z-8249-19		フィンチップ 0.5～5mL 500本入 9402030	18,180	18,460	1186	1186								
Z-8249-22		フィンチップ(スタンダードチップ) 1～10mL 24本/ラック×5ラック 9402180	9,400	9,560	1186	1186								
Z-8249-31		フィンチップ 1～10mL 100本入 9402171	4,360	4,440	1186	1186								
Z-8250-03		MBPチップ(フィンベイト対応) 10μL 1000本入 3500JP	3,440	3,500	1186	1186								
Z-8250-06		MBPチップ(フィンベイト対応) 10μL(ロング) 1000本入 3510	3,640	3,700	1186	1186								
Z-8250-09		MBPチップ(フィンベイト対応) 200μL 1000本入 3550JP	3,340	3,400	1186	1186								
Z-8250-10		MBPチップ(フィンベイト対応) 1000μL 100本/ラック×8ラック 3581JP	8,300	8,440	1186	1186								
Z-8340-01		キューベット0.2cm 1箱(50個入) 1652086	28,700	29,500	-	-								
Z-8340-02		キューベット0.4cm 1箱(50個入) 1652088	28,700	29,500	-	-								
Z-8340-03		キューベット0.1cm 1箱(50個入) 1652089	28,700	29,500	-	-								
Z-8340-04		エレクトロポレーションキューベット(2mmキューベット) 1箱(250個入) 1652086B05	115,600	119,000	-	-								
Z-8340-06		エレクトロポレーションキューベット(4mmキューベット) 1箱(250個入) 1652088B05	115,600	119,000	-	-								
Z-8340-08		エレクトロポレーションキューベット(1mmキューベット) 1箱(250個入) 1652089B05	115,600	119,000	-	-								
Z-8340-09		キューベット0.2cm 1箱(500個入) 1652092	200,900	206,900	-	-								
Z-8340-11		キューベット0.1cm 1箱(500個入) 1652093	200,900	206,900	-	-								
Z-8348-01		プロテッキング装置 1703930JA	100,000	103,000	1298	1298								
Z-835-01		ビペットポンプ 2mL	2,350	1,880	1209	1209								471
Z-835-02		ビペットポンプ 10mL	2,350	1,880	1209	1209								471
Z-835-03		ビペットポンプ 25mL	3,100	2,480	1209	1209								471
Z-8352-01		フィルトレーション装置 1706542	220,000	230,000	1298	1298								
Z-8352-02		フィルトレーション装置 1706545	220,000	230,000	1298	1298								
Z-8387-11		マニフォールド MultiVac 310-MS	126,900	131,000	1255	1255								
Z-8511-01		マニュアルシリランジ(固定型) 10μL 5190-1490	7,800	8,300	1226	1226								
Z-8511-02		マニュアルシリランジ(固定型) 25μL 5190-1497	9,400	10,000	1226	1226								
Z-8511-03		マニュアルシリランジ(固定型) 50μL 5190-1503	9,200	9,700	1226	1226								
Z-8511-04		マニュアルシリランジ(固定型) 100μL 5190-1510	10,000	11,000	1226	1226								
Z-8511-06		マニュアルシリランジ(固定型) 500μL 5190-1523	9,800	10,000	1226	1226								
Z-8511-08		マニュアルシリランジ(固定型) 2.5mL 5190-1532	11,000	12,000	1226	1226								
Z-8511-09		マニュアルシリランジ(固定型) 5.0mL 5190-1536	12,000	13,000	1226	1226								
Z-8514-01		耳栓 ひも付き 1組(2個入) 340-4007	360	380	2330	2330		169						
Z-8607-21~20		乳製品・半固形食品用pH/℃計 校正証明書付 H199161D	136,000	140,000	566	566								
Z-865-01		オートサンブラー用バイアル 1袋(100本入) 813-V	2,300	2,500	1617	1617								
Z-865-02		オートサンブラー用バイアル 1袋(100本入) 823-V	2,600	2,800	1617	1617								
Z-865-03		オートサンブラー用バイアル 1袋(100本入) 835-V	2,400	2,600	1617	1617								
Z-865-04		オートサンブラー用バイアル 1袋(100本入) 845-V	2,900	3,200	1617	1617								
Z-865-11		バイアル用黒キャップ 100個入 8181-SC	3,300	3,600	1617	1617								
Z-865-12		バイアル用黒キャップ 100個入 81181-SC	5,500	6,100	1617	1617								
Z-865-13		バイアル用白キャップ 100個入 8183-SC	3,300	3,600	1617	1617								
Z-865-14		バイアル用白キャップ 100個入 81183-SC	5,500	6,100	1617	1617								
Z-865-15		バイアル用平底インサート 100個入 250-I	1,700	1,900	1617	1617								
Z-865-16		バイアル用樹脂脚付インサート 100個入 150-IP	9,500	10,500	1617	1617								
Z-865-17		バイアル用セプタム 100個入 81-S	2,100	2,300	1617	1617								
Z-866-01		オートサンブラー用バイアル 1袋(100本入) 913-V	2,300	2,500	1617	1617								
Z-866-0														

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
2-8872-04	液体検知管 遊離残留塩素 1箱(10本入) 222	2,800	3,200	603	603								
2-8872-05	液体検知管 溶存硬化物 1箱(10本入) 211H	2,400	2,700	603	603								
2-8872-06	液体検知管 溶存硬化物 1箱(10本入) 211M	2,400	2,700	603	603								
2-8872-07	液体検知管 溶存硬化物 1箱(10本入) 211	2,400	2,700	603	603								
2-8872-08	液体検知管 溶存硬化物 1箱(10本入) 211LL	2,800	3,000	603	603								
2-8872-09	液体検知管 亜鉛 1箱(10本入) 285	2,800	3,200	603	603								
2-8872-10	液体検知管 塩化物イオン 1箱(10本入) 221L	2,400	2,700	603	603								
2-8872-11	液体検知管 塩化物イオン 1箱(10本入) 221LL	2,400	2,700	603	603								
2-8872-12	液体検知管 水銀 1箱(10本入) 271	2,800	3,200	603	603								
2-8872-13	液体検知管 ニッケル 1箱(10本入) 291	2,800	3,200	603	603								
2-8872-14	液体検知管 2価鉄 1箱(10本入) 281	2,800	3,200	603	603								
2-8872-15	液体検知管 トリクロロエチレン 1箱(10本入) 132LC	3,200	3,500	603	603								
2-8872-16	液体検知管 テトラクロロエチレン 1箱(10本入) 133LC	3,200	3,500	603	603								
2-8872-17	液体検知管 全硫化物(ヘドロテックス用) 1箱(10本入) 201H	2,800	3,200	603	603								
2-8872-18	液体検知管 全硫化物(ヘドロテックス用) 1箱(10本入) 201L	2,800	3,200	603	603								
2-8872-19	液体検知管 ヒ素(測定セット 331用) 1箱(10本入) 202	3,200	3,500	603	603								
2-8872-20	液体検知管 水銀(測定セット 332用) 1箱(10本入) 221C	3,200	3,500	603	603								
2-8872-21	液体検知管 塩分(ソルテック用) 1箱(36本入) 221G	10,000	12,000	603	603								
2-8945-11	プロテックE-W 1袋(100本×15シート入) EC6305	4,000	4,340				13						
2-902-01	防水導電率計 AS650	14,280	15,800	572	572								
2-902-01-20	防水導電率計 校正証明書付き AS650	34,280	35,800	572	572								
2-902-11	防水導電率計 交換用センサー SX655	6,800	7,490	572	572								
2-9033-09	磁気ロート(ビフネル) 35mL 237/1	1,900	2,200	1793	1793								
2-9134-05	結晶皿(硝化酸ガラス) 150mL	2,500	2,700	1712	1712								
2-9140-01	秤量瓶 25×25	1,100	1,300	1708	1708								
2-9140-02	秤量瓶 25×30	1,100	1,300	1708	1708								
2-9140-03	秤量瓶 30×30	1,100	1,300	1708	1708								
2-9140-04	秤量瓶 30×40	1,100	1,300	1708	1708								
2-917-01	漏液アラーム EM0320	2,140	2,360	692	692								
2-922-01-22	ミロレーター 出荷前点検検査書付 ACR-100	63,000	71,000	277	277								
2-926-21-22	クールインキュベーター CUBE(HOT&COOL) 測定孔無し 点検検査書付 FCI-280G	100,000	108,000	66	66								
2-926-22-22	クールインキュベーター CUBE(HOT&COOL) 測定孔有り 点検検査書付 FCI-280HG	118,000	126,000	66	66								
2-9269-08	アルミニウム板材 HA3013	990	1,130	1914	1914								
2-9270-08	アルミニウム板材 HA3230	1,860	2,130	1914	1914								
2-9271-08	アルミニウム板材 HA3034	3,730	4,280	1914	1914								
2-9272-08	アルミニウム板材 HA3046	7,440	8,550	1914	1914								
2-9273-01	銅板材 HC0316	950	1,140	1914	1914								
2-9273-02	銅板材 HC0516	1,460	1,750	1914	1914								
2-9273-03	銅板材 HC0816	2,030	2,430	1914	1914								
2-9273-04	銅板材 HC1136	2,630	3,150	1914	1914								
2-9273-05	銅板材 HC1216	3,050	3,660	1914	1914								
2-9273-06	銅板材 HC1516	3,570	4,280	1914	1914								
2-9273-07	銅板材 HC2016	4,710	5,650	1914	1914								
2-9273-08	銅板材 HC3016	6,870	8,240	1914	1914								
2-9274-01	銅板材 HC0326	1,790	2,140	1914	1914								
2-9274-02	銅板材 HC0526	2,780	3,330	1914	1914								
2-9274-03	銅板材 HC0826	3,970	4,760	1914	1914								
2-9274-04	銅板材 HC1236	4,870	5,840	1914	1914								
2-9274-05	銅板材 HC1226	5,940	7,120	1914	1914								
2-9274-06	銅板材 HC1526	7,100	8,520	1914	1914								
2-9274-07	銅板材 HC2026	9,250	11,100	1914	1914								
2-9274-08	銅板材 HC3026	13,750	16,500	1914	1914								
2-9275-01	銅板材 HC0336	2,630	3,150	1914	1914								
2-9275-02	銅板材 HC0536	4,100	4,920	1914	1914								
2-9275-03	銅板材 HC0836	5,910	7,090	1914	1914								
2-9275-04	銅板材 HC1336	7,230	8,670	1914	1914								
2-9275-05	銅板材 HC1233	8,860	10,630	1914	1914								
2-9275-06	銅板材 HC1536	10,470	12,560	1914	1914								
2-9275-07	銅板材 HC2036	13,750	16,500	1914	1914								
2-9275-08	銅板材 HC3036	20,650	24,780	1914	1914								
2-9276-05	銅板材 HC1266	17,750	21,300	1914	1914								
2-9276-06	銅板材 HC1566	20,720	24,860	1914	1914								
2-9276-07	銅板材 HC2066	27,510	33,010	1914	1914								
2-9276-08	銅板材 HC3066	41,270	49,520	1914	1914								
2-932-01	静電気除去ブローア SIB-10C	36,000	38,300	2530	2530								
2-932-02	静電気除去ブローア SIB-100C	44,000	46,800	2530	2530								
2-9351-01	アズセーフなぎ膜(チープシールド付) S	980	880	2295	2295								
2-9351-02	アズセーフなぎ膜(チープシールド付) M	980	880	2295	2295								
2-9351-03	アズセーフなぎ膜(チープシールド付) L	980	880	2295	2295								
2-9351-04	アズセーフなぎ膜(チープシールド付) XL	980	880	2295	2295								
2-9377-12	デジパッド外-1x17	28,500	26,000	845	845								
2-949-31	アズラボフリーズボックス 25本 滅菌済 10個入 AFB-25	12,000	13,200	1145	1145								
2-949-32	アズラボフリーズボックス 81本 滅菌済 10個入 AFB-81	12,300	13,530	1145	1145								
2-949-33	アズラボフリーズボックス 100本 滅菌済 10個入 AFB-100	12,300	13,530	1145	1145								
2-951-01	ミニケールブロックバス MjBL-10C	79,000	66,700	131	131								
2-9527-01	液体吸収シート(水・油・溶剤)1袋(100枚入) GB100M	25,400	23,000	2345	2345				186	29			
2-9530-01	デジタルカウンティングスケール CPB8K0.1N	75,300	81,700	448	448					75			
2-9530-02	デジタルカウンティングスケール CPB15K0.2N	75,300	81,700	448	448					75			
2-9530-03	デジタルカウンティングスケール CPB30K0.5N	75,300	81,700	448	448					75			
2-9550-15	小型密閉容器交換用(バイトン (R) バッキン) 1L用	2,000	2,400	1638	1638								
2-9550-16	小型密閉容器交換用(バイトン (R) バッキン) 2L用	2,600	3,000	1638	1638								
2-9550-17	小型密閉容器交換用(バイトン (R) バッキン) 3L用	3,000	3,500	1638	1638								
2-9550-18	小型密閉容器交換用(バイトン (R) バッキン) 5L用	3,700	4,400	1638	1638								
2-9557-01	角型容器 10ml	55	60	1506	1506								
2-9557-02	角型容器 100ml	80	90	1506	1506								
2-9557-03	角型容器 250mL	160	180	1506	1506								
2-9557-51	角型容器 10ml (ケース販売) 100本	4,950	5,450	1506	1506								
2-9557-52	角型容器 100ml (ケース販売) 100本	7,200	8,100	1506	1506								
2-9557-53	角型容器 250mL(ケース販売) 1箱(50本入)	7,200	7,930	1506	1506								
2-9611-11	小型微量高速遠心機用ローター 1.5/2.0mL×12本掛け A1.5/2.0M-12	21,900	19,800	1282	1282								
2-9611-12	小型微量高速遠心機用ローター 8連PCRチューブ×4本掛け A0.2-32	23,900	21,500	1282	1282								
2-9625-01	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 5mPa・s 5 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-02	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 10mPa・s 10 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-03	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 100mPa・s 100 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-04	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 500mPa・s 500 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-05	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 1000mPa・s 1000 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-06	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 5000mPa・s 5000 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-07	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 12500mPa・s 12500 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-08	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 30000mPa・s 30000 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-09	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 60000mPa・s 60000 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9625-10	ブルックフィールド シリコン標準粘度液 100000mPa・s 100000 CPS	62,000	68,000	698	698								
2-9630-03	PPバイアル瓶 7mL 褐色 1箱(1000本入) PV-2	60,000	64,000	1507	1507								
2-9630-04	PPバイアル瓶 11mL 褐色 1箱(600本入) PV-3	37,200	38,400	1507	1507								
2-9654-12	安全廃液キャップ 307823	22,500	22,900	1311	1311								
2-9772-11	スタンダードチップ (γ線滅菌) AT-10-S-S-R	7,140	6,000	1178	1178								
2-9773-12	スタンダードチップ (γ線滅菌・フィルター) AT-20-S-S-F-R	11,900	9,900	1178	1178								
2-9773-13	スタンダードチップ (γ線滅菌・フィルター) AT-50-S-S-F-R	11,900	9,900	1178	1178								
2-9773-14	スタンダードチップ (γ線滅菌・フィルター) AT-100-S-S-F-R	11,900	10,700	1178	1178								
2-9773-15	スタンダードチップ (γ線滅菌・フィルター) AT-200-S-S-F-R	11,900	10,700	1178	1178								
2-9774-11	ミニマムリテンションチップ (滅菌済) AT-10-S-S-L-R	9,770	8,300	1178	1178								
2-9774-15	ミニマムリテンションチップ (滅菌済) AT-200-S-S-L-R	9,770	8,300	1178	1178								
2-													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ 2023 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
2-9779-07	FT-IR用セル ECガラスセル ガラス(光路長50mm) 162-2150	107,000	114,000	1336	1338								
2-9779-08	FT-IR用セル ECガラスセル窓材 KBr 160-1133	13,000	17,000	1336	1338								
2-9779-09	FT-IR用セル ECガラスセル窓材 フッ化バリウム 160-1217	46,000	50,000	1336	1338								
2-9800-01	ビベツトチップ(ART) 10μL 減菌済 1箱(96本×10ラック入) 3501-HR	7,390	7,500	1187	1187								
2-9800-02	ビベツトチップ(ART) 10μL 減菌済 1セット(96本×10Hレイ入) 3501-RT	6,490	6,580	1187	1187								
2-9800-03	ビベツトチップ(ART) 10μL 未減菌 1箱(96本×10ラック入) 3502-HR	6,890	7,000	1187	1187								
2-9800-04	ビベツトチップ(ART) 10μL 未減菌 1セット(96本×10Hレイ入) 3502-RT	5,860	5,960	1187	1187								
2-9800-05	ビベツトチップ(ART) 10μL 減菌済 1箱(96本×10ラック入) 3511-HR	7,490	7,600	1187	1187								
2-9800-06	ビベツトチップ(ART) 10μL 未減菌 1箱(96本×10ラック入) 3512-HR	6,980	7,100	1187	1187								
2-9800-07	ビベツトチップ(ART) 20μL 減菌済 1箱(96本×10ラック入) 3521-HR	7,490	7,600	1187	1187								
2-9800-08	ビベツトチップ(ART) 20μL 減菌済 1セット(96本×10Hレイ入) 3521-RT	6,580	6,680	1187	1187								
2-9800-09	ビベツトチップ(ART) 20μL 未減菌 1箱(96本×10ラック入) 3522-HR	6,680	6,800	1187	1187								
2-9800-10	ビベツトチップ(ART) 20μL 未減菌 1セット(96本×10Hレイ入) 3522-RT	5,760	5,860	1187	1187								
2-9800-11	ビベツトチップ(ART) 20μL 未減菌 1袋(1000本入) 3520JP	3,740	3,800	1187	1187								
2-9800-12	ビベツトチップ(ART) 200μL 減菌済 1箱(96本×10ラック入) 3551-HR	7,080	7,200	1187	1187								
2-9800-13	ビベツトチップ(ART) 200μL 減菌済 1セット(96本×10Hレイ入) 3551-RT	6,060	6,160	1187	1187								
2-9800-14	ビベツトチップ(ART) 200μL 未減菌 1箱(96本×10ラック入) 3552-HR	6,490	6,580	1187	1187								
2-9800-15	ビベツトチップ(ART) 200μL 未減菌 1セット(96本×10Hレイ入) 3552-RT	5,360	5,460	1187	1187								
2-9800-16	ビベツトチップ(ART) 300μL 減菌済 1箱(96本×10ラック入) 3771-HR	7,780	7,900	1187	1187								
2-9800-17	ビベツトチップ(ART) 300μL 減菌済 1セット(96本×10Hレイ入) 3771-RT	6,780	6,900	1187	1187								
2-9800-18	ビベツトチップ(ART) 300μL 未減菌 1箱(96本×10ラック入) 3772-HR	7,080	7,200	1187	1187								
2-9800-19	ビベツトチップ(ART) 300μL 未減菌 1セット(96本×10Hレイ入) 3772-RT	6,060	6,160	1187	1187								
2-9800-21	ビベツトチップ(ART) 1000μL 減菌済 1箱(96本×8ラック入) 3101-HR	7,280	7,400	1187	1187								
2-9800-23	ビベツトチップ(ART) 1000μL 未減菌 1箱(96本×8ラック入) 3102-HR	6,980	7,100	1187	1187								
2-9800-25	ビベツトチップ(ART) 1000μL 未減菌 1箱(100本×8ラック入) 3582JP	7,280	7,400	1187	1187								
2-9800-26	ビベツトチップ(ART) 1000μL 未減菌 1袋(1000本入) 3580JP	3,940	4,000	1187	1187								
2-9800-27	ビベツトチップ(ART) 1000μL 減菌済 1箱(96本×8ラック入) 3791-HR	7,080	7,200	1187	1187								
2-9800-28	ビベツトチップ(ART) 1000μL 未減菌 1箱(96本×8ラック入) 3792-HR	6,680	6,800	1187	1187								
2-9800-32	ビベツトチップ 1式(280本×2箱入) 3101-RT	4,860	4,940	1187	1187								
2-9800-34	ビベツトチップ 1式(280本×2箱入) 3102-RT	4,560	4,640	1187	1187								
2-9812-01	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF201AF	1,140	1,320	2223	2223								
2-9812-03	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF401AF	1,780	1,870	2223	2223								
2-9812-05	保護めがね セキュアフィット(TM) クリア SF401AF-FM	2,370	2,200	2223	2223								
2-9813-04	耳栓(プッシュイン式(TM)) 318-1001	200	210	-	-								
2-986-01-22	オービタルシェーカー 本体 出荷前点検検査書付 AS-MOR-3001	211,000	219,000	266	266								
2-986-14	オービタルシェーカー用固定用スプリング 2個入り MW-SP	4,400	4,200	266	266								
2-986-21	プラスチックホルダー-250mL(1個入) SH-200-10	10,000	9,000	71	71								
2-986-22	プラスチックホルダー-500mL(1個入) SH-200-11	11,100	9,800	71	71								
2-987-11	内視鏡 F300-49-SWITCH-1M-SR	145,000	122,500	796	796								
2-9878-02	ニトリル手袋 HYDREX S 50枚入 N106552	4,840	5,000	2244	2244								
2-9878-03	ニトリル手袋 HYDREX M 50枚入 N106553	4,840	5,000	2244	2244								
2-9878-04	ニトリル手袋 HYDREX L 50枚入 N106554	4,840	5,000	2244	2244								
2-9878-05	ニトリル手袋 HYDREX XL 50枚入 N106555	4,840	5,000	2244	2244								
2-9878-52	ニトリル手袋 HYDREX S 50枚×10箱 N106552	35,800	32,500	2244	2244								
2-9878-53	ニトリル手袋 HYDREX M 50枚×10箱 N106553	35,800	32,500	2244	2244								
2-9878-54	ニトリル手袋 HYDREX L 50枚×10箱 N106554	35,800	32,500	2244	2244								
2-9878-55	ニトリル手袋 HYDREX XL 50枚×10箱 N106555	35,800	32,500	2244	2244								
2-990-01	テンバックス(R)ガラス板(珪酸ガラス)200×200×5	4,500	5,000	1928	1928								
2-990-02	テンバックス(R)ガラス板(珪酸ガラス)300×300×5	8,300	9,100	1928	1928								
2-9910-11	保護めがね(スペクタクル形) クリアレンズ LX-55 07347	3,270	3,530	2225	2225	964							
2-9911-11	LX-21-22, SP-19F-1交換用アイピース LX-uvox 76864	1,240	1,340	2228	2228								
2-992-01	顔洗浄剤メスフラスコ 50mL 2030-06-20	3,000	3,400	1728	1728								
2-992-02	顔洗浄剤メスフラスコ 100mL 2030-07-20	3,220	3,640	1728	1728								
2-993-01	ステンレス深型箱/バット 137×106×61mm 0号 /バット	3,220	3,560	1624	1624								
2-993-02	ステンレス深型箱/バット0号用フタ 147×116mm	1,730	1,910	1624	1624								
2-993-03	ステンレス深型箱/バット 162×111×67mm 5号 /バット	3,900	4,300	1624	1624								
2-993-04	ステンレス深型箱/バット5号用フタ 174×123mm	1,730	1,910	1624	1624								
2-9959-01	テストー 赤外線放射温度計 testo835-T1	72,000	80,000	469	469								
2-9959-01-20	赤外線放射温度計 校正証明書書付 testo835-T1	90,000	98,000	469	469								
2-9959-02	テストー 赤外線放射温度計 testo835-T2	115,000	137,000	469	469								
2-9959-02-20	赤外線放射温度計 校正証明書書付 testo835-T2	133,000	155,000	469	469								
2-9960-01	テストー 赤外線放射温度計(気体温度センサ付) testo835-H1	96,000	108,000	469	469								
2-9970-01	ガス検知警報器(水素検知用) GB-HD	119,000	120,000	624	624								
2-9970-02	ガス検知警報器(メタン検知用) GB-MT	119,000	120,000	624	624								
2-9970-03	ガス検知警報器(プロパン検知用) GB-PP	119,000	120,000	624	624								
2-9970-04	ガス検知警報器(一酸化炭素検知用) GB-CO	116,000	120,000	624	624								
2-9970-05	ガス検知警報器(酸化水素検知用) GB-HS	116,000	120,000	624	624								
2-9970-06	ガス検知警報器(二酸化炭素検知用) GB-SD	116,000	120,000	624	624								
2-9970-08	ガス検知警報器(アミノニア検知用) GB-AN	119,000	120,000	624	624								
3-067-11	ステンレス薬品庫 SN-SN型	246,000	257,000	865	865			197					
3-074-11	薬品保管庫(卓上用) SN-N型	62,500	74,500	885	885							445	
3-075-12	トラロープ #9×100m	3,790	4,350	2019	2019								
3-075-14	トラロープ #12×100m	4,160	4,820	2019	2019								
3-104-01	グローブボックス 扉圧式 745×480×480mm	159,000	162,000	928	928								
3-104-02	グローブボックス 扉圧式PC(コンセント付き)	196,000	199,000	928	928								
3-106-01	双眼実体顕微鏡(アーム付) DE-263	136,000	120,000	760	760								
3-112-01	チタン白金電極(ラス網) 100×100×1mm	27,000	115,000	1923	1923								
3-112-02	チタン白金電極(ラス網) 200×200×1mm	79,000	114,000	1923	1923								
3-1122-01	薬品庫 SG型	232,000	210,000	865	865					197			
3-1122-12	ステンレス薬品庫 SN-SGセット	468,000	487,000	865	865					197			
3-119-07	グローブバッグ 6枚入 X37-27	99,900	89,000	937	937								
3-129-02	交換用除菌フィルター 白	7,350	7,950	910	910								
3-1334-11	桌上フッシュプル換気装置 ラミネーテブル 50Hz 900869	847,000	976,000	913	913						297		
3-1334-12	桌上フッシュプル換気装置 ラミネーテブル 60Hz 900877	847,000	976,000	913	913							297	
3-1353-01	クリーンブース 設置・廃棄HEPAフィルター付き 2000×2000×2000mm AENV202020-6	558,000	563,000									343	
3-1370-14	ラボドラフト(SUS-W900タイプ) ファンなし ZS-900	730,000	773,000	903	903							273	
3-1373-14	ラボドラフト(PVC-W900タイプ) ファンなし ZP-900	600,000	646,000	899	899							270	
3-1375-11	ラボドラフト(PVC-W900-オールシンクタイプ) ファンなし ZPS-900	630,000	676,000									271	
3-1439-02	クリーンブース 5-152020	652,000	677,000	2387	2387						341	107	
3-1440-11	クリーンブース 5-303522	2,506,000	2,473,000	2387	2387						341	107	
3-1441-07	クリーンブース 5-252524	1,731,000	1,698,000	2387	2387						341	107	
3-1442-01	クリーンブース 6-151520	345,000	379,000	2387	2387						341	107	
3-1443-01	クリーンブース 6-151522	365,000	399,000	2387	2387						341	107	
3-1444-01	クリーンブース 6-151524	385,000	432,000	2387	2387						341	107	
3-1444-10	クリーンブース 6-303024	1,243,000	1,194,000	2387	2387						341	107	
3-1444-12	クリーンブース 6-353524	1,578,000	1,513,000	2387	2387						341	107	
3-1445-01	クリーンブース 7-151520	315,000	349,000	2387	2387						341	106	
3-1445-12	クリーンブース 7-353520	1,150,000	1,132,000	2387	2387						341	106	
3-1446-12	クリーンブース 7-353522	1,229,000	1,206,000	2387	2387						341	106	
3-1447-01	クリーンブース 7-151524	355,000	378,000	2387	2387						341	106	
3-1447-10	クリーンブース 7-303024	1,109,000	1,088,000	2387	2387						341	106	
3-1477-01	桌上ワークボックス TJW-600	128,000	135,000	908	908								
3-1477-02	桌上ワークボックス TJW-900												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
3-1594-08	ガラス管 φ11 標準管 (STD) 1箱 (5本入) STD11NP	2,820	3,100	1933	1933								
3-1594-09	ガラス管 φ12 標準管 (STD) 1箱 (5本入) STD12NP	3,000	3,300	1933	1933								
3-1594-10	ガラス管 φ13 標準管 (STD) 1箱 (5本入) STD13NP	3,530	3,900	1933	1933								
3-1594-11	ガラス管 φ14 標準管 (STD) 1箱 (5本入) STD14NP	3,800	4,200	1933	1933								
3-1594-12	ガラス管 φ15 標準管 (STD) 1箱 (5本入) STD15NP	4,000	4,400	1933	1933								
3-1594-13	ガラス管 φ16 標準管 (STD) STD16NP	1,700	1,900	1933	1933								
3-1594-14	ガラス管 φ17 標準管 (STD) STD17NP	1,720	1,900	1933	1933								
3-1594-15	ガラス管 φ18 標準管 (STD) STD18NP	1,760	1,900	1933	1933								
3-1594-16	ガラス管 φ19 標準管 (STD) STD19NP	1,820	2,000	1933	1933								
3-1594-17	ガラス管 φ20 標準管 (STD) STD20NP	1,840	2,000	1933	1933								
3-1594-18	ガラス管 φ22 標準管 (STD) STD22NP	2,040	2,200	1933	1933								
3-1594-20	ガラス管 φ25 標準管 (STD) STD25NP	2,200	2,400	1933	1933								
3-1594-22	ガラス管 φ28 標準管 (STD) STD28NP	2,380	2,600	1933	1933								
3-1594-23	ガラス管 φ30 標準管 (STD) STD30NP	2,720	3,000	1933	1933								
3-1594-24	ガラス管 φ32 標準管 (STD) STD32NP	2,840	3,100	1933	1933								
3-1594-26	ガラス管 φ35 標準管 (STD) STD35NP	3,840	4,200	1933	1933								
3-1594-27	ガラス管 φ38 標準管 (STD) STD38NP	4,360	4,800	1933	1933								
3-1594-28	ガラス管 φ40 標準管 (STD) STD40NP	4,720	5,200	1933	1933								
3-1594-29	ガラス管 φ45 標準管 (STD) STD45NP	5,160	5,700	1933	1933								
3-1594-30	ガラス管 φ48 標準管 (STD) STD48NP	5,440	6,000	1933	1933								
3-1594-31	ガラス管 φ50 標準管 (STD) STD50NP	5,640	6,200	1933	1933								
3-1594-32	ガラス管 φ55 標準管 (STD) STD55NP	7,520	8,300	1933	1933								
3-1594-33	ガラス管 φ60 標準管 (STD) STD60NP	8,100	8,900	1933	1933								
3-1594-34	ガラス管 φ65 標準管 (STD) STD65NP	9,060	10,000	1933	1933								
3-1594-35	ガラス管 φ70 標準管 (STD) STD70NP	9,340	10,300	1933	1933								
3-1594-36	ガラス管 φ75 標準管 (STD) STD75NP	10,060	11,100	1933	1933								
3-1594-37	ガラス管 φ80 標準管 (STD) STD80NP	13,700	15,100	1933	1933								
3-1594-38	ガラス管 φ85 標準管 (STD) STD85NP	14,000	15,400	1933	1933								
3-1594-39	ガラス管 φ90 標準管 (STD) STD90NP	15,800	17,400	1933	1933								
3-1594-40	ガラス管 φ95 標準管 (STD) STD95NP	16,500	18,200	1933	1933								
3-1594-41	ガラス管 φ100 標準管 (STD) STD100NP	17,300	19,000	1933	1933								
3-1594-42	ガラス管 φ110 標準管 (STD) STD110NP	20,000	22,000	1933	1933								
3-1594-43	ガラス管 φ120 標準管 (STD) STD120NP	23,700	26,100	1933	1933								
3-1595-10	ガラス管 φ13 中肉管A (LMED) 1箱 (5本入) LMED13NP	4,100	4,500	1933	1933								
3-1595-11	ガラス管 φ14 中肉管A (LMED) 1箱 (5本入) LMED14NP	4,240	4,700	1933	1933								
3-1595-12	ガラス管 φ15 中肉管A (LMED) 1箱 (5本入) LMED15NP	4,680	5,100	1933	1933								
3-1595-13	ガラス管 φ16 中肉管A (LMED) LMED16NP	1,800	2,000	1933	1933								
3-1595-14	ガラス管 φ17 中肉管A (LMED) LMED17NP	1,900	2,100	1933	1933								
3-1595-15	ガラス管 φ18 中肉管A (LMED) LMED18NP	1,980	2,200	1933	1933								
3-1595-17	ガラス管 φ20 中肉管A (LMED) LMED20NP	2,580	2,800	1933	1933								
3-1595-20	ガラス管 φ25 中肉管A (LMED) LMED25NP	2,640	2,900	1933	1933								
3-1595-22	ガラス管 φ28 中肉管A (LMED) LMED28NP	2,900	3,200	1933	1933								
3-1595-23	ガラス管 φ30 中肉管A (LMED) LMED30NP	2,900	3,200	1933	1933								
3-1595-24	ガラス管 φ32 中肉管A (LMED) LMED32NP	3,060	3,400	1933	1933								
3-1595-25	ガラス管 φ34 中肉管A (LMED) LMED34NP	3,920	4,300	1933	1933								
3-1595-31	ガラス管 φ50 中肉管A (LMED) LMED50NP	8,200	9,000	1933	1933								
3-1595-54	ガラス管 中肉管A (LMED) φ7 1箱 (10本入) LMED7NP	3,380	3,700	1933	1933								
3-1595-57	ガラス管 中肉管A (LMED) φ10 1箱 (5本入) LMED10NP	2,820	3,100	1933	1933								
3-1596-04	ガラス管 φ7 中肉管B (MED) 1箱 (5本入) MED7NP	2,200	2,400	1933	1933								
3-1596-05	ガラス管 φ8 中肉管B (MED) 1箱 (5本入) MED8NP	2,720	3,000	1933	1933								
3-1596-06	ガラス管 φ9 中肉管B (MED) 1箱 (5本入) MED9NP	3,020	3,300	1933	1933								
3-1596-07	ガラス管 φ10 中肉管B (MED) 1箱 (5本入) MED10NP	3,260	3,600	1933	1933								
3-1596-09	ガラス管 φ12 中肉管B (MED) 1箱 (5本入) MED12NP	4,100	4,500	1933	1933								
3-1596-10	ガラス管 φ13 中肉管B (MED) MED13NP	1,740	1,900	1933	1933								
3-1596-12	ガラス管 φ15 中肉管B (MED) MED15NP	1,900	2,100	1933	1933								
3-1596-13	ガラス管 φ16 中肉管B (MED) MED16NP	1,940	2,100	1933	1933								
3-1596-15	ガラス管 φ18 中肉管B (MED) MED18NP	2,080	2,300	1933	1933								
3-1596-17	ガラス管 φ20 中肉管B (MED) MED20NP	2,260	2,500	1933	1933								
3-1596-18	ガラス管 φ22 中肉管B (MED) MED22NP	2,380	2,600	1933	1933								
3-1596-20	ガラス管 φ25 中肉管B (MED) MED25NP	2,840	3,100	1933	1933								
3-1596-23	ガラス管 φ30 中肉管B (MED) MED30NP	3,260	3,600	1933	1933								
3-1596-24	ガラス管 φ32 中肉管B (MED) MED32NP	3,460	3,800	1933	1933								
3-1596-26	ガラス管 φ35 中肉管B (MED) MED35NP	4,340	4,800	1933	1933								
3-1596-28	ガラス管 φ40 中肉管B (MED) MED40NP	5,440	6,000	1933	1933								
3-1596-29	ガラス管 φ45 中肉管B (MED) MED45NP	5,840	6,500	1933	1933								
3-1596-32	ガラス管 φ55 中肉管B (MED) MED55NP	9,500	10,500	1933	1933								
3-1596-33	ガラス管 φ60 中肉管B (MED) MED60NP	10,400	11,400	1933	1933								
3-1596-35	ガラス管 φ70 中肉管B (MED) MED70NP	12,000	13,200	1933	1933								
3-1596-36	ガラス管 φ75 中肉管B (MED) MED75NP	12,800	14,100	1933	1933								
3-1596-37	ガラス管 φ80 中肉管B (MED) MED80NP	17,800	19,600	1933	1933								
3-1596-38	ガラス管 φ85 中肉管B (MED) MED85NP	19,100	21,000	1933	1933								
3-1596-39	ガラス管 φ90 中肉管B (MED) MED90NP	20,400	22,400	1933	1933								
3-1596-41	ガラス管 φ100 中肉管B (MED) MED100NP	32,100	35,300	1933	1933								
3-1597-07	ガラス管 φ10 厚肉管B (HW) HW10NP	1,540	1,700	1933	1933								
3-1597-09	ガラス管 φ12 厚肉管B (HW) HW12NP	1,700	1,900	1933	1933								
3-1597-13	ガラス管 φ16 厚肉管B (HW) HW16NP	2,140	2,400	1933	1933								
3-1597-17	ガラス管 φ20 厚肉管B (HW) HW20NP	2,840	3,100	1933	1933								
3-1597-18	ガラス管 φ22 厚肉管B (HW) HW22NP	3,040	3,300	1933	1933								
3-1597-22	ガラス管 φ28 厚肉管B (HW) HW28NP	4,240	4,700	1933	1933								
3-1597-23	ガラス管 φ30 厚肉管B (HW) HW30NP	4,560	5,000	1933	1933								
3-1597-26	ガラス管 φ35 厚肉管B (HW) HW35NP	6,340	7,000	1933	1933								
3-1597-28	ガラス管 φ40 厚肉管B (HW) HW40NP	8,140	9,000	1933	1933								
3-1597-29	ガラス管 φ45 厚肉管B (HW) HW45NP	8,980	9,900	1933	1933								
3-1597-32	ガラス管 φ55 厚肉管B (HW) HW55NP	13,500	14,900	1933	1933								
3-1597-33	ガラス管 φ60 厚肉管B (HW) HW60NP	14,700	16,200	1933	1933								
3-1597-34	ガラス管 φ65 厚肉管B (HW) HW65NP	15,900	17,500	1933	1933								
3-1597-35	ガラス管 φ70 厚肉管B (HW) HW70NP	17,100	18,800	1933	1933								
3-1597-36	ガラス管 φ75 厚肉管B (HW) HW75NP	18,300	20,100	1933	1933								
3-1597-37	ガラス管 φ80 厚肉管B (HW) HW80NP	25,600	28,200	1933	1933								
3-1597-39	ガラス管 φ90 厚肉管B (HW) HW90NP	29,400	32,300	1933	1933								
3-1597-41	ガラス管 φ100 厚肉管B (HW) HW100NP	41,700	45,900	1933	1933								
3-1598-02	ガラス棒 (ROD) 1箱 (10本入) ROD4NP	2,860	3,100	1930	1930								
3-1598-03	ガラス棒 (ROD) 1箱 (10本入) ROD5NP	3,520	3,900	1930	1930								
3-1598-05	ガラス棒 (ROD) 1箱 (10本入) ROD7NP	4,700	5,200	1930	1930								
3-1598-06	ガラス棒 (ROD) 1箱 (5本入) ROD8NP	3,420	3,800	1930	1930								
3-1598-07	ガラス棒 (ROD) 1箱 (5本入) ROD9NP	4,040	4,400	1930	1930								
3-1598-08	ガラス棒 (ROD) 1箱 (5本入) ROD10NP	4,760	5,200	1930	1930								
3-1598-09	ガラス棒 (ROD) ROD12NP	2,140	2,400	1930	1930								
3-1598-10	ガラス棒 (ROD) ROD15NP	2,680	2,900	1930	1930								
3-1598-11	ガラス棒 (ROD) ROD20NP	4,040	4,400	1930	1930								
3-1607-03	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 10～100mL 525.100	117,700	106,000	1199	1199								
3-1607-04	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 2.5～25mL 525.025FC	95,000	86,000	1199	1199								
3-1608-01	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 2.5～25mL 530.025	98,200	89,000	1199	1199								
3-1608-02	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 5～50mL 530.050	112,400	99,900	1199	1199								
3-1608-03	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 10～100mL 530.100	123,600	111,000	1199	1199								
3-1608-04	キャリブレックスディスペンサー (Callibrex) 2.5～25mL 530.025FC	109,700	99,000	1199	1199								
3-1610-01	ビベツトスタンド(ツイスター338) ダイヤモンドホワイト 320.338W	23,000	23,300	1159	1159								
3-1610-02	ビベツトスタンド(ツイスター338) クォーツツレ 320.338Q	23,000	23,300	1159	1159								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
3-1689-07	PMPメスシリンダー 1000mL 1576	4,000	4,300	1739	1739								
3-1689-08	PMPメスシリンダー 2000mL 1577	9,300	10,000	1739	1739								
3-1692-11	スマートビペット O. 1~2. 5uL SVA-125	13,100	11,800	1164	1164	301							
3-176-01	電動ファン付呼吸用保護具本体セット Sy28R	59,100	60,400	2217	2217								
3-176-02	電動ファン付呼吸用保護具用T2-5フィルタ 標準型・活性炭素繊維入 11140	860	880	2217	2217								
3-176-03	電動ファン付呼吸用保護具用X2-5フィルタ 薄型・活性炭素繊維入 11145	820	840	2217	2217								
3-176-11	電動ファン付呼吸用保護具交換用バッテリー BAL-Li 03572	4,870	4,970	2217	2217								
3-176-12	電動ファン付呼吸用保護具交換用充電器 CH-Li	10,800	11,100	2217	2217								
3-199-01	ビペット立台 カバー付き PT-4型	3,500	3,950	1002	1002							472	
3-2021-01	桌上型脱臭ブース MT-01	103,000	107,000	923	923								
3-206-01	分液ロート台 100mL BR-1 BR-1型	5,400	5,790	1856	1856								
3-206-02	分液ロート台 200~300mL BR-2 BR-2型	8,790	9,310	1856	1856								
3-206-03	分液ロート台 500~1000mL BR-5 BR-5型	9,500	10,100	1856	1856								
3-206-04	分液ロート台 100mL BR-11 BR-11型	9,150	9,690	1856	1856								
3-206-05	分液ロート台 200mL BR-12 BR-12型	13,400	14,200	1856	1856								
3-206-06	分液ロート台 2000mL BR-25 BR-25型	19,500	20,700	1856	1856								
3-208-01	ビュレット台 290×195×536	5,100	5,350	1817	1817								
3-209-01	エンピロー台 φ34mm×2 240×95×450	2,250	2,340	1856	1856							495	
3-2415-13	ガラス角板 テンハックス(R) 300×300 □300-13	9,240	11,200	1926	1926								
3-2416-13	ガラス角板 テンハックス(R) 300×300 □300-5	11,000	13,200	1926	1926								
3-2421-11	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 150×150 □150-2	1,430	1,720	1926	1926								
3-2421-13	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 300×300 □300-2	3,300	3,960	1926	1926								
3-2424-13	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 300×300 □300-5	2,860	4,290	1926	1926								
3-2426-01	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 10×10 □10-8	3,080	3,700	1926	1926								
3-2426-10	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 100×100 □100-8	3,080	3,700	1926	1926								
3-2426-13	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 300×300 □300-8	7,920	9,510	1926	1926								
3-2427-01	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 10×10 □10-10	3,300	3,960	1926	1926								
3-2427-10	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 100×100 □100-10	3,300	3,960	1926	1926								
3-2427-11	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 150×150 □150-10	3,960	4,760	1926	1926								
3-2427-13	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 300×300 □300-10	8,800	10,600	1926	1926								
3-2434-01	ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス φ10 □10-8	4,620	5,550	1926	1926								
3-2434-10	ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス φ100 □100-8	4,620	5,550	1926	1926								
3-2435-01	ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス φ10 □10-10	4,840	5,810	1926	1926								
3-2435-10	ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス φ100 □100-10	4,840	5,810	1926	1926								
3-2435-11	ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス φ150 □150-10	5,830	7,000	1926	1926								
3-2497-10	ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス 100×100 □100-1	770	930	1926	1926								
3-2533-01	アクリル板(UVカット) 500×500×2.5 UV-1	10,000	11,000	1956	1956								
3-2533-02	アクリル板(UVカット) 500×500×2.5 UV-2	10,000	11,000	1956	1956								
3-265-01	スタンダードチップ 減菌済 960本入 3760	12,400	11,200	1178	1178								
3-268-03	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PS製 φ25mm トレイタイプ 100本×5トレイ入 75813-162	23,100	20,800	1402	1402								
3-268-04	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PS製 φ29mm トレイタイプ 100本×5トレイ入 75813-166	26,200	23,500	1402	1402								
3-268-05	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PP製 φ25mm バルクタイプ 500本入 75813-144	18,000	16,200	1402	1402								
3-268-06	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PP製 φ29mm バルクタイプ 500本入 75813-156	20,800	18,700	1402	1402								
3-268-07	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PP製 φ25mm トレイタイプ 100本×5トレイ入 75813-158	22,900	20,700	1402	1402								
3-268-08	バイアル瓶(ショウジョウバエ飼育用)PP製 φ29mm トレイタイプ 100本×5トレイ入 75813-154	24,900	22,500	1402	1402								
3-268-11	バイアル瓶 (ショウジョウバエ飼育用) バルク500本 75813-160	19,000	17,100	1402	1402								
3-268-12	バイアル瓶 (ショウジョウバエ飼育用) バルク500本 75813-164	22,000	19,800	1402	1402								
3-293-02	ガラス器具処理ボックス 6個入 56617-801	15,000	15,400	2183	2183								
3-295-03	デシボ丸底チューブ(直口) 250本×4箱入 47729-572	18,100	19,800	1762	1762							585	
3-3019-21	コンバクトスクラバー(排ガス洗浄装置) SB-SN	460,000	503,000	905	905								
3-3019-22	コンバクトスクラバー(排ガス洗浄装置) SB-10N	576,000	609,000	905	905								
3-302-11	保護メガネ(防塵・防傷タイプ) 5X3.03.33.00	2,400	2,500	2221	2221								
3-3118-01	導電性ガラス (FTOガラス) 12.5×16.6×2.2 1セット(48枚入) NPV-CFT2-7A	8,000	8,500	1930	1930								
3-3118-02	導電性ガラス (FTOガラス) 20×25×2.2 1セット(20枚入) NPV-CFT2-7B	6,000	6,570	1930	1930								
3-3118-03	導電性ガラス (FTOガラス) 25×25×2.2 1セット(16枚入) NPV-CFT2-7C	6,000	6,570	1930	1930								
3-3118-04	導電性ガラス (FTOガラス) 100×100×2.2 NPV-CFT2-7D	5,500	6,880	1930	1930								
3-3118-05	導電性ガラス (FTOガラス) 150×200×2.2 NPV-CFT2-7E	8,800	11,700	1930	1930								
3-3382-16	調製試薬 0.1mol/L (N/10) 過塩素酸、ジオキサン溶液 500mL 42003065	12,000	13,000	1495	1495								594
3-3382-36	調製試薬 0.02mol/Lテトラフェニルほう酸ナトリウム溶液 500mL 42005405	6,000	8,000	1495	1495								594
3-3382-45	調製試薬 0.1mol/L 硫酸アモニウム鉄(Ⅱ)溶液 500mL 42002085	6,000	7,000	1495	1495								594
3-3382-46	調製試薬 10W/V% 硫酸アモニウム鉄(Ⅱ)溶液 500mL 44008915	8,000	10,000	1495	1495								594
3-3382-69	調製試薬 0.2mol/L 酢酸ナトリウム溶液 500mL 420-04675	8,000	9,000	1495	1495								594
3-3382-75	調製試薬 0.1mol/L (N/10) 水酸化カリウム溶液 500mL 42000265	2,500	2,710	1495	1495								594
3-3631-01-22	E-Mix 出荷前点検検査書付 primo	307,000	315,000	1383	1383		45						
3-3635-80	替刃筒刀 替刃 片尖(OTAタイプ) 1箱(5ペア入) 3273	5,000	6,000	-	-	318							
3-3660-01	コーケンラミナー 566×152×314mm MU-01 50Hz	935,000	1,077,000	-	-	310		296					
3-3660-02	コーケンラミナー 566×152×314mm MU-01 60Hz	935,000	1,077,000	-	-	310		296					
3-3661-01	コーケンラミナー MS-01 50Hz	1,067,000	1,228,000	-	-			290					
3-3661-02	コーケンラミナー MS-01 60Hz	1,067,000	1,228,000	-	-			290					
3-3662-01	コーケンラミナー (FAフィルター無し) DS-51 50Hz	1,727,000	1,987,000	-	-			296					
3-3662-02	コーケンラミナー (FAフィルター無し) DS-51 60Hz	1,727,000	1,987,000	-	-			296					
3-3662-11	DS-51用FAフィルター(8枚入) DS-51FAフィルター	250,000	288,000	-	-			296					
3-3669-22	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-50-11D	76,000	81,000	-	-			292					
3-3669-23	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-50-11U	76,000	81,000	-	-			292					
3-3669-24	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-50-15D	87,000	92,500	-	-			292					
3-3669-25	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-50-15U	87,000	92,500	-	-			292					
3-3669-26	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-75-11D	96,000	101,000	-	-			292					
3-3669-27	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-75-11U	96,000	101,000	-	-			292					
3-3669-28	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-75-15D	111,000	117,000	-	-			292					
3-3669-29	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-75-15U	111,000	117,000	-	-			292					
3-3669-30	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-100-12UD	132,000	139,000	-	-			292					
3-3669-31	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-100-18D	162,000	171,000	-	-			292					
3-3669-32	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-100-18U	162,000	171,000	-	-			292					
3-3669-33	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) オリジナルタイプ FX2-100-24U	190,000	201,000	-	-			292					
3-3670-26	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-75E-11D	122,000	129,000	-	-			292					
3-3670-27	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-75E-11U	122,000	129,000	-	-			292					
3-3670-28	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-75E-15D	137,000	145,000	-	-			292					
3-3670-29	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-75E-15U	137,000	145,000	-	-			292					
3-3670-30	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-100E-12UD	164,000	173,000	-	-			292					
3-3670-31	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-100E-18D	203,000	215,000	-	-			292					
3-3670-32	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-100E-18U	203,000	215,000	-	-			292					
3-3670-33	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ESD/EXタイプ FX2-100E-24U	240,000	254,000	-	-			292					
3-3671-26	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-750-11D	111,000	117,000	-	-			292					
3-3671-27	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-750-11U	111,000	117,000	-	-			292					
3-3671-28	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-750-15D	129,000	136,000	-	-			292					
3-3671-29	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-750-15U	129,000	136,000	-	-			292					
3-3671-30	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-1000C-12UD	153,000	162,000	-	-			292					
3-3671-31	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-1000C-18D	189,000	200,000	-	-			292					
3-3671-32	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-1000C-18U	189,000	200,000	-	-			292					
3-3671-33	ベンチトップアームシステム(FX2アームシリーズ) ケミカルタイプ FX2-1000C-24U	224,000	237,000	-	-			292					
3-3672-01	FX2アーム用オプション メタルフード MH	17,300	18,500	-	-			293					
3-3672-02	FX2アーム用オプション コンビネーションフード CH	19,400	21,000	-	-								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
3-398-02	PVC流し台 蛇口付き AIP-900J	170,000	184,000	842	842			144					
3-398-03	PVC流し台 蛇口付き AIP-1200J	203,000	220,000	842	842			144					
3-398-04	PVC流し台 蛇口無し AIP-600	136,000	149,000	842	842			144					
3-398-05	PVC流し台 蛇口無し AIP-900	150,000	162,000	842	842			144					
3-398-06	PVC流し台 蛇口無し AIP-1200	183,000	199,000	842	842			144					
3-398-07	PVC流し台 AIP-60JF	200,000	214,000	842	842			144					
3-398-08	PVC流し台 AIP-90JF	212,000	227,000	842	842			144					
3-398-09	PVC流し台 AIP-120JF	241,000	258,000	842	842			144					
3-398-10	PVC流し台 全タイプ共用 水切り棚	12,000	13,200	842	842			144					
3-398-11	PVC流し台 全タイプ共用 たらいV(10L)	21,000	22,800	842	842			144					
3-398-12	PVC流し台 W600用 スノコ	9,500	10,400	842	842			144					
3-398-13	PVC流し台 W900用 スノコ	9,500	10,400	842	842			144					
3-398-14	PVC流し台 W1200用 スノコ	10,600	11,300	842	842			144					
3-398-15	PVC流し台 棚板	4,500	5,000	842	842			144					
3-4037-01	ニューラポベンチ スタンダード B	29,200	30,000	1030	1030								
3-4037-02	ニューラポベンチ 補助天板付き BW	43,800	45,800	1030	1030								
3-4037-03	ニューラポベンチ(組立済) スタンダード B	35,200	37,100	1030	1030								
3-4037-04	ニューラポベンチ(組立済) 補助天板付き BW	49,800	51,800	1030	1030								
3-4038-01	ニューラポベンチ スタンダード A	37,100	38,600	1030	1030								
3-4038-02	ニューラポベンチ 補助天板付き AW	50,400	52,500	1030	1030								
3-4038-03	ニューラポベンチ(組立済) スタンダード A	43,100	44,600	1030	1030								
3-4038-04	ニューラポベンチ(組立済) 補助天板付き AW	56,400	58,500	1030	1030								
3-4045-11	グローブボックス 762×450×478mm AS-600P	136,000	143,000	930	930								
3-4045-12	グローブボックス (排気ダクト付き) 762×450×583mm AS-600PE	174,000	184,000	930	930								
3-4045-13	グローブボックス (コンセント付き) 762×450×478mm AS-600PG	138,000	146,000	930	930								
3-4046-41	コンバクトグリーンベンチ BH-900AD-Ｌ	480,000	510,000	920	920								
3-4046-42	コンバクトグリーンベンチ BH-1200AD-Ｌ	598,000	628,000	920	920								
3-4046-43	コンバクトグリーンベンチ BH-900UVAX-Ｌ	498,000	524,000	920	920								
3-4046-44	コンバクトグリーンベンチ BH-1200UVAX-Ｌ	668,000	698,000	920	920								
3-4047-31	コンバクトドラフト900 CD9P-TS-Ｌ	782,000	823,000	901	901								
3-4047-32	コンバクトドラフト900 CD9P-IN-Ｌ	644,000	707,000	901	901								
3-4047-33	コンバクトドラフト900 CD9P-NX-Ｌ	619,000	666,000	901	901								
3-4047-34	コンバクトドラフト900 CD9P-TSX-Ｌ	728,000	768,000	901	901								
3-4047-35	コンバクトドラフト900 CD9P-INX-Ｌ	622,000	682,000	901	901								
3-4047-36	コンバクトドラフト900 CD9P-N-Ｌ	639,000	703,000	901	901								
3-4048-31	コンバクトドラフト900 CD9S-BB-Ｌ	872,000	977,000	904	904								
3-4048-32	コンバクトドラフト900 CD9S-IN-Ｌ	725,000	811,000	904	904								
3-4048-33	コンバクトドラフト900 CD9S-NX-Ｌ	668,000	738,000	904	904								
3-4048-34	コンバクトドラフト900 CD9S-BBX-Ｌ	852,000	957,000	904	904								
3-4048-35	コンバクトドラフト900 CD9S-INX-Ｌ	709,000	784,000	904	904								
3-4050-02	ポータブルクリーンブース PC-EZHEPA	170,000	176,000	2384	2384								
3-4055-21	簡易型クリーンブース AI型	68,700	70,300	2381	2381								
3-4055-22	簡易型クリーンブース AIW型	127,000	130,000	2381	2381								
3-4056-06	活性炭ユニット耐酸タイプ	50,500	52,200	910	910								
3-4056-07	除塵フィルターユニット(耐酸タイプ)	26,500	28,000	910	910								
3-4056-08	交換用活性炭(M型耐酸タイプ用) 交換用活性炭M型耐酸用(酸性)	11,500	13,200	910	910								
3-4056-41	S型排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)HEPAフィルターユニット	44,200	47,600	910	910								
3-4056-42	S型排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット)交換用HEPAフィルター	24,800	26,000	910	910								
3-4056-47	排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 活性炭ユニット耐酸タイプ	85,000	87,800	910	910								
3-4056-48	排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 交換用活性炭フィルター耐酸タイプ	32,000	33,300	910	910								
3-4056-50	排気ファンオプション(活性炭・除塵フィルターユニット) 除塵フィルターユニット耐酸タイプ	36,500	38,000	910	910								
3-406-01	ハンディキャリー ST-3型	55,000	57,200	1046	1046								
3-4062-22	コンバクトドラフト HF-800DXN-Ｌ本体	311,000	324,000	901	901								
3-4064-12	ポータブルヒュームフード用丸型フード	9,500	10,100	909	909								
3-4064-13	ポータブルヒュームフード用角型フード	10,000	10,700	909	909								
3-4064-21	ポータブルヒュームフード用テーブルフード	61,400	64,200	908	908								
3-4064-23	除塵フィルターユニット	21,000	22,200	910	910								
3-4064-24	活性炭ユニット ヒュームフードL型用 活性炭ユニットL型用	86,300	90,800	910	910								
3-4064-25	交換用活性炭 ヒュームフードL型用 交換用活性炭L型用	33,300	34,900	910	910								
3-4064-26	除塵フィルターユニット ヒュームフードL型用 除塵フィルターユニットL型用	25,000	26,400	910	910								
3-4064-27	交換用除塵フィルターL型用	7,350	7,980	910	910								
3-4064-32	ポータブルヒュームフード用フレキフードシングル	28,200	30,000	909	909								
3-4064-33	ポータブルヒュームフード用エコフード	34,200	36,200	908	908								
3-4064-36	ポータブルヒュームフード用ラフフード	70,500	74,800	908	908								
3-4065-04	配管用部品 ストレートジョイント50	800	860	910	910								
3-4066-01	アームダクト 卓上型シングルセット	115,000	117,000	911	911								
3-4084-01	ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型	499,000	545,000	927	927								
3-4084-02	ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型PC(コンセント付き)	524,000	590,000	927	927								
3-4095-01	ガス置換型アクリルグローブボックス B型	309,000	288,000	928	928								
3-413-11	ニューマテリアルワゴン AN	27,000	28,900	1045	1045								
3-413-12	ニューマテリアルワゴン BN	25,000	26,900	1045	1045								
3-413-13	ニューマテリアルワゴン(組立済) AN	30,000	31,800	1045	1045								
3-413-14	ニューマテリアルワゴン(組立済) BN	28,000	29,800	1045	1045								
3-4425-53	ダクトレスヒュームフード DL-12-Ｌ	670,000	698,000	912	912								
3-4451-31	クリーンベンチ TCB-900AD-Ｌ	870,000	892,000	920	920								
3-4451-32	クリーンベンチ TCB-1200AD-Ｌ	1,030,000	1,057,000	920	920								
3-4451-33	クリーンベンチ TCB-1500AD-Ｌ	1,300,000	1,332,000	920	920								
3-4451-34	クリーンベンチ TCB-1800AD-Ｌ	1,380,000	1,432,000	920	920								
3-4581-01	流し台 900×750×800mm PVA-900	290,000	313,000					144					
3-4581-02	流し台 1200×750×800mm PVA-1200	338,000	357,000					144					
3-4581-03	流し台 1500×750×800mm PVA-1500	450,000	470,000					144					
3-4581-04	流し台 1800×750×800mm PVA-1800	470,000	496,000					144					
3-475-01	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Sサイズ TW02S/HB(S)	2,980	3,050	2212	2212								
3-475-02	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Mサイズ TW02S/HB(M)	2,980	3,050	2212	2212								
3-475-03	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Lサイズ TW02S/HB(L)	2,980	3,050	2212	2212								
3-475-04	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Sサイズ TW02/HB(S)	2,830	2,890	2212	2212								
3-475-05	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Mサイズ TW02/HB(M)	2,830	2,890	2212	2212								
3-475-06	防じん・防毒両検定マスク/半面形/Lサイズ TW02/HB(L)	2,830	2,890	2212	2212								
3-4751-01	シールド一体型マスクセット(MAXシールドCH型) MAX-1800	4,600	5,060				111						
3-4751-11	シールド一体型マスク交換用マスク1枚 MAX-1800M	2,900	3,190				111						
3-4751-12	シールド一体型マスク交換用シールド1枚 MAX-1800S	1,850	2,040				111						
3-475-13	防じん・防毒両検定マスク用部品/ダブルタイプ用/左側 8kg #50802	220	230	2212	2212								
3-475-14	防じん・防毒両検定マスク 防じんマスク用フィルタR2N(RL2/100個入) 11061	25,700	26,300	2212	2212								
3-4759-01	USB温湿度・衝撃ロガー 0572-1846	62,000	65,000				85						
3-4760-01	USB温度ロガー(超低温) 0572-1844	41,000	44,000				85						
3-476-01	防じんマスク用交換フィルタX2(RL2/薄型/活性炭入) 11085	690	710	2212	2212								
3-476-02	防じんマスク用交換フィルタX3(RL3/薄型) 11082	1,040	1,070	2212	2212								
3-476-03	防じん・防毒両検定マスク 防じんマスク用フィルタX3+(RL3/薄型) 11356	1,560	1,600	2212	2212								
3-476-04	防じん・防毒両検定マスク 防じんマスク用フィルタX3+(RL3) 11357	1,560	1,600	2212	2212								
3-4761-01	USB温度ロガー 184 T3	25,000	27,000				85						
3-4762-01	Wi-Fi クラウド温度ロガー 0572.2031	27,000	31,000				85						
3-4762-02	Wi-Fi クラウド温度/湿度温度ロガー 0572.2034	45,000	59,000				85						
3-4808-01	業務用除湿機 390×430×835mm 33kg DM-15	128,000	135,000				168						
3-4808-02	業務用除湿機 650×500×1000mm 80kg DM-30	282,750	331,600				168						
3-4953-04	単結晶基板 サファイア基板 両面鏡面 方位 A(11-20) 10×10×0.5mm 1枚 SAP-A-D-□10-1	8,000	13,000	1931	1931								
3-4953-06	単結晶基板 サファイア基板 両面鏡面 方位 R(1-102) 10×10×0.5mm 1枚 SAP-R-D-□10-1	8,000	13,000	1931	1931								
3-4953-54	単結晶基板 サファイア基板 両面鏡面 方位 A(11-20) 10×10×0.5mm 10枚入 SAP-A-D-□10-10	70,000	114,000	1931	1931								
3-4953-56	単結晶基板 サファイア基板 両面鏡面 方位 R(1-102) 10×10×0.5mm 10枚入 SAP-R-D-□10-10	70,000	114,000	1931	1931								
3-4954-03	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 1枚 MgAl-111-S-□10-1	32,000	45,000	1931	1931								
3-4954-53	単結晶基板 MgAl2O4基板 片面鏡面 方位												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-5231-04	イムノプレート メディソープ ハイフランジ 1箱(60枚入) 467320	31,340	31,820	1130	1130								
3-5231-05	イムノプレート マルチソープ ハイフランジ 1箱(60枚入) 467340	31,340	31,820	1130	1130								
3-5276-11	EZ-Accu Shot(TM) Select 1箱(1セット×6菌種入) 8172	88,000	98,000				32						
3-5277-01	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 16404(TM) Aspergillus brasiliensis 1箱(5キット入) 0392A	65,000	75,000				32						
3-5277-02	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 10876(TM) Bacillus cereus 1箱(5キット入) 0998A	65,000	75,000				32						
3-5277-03	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 8633(TM) Bacillus spizizenii 1箱(5キット入) 0496A	65,000	75,000				32						
3-5277-05	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 10231(TM) Candida albicans 1箱(5キット入) 0443A	65,000	75,000				32						
3-5277-06	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 11437(TM) Clostridium sporogenes 1箱(5キット入) 0497A	65,000	75,000				32						
3-5277-07	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 19404(TM) Clostridium sporogenes 1箱(5キット入) 0317A	65,000	75,000				32						
3-5277-08	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 13048(TM) Enterobacter aerogenes 1箱(5キット入) 0306A	65,000	75,000				32						
3-5277-09	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 29212(TM) Enterococcus faecalis 1箱(5キット入) 0366A	65,000	75,000				32						
3-5277-10	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 8739(TM) Escherichia coli 1箱(5キット入) 0483A	65,000	75,000				32						
3-5277-11	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 9341(TM) Kocuria rhizophila 1箱(5キット入) 0688A	65,000	75,000				32						
3-5277-12	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) S3103(TM) Lactosobacillus rhamnosus 1箱(5キット入) 01090A	65,000	75,000				32						
3-5277-14	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 9027(TM) Pseudomonas paracitraginea 1箱(5キット入) 0484A	65,000	75,000				32						
3-5277-15	標準菌株 EZ-Accu Shot(TM) 9763(TM) Saccharomyces cerevisiae 1箱(5キット入) 0699A	65,000	75,000				32						
3-5279-01	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) EOGガス減菌 Batropheus 10 ⁶ 100枚入 1-6100	23,000	29,000	2158	2158		65						
3-5279-05	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) 高圧蒸気滅菌 Gsteaerothermophilus 10 ⁵ 100枚入 3-5100	28,000	40,000	2158	2158		65						
3-5279-06	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) 高圧蒸気滅菌 Gsteaerothermophilus 10 ⁶ 100枚入 3-6100	49,000	80,000	2158	2158		65						
3-5279-11	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) 二酸化炭素 Batropheus 10 ⁶ 100枚入 ACD/6	180,000	220,000	2158	2158		65						
3-5279-33	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) EOGガス滅菌/乾熱滅菌 Batropheus 10 ⁶ 100枚入 AZX10/6G	198,000	220,000	2158	2158		65						
3-5279-44	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) EOGガス滅菌/乾熱滅菌 Batropheus 10 ⁶ 100枚入 AZX10/6	99,000	120,000	2158	2158		65						
3-5279-46	バイオロジカルインジケータ (Mesa Labs) 高圧蒸気滅菌 Gsteaerothermophilus 10 ⁶ 100枚入 5ZX10/6	140,000	160,000	2158	2158		65						
3-5316-21	ウッドストック (木製薬品庫) W-4Hn (本体)	219,000	198,000	881	881								
3-5318-02	排気機能付薬品庫 DMC-180N	266,000	286,000	884	884								
3-5318-11	排気機能付薬品庫用ファンユニット	58,000	64,500	884	884								
3-5318-12	排気機能付薬品庫用ダクトジョイント	12,000	12,800	884	884								
3-5332-31	コンバクトドラフト700P CD7P-W-L	888,000	954,000	901	901								
3-5332-32	コンバクトドラフト700P CD7P-WX-L	868,000	933,000	901	901								
3-5333-31	コンバクトドラフト700S CD7S-W-L	661,000	719,000	904	904								
3-5333-32	コンバクトドラフト700S CD7S-WX-L	607,000	655,000	904	904								
3-5338-33	クリーンベンチ CT-900AD-D-L	318,000	343,000	922	922								
3-5338-34	クリーンベンチ CT-1200AD-L	251,000	276,000	922	922								
3-5338-35	クリーンベンチ CT-1200AD-D-L	514,000	535,000	922	922								
3-5338-38	クリーンベンチ CT-900ADC-D-L	338,000	363,000	922	922								
3-5338-39	クリーンベンチ CT-1200ADC-L	271,000	296,000	922	922								
3-5338-40	クリーンベンチ CT-1200ADC-D-L	534,000	555,000	922	922								
3-5347-22	耐震薬品庫 (スチール製) 450×700×1800mm SP-1845	190,000	180,000	872	872								
3-5383-11	ハイスードカメラ 9501	430,000	380,000	785	785								
3-5409-02	サンプリングバッグ 書き込み面無し 450mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	46,000	41,400	2044	2044		35						
3-5409-04	サンプリングバッグ 書き込み面無し 800mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	40,000	39,000	2044	2044		35						
3-5410-01	サンプリングバッグ 書き込み面あり 130mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	43,000	38,700	2044	2044		35						
3-5410-02	サンプリングバッグ 書き込み面あり 450mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	45,000	40,500	2044	2044		35						
3-5410-04	サンプリングバッグ 書き込み面あり 800mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	54,000	48,600	2044	2044		35						
3-5410-05	サンプリングバッグ 書き込み面あり 1500mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	71,000	63,900	2044	2044		35						
3-5410-06	サンプリングバッグ 書き込み面あり 1650mL PE製 1箱(500枚×2袋入)	71,000	63,900	2044	2044		35						
3-5451-01	スボットブラシ ブルー 4139SEC14	1,300	1,500				145						
3-5451-02	スボットブラシ レッド 4139SEC05	1,300	1,500				145						
3-5451-03	スボットブラシ イエロー 4139SEC04	1,300	1,500				145						
3-5451-04	スボットブラシ グリーン 4139SEC09	1,300	1,500				145						
3-5451-05	スボットブラシ ホワイト 4139SEC02	1,300	1,500				145						
3-5453-11	ボトルブラシ ブルー 4000EC14	3,500	4,100				151						
3-5453-12	ボトルブラシ レッド 4000EC05	3,500	4,100				151						
3-5453-13	ボトルブラシ イエロー 4000EC04	3,500	4,100				151						
3-5453-14	ボトルブラシ グリーン 4000EC09	3,500	4,100				151						
3-5471-01	スクレイパー (シリコン) MPフーズ (R) H型刃 97×200mm 黄 MP-SS-YE	7,830	6,500				128						
3-5493-01	防毒マスク 塗装作業用 1200/331UJ-55	2,350	2,470	2208	2208								
3-5493-02	防毒マスク 有機溶剤作業用 1200/330UJ-55	2,200	2,310	2208	2208								
3-5519-01	エアーフレックス AXEL 163mm BP-AF5	40,400	42,900							61			
3-5520-01	マイクログライNDER AXEL 155×16mm 60000min ⁻¹ AX-101	40,200	42,700							61			
3-5521-01	強力型作業用エアーグラインダー AXEL 140×40mm 22000min ⁻¹ PWG-2590	19,500	20,700							61			
3-5522-01	ミニエアーグラインダー DOTCO (R) 146×17mm 60000min ⁻¹ 10R	149,000	158,000							61			
3-5525-02	導電塗料スプレー (polycalminシリーズ) 銀銅 (一般ガラスチック用) PCS-107AgCu	5,160	6,120	2565	2565				149				
3-5525-08	導電塗料スプレー PCS-1950Ag	7,140	8,900	2565	2565				149				
3-5539-32	三眼生物顕微鏡 Panthera E2	263,000	180,000	767	767								
3-5539-33	三眼生物顕微鏡 Panthera C2	381,000	230,000	767	767								
3-5539-41	【島津理化】三眼生物顕微鏡 / ビンテラ カメラ付 Panthera E2-HZ	348,000	264,000	-	-								
3-5539-44	【島津理化】三眼生物顕微鏡 / ビンテラ カメラ付 Panthera C2-HZ	466,000	314,000	-	-								
3-5566-01	マーキングテープ ブラック 0384000	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-02	マーキングテープ レッド 0384010	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-03	マーキングテープ ライトブルー 0384020	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-04	マーキングテープ イエロー 0384030	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-05	マーキングテープ ライトグリーン 0384040	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-06	マーキングテープ パープル 0384050	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-07	マーキングテープ ホワイト 0384060	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-10	マーキングテープ ダークグリーン 0384090	3,600	3,800	1996	1996								
3-5566-11	マーキングテープ グレー 0384100	3,600	3,800	1996	1996								
3-5568-11	スターラー 用(水中・高温低温対応)コントロールー・ダイヤル式 10W 1005200	94,200	99,000	229	229								
3-5568-12	スターラー 用(水中・高温低温対応)コントロールー・デジタル式 20W 1005210	189,000	199,000	229	229								
3-5568-13	スターラー 用(水中・高温低温対応)コントロールー・デジタル式 40W 1005220	262,000	276,000	229	229								
3-5568-21	スターラー 1005150	102,000	108,000	229	229								
3-5568-24	スターラー 1005180	503,000	529,000	229	229								
3-5568-25	スターラー 1005190	592,000	622,000	229	229								
3-5568-26	スターラー 1005195	819,000	860,000	229	229								
3-5568-32	スターラー 1005160	104,000	110,000	229	229								
3-5568-33	スターラー 1005170	131,000	138,000	229	229								
3-5569-01	カバーガラスラック ウォッシュアップドライ WSDR-1000	8,400	8,800	1453	1453								
3-5570-01	インテリミキサー 本体 RM-2M	150,000	158,000	266	266								
3-5570-11	インテリミキサー 用 ロッキングブラケットフォーム 1011973	18,900	19,900	266	266								
3-5570-12	インテリミキサー 用 プロテクトラック 1011972	16,100	17,000	266	266								
3-5570-13	インテリミキサー 用 30mm径テストチューブラック 1011966	13,700	14,400	266	266								
3-5570-15	インテリミキサー 用 13mm径テストチューブラック 1011968	11,600	12,200	266	266								
3-5570-16	インテリミキサー 用 11mm径テストチューブラック 1011969	11,600	12,200	266	266								
3-5570-17	インテリミキサー 用 9mm径テストチューブラック 1011970	11,600	12,200	266	266								
3-5570-18	インテリミキサー 用 ミックスラック 1011971	15,600	16,400	266	266								
3-5570-24	インテリミキサー 用 16mm径テストチューブラック	14,300	15,100	266	266								
3-5650-11	前面グローブボックス DGB-1000-L	438,000	473,000	931	931								
3-5665-01	トレーラック ストップバー付 273×370×243mm R3	14,800	15,600	1011	1011								
3-5665-02	トレーラック ストップバー付 273×370×393mm R5	17,700	18,600	1011	1011								
3-5667-01	ニューラポベンチ 耐荷重仕様 900×600×800mm ALH	45,900	49,200	1030	1030								
3-5667-02	ニューラポベンチ 耐荷重仕様 900×450×800mm BLH	41,800	44,800	1030	1030								
3-5667-03	ニューラポベンチ (組立済) 耐荷重仕様 ALH	51,800	55,000	1030	1030								
3-5667-04	ニューラポベンチ (組立済) 耐荷重仕様 BLH	47,700	50,600	1030	1030								
3-5668-01	ニューラポベンチ 耐荷重仕様 AH	42,800	46,000	1030	1030								
3-5668-02	ニューラポベンチ 耐荷重仕様 BH	42,200											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
3-6030-01	低湿防水手袋 S CRYOKIT-400 8	21,900	23,700	2268	2268								
3-6030-02	低湿防水手袋 M CRYOKIT-400 9	21,900	23,700	2268	2268								
3-6030-03	低湿防水手袋 L CRYOKIT-400 10	21,900	23,700	2268	2268								
3-6030-04	低湿防水手袋 S CRYOKIT300-NM8	20,100	21,800	2268	2268								
3-6030-05	低湿防水手袋 M CRYOKIT300-NM9	20,100	21,800	2268	2268								
3-6030-06	低湿防水手袋 L CRYOKIT300NM10	20,100	21,800	2268	2268								
3-6031-02	低湿防水手袋 M CRYOKIT-550 9	44,400	48,100	2268	2268								
3-6031-03	低湿防水手袋 L CRYOKIT-550 10	44,400	48,100	2268	2268								
3-6035-02	低湿防水手袋 M CRYOLITE 9	17,800	19,300	2268	2268								
3-6035-03	低湿防水手袋 L CRYOLITE 10	17,100	18,500	2268	2268								
3-6043-01	直結式小型防毒マスク 全面形 GM166(M)	29,600	30,200	2214	2214								
3-6044-01	使い捨て式防じんマスク ニツ折リ/10個1袋/DS2 DD02-S2-2K	1,540	1,980	2201	2201								
3-6044-02	使い捨て式防じんマスク ニツ折リ/摩気弁付き/10個1袋/DS2 DD02V-S2-2K	3,930	4,010	2201	2201								
3-6101-12	前薬品性真空ポンプ 1.1kPa Chemker410	221,400	199,900	401	401								
3-6102-01	オイルフリーエアポンプ Roker430	75,100	77,000	392	392								
3-6125-01	工業用内視鏡 F300-6.0mmIm articulation Hyperion probe	199,000	176,000	796	796								
3-6127-01	極厚三角皿ロフラスコ 100mL 212272402	1,500	2,000	1671	1671								
3-6128-08	極厚三角フラスコ 500mL 212177308	29,700	32,000	1671	1671								
3-6135-01	手動式白血球分類計数器 表示部 2個 DBC-2	12,700	11,000	1456	1456								
3-6137-01	キムワイプ S-200・γ線減衰済 120×215mm 1箱(200枚入)	700	770	2023	2023								
3-6157-01	シリコーンヘラ 赤 クリーンヘラ 小	2,390	2,630	1841	1841								
3-6157-02	シリコーンヘラ 青 クリーンヘラ 小	2,390	2,630	1841	1841								
3-6157-03	シリコーンヘラ 緑 クリーンヘラ 小	2,390	2,630	1841	1841								
3-6159-21	低溶出広口スクリーンキャパパイル 透明ﾊﾞｲｱﾙｽﾘｯﾌﾟ無セﾌﾞﾀﾑ付き青ｷｯﾌﾟ 100個入 6904-74498	6,260	6,690	1613	1613								
3-6234-01	ハイフローロータリーポンプ XBRP992B	36,800	35,000	376	376								
3-6236-01	手動式ベールポンプ XB316T	22,000	23,000	376	376					103			
3-6237-01	ハンドロータリーポンプ ホース付 XBRP219H	98,000	103,000	377	377								
3-6237-02	ハンドロータリーポンプ ホース、バルブ付 XBRP219HV	128,000	134,000	377	377								
3-6239-01	ハンドロータリーポンプ XBRP90P	21,300	22,400							103			
3-6240-11	振動計 156×73×35mm ST-140	110,700	98,000	727	727					69			
3-6242-01	熱線式風速計 TM-4001	54,000	56,600	647	647					69			
3-6243-11	表面温度測定用センサー HP-403A-M12	11,300	11,900	511	511								
3-6243-12	表面温度測定用センサー HP-402A-M12	9,200	9,600	511	511								
3-628-01	折りたたみ卓上クリーンフード OTCF900	163,000	167,000	2382	2382								
3-628-02	折りたたみ卓上クリーンフード OTCF1200	174,000	178,000	2382	2382								
3-628-03	折りたたみ卓上クリーンフード OTCF1500	189,000	193,000	2382	2382								
3-630-01	ポリサイフォンホルダー(マグネットタイプ) PS-1	2,700	2,800	379	379								
3-6353-01	偏光顕微鏡 双眼 PL-209	347,000	310,000	768	768								
3-6353-02	偏光顕微鏡 三眼 PL-213	358,000	320,000	768	768								
3-6358-03	マイクロウェーブ合成装置用バイアル瓶 丸型 10～20mL 1箱(50個入) 89079-402	102,000	106,000	1617	1617								
3-636-01	電動昇降作業台 EWD1275	183,000	192,000	-	-			164					
3-636-02	電動昇降作業台 EWD1290	184,000	194,000	-	-			164					
3-636-03	電動昇降作業台 EWD1575	193,000	203,000	-	-			164					
3-636-04	電動昇降作業台 EWD1590	194,000	204,000	-	-			164					
3-636-05	電動昇降作業台 EWD1875	195,000	204,000	-	-			164					
3-636-06	電動昇降作業台 EWD1890	196,000	206,000	-	-			164					
3-6362-02	減菌サンプリングスcoop 金属探知反応タイプ 125mL 1箱(100個入) H36904-0006	65,000	67,700	1844	1844								
3-638-01	クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ブラック CR-83B	27,500	28,900	2398	2398			361	127				
3-638-02	クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング有り ブラック CR-84B	30,500	32,000	2398	2398			361	127				
3-638-03	クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング無し ホワイト CR-83W	27,500	28,900	2398	2398			361	127				
3-638-04	クリーンルーム用帯電防止チェア(クラス100対応) リング有り ホワイト CR-84W	30,500	32,000	2398	2398			361	127				
3-6382-11	クリーンルームゴーグル(減菌処理可) 611010000	7,000	6,300	2227	2227					74			
3-6389-03	ESDハンドラップ 180mL TSD18	5,400	5,900	1577	1577								
3-6389-04	ESDハンドラップ 180mL 液飛び防止タイプ TSD18AS	5,400	5,900	1577	1577								
3-6394-02	デンシケータ―用中箱 φ143×12mm 140	3,400	3,600	976	976								
3-6394-03	デンシケータ―用中箱 φ192×12mm 190	6,800	7,200	976	976								
3-6394-04	デンシケータ―用中箱 φ238×12mm 235	9,600	9,600	976	976								
3-6394-05	デンシケータ―用中箱 φ285×12mm 280	10,600	11,300	976	976								
3-6470-11	TOCサンプリングキット TX3342	103,000	106,500	2494	2494				158				
3-6470-12	TOCサンプリングキット TX3350	88,000	90,600	2494	2494				158				
3-6470-13	TOCサンプリングキット TX3340	26,700	27,500	2494	2494				158				
3-6471-01	クリーンルームクリップボード 230×330mm TX5835	5,500	5,700	2520	2520								
3-6479-11	吸引ろ過ポンプ用 吸引ボトル フィルターファンネルセット LF30	28,000	28,800	1257	1257								
3-6488-01	TX740B クリーンフォームスティック1袋(100本×5袋入)	23,200	24,000	2493	2493								
3-6488-02	TX751B クリーンフォームスティック1袋(100本×5袋入)	20,300	20,900	2493	2493								
3-6488-03	TX752B クリーンフォームスティック1袋(100本×5袋入)	22,900	23,600	2493	2493								
3-6488-04	TX757B クリーンフォームスティック1袋(100本×5袋入)	22,350	23,100	2493	2493								
3-6489-01	TX759B サンプリングスワブ 1袋(100本×5袋入)	15,800	16,300	2493	2493								
3-6489-02	TX762 サンプリングスワブ 1袋(100本入)	7,450	7,680	2493	2493								
3-6504-04	ビオラモサクラチップ(バルクパック) 200μL ナチュラル 1袋(1000本入) V-200BN	1,200	1,320	1174	1174	300							
3-6504-05	ビオラモサクラチップ(バルクパック) 1000μL ナチュラル 1袋(1000本入) V-1000BN	1,680	1,850	1174	1174	300							
3-6504-11	ビオラモサクラチップ(バルクパック) 10μL ナチュラル 1袋(1000本入) V-10BH	1,200	1,320	1174	1174	300							
3-6504-12	ビオラモサクラチップ(バルクパック) 200μL イエロー 1袋(1000本入) V-200BH	1,200	1,320	1174	1174	300							
3-6504-13	ビオラモサクラチップ(バルクパック) 1000μL ブルー 1袋(1000本入) V-1000BH	1,680	1,850	1174	1174	300							
3-6509-11	ビオラモサクラチップ(フィルター付スベアプレート) 10μL 1箱(96本×10プレート入) V-10FSH	6,100	6,700	1175	1175	301	43						
3-6509-12	ビオラモサクラチップ(フィルター付スベアプレート) 200μL 1箱(96本×10プレート入) V-200FSH	6,100	6,700	1175	1175	301	43						
3-6509-13	ビオラモサクラチップ(フィルター付スベアプレート) 1000μL 1箱(96本×10プレート入) V-1000FSH	6,700	7,400	1175	1175	301	43						
3-6544-01	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) 600×PCRM-01	425,000	444,000	929	929								
3-6544-02	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) 800×PCRM-01	526,000	553,000	929	929								
3-6544-03	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) 1000×PCRM-01	686,000	726,000	929	929								
3-6544-04	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) コンセント付き 600PCRM-01PC	456,000	478,000	929	929								
3-6544-05	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) コンセント付き 800PCRM-01PC	557,000	586,000	929	929								
3-6544-06	エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) コンセント付き 1000PCRM-01PC	716,000	758,000	929	929								
3-6551-01	導電ﾊﾞｰﾂﾎｯｸｽ 130×125×65 CPB-1	710	790	2555	2555								
3-6569-01	マグネチックフィルターファンネル 300mL XB300	26,800	27,700	1253	1253								
3-6569-02	マグネチックフィルターファンネル 500mL XB500	30,300	31,200	1253	1253								
3-6570-01	マグネチックフィルターファンネル 300mL シリコハバッキン付 XB300A	26,800	27,800	1253	1253								
3-6570-02	マグネチックフィルターファンネル 500mL シリコハバッキン付 XB500A	30,300	31,200	1253	1253								
3-6574-01-22	チューブローテーター 出荷前点検検査書付き ATR280	73,700	81,700	273	273								
3-6589-31	液体吸収マット(水・油・溶剤用)減菌済 1袋(10枚入) GAM75	2,600	2,860	2347	2347								
3-6589-32	液体吸収マット(油用)減菌済 1袋(10枚入) OAM75	2,200	2,420	2347	2347								
3-6589-33	液体吸収マット(水・油・溶剤・酸・アルカリ用)減菌済 1袋(10枚入) CAM75	3,200	3,520	2347	2347								
3-6625-11	ビオラモサクラチップ(フィルター付) 10μL 1ケース(96本×10ラック入) V-10FH	7,900	8,500	1175	1175	301	43						
3-6625-12	ビオラモサクラチップ(フィルター付) 200μL 1ケース(96本×10ラック入) V-200FH	7,900	8,600	1175	1175	301	43						
3-6625-13	ビオラモサクラチップ(フィルター付) 1000μL 1ケース(96本×10ラック入) V-1000FH	8,400	9,200	1175	1175	301	43						
3-6626-32	OPPテープ(クリーンルーム用)48mm×80m 1巻入 減菌済 PTC-48	950	1,050	2511	2511								
3-6629-04	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 10μL ナチュラル(減菌済)1ケース(96本×10ラック入) V-10RE	5,400	5,800	1175	1175	300	43						
3-6629-05	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 200μL イエロー(減菌済)1ケース(96本×10ラック入) V-200RE	5,400	6,000	1175	1175	300	43						
3-6629-06	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 1000μL ブルー(減菌済)1ケース(96本×10ラック入) V-1000RE	6,000	6,600	1175	1175	300	43						
3-6629-07	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 200μL ナチュラル 1ケース(96本×10ラック入) V-200RN	4,400	4,900	1175	1175	300	43						
3-6629-08	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 1000μL ナチュラル 1ケース(96本×10ラック入) V-1000RN	5,000	5,500	1175	1175	300	43						
3-6629-09	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 200μL ナチュラル(減菌済)1ケース(96本×10ラック入) V-200RNE	5,400	6,000	1175	1175	300	43						
3-6629-10	ビオラモサクラチップ(ラックパック) 1000μL ナチュラル(減菌済)1ケース(96本×10ラック入) V-1000RNE												

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズビエ 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ タログ 頁
3-6656-01		植物育成インキュベーター (i-CUBE) 固定色(バーブル) FCI-280GEC	195,000	215,000	1412	1412								
3-6656-02		植物育成インキュベーター (i-CUBE) プログラム調色 FCI-280GHS	372,000	398,000	1412	1412								
3-6657-01		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ4×10mm 10個入 C 4×10	1,600	1,770	251	251								
3-6657-02		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ5×15mm 10個入 C 5×15	1,600	1,770	251	251								
3-6657-03		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ7×20mm 10個入 C 7×20	1,950	2,150	251	251								
3-6657-04		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ8×25mm 10個入 C 8×25	2,600	2,870	251	251								
3-6657-05		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ8×30mm 10個入 C 8×30	2,600	2,870	251	251								
3-6657-06		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ8×35mm 10個入 C 8×35	2,900	3,200	251	251								
3-6657-07		レギュラー挽拌子 (レギュ) φ8×40mm 10個入 C 8×40	2,900	3,200	251	251								
3-6657-11		レギュラー挽拌子 (レギュ) 7種セット(-01～07 各1個)	1,450	1,590	251	251								
3-6658-01		フットボール挽拌子 (レギュ) φ6×15mm A 6×15	460	510	252	252								
3-6658-02		フットボール挽拌子 (レギュ) φ10×25mm A 10×25	460	510	252	252								
3-6658-03		フットボール挽拌子 (レギュ) φ15×35mm A 15×35	800	880	252	252								
3-6658-04		フットボール挽拌子 (レギュ) φ20×45mm A 20×45	1,150	1,260	252	252								
3-6658-11		フットボール挽拌子 (レギュ) 4種セット(-01～04 各1個)	2,300	2,510	252	252								
3-6660-01		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×15mm	290	320	251	251								
3-6660-02		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×20mm	350	390	251	251								
3-6660-03		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×25mm	360	400	251	251								
3-6660-04		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×30mm	380	420	251	251								
3-6660-05		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×40mm	460	510	251	251								
3-6660-06		オクタゴン挽拌子 (レギュ) φ8×50mm	570	630	251	251								
3-6660-21		オクタゴン挽拌子 6種セット(-01～06各1個)	2,000	2,200	251	251								
3-6678-01		水分計 測定範囲2～70% AR971	10,300	4,900										
3-6681-11		【洗浄・AC減菌】ステンレスピンセット 33SA	1,190	1,310	1830	1830					70			
3-6681-12		【洗浄・AC減菌】ステンレスピンセット 35SA	1,170	1,290	1830	1830								
3-6681-13		【洗浄・AC減菌】ステンレスピンセット 60SA	1,130	1,250	1830	1830								
3-6692-14		EGプランレンス生物顕微鏡 位相差観察キット PCK38	193,000	169,000	754	754								
3-6711-03		石炭ピーカー 200mL SJB-E-200	10,500	11,500	1718	1718								
3-6711-04		石炭ピーカー 300mL SJB-E-300	12,900	14,000	1718	1718								
3-6711-05		石炭ピーカー 500mL SJB-E-500	17,500	19,000	1718	1718								
3-6711-06		石炭ピーカー 1000mL SJB-E-1000	44,500	48,000	1718	1718								
3-6711-07		石炭ピーカー 2000mL SJB-E-2000	65,400	69,000	1718	1718								
3-6757-03		VOLTEGAパワースターラー (フェノール樹脂)デジタルタイプ 300×300mm VPS-300BD	118,000	113,000	232	232								
3-6771-01		ボレベ固定器(壁固定型)	7,080	7,470	2360	2360								
3-6773-02		リークテスト用ポンプセット(VRT用) VRT-PS	101,000	103,000	740	740								
3-6786-01		折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550(700)mm SC700	110,000	112,000	907	907								
3-6786-02		折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット2台付き 1000×500×550(700)mm SC1000	194,000	197,000	907	907								
3-6788-01		折りたたみ簡易クリーンブース(前面パネル板) ファンユニット1台付き CB700	72,700	73,700	2380	2380								
3-6788-02		折りたたみ簡易クリーンブース(前面パネル板) ファンユニット2台付き CB1000	132,000	135,000	2380	2380								
3-6789-01		折りたたみ粉体計量ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550(700)mm DC700	107,000	109,000	914	914								
3-6789-02		折りたたみ粉体計量ドラフト ファンユニット2台付き 1000×500×550(700)mm DC1000	186,000	189,000	914	914								
3-6805-01		フレキシブルニードル 300mm FN-30	16,000	19,200	1226	1226								
3-6807-11		ビュアスペースmini 交換用HEPAフィルター PSM-MH	10,900	11,500	2407	2407								
3-6808-01		卓上クリーンストッカー(アクリルタイプ) 300×344×621 CS-LH	56,600	58,000	2417	2417								
3-6815-01-22		CO2インキュベーター 自然対流(ファン無し) 出荷前点検検査書付き E-22	502,000	520,000	63	63								
3-6853-01		クリーンルームモップ(ClipperMop) 180×100×750～1300mm TX7102	46,500	47,900	2506	2506								
3-6853-02		クリーンルームモップ(ClipperMop) 280×100×750～1300mm TX7103	52,400	54,000	2506	2506								
3-6853-11		クリーンルームモップ(ClipperMop) TX7102用交換/バッドセット TX7111A	58,500	60,300	2506	2506								
3-6853-12		クリーンルームモップ(ClipperMop) TX7103用交換/バッドセット TX7111B	82,000	84,500	2506	2506								
3-6853-13		クリーンルームモップ(ClipperMop) 交換用固定クリップ・ネジセット TX7102C	39,600	40,800	2506	2506								
3-6865-01		ハンドル付き広口角瓶(キャップ別売) 2300mL 200008391	1,970	2,100	1530	1530								
3-6865-02		ハンドル付き広口角瓶(キャップ付き) 4400mL 200009831	2,500	2,700	1530	1530								
3-6867-01		薬品識別安全洗浄瓶 2000770025	1,200	1,300	1574	1574								
3-6867-02		薬品識別安全洗浄瓶 2000770021	1,200	1,300	1574	1574								
3-6867-03		薬品識別安全洗浄瓶 2000770022	1,240	1,300	1574	1574								
3-6867-04		薬品識別安全洗浄瓶 2000770023	1,200	1,300	1574	1574								
3-6867-05		薬品識別安全洗浄瓶 2000770024	1,200	1,300	1574	1574								
3-6910-01		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～10φmm レッド 8619-0102	700	760	1912	1912								
3-6910-02		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～10φmm エロロ 8619-0104	700	760	1912	1912								
3-6910-03		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～10φmm ブルー 8619-0105	700	760	1912	1912								
3-6911-01		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～15φmm レッド 8619-0152	1,200	1,300	1912	1912								
3-6911-02		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～15φmm エロロ 8619-0154	1,200	1,300	1912	1912								
3-6911-03		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～15φmm ブルー 8619-0155	1,270	1,400	1912	1912								
3-6911-04		カラフルチューブクランプ ストップフィット 0.5～15φmm グリーン 8619-0156	1,200	1,300	1912	1912								
3-6912-02		カラフルチューブクランプ ストップフィット 1.0～20φmm エロロ 8619-0204	1,400	1,500	1912	1912								
3-6912-03		カラフルチューブクランプ ストップフィット 1.0～20φmm ブルー 8619-0205	1,400	1,500	1912	1912								
3-6912-04		カラフルチューブクランプ ストップフィット 1.0～20φmm グリーン 8619-0206	1,400	1,500	1912	1912								
3-6920-04		ESDシールドバッグ(4層タイプ) 130×200×0.076 1箱(100枚入) 29SST1058	5,290	5,550	2552	2552								
3-6920-05		ESDシールドバッグ(4層タイプ) 150×200×0.076 1箱(100枚入) 29SST1068	5,590	5,870	2552	2552								
3-6921-04		ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 130×200×0.076 1箱(100枚入) 29SST058	10,300	10,900	2552	2552								
3-6921-08		ESDシールドバッグ(4層タイプ) ジッパー付き 200×300×0.076 1箱(100枚入) 29SST812	17,900	21,400	2552	2552								
3-6922-03		ESDシールドバッグ シールドバッグ 130×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST058	5,670	5,900	2552	2552								
3-6922-04		ESDシールドバッグ シールドバッグ 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST068	6,200	6,450	2552	2552								
3-6922-05		ESDシールドバッグ シールドバッグ 200×250×0.076 1箱(100枚入) 758ST008	9,600	9,980	2552	2552								
3-6922-06		ESDシールドバッグ シールドバッグ 250×300×0.076 1箱(100枚入) 758ST1012	13,800	14,700	2552	2552								
3-6922-07		ESDシールドバッグ シールドバッグ 300×400×0.076 1箱(100枚入) 758ST216	20,700	17,000	2552	2552								
3-6922-10		ESDシールドバッグ シールドバッグ 450×600×0.076 1箱(100枚入) 758ST1824	40,600	43,100	2552	2552								
3-6924-04		ESDシールドバッグ シールドバッグ 接着シール付き 150×200×0.076 1箱(100枚入) 758ST0112	7,100	7,530	2552	2552								
3-6930-02		ABSアナログストップウォッチ15分計 1周30秒 最小:1/10秒 121.0417-00	27,600	26,800	2052	2052								
3-6930-20		ABSアナログストップウォッチ15分計 1周30秒 最小:1/10秒 校正証明書付 121.0417-00	34,600	33,800	2052	2052								
3-6930-04		ABSアナログストップウォッチ30分計 1周60秒 最小:1/5秒、1/100分 121.0317-00	27,600	26,800	2052	2052								
3-6930-04-20		ABSアナログストップウォッチ30分計 1周60秒 最小:1/5秒、1/100分 校正証明書付 121.0317-00	34,600	33,800	2052	2052								
3-6985-11		細口角瓶 (UN規格/リキッド) 専用キャップ(黒 φ45mm) 2000084162	460	500	1522	1522								
3-6985-12		細口角瓶 (UN規格/リキッド) 専用キャップ(赤 φ45mm) 2000084182	630	700	1522	1522								
3-6986-04		細口角瓶 (UN規格/リキッド) 遮光 2500mL(取手付き) 2000085681	1,840	2,000	1522	1522								
3-6986-11		細口丸瓶遮光 500A 2000770096	540	600	1522	1522								
3-6987-01		TX8659 ワイバー(Vectro(R)Alpha(R)) 1袋(75枚×2袋入)	22,000	22,700	2483	2483								
3-6990-01		マイクロワイバー Textra 300×300mm 1袋(50枚/袋×2袋入) TX2452	27,500	28,400	2484	2484								
3-6990-02		マイクロワイバー Textra 310×310mm 1袋(50枚/袋×2袋入) TX2424	17,300	17,900	2484	2484								
3-6990-03		マイクロワイバー Textra 310×310mm 1箱(10枚/袋×5袋)×5袋入 TX3220	133,000	137,500	2484	2484								
3-6990-04		TX3225 滅菌テクトラ10 Sterile TexTra10 300×300mm 1箱(100枚×5袋入)	134,900	139,000	2484	2484								
3-6990-05		TX3224 滅菌テクトラ10 Sterile TexTra10 230×230mm 1箱(100枚×5袋入)	127,500	131,500	2484	2484								
3-6990-14		滅菌テクトラ10 Sterile TexTra10 310×310mm 100枚入 TX3225	25,300	26,100	2484	2484								
3-6996-01		TX2069 シールエッジワイバー ThermoSeal(TM) 230×230mm 1袋(75枚×2袋入)	8,500	8,750	2484	2484								
3-6996-02		TX2064 シールエッジワイバー ThermoSeal(TM) 100×100mm 1袋(150枚×2袋入)	6,450	6,650	2484	2484								
3-6996-03		サマール TX2074	21,000	21,600	2484	2484								
3-6997-01		TX1029 カンタムワイバー(Vectra(R) Quantum(R)) 230×230mm 1袋(50枚×2個入)	11,850	12,200	2483	2483								
3-6998-01		アルファワイバー 4×4インチ 1袋(150枚/袋×2袋) TX1004	14,700	15,200										

2026年4月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンゴアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サーフーズ 2024 頁	設研2024 頁	アズレシア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-7065-08	キャリブレックスディスペンサー Calibrex(TM) 530 FC 容量 1~10mL 530.01010FC	66,200	63,000	1199	1199								
3-7073-01	STX705PT サンプリングスワブ 1パック(50個×2パック入)	34,300	30,900	1369	1369								
3-7078-01	遠心用チューブ KARTELL®コニカル底/遠心可 10mL ポリメチルペンテンシ 1387	150	170	1781	1781								
3-7078-02	遠心用チューブ KARTELL®コニカル底/遠心可 15mL ポリメチルペンテンシ 1388	150	130	1781	1781								
3-7079-01	トルメジャーカップ 250mL 440941	710	770	1720	1720								
3-7079-02	トルメジャーカップ 500mL 441941	780	840	1720	1720								
3-7079-03	トルメジャーカップ 1000mL 442941	1,100	1,200	1720	1720								
3-7079-06	トルメジャーカップ 50mL 446941	330	360	1720	1720								
3-7079-07	トルメジャーカップ 100mL 447941	410	440	1720	1720								
3-7090-11	ノンフロン冷蔵ショーケース 109L CRU-060GSWSRX	196,000	216,000	175	175								
3-7090-12	ノンフロン冷蔵ショーケース 134L CRU-080GSWSRX	212,000	234,000	175	175								
3-7090-13	ノンフロン冷蔵ショーケース 205L CRU-080GLWSRX	271,000	299,000	175	175								
3-7091-11	ノンフロン冷蔵ショーケース 141L CRC-060GSWSRX	214,000	236,000	175	175								
3-7091-12	ノンフロン冷蔵ショーケース 173L CRC-080GSWSRX	252,000	278,000	175	175								
3-7091-13	ノンフロン冷蔵ショーケース 265L CRC-080GLWSRX	310,000	341,000	175	175								
3-7100-03	PP製時計皿 99φmm 455	420	450	1710	1710								
3-7104-03	メスフラスコ ClassA 20mL 216781203	1,800	1,900	1728	1728								
3-7104-04	メスフラスコ ClassA 25mL 216781409	1,840	2,000	1728	1728								
3-7104-05	メスフラスコ ClassA 50mL 216781709	1,800	1,900	1728	1728								
3-7104-06	メスフラスコ ClassA 100mL 栓12/21 216782405	2,000	2,200	1728	1728								
3-7104-07	メスフラスコ ClassA 100mL 栓14/23 216782508	2,100	2,300	1728	1728								
3-7104-08	メスフラスコ ClassA 200mL 216783204	2,400	2,600	1728	1728								
3-7104-09	メスフラスコ ClassA 250mL 216783607	3,100	3,300	1728	1728								
3-7104-10	メスフラスコ ClassA 500mL 216784406	3,600	3,900	1728	1728								
3-7104-11	メスフラスコ ClassA 1000mL 216785402	6,200	6,700	1728	1728								
3-7104-12	メスフラスコ ClassA 2000mL 216786304	8,800	9,500	1728	1728								
3-7104-13	メスフラスコ ClassA 5000mL 216787309	25,700	27,700	1728	1728								
3-7106-01	ラボベン edding 1.5~3mm 太 黒 4-3000001	550	590	1446	1446								
3-7106-02	ラボベン edding 1.5~3mm 太 赤 4-3000002	550	590	1446	1446								
3-7106-03	ラボベン edding 1.5~3mm 太 青 4-3000003	550	590	1446	1446								
3-7106-04	ラボベン edding 1.5~3mm 太 緑 4-3000004	550	590	1446	1446								
3-7112-06	メスシリンダー DURAN(R) 250mL 213963601	4,200	4,500	1734	1734								
3-7112-07	メスシリンダー DURAN(R) 500mL 213964409	6,900	7,400	1734	1734								
3-7112-08	メスシリンダー DURAN(R) 1000mL 213965405	10,800	11,700	1734	1734								
3-7114-01	結晶皿 20mL 213112401	1,900	2,000	1711	1711								
3-7114-03	結晶皿 60mL 213113406	2,050	2,200	1711	1711								
3-7114-04	結晶皿 100mL 213113809	2,150	2,300	1711	1711								
3-7114-05	結晶皿 150mL 213114102	2,250	2,400	1711	1711								
3-7114-07	結晶皿 500mL 213114908	3,600	3,900	1711	1711								
3-7114-08	結晶皿 900mL 213115407	5,100	5,500	1711	1711								
3-7114-09	結晶皿 2000mL 213115904	13,000	14,000	1711	1711								
3-7114-10	結晶皿 3500mL 213116309	21,100	22,800	1711	1711								
3-7116-01	吸引瓶 3L 211916802	30,200	32,600	1705	1705								
3-7116-02	吸引瓶 5L 211917301	42,900	46,300	1705	1705								
3-7119-05	ネジロ三角フラスコ 交換用PBTキャップ(赤・GL25) 292401305	710	760	1672	1672								
3-7119-17	ネジロ三角フラスコ メンブレンキャップ(青・GL25) 291181307	1,600	1,400	1672	1672								
3-7119-18	ネジロ三角フラスコ メンブレンキャップ(青・GL32) 291181907	1,740	1,900	1672	1672								
3-7120-01	ネジロ三角フラスコ(PBTキャップ(GL25)) 100mL 218032451	7,200	7,800	1672	1672								
3-7120-04	ネジロ三角フラスコ(PBTキャップ(GL32)) 1000mL 218035457	18,300	16,500	1672	1672								
3-7121-01	保護メガネ用安全保護用具保管ケース ブルー MIDI-1	7,100	7,700	2237	2237								
3-7121-02	保護メガネ用安全保護用具保管ケース クリア MIDI-2	8,300	9,000	2237	2237								
3-7121-15	保護服用安全保護用具保管ケース ブルー MIDI-15	7,000	7,300	2237	2237								
3-7122-04	ヘルメット用安全保護用具保管ケース ブルー MAXI-4	8,800	9,300	2237	2237								
3-7128-01	分子モデルシステム 入門セット Molydom MMS-001	6,300	6,800	2065	2065							361	
3-7128-02	分子モデルシステム Molydom 有機セットL MMS-003	12,300	13,300	2065	2065							361	
3-7128-03	分子モデルシステム Molydom 生化学セットL MMS-007	24,400	26,300	2065	2065							361	
3-7128-07	分子モデルシステム 環状有機セット Molydom MOS-900-4	11,700	12,600	2065	2065							361	
3-7128-09	分子モデルシステム Molydom グラフナイト原子×45種 MKO-101-45	6,800	7,300	2065	2065							361	
3-7128-11	分子モデルシステム 水×28ユニット Molydom MKO-123-26	7,100	7,700	2065	2065							361	
3-7128-13	分子モデルシステム Molydom 立体化学セットL MMS-050	15,300	16,500	2065	2065							361	
3-7129-24	広口角瓶 750 3H1/X2.5/S 2000071140	450	500	1528	1528								
3-7135-01	広口瓶 KAUTEX(R) 100mL 2000783856	360	390	1506	1506								
3-7135-02	広口瓶 KAUTEX(R) 250mL 2000783859	470	510	1506	1506								
3-7135-03	広口瓶 KAUTEX(R) 500mL 2000783852	640	690	1506	1506								
3-7135-04	広口瓶 KAUTEX(R) 1000mL 2000783855	870	1,100	1506	1506								
3-7149-10	植物育成装置用オプション インキュベーター用定植パネル	2,600	3,000	1412	1412								
3-7149-11	植物育成装置用オプション インキュベーター用栽培槽	4,600	5,500	1412	1412								
3-7149-12	植物育成装置用オプション スポンジ培地(36個入)	1,100	1,400	1412	1412								
3-7179-11	溶接棒(タングステン電極棒) トリウム入り Φ1.6mm X 150mm WT20	2,680	2,920	349	349								
3-7179-13	溶接棒(タングステン電極棒) トリウム入り Φ2.4mm X 150mm WT20	6,140	6,340	349	349								
3-7179-14	溶接棒(タングステン電極棒) トリウム入り Φ3.2mm X 150mm WT20	8,190	10,840	349	349								
3-7198-01	ペールコック(低粘度油・洗剤・水缶用) BVA-40I	60,200	63,600							104			
3-7198-02	ペールコック(低粘度油・洗剤・ペール缶用) BVA-40P	60,200	63,600							104			
3-7201-01	200Lクロードラム缶用エアブレッシャーポンプ(オイル用) APD-20	128,200	121,600							103			
3-7218-01	集塵機(集塵容量 乾燥15/液体12L) AVC1150	24,200	28,300							31			
3-7218-02	集塵機(集塵容量 乾燥21/液体18L) AVC1250	30,600	34,900							31			
3-7315-04	吸収缶(2個入) 有機がし用(S19の過材付) 防霉マシク面体 防塵マシク兼用 6001/5911-S1	2,690	2,830	-	-								
3-7315-05	吸収缶(2個入) 有機・ハロゲン・亜硫酸・酸性がし用(S19の過材付) 防霉マシク面体 防塵マシク兼用 6002/5911-S11	4,530	4,750	-	-								
3-7315-06	吸収缶(2個入) アンモニアがし用 防霉マシク面体 防塵マシク兼用 6004 OHSP	3,540	3,710	-	-								
3-7315-07	吸収缶(2個入) 有機がし用(S19の過材付) 防霉マシク面体 防塵マシク兼用 6092J-L3	5,600	5,880	-	-								
3-7315-09	吸収缶(2個入) 臭化がし用・30化がし用 防霉マシク面体 防塵マシク兼用 60928J-L3	8,570	8,980	-	-								
3-7346-01	エアバキュームクリーナー 掃除機セット(20Lペール缶、キャリ、T型ノズル付) APPQ0550-SET	128,200	128,400	-	-								
3-7575-03	ヘルマ石炭スチル 100-5-40	29,900	32,300	1329	1329								
3-7673-01	コンパック セーフティキャビネット(JUSTRITE(R) 耐火キャビネット) J891200	185,200	202,000					202					
3-7673-02	コンパック セーフティキャビネット(JUSTRITE(R) 耐火キャビネット) J891500	216,900	234,000					202					
3-7673-11	コンパック セーフティキャビネット用棚板1枚 356 x 498 mm J29936	19,000	21,000					202					
3-7676-01	セルフクロードラムカバー Φ710×711 mm J26750	59,200	68,800					204					
3-7678-01	ビグ(R)ポリモジュラーズビルデック 660×660×146 mm PAK524	92,700	94,600	2349	2349			203					
3-7678-02	ビグ(R)ポリモジュラーズビルデック 660×1320×146 mm PAK529	131,000	133,700	2349	2349			203					
3-7678-03	ビグ(R)ポリモジュラーズビルデック 1320×1320×146 mm PAK531	166,000	169,400	2349	2349			203					
3-7678-11	ビグ(R)ポリモジュラーズビルデック用 ランブ 735×965×149 mm PAK538	174,000	177,500	2349	2349			203					
3-774-01	滑り止めテープ 100mm×15m 赤	6,200	6,500							24			
3-774-02	滑り止めテープ 100mm×15m グレー	6,200	6,500							24			
3-774-03	滑り止めテープ 100mm×15m 黒	6,200	6,500							24			
3-785-01	揺動装置 RD-10	215,000	245,000	2091	2091								
3-7886-01	ラボドラフト(スクラバー付き) 湿式 1350×750×1900mm AZ9-FEW-SC	1,580,000	1,670,000	-	-			269					
3-7967-01	ゴムシート(ロール状) 幅100mm 厚み1mm GR1-100I	5,800	6,600	1972	1972								
3-7967-02	ゴムシート(ロール状) 幅100mm 厚み2mm GR2-100I	3,450	3,950	1972	1972								
3-7967-03	ゴムシート(ロール状) 幅100mm 厚み3mm GR3-100I	4,050	4,650	1972	1972								
3-7967-04	ゴムシート(ロール状) 幅300mm 厚み1mm GR1-300I	17,300	19,800	1972	1972								
3-7967-05	ゴムシート(ロール状) 幅300mm 厚み2mm GR2-300I	10,350	11,900	1972	1972								
3-7967-06	ゴムシート(ロール状) 幅300mm 厚み3mm GR3-300I	12,100	13,900	1972	1972								
3-7967-07	ゴムシート(ロール状) 幅500mm 厚み1mm GR1-500I	20,700	24,800	1972	1972								
3-7967-09	ゴムシート(ロール状) 幅500mm 厚み3mm GR3-500I	12,700	14,000	1972	1972								
3-801-11	ワーカーズハーネス TITAN S WКСN-10B-HB-S	17,380	19,140							24			

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-8182-01	PSMクロスバーテル 100本入 5378-0032	6,000	6,500	1837	1837								
3-8182-02	PSMクロスバーテル 100本入 (梱包装) 5378-1032	13,500	14,600	1837	1837								
3-8183-01	PSスバーテル 100本入 5378-0031	5,900	6,400	1837	1837								
3-8183-02	PSスバーテル 100本入 (梱包装) 5378-1031	13,600	14,700	1837	1837								
3-8184-01	サンプリングスプーン 25mL 100本入 5378-1011	9,300	10,000	1836	1836								
3-8184-02	サンプリングスプーン 10mL 100本入 5378-1012	11,000	11,900	1836	1836								
3-8185-02	半圓形箱サンブラー 5311-0002	29,200	31,500	1840	1840								
3-8187-01	デイスバウダーサンブラー 100mL 20本入 5389-5521	42,500	45,900	1839	1839				101				
3-8188-02	ビスコサンブラー (高粘度用) PPI (ポリプロピレン) 5331-1100	75,300	81,300	381	381								
3-8188-05	ビスコサンブラー (高粘度用) フッ素樹脂 (PTFE-FEP) 5331-2100	109,000	117,600	381	381								
3-8188-06	ビスコサンブラー (高粘度用) フッ素樹脂 (PTFE-FEP) 5331-2200	124,400	136,000	381	381								
3-8191-01	折り畳みコンテナ付き2段食車 (Clax Mobil Trolley) 0040002	50,400	45,000	1056	1056	1487							
3-8195-06	液体サンブラー (低粘度用) フッ素樹脂 (PTFE-FEP) 500mL 5330-2200	127,900	120,000	381	381								
3-8247-02	静電気低散性おじ口用電キヤップ D 865-08	31,600	28,500	1593	1593								
3-8247-03	導電キヤップ GL45 D 866-08	99,000	89,100	1593	1593								
3-8247-04	導電キヤップ S80 D 772-20	79,400	71,500	1593	1593								
3-8247-05	導電ホースコネクター D 872-10	17,900	16,100	1593	1593								
3-8247-06	導電ホースコネクター D 872-15	20,100	18,100	1593	1593								
3-8247-07	導電ホースコネクター D 872-20	34,900	31,400	1593	1593								
3-8247-08	導電ホースコネクター D 872-25	34,900	31,400	1593	1593								
3-8247-11	導電ホースコネクター D 874-02	8,000	7,200	1593	1593								
3-8247-12	導電ホースコネクター D 874-04	8,400	7,600	1593	1593								
3-8247-13	導電ホースコネクター D 874-06	12,800	11,500	1593	1593								
3-8255-02	デイスボセルローズ栓 No.12 1000個入 9231211	11,600	12,500	1803	1803								
3-8255-05	デイスボセルローズ栓 No.14.5 1000個入 9231216	12,700	13,700	1803	1803								
3-8255-08	デイスボセルローズ栓 No.23.5P 500個入 9231225	25,100	27,100	1803	1803								
3-8255-10	デイスボセルローズ栓 No.32 100個入 9231232	7,600	8,200	1803	1803								
3-8255-12	デイスボセルローズ栓 No.38 100個入 9231238	11,000	11,900	1803	1803								
3-8255-13	デイスボセルローズ栓 No.40P 100個入 9231240	15,600	16,800	1803	1803								
3-8256-02	折りたたみ定性濾紙 Φ125mm 100枚入 9045825	4,500	4,900	1234	1234								
3-8256-03	折りたたみ定性濾紙 Φ150mm 100枚入 9045826	4,600	5,000	1234	1234								
3-8256-04	折りたたみ定性濾紙 Φ185mm 100枚入 9045827	4,800	5,200	1234	1234								
3-8256-05	折りたたみ定性濾紙 Φ240mm 100枚入 6242632	7,400	8,000	1234	1234								
3-8264-01	バスツールピペット 2mL 全長150mm 250本×4箱入 9411015	8,600	8,900	1754	1754								
3-8264-02	バスツールピペット 2mL 全長230mm 250本×4箱入 9411020	10,000	10,500	1754	1754								
3-827-11	ビデオフレックスG3・G4共用 Φ9mm×10mケーブル	53,000	62,000	795	795								
3-827-12	ビデオフレックスG3・G4共用 Φ9mm×5mケーブル	36,000	39,000	795	795								
3-827-14	ビデオフレックスG3・G4共用 Φ6mm×1.5mケーブル	49,400	50,000	795	795								
3-8272-02	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET20-80 9045701	8,500	9,200	1239	1239								
3-8272-03	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET22-80 9045700	8,700	9,400	1239	1239								
3-8272-04	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET25-100 9045709	7,800	8,400	1239	1239								
3-8272-07	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET30-80 9045708	7,900	8,500	1239	1239								
3-827-21	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4ウルトラM10 本体+先端Φ9mm×10mケーブル	96,000	110,000	795	795								
3-8272-10	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET33-100 9045704	7,900	8,500	1239	1239								
3-8272-13	円筒セルローズ濾紙 25枚入 ET43-123 9045710	13,200	14,200	1239	1239								
3-827-22	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4ウルトラスリム 本体+先端Φ6mm×1.5mケーブル	94,400	98,000	795	795								
3-827-23	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4 本体+先端Φ9mm×5mケーブル G4XXL	83,100	87,000	795	795								
3-8325-11	小動物用コードレス電気/リリカン	10,500	11,600	1406	1406								
3-8408-01	ガラス瓶(広口) 100mL 12個入 9070301	1,700	2,000	1600	1600								
3-8408-02	ガラス瓶(広口) 200mL 12個入 9070302	1,500	1,900	1600	1600								
3-8408-03	ガラス瓶(広口) 350mL 12個入 9070303	1,600	1,800	1600	1600								
3-8408-04	ガラス瓶(広口) 700mL 12個入 9070304	3,000	3,200	1600	1600								
3-8408-05	ガラス瓶(広口) 1000mL 12個入 9070305	4,500	5,100	1600	1600								
3-8408-11	ガラス瓶100mL用フタ 12個入 9070306	900	1,000	1600	1600								
3-8408-12	ガラス瓶200・350mL用フタ 12個入 9070307	1,100	1,200	1600	1600								
3-8408-13	ガラス瓶700・1000mL用フタ 12個入 9070308	1,300	1,600	1600	1600								
3-847-01	洗浄瓶ホルダー 10031-834	15,000	16,000	1575	1575								
3-8500-01	オートビュレット 10mL 透明 10-C 019.01.010	45,300	48,900	1743	1743								
3-8500-02	オートビュレット 10mL 茶 10-A 019.05.010	50,500	54,500	1743	1743								
3-8500-03	オートビュレット 25mL 透明 25-C 019.01.025	39,000	39,900	1743	1743								
3-8500-04	オートビュレット 25mL 茶 25-A 019.05.025	50,700	54,700	1743	1743								
3-8500-05	オートビュレット 50mL 透明 50-C 019.01.050	42,100	45,400	1743	1743								
3-8500-06	オートビュレット 50mL 茶 50-A 019.05.050	53,600	57,800	1743	1743								
3-8500-11	オートビュレット用瓶 2000mL 透明 020.07.010	6,300	6,800	1743	1743								
3-8500-12	オートビュレット用瓶 2000mL 茶 020.07.025	7,100	7,700	1743	1743								
3-8500-13	オートビュレット用ゴム球 020.08.001	2,300	2,500	1743	1743								
3-8509-02	ガラス製ホジナイザー (硼珪酸ガラス) 10mL 22002	24,100	26,000	288	288								
3-8509-04	ガラス製ホジナイザー (硼珪酸ガラス) 30mL 22004	28,300	30,500	288	288								
3-851-01	組織培養用フラスコ 25mL 200個入 10062-868	46,000	41,400	1071	1071								
3-851-04	組織培養用フラスコ 50mL 200個入 10062-874	43,900	39,800	1071	1071								
3-851-05	組織培養用フラスコ 250mL 100個入 10062-860	36,600	33,000	1071	1071								
3-851-06	組織培養用フラスコ 250mL 100個入 10062-862	32,000	29,000	1071	1071								
3-8561-01	小型水中ポンプ Ⅱ280P	11,600	11,900	373	373								
3-8562-01	ビグ(R)リアバティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×180mm 6本入 PTY202	18,500	20,400	1992	1992								
3-8564-01	ビグ(R)マット ミディアムホワイト 1段(10枚入) MAT154A10P	3,100	3,500	2344	2344								
3-8579-04	アイスパケツ 角型 (赤) HS2872.9R	29,800	26,800	1418	1418								
3-8584-01	ビベツスタンド 青・緑 HS120480	20,800	16,800	1169	1169								
3-8584-02	ビベツスタンド 紫・白 HS120481	19,800	17,900	1169	1169								
3-8584-03	ビベツスタンド カラフル HS120499	20,800	19,800	1169	1169								
3-8604-01	マグネットVブロック 40×70×50mm 1組(2個入) ECE-507	55,500	58,200							84			
3-8604-02	マグネットVブロック 50×100×80mm 1組(2個入) ECE-510	69,800	73,100							84			
3-8607-11	ポータブル色差計 TES-3250	80,900	84,800	642	642								
3-8608-03	ステンレス製フィルターハウジング 910mm	118,700	106,000	1469	1469					38			
3-8624-05	PCRチューブ 8連0.2mL 緑 125本入 5010-5	16,000	14,400	1099	1099								
3-8625-11	PCRチューブ 12連0.2mL用キヤップ 200本入 5040-1	12,500	11,200	1099	1099								
3-8627-04	PCRチューブ キヤップ付0.5mL 青 1000本入 5050-4	9,800	8,900	1099	1099								
3-8658-01	ミニインキュベーター XMI-10D	98,800	107,000	61	61								
3-8658-11	ミニインキュベーター 用 予備隔板	4,800	5,500	61	61								
3-8661-01	導電ポリタンク(UN規格対応) 10L 1428-0010	9,360	10,100	1535	1535								
3-8662-01	マイクロピペット LLG-pro MLP2 6270420	34,600	37,300	1149	1149								
3-8662-01-20	マイクロピペット LLG-pro mL P2 校正書付	46,600	49,300	1149	1149								
3-8662-02	マイクロピペット LLG-pro MLP10 6270421	32,400	35,000	1149	1149								
3-8662-02-20	マイクロピペット LLG-pro mL P10 校正書付	44,400	47,000	1149	1149								
3-8662-03	マイクロピペット LLG-pro MLP20 6270422	30,000	32,400	1149	1149								
3-8662-03-20	マイクロピペット LLG-pro mL P20 校正書付	42,000	44,400	1149	1149								
3-8662-04	マイクロピペット LLG-pro MLP100 6270423	30,000	32,400	1149	1149								
3-8662-04-20	マイクロピペット LLG-pro mL P100 校正書付	42,000	44,400	1149	1149								
3-8662-05	マイクロピペット LLG-pro MLP200 6270424	30,000	32,400	1149	1149								
3-8662-05-20	マイクロピペット LLG-pro mL P200 校正書付	42,000	44,400	1149	1149								
3-8662-06	マイクロピペット LLG-pro MLP1000 6270425	30,000	32,400	1149	1149								
3-8662-06-20	マイクロピペット LLG-pro mL P1000 校正書付	42,000	44,400	1149	1149								
3-8662-07	マイクロピペット LLG-pro MLP9K 6270426	30,000	32,400	1149	1149								
3-8662-07-20	マイクロピペット LLG-pro mL P9K 校正書付	42,000	44,400	1149	1149								
3-8662-08	マイクロピペット LLG-pro MLP10K 6270427	30,000	32,400	1149	1149								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール アズ2017 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-9886-02	PETG減菌増地瓶 60mL 24本入 BGC00605	11,500	10,300	1094	1094								
3-9886-06	PETG減菌増地瓶 1000mL 12本入 BGC10005	25,100	19,800	1094	1094								
3-9886-07	PETG減菌増地瓶 2000mL 6本入 BGC20005	17,800	18,300	1094	1094								
3-9026-01	PETGセラムバイアル 5mL 100本入 RG00005S	15,000	13,500	1096	1096								
3-9062-01	シリカゲル(乾燥剤) 5g 500個入	3,600	3,800	977	977					106			
3-9062-02	シリカゲル(乾燥剤) 10g 300個入	4,100	4,300	977	977					106			
3-9062-03	シリカゲル(乾燥剤) 20g 100個入	3,200	3,400	977	977					106			
3-9062-04	シリカゲル(乾燥剤) 30g 100個入	4,300	4,500	977	977					106			
3-9062-05	シリカゲル(乾燥剤) 50g 50個入	3,200	3,400	977	977					106			
3-9062-31	シリカゲル 5g 500個 減菌済み	5,400	5,940	977	977								
3-9062-32	シリカゲル 10g 300個 減菌済み	6,000	6,600	977	977								
3-9062-33	シリカゲル 20g 100個 減菌済み	3,700	4,070	977	977								
3-9062-34	シリカゲル 30g 100個 減菌済み	6,500	7,150	977	977								
3-9062-35	シリカゲル 50g 50個 減菌済み	4,600	5,060	977	977								
3-9092-01	巻網(刺網) 一目42mm 長さ3m	12,300	13,500	1399	1399								
3-9092-02	巻網(刺網) 一目42mm 長さ18m	22,300	24,700	1399	1399								
3-9092-03	巻網(刺網) 一目42mm 長さ27m	33,200	36,700	1399	1399								
3-9092-04	巻網(刺網) 一目42mm 長さ36m	44,200	48,900	1399	1399								
3-9093-01	巻網(刺網) 一目36mm 長さ3m	12,300	13,500	1399	1399								
3-9093-02	巻網(刺網) 一目36mm 長さ18m	22,300	24,700	1399	1399								
3-9093-03	巻網(刺網) 一目36mm 長さ27m	33,200	36,700	1399	1399								
3-9093-04	巻網(刺網) 一目36mm 長さ36m	44,200	48,900	1399	1399								
3-9094-01	巻網(刺網) 一目30mm 長さ3m	12,300	13,500	1399	1399								
3-9094-02	巻網(刺網) 一目30mm 長さ18m	22,300	24,700	1399	1399								
3-9094-03	巻網(刺網) 一目30mm 長さ27m	33,200	36,700	1399	1399								
3-9094-04	巻網(刺網) 一目30mm 長さ36m	44,200	48,900	1399	1399								
3-9095-01	巻網(刺網) 一目24mm 長さ3m	14,100	14,700	1399	1399								
3-9095-02	巻網(刺網) 一目24mm 長さ18m	24,600	27,000	1399	1399								
3-9095-03	巻網(刺網) 一目24mm 長さ27m	36,700	40,200	1399	1399								
3-9095-04	巻網(刺網) 一目24mm 長さ36m	48,800	53,500	1399	1399								
3-9096-01	巻網(刺網) 一目18mm 長さ3m	16,400	17,600	1399	1399								
3-9096-02	巻網(刺網) 一目18mm 長さ18m	29,100	32,600	1399	1399								
3-9096-03	巻網(刺網) 一目18mm 長さ27m	43,600	48,900	1399	1399								
3-9096-04	巻網(刺網) 一目18mm 長さ36m	58,100	65,100	1399	1399								
3-9097-01	投網 26節 1200目	29,000	32,000	1398	1398								
3-9097-02	投網 26節 1400目	33,700	36,700	1398	1398								
3-9097-03	投網 26節 1600目	38,300	41,200	1398	1398								
3-9097-06	投網 21節 800目	20,900	23,300	1398	1398								
3-9097-07	投網 21節 900目	23,300	25,700	1398	1398								
3-9097-08	投網 21節 1000目	26,700	27,900	1398	1398								
3-9097-09	投網 21節 1200目	31,400	32,600	1398	1398								
3-9097-10	投網 21節 1400目	38,300	39,500	1398	1398								
3-9097-12	投網 18節 800目	21,100	23,500	1398	1398								
3-9097-13	投網 18節 900目	23,300	25,700	1398	1398								
3-9097-14	投網 18節 1000目	27,500	29,900	1398	1398								
3-9097-15	投網 18節 1200目	32,500	34,900	1398	1398								
3-9097-16	投網 14節 500目	16,400	18,800	1398	1398								
3-9097-17	投網 14節 600目	19,900	22,300	1398	1398								
3-9097-18	投網 14節 700目	23,400	25,800	1398	1398								
3-9097-19	投網 14節 800目	26,300	28,700	1398	1398								
3-9097-20	投網 14節 900目	28,500	30,900	1398	1398								
3-9097-21	投網 11節 500目	18,600	21,000	1398	1398								
3-9097-22	投網 11節 600目	21,700	24,100	1398	1398								
3-9097-23	投網 11節 700目	24,600	27,000	1398	1398								
3-9097-24	投網 11節 800目	27,400	29,800	1398	1398								
3-9097-34	投網 6節 300目 6号	21,300	23,500	1398	1398								
3-9097-35	投網 6節 360目 6号	24,500	26,700	1398	1398								
3-9097-41	投網 6節 400目 6号	27,800	30,000	1398	1398								
3-9120-01	ロールフィルム(マイクプロプレート用) SM-KIT-B	19,200	20,200	1134	1134								
3-9120-02	ロールフィルム(マイクプロプレート用) SM-KIT-BS	26,500	27,900	1134	1134								
3-9120-12	交換用ロールフィルム 多孔フィルムタイプ 50枚×2巻入 RSMB-2-S	18,000	19,000	1134	1134								
3-9120-13	交換用ロールフィルム シールプレートフィルムタイプ 100枚×2巻 RSMSP-2	15,700	16,500	1134	1134								
3-9122-01	フィルムバッド 5個×10袋入 PDL-5	11,700	12,300	1135	1135								
3-9122-02	フィルムローラー RL-PLT-01	5,500	5,780	1135	1135								
3-9125-01	多孔フィルムシール AeraSeal 100枚入 B-100	15,300	16,100	1134	1134								
3-9125-02	多孔フィルムシール AeraSeal 25枚×2袋入 BS-25	9,600	10,100	1134	1134								
3-9126-01	アルミシールホイル AlmaSeal II 100枚入 AF-100	14,900	15,700	1135	1135								
3-9126-04	7&3シールキル F-96-100 100枚入	10,400	11,000	1135	1135								
3-9127-01	ホイルシール eXTReme FoilSeal 100枚入 XTR-FOIL-100	15,100	15,900	1134	1134								
3-9128-01	PCR用保護フィルム eXTReme Seal 100枚入 XTR-100	9,200	9,670	1133	1133								
3-9128-02	PCR用保護フィルム XTR-LG100 100枚入	10,600	11,200	1133	1133								
3-9129-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RTS 50枚入 TSS-RTQS-50	18,500	19,500	1134	1134								
3-9129-02	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RTS 100枚入 TSS-RTQ-100	33,800	35,600	1134	1134								
3-9129-03	PCRプレート用フィルム 8リットル製 TSS-RTQ-25 25枚入	9,000	9,460	1134	1134								
3-9130-01	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2-100	20,100	18,500	1134	1134								
3-9130-02	リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermoSeal RT 100枚入 TS-RT2RR-100	24,500	25,800	1134	1134								
3-9130-03	PCRプレート用フィルム PET製 TS2-100 100枚入	14,300	15,100	1134	1134								
3-9130-04	PCRプレート用フィルム PET製 TSA-100 100枚入	14,300	15,100	1134	1134								
3-9132-02	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab 青色タブ付 100枚入 SP-IDB-100	10,300	10,900	1133	1133								
3-9132-05	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab オレンジタブ付 100枚入 SP-IDO-100	10,300	10,900	1133	1133								
3-9134-01	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate 100枚入 100-SEAL-PLT	7,000	7,360	1133	1133								
3-9134-02	ELISA用シールプレートフィルム SealPlate 100枚入 STR-SEAL-PLT	10,200	10,800	1133	1133								
3-9134-05	ELISA用シールプレートフィルム GP-CSIXB-400 400枚入	4,900	5,150	1133	1133								
3-9135-01	清音庫(機型) X-01	99,000	106,000	307	307								
3-9135-02	清音庫(機型) X-02	99,000	105,000	307	307								
3-9142-12	デジタル粘度計用プリンター	63,400	59,000	693	693								
3-9142-13	デジタル粘度計用交換用温度センサー	24,000	21,000	693	693								
3-9182-01	ポリスボイト(減菌済み個入包装タイプ) 1mL 500本入 26 55 181	11,600	12,500	1758	1758								
3-9182-02	ポリスボイト(減菌済み個入包装タイプ) 1mL 1000本入 9401085	19,200	20,700	1758	1758								
3-9184-01	PBTねじロキップ 292271007	1,600	1,700	1588	1588								
3-9184-03	PBTねじロキップ 292402807	1,500	1,600	1588	1588								
3-9188-02	TX2076 シールエッジワイパー ThermoSeal 159 × 159mm 1袋(75枚 × 2袋入)	12,300	12,700	2484	2484								
3-9196-01	ステンレス製アिस/バケツ AB-1L	14,000	17,800	1418	1418								
3-9196-02	ステンレス製アिस/バケツ AB-2L	18,000	21,000	1418	1418								
3-9196-03	ステンレス製アिस/バケツ AB-3L	24,000	28,400	1418	1418								
3-9196-04	ステンレス製アिस/バケツ AB-5L	32,000	38,400	1418	1418								
3-9253-01	ヘッドスペース スクリュンバイアル(高温対応) バイアルセプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80000	24,840	26,590	1606	1606								
3-9253-02	ヘッドスペース スクリュンキャップ(高温対応) セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80010	14,480	15,500	1606	1606								
3-9253-03	ヘッドスペース スクリュンバイアル(高温対応) 用セプタム 1箱(100個入) 6904-80020	9,240	9,890	1606	1606								
3-9253-04	ヘッドスペース スクリュンバイアル(高温対応) バイアルセプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80040	24,200	25,840	1606	1606								
3-9253-05	ヘッドスペース スクリュンバイアル(高温対応) セプタム付キャップ 1箱(100個入) 6904-80030	13,800	14,750	1606	1606								
3-9253-06	ヘッドスペース スクリュンバイアル(高温対応) セプタムのみ 1箱(100個入) 6904-80050	8,500	9,140	1606	1606								
3-9267-01	プラスチッククリーナー SLIDE 41515	2,200	2,860							105			
3-9272-01	台車用アース 引きずリタイプ 14000	1,970	2,010	2403	2403								
3-9292-01	電気泳動用電源装置 MP-310	99,000	89,000	1294	1294								
3-9296-06	アズツールブリーツカートリッジフィルター(PP製) 250mm 10um GDT10P10250E0	5,000	4,250	1471	1471								
3-9338-01	ナイロンウェーダー 23cm W-88-K	12,200	14,000	2333	2333					37			
3-9338-02	ナイロンウェーダー 24cm W-88-K	12,200	14,000	2333	2								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-9357-01	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007801	19,700	21,600	1337	1337								
3-9357-02	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007802	16,200	17,800	1337	1337								
3-9357-03	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007803	13,900	15,200	1337	1337								
3-9357-04	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007804	16,900	18,500	1337	1337								
3-9357-05	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007805	13,900	15,200	1337	1337								
3-9357-06	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007806	16,900	18,500	1337	1337								
3-9357-07	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007807	13,900	15,200	1337	1337								
3-9357-08	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007808	17,800	19,500	1337	1337								
3-9357-09	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007809	17,800	19,500	1337	1337								
3-9357-10	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007810	15,800	17,300	1337	1337								
3-9357-11	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007815	18,400	20,200	1337	1337								
3-9357-12	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ソーダガラス) 25本入 4007820	28,200	31,000	1337	1337								
3-9358-01	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007401	27,300	30,000	1337	1337								
3-9358-02	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007402	23,600	25,900	1337	1337								
3-9358-03	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007403	21,200	23,300	1337	1337								
3-9358-04	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007404	24,300	26,700	1337	1337								
3-9358-05	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007405	21,200	23,300	1337	1337								
3-9358-06	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007406	24,300	26,700	1337	1337								
3-9358-07	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007407	21,200	23,300	1337	1337								
3-9358-08	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007408	25,400	27,900	1337	1337								
3-9358-09	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007409	25,400	27,900	1337	1337								
3-9358-10	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007410	22,900	25,100	1337	1337								
3-9358-11	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007415	26,000	28,600	1337	1337								
3-9358-12	X線解析用キャビラリー マークチューブ(リンデマンガラス) 25本入 4007420	36,300	39,900	1337	1337								
3-9359-01	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007601	27,600	30,300	1337	1337								
3-9359-02	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007602	22,700	24,900	1337	1337								
3-9359-03	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007603	19,200	21,100	1337	1337								
3-9359-04	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007604	22,900	25,100	1337	1337								
3-9359-05	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007605	19,200	21,100	1337	1337								
3-9359-06	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007606	22,900	25,100	1337	1337								
3-9359-07	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007607	19,200	21,100	1337	1337								
3-9359-08	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007608	23,800	26,100	1337	1337								
3-9359-09	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007609	23,800	26,100	1337	1337								
3-9359-10	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007610	22,700	24,900	1337	1337								
3-9359-11	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007615	26,600	29,200	1337	1337								
3-9359-12	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 25本入 4007620	39,000	42,900	1337	1337								
3-9359-13	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 15本入 4007625	45,200	49,700	1337	1337								
3-9359-14	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 15本入 4007630	67,500	74,200	1337	1337								
3-9359-15	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 10本入 4007690	60,300	66,300	1337	1337								
3-9359-16	X線解析用キャビラリー マークチューブ(ボロシケートガラス) 5本入 4007691	62,800	69,000	1337	1337								
3-9360-01	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017501	35,500	39,000	1337	1337								
3-9360-02	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017502	35,300	38,800	1337	1337								
3-9360-03	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017503	34,500	37,900	1337	1337								
3-9360-04	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017504	40,800	44,800	1337	1337								
3-9360-05	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017505	44,700	49,100	1337	1337								
3-9360-06	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017506	40,800	44,800	1337	1337								
3-9360-07	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017507	34,500	37,900	1337	1337								
3-9360-08	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017508	42,300	46,500	1337	1337								
3-9360-09	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017509	42,300	46,500	1337	1337								
3-9360-10	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017510	38,900	42,700	1337	1337								
3-9360-11	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017515	38,000	41,800	1337	1337								
3-9360-12	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 25本入 4017520	44,400	48,800	1337	1337								
3-9360-13	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 15本入 4017525	59,800	65,700	1337	1337								
3-9360-14	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 15本入 4017530	116,000	127,000	1337	1337								
3-9360-15	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 10本入 4017535	91,900	101,000	1337	1337								
3-9360-16	X線解析用キャビラリー マークチューブ(石英ガラス) 5本入 4017540	90,300	99,300	1337	1337								
3-9361-01	静電アースコード 0.11m 3043S	1,670	1,690	2541	2541								
3-9361-02	静電アースコード 1.5m 3043	1,940	1,980	2541	2541								
3-9361-03	静電アースコード 4.5m 3040	2,450	2,480	2541	2541								
3-9381-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 22cm 10001-100.W22	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 23cm 10001-100.W23	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 24cm 10001-100.W24	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 25cm 10001-100.W25	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 26cm 10001-100.W26	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 27cm 10001-100.W27	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 28cm 10001-100.W28	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9381-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ホワイテ 29cm 10001-100.W29	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 22cm 10001-001.B22	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 23cm 10001-001.B23	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 24cm 10001-001.B24	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 25cm 10001-001.B25	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 26cm 10001-001.B26	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 27cm 10001-001.B27	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 28cm 10001-001.B28	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9382-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ブラック 29cm 10001-001.B29	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-01	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 22cm 10001-410.N22	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-02	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 23cm 10001-410.N23	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-03	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 24cm 10001-410.N24	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-04	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 25cm 10001-410.N25	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-05	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 26cm 10001-410.N26	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-06	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 27cm 10001-410.N27	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-07	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 28cm 10001-410.N28	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9383-08	クロックス(TM) シューズ(クラシック) ネイビー 29cm 10001-410.N29	6,500	7,000	2335	2335	1952							
3-9412-20	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 250mL G-2 CL0457-02-102	18,200	19,700	1713	1713								
3-9412-21	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 250mL G-3 CL0457-02-103	18,200	19,700	1713	1713								
3-9412-22	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 250mL G-4 CL0457-02-104	18,200	19,700	1713	1713								
3-9412-24	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL G-2 CL0457-03-102	23,000	24,800	1713	1713								
3-9412-25	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL G-3 CL0457-03-103	23,000	24,800	1713	1713								
3-9412-26	ガス洗浄瓶 板フィルター付き 500mL G-4 CL0457-03-104	23,000	24,800	1713	1713								
3-9513-01	実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-206	33,700	35,100	761	761								
3-9520-34	オートサンブラー用バイアル用 穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム) 1袋(100個入)	4,200	4,500	1615	1615								
3-9523-01	オートサンブラー用バイアル SureStop(TM) 1.5mL 100本入 6266869	3,200	3,500	1615	1615								
3-9523-03	オートサンブラー用バイアル SureStop(TM) 1.5mL 100本入 6260743	3,900	4,200	1615	1615								
3-9525-02	オートサンブラー用マイクロバイアル 0.3mL透明 100本入 4008250	14,400	15,500	1616	1616								
3-9526-18	オートサンブラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム(PTFE/シリコン) 100個入 9003484	6,000	6,500	1615	1615								
3-9526-22	オートサンブラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入 7613087	4,100	4,400	1615	1615								
3-9526-35	バイアル瓶黒796320293 100個	3,100	3,300	1615	1615								
3-9527-12	オートサンブラー用バイアル用 スプリングフリップ(無無し)インサート 100個入 7401744	4,900	5,300	1615	1615</								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
3-9778-04	低発塵シリカゲル 30g 100個入	5,200	5,500	979	979								
3-9778-05	低発塵シリカゲル 50g 50個入	4,700	4,900	979	979								
3-9798-01	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 650～1200mm 5355-0120	6,300	6,800	598	598							505	
3-9798-02	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 700～1800mm 5355-0180	11,500	12,400	598	598							505	
3-9798-03	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 1250～2500mm 5355-0250	8,100	8,700	598	598							505	
3-9798-04	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 950～2800mm 5355-0280	13,700	14,800	598	598							505	
3-9798-06	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 1650～4500mm 5355-0450	15,900	17,200	598	598							505	
3-9798-07	ロングハンドルサンブラー Telescop ロッド 1750～6000mm 5355-0600	23,700	25,600	598	598							505	
3-9798-11	ロングハンドルサンブラー Telescop PPビーカー 600mL 5354-0050	11,900	12,800	598	598							505	
3-9798-12	ロングハンドルサンブラー Telescop PPビーカー 1000mL 5354-0100	12,100	13,100	598	598							505	
3-9798-13	ロングハンドルサンブラー Telescop PPビーカー 2000mL 5354-0200	12,900	13,900	598	598							505	
3-9798-14	ロングハンドルサンブラー Telescop PPスイングビーカー 600mL 5354-5050	12,100	13,100	598	598							505	
3-9798-15	ロングハンドルサンブラー Telescop PPスイングビーカー 1000mL 5354-5100	11,900	12,800	598	598							505	
3-9798-16	ロングハンドルサンブラー Telescop PPスイングビーカー 2000mL 5354-5200	13,900	15,000	598	598							505	
3-9798-17	ロングハンドルサンブラー Telescop ボトルホルダー 5354-4100	13,900	15,000	598	598							505	
3-9798-19	ロングハンドルサンブラー Telescop ステンレススイングビーカー 1000mL 5354-3000	51,000	45,000	598	598							505	
3-9845-02	ビニール食 全長88cm 85cmタイプ 2074	950	1,080	2081	2081								
3-9845-03	ビニール食 全長93cm 70cmタイプ 2077	1,150	1,290	2081	2081								
3-9851-12	SUSメッシュ手袋 S OGCML131 20,000	23,400	21,100	2274	2274								
3-9855-11	ドレインカバー Justrite(R) 28468	22,600	20,400							28			
3-9919-02	グリッパブライヤー(合金鋼製) 224mm PN-378D	1,800	1,900							91			
3-9925-02	六角棒レンチ 9本セット HW-229D	1,690	1,780							95			
3-9926-02	マスキングテープ 15mm×0.14mm×45m 17巻入 1XB-15	4,080	3,800							41			
3-9932-01	折り畳み式小型台車 グリーン HS-550G	5,900	6,200	1053	1053				188	47			
3-9932-02	折り畳み式小型台車 ピンク HS-550P	5,900	6,200	1053	1053				188	47			
3-9933-06	壁架レターケース A4XM2 8H2P	36,800	31,800	1028	1028								
3-9952-07	内壁分類 CWM20	3,200	3,000	460	460								
3-9952-08	内壁分類 CWM10	3,200	2,800	460	460								
3-9965-01	連結式平台車(耐重量型) 485×380×93mm RA-480	4,100	4,300	1061	1061				188	47			
3-9965-02	連結式平台車(耐重量型) 600×405×135mm RA-680	6,500	6,800	1061	1061				188	47			
3-9987-01	PCRプレート UltraFlux スタンダード 10枚入 3400-00	6,420	5,900	1102	1102								
3-9987-04	PCRプレート UltraFlux チュニートップ 10枚入 3410-00	7,350	7,600	1102	1102								
3-9992-01	PCRチューブ UltraFlux チュニートのみ 125本入 3140-00	13,500	12,900	1100	1100								
3-9994-03	スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL 丸底・未滅菌 500本入 16466-056	19,400	17,500	1109	1109								
4-1087-01	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.3mL ラック入 MP52702	91,400	105,700	1117	1117								
4-1087-02	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.3mL バルク1セット(960本入) MP52700	58,700	67,900	1117	1117								
4-1087-03	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.3mL ラック入 フレキヤブ 1セット(96本×107ラック入) MP52702-Y20	148,600	170,700	1117	1117								
4-1087-04	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.75mL ラック入 MP52706	89,600	103,700	1117	1117								
4-1087-05	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.75mL バルク1セット(960本入) MP52704	57,500	66,500	1117	1117								
4-1087-06	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 0.75mL ラック入 フレキヤブ 1セット(96本×107ラック入) MP52706-Y20	146,800	169,800	1117	1117								
4-1087-07	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.40mL ラック入 MP52710	89,600	103,700	1117	1117								
4-1087-08	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.40mL バルク1セット(960本入) MP52708	57,500	66,500	1117	1117								
4-1087-09	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.40mL ラック入 フレキヤブ 1セット(96本×107ラック入) MP52710-Y20	146,800	169,800	1117	1117								
4-1087-16	96well format用Push Cap 1well独立可能型 灰色 1パック(40カルチャー入) MP53068	43,000	48,900	1117	1117								
4-1087-18	96well format用Push Cap 8cap band型 灰色 1パック(40マウント入) MP53092	43,000	48,900	1117	1117								
4-1087-19	96well format用Push Cap 12cap band型 1パック(40枚入) MP53098	46,000	52,300	1117	1117								
4-1087-21	96well format用ラック Micronic96-1 low cover 1箱(107ラック入) MP51200	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-22	96well format用ラック Micronic96-2 high cover 1箱(107ラック入) MP51205	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-23	96well format用ラック Micronic96-4 high cover 1箱(107ラック入) MP51211	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-24	96well format用ラック Micronic96-2 low cover 1箱(107ラック入) MP51204	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-25	96well format用ラック Micronic96-4 low cover 1箱(107ラック入) MP51210	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-27	48well format用ラック Micronic48-4 high cover 1箱(107ラック入) MP51301	26,000	28,300	1116	1116								
4-1087-51	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.0mL ラック入 MP52802	76,700	89,600	1117	1117								
4-1087-52	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.0mL バルク1セット(480本入) MP52800	44,700	52,700	1117	1117								
4-1087-53	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 1.0mL ラック入 フレキヤブ 1セット(48本×107ラック入) MP52802-Y20	116,700	135,800	1117	1117								
4-1087-54	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 4.0mL ラック入 MP52810	76,200	89,000	1117	1117								
4-1087-55	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 4.0mL バルク1セット(480本入) MP52808	44,200	52,200	1117	1117								
4-1087-56	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 4.0mL ラック入 フレキヤブ 1セット(48本×107ラック入) MP52810-Y20	116,200	135,300	1117	1117								
4-1087-57	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 3.5mL ラック入 MP52906	63,300	74,000	1117	1117								
4-1087-58	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 3.5mL バルク1セット(240本入) MP52904	30,400	35,900	1117	1117								
4-1087-59	2Dバーコード付クワイオチューブ External thread 3.5mL ラック入 フレキヤブ 1セット(24本×107ラック入) MP52906-Y20	92,200	107,400	1117	1117								
4-1087-60	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 0.75mL ラック(low cover)1セット(96本×107ラック入) MP52519	87,000	100,500	1117	1117								
4-1087-61	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 0.75mL ラック入り(high cover) MP52520	87,000	100,500	1117	1117								
4-1087-62	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 0.75mL バルク1セット(960本入) MP52349	55,000	63,400	1117	1117								
4-1087-63	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 1.40mL ラック(low cover)1セット(96本×107ラック入) MP52550	87,000	100,500	1117	1117								
4-1087-64	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 1.40mL ラック入り(high cover) MP52551	87,000	100,500	1117	1117								
4-1087-65	2Dバーコード付クワイオチューブ Internal thread 1.40mL バルク1セット(960本入) MP52353	55,000	63,400	1117	1117								
4-1087-83	Push Cap用手動ディキャッパバー 1ケース(10個入) MP54000	10,000	11,200	1116	1116								
4-1087-84	Push Cap用手動8連ディキャッパバー 1ケース(10個入) MP54001	13,000	14,500	1116	1116								
4-113-01	ステンホ切りセット	10,970	11,950	2135	2135								
4-119-01	流し台1槽 FAS-2	139,000	144,000	838	838								
4-119-02	流し台1槽 FAS-4	153,000	158,000	838	838								
4-119-03	流し台1槽 FAS-2S	153,000	160,000	838	838								
4-119-04	流し台1槽 FAS-4S	163,000	168,000	838	838								
4-121-01	塩ビ流し台 E-6	102,000	108,000	841	841								
4-121-02	塩ビ流し台 E-9	119,000	126,000	841	841								
4-1213-01	ボトルブラシ ブルー 4000IEC	4,200	5,100				151						
4-1213-02	ボトルブラシ レッド 4000IEC05	4,200	5,100				151						
4-1213-03	ボトルブラシ イエロー 4000IEC04	4,200	5,100				151						
4-1213-04	ボトルブラシ グリーン 4000IEC09	4,200	5,100				151						
4-1213-05	ボトルブラシ ホワイト 4000IEC02	4,200	5,100				151						
4-1214-01	フロアスクイジー S ブルー 3656714	6,500	7,400				157						
4-1214-02	フロアスクイジー S レッド 3656705	6,500	7,400				157						
4-1214-03	フロアスクイジー S イエロー 3656704	6,500	7,400				157						
4-1214-04	フロアスクイジー S グリーン 3656709	6,500	7,400				157						
4-1214-05	フロアスクイジー S ホワイト 3656702	6,500	7,400				157						
4-1215-01	フロアスクイジー M ブルー 3656814	8,400	9,400				157						
4-1215-02	フロアスクイジー M レッド 3656805	8,400	9,400				157						
4-1215-03	フロアスクイジー M イエロー 3656804	8,400	9,400				157						
4-1215-04	フロアスクイジー M グリーン 3656809	8,400	9,400				157						
4-1215-05	フロアスクイジー M ホワイト 3656802	8,400	9,400				157						
4-1230-01	中心温度センサ付赤外線放射温度計 T826-T4	34,000	36,000			77							
4-1303-01	ポータブルpH計 Mylana HM-40P-ph	70,000	75,000	565	565								
4-1304-31	キャッチワイブ A55 50枚(減菌済み)	1,300	1,430	2026	2026								
4-1304-32	キャッチワイブ A70 50枚(減菌済み)	1,400	1,540	2026	2026								572
4-1304-33	キャッチワイブ A85 50枚(減菌済み)	1,650	1,820	2026	2026								572
4-1304-34	キャッチワイブ A120 50枚(減菌済み)	2,300	2,530	2026	2026								572
4-1328-01	二酸化モリブデン M-5パウダー	3,170	3,340	1924	1924								
4-1328-02	二酸化モリブデン M-9パウダー	3,170	3,340	1924	1924								
4-1328-03	二酸化モリブデン Cパウダー	2,980	3,130	1924	1924								
4-1328-04	二酸化モリブデン Tパウダー	2,980	3,130	1924	1924								
4-140-01	ラコムライキャリヤー キャスター付 STD	193,000	197,000	2147	2147								
4-1427-21	食器乾燥機 260W VD-V55(W)	12,400	15,500	-	-								

2026年4月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンゴアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サーモフーズ 2024 頁	設研2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-1669-03	使用済み確認手袋 PowerForm M 50枚入 N189473	3,760	3,900	2245	2245								
4-1669-04	使用済み確認手袋 PowerForm L 50枚入 N189474	3,760	3,900	2245	2245								
4-1670-01	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S 100枚入 N200362	3,650	3,750	2245	2245								
4-1670-02	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 M 100枚入 N200363	3,650	3,750	2245	2245								
4-1670-03	環境にやさしい緑のニトリル手袋 POWERFORM S6 L 100枚入 N200364	3,650	3,750	2245	2245								
4-1717-01	ミニミックスローター シーソー回転 MMR-2	96,500	106,000	275	275								
4-1723-01	ドラフト用ホットプレート HPTA-4030	178,000	195,000	117	117								
4-1724-14	ミニシェーカー 200、300mL用プラスチックホルダー MS-23FH	9,500	8,000	264	264								
4-1724-15	ミニシェーカー 500mL用プラスチックホルダー MS-SFH	9,500	8,000	264	264								
4-1725-01	VOLTEGA用マグネチック攪拌ユニット VP-YG1	28,000	26,000	233	233								
4-1725-11	VOLTEGA用マグネチック攪拌ユニット用延長バー VP-YG1P	5,000	4,500	233	233								
4-1734-01	クールドライバス COOL&WARM CWDB-1	168,000	158,000	141	141								
4-1734-02	クールドライバス COOL&WARM CWDB-2	185,000	175,000	141	141								
4-1763-01	電池スチロール(板) 10mm 10枚入 14-5121	2,400	2,600	1968	1968								
4-1763-03	電池スチロール(板) 30mm 10枚入 14-5125	7,000	7,200	1968	1968								
4-1763-04	電池スチロール(板) 50mm 10枚入 145-127	11,500	11,800	1968	1968								
4-1785-01	ボタン電池 LR44 2個入 L-LR44X2	130	190	2052	2052	2001						578	
4-1785-02	ボタン電池 CR2025 2個入 L-C2025X2	140	170	2052	2052							578	
4-1785-03	ボタン電池 CR2032 2個入 L-C2032X2	140	170	2052	2052							578	
4-1814-05	PPピフネルロード φ90mm 441	3,600	3,800	1793	1793								
4-1817-02	自動分析用サンプルカップ テクニコン/コンラボ用 1000本入 2502	3,200	3,500	1112	1112								
4-1817-03	自動分析用サンプルカップ 日立用 1000本入 2600	5,100	5,500	1112	1112								
4-1817-04	自動分析用サンプルカップ テクニコン/コンラボ用 1000本入 2508	6,700	7,200	1112	1112								
4-1817-11	自動分析用サンプルカップ 押しフタ 1000個入 2514	3,700	4,000	1112	1112								
4-1819-01	液体シンチレーションバイアル 20mL 1000本入 933	32,900	35,500	1612	1612								
4-1819-02	液体シンチレーションバイアル 4mL 2000本入 934	28,000	30,200	1612	1612								
4-1848-01	ミニボルトックス 120567	33,400	34,400	257	257								
4-1854-11	XRFサンプルカップオープン1530--SE用フタ 1箱(100セット入) 1630	21,000	19,800	1340	1340								
4-1854-12	XRFサンプルカップオープン1540用フタ 1箱(100セット入) 1640	21,000	19,800	1340	1340								
4-1869-05	Flow Tubes スタンダードキヤップ 未滅菌 1000個入 T9019	15,500	14,000	1083	1083								
4-1883-01	滅菌ブリウエットワイパー PolySat 50枚入 TX3213	5,600	5,100	2490	2490								
4-1883-02	滅菌ブリウエットワイパー PolySat 20枚入 TX3216	4,100	3,700	2490	2490								
4-1884-01	滅菌ブリウエットワイパー TechniSat 50枚入 TX3214	7,100	7,350	2489	2489								
4-1884-02	滅菌ブリウエットワイパー TechniSat 20枚入 TX3217	4,800	4,950	2489	2489								
4-1887-01	滅菌ドライワイパー TechniCloth 100枚入 STX609	11,850	11,400	2489	2489								
4-1888-01	ブリウエットワイパー PolySat 200枚入 TX1040	9,050	8,150	2490	2490								
4-1888-03	ブリウエットワイパー PolySat 75枚入 TX8723	2,680	2,800	2490	2490								
4-1890-03	ブリウエットワイパー TechniSat 50枚入 TX1065	6,700	6,450	2489	2489								
4-1890-04	ブリウエットワイパー TechniSat 200枚入 TX1067	15,600	16,100	2489	2489								
4-1894-01	滅菌エタノールスプレー 473mL 12本入 TX3287	54,400	56,100	2491	2491				158				
4-1894-02	滅菌エタノールスプレー 946mL 12本入 TX3285	62,500	64,500	2491	2491				158				
4-1908-01	エーススレッドカップリング(レデュースィング) #15/ #11 5843-47	25,900	33,500	1767	1767								
4-1908-02	エーススレッドカップリング(レデュースィング) #25/ #15 5843-49	34,100	44,100	1767	1767								
4-1908-03	エーススレッドカップリング(レデュースィング) #50/ #25 5843-51	92,800	119,900	1767	1767								
4-1909-01	エーススレッドカップリング #11 5841-46	24,700	31,900	1767	1767								
4-1909-02	エーススレッドカップリング #15 5841-48	26,100	33,700	1767	1767								
4-1909-03	エーススレッドカップリング #25 5841-50	46,400	59,900	1767	1767								
4-1909-04	エーススレッドカップリング #50 5841-52	95,400	123,200	1767	1767								
4-1910-01	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #7 12個入 7855-704	8,300	11,000	1767	1767								
4-1910-02	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #11 12個入 7855-708	9,400	12,800	1767	1767								
4-1910-03	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #15 12個入 7855-716	11,500	15,100	1767	1767								
4-1910-04	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #18 12個入 7855-720	12,100	15,900	1767	1767								
4-1910-05	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #25 6個入 7855-734	9,900	13,000	1767	1767								
4-1910-06	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #36 6個入 7855-740	15,800	20,400	1767	1767								
4-1910-07	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #50 3個入 7855-744	12,400	16,300	1767	1767								
4-1910-08	エーススレッドプッシングコネクタ用オリング #80 3個入 7855-782	52,700	69,100	1767	1767								
4-1911-01	エーススレッドプッシングコネクタ #7 5029-35	6,400	8,200	1767	1767								
4-1911-02	エーススレッドプッシングコネクタ #11 7506-23	17,000	22,000	1767	1767								
4-1911-03	エーススレッドプッシングコネクタ #15 7506-27	17,400	22,400	1767	1767								
4-1911-04	エーススレッドプッシングコネクタ #18 7506-29	21,200	27,300	1767	1767								
4-1911-05	エーススレッドプッシングコネクタ #25 7506-31	24,000	31,000	1767	1767								
4-1911-06	エーススレッドプッシングコネクタ #36 7506-33	46,400	59,900	1767	1767								
4-1911-07	エーススレッドプッシングコネクタ #50 7506-35	52,300	67,500	1767	1767								
4-1911-08	エーススレッドプッシングコネクタ #80 7506-39	82,400	106,400	1767	1767								
4-1912-01	エーススレッドブラグ用オリング(フロントシール) #7 1箱(12個入) 7855-707	8,100	10,700	1767	1767								
4-1912-04	エーススレッドブラグ用オリング(フロントシール) #18 1箱(12個入) 7855-721	13,300	17,200	1767	1767								
4-1912-06	エーススレッドブラグ用オリング(フロントシール) #36 1箱(6個入) 7855-772	20,600	26,400	1767	1767								
4-1912-08	エーススレッドブラグ用オリング(フロントシール) #80 1箱(3個入) 7855-764	43,000	56,500	1767	1767								
4-1913-01	エーススレッドブラグ(フロントシール) #7 5846-44	10,000	12,900	1767	1767								
4-1913-02	エーススレッドブラグ(フロントシール) #11 5846-46	14,500	18,700	1767	1767								
4-1913-03	エーススレッドブラグ(フロントシール) #15 5846-48	17,300	22,300	1767	1767								
4-1913-04	エーススレッドブラグ(フロントシール) #18 5846-49	22,300	28,800	1767	1767								
4-1913-05	エーススレッドブラグ(フロントシール) #25 5846-50	26,800	34,600	1767	1767								
4-1913-06	エーススレッドブラグ(フロントシール) #36 5846-51	57,700	74,500	1767	1767								
4-1913-07	エーススレッドブラグ(フロントシール) #50 5846-52	73,400	94,800	1767	1767								
4-1913-08	エーススレッドブラグ(フロントシール) #80 5846-60	104,800	135,300	1767	1767								
4-1915-01	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 15mL 8648-164	35,800	46,200	1767	1767								
4-1915-02	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 60mL 8648-167	44,700	57,700	1767	1767								
4-1915-03	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 35mL 8648-170	36,100	46,600	1767	1767								
4-1915-04	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 120mL 8648-172	44,900	58,000	1767	1767								
4-1915-05	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 38mL 8648-175	36,500	47,100	1767	1767								
4-1915-06	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 140mL 8648-177	47,000	60,800	1767	1767								
4-1915-07	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 60mL 8648-179	38,200	49,300	1767	1767								
4-1915-08	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ・サモウエル付) 210mL 8648-181	48,000	62,000	1767	1767								
4-1916-01	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 15mL 8648-75	36,100	46,700	1767	1767								
4-1916-02	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 60mL 8648-76	45,000	58,200	1767	1767								
4-1916-03	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 35mL 8648-78	36,400	47,000	1767	1767								
4-1916-04	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 120mL 8648-79	45,200	58,400	1767	1767								
4-1916-05	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 38mL 8648-82	36,800	47,600	1767	1767								
4-1916-06	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 140mL 8648-83	47,400	61,200	1767	1767								
4-1916-07	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 60mL 8648-85	38,600	49,800	1767	1767								
4-1916-08	耐任チューブ(ブラジャヤーバルブ付) 210mL 8648-86	48,300	62,400	1767	1767								
4-2059-01	活栓瓶(青目盛付) 5L 2000084137	6,900	7,400	1528	1528								
4-2059-02	活栓瓶(青目盛付) 10L 2000084132	7,120	7,700	1528	1528								
4-2059-03	活栓瓶(青目盛付) 25L 2000084138	12,900	13,900	1528	1528								
4-2059-11	活栓瓶(青目盛付)用ストッcock 2000076459	3,300	3,600	1528	1528								
4-2062-05	PTFEジョイントスリーブ NS 24/29 H 933-05	2,100	2,300	1686	1686								
4-2062-07	PTFEジョイントスリーブ NS 34/35 H 933-07	5,140	5,500	1686	1686								
4-2066-01	目盛付分液ロート(丸型) 50mL 04006128	7,100	7,700	1699	1699								
4-2066-03	目盛付分液ロート(丸型) 250mL 04006149	10,300	11,100	1699	1699								
4-2066-05	目盛付分液ロート(丸型) 1000mL 04006170	17,700	19,100	1699	1699								
4-2072-01	真空冷却プレート PRD-1	239,000	200,000	142	142								
4-2147-02	万能バット(フロロテクト) 表面フッ化処理 4.6L PB-2F	6,800	6,400	1550	1550								
4-2147-03	万能バット(フロロテクト) 表面フッ化処理 7.3L PB-3F	12											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-2284-03	ねじロ三角フラスコ 500mL NSF-500-SCI	4,690	5,200	1671	1671								
4-2284-04	ねじロ三角フラスコ 1000mL NSF-1L-SCI	5,940	6,550	1671	1671								
4-2389-02	静電仕様ガス置換デシケーター(マグネットハッキン厚仕様) 1152×523×1765mm GDM-WSES	435,000	447,000	986	986								
4-2390-01	ヘビーデシケーター(マグネットハッキン厚仕様) 574×520(600)×1765mm HDM-S	206,000	222,000	983	983								
4-2390-02	ヘビーデシケーター(マグネットハッキン厚仕様) 1152×520(600)×1765mm HDM-W	382,000	423,000	983	983								
4-2391-02	ガス置換デシケーター(SUS・マグネットハッキン厚仕様) 1152×523×1765mm GDM-WS	349,000	373,000	985	985								
4-2392-01	静電仕様ヘビーデシケーター(新電仕様) 574×520(600)×1765mm HD-SSE	335,000	354,000	983	983								
4-2392-02	静電仕様ヘビーデシケーター(新電仕様) 1152×520(600)×1765mm HD-WSE	619,000	667,000	983	983								
4-2400-04	ねじロ箱交換用キャップ(デュラン) 重 012000-450A	1,100	1,160	1589	1589								
4-2426-12	Premium Tip1000→10000μL 200本入 Nichipet Air専用	11,000	11,500	1179	1179								
4-2426-13	Premium Tip1000→10000μL 未減菌 40本×2ラック Nichipet Air専用	11,000	11,500	1179	1179								
4-2426-14	Premium Tip1000→10000μL 減菌済 40本×2ラック Nichipet Air専用	17,000	17,600	1179	1179								
4-2441-16	冷却コンテナ アイスフリー PCRチューブブラック QM-04	25,100	23,000	1430	1430								
4-2448-01	UVディスポセルミクロ 70→850μL 100個入 75920	6,800	7,300	1332	1332								
4-2448-02	UVディスポセルミクロ 70→550μL 100個入 759220	6,800	7,300	1332	1332								
4-2448-06	UVディスポセルミクロ用キャップ オレンジ 100個入 759243	3,700	4,000	1332	1332								
4-2453-01-22	水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AW1	100,000	108,000	712	712								
4-2453-02-22	水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AW2	107,000	115,000	712	712								
4-2453-03-22	水分活性測定装置 点検検査書付 MD-AW3	117,000	125,000	712	712								
4-2482-09	元素粉末材料 酸素 100g BB01PB3	148,000	235,000	1923	1923								
4-2498-01	Wi-Fiファイバーケーブル(先端180°可動) W2145	128,000	109,800	794	794								
4-2503-01	PFAサンプルコンテナ 30mL 130297	10,000	8,500	1545	1545								
4-2503-02	PFAサンプルコンテナ 60mL 130397	10,300	9,300	1545	1545								
4-2503-04	PFAサンプルコンテナ 180mL 130597	14,800	16,000	1545	1545								
4-2507-09	ガラスロータ φ200mm 213518104	16,400	17,700	1792	1792								
4-2510-01	ウェスタンブロット検出試薬 picoレベル検出用基質 A液/B液各50mL入 CCH345-B100ML	16,300	13,900	1301	1301								
4-2510-02	ウェスタンブロット検出試薬 CCH321-B100ML	9,700	8,800	1301	1301								
4-2510-04	ウェスタンブロット検出試薬 femtoレベル検出用基質 A液/B液各50mL入 CCH375-B100ML	31,000	26,400	1301	1301								
4-2510-05	ブロックング試薬 One Step Blocker 500mL BS001-B500ML	16,300	13,900	1301	1301								
4-2510-06	タンパク質染色試薬 Ponceau S 500mL PS003-B500ML	8,900	8,000	1301	1301								
4-2516-03	ウルトラニドリル手袋 381-9	1,600	2,100	2254	2254								
4-2545-02	コンパルト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDR-2	173,000	185,000	395	395								
4-2547-01	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 200×200mm 20枚入 G2020	12,200	13,000	1292	1292								
4-2547-02	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 100×200mm 40枚入 G1020	15,400	16,400	1292	1292								
4-2547-03	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×200mm 80枚入 G0520	17,000	18,200	1292	1292								
4-2547-04	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 50×100mm 160枚入 G0510	18,500	19,800	1292	1292								
4-2547-08	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 25×75mm G025075 320枚入	15,000	15,900	1292	1292								
4-2547-09	シリカゲルTLCプレート ガラスプレート 20×50mm G020050 320枚入	15,000	15,900	1292	1292								
4-2548-01	LEDライト付スケールルーペ 10× MG7174	9,500	9,530	801	801								
4-2560-02	光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800	212,000	198,000	575	575								
4-2563-01	ハイドリダイゼーションオープン 本体 HDO-12H	321,000	338,000	72	72								
4-2563-11	ハイドリダイゼーションオープン ボトルキット BK40-12	60,400	54,000	72	72								
4-2563-12	ハイドリダイゼーションオープン 50mLチューブキット CT50-12	50,900	45,000	72	72								
4-2563-13	ハイドリダイゼーションオープン 1.5mLチューブキット MT15-96	86,200	77,000	72	72								
4-2563-14	ハイドリダイゼーションオープン用トレイ DT-12H	19,100	17,000	72	72								
4-2563-15	ハイドリダイゼーションオープン用シーソーユニット RP-12H	46,300	48,700	72	72								
4-2563-16	ハイドリダイゼーションオープン用ショートボトル LB40-120	14,500	15,300	72	72								
4-2563-17	ハイドリダイゼーションオープン用ロングボトル LB40-200	16,100	17,000	72	72								
4-2566-02	ガス置換デシケーター(マグネットハッキン厚仕様) 強化プラスチック 1152×523×1765mm GDM-WP	288,000	312,000	984	984								
4-2567-02	ガス置換デシケーター(マグネットハッキン厚仕様) ステンレス 1152×523×1765mm GDM-WS	338,000	363,000	984	984								
4-2612-01	セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 100個入 229310	40,600	42,600	1076	1076								
4-2612-02	セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 100個入 229311	40,600	42,600	1076	1076								
4-2612-03	セルスクレーパー CELLTREAT ビホット 100個入 229312	48,400	50,400	1076	1076								
4-2612-04	セルスクレーパー CELLTREAT スクレーパー 平行 100個入 229315	60,600	63,000	1076	1076								
4-2612-05	セルスクレーパー CELLTREAT リフター 垂直 100個入 229316	60,600	63,000	1076	1076								
4-2675-41	エコノミーバランストレイ WB7 250枚 (減菌)	5,700	6,270	450	450								
4-2675-42	エコノミーバランストレイ WB100 250枚 (減菌)	7,100	7,810	450	450								
4-2675-43	エコノミーバランストレイ WB250 250枚 (減菌)	9,800	10,780	450	450								
4-2678-21	摩滅度試験器 MS-25L	199,000	189,000	746	746								
4-2678-22	摩滅度試験器 MS-25H	250,000	237,500	746	746								
4-2683-12	電子比重計 粉体用瓶 50mL PB	4,400	4,700	699	699								
4-2700-01	ポータブルマルチ水質計 1ch MM-41DP(pH)	90,000	102,000	565	565								
4-2700-02	ポータブルマルチ水質計 1ch MM-41DP(ORP)	92,000	104,000	565	565								
4-2700-04	ポータブルマルチ水質計 1ch MM-41DP(DO)	170,000	182,000	565	565								
4-2700-05	ポータブルマルチ水質計 2ch MM-42DP(pH/EC)	130,000	141,000	565	565								
4-2700-06	ポータブルマルチ水質計 2ch(DOブロープ付風) MM-42DP(pH/DO)	215,000	228,000	565	565								
4-2701-01	ポータブルORP計 本体+ORP複合電極 HM-40P-ORP	70,000	75,000	573	573								
4-2709-11	防霧マスク面材HF-50シリーズ用吸収缶 330J	880	910	2209	2209								
4-2711-07	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) スキマー350 50/60Hz 3536290	3,620	4,000	1397	1397								
4-2711-11	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン300NEW 50Hz 1020280	2,650	2,930	1397	1397								
4-2711-12	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン600NEW 50Hz 1021280	4,080	4,520	1397	1397								
4-2711-13	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン1000NEW 50Hz 1022280	5,250	5,800	1397	1397								
4-2711-14	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン300NEW 60Hz 1020320	2,650	2,930	1397	1397								
4-2711-15	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン600NEW 60Hz 1021320	4,080	4,520	1397	1397								
4-2711-16	水中ポンプ(淡水・海水両用、水中専用) コンバクトオン1000NEW 60Hz 1022320	5,250	5,800	1397	1397								
4-2769-01	コンバクト洗眼器(切替式) 2515-0100	77,300	40,200	2341	2341								
4-2777-01	耐熱アルミズボン L HSH100KA-1-48	32,200	77,900	2324	2324								
4-2777-02	耐熱アルミズボン L HSH100KA-1-52	68,200	73,600	2324	2324								
4-2778-01	耐熱フード フリー HSS030KA-1	36,500	39,400	2324	2324								
4-2778-11	耐熱シールド ゴールド 0100257	18,100	19,500	2324	2324								
4-2778-12	耐熱シールド クリア 0100382	15,100	16,300	2324	2324								
4-2779-03	耐熱コート XL HSM120KA-1-56	87,600	94,500	2324	2324								
4-2780-02	耐熱ジャケット L HSHJ080KA-1-52	72,000	68,500	2324	2324								
4-2820-01	防じん・防霧両検定マスク/全面形/Sサイズ TW022Sd S	33,800	34,600	2211	2211								
4-2820-02	防じん・防霧両検定マスク/全面形/Mサイズ TW022Sd M	33,800	34,600	2211	2211								
4-2820-03	防じん・防霧両検定マスク/全面形/Lサイズ TW022Sd L	33,800	34,600	2211	2211								
4-2821-01	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Sサイズ TW08S S	6,000	6,130	2211	2211								
4-2822-01	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Sサイズ/黄色変色(レッド) TW01SC/SIRD	2,600	2,660	2212	2212								
4-2822-02	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Mサイズ/黄色変色(レッド) TW01SC/MIRD	2,600	2,660	2212	2212								
4-2822-03	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Lサイズ/黄色変色(レッド) TW01SC/LIRD	2,600	2,660	2212	2212								
4-2822-04	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Sサイズ/環境紺変色(ブルー) TW01SC/SIBL	2,600	2,660	2212	2212								
4-2822-05	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Mサイズ/環境紺変色(ブルー) TW01SC/MIBL	2,600	2,660	2212	2212								
4-2822-06	防じん・防霧両検定マスク/半面形/Lサイズ/環境紺変色(ブルー) TW01SC/LIBL	2,600	2,660	2212	2212								
4-2823-01	保護めがね ゴグル形(換気口なし)	3,320	3,690	2228	2228								
4-2823-11	保護めがね ゴグル形用部品 SP-19F-1用ヘッドバンド 78557	1,180	1,290	2228	2228								
4-2832-01	バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フェイスシート、大風量形) TR-800-133J	551,240	578,800	-	-				162				
4-2832-02	バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フェイスシート、大風量形) TR-800-333J	552,430	580,000	-	-				162				
4-2832-03	バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フード、大風量形) TR-800-433J	553,620	581,300	-	-				162				
4-2832-04	バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 隔離式ルーズフィット形(フード、大風量形) TR-800-657J	561,910	590,000	-	-				162				
4-2871-01	純水製造装置 本体セット WA-01P	136,000	150,000	1463	1463	286							
4-2871-11	純水製造装置 イオン交換樹脂カートリッジ1セット(2本入) FIK-001	45,200	49,900	1463	1463	286	56					423	
4-2871-12	純水製造装置 前処理カートリッジフィルター FPK-001	33,900	37,500	1463	1463	286	56					423	
4-2871-13	純水製造装置 中空糸フィルター(0.04μm) FCK-001	15,200	16,900	1463	1463								

2026年4月1日より実施

品番		商品名	旧価格	新価格	研究用適合 標準2025 頁	サンクレスト 2025 頁	ナピゾ2026 2024 頁	サニークース 2024 頁	試験2024 頁	アズビオP 2025 頁	アズビオール 2021 頁	レントルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
4-2913-18		分析用試薬 ガドリニウム・標準液・1000mg/L 23251-3534	31,100	32,700	1498	1498								
4-2913-19		分析用試薬 カリウム・標準液・1000mg/L 24235-3534	2,600	2,800	1498	1498								
4-2913-20		分析用試薬 ガリウム・標準液・1000mg/L 24247-3534	13,100	13,800	1498	1498								
4-2913-21		分析用試薬 カルシウム・標準液・1000mg/L 24270-3534	2,600	2,800	1498	1498								
4-2913-22		分析用試薬 金・標準液・1000mg/L 25380-3534	12,200	12,900	1498	1498								
4-2913-23		分析用試薬 銀・標準液・1000mg/L 25395-3534	9,200	9,700	1498	1498								
4-2913-24		分析用試薬 グルコン酸ナトリウム 500g 27320-1501	2,200	2,400	1499	1499								
4-2913-25		分析用試薬 クロム・標準液・1000mg/L 27532-3534	5,600	5,900	1498	1498								
4-2913-26		分析用試薬 クロロホルム 1L 28560-3080	6,200	6,500	1498	1498								
4-2913-27		分析用試薬 クロロホルム 3L 28560-3082	13,600	14,300	1498	1498								
4-2913-28		分析用試薬 けい酸ナトリウム(粉末) 500g 29045-1501	1,300	1,400	1499	1499								
4-2913-29		分析用試薬 けい素・標準液・1000mg/L 29090-3534	6,600	7,000	1498	1498								
4-2913-30		分析用試薬 ゲルマニウム・標準液・1000mg/L 29290-3534	22,600	23,800	1498	1498								
4-2913-31		分析用試薬 コバルト・標準液・1000mg/L 30185-3534	4,400	4,700	1498	1498								
4-2913-32		分析用試薬 酢酸 500mL 31010-4230	1,800	1,900	1498	1498								
4-2913-33		分析用試薬 酢酸エチル 1L 31055-3080	5,500	5,800	1498	1498								
4-2913-34		分析用試薬 酢酸エチル 3L 31055-3082	11,000	11,500	1498	1498								
4-2913-35		分析用試薬 サマリウム・標準液・1000mg/L 31391-3534	9,300	9,800	1498	1498								
4-2913-36		分析用試薬 次亜塩素酸ナトリウム溶液 500g 33015-1501	1,300	1,400	1499	1499								
4-2913-37		分析用試薬 次亜塩素酸ナトリウム溶液 1kg 33015-1550	2,300	2,500	1499	1499								
4-2913-38		分析用試薬 1,4-ジオキサン-ジエチレンジオキシド 1L 33675-3080	9,500	10,000	1498	1498								
4-2913-39		分析用試薬 1,4-ジオキサン-ジエチレンジオキシド 3L 33675-3082	23,700	24,900	1498	1498								
4-2913-40		分析用試薬 シクロヘキサン 1L 33805-3080	4,100	4,400	1498	1498								
4-2913-41		分析用試薬 シクロヘキサン 3L 33805-3082	10,500	11,100	1498	1498								
4-2913-42		分析用試薬 1,2-ジクロロエタン(EDC) 1L 34090-3080	7,400	7,800	1498	1498								
4-2913-45		分析用試薬 ジクロロメタン・塩化メチレン 1L 34355-3080	4,700	5,000	1498	1498								
4-2913-46		分析用試薬 ジクロロメタン・塩化メチレン 3L 34355-3082	10,900	11,500	1498	1498								
4-2913-47		分析用試薬 ジスプロシウム・標準液・1000mg/L 34476-3534	14,100	14,900	1498	1498								
4-2913-48		分析用試薬 四ほう酸ナトリウム十水和物ほう酸ナトリウム 100g 35360-3806	6,900	7,300	1498	1498								
4-2913-49		分析用試薬 四ほう酸ナトリウム(無水)硝子ほう砂 500g 35365-1501	2,100	2,300	1499	1499								
4-2913-50		分析用試薬 ジメチルスルホキシド(DMSO) 1L 35535-3080	4,900	5,200	1498	1498								
4-2913-51		分析用試薬 ジメチルスルホキシド(DMSO) 3L 35535-3082	12,200	12,900	1498	1498								
4-2913-52		分析用試薬 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 1L 35770-3080	4,900	5,200	1498	1498								
4-2913-53		分析用試薬 N,N-ジメチルホルムアミド(DMF) 3L 35770-3082	11,900	12,500	1498	1498								
4-2913-54		分析用試薬 高留水 1L 37630-3080	1,900	2,000	1498	1498								
4-2913-55		分析用試薬 高留水 3L 37630-3082	3,400	3,600	1498	1498								
4-2913-56		分析用試薬 ジルコニウム・標準液・1000mg/L 37692-3534	9,100	9,600	1498	1498								
4-2913-57		分析用試薬 水銀・標準液・1000mg/L 39015-3534	5,900	6,200	1498	1498								
4-2913-58		分析用試薬 スカンジウム・標準液・1000mg/L 39272-3534	14,900	15,700	1498	1498								
4-2913-59		分析用試薬 すず・標準液・1000mg/L 39310-3534	6,700	7,100	1498	1498								
4-2913-60		分析用試薬 ストリオンチウム・標準液・1000mg/L 40135-3534	3,800	4,000	1498	1498								
4-2913-61		分析用試薬 センチウム・標準液・1000mg/L 41057-3534	6,600	7,000	1498	1498								
4-2913-62		分析用試薬 セリウム・標準液・1000mg/L 41162-3534	5,200	5,500	1498	1498								
4-2913-63		分析用試薬 セレン・標準液・1000mg/L 41195-3534	5,400	5,700	1498	1498								
4-2913-64		分析用試薬 ソーダ石灰(ソーダライム) 500g 42010-5901	2,200	2,400	1498	1498								
4-2913-65		分析用試薬 大豆油 500g 43010-1501	2,100	2,300	1499	1499								
4-2913-66		分析用試薬 タリウム・標準液・1000mg/L 43111-3534	9,100	9,600	1498	1498								
4-2913-67		分析用試薬 タングステン・標準液・1000mg/L 43180-3534	5,600	5,900	1498	1498								
4-2913-68		分析用試薬 炭酸水素ナトリウム 100g 43305-3806	2,400	2,600	1498	1498								
4-2913-69		分析用試薬 炭酸ナトリウム(無水) 100g 43350-3806	2,700	2,900	1498	1498								
4-2913-70		分析用試薬 タantal・標準液・1000mg/L 43421-3534	4,700	4,900	1498	1498								
4-2913-71		分析用試薬 チタン・標準液・1000mg/L 45035-3534	4,600	4,900	1498	1498								
4-2913-72		分析用試薬 中性りん酸塩pH標準液 500mL 45133-4930	3,100	3,300	1498	1498								
4-2913-73		分析用試薬 ツリウム・標準液・1000mg/L 46030-3534	11,300	11,900	1498	1498								
4-2913-74		分析用試薬 鉄・標準液・1000mg/L 47155-3534	4,100	4,400	1498	1498								
4-2913-75		分析用試薬 テトラヒドロフラン 1L 48120-3080	7,700	8,100	1498	1498								
4-2913-76		分析用試薬 テトラヒドロフラン 3L 48120-3082	16,400	17,300	1498	1498								
4-2913-77		分析用試薬 テルル・標準液・1000mg/L 48345-3534	7,700	8,100	1498	1498								
4-2913-78		分析用試薬 銅・標準液・1000mg/L 49050-3534	4,100	4,400	1498	1498								
4-2913-81		分析用試薬 トルエン 1L 50070-3080	4,600	4,800	1498	1498								
4-2913-83		分析用試薬 ナトリウム・標準液・1000mg/L 51045-3534	4,100	4,400	1498	1498								
4-2913-84		分析用試薬 鉛・標準液・1000mg/L 52205-3534	4,200	4,500	1498	1498								
4-2913-85		分析用試薬 ニオブ・標準液・1000mg/L 53062-3534	7,000	7,400	1498	1498								
4-2913-86		分析用試薬 ニシゅう酸三水素カリウム二水和物・四しゅう酸カリウム 100g 53190-3806	4,700	4,900	1498	1498								
4-2913-87		分析用試薬 ニッケル・標準液・1000mg/L 53215-3534	4,000	4,200	1498	1498								
4-2913-88		分析用試薬 ネオジム・標準液・1000mg/L 56017-3534	7,900	8,300	1498	1498								
4-2913-89		分析用試薬 亜ジチオン酸ナトリウム・ハイドロサルファイトナトリウム 500g 58025-1501	3,200	3,300	1499	1499								
4-2913-90		分析用試薬 白金・標準液・1000mg/L 58050-3534	6,400	11,000	1498	1498								
4-2913-91		分析用試薬 バナジウム・標準液・1000mg/L 58155-3534	9,800	10,300	1498	1498								
4-2913-92		分析用試薬 バラジウム・標準液・1000mg/L 58255-3534	6,100	6,500	1498	1498								
4-2913-93		分析用試薬 バラフィン 42～44℃ 58275-1501	2,700	2,900	1499	1499								
4-2913-94		分析用試薬 バラフィン 44～46℃ 58277-1501	2,700	2,900	1499	1499								
4-2913-95		分析用試薬 バラフィン 46～48℃ 58279-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2913-96		分析用試薬 バラフィン 48～50℃ 58281-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2913-97		分析用試薬 バラフィン 50～52℃ 58283-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2913-98		分析用試薬 バラフィン 52～54℃ 58285-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2913-99		分析用試薬 バラフィン 54～56℃ 58287-1501	2,400	2,600	1499	1499								
4-2914-01		分析用試薬 バラフィン 56～58℃ 58289-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2914-02		分析用試薬 バラフィン 58～60℃ 58290-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2914-03		分析用試薬 バラフィン 60～62℃ 58291-1501	2,300	2,500	1499	1499								
4-2914-04		分析用試薬 バラフィン 62～64℃ 58293-1501	2,400	2,600	1499	1499								
4-2914-05		分析用試薬 バリウム・標準液・1000mg/L 58315-3534	4,500	4,800	1498	1498								
4-2914-06		分析用試薬 ビスマス・標準液・1000mg/L 59185-3534	9,300	9,800	1498	1498								
4-2914-07		分析用試薬 ひ素・標準液・1000mg/L 59210-3534	9,300	9,800	1498	1498								
4-2914-08		分析用試薬 pH4.01 標準緩衝液(25℃) 500mL 60176-4530	1,800	1,900	1498	1498								
4-2914-09		分析用試薬 pH6.86 標準緩衝液(25℃) 500mL 60177-4530	1,800	1,900	1498	1498								
4-2914-10		分析用試薬 pH9.18 標準緩衝液(25℃) 500mL 60178-4530	1,800	1,900	1498	1498								
4-2914-11		分析用試薬 フタル酸塩pH標準液 500mL 63196-4930	3,000	3,200	1498	1498								
4-2914-12		分析用試薬 フタル酸水素カリウム 100g 63260-3806	2,600	2,800	1498	1498								
4-2914-13		分析用試薬 tert-ブチルメチルエーテル 1L 63454-3080	9,400	9,900	1498	1498								
4-2914-14		分析用試薬 プラセオジム・標準液・1000mg/L 64276-3534	14,900	15,700	1498	1498								
4-2914-15		分析用試薬 2-プロパノール(IPA)・イソプロピルアルコール 1L 64605-3080	4,200	4,500	1498	1498								
4-2914-16		分析用試薬 2-プロパノール(IPA)・イソプロピルアルコール 3L 64605-3082	10,200	10,800	1498	1498								
4-2914-17		分析用試薬 ヘキサン 1L 67150-3080	3,000	3,200	1498	1498								
4-2914-18		分析用試薬 ヘキサン 3L 67150-3082	7,000	7,400	1498	1498								
4-2914-19		分析用試薬 ヘプタン 1L 67325-3080	8,700	9,200	1498	1498								
4-2914-20		分析用試薬 ヘプタン 3L 67325-3082	23,400	24,600	1498	1498								
4-2914-21														

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエA 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-2914-52	分析用試薬 0.02mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95127-8030	3,000	3,200	1498	1498								
4-2914-53	分析用試薬 0.01mol/L 塩化ナトリウム溶液 500mL 95128-8030	3,000	3,200	1498	1498								
4-2914-54	分析用試薬 0.05mol/L 塩化マグネシウム溶液 500mL 95162-8030	4,000	4,200	1498	1498								
4-2914-55	分析用試薬 0.01mol/L 塩化マグネシウム溶液 500mL 95164-8030	4,000	4,200	1498	1498								
4-2914-56	分析用試薬 6mol/L 硫酸 (6N) 500mL 95200-8030	3,400	3,600	1498	1498								
4-2914-57	分析用試薬 5mol/L 硫酸 (5N) 500mL 95201-8030	3,300	3,400	1498	1498								
4-2914-58	分析用試薬 2mol/L 硫酸 (2N) 500mL 95204-8030	2,000	2,100	1498	1498								
4-2914-59	分析用試薬 1mol/L 硫酸 (1N) 500mL 95205-8030	1,700	1,800	1498	1498								
4-2914-60	分析用試薬 0.5mol/L 硫酸 (N/2) 500mL 95206-8030	1,700	1,800	1498	1498								
4-2914-61	分析用試薬 0.2mol/L 硫酸 (N/5) 500mL 95208-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2914-62	分析用試薬 0.1mol/L 硫酸 (N/10) 500mL 95210-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2914-63	分析用試薬 0.05mol/L 硫酸 (N/20) 500mL 95211-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2914-64	分析用試薬 0.02mol/L 硫酸 (N/50) 500mL 95214-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2914-65	分析用試薬 0.01mol/L 硫酸 (N/100) 500mL 95215-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2914-66	分析用試薬 0.2mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (1N) 500mL 95270-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2914-67	分析用試薬 0.1mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (N/2) 500mL 95271-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2914-68	分析用試薬 0.04mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (N/5) 500mL 95274-8030	2,900	3,100	1499	1499								
4-2914-69	分析用試薬 0.02mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (N/10) 500mL 95275-8030	2,100	2,300	1499	1499								
4-2914-70	分析用試薬 0.005mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (N/40) 500mL 95278-8030	2,100	2,300	1499	1499								
4-2914-71	分析用試薬 0.002mol/L 過マンガン酸カリウム溶液 (N/100) 500mL 95281-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2914-72	分析用試薬 2mol/L 酢酸 (2N) 500mL 95332-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-73	分析用試薬 1mol/L 酢酸 (1N) 500mL 95333-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2914-74	分析用試薬 0.1mol/L 酢酸 (N/10) 500mL 95335-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2914-75	分析用試薬 0.1mol/L 酢酸亜鉛溶液 500mL 95341-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-76	分析用試薬 0.05mol/L 酢酸亜鉛溶液 500mL 95342-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-77	分析用試薬 0.02mol/L 酢酸亜鉛溶液 500mL 95343-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-78	分析用試薬 0.01mol/L 酢酸亜鉛溶液 500mL 95344-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-79	分析用試薬 0.5mol/L しょう酸溶液 (1N) 500mL 95380-8030	3,600	3,800	1499	1499								
4-2914-80	分析用試薬 0.05mol/L しょう酸溶液 (N/10) 500mL 95381-8030	2,200	2,400	1499	1499								
4-2914-81	分析用試薬 1/80mol/L しょう酸溶液 (N/40) 500mL 95383-8030	2,900	3,100	1499	1499								
4-2914-82	分析用試薬 0.01mol/L しょう酸溶液 (N/50) 500mL 95384-8030	2,600	2,800	1499	1499								
4-2914-83	分析用試薬 0.005mol/L しょう酸溶液 (N/100) 500mL 95385-8030	2,900	3,100	1499	1499								
4-2914-84	分析用試薬 0.05mol/L しょう酸ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95412-8030	1,900	2,000	1499	1499								
4-2914-85	分析用試薬 1/80mol/L しょう酸ナトリウム溶液 (N/40) 500mL 95414-8030	2,100	2,300	1499	1499								
4-2914-86	分析用試薬 0.005mol/L しょう酸ナトリウム溶液 (N/100) 500mL 95416-8030	2,100	2,300	1499	1499								
4-2914-87	分析用試薬 0.05mol/L 臭素溶液 (N/10) 500mL 95432-8030	3,200	3,400	1499	1499								
4-2914-88	分析用試薬 1/80mol/L 臭素酸カリウム溶液 (N/10) 500mL 95436-8030	3,400	3,600	1499	1499								
4-2914-89	分析用試薬 6mol/L 硝酸 (6N) 500mL 95450-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2914-90	分析用試薬 1mol/L 硝酸 (1N) 500mL 95455-8030	2,100	2,300	1499	1499								
4-2914-91	分析用試薬 0.1mol/L 硝酸 (N/10) 500mL 95456-8030	2,200	2,400	1499	1499								
4-2914-92	分析用試薬 1mol/L 硝酸銀溶液 (1N) 500mL 95470-8030	26,700	28,100	1499	1499								
4-2914-93	分析用試薬 0.5mol/L 硝酸銀溶液 (N/2) 500mL 95471-8030	19,200	20,200	1499	1499								
4-2914-94	分析用試薬 0.2mol/L 硝酸銀溶液 (N/5) 500mL 95472-8030	10,400	11,000	1499	1499								
4-2914-95	分析用試薬 0.1mol/L 硝酸銀溶液 (N/10) 500mL 95473-8030	5,800	6,100	1499	1499								
4-2914-96	分析用試薬 0.05mol/L 硝酸銀溶液 (N/20) 500mL 95474-8030	5,300	5,600	1499	1499								
4-2914-97	分析用試薬 0.02mol/L 硝酸銀溶液 (N/50) 500mL 95477-8030	3,700	3,900	1499	1499								
4-2914-98	分析用試薬 0.01mol/L 硝酸銀溶液 (N/100) 500mL 95478-8030	2,900	3,100	1499	1499								
4-2914-99	分析用試薬 0.1mol/L 硝酸ニアンモニウムセリウム (IV) 溶液 500mL 95501-8030	6,300	6,700	1499	1499								
4-2915-01	分析用試薬 0.01mol/L 硝酸ピマス溶液 500mL 95502-8030	6,900	7,300	1499	1499								
4-2915-02	分析用試薬 1mol/L 水酸化カリウム溶液 (1N) 500mL 95511-8030	2,800	2,900	1499	1499								
4-2915-03	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化カリウム溶液 (N/2) 500mL 95512-8030	1,800	1,900	1499	1499								
4-2915-04	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 (N/10) 500mL 95514-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-05	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/2) 500mL 95531-8030	5,400	5,700	1499	1499								
4-2915-06	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/10) 500mL 95533-8030	5,600	5,900	1499	1499								
4-2915-07	分析用試薬 0.01mol/L 水酸化カリウム溶液 (エタノール性) (N/100) 500mL 95536-8030	4,800	5,100	1499	1499								
4-2915-08	分析用試薬 6mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (6N) 500mL 95551-8030	4,000	4,200	1499	1499								
4-2915-09	分析用試薬 5mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (5N) 500mL 95552-8030	4,400	3,600	1499	1499								
4-2915-10	分析用試薬 4mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (4N) 500mL 95553-8030	3,400	3,600	1499	1499								
4-2915-11	分析用試薬 2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (2N) 500mL 95556-8030	3,400	3,600	1499	1499								
4-2915-12	分析用試薬 1mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95557-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-13	分析用試薬 0.5mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/2) 500mL 95558-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-14	分析用試薬 0.2mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/5) 500mL 95560-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-15	分析用試薬 0.1mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95562-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-16	分析用試薬 0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/20) 500mL 95563-8030	1,800	1,900	1499	1499								
4-2915-17	分析用試薬 0.02mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/50) 500mL 95567-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-18	分析用試薬 0.01mol/L 水酸化ナトリウム溶液 (N/100) 500mL 95568-8030	1,700	1,800	1499	1499								
4-2915-19	分析用試薬 0.5mol/L 炭酸ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95592-8030	2,600	2,800	1499	1499								
4-2915-20	分析用試薬 0.05mol/L 炭酸ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95596-8030	2,300	2,500	1499	1499								
4-2915-21	分析用試薬 0.1mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液 (N/10) 500mL 95621-8030	2,600	2,800	1499	1499								
4-2915-22	分析用試薬 0.05mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液 (N/20) 500mL 95622-8030	2,600	2,800	1499	1499								
4-2915-23	分析用試薬 0.02mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液 (N/50) 500mL 95623-8030	2,800	3,000	1499	1499								
4-2915-24	分析用試薬 1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 (1N) 500mL 95630-8030	6,100	6,500	1499	1499								
4-2915-25	分析用試薬 0.1mol/L チオシアン酸カリウム溶液 (N/10) 500mL 95631-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2915-26	分析用試薬 0.05mol/L チオシアン酸カリウム溶液 (N/20) 500mL 95632-8030	3,500	3,700	1499	1499								
4-2915-27	分析用試薬 1mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (1N) 500mL 95650-8030	2,000	2,100	1499	1499								
4-2915-28	分析用試薬 0.5mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/2) 500mL 95651-8030	2,500	2,700	1499	1499								
4-2915-29	分析用試薬 0.2mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/5) 500mL 95653-8030	2,500	2,700	1499	1499								
4-2915-30	分析用試薬 0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/10) 500mL 95654-8030	1,500	1,600	1499	1499								
4-2915-31	分析用試薬 0.05mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/20) 500mL 95655-8030	2,300	2,500	1499	1499								
4-2915-32	分析用試薬 0.025mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/40) 500mL 95656-8030	2,000	2,100	1499	1499								
4-2915-33	分析用試薬 0.02mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/50) 500mL 95657-8030	2,300	2,500	1499	1499								
4-2915-34	分析用試薬 0.01mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/100) 500mL 95659-8030	1,900	2,000	1499	1499								
4-2915-35	分析用試薬 0.005mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 (N/200) 500mL 95660-8030	2,700	2,900	1499	1499								
4-2915-36	分析用試薬 1/6mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95670-8030	5,500	5,800	1499	1499								
4-2915-37	分析用試薬 1/24mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95672-8030	5,400	5,700	1499	1499								
4-2915-38	分析用試薬 1/30mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95673-8030	5,400	5,700	1499	1499								
4-2915-39	分析用試薬 1/60mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95674-8030	4,100	4,300	1499	1499								
4-2915-40	分析用試薬 1/240mol/L ニクロム酸カリウム溶液 500mL 95675-8030	4,200	4,400	1499	1499								
4-2915-41	分析用試薬 1/60mol/L ニクロム酸ナトリウム溶液 500mL 95680-8030	5,400	5,700	1499	1499								
4-2915-42	分析用試薬 0.1mol/L ヘキサシアノ/鉄 (Ⅱ) 酸カリウム溶液 500mL 95701-8030	4,200	4,500	1499	1499								
4-2915-43	分析用試薬 0.05mol/L ヘキサシアノ/鉄 (Ⅲ) 酸カリウム溶液 500mL 95702-8030	4,200	4,500	1499	1499								
4-2915-44	分析用試薬 0.5mol/L しょう素溶液 (1N) 500mL 95710-8030	11,300	11,900	1499	1499								
4-2915-45	分析用試薬 0.05mol/L しょう素溶液 (N/10) 500mL 95713-8030	3,500	3,700	149									

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-2916-18	亜硫酸水素ナトリウム 100g 特級 12580-0306	1,300	1,400	1494	1494							592	
4-2916-19	亜硫酸水素ナトリウム 1kg 特級 12580-0350	3,300	3,500	1494	1494							592	
4-2916-20	亜硫酸ナトリウム 500g 特級 12590-0301	1,600	1,700	1494	1494							592	
4-2916-21	亜硫酸ナトリウム 100g 特級 12590-0306	1,100	1,200	1494	1494							592	
4-2916-22	安息香酸ナトリウム 250g 特級 13255-0404	3,200	3,400	1494	1494							592	
4-2916-23	安息香酸ナトリウム 25g 特級 13255-0410	1,700	1,800	1494	1494							592	
4-2916-24	エタノール(99.5) エチルアルコール(99.5) 500mL 特級 17065-0330	2,600	2,800	1494	1494							592	
4-2916-25	エタノール(99.5) エチルアルコール(99.5) 3L 特級 17065-0382	12,500	13,200	1494	1494							592	
4-2916-26	エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水和物 500g 17395-0301	7,100	7,500	1494	1494							592	
4-2916-27	エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水和物 25g 17395-0310	1,700	1,800	1494	1494							592	
4-2916-28	エチレンジアミン四酢酸二水素ナトリウム二水和物 1kg 17395-0350	12,600	13,300	1494	1494							592	
4-2916-29	エチレンジアミン 500mL 特級 17485-0430	4,100	4,300	1494	1494							592	
4-2916-30	エチレンジアミン 25mL 特級 17485-0435	3,000	3,100	1494	1494							592	
4-2916-31	エチレンジアミン 1L 特級 17485-0480	6,300	6,600	1494	1494							592	
4-2916-32	塩化アンモニウム 500g 特級 18075-0301	2,000	2,100	1494	1494							592	
4-2916-33	塩化アンモニウム 500g 一般 18075-1201	1,900	2,000	1494	1494							592	
4-2916-34	塩化カリウム 500g 特級 18190-0301	1,500	1,600	1494	1494							592	
4-2916-35	塩化カリウム 500g 一般 18190-1201	1,400	1,500	1494	1494							592	
4-2916-36	塩化カリウム 1kg 一般 18190-1250	2,200	2,400	1494	1494							592	
4-2916-37	塩化鉄(Ⅲ)六水和物 塩化第二鉄六水和物 500g 特級 18510-0301	3,200	3,400	1494	1494							592	
4-2916-38	塩化鉄(Ⅲ)六水和物 塩化第二鉄六水和物 500g 一般 18510-1201	1,800	1,900	1494	1494							592	
4-2916-39	塩化ナトリウム 500g 特級 19015-0301	1,100	1,200	1494	1494							592	
4-2916-40	塩化ナトリウム 1kg 特級 19015-0350	2,100	2,300	1494	1494							592	
4-2916-41	塩酸 500mL 特級 20010-0330	2,300	2,400	1494	1494							592	
4-2916-42	塩酸 1kg 特級 20010-0350	3,000	3,100	1494	1494							592	
4-2916-43	塩酸 4kg 特級 20010-0352	5,300	5,500	1494	1494							592	
4-2916-46	過酸化水素 30% 500g 特級 23150-0301	4,060	3,800	1494	1494							592	
4-2916-48	過酸化ナトリウム 500g 23195-1601	1,900	2,000	1494	1494							592	
4-2916-49	カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC) 500g 一般 24370-1201	3,000	3,200	1494	1494							592	
4-2916-50	カルボキシメチルセルロースナトリウム(CMC) 25g 一般 24370-1210	1,700	1,800	1494	1494							592	
4-2916-51	寒天(粉末) 500g 一般 24440-1201	10,600	11,200	1494	1494							592	
4-2916-52	寒天(粉末) 25g 一般 24440-1210	2,000	2,100	1494	1494							592	
4-2916-53	寒天(粉末) 1kg 一般 24440-1250	18,800	19,800	1494	1494							592	
4-2916-54	ギ酸ナトリウム 500g 特級 25105-0301	2,900	3,100	1494	1494							592	
4-2916-55	ギ酸ナトリウム 500g 一般 25105-1201	2,700	2,900	1494	1494							592	
4-2916-56	キシレン 500mL 特級 25165-0430	2,800	2,900	1494	1494							592	
4-2916-57	キシレン 1L 特級 25165-0480	3,800	4,000	1494	1494							592	
4-2916-58	キシレン 500mL 一般 25165-1130	2,700	2,800	1494	1494							592	
4-2916-59	くえん酸一水和物 500g 特級 26040-0301	2,300	2,500	1494	1494							592	
4-2916-60	くえん酸一水和物 25g 特級 26040-0310	1,400	1,500	1494	1494							592	
4-2916-61	くえん酸一水和物 1kg 特級 26040-0350	4,100	4,400	1494	1494							592	
4-2916-62	くえん酸三ナトリウム二水和物 第三くえん酸ナトリウム二水和物 500g 特級 26075-0301	2,600	2,800	1494	1494							592	
4-2916-63	くえん酸三ナトリウム二水和物 第三くえん酸ナトリウム二水和物 25g 特級 26075-0310	1,300	1,400	1494	1494							592	
4-2916-64	グリシン アミノ酢酸 500g 特級 27185-0301	3,300	3,500	1494	1494							592	
4-2916-65	グリセリン 500mL 特級 27210-0330	2,500	2,700	1494	1494							592	
4-2916-66	グリセリン 1kg 特級 27210-0350	4,400	4,700	1494	1494							592	
4-2916-67	グルコン酸ナトリウム 500g 一般 27320-1201	2,500	2,700	1494	1494							592	
4-2916-68	L-グルタミン酸 500g 一般 27355-1201	5,100	5,400	1494	1494							592	
4-2916-69	L-グルタミン酸 25g 一般 27355-1210	1,300	1,400	1494	1494							592	
4-2916-70	クロロホルム 500mL 特級 28560-0330	3,200	3,300	1494	1494							592	
4-2916-71	クロロホルム 1kg 特級 28560-0350	4,300	4,500	1494	1494							592	
4-2916-72	クロロホルム 3L 特級 28560-0382	9,700	10,200	1494	1494							592	
4-2916-73	クロロホルム 500mL 一般 28560-1230	2,900	3,000	1494	1494							592	
4-2916-74	ゴマ油 500mL 一般 30190-1230	9,100	9,600	1494	1494							592	
4-2916-75	コーン油 500mL 一般 30280-1230	2,300	2,500	1494	1494							592	
4-2916-76	酢酸 500mL 特級 31010-0330	1,250	1,400	1494	1494							592	
4-2916-78	酢酸 3L 特級 31010-0382	5,300	5,600	1494	1494							592	
4-2916-79	酢酸エチル 500mL 特級 31055-0330	2,700	2,800	1494	1494							592	
4-2916-81	酢酸エチル 3L 特級 31055-0382	7,900	8,300	1494	1494							592	
4-2916-82	酢酸ナトリウム三水和物 500g 特級 31215-0301	1,800	1,900	1494	1494							592	
4-2916-83	酢酸ナトリウム三水和物 500g 一般 31215-1201	1,600	1,700	1494	1494							592	
4-2916-84	スクロース サッカロース 500g 特級 31365-0301	1,700	1,800	1494	1494							592	
4-2916-85	スクロース サッカロース 25g 特級 31365-0310	1,400	1,500	1494	1494							592	
4-2916-86	スクロース サッカロース 1kg 特級 31365-0350	2,900	3,100	1494	1494							592	
4-2916-87	ジエチルエーテル エチルエーテル 500mL 特級 33475-0330	2,700	2,900	1494	1494							592	
4-2916-88	ジエチルエーテル エチルエーテル 500mL 一般 33475-1230	2,500	2,700	1494	1494							592	
4-2916-89	ジクロロメタン 塩化メチレン 500mL 特級 34355-0330	1,600	1,700	1494	1494							592	
4-2916-91	四ほう酸ナトリウム十水和物 ほう酸ナトリウム 500g 特級 35380-0301	2,200	2,400	1494	1494							592	
4-2916-92	四ほう酸ナトリウム十水和物 ほう酸ナトリウム 500g 一般 35380-1201	2,100	2,300	1494	1494							592	
4-2916-93	臭化カリウム 500g 特級 36090-0301	2,300	2,500	1494	1494							592	
4-2916-94	臭化カリウム 25g 特級 36090-0310	1,300	1,400	1494	1494							593	
4-2916-95	臭化ナトリウム 500g 特級 36285-0301	2,500	2,700	1494	1494							593	
4-2916-96	臭化ナトリウム 500g 一般 36285-1201	2,100	2,300	1494	1494							593	
4-2916-97	しゅう酸ナトリウム しゅう酸ニナトリウム 500g 特級 37120-0301	6,900	7,200	1494	1494							593	
4-2916-98	しゅう酸ナトリウム しゅう酸ニナトリウム 25g 特級 37120-0310	2,800	2,900	1494	1494							593	
4-2917-02	硝酸ナトリウム 500g 特級 37515-0301	2,500	2,700	1494	1494							593	
4-2917-03	硝酸ナトリウム 500g 一般 37515-1201	2,200	2,400	1494	1494							593	
4-2917-04	硝酸マグネシウム六水和物 500g 特級 37580-0301	3,200	3,400	1494	1494							593	
4-2917-05	硝酸マグネシウム六水和物 100g 特級 37580-0306	1,700	1,800	1494	1494							593	
4-2917-06	水酸化カリウム 500g 特級 39040-0301	3,700	3,900	1494	1494							593	
4-2917-07	水酸化カリウム 25g 特級 39040-0310	2,800	2,900	1494	1494							593	
4-2917-08	水酸化カリウム 1kg 特級 39040-0350	5,600	5,900	1494	1494							593	
4-2917-09	水酸化カルシウム 500g 特級 39070-0301	2,100	2,300	1494	1494							593	
4-2917-10	水酸化カルシウム 500g 一般 39070-1201	1,900	2,000	1494	1494							593	
4-2917-11	水酸化ナトリウム 500g 特級 39155-0301	3,300	3,400	1494	1494							593	
4-2917-12	水酸化ナトリウム 25g 特級 39155-0310	2,700	2,800	1494	1494							593	
4-2917-13	水酸化ナトリウム 1kg 特級 39155-0350	5,200	5,400	1494	1494							593	
4-2917-14	水酸化ナトリウム 5kg 特級 39155-0355	16,200	17,000	1494	1494							593	
4-2917-15	スルファニル酸 4-アミノベンゼンスルホン酸 500g 特級 40155-0301	5,000	5,600	1494	1494							593	
4-2917-16	スルファニル酸 4-アミノベンゼンスルホン酸 25g 特級 40155-0310	1,500	1,600	1494	1494							593	
4-2917-17	石油エーテル 500mL 特級 41040-0330	1,400	1,500	1494	1494							593	
4-2917-18	石油エーテル 3L 特級 41040-0382	6,100	6,500	1494	1494							593	
4-2917-20	炭酸水素ナトリウム 500g 特級 43305-0301	2,000	2,100	1494	1494							593	
4-2917-21	炭酸水素ナトリウム 500g 一般 43305-1201	1,400	1,500	1494	1494							593	
4-2917-24	炭酸ナトリウム 炭酸ナトリウム(無水) 500g 特級 43350-0301	2,100	2,300	1494	1494							593	
4-2917-25	炭酸ナトリウム 炭酸ナトリウム(無水) 1kg 特級 43350-0350	3,700	3,900	1494	1494							593	
4-2917-26	チオシアン酸ナトリウム 500g 特級 44170-0301	4,800	5,100	1494	1494							593	
4-2917-27	チオシアン酸ナトリウム 25g 特級 44170-0310	1,300	1,400	1494	1494							593	
4-2917-28	チオ硫酸ナトリウム五水和物 500g 特級 44305-0301	2,200	2,400	1494	1494								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 帳簿2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数書2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-2917-57	メタリン酸六ナトリウム ヘキサメタリン酸ナトリウム 500g 特級 67115-0401	2,500	2,700	1495	1495							593	
4-2917-58	ヘキサリン 500mL 特級 67150-0330	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2917-59	ヘキサリン 1L 特級 67150-0380	2,200	2,400	1495	1495							593	
4-2917-60	ヘキサリン 3L 特級 67150-0382	4,800	5,100	1495	1495							593	
4-2917-62	ヘプタン 25mL 特級 67325-0335	1,700	1,800	1495	1495							593	
4-2917-64	ベルオキシニ硫酸ナトリウム 過硫酸ナトリウム 500g 特級 67512-0401	2,100	2,300	1495	1495							593	
4-2917-65	ほう酸 500g 特級 69025-0301	1,800	1,900	1495	1495							593	
4-2917-66	ほう酸 25g 特級 69025-0310	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2917-67	ほう酸 1kg 特級 69025-0350	3,300	3,500	1495	1495							593	
4-2917-68	ホスフィン酸ナトリウムー水和物 次亜リン酸ナトリウムー水和物 500g 特級 69149-0401	4,000	4,200	1495	1495							593	
4-2917-69	ホスフィン酸ナトリウムー水和物 次亜リン酸ナトリウムー水和物 500g ー級 69149-1201	3,500	3,700	1495	1495							593	
4-2917-70	ホルムアルデヒド液(ホルマリン) 500mL 特級 69360-0330	2,500	2,600	1495	1495							593	
4-2917-71	ホルムアルデヒド液(ホルマリン) 1L 特級 69360-0380	3,300	3,400	1495	1495							593	
4-2917-72	過よう素酸ナトリウム メタ過よう素酸ナトリウム 25g 特級 73040-0310	2,100	2,300	1495	1495							593	
4-2917-73	メタール メチルアルコール 500mL 特級 73125-0330	2,400	2,500	1495	1495							593	
4-2917-74	メタール メチルアルコール 1L 特級 73125-0380	3,100	3,200	1495	1495							593	
4-2917-75	メタール メチルアルコール 3L 特級 73125-0382	5,900	6,200	1495	1495							593	
4-2917-76	セモリブデン酸六アンモニウム四水和物 モリブデン酸アンモニウム四水和物 500g 特級 77070-0301	15,000	15,800	1495	1495							593	
4-2917-77	セモリブデン酸六アンモニウム四水和物 モリブデン酸アンモニウム四水和物 25g 特級 77070-0310	2,000	2,100	1495	1495							593	
4-2917-78	モルホリン テトラヒドロ-2H-1,4-オキサジン 500mL 特級 77120-0430	4,200	4,400	1495	1495							593	
4-2917-79	モルホリン テトラヒドロ-2H-1,4-オキサジン 25mL 特級 77120-0435	2,900	3,000	1495	1495							593	
4-2917-80	よう化カリウム 500g 特級 80090-0301	10,200	10,800	1495	1495							593	
4-2917-81	よう化カリウム 100g 特級 80090-0306	2,600	2,800	1495	1495							593	
4-2917-82	よう化カリウム 25g 特級 80090-0310	1,400	1,500	1495	1495							593	
4-2917-83	よう化ナトリウム 500g ー級 80240-1201	8,400	8,900	1495	1495							593	
4-2917-84	よう化ナトリウム 25g ー級 80240-1210	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2917-85	酸化ナトリウム九水和物 500g 特級 82355-0301	9,700	10,500	1495	1495							593	
4-2917-86	酸化ナトリウム九水和物 100g 特級 82355-0306	3,800	4,000	1495	1495							593	
4-2917-87	硫酸 500mL 特級 83010-0330	2,600	2,700	1495	1495							593	
4-2917-88	硫酸重鉛七水和物 500g 特級 83060-0301	3,100	3,200	1495	1495							593	
4-2917-89	硫酸重鉛七水和物 100g 特級 83060-0306	2,600	2,700	1495	1495							593	
4-2917-90	硫酸カリウム 500g 特級 83145-0301	2,500	2,700	1495	1495							593	
4-2917-91	硫酸カリウム 25g 特級 83145-0310	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2917-92	硫酸水素ナトリウムー水和物 500g 特級 83310-0401	2,500	2,700	1495	1495							593	
4-2917-93	硫酸水素ナトリウム 500g ー級 83311-1201	2,200	2,400	1495	1495							593	
4-2917-94	硫酸鉄(Ⅱ)七水和物 硫酸第一鉄 500g 特級 83380-0301	1,800	1,900	1495	1495							593	
4-2917-95	硫酸鉄(Ⅱ)七水和物 硫酸第一鉄 100g 特級 83380-0306	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2917-96	硫酸鉄(Ⅱ)七水和物 硫酸第一鉄 500g ー級 83380-1201	1,400	1,500	1495	1495							593	
4-2917-97	硫酸銅(Ⅱ)五水和物 500g 特級 83435-0301	4,000	4,200	1495	1495							593	
4-2917-98	硫酸銅(Ⅱ)五水和物 100g 特級 83435-0306	3,000	3,100	1495	1495							593	
4-2917-99	硫酸銅(Ⅱ)五水和物 25g 特級 83435-0310	2,700	2,800	1495	1495							593	
4-2918-01	硫酸ナトリウム十水和物 500g 特級 83450-0301	3,000	3,200	1495	1495							593	
4-2918-02	硫酸ナトリウム十水和物 500g ー級 83450-1201	2,800	3,000	1495	1495							593	
4-2918-03	流動パラフィン 500mL 特級 83640-0330	2,100	2,300	1495	1495							593	
4-2918-04	流動パラフィン 500mL ー級 83640-1230	2,000	2,200	1495	1495							593	
4-2918-05	流動パラフィン 1L ー級 83640-1280	3,500	3,700	1495	1495							593	
4-2918-06	りん酸 500g 特級 84045-0301	2,000	2,100	1495	1495							593	
4-2918-07	りん酸 1kg 特級 84045-0350	3,400	3,600	1495	1495							593	
4-2918-08	りん酸三ナトリウム・12水 500g 特級 84085-0301	2,000	2,100	1495	1495							593	
4-2918-09	りん酸三ナトリウム・12水 500g ー級 84085-1201	1,700	1,800	1495	1495							593	
4-2918-10	りん酸水素二カリウム りん酸二カリウム 500g 特級 84120-0301	2,600	2,800	1495	1495							593	
4-2918-11	りん酸水素二カリウム りん酸二カリウム 25g 特級 84120-0310	1,300	1,400	1495	1495							593	
4-2918-12	りん酸水素二カリウム りん酸二カリウム 1kg 特級 84120-0350	4,400	4,700	1495	1495							593	
4-2918-13	りん酸水素二ナトリウム・12水 500g 特級 84125-0301	3,200	3,300	1495	1495							593	
4-2918-14	りん酸水素二ナトリウム・12水 1kg 特級 84125-0350	4,500	4,700	1495	1495							593	
4-2918-15	りん酸二水素ナトリウムニ水和物 りん酸ーナトリウムニ水和物 500g 特級 84190-0301	1,900	2,000	1495	1495							593	
4-2918-16	りん酸二水素ナトリウムニ水和物 りん酸ーナトリウムニ水和物 500g ー級 84190-1201	1,700	1,800	1495	1495							593	
4-2944-01	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 5.75インチ 滅菌済 500個入 229276	42,600	47,400	1755	1755								
4-2944-02	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 5.75インチ 非滅菌 500個入 229277	31,600	32,800	1755	1755								
4-2944-03	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 5.75インチ 非滅菌 1000個入 229274	58,800	61,400	1755	1755								
4-2944-04	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 9インチ 滅菌済 500個入 229288	46,800	52,200	1755	1755								
4-2944-05	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 9インチ 非滅菌 500個入 229287	36,400	38,400	1755	1755								
4-2944-06	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 9インチ 非滅菌 1000個入 229284	63,600	66,200	1755	1755								
4-2944-07	ブラステックバズツールズベペット CELLTREAT Plastrour 9インチ 滅菌済 200個入 229281	45,600	51,000	1755	1755								
4-2960-01	マイクロスバーチルSCC 150mm 丸細 10本入	2,840	3,130	2528	2528								
4-2960-02	マイクロスバーチルSCC 180mm 丸細 10本入	3,230	3,560	2528	2528								
4-2960-03	マイクロスバーチルSCC 180mm 丸太 10本入	4,910	5,410	2528	2528								
4-2961-01	白ブラサジSCC 小 10本入	1,890	2,080	2528	2528								
4-2961-02	白ブラサジSCC 中 10本入	2,000	2,200	2528	2528								
4-2961-03	白ブラサジSCC 大 10本入	2,150	2,370	2528	2528								
4-2963-01	計量スコップSCC 50mL 1パック(1本/袋×5袋入)	2,650	2,920	2528	2528								
4-2963-02	計量スコップSCC 100mL 1パック(1本/袋×5袋入)	3,820	4,210	2528	2528								
4-2963-03	計量スコップSCC 250mL 1パック(1本/袋×5袋入)	7,800	8,580	2528	2528								
4-2963-04	計量スコップSCC 500mL 1パック(1本/袋×5袋入)	10,200	11,220	2528	2528								
4-2965-01	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 21枚取 33821	930	1,230	1627	1627								
4-2965-02	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 18枚取 33818	1,100	1,440	1627	1627								
4-2965-03	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 15枚取 33815	1,240	1,610	1627	1627								
4-2965-04	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 12枚取 33812	1,450	1,910	1627	1627								
4-2965-05	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 10枚取 33810	1,660	2,190	1627	1627								
4-2965-06	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 8枚取 33808	2,100	2,740	1627	1627								
4-2965-07	ステンレス角バット浅型 ツヤ消し仕様 6枚取 33806	3,000	3,940	1627	1627								
4-2966-01	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 手札 33730	640	820	1627	1627								
4-2966-02	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 カード 33727	680	890	1627	1627								
4-2966-03	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 キヤネ 33724	750	1,000	1627	1627								
4-2966-04	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 21枚取 33721	990	1,290	1627	1627								
4-2966-05	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 18枚取 33718	1,160	1,530	1627	1627								
4-2966-06	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 15枚取 33715	1,350	1,760	1627	1627								
4-2966-07	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 12枚取 33712	1,550	2,030	1627	1627								
4-2966-08	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 10枚取 33710	1,780	2,350	1627	1627								
4-2966-09	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 8枚取 33708	2,260	2,970	1627	1627								
4-2966-10	ステンレス角バット ツヤ消し仕様 6枚取 33706	3,210	4,210	1627	1627								
4-2979-01	ウェハーシングル搬送容器SCCセット SS50セット N	2,500	2,750	2573	2573								
4-2979-02	ウェハーシングル搬送容器SCCセット SS75セット N	3,300	3,630	2573	2573								
4-2979-03	ウェハーシングル搬送容器SCCセット SS100セットN	4,350	4,790	2573	2573								
4-2979-04	ウェハーシングル搬送容器SCCセット SS300	37,000	40,700	2573	2573								
4-2990-01	セキユアフィット 保護めがね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー SF3701XGAF-BLU N	2,770	3,290	2223	2223				74				
4-2990-02	セキユアフィット 保護めがね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー ひざし付き SF3701XSGAF-BLU N	3,120	3,700	2223	2223				74				
4-2990-03	セキユアフィット 保護めがね(オーバーグラスタイプ) クリア/ブルー 防曇加工なし SF3701AS-BLU N	2,200	2,610	2223	2223				74				
4-2990-07	セキユアフィット 保護めがね(オーバーグラスタイプ) I/Oグレー/ブルー SF3707XGAF-BLU	2,770	3,290	2223	2223				74				
4-3010-01	エアベント付き密閉式タンク 7L 57021	22,700	25,700	1638	163								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-3118-05	ELGA純水装置用オプション・交換部品 30Lタンク LA758	305,000	350,000	1459	1459								
4-3118-06	ELGA純水装置用オプション・交換部品 60Lタンク LA759	400,000	460,000	1459	1459								
4-3118-07	ELGA純水装置用オプション・交換部品 100Lタンク LA760	615,000	700,000	1459	1459								
4-3118-08	ELGA純水装置用オプション・交換部品 ハロディスベンサー LA754	330,000	380,000	1459	1459								
4-3118-09	ELGA純水装置用オプション・交換部品 アドヒシドディセンサー LA755	413,000	475,000	1459	1459								
4-3118-11	ELGA純水装置用オプション・交換部品 ディセンサー用電源ユニット POWE40855	45,000	52,000	1459	1459								
4-3118-12	ELGA純水装置用オプション・交換部品 プレフィルタール LC241	30,000	34,500	1459	1459								
4-3118-13	LC240 ROカートリッジ	126,000	145,000	1459	1459								
4-3118-14	ELGA純水装置用オプション・交換部品 エアベント LC291	9,400	11,000	1459	1459								
4-3118-15	ELGA純水装置用オプション・交換部品 エアベント LC216	45,000	52,000	1459	1459								
4-3118-16	ELGA純水装置用オプション・交換部品 TOC低減用UVランプ LC210-02	86,000	99,000	1459	1459								
4-3118-17	ELGA純水装置用オプション・交換部品 殺菌用UVランプ LC285	32,000	37,000	1459	1459								
4-3118-18	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC292	23,000	27,000	1459	1459								
4-3118-19	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC214	54,000	62,000	1459	1459								
4-3118-20	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC275	109,000	125,000	1459	1459								
4-3118-21	ELGA純水装置用オプション・交換部品 純水カートリッジ LC274	57,000	66,000	1459	1459								
4-3118-22	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ LC208	63,000	72,500	1459	1459								
4-3118-23	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 標準タイプ LC232	105,000	120,000	1459	1459								
4-3118-24	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 低TOC専用 LC246	135,000	155,000	1459	1459								
4-3118-25	ELGA純水装置用オプション・交換部品 超純水カートリッジ 低イオン専用 LC245	135,000	155,000	1459	1459								
4-3118-26	LC217 ROカートリッジ	121,000	136,000	1459	1459								
4-3118-27	ELGA純水装置用オプション・交換部品 オプチマイザーカートリッジ LC243	29,000	33,500	1459	1459								
4-3118-28	ELGA純水装置用オプション・交換部品 UMFカートリッジ LC109	73,000	84,000	1459	1459								
4-3118-29	ELGA純水装置用オプション・交換部品 UFカートリッジ LC151	198,000	228,000	1459	1459								
4-3118-31	ビュアラボディセンサー LA824	500,000	580,000	1458	1458								
4-3143-02	広口びん 408	110	100									478	
4-3143-06	広口びん 412	320	290									478	
4-3157-01	広口びん PP 50mL 1621	190	230	1506	1506								
4-3157-04	GL規格目盛付広口瓶 250ml 1625	450	490	1506	1506								
4-3157-05	GL規格目盛付広口瓶 1000ml 1629	810	880	1506	1506								
4-3157-06	GL規格目盛付広口瓶 2000ml 1631	1,160	1,250	1506	1506								
4-3159-02	PPマシリンガー 2561	760	880	1737	1737								
4-3209-01	グローブボックス用手袋	3,500	3,700	937	937								
4-3214-01	ニトリル手袋 エッジ 82134 L 100枚入 82134090	2,080	1,980	2246	2246	992							
4-3214-02	ニトリル手袋 エッジ 82134 M 100枚入 82134080	2,080	1,980	2246	2246	992							
4-3214-03	ニトリル手袋 エッジ 82134 S 100枚入 82134070	2,080	1,980	2246	2246	992							
4-3453-61	ヘプタン 500mL 特級	2,700	2,900	1495	1495							593	
4-3453-63	ヘプタン 1L 特級	4,900	5,200	1495	1495							593	
4-3464-01	ウェルドフィルタユニット(ポータブル局所集塵ユニット・アーム数2本) 1408×800×1307mm 50Hz FBM-205	1,260,000	1,330,000					294					
4-3464-02	ウェルドフィルタユニット(ポータブル局所集塵ユニット・アーム数2本) 1408×800×1307mm 60Hz FBM-206	1,260,000	1,330,000					294					
4-3465-01	ウェルドフィルタユニット(ポータブル局所集塵ユニット・アーム数1本) 1295×800×H280mm 50Hz FBM-105	987,000	1,040,000					294					
4-3465-02	ウェルドフィルタユニット(ポータブル局所集塵ユニット・アーム数1本) 1295×800×1280mm 60Hz FBM-106	987,000	1,040,000					294					
4-3522-01	アルブライト 100×100mm 600枚×2段入 TX1045	14,700	15,200	2482	2482								
4-3523-01	クラッシュチューブ・スワブ 50本入 TX728	18,500	19,100	2492	2492				158				
4-3524-01	サーマシール80 100×100mm 300枚入 TX2184	8,100	8,350	2484	2484								
4-3524-02	サーマシール80 230×230mm 75枚×2段入 TX2189	7,800	8,100	2484	2484								
4-3524-03	サーマシール80 310×310mm 50枚×2段入 TX2182	9,900	10,200	2484	2484								
4-3528-01	T熱電対3ヶ所用	790	830	509	509								
4-3528-02	T熱電対3ヶ所用	870	920	509	509								
4-3528-03	T熱電対3ヶ所用	1,500	1,580	509	509								
4-3529-01	中量作業台 WHD-5L	161,700	170,000	830	830								
4-3529-02	中量作業台 WHD-6L	186,900	196,000	830	830								
4-3530-01	中量作業台 AM-5M	59,800	62,700	830	830								
4-3535-01	耐薬品性真空ポンプ Chemker411	285,600	258,000	401	401								
4-3536-01	耐薬品性真空ポンプ Chemker400	254,100	230,000	401	401								
4-3536-02	耐薬品性真空ポンプ Chemker600	353,000	310,000	401	401								
4-3537-01	静電気測定器 TM-291	61,400	64,300	2536	2536								
4-3539-01	K熱電対3ヶ所用	690	730	509	509								
4-3539-02	K熱電対3ヶ所用	770	810	509	509								
4-3539-03	K熱電対3ヶ所用	1,500	1,580	509	509								
4-3597-01	超低温保冷剤 KTI-0-500-30	4,910	6,550	1432	1432	324							
4-3615-01	超低温保冷剤 KTI-0-1000H-12	10,500	11,000	1432	1432	324							
4-3615-02	超低温保冷剤 KTI-17-1100H-12	11,800	14,300	1432	1432	324							
4-3615-03	超低温保冷剤 KTI-25-1300H-12	13,100	14,200	1432	1432	324							
4-3615-04	超低温保冷剤 KTI-35-1300H-12	17,000	18,100	1432	1432	324							
4-3632-01	ビオラモ遠沈管α VIO-15Bα	9,000	9,700	1774	1774								
4-3632-02	ビオラモ遠沈管α VIO-50Bα	6,100	6,700	1774	1774							558	
4-3656-01	分銅 F2500G	8,090	8,780	456	456							558	
4-3656-02	分銅 F2200G	5,990	6,500	456	456								
4-3695-01	ツクスレー抽出セット SETSOX	20,000	17,000	1255	1255								
4-3739-01	マイグレーション装置 FVO-1	15,000	13,500	1162	1162								
4-374-01	エアリークテスター(超音波式) GS-5800	38,900	40,800	657	657								
4-374-02	エアリークテスター用超音波発生器 GS-400	11,600	12,200	657	657								
4-3743-01	牛表革手袋 V-718FC M	1,100	990	2282	2282								
4-3745-02	牛表革手袋 V-715 M	1,400	1,200	2282	2282								
4-3749-01	グリンデルム用耐薬品手袋 S トリニック517	8,300	8,510	2262	2262				10				
4-3749-02	グリンデルム用耐薬品手袋 M トリニック517	8,300	8,510	2262	2262				10				
4-3749-03	グリンデルム用耐薬品手袋 L トリニック517	8,300	8,510	2262	2262				10				
4-3750-01	スーパードグ耐薬品手袋 L	10,100	9,600	2259	2259				10				
4-3750-02	スーパードグ耐薬品手袋 XL	10,100	9,600	2259	2259				10				
4-3750-51	スーパードグ耐薬品手袋 トリニック522 L	81,000	69,000	2259	2259				10				
4-3750-52	スーパードグ耐薬品手袋 トリニック522 XL	81,000	69,000	2259	2259				10				
4-3750-53	スーパードグ耐薬品手袋 トリニック522 XXL	81,000	69,000	2259	2259				10				
4-3760-01	クール&ウォームスター HS-CW100	174,000	187,000	249	249								
4-378-01	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 2mL 10本入	6,150	6,770	1608	1608								
4-378-02	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 5mL 10本入	6,230	6,860	1608	1608								
4-378-03	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 10mL 10本入	6,550	7,210	1608	1608								
4-378-04	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 15mL 10本入	6,590	7,250	1608	1608								
4-378-05	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 20mL 10本入	6,610	7,280	1608	1608								
4-378-06	低溶出バイアル瓶(VIST処理・超純水洗浄・γ線滅菌処理) 50mL 10本入	7,450	8,200	1608	1608								
4-3783-01	ミニオナイザー(電子天びん用)	67,000	59,000	465	465								
4-3786-08	プラスチック質量ロスト DPWF-PP2-M 50個入	25,000	22,500	1794	1794								
4-3793-02	プラスチック用缶 H2862H	28,500	25,500	1147	1147								
4-3816-01	5ヶクリングラフ 6267296 10本入	7,300	7,900	2129	2129								
4-3816-02	5ヶクリングラフ 6267295 10本入	8,100	8,700	2129	2129								
4-3816-03	5ヶクリングラフ 6267294 10本入	8,700	9,400	2129	2129								
4-3823-01	デイスミシキ 未滅菌 5393-6640 20本入	28,800	31,100	1847	1847								
4-3825-04	受けガラス 1000mL 3 0635 70	9,300	10,000	1681	1681								
4-3826-01	エパレーター用ガラス 03042937	4,300	4,600	1680	1680								
4-3826-02	エパレーター用ガラス 03042949	7,000	7,600	1680	1680								
4-3826-03	エパレーター用ガラス 03042958	7,600	8,200	1680	1680								
4-3826-04	エパレーター用ガラス 03042970	10,600	11,400	1680	1680								
4-3827-02	スギイ瓶 透明 100mL 232702404	3,100	3,300	1621	1621								
4-3827-03	スギイ瓶 遮光 50mL 232701765	2,800	3,000	1621	1621								
4-3827-04	スギイ瓶 遮光 100mL 232702461	3,100	3,300	1621	1621								
4-3828-01	シリ試験管 100本入り 6mL 231751159 100本入	12,100	13,100	1764	1764								
4-3828-02	シリ試験管 100本入り 12mL 231751459 100本入	13,000	14,000	1764	1764								
4-3830-01	吸引ろ過瓶 212042452	5,200	5,600	1705	1705								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビス2026 円	サニークーズ 2024 円	設備2024 円	アズビエア 2025 円	アズビエール 2021 円	レンタルカ ログ 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ ログ 円
4-3883-13	ブロックバキュームカー Block-24-20	30,870	28,000	141	141								
4-3883-14	ブロックバキュームカー Block-8-15	33,080	28,000	141	141								
4-3883-15	ブロックバキュームカー Block-4-50	33,080	28,000	141	141								
4-3883-16	ブロックバキュームカー Block-96	30,870	28,000	141	141								
4-3883-18	ブロックバキュームカー Block-96D-1000	46,200	38,000	141	141								
4-3883-19	50mL×8本用ブロック Block-8-5	29,000	25,000	141	141								
4-3883-20	1.5/2.0mLクワイオバイアル×24本用ブロック Block-24-CV	29,000	25,000	141	141								
4-3883-21	96ウェルPCRプレート用ブロック Block-96PCR	38,000	32,000	141	141								
4-3883-22	384ウェルPCRプレート用ブロック Block-384PCR	42,000	35,000	141	141								
4-3883-23	96ディープウェル(2mL)プレート用ブロック Block-96D-2mL	45,000	35,000	141	141								
4-3906-01	軽量グローブボックス(ガスコック付)	47,000	50,500	935	935								
4-3906-02	軽量グローブボックス(ガスコック付)	53,000	56,900	935	935								
4-3907-01	ノンフロンケルユニット LCM250A	298,000	258,000	103	103								
4-3909-03	簡易緑気ユニット 活性炭フィルター(交換用) 2個入	7,300	7,870	885	885								
4-3922-11	ガス検知モジュール GT-O2-L	60,000	70,000	624	624								
4-3923-01	シアン化水素ガス定置型検知警報器 GB-HC2	121,000	120,000	629	629								
4-3929-01	ラボ用小型ノンフロンクーラー Piccolo 280 OLE	960,000	1,281,000	98	98								
4-3972-01	8連PCRチューブ 781332 120本入	27,000	29,100	1100	1100								
4-3973-01	UVチ ickセル 759170 100本入	8,600	9,300	1332	1332								
4-3973-02	UVチ ickセル 759150 100本入	9,700	10,500	1332	1332								
4-3974-01	ディスクセル 759105 100本入	3,000	3,200	1331	1331								
4-3974-02	ディスクセル 759115 100本入	3,000	3,200	1331	1331								
4-3979-01	ろ過フラスコセット 257105451	118,000	127,300	1252	1252								
4-3979-02	ろ過フラスコセット 257106304	143,000	154,300	1252	1252								
4-3981-02	上口デジターター 247825703	46,000	49,600	976	976								
4-3983-01	ディスクセル 759005 100本入	2,200	2,400	1331	1331								
4-3983-02	ディスクセル 759015 100本入	2,300	2,500	1331	1331								
4-3990-01	ユニオンコンテナー O2型 5L (減菌済み)	840	930	1537	1537								
4-3990-02	ユニオンコンテナー O2型 10L (減菌済み)	1,000	1,100	1537	1537								
4-3990-03	ユニオンコンテナー O2型 18L (減菌済み)	1,350	1,490	1537	1537								
4-3990-04	ユニオンコンテナー O2型 20L (減菌済み)	1,370	1,510	1537	1537								
4-3990-11	ユニオンコンテナー O2型 コック (減菌済み)	500	550	1537	1537								
4-3990-12	ユニオンコンテナー O2型ノズル キャップ式 (減菌済み)	320	360	1537	1537								
4-3990-14	ユニオンコンテナー O2型 一般キャップ (減菌済み)	230	260	1537	1537								
4-4012-01	フッ素加工広口試験瓶 125mL 2197-0004JP	650	680	1551	1551								
4-4012-02	フッ素加工広口試験瓶 250mL 2197-0008JP	950	990	1551	1551								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
A-4345-07	シリジノフィルター 729231 100個入	28,000	25,000	1265	1265								
A-4346-01	シリジノフィルター 729014 100個入	33,500	31,800	1265	1265								
A-4346-02	シリジノフィルター 729015 100個入	33,500	31,800	1265	1265								
A-4346-03	シリジノフィルター 729208 100個入	29,800	27,800	1265	1265								
A-4346-04	シリジノフィルター 729209 100個入	29,300	27,800	1265	1265								
A-4346-05	シリジノフィルター 729008 100個入	29,300	27,800	1265	1265								
A-4346-06	シリジノフィルター 729009 100個入	28,000	27,800	1265	1265								
A-4346-07	シリジノフィルター 729007 100個入	29,300	27,800	1265	1265								
A-4346-08	シリジノフィルター 729207 100個入	29,800	28,500	1265	1265								
A-4346-10	シリジノフィルター 729247 100個入	29,800	28,500	1265	1265								
A-4348-06	ねじ口試験管 261352451 50本入	57,000	55,000	1764	1764								
A-436-11	分液ロート(下部集合タイプ) 50mL 15/25 50-1525-1525	13,230	14,900	1699	1699								
A-436-12	分液ロート(下部集合タイプ) 50mL 19/38 50-1938-1938	13,440	15,100	1699	1699								
A-436-13	分液ロート(下部集合タイプ) 100mL 15/25 100-1525-1525	14,490	16,300	1699	1699								
A-436-15	分液ロート(下部集合タイプ) 250mL 19/38 250-1938-1938	17,200	19,300	1699	1699								
A-436-16	分液ロート(下部集合タイプ) 250mL 15/25 250-1525-1525	17,000	19,200	1699	1699								
A-437-11	マイクロスターラー 交換用モーターセット HS-MICOMO	4,800	3,500	227	227								
A-438-11	アクリル水槽用蓋 PW2030用	3,000	3,380	1395	1395								
A-438-12	アクリル水槽用蓋 PW3030用	3,200	3,490	1395	1395								
A-4443-02	DN60規格用オリング 292223406	9,600	10,400	1683	1683								
A-4444-01	セハラフ スパスコ カラジ 290713407	16,100	17,400	1683	1683								
A-4445-01	セハラフ スパハ 四口 DN60 243923408	65,800	71,000	1683	1683								
A-4446-01	セハラフ スパスコ 円筒形丸底 243902408	11,300	12,200	1683	1683								
A-4446-02	セハラフ スパスコ 円筒形丸底 243903601	26,100	28,200	1683	1683								
A-4447-01	温度計付き比重瓶 023.03.005	18,800	20,300	701	701								
A-4447-02	温度計付き比重瓶 023.03.010	19,000	20,500	701	701								
A-4447-03	温度計付き比重瓶 023.03.025	21,800	23,500	701	701								
A-4447-05	温度計付き比重瓶 023.03.100	19,900	21,500	701	701								
A-4450-01	粘度測定器 VF2110	99,800	106,000	717	717								
A-4450-02	粘度測定器 VF2111	95,800	106,000	717	717								
A-4450-04	粘度測定器 VF2113	99,800	106,000	717	717								
A-4450-05	粘度測定器 VF2118	145,700	157,200	717	717								
A-4452-03	粉体攪拌用ローリーナスライス 03 0430 58	21,900	23,600	1680	1680								
A-4452-04	粉体攪拌用ローリーナスライス 03 0430 70	26,100	28,200	1680	1680								
A-4489-02	ハンディパウダーフィーダー HPP-C	58,000	48,000	334	334								
A-4489-03	ハンディパウダーフィーダー HPP-Standard	15,000	12,000	334	334								
A-4489-04	ハンディパウダーフィーダー HPP-1C	88,000	78,000	334	334								
A-4491-31	ペーパーチューブブラック PRMS(減量) 20枚入	2,340	2,580	1136	1136								
A-4491-32	ペーパーチューブブラック PRCF(減量) 20枚入	2,340	2,580	1136	1136								
A-4494-02	ログバスタード・ハット 350 1000本入	60,000	64,700	1755	1755								
A-4545-01	薬物膜透過速度試験用シート 300C310	180,000	190,000	1292	1292								
A-4545-02	薬物膜透過速度試験用シート 300C320	180,000	190,000	1292	1292								
A-455-01	セキュリティーチップ MT-SR	3,800	4,200	2019	2019								
A-455-02	セキュリティーチップ MT-SR24 50m入	1,850	2,150	2019	2019								
A-455-03	セキュリティーチップ MT-SB	3,800	4,200	2019	2019								
A-455-04	セキュリティーチップ MT-SY	3,800	4,200	2019	2019								
A-4565-02	冷却水循環装置 LTC-800β	298,000	266,000	92	92								
A-4573-01	共栓三角フラスコ 50mL(TS22)TSF-50-SCI	3,190	3,350	1671	1671								
A-4573-02	共栓三角フラスコ 100mL(TS22)TSF-100-SCI	3,080	3,240	1671	1671								
A-4573-03	共栓三角フラスコ 200mL(TS27)TSF-200-SCI	3,520	3,700	1671	1671								
A-4573-04	共栓三角フラスコ 300mL(TS27)TSF-300-SCI	3,850	4,050	1671	1671								
A-4573-05	共栓三角フラスコ 500mL(TS27)TSF-500-SCI	5,170	5,430	1671	1671								
A-4573-06	共栓三角フラスコ 1000mL(TS38)TSF-1L-SCI	9,900	10,400	1671	1671								
A-4574-01	バツフル付き三角フラスコ 50mL BSF-50-SCI	4,950	5,200	1670	1670								
A-4574-02	バツフル付き三角フラスコ 100mL BSF-100-SCI	4,950	5,200	1670	1670								
A-4574-03	バツフル付き三角フラスコ 200mL BSF-200-SCI	5,500	5,780	1670	1670								
A-4574-04	バツフル付き三角フラスコ 300mL BSF-300-SCI	6,490	6,820	1670	1670								
A-4574-05	バツフル付き三角フラスコ 500mL BSF-500-SCI	7,590	7,970	1670	1670								
A-4574-06	バツフル付き三角フラスコ 1000mL BSF-1L-SCI	9,240	9,710	1670	1670								
A-4574-07	バツフル付き三角フラスコ 2000mL BSF-2L-SCI	17,910	19,700	1670	1670								
A-4574-08	バツフル付き三角フラスコ 3000mL BSF-3L-SCI	22,990	25,300	1670	1670								
A-4574-09	バツフル付き三角フラスコ 5000mL BSF-5L-SCI	33,280	38,400	1670	1670								
A-4575-01	共通適合せなすフラスコ 50mL TS15/25 NFJ-50-1525-SCI	3,850	4,210	1679	1679								
A-4575-02	共通適合せなすフラスコ 50mL TS19/38 NFJ-50-1938-SCI	3,630	4,000	1679	1679								
A-4575-03	共通適合せなすフラスコ 50mL TS24/40 NFJ-50-2440-SCI	3,850	4,240	1679	1679								
A-4575-04	共通適合せなすフラスコ 100mL TS15/25 NFJ-100-1525-SCI	4,180	4,390	1679	1679								
A-4575-05	共通適合せなすフラスコ 100mL TS19/38 NFJ-100-1938-SCI	4,180	4,390	1679	1679								
A-4575-06	共通適合せなすフラスコ 100mL TS24/40 NFJ-100-2440-SCI	4,480	4,700	1679	1679								
A-4575-07	共通適合せなすフラスコ 100mL TS29/42 NFJ-100-2942-SCI	6,050	6,340	1679	1679								
A-4575-08	共通適合せなすフラスコ 200mL TS24/40 NFJ-200-2440-SCI	5,060	5,570	1679	1679								
A-4575-09	共通適合せなすフラスコ 300mL TS24/40 NFJ-300-2440-SCI	5,940	6,540	1679	1679								
A-4575-10	共通適合せなすフラスコ 500mL TS24/40 NFJ-500-2440-SCI	6,600	6,930	1679	1679								
A-4575-11	共通適合せなすフラスコ 500mL TS29/42 NFJ-500-2942-SCI	7,260	7,770	1679	1679								
A-4575-12	共通適合せなすフラスコ 1000mL TS29/42 NFJ-1L-2942-SCI	8,030	8,600	1679	1679								
A-4588-01	三方コック(ゴム止タイプ)15/35 φ6mmCLO461-01-10	8,000	8,800	1692	1692								
A-4588-02	三方コック(ゴム止タイプ)19/38 φ8mmCLO461-02-10	9,000	9,900	1692	1692								
A-4588-03	三方コック(ゴム止タイプ)19/38 φ10mmCLO461-03-10	11,600	12,800	1692	1692								
A-4588-04	三方コック(ゴム止タイプ)22/45 φ12mmCLO461-04-10	18,700	20,600	1692	1692								
A-4589-01	二方コック(ゴム止タイプ)12/30 φ6mmCLO460-01-10	6,100	6,700	1691	1691								
A-4589-02	二方コック(ゴム止タイプ)15/35 φ8mmCLO460-02-10	6,600	7,300	1691	1691								
A-4589-03	二方コック(ゴム止タイプ)15/35 φ10mmCLO460-03-10	7,200	7,900	1691	1691								
A-4589-04	二方コック(ゴム止タイプ)19/38 φ12mmCLO460-04-10	8,300	9,100	1691	1691								
A-4590-01	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 50mLCL0532-01-10	8,700	9,600	1701	1701								
A-4590-02	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 100mLCL0532-02-10	8,800	9,700	1701	1701								
A-4590-03	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 200mLCL0532-03-10	10,400	11,400	1701	1701								
A-4590-04	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 300mLCL0532-04-10	11,600	12,800	1701	1701								
A-4590-05	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 500mLCL0532-05-10	13,400	14,700	1701	1701								
A-4590-06	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 1000mLCL0532-06-10	21,800	24,000	1701	1701								
A-4590-07	スキープ形分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 2000mLCL0532-07-10	40,000	44,000	1701	1701								
A-4591-01	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 50mLCL0533-01-10	11,000	12,100	1701	1701								
A-4591-02	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 100mLCL0533-02-10	11,200	12,300	1701	1701								
A-4591-03	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 200mLCL0533-03-10	13,400	14,700	1701	1701								
A-4591-04	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 300mLCL0533-04-10	15,200	16,700	1701	1701								
A-4591-05	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 500mLCL0533-05-10	17,100	18,800	1701	1701								
A-4591-06	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 1000mLCL0533-06-10	29,200	32,100	1701	1701								
A-4591-07	スキープ形分液ロート(短足タイプ)チフロンコック 2000mLCL0533-07-10	52,000	57,200	1701	1701								
A-4592-01	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 50mLCL0530-01-10	8,200	9,000	1701	1701								
A-4592-02	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 100mLCL0530-02-10	8,800	9,700	1701	1701								
A-4592-03	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 200mLCL0530-03-10	10,700	11,800	1701	1701								
A-4592-04	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 300mLCL0530-04-10	10,900	12,000	1701	1701								
A-4592-05	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 500mLCL0530-05-10	12,100	13,300	1701	1701								
A-4592-06	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 1000mLCL0530-06-10	18,900	20,800	1701	1701								
A-4592-07	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 2000mLCL0530-07-10	29,100	32,000	1701	1701								
A-4592-08	丸型分液ロート(短足タイプ)ガラスコック 3000mLCL0530-08-10	44,800	49,300	1701	1701								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
A-4596-06	グリーン中間メスピベット 2mLCL2053-06-10	470	520	1744	1744								
A-4596-07	グリーン中間メスピベット 3mLCL2053-07-10	540	600	1744	1744								
A-4596-08	グリーン中間メスピベット 5mLCL2053-08-10	580	640	1744	1744								
A-4596-09	グリーン中間メスピベット 10mLCL2053-09-10	700	770	1744	1744								
A-4596-10	グリーン中間メスピベット 20mLCL2053-10-10	1,380	1,520	1744	1744								
A-4596-11	グリーン中間メスピベット 25mLCL2053-11-10	2,080	2,290	1744	1744								
A-4596-12	グリーン中間メスピベット 50mLCL2053-12-10	3,350	3,690	1744	1744								
A-4597-01	グリーン先端メスピベット 0.1mLCL2058-01-10	1,230	1,360	1745	1745								
A-4597-02	グリーン先端メスピベット 0.2mLCL2058-02-10	970	1,070	1745	1745								
A-4597-03	グリーン先端メスピベット 0.3mLCL2058-03-10	1,080	1,190	1745	1745								
A-4597-04	グリーン先端メスピベット 0.5mLCL2058-04-10	710	790	1745	1745								
A-4597-05	グリーン先端メスピベット 1mLCL2058-05-10	440	490	1745	1745								
A-4597-06	グリーン先端メスピベット 2mLCL2058-06-10	470	520	1745	1745								
A-4597-07	グリーン先端メスピベット 3mLCL2058-07-10	540	600	1745	1745								
A-4597-08	グリーン先端メスピベット 5mLCL2058-08-10	580	640	1745	1745								
A-4597-09	グリーン先端メスピベット 10mLCL2058-09-10	700	770	1745	1745								
A-4597-10	グリーン先端メスピベット 20mLCL2058-10-10	1,380	1,520	1745	1745								
A-4597-11	グリーン先端メスピベット 25mLCL2058-11-10	2,080	2,290	1745	1745								
A-4597-12	グリーン先端メスピベット 50mLCL2058-12-10	3,350	3,690	1745	1745								
A-4598-01	グリーンホールスピベット 0.1mLCL2071-01-10	1,130	1,250	1753	1753								
A-4598-02	グリーンホールスピベット 0.2mLCL2071-02-10	1,130	1,250	1753	1753								
A-4598-03	グリーンホールスピベット 0.3mLCL2071-03-10	1,130	1,250	1753	1753								
A-4598-04	グリーンホールスピベット 0.4mLCL2071-04-10	1,130	1,250	1753	1753								
A-4598-05	グリーンホールスピベット 0.5mLCL2071-05-10	740	820	1753	1753								
A-4598-06	グリーンホールスピベット 1.0mLCL2071-06-10	480	530	1753	1753								
A-4598-07	グリーンホールスピベット 1.5mLCL2071-07-10	750	830	1753	1753								
A-4598-08	グリーンホールスピベット 2.0mLCL2071-08-10	480	530	1753	1753								
A-4598-09	グリーンホールスピベット 2.5mLCL2071-09-10	530	590	1753	1753								
A-4598-10	グリーンホールスピベット 3.0mLCL2071-10-10	530	590	1753	1753								
A-4598-11	グリーンホールスピベット 4.0mLCL2071-11-10	530	590	1753	1753								
A-4598-12	グリーンホールスピベット 5.0mLCL2071-12-10	530	590	1753	1753								
A-4598-13	グリーンホールスピベット 6.0mLCL2071-13-10	750	830	1753	1753								
A-4598-14	グリーンホールスピベット 7.0mLCL2071-14-10	750	830	1753	1753								
A-4598-15	グリーンホールスピベット 8.0mLCL2071-15-10	750	830	1753	1753								
A-4598-16	グリーンホールスピベット 9.0mLCL2071-16-10	750	830	1753	1753								
A-4598-17	グリーンホールスピベット 10mLCL2071-17-10	750	830	1753	1753								
A-4598-18	グリーンホールスピベット 15mLCL2071-22-10	860	950	1753	1753								
A-4598-19	グリーンホールスピベット 20mLCL2071-23-10	880	970	1753	1753								
A-4598-20	グリーンホールスピベット 25mLCL2071-24-10	990	1,090	1753	1753								
A-4598-21	グリーンホールスピベット 30mLCL2071-25-10	1,280	1,410	1753	1753								
A-4598-22	グリーンホールスピベット 40mLCL2071-26-10	1,380	1,520	1753	1753								
A-4598-23	グリーンホールスピベット 50mLCL2071-27-10	1,630	1,800	1753	1753								
A-4598-24	グリーンホールスピベット 100mLCL2071-28-10	2,640	2,910	1753	1753								
A-4598-25	グリーンホールスピベット 200mLCL2071-29-10	4,860	5,350	1753	1753								
A-4613-01	露点温度計 0～50℃ 0.5℃ 300mm	14,700	16,800	518	518								
A-4613-02	露点温度計 0～100℃ 0.5℃ 300mm	12,200	14,100	518	518								
A-4613-03	露点温度計 0～150℃ 0.5℃ 300mm	14,200	19,300	518	518								
A-4613-04	露点温度計 0～200℃ 0.5℃ 300mm	16,000	21,700	518	518								
A-4714-01	防じん・防毒面検定マスク 防じんマスク用フィルタY3(RL3) 20365	2,130	2,170	2212	2212								
A-4736-01	タンゲール T-Ra	25,500	27,000	1392	1392								
A-4738-01	ビオラモデスピベット 5mL 20本 CPC	3,300	3,630	1068	1068								
A-4738-02	ビオラモデスピベット 10mL 20本 CPC	3,400	3,740	1068	1068								
A-4738-03	ビオラモデスピベット 25mL 20本 CPC	4,700	5,170	1068	1068								
A-4738-04	ビオラモデスピベット 50mL 20本 CPC	7,000	7,700	1068	1068								
A-4739-01	ビオラモ速洗管 15mL 20本 CPC	3,000	3,300	1068	1068								
A-4739-02	ビオラモ速洗管 50mL 20本 CPC	3,700	4,070	1068	1068								
A-4744-01	ﾀｲﾌﾟ7ﾌﾗﾐ型ﾞﾁｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 10個入 E-C-190067	3,400	3,500	1903	1903								
A-4744-02	ﾀｲﾌﾟ7ﾌﾗﾐ型ﾞﾁｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 10個入 E-C-190066	3,400	3,500	1903	1903								
A-4744-03	ﾀｲﾌﾟ7ﾌﾗﾐ型ﾞﾁｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 10個入 E-C-190068	3,400	3,500	1903	1903								
A-4744-04	ﾀｲﾌﾟ7ﾌﾗﾐ型ﾞﾁｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ 10個入 E-C-190028	3,400	3,500	1903	1903								
A-4756-03	試験紙 Insta-TEST 2987	4,180	3,900	591	591								
A-4756-04	試験紙 Insta-TEST 2989LR	4,170	3,800	591	591								
A-4767-11	CG2000 ｽﾙｳﾌｧｽﾄ SP1702	25,000	29,800	722	722								
A-4769-01	粘着ｶｯﾄﾀﾞｲｾｯﾄ 6258673	37,300	40,300	723	723								
A-4769-02	粘着ｶｯﾄﾀﾞｲｾｯﾄ SP3007	5,800	6,300	723	723								
A-4771-02	角形ｷｬｯﾄﾌｫﾑ厚ｾﾅ SP4020	34,500	37,200	716	716								
A-4774-01	ﾋﾞｸﾞﾌｧｰﾀｰ VF2099	85,400	92,200	701	701								
A-4774-02	ﾋﾞｸﾞﾌｧｰﾀｰ VF2100	74,800	80,700	701	701								
A-4774-04	ﾋﾞｸﾞﾌｧｰﾀｰ VF2098	65,100	70,200	701	701								
A-4776-01	実体顕微鏡 SZ-3500-LR	130,000	110,000	759	759								
A-4777-01	実体顕微鏡 SZ-3500-AC	144,000	122,000	759	759								
A-4778-01	実体顕微鏡 SZ-3500	106,900	99,900	759	759								
A-4803-01	マイクプロレート(表面無処理)6ｳｴﾙ 1箱(100枚入) 10861-554	37,000	29,800	1079	1079								
A-4803-02	マイクプロレート(表面無処理)24ｳｴﾙ 1箱(100枚入) 10861-558	47,000	39,800	1079	1079								
A-4803-03	マイクプロレート(表面無処理)48ｳｴﾙ 1箱(100枚入) 10861-560	48,000	39,800	1079	1079								
A-4804-02	細胞培養ﾃﾗﾝｼﾞｰﾙ 無処理 10861-588	31,000	28,000	1070	1070								
A-4805-03	細胞培養ﾃﾗﾝｼﾞｰﾙ 無処理 10861-580	29,000	26,000	1071	1071								
A-4805-04	細胞培養ﾃﾗﾝｼﾞｰﾙ 無処理 10861-584	25,200	22,700	1071	1071								
A-4807-02	滅菌ｶﾊﾞｰｵｰﾙ 414004-450	45,000	39,800	2436	2436								
A-4807-03	滅菌ｶﾊﾞｰｵｰﾙ 414004-451	49,000	39,800	2436	2436								
A-4807-04	滅菌ｶﾊﾞｰｵｰﾙ 414004-452	44,100	39,800	2436	2436								
A-4821-01	疫学検査ﾏｯﾄ-ｴｱｰﾗｸﾞ 410S0323BY	6,210	6,400	2083	2083								
A-4821-02	疫学検査ﾏｯﾄ-ｴｱｰﾗｸﾞ 410S0323BL	6,210	6,400	2083	2083								
A-4821-03	疫学検査ﾏｯﾄ-ｴｱｰﾗｸﾞ 410S0323GY	5,540	5,700	2083	2083								
A-4847-06	植物培養容器 C221-250EA 250個入	62,000	55,800	1097	1097								
A-4865-01	ﾋﾞｵｾﾛｰﾌﾟｴﾝﾃﾞﾋﾞﾍﾞｯﾄ 1ml	10,500	10,000	1749	1749								
A-4865-02	ﾋﾞｵｾﾛｰﾌﾟｴﾝﾃﾞﾋﾞﾍﾞｯﾄ 2ml	13,000	12,000	1749	1749								
A-4865-03	ﾋﾞｵｾﾛｰﾌﾟｴﾝﾃﾞﾋﾞﾍﾞｯﾄ 5ml	7,800	6,800	1749	1749								
A-4865-04	ﾋﾞｵｾﾛｰﾌﾟｴﾝﾃﾞﾋﾞﾍﾞｯﾄ 10ml	7,900	7,200	1749	1749								
A-4889-01	ﾄﾞﾚｰﾂ C 1960	40,000	46,000	1643	1643								
A-4909-01	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 15mL CL2030-TK-15	4,240	4,670	1731	1731								
A-4909-02	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 35mL CL2030-TK-35	4,730	5,210	1731	1731								
A-4909-03	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 40mL CL2030-TK-40	4,730	5,210	1731	1731								
A-4909-04	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 45mL CL2030-TK-45	4,730	5,210	1731	1731								
A-4909-05	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 60mL CL2030-TK-60	4,730	5,210	1731	1731								
A-4909-06	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 70mL CL2030-TK-70	4,730	5,210	1731	1731								
A-4909-07	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 80mL CL2030-TK-80	5,500	6,050	1731	1731								
A-4909-08	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 90mL CL2030-TK-90	5,500	6,050	1731	1731								
A-4909-09	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 110mL CL2030-TK-110	6,270	6,900	1731	1731								
A-4909-10	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 120mL CL2030-TK-120	6,270	6,900	1731	1731								
A-4909-11	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 130mL CL2030-TK-130	6,270	6,900	1731	1731								
A-4909-12	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 140mL CL2030-TK-140	6,270	6,900	1731	1731								
A-4909-13	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 160mL CL2030-TK-160	7,100	7,810	1731	1731								
A-4909-14	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 170mL CL2030-TK-170	7,100	7,810	1731	1731								
A-4909-15	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 180mL CL2030-TK-180	7,100	7,810	1731	1731								
A-4909-16	ﾒｽﾌﾗｽｺ(白)(特殊容量) 普通倍合 190mL CL2030-TK-190	7,100	7,810	1731</									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
A-4910-11	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 130mL CL2031-TK-130	7,540	8,300	1731	1731								
A-4910-12	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 140mL CL2031-TK-140	7,540	8,300	1731	1731								
A-4910-13	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 160mL CL2031-TK-160	8,330	9,170	1731	1731								
A-4910-14	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 170mL CL2031-TK-170	8,330	9,170	1731	1731								
A-4910-15	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 180mL CL2031-TK-180	8,330	9,170	1731	1731								
A-4910-16	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 190mL CL2031-TK-190	8,330	9,170	1731	1731								
A-4910-17	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 360mL CL2031-TK-360	13,370	14,710	1731	1731								
A-4910-18	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 400mL CL2031-TK-400	14,190	15,610	1731	1731								
A-4910-19	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 600mL CL2031-TK-600	16,500	18,150	1731	1731								
A-4910-20	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 700mL CL2031-TK-700	16,500	18,150	1731	1731								
A-4910-21	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 720mL CL2031-TK-720	16,500	18,150	1731	1731								
A-4910-22	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 800mL CL2031-TK-800	16,500	18,150	1731	1731								
A-4910-23	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 900mL CL2031-TK-900	16,500	18,150	1731	1731								
A-4910-24	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 1200mL CL2031-TK-1200	22,000	24,200	1731	1731								
A-4910-25	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 1500mL CL2031-TK-1500	25,190	27,710	1731	1731								
A-4910-26	メスフラスコ(茶)(特殊容量) 普通併合 1800mL CL2031-TK-1800	29,150	32,070	1731	1731								
A-4911-01	細胞培養フラスコ・無処理 10861-570	36,000	32,400	1071	1071								
A-4911-03	細胞培養フラスコ・無処理 10861-578	28,000	25,200	1071	1071								
A-4939-08	マイクロビペット(Hipette・容量可変タイプ) 1000-5000μL 7030511043	17,000	17,800	1160	1160								
A-4939-09	マイクロビペット(Hipette・容量可変タイプ) 2-10ml 7030511033	17,000	17,800	1160	1160								
A-4940-01	遠心分離機 D1524R	610,000	550,000	1278	1278								
A-4949-01	石炭ウルト QW-1-3	5,200	5,700	1350	1350								
A-4949-02	石炭ウルト QW-3-5	5,000	5,500	1350	1350								
A-4949-03	石炭ウルト QW-5-7	3,200	3,500	1350	1350								
A-4949-04	石炭ウルト QW-9-11	3,200	3,500	1350	1350								
A-4969-01	マイクロプレートリーダー SZ-4	104,860	88,000	261	261								
A-4984-01	ポリエチレン試料容器3100型 3106 100個入	31,000	29,000	1341	1341								
A-4984-02	ポリエチレン試料容器3100型 3110 100個入	32,800	29,000	1341	1341								
A-4984-03	ポリエチレン試料容器3100型 3115 100個入	31,000	29,000	1341	1341								
A-4985-01	ポリエチレン試料容器2100型 2132S 100個入	21,000	18,900	1341	1341								
A-4985-02	ポリエチレン試料容器2100型 2140 100個入	21,000	18,900	1341	1341								
A-4986-01	ポリエチレン試料容器1900型 1930 100個入	23,000	20,700	1341	1341								
A-4986-02	ポリエチレン試料容器1900型 1930-SE 100個入	22,300	20,700	1341	1341								
A-4986-03	ポリエチレン試料容器1900型 1940 100個入	27,000	24,300	1341	1341								
A-4986-04	ポリエチレン試料容器1900型 1940L 100個入	29,000	26,000	1341	1341								
A-4987-01	ポリエチレン試料容器1800型 1830 100個入	22,300	20,000	1341	1341								
A-4987-02	ポリエチレン試料容器1800型 1830-SE 100個入	21,000	18,900	1341	1341								
A-4987-03	ポリエチレン試料容器1800型 1840 100個入	25,000	22,500	1341	1341								
A-4988-01	ポリエチレン試料容器1700型 1730 100個入	23,000	20,700	1341	1341								
A-4988-02	ポリエチレン試料容器1700型 1730-SE 100個入	23,000	20,700	1341	1341								
A-4988-03	ポリエチレン試料容器1700型 1740 100個入	27,000	24,300	1341	1341								
A-4989-01	ポリエチレン試料容器1400型 1430 100個入	23,000	20,700	1341	1341								
A-4989-02	ポリエチレン試料容器1400型 1430-SE 100個入	24,400	20,700	1341	1341								
A-4989-03	ポリエチレン試料容器1400型 1440 100個入	27,000	24,200	1341	1341								
A-4989-04	ポリエチレン試料容器1400型 1440L 100個入	29,000	26,000	1341	1341								
A-4990-03	ポリエチレン試料容器 1070 100個入	27,000	23,000	1341	1341								
A-4990-04	ポリエチレン試料容器 1075 100個入	27,000	23,000	1341	1341								
A-4990-05	ポリエチレン試料容器 1850 100個入	27,000	23,000	1341	1341								
A-4990-06	ポリエチレン試料容器 1080 100個入	27,000	23,000	1341	1341								
A-4990-07	ポリエチレン試料容器 1085 100個入	27,000	23,000	1341	1341								
A-4995-01	PCRプレート用フィルム・PP製 100-THER-PLT 100枚入	12,900	13,600	1133	1133								
A-5001-02	スクリューキャップ 遠注管・高強度 45600-30	8,000	7,200	1771	1771								
A-5001-11	スクリューキャップ 遠注管・高強度 45550-15 2個入	9,900	8,900	1771	1771								
A-5001-12	スクリューキャップ 遠注管・高強度 45550-30 2個入	12,300	11,000	1771	1771								
A-5037-01	クリンテペル TX515M	34,950	36,000	2512	2512								
A-5037-02	クリンテペル TX532M	44,600	46,000	2512	2512								
A-5037-03	クリンテペル TX542M	52,000	53,600	2512	2512								
A-5043-01	PETG角型培地瓶 BGC0030SB 24本入	8,000	7,200	1094	1094								
A-5051-12	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W900用HLA-900W	9,280	8,200	825	825			163					
A-5051-13	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1200用HLA-1200W	9,890	8,800	825	825			163					
A-5051-14	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1500用HLA-1500W	11,000	10,000	825	825			163					
A-5051-15	耐薬耐荷重作業台 追加下棚W1800用HLA-1800W	12,200	11,000	825	825			163					
A-5063-02	シンブル桌上暗室 BBX-02X	55,000	57,700	2077	2077								
A-5063-04	シンブル桌上暗室 BBX-04X	93,000	94,800	2077	2077								
A-5107-01	TX1704 再生ポリスチレン(ハーフ)枠A7 100枚入	5,200	4,150	2486	2486								
A-5107-03	TX1709 再生ポリスチレン(ハーフ)枠A7 100枚入	10,350	8,300	2486	2486								
A-5107-05	TX1712 再生ポリスチレン(ハーフ)枠A7 100枚入	14,400	11,500	2486	2486								
A-5107-06	STX1712 再生ポリスチレン(ハーフ)枠A7	25,900	23,000	2486	2486								
A-5133-01	ソート静電気除去ブラシ 3	2,200	1,950						149				
A-5133-02	ソート静電気除去ブラシ 6	2,400	2,150						149				
A-5136-04	フォースゲージ用アタッチメント 大口径ファットキャップ	23,000	20,700	738	738								
A-5136-05	フォースゲージ用アタッチメント フィルムクランプ	33,000	29,800	738	738								
A-5136-06	フォースゲージ用アタッチメント 圧縮用球型治具 最大開き幅球部外径 φ12mm	12,100	10,900	738	738								
A-5136-07	フォースゲージ用アタッチメント 圧縮用球型治具 最大開き幅球部外径 φ16mm	12,100	10,900	738	738								
A-5136-08	フォースゲージ用アタッチメント 圧縮用球型治具 最大開き幅球部外径 φ22mm	12,100	10,900	738	738								
A-5136-09	フォースゲージ用アタッチメント 圧縮用ファット治具	5,300	4,800	738	738								
A-5136-10	フォースゲージ用アタッチメント ウィヤー用治具小	15,400	13,800	738	738								
A-5136-11	フォースゲージ用アタッチメント ウィヤー用治具大	26,700	24,000	738	738								
A-5159-12	フスカター SM01B SM 50枚入	4,600	3,950									544	
A-5159-13	フスカター SM02 SM 50枚入	4,500	3,950									544	
A-5159-14	フスカター SM03 SM 50枚入	4,500	3,950									544	
A-5159-15	フスカター SM03B SM 50枚入	4,700	3,950									544	
A-5160-02	ESDセラミックペンセット 72J,SA.0 本体	13,300	14,600	2597	2597								
A-5160-03	ESDセラミックペンセット 71ZJ,SA.0 本体	13,300	14,600	2597	2597								
A-5160-04	ESDセラミックペンセット 72ZJ,SA.0 本体	13,300	14,600	2597	2597								
A-5160-05	ESDセラミックペンセット 73ZJ,SA.0 本体	13,300	14,600	2597	2597								
A-5160-11	ESDセラミックペンセット 2AZ,JK,SA.0交換用チップ A2AZ,JK	7,700	8,500	2597	2597								
A-5160-12	ESDセラミックペンセット 72ZJ,SA.0交換用チップ A7ZJ	7,700	8,500	2597	2597								
A-5160-13	ESDセラミックペンセット 71ZJ,SA.0交換用チップ A71ZJ	7,900	8,700	2597	2597								
A-5245-13	番号付き磁性るつぼ 器 50mL(1-10番号入 10個一式) CR-50	10,100	10,300	1860	1860								
A-5270-01	ドラムボーター No. 1065	210,000	214,000	1644	1644								
A-5270-02	ドラムボーター No. 1068	260,000	264,000	1644	1644								
A-5272-01	蒸留水製造装置 RFD240ND	545,000	600,000	1462	1462								
A-5272-02	蒸留水製造装置 RFD260ND	654,000	720,000	1462	1462								
A-5272-11	原水フィルター(前処理カートリッジフィルター) RF000142	27,800	30,700	1462	1462								
A-5272-12	イオン交換樹脂カートリッジ RF000134	44,000	48,500	1462	1462								
A-5272-13	最終フィルター(中空糸フィルター) RF000220	11,600	12,800	1462	1462								
A-5272-14	エアベントフィルター RF003000	21,700	23,900	1462	1462								
A-5309-01	ステン角型バット 199×140×18mm 8"	740	750	1628	1628	1191							
A-5309-02	ステン角型バット 219×153×19mm 9"	790	840	1628	1628	1191							
A-5309-03	ステン角型バット 258×177×18mm 10"	930	980	1628	1628	1191							
A-5309-04	ステン角型バット 286×201×18mm 11"	1,090	1,130	1628	1628	1191							
A-5309-05	ステン角型バット 317×227×19mm 12"	1,320	1,390	1628	1628	1191							
A-5309-06	ステン角型バット 347×247×20mm 14"	1,620	1,690	1628	1628	1191							
A-5309-07	ステン角型バット 382×283×23mm 15"	2,000	2,080	1628	1628	1191							
A-5309-08	ステン角型バット 411×301×21mm 16"	2,340	2,460	1628	1628	1191							
A-5309-09	ステン角型バット 437×322×21mm 17"	3,1											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-5309-41	[AC減菌]ステン角型/バット 199×140×18mm	1,460	1,610	1628	1628								
4-5309-42	[AC減菌]ステン角型/バット 219×153×19mm	1,540	1,700	1628	1628								
4-5309-43	[AC減菌]ステン角型/バット 258×177×18mm	1,670	1,840	1628	1628								
4-5309-44	[AC減菌]ステン角型/バット 286×201×18mm	1,780	1,960	1628	1628								
4-5314-21	ステン保存容器用/バイトン/バッキン(外径 φ55mm用)	3,800	4,000	1632	1632								
4-5314-22	ステン保存容器用/バイトン/バッキン(外径 φ70mm用)	4,400	4,500	1632	1632								
4-5314-23	ステン保存容器用/バイトン/バッキン(外径 φ80mm用)	7,700	7,800	1632	1632								
4-5328-03	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 800mL 6C 1029	34,200	36,900	1419	1419								
4-5328-04	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 1000mL 9C 10211	45,900	49,500	1419	1419								
4-5328-05	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 1500mL 12C 10214	55,100	58,500	1419	1419								
4-5328-07	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 グリップ付 1000mL G9C 1069	51,300	55,400	1419	1419								
4-5328-09	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 グリップ付 2000mL G16C 10613	65,100	70,200	1419	1419								
4-5328-10	デュワー・フラスコ 細ロシリンダー型 2000mL 10215	53,000	57,200	1419	1419								
4-5331-01	スクエアー・ポトル 3L	1,050	1,100	1515	1515								
4-5331-02	スクエアー・ポトル 5L	1,400	1,470	1515	1515								
4-5331-03	スクエアー・ポトル 10L	1,980	2,080	1515	1515								
4-5332-01	スクエアー・ポトル 3L活栓付	1,700	1,790	1515	1515								
4-5332-02	スクエアー・ポトル 5L活栓付	1,950	2,050	1515	1515								
4-5332-03	スクエアー・ポトル 10L活栓付	2,500	2,630	1515	1515								
4-5332-04	スクエアー・ポトル 3L 耐薬コック	2,200	2,310	1515	1515								
4-5332-05	スクエアー・ポトル 5L 耐薬コック	2,480	2,600	1515	1515								
4-5332-06	スクエアー・ポトル 10L 耐薬コック	3,050	3,200	1515	1515								
4-5358-08	シリジ/ SYR 10μl SS RN 0.47G26sAS42 Shimadzu AOC	9,000	8,100	1315	1315								
4-5359-01	AGILENT H 用シリジ/ SYR 5μl SS-AG FN 0.64(G23s)AS42	7,700	6,900	1315	1315								
4-5359-02	AGILENT H 用シリジ/ SYR 5μl SS-AG FN 0.47(G26s)AS42	7,700	6,900	1315	1315								
4-5359-03	AGILENT H シリジ/ SYR5μSS-AGFN0.64-0.4723s-26sAS42	7,700	6,900	1315	1315								
4-5359-04	AGILENT H 用シリジ/ SYR 10μl SS-AG FN 0.64(G23s)AS42	7,000	6,500	1315	1315								
4-5359-06	AGILENT H シリジ/ SYR10μSS-AGFN0.64-0.4723s-26sAS42	7,700	6,900	1315	1315								
4-5359-07	AGILENT H 用シリジ/ SYR 5μl SS-AG RN 0.47(G26s)AS42	8,800	7,900	1315	1315								
4-5359-08	AGILENT H シリジ/ SYR5μSS-AGRN0.47-0.47G23s-26sAS42	8,800	7,900	1315	1315								
4-5359-09	AGILENT H 用シリジ/ SYR 10μl SS-AG RN 0.64(G23s)AS42	8,200	7,800	1315	1315								
4-5359-10	AGILENT H シリジ/ SYR10μSS-AGRN0.64-0.4723s-26sAS42	8,200	7,800	1315	1315								
4-5362-02	マイクログリジ/ SYR 10μl SS FN 0.47(G26s)aS1 L-MARK	4,700	5,400	1218	1218								
4-5362-03	マイクログリジ/ SYR 25μl SS FN 0.72(G22s)aS1	6,000	6,500	1218	1218								
4-536-21	[減菌済]チャック付袋 50×70mm 300枚入	630	700	2043	2043								
4-536-22	[減菌済]チャック付袋 60×85mm 300枚入	900	990	2043	2043								
4-536-23	[減菌済]チャック付袋 70×100mm 200枚入	660	730	2043	2043								
4-536-24	[減菌済]チャック付袋 85×120mm 200枚入	900	990	2043	2043								
4-536-25	[減菌済]チャック付袋 100×140mm 200枚入	960	1,060	2043	2043								
4-536-26	[減菌済]チャック付袋 120×170mm 100枚入	630	700	2043	2043								
4-536-27	[減菌済]チャック付袋 140×200mm 100枚入	800	880	2043	2043								
4-536-28	[減菌済]チャック付袋 170×240mm 100枚入	970	1,070	2043	2043								
4-536-29	[減菌済]チャック付袋 200×280mm 100枚入	1,180	1,300	2043	2043								
4-536-30	[減菌済]チャック付袋 240×340mm 100枚入	1,600	1,760	2043	2043								
4-536-31	[減菌済]チャック付袋 280×400mm 50枚入	2,040	2,250	2043	2043								
4-536-32	[減菌済]チャック付袋 340×480mm 50枚入	2,860	3,150	2043	2043								
4-538-01	LEDフレキシブル光源 DALI60	33,400	37,300	782	782								
4-5415-01	電動ファン付き呼吸用保護具 M Syx099P-H-1(M)	181,000	184,000	2217	2217								
4-5415-02	電動ファン付き呼吸用保護具 L Syx099P-H-1(L)	181,000	184,000	2217	2217								
4-5425-02	GC1000 ｾﾙｷﾞｯｸｽﾄ ｳｴ1848 VF2357	93,800	99,000	722	722								
4-5425-04	GC1000 ｾﾙｷﾞｯｸｽﾄ ｳｴ1848 VF2359	96,700	99,600	722	722								
4-5425-05	GC1000 ｾﾙｷﾞｯｸｽﾄ ｳｴ1848 VF1861	96,700	99,600	722	722								
4-5444-01	防じん・防毒両検定マスク 防毒マスク用吸収布/エチレンオキシド用 T/EO2	930	1,070	2212	2212								
4-5455-32	クリーンルームワイパー SSPHA001.12P 30枚入	17,000	15,300	2485	2485					155			
4-5456-01	サーモグラフィカメラ Pivot-IR	118,000	109,500	475	475					192			
4-5465-11	クリーンルームモップ BCM. 1. 12 12個入	104,700	94,500							171			
4-5474-34	クリーンルームワイパー GWSS.ST.16P 10枚入	10,400	9,350	2486	2486					156			
4-5475-31	クリーンルームワイパー DR570.0909.20P 300枚入	9,500	8,550	2486	2486					155			
4-5475-32	クリーンルームワイパー DR670.0707.45P 300枚入	7,000	6,300	2486	2486					155			
4-5476-02	クリーンルームワイパー MS3C000. 0909. 8	257,800	235,000	-	-					154			
4-5476-05	クリーンルームワイパー MP1100090814P 150枚入	14,000	12,600	2485	2485					154			
4-5476-31	クリーンルームワイパー MSSS09098P 100枚入	44,000	39,600	2485	2485					154			
4-5479-33	クリーンルームモップ BCM.MQP4.1	42,000	38,000	2507	2507					170			
4-5479-41	クリーンルームモップ BCR.T2HANDLE.1	32,000	33,000	2507	2507					170			
4-5479-42	クリーンルームモップ MSSS.0812.12P 50枚入	27,000	24,300	2507	2507					170			
4-5480-31	クリーンルームモップ EC380.ECST.20P	9,900	8,900	2507	2507					170			
4-5480-32	クリーンルームモップ SSPEC380P.40P	9,800	8,800	2507	2507					170			
4-5481-41	クリーンルームモップ EC380.EC.6P	26,000	23,400	2507	2507					171			
4-5620-01	ステンレス大型ボール(SUS304) 7L 30型	4,260	4,860	1630	1630								
4-5620-02	ステンレス大型ボール(SUS304) 8.5L 33型	5,240	5,980	1630	1630								
4-5620-03	ステンレス大型ボール(SUS304) 11L 36型	6,470	7,390	1630	1630								
4-5647-04	フッ素加工細口試薬瓶 2000mL 2097-0005JP	5,000	5,240	1551	1551								
4-5647-05	フッ素加工細口試薬瓶 4000mL 2097-0010JP	7,140	7,480	1551	1551								
4-5647-11	フッ素加工細口試薬瓶 250mL 2097-0008JP	680	710	1551	1551								
4-5647-12	フッ素加工細口試薬瓶 500mL 2097-0016	950	990	1551	1551								
4-5647-13	フッ素加工細口試薬瓶 1000mL 2097-0032	1,620	1,690	1551	1551								
4-5658-02	モールド洗浄瓶(広口) 500mL	320	350	1571	1571								
4-5658-03	モールド洗浄瓶(広口) 1L	410	450	1571	1571								
4-5703-01	アルミハンドル 40226EC02 ホワイ	4,700	5,400				156						
4-5703-02	アルミハンドル 40226EC14 ブルー	4,700	5,400				156						
4-5703-03	アルミハンドル 40226EC09 グリーン	4,700	5,400				156						
4-5703-04	アルミハンドル 40226EC04 イエロー	4,700	5,400				156						
4-5703-05	アルミハンドル 40226EC05 レッド	4,700	5,400				156						
4-5704-01	アルミハンドル 40216EC02 ホワイ	4,100	4,700				156						
4-5704-02	アルミハンドル 40216EC14 ブルー	4,100	4,700				156						
4-5704-03	アルミハンドル 40216EC09 グリーン	4,100	4,700				156						
4-5704-04	アルミハンドル 40216EC04 イエロー	4,100	4,700				156						
4-5704-05	アルミハンドル 40216EC05 レッド	4,100	4,700				156						
4-5705-01	アルミハンドル 40246EC02 ホワイ	3,100	3,700				156						
4-5705-02	アルミハンドル 40246EC14 ブルー	3,100	3,700				156						
4-5705-03	アルミハンドル 40246EC09 グリーン	3,100	3,700				156						
4-5705-04	アルミハンドル 40246EC04 イエロー	3,100	3,700				156						
4-5705-05	アルミハンドル 40246EC05 レッド	3,100	3,700				156						
4-5752-01	クリーンルームゴーグル BCAAH	2,400	2,980	2451	2451					162			
4-5755-01	クリーンルームインナー手袋 S-BCRL-5055	1,900	1,600	2476	2476					152			
4-5755-02	クリーンルームインナー手袋 S-BCRL-6065	1,900	1,600	2476	2476					152			
4-5755-03	クリーンルームインナー手袋 S-BCRL-7075	1,900	1,600	2476	2476					152			
4-5755-04	クリーンルームインナー手袋 S-BCRL-8085	1,900	1,600	2476	2476					152			
4-5755-05	クリーンルームインナー手袋 S-BCRL-9090	1,900	1,600	2476	2476					152			
4-5761-01	クリーンルームニトリル手袋 BEXS BEX560	400	360	2466	2466					151			
4-5761-02	クリーンルームニトリル手袋 BEXS BEX565	400	360	2466	2466					151			
4-5761-03	クリーンルームニトリル手袋 BEXS BEX570	400	360	2466	2466					151			
4-5761-04	クリーンルームニトリル手袋 BEXS BEX575	400	360	2466	2466					151			
4-5761-05	クリーンルームニトリル手袋 BEXS BEX580	400	360	2466	2466					151			
4-5762-01	クリーンルームニトリル手袋 BENS BENS60	500	450	2466	2466					152			
4-5762-02	クリーンルームニトリル手袋 BENS BENS65	500	450	2466	2466					152			
4-5762-03	クリーンルームニトリル手袋 BENS BENS70	500	450	2466	2466					152			
4-5762-04	クリーンルームニトリル手袋 BENS BENS75	500	450	2466	2466	</							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-5768-01	ウェーハーケース SL-WSB6B-R	15,000	13,500	2574	2574								
4-5771-03	ウェーハーシッパード SL-WHRS-CS-MT678	1,400	1,300	2574	2574								
4-5772-02	ウェーハー用クッション SL-CJUS6-EPE 50枚入	3,500	4,500	2573	2573								
4-5772-03	ウェーハー用クッション SL-CJUS6-EPE 50枚入	4,500	5,600	2573	2573								
4-5773-01	ウェーハー用スベークサー SL-WS4-TVK 200枚入	10,000	9,000	2573	2573								
4-5773-03	ウェーハー用スベークサー SL-WS8-TVK 200枚入	22,000	19,800	2573	2573								
4-5774-01	ウェーハートレー SL-WCB4C-1.5	700	630	2573	2573								
4-5774-03	ウェーハートレー SL-WCB6C-3.0	1,300	1,150	2573	2573								
4-5774-05	ウェーハートレー SL-WCB8C-3.0	2,300	1,950	2573	2573								
4-5784-01	通電メッシュ平台車 DPP6040	10,000	9,000	2563	2563								
4-5870-01	テストチューブスタンド 77906	2,000	1,800	1785	1785								
4-5870-02	テストチューブスタンド 77907	2,000	1,800	1785	1785								
4-5871-01	テストチューブスタンド 77901	1,300	1,200	1785	1785								
4-5871-02	テストチューブスタンド 77902	1,300	1,200	1785	1785								
4-5871-03	テストチューブスタンド 77903	1,300	1,200	1785	1785								
4-5871-04	テストチューブスタンド 77904	1,300	1,200	1785	1785								
4-5871-05	テストチューブスタンド 77905	1,300	1,200	1785	1785								
4-5872-01	チューブラック 77851	1,300	1,200	1789	1789								
4-5872-02	チューブラック 77852	1,300	1,200	1789	1789								
4-5876-01	共栓キャップ 64031 PP製 10個入	260	230	1806	1806								
4-5876-02	共栓キャップ 64032 PP製 10個入	290	260	1806	1806								
4-5877-01	クライオボックス 66501 4個入	5,500	4,950	1142	1142								
4-5879-01	ディーゼルプレート 290-8525-010 20個	26,000	23,400	1128	1128								
4-5879-03	ディーゼルプレート 290-8551-01N 20個	21,000	18,900	1128	1128								
4-5880-01	ディーゼルプレート 290-8538-08D 20個	26,000	23,400	1128	1128								
4-5880-03	ディーゼルプレート 290-8553-08N 20個	21,000	20,000	1128	1128								
4-5880-06	ディーゼルプレート 222-8668-08C 20個	27,000	24,300	1128	1128								
4-5882-01	マイクロプレート 290-8353-03R 100個	31,000	29,500	1125	1125								
4-5885-01	クライオバイアル 222-3928-085 500個	43,000	40,000	1114	1114								
4-5885-02	クライオバイアル 222-3901-085 500個	39,000	36,000	1114	1114								
4-5885-03	クライオバイアル 222-3902-085 500個	39,000	36,000	1114	1114								
4-5885-04	クライオバイアル 222-3905-085 500個	42,000	39,000	1114	1114								
4-5887-01	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-114-60 15m	15,000	10,500	1880	1880								
4-5887-02	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-117-60 15m	39,000	27,300	1880	1880								
4-5887-03	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-119-60 15m	13,000	9,100	1880	1880								
4-5887-04	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-120-60 15m	20,000	14,000	1880	1880								
4-5887-05	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-121-60 15m	30,000	21,000	1880	1880								
4-5887-06	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-125-60 15m	24,000	16,800	1880	1880								
4-5887-07	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-130-60 15m	28,000	19,600	1880	1880								
4-5887-08	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-131-60 15m	39,000	27,300	1880	1880								
4-5887-09	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-133-60 15m	66,000	46,200	1880	1880								
4-5887-10	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-140-60 15m	49,000	34,300	1880	1880								
4-5887-11	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-142-60 15m	80,000	56,000	1880	1880								
4-5887-12	プラチナシリコンチューブ Imapure 901-149-60 15m	59,000	41,300	1880	1880								
4-5888-01	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0020-100 15m	6,800	5,400	1880	1880								
4-5888-02	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0030-150 15m	9,800	7,800	1880	1880								
4-5888-03	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0040-100 15m	7,300	5,800	1880	1880								
4-5888-04	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0040-150 15m	12,000	9,600	1880	1880								
4-5888-05	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0040-200 15m	18,000	14,400	1880	1880								
4-5888-06	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0050-150 15m	15,000	12,000	1880	1880								
4-5888-07	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0060-150 15m	17,000	13,600	1880	1880								
4-5888-08	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0060-200 15m	24,000	19,200	1880	1880								
4-5888-09	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0060-300 15m	40,000	32,000	1880	1880								
4-5888-10	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0080-200 15m	26,000	20,800	1880	1880								
4-5888-11	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0080-300 15m	48,000	38,400	1880	1880								
4-5888-12	熱可塑性エラストマーチューブ Imaprene 8020-0100-200 15m	35,000	28,000	1880	1880								
4-5889-01	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0020-100 15m	9,100	7,300	1880	1880								
4-5889-02	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0030-150 15m	11,000	8,800	1880	1880								
4-5889-03	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0040-100 15m	7,900	6,300	1880	1880								
4-5889-04	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0040-150 15m	13,000	10,400	1880	1880								
4-5889-05	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0040-200 15m	19,000	15,200	1880	1880								
4-5889-06	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0050-150 15m	18,000	14,400	1880	1880								
4-5889-07	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0060-150 15m	18,000	14,400	1880	1880								
4-5889-08	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0060-200 15m	23,000	18,400	1880	1880								
4-5889-09	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0060-300 15m	38,000	30,400	1880	1880								
4-5889-10	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0080-200 15m	32,000	25,600	1880	1880								
4-5889-11	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0080-300 15m	52,000	41,600	1880	1880								
4-5889-12	熱可塑性エラストマーチューブ Insweld 4020-0100-200 15m	35,000	28,000	1880	1880								
4-5891-01	プチルゴムグローブ 50702(CP-7) S	6,300	7,500	2258	2258								
4-5891-02	プチルゴムグローブ 50703(CP-7)M	7,570	7,500	2258	2258								
4-5891-03	プチルゴムグローブ 50704(CP-7)L	7,570	7,500	2258	2258								
4-5891-04	プチルゴムグローブ 50705(CP-7)XL	6,300	7,500	2258	2258								
4-595-01	ドライシエルフ ADS-1	86,300	89,000	2148	2148			147					
4-595-02	ドライシエルフ(温風ユニット付) ADS-1D	165,000	170,000	2148	2148			147					
4-5965-01	プチルゴムグローブ 53502(0BA-35) S	15,000	14,200	2258	2258								
4-5965-02	プチルゴムグローブ 53503(0BA-35) M	15,000	14,200	2258	2258								
4-5965-03	プチルゴムグローブ 53504(0BA-35) L	15,000	14,200	2258	2258								
4-5965-04	プチルゴムグローブ 53505(0BA-35) XL	15,000	14,200	2258	2258								
4-5966-01	未修飾TLCプレート P21061-4 100枚	32,000	27,200	1292	1292								
4-5968-01	スワブ 71-4539 25本	2,700	2,300	2495	2495								
4-5968-01	スワブ 71-4557 25本	2,400	2,000	2495	2495								
4-5970-01	スワブ 71-4582 25本	2,300	2,000	2495	2495								
4-5971-01	スワブ 71-4515.1 25本	2,400	2,000	2495	2495								
4-6030-01	セミオートプレートシーラー PS-SA200 80〜200℃設定	430,000	300,000	1131	1131								
4-6060-17	蛍光粒子 発光色 グリーン 1um(水分散タイプ) 10mL G0100	94,600	100,000	1970	1970								
4-6060-18	蛍光粒子 発光色 グリーン 2um(水分散タイプ) 10mL G0200	94,600	100,000	1970	1970								
4-6060-19	蛍光粒子 発光色 グリーン 2.2um(水分散タイプ) 10mL G0220	94,600	100,000	1970	1970								
4-6060-20	蛍光粒子 発光色 グリーン 3.0um(水分散タイプ) 10mL G0300	94,600	100,000	1970	1970								
4-6060-21	蛍光粒子 発光色 グリーン 5.0um(水分散タイプ) 10mL G0500	94,600	100,000	1970	1970								
4-6060-22	蛍光粒子 発光色 グリーン 10.0um(水分散タイプ) 10mL G1000	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-01	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.03um(水分散タイプ) 15mL G25	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-02	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.04um(水分散タイプ) 15mL G40	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-03	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.05um(水分散タイプ) 15mL G50	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-04	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.07um(水分散タイプ) 15mL G75	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-05	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.09um(水分散タイプ) 15mL G85	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-06	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.10um(水分散タイプ) 15mL G100	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-08	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.20um(水分散タイプ) 15mL G200	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-09	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.25um(水分散タイプ) 15mL G250	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-10	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.30um(水分散タイプ) 15mL G300	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-11	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.40um(水分散タイプ) 15mL G400	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-13	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.50um(水分散タイプ) 15mL G500	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-14	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.60um(水分散タイプ) 15mL G600	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-15	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.70um(水分散タイプ) 15mL G700	94,600	100,000	1970	1970								
4-6061-16	蛍光粒子 発光色 グリーン 0.90um(水分散タイプ) 15mL G900	94,600	100,000	1970									

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-6064-15	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 3μm 10mL R0300	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-01	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.03μm 15mL R25	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-02	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.05μm 15mL R50	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-03	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.08μm 15mL R60	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-04	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.1μm 15mL R100	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-05	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.2μm 15mL R200	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-06	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.3μm 15mL R300	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-07	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.4μm 15mL R400	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-08	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.5μm 15mL R500	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-09	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.6μm 15mL R600	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-10	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.7μm 15mL R700	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-11	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.8μm 15mL R800	94,600	100,000	1970	1970								
4-6065-12	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.9μm 15mL R900	94,600	100,000	1970	1970								
4-6066-13	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 1μm 60mL R0100B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6066-14	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 2μm 60mL R0200B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6066-15	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 3μm 60mL R0300B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-01	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.03μm 90mL R25B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-02	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.05μm 90mL R50B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-03	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.08μm 90mL R60B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-04	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.1μm 90mL R100B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-05	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.2μm 90mL R200B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-06	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.3μm 90mL R300B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-07	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.4μm 90mL R400B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-08	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.5μm 90mL R500B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-09	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.6μm 90mL R600B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-10	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.7μm 90mL R700B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-11	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.8μm 90mL R800B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6067-12	蛍光粒子 発光色 レッド 水分散タイプ 0.9μm 90mL R900B	449,000	478,000	1970	1970								
4-6113-01	シリカゲル分散TLCプレート 200×200mm PQ2020 20枚入	18,000	19,100	1292	1292								
4-6131-01	汎用計測器用コントローラー HKC-420	58,000	49,800	499	499								
4-6161-01	廃液容器 12160	76,000	72,000	892	892								
4-6161-02	廃液容器 PP12752	99,000	94,000	892	892								
4-6161-11	廃液容器 28161	91,000	82,000	892	892								
4-6161-12	廃液容器 28157 3個	120,000	108,000	892	892								
4-6165-01	指サック NOFS-S 10個	200	160	2283	2283	993							
4-6165-02	指サック NOFS-M 10個	200	160	2283	2283	993							
4-6165-03	指サック NOFS-L 10個	200	160	2283	2283	993							
4-6167-01	ドロップ容器 CGUB1-30MLV3-WTC	160	130	1555	1555								
4-6168-01	サンプル容器 CGAC1-20Z-CNL-OWH	270	220	1555	1555								
4-6169-01	チューブ容器 CGAT6-113MM-CNL-OWH	180	140	1555	1555								
4-6170-01	ボトル容器 CGAB1-30ML-CNL-OWH	160	130	1555	1555								
4-6171-01	サンプル容器 CGSC1-20Z-CNL-OWH	340	270	1555	1555								
4-6172-01	チューブ容器 CGST1-65MM-CNL-OWH	240	190	1555	1555								
4-6173-01	ボトル容器 CGSB1-60MLM-CNL-OWH	270	220	1555	1555								
4-6199-01	ストレッチフィルム FK(減菌)	2,930	3,230	2020	2020								
4-6199-02	ストレッチフィルム FB(減菌)	3,290	3,620	2020	2020								
4-6200-02	ポリラップ ポリラップ (減菌)22cm×50m	480	530	2008	2008								
4-6200-03	ポリラップ ポリラップ (減菌)30cm×50m	500	550	2008	2008								
4-6251-01	アズワンのディスボットコンシート1袋(100枚入)	650	480	2030	2030	1876							
4-6251-51	アズワンのディスボットコンシート1パック(100枚/袋×3袋)	1,700	1,350	2030	2030	1876							
4-6251-52	アズワンのディスボットコンシート1箱(100枚/袋×18袋)	9,400	7,600	2030	2030	1876							
4-6259-01	無縫製TPUアームカバーACS460	550	440	2317	2317								
4-6260-01	TPUエプロンASA1200	2,800	2,250	2308	2308								
4-6260-02	TPUエプロンASU1150	1,980	1,600	2308	2308								
4-6261-01	TPUガウンPGS1400	3,200	2,700	2304	2304								
4-6262-01	ベトリディッシュPD0008	24,000	17,000	1086	1086								
4-6262-02	ベトリディッシュPD0008	15,000	12,000	1086	1086								
4-6266-02	エコロジーサンプリングスバチュラ 150mm 減菌 5379-1009 10個入	5,200	4,700	1839	1839								
4-6268-01	エコロジーLDPEボトル 0303-0010	260	220	1518	1518								
4-6268-02	エコロジーLDPEボトル 0303-0020	310	260	1518	1518								
4-6268-03	エコロジーLDPEボトル 0303-0050	410	350	1518	1518								
4-6268-04	エコロジーLDPEボトル 0303-0100	480	380	1518	1518								
4-6268-05	エコロジーLDPEボトル 0303-0250	750	640	1518	1518								
4-6268-06	エコロジーLDPEボトル 0303-0500	1,100	950	1518	1518								
4-6273-01	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブルー M16807-4001	28,300	24,500	1418	1418								
4-6273-02	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 4L ブラック M16807-4002	26,000	24,500	1418	1418								
4-6273-03	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 4L レッド M16807-4003	26,000	24,500	1418	1418								
4-6273-04	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 4L グリーン M16807-4004	26,000	24,500	1418	1418								
4-6274-01	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L ブルー M16807-2001	23,400	24,500	1418	1418								
4-6274-02	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L ブラック M16807-2002	27,000	24,500	1418	1418								
4-6274-03	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L レッド M16807-2003	26,000	24,500	1418	1418								
4-6274-04	アイスバケツ Magic Touch 2(TM) 容量 2.5L グリーン M16807-2004	26,000	24,500	1418	1418								
4-6277-01	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)105×68×58mm ミニ	2,980	3,300	1624	1624								
4-6277-04	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)122×87×59mm M0号	3,080	3,400	1624	1624								
4-6277-05	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)178×119×69mm 1号	4,940	5,400	1624	1624								
4-6277-06	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)191×137×74mm 2号	5,780	6,400	1624	1624								
4-6277-07	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)211×151×77mm 3号	6,840	7,500	1624	1624								
4-6277-08	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)225×170×80mm 4号	7,620	8,400	1624	1624								
4-6277-09	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)267×186×82mm 5号	9,240	10,200	1624	1624								
4-6277-10	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)298×203×83mm 6号	10,800	11,900	1624	1624								
4-6277-11	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)328×228×88mm 7号	12,800	14,100	1624	1624								
4-6277-12	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)343×240×89mm 8号	13,800	15,200	1624	1624								
4-6277-13	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)362×257×92mm 9号	15,200	16,700	1624	1624								
4-6277-14	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)404×285×95mm 10号	18,900	20,800	1624	1624								
4-6277-15	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)435×315×98mm 11号	19,800	21,800	1624	1624								
4-6277-16	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)475×345×113mm 12号	27,600	30,400	1624	1624								
4-6277-17	ステンレス罩型桶/バット(給洗浄済)516×377×126mm 13号	33,400	36,700	1624	1624								
4-6278-01	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット ミニ	3,380	2,800	1622	1622								
4-6278-02	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 0号	5,120	4,300	1622	1622								
4-6278-03	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 5号	6,490	5,500	1622	1622								
4-6278-04	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット M0号	4,420	3,750	1622	1622								
4-6278-05	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 1号	7,340	5,900	1622	1622								
4-6278-06	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 2号	8,740	6,900	1622	1622								
4-6278-07	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 3号	9,360	7,500	1622	1622								
4-6278-08	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 4号	11,700	9,300	1622	1622								
4-6278-09	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 5号	13,300	10,000	1622	1622								
4-6278-10	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 6号	15,000	12,000	1622	1622								
4-6278-11	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 7号	18,400	14,000	1622	1622								
4-6278-12	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 8号	19,800	15,800	1622	1622								
4-6278-13	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 9号	21,300	17,000	1622	1622								
4-6278-14	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 10号	25,900	21,000	1622	1622								
4-6278-15	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 11号	27,700	22,000	1622	1622								
4-6278-16	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 12号	37,400	29,800	1622	1622								
4-6278-17	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 13号	45,400	36,000	1622	1622								
4-6278-18	【フッ素樹脂コート】ステンレス罩型桶/バット 14号(取手付)	58,700	43,000	1622									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-6284-09	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 風キヤップ150ml	2,900	3,190	1587	1587								
4-6284-10	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 風キヤップ750ml	4,800	5,280	1587	1587								
4-6285-01	ステンレス型型桶バットミニ用フタ(酸洗浄済) 116×71mm	1,220	1,300	1624	1624								
4-6285-04	ステンレス型型桶バットM0号用フタ(酸洗浄済) 132×96mm	1,500	1,700	1624	1624								
4-6285-05	ステンレス型型桶バット1号用フタ(酸洗浄済) 180×129mm	2,280	2,500	1624	1624								
4-6285-06	ステンレス型型桶バット2号用フタ(酸洗浄済) 202×148mm	2,600	2,900	1624	1624								
4-6285-07	ステンレス型型桶バット3号用フタ(酸洗浄済) 223×163mm	3,040	3,300	1624	1624								
4-6285-08	ステンレス型型桶バット4号用フタ(酸洗浄済) 238×183mm	3,740	4,100	1624	1624								
4-6285-09	ステンレス型型桶バット5号用フタ(酸洗浄済) 280×199mm	4,680	5,100	1624	1624								
4-6285-10	ステンレス型型桶バット6号用フタ(酸洗浄済) 308×214mm	5,580	6,100	1624	1624								
4-6285-11	ステンレス型型桶バット7号用フタ(酸洗浄済) 339×239mm	6,580	7,200	1624	1624								
4-6285-12	ステンレス型型桶バット8号用フタ(酸洗浄済) 356×250mm	7,260	8,000	1624	1624								
4-6285-13	ステンレス型型桶バット9号用フタ(酸洗浄済) 373×269mm	8,000	8,800	1624	1624								
4-6285-14	ステンレス型型桶バット10号用フタ(酸洗浄済) 415×296mm	9,860	10,800	1624	1624								
4-6285-15	ステンレス型型桶バット11号用フタ(酸洗浄済) 447×327mm	11,900	13,100	1624	1624								
4-6285-16	ステンレス型型桶バット12号用フタ(酸洗浄済) 485×356mm	13,900	15,300	1624	1624								
4-6285-17	ステンレス型型桶バット13号用フタ(酸洗浄済) 530×391mm	16,700	18,400	1624	1624								
4-6286-11	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ付 M-13 10個入	3,800	4,180	1806	1806								
4-6286-12	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ付 M-16 10個入	4,000	4,400	1806	1806								
4-6286-13	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ付 M-18 10個入	4,200	4,620	1806	1806								
4-6286-15	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ付 M-25 10個入	5,000	5,500	1806	1806								
4-6286-26	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ無 M-13 10個入	3,600	3,960	1806	1806								
4-6286-27	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ無 M-16 10個入	3,800	4,180	1806	1806								
4-6286-28	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ無 M-18 10個入	4,000	4,400	1806	1806								
4-6286-30	【AC減菌】ニューモルテン校ツメ無 M-25 10個入	4,800	5,280	1806	1806								
4-6288-01	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ50ml	2,600	2,860	1587	1587								
4-6288-02	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ100ml	2,600	2,860	1587	1587								
4-6288-03	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ250ml	2,850	3,140	1587	1587								
4-6288-04	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ500ml	4,050	4,460	1587	1587								
4-6288-05	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ1000ml	4,950	5,450	1587	1587								
4-6288-09	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ150ml	2,600	2,860	1587	1587								
4-6288-10	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ750ml	4,500	4,950	1587	1587								
4-6288-12	【洗浄+AC減菌】ねじ口瓶丸型白(デュラン) 青キヤップ25ml	2,390	2,630	1587	1587								
4-6307-04	ペールコック(低粘度溶剤用)・ペール缶外径φ48.8用 SP-50P	75,000	77,600	1651	1651								
4-6308-02	ペールコック(低粘度溶剤用)・ペール缶外径φ48.8用・レバーロック付) SP-L40P	76,400	78,800	1651	1651								
4-6308-03	ペールコック(低粘度溶剤用)・缶外径φ48.8用・レバーロック付) SP-L50L	78,200	80,800	1651	1651								
4-6308-04	ペールコック(低粘度溶剤用)・ペール缶外径φ48.8用・レバーロック付) SP-L50P	78,200	80,800	1651	1651								
4-6309-01	ペールコック(高粘度溶剤用)・缶外径φ40.4用 ND-40L	76,200	80,400	1651	1651								
4-6309-02	ペールコック(高粘度溶剤用)・ペール缶外径φ40.8用 ND-40P	76,200	80,400	1651	1651								
4-6309-03	ペールコック(高粘度溶剤用)・缶外径φ48.8用 ND-50L	78,200	82,400	1651	1651								
4-6309-04	ペールコック(高粘度溶剤用)・ペール缶外径φ48.8用 ND-50P	78,200	82,400	1651	1651								
4-6325-01	PFAチューブ S 1811-04 1m	3,000	3,200	1867	1867								
4-6325-03	PFAチューブ S 1811-08 1m	12,600	13,600	1867	1867								
4-6325-04	PFAチューブ S 1811-12 1m	10,200	11,000	1867	1867								
4-6325-06	PFAチューブ S 1811-16 1m	15,300	13,800	1867	1867								
4-6325-07	PFAチューブ S 1811-18 1m	12,100	13,100	1867	1867								
4-6325-08	PFAチューブ S 1811-20 1m	16,100	17,400	1867	1867								
4-6325-09	PFAチューブ S 1811-24 1m	11,000	11,900	1867	1867								
4-6325-10	PFAチューブ S 1811-28 1m	24,000	25,900	1867	1867								
4-6325-11	PFAチューブ S 1811-30 1m	16,500	17,800	1867	1867								
4-6326-02	PFAチューブ S1811-06 10m	41,800	37,600	1867	1867								
4-6326-03	PFAチューブ S1811-08 10m	107,500	96,700	1867	1867								
4-6326-04	PFAチューブ S1811-12 10m	85,700	77,000	1867	1867								
4-6326-05	PFAチューブ S1811-14 10m	86,200	78,000	1867	1867								
4-6326-06	PFAチューブ S1811-16 10m	130,000	117,000	1867	1867								
4-6326-07	PFAチューブ S1811-18 10m	98,000	88,000	1867	1867								
4-6326-08	PFAチューブ S1811-20 10m	136,100	122,000	1867	1867								
4-6326-09	PFAチューブ S1811-24 10m	93,300	84,000	1867	1867								
4-6326-10	PFAチューブ S1811-28 10m	201,400	181,000	1867	1867								
4-6326-11	PFAチューブ S1811-30 10m	140,500	127,000	1867	1867								
4-6327-02	真空デシケーター PP-PC製 230	21,000	22,700	992	992								
4-6328-01	ビベット自動洗浄機 500mm 217	35,400	30,200	2103	2103								
4-6328-02	ビベット自動洗浄機 600mm 215	36,200	31,000	2103	2103								
4-6328-11	ビベット自動洗浄機用カゴ 360mm 222	7,400	6,700	2103	2103								
4-6328-12	ビベット自動洗浄機用カゴ 460mm 219	9,300	8,400	2103	2103								
4-6330-04	GL45PPボトル 1000ml 110494	2,100	2,200	1506	1506								
4-6330-05	GL45PPボトル 2000ml 110594	5,100	5,200	1506	1506								
4-6331-03	PFA/バイアル 4ml 105297	3,050	2,800	1545	1545								
4-6332-01	PFA蒸発容器 25ml 103297	9,500	8,550	1547	1547								
4-6332-02	PFA蒸発容器 50ml 103397	12,500	11,300	1547	1547								
4-6333-01	ホースカッター	2,700	2,900	1880	1880								
4-6334-01	帯電防止プロベラ型押棒 C 278-12	78,800	67,000	211	211								
4-6334-11	帯電防止プロベラ型押棒 握合せ C 423-08	26,900	22,800	211	211								
4-6335-01	羽根型押棒(帯電防止タイプ)C 276-14	84,700	72,000	211	211								
4-6335-11	羽根型押棒(帯電防止タイプ)握合せ C 423-10	29,800	25,000	211	211								
4-6360-01	有害化学物質・薬品流出処理剤(ファストクレンS) 250gボトル FK-250AS	34,000	32,000	2336	2336								
4-6367-01	バイオマスポリエポキシ フリーサイズ 100粒入	1,800	1,700	2307	2307								
4-6391-03	オートドライデシケーターZEAL ZL-JEW-P	335,000	356,000	961	961								
4-6391-04	オートドライデシケーターZEAL ZL-JEW-S	365,000	386,000	961	961								
4-6395-02	ピンセット 81322	160	120	1833	1833								
4-6397-01	ステンレスメッシュ手袋 1222-XS	23,000	19,800	2274	2274								
4-6397-02	ステンレスメッシュ手袋 1222-S	23,000	19,800	2274	2274								
4-6397-03	ステンレスメッシュ手袋 1222-M	23,000	19,800	2274	2274								
4-6397-04	ステンレスメッシュ手袋 1222-L	23,000	19,800	2274	2274								
4-6398-01	ESD ベンホルダー SK1723	3,100	2,200	2561	2561								
4-6399-01	ESD ホッチキス SK1725	1,900	1,500	2561	2561								
4-6404-01	ESDピンセット 93301	390	270	2561	2561								
4-6404-02	ESDピンセット 93302	390	270	2561	2561								
4-6404-03	ESDピンセット 93303	390	270	2561	2561								
4-6404-04	ESDピンセット 93304	390	270	2561	2561								
4-6404-05	ESDピンセット 93305	390	270	2561	2561								
4-6404-06	ESDピンセット 93306	390	270	2561	2561								
4-6404-07	ESDピンセット 93307	390	270	2561	2561								
4-6404-08	ESDピンセット 93308	390	270	2561	2561								
4-6406-01	静電除去ブラシ SK0806	1,100	770	2558	2558								
4-6406-03	静電除去ブラシ SK0808	630	440	2558	2558								
4-6406-04	静電除去ブラシ SK0809	420	290	2558	2558								
4-6406-05	静電除去ブラシ SK0810	740	520	2558	2558								
4-6409-61	ブルックフィールド粘度計 少量サンプルアダプターセット付 SSA-LVDVPL	1,834,000	1,850,000	695	695								
4-6409-62	ブルックフィールド粘度計 少量サンプルアダプターセット付 SSA-RVDVPL	1,834,000	1,850,000	695	695								
4-6409-63	ブルックフィールド粘度計 少量サンプルアダプターセット付 SSA-HADVPL	1,834,000	1,850,000	695	695								
4-6409-64	ブルックフィールド粘度計 少量サンプルアダプターセット付 SSA-HBDVPL	1,984,000	2,000,000	695	695								
4-6410-61	ブルックフィールド粘度計 サーマセルセット付 HT-LVDVPL	2,960,000	3,010,000	695	695								
4-6410-62	ブルックフィールド粘度計 サーマセルセット付 HT-RVDVPL	2,960,000	3,010,000	695	695								
4-6410-63	ブルックフィールド粘度計 サーマセルセット付 HT-HADVPL	2,960,000	3,010,000	695	695								
4-6410-64	ブルックフィールド粘度計 サーマセルセット付 HT-HBDVPL	3,110,000	3,160,000	695	695								
4-6463-01	スピンフィルター BPE02 25個入	14,000	12,600	1264	1264								
4-6463-02	スピンフィルター BPV02 25個入	14,000	12,600	1264	1264								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	欧龍2024 頁	アズビユア 2025 頁	アズワール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンス カタログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-6472-01	DNA分子モデル DDNA-06	29,700	27,000	2065	2065								
4-6473-01	水分子モデル WK-01	13,000	11,700	2065	2065								
4-6480-01	クアラテックニトリル手袋 (パウダーフリー) KNL 50枚	2,200	1,800	2246	2246								
4-6480-02	クアラテックニトリル手袋 (パウダーフリー) KNM 50枚	2,200	1,800	2246	2246								
4-6480-03	クアラテックニトリル手袋 (パウダーフリー) KNS 50枚	2,200	1,800	2246	2246								
4-6482-11	クリンシルームモップ FS875T 5枚入	11,000	9,800	2508	2508								
4-6486-01	タングステンカーバイド球 Φ2mm 100個入り WC6-2	9,000	8,400	312	312								
4-6486-02	タングステンカーバイド球 Φ3mm 50個入り WC6-3	9,800	8,000	312	312								
4-6486-03	タングステンカーバイド球 Φ4mm 50個入り WC6-4	11,500	9,500	312	312								
4-6486-04	タングステンカーバイド球 Φ5mm 50個入り WC6-5	14,000	11,900	312	312								
4-6486-05	タングステンカーバイド球 Φ6mm 10個入り WC6-6	8,700	7,000	312	312								
4-6486-06	タングステンカーバイド球 Φ7mm 10個入り WC6-7	11,000	8,800	312	312								
4-6486-07	タングステンカーバイド球 Φ8mm 10個入り WC6-8	12,500	10,500	312	312								
4-6486-08	タングステンカーバイド球 Φ9mm 10個入り WC6-9	9,500	7,600	312	312								
4-6486-09	タングステンカーバイド球 Φ10mm 10個入り WC6-10	15,500	13,500	312	312								
4-6498-01	ケーブルタイ 2.5×100mm 1000本入り CT100	1,000	900	2623	2623								
4-6498-02	ケーブルタイ 3.6×150mm 1000本入り CT150	2,200	2,000	2623	2623								
4-6498-03	ケーブルタイ 4.8×200mm 1000本入り CT200	3,500	3,150	2623	2623								
4-6499-01	リビートタイ 7.6×150mm 100本入り RT150	1,000	900	2623	2623								
4-6499-02	リビートタイ 7.6×200mm 100本入り RT200	1,500	1,350	2623	2623								
4-6499-03	リビートタイ 7.6×250mm 100本入り RT250	2,000	1,800	2623	2623								
4-6499-51	リビートタイ 7.6×150mm 500本入り RT150 まとめパック	4,500	4,200	2623	2623								
4-6499-52	リビートタイ 7.6×200mm 500本入り RT200 まとめパック	6,750	6,000	2623	2623								
4-6499-53	リビートタイ 7.6×250mm 500本入り RT250 まとめパック	9,000	8,000	2623	2623								
4-6521-01	Oリング 7481.P-3	4,950	3,470	1978	1978								
4-6521-02	Oリング 7481.P-4	4,970	3,480	1978	1978								
4-6521-03	Oリング 7481.P-5	5,040	3,530	1978	1978								
4-6521-04	Oリング 7481.P-6	5,080	3,560	1978	1978								
4-6521-05	Oリング 7481.P-7	5,130	3,600	1978	1978								
4-6521-06	Oリング 7481.P-8	5,220	3,660	1978	1978								
4-6521-07	Oリング 7481.P-9	5,250	3,680	1978	1978								
4-6521-08	Oリング 7481.P-10	5,290	3,710	1978	1978								
4-6521-09	Oリング 7481.P-11	6,750	4,730	1978	1978								
4-6521-10	Oリング 7481.P-12	7,120	4,990	1978	1978								
4-6521-11	Oリング 7481.P-14	7,290	5,110	1978	1978								
4-6521-12	Oリング 7481.P-15	7,410	5,190	1978	197								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズビエ 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
4-6572-06	オートビュレットAS クラス 632436667725 SET	32,900	28,000	1742	1742								
4-6572-11	オートビュレットAS クラス 632436050046 BOTTLE	2,800	2,400	1742	1742								
4-6572-12	オートビュレットAS クラス 632436055002 BLOWER	1,400	1,200	1742	1742								
4-6573-01	オートビュレットAS クラス 632436666519	19,800	16,800	1742	1742								
4-6573-02	オートビュレットAS クラス 632436666623	24,600	20,900	1742	1742								
4-6573-03	オートビュレットAS クラス 632436666725	27,200	23,100	1742	1742								
4-6573-04	オートビュレットAS クラス 632436666519 SET	24,000	20,400	1742	1742								
4-6573-05	オートビュレットAS クラス 632436666623 SET	28,800	24,500	1742	1742								
4-6573-06	オートビュレットAS クラス 632436666725 SET	31,400	26,700	1742	1742								
4-6580-01	シリンジホールビベット 632449977001	3,500	3,150	1755	1755								
4-6580-03	シリンジホールビベット 632449977005	3,700	3,350	1755	1755								
4-6580-05	シリンジホールビベット 632449977020	6,000	5,400	1755	1755								
4-6580-06	シリンジホールビベット 632449977025	6,000	5,400	1755	1755								
4-6580-07	シリンジホールビベット 632449977050	8,200	7,400	1755	1755								
4-6583-02	大型瓶 C098010	25,100	21,500	1553	1553								
4-6583-03	大型瓶 C099010	25,100	21,500	1553	1553								
4-6584-01	培養三角フラスコ C043003 1個×12/パック入	75,000	67,500	1091	1091								
4-6584-02	培養三角フラスコ C043005 1個×6/パック入	61,100	55,000	1091	1091								
4-6584-03	培養三角フラスコ C044003 1個×12/パック入	72,900	65,800	1091	1091								
4-6584-04	培養三角フラスコ C044005 1個×6/パック入	60,000	54,000	1091	1091								
4-6584-05	培養三角フラスコ CA010371-A3 1個/パック、6/パック/箱入	81,500	73,400	1091	1091								
4-6586-01	RONGIER-IT07 耐切削動物手袋 S	15,300	13,800	2272	2272								
4-6586-02	RONGIER-IT08 耐切削動物手袋 M	15,300	13,800	2272	2272								
4-6586-03	RONGIER-IT09 耐切削動物手袋 L	15,300	13,800	2272	2272								
4-6589-12	残留塩素試験紙 AS J-J-GUNAT 0-100	1,500	1,350	-	-								
4-6591-03	クリーンルーム内使用滅菌バッグ KM-320450 1袋(100枚入)	48,300	43,500	2162	2162				90				
4-6592-01	アームシェーカー ASH3	199,900	160,000	272	272								
4-6594-01	耐化学薬品長靴 HYPARLON SA 25	32,300	33,300	2332	2332					180			
4-6594-02	耐化学薬品長靴 HYPARLON SA 26	32,300	33,300	2332	2332					180			
4-6594-03	耐化学薬品長靴 HYPARLON SA 27	32,300	33,300	2332	2332					180			
4-6594-04	耐化学薬品長靴 CHIME SA 25	20,000	17,000	2332	2332					180			
4-6594-05	耐化学薬品長靴 CHIME SA 26	20,000	17,000	2332	2332					180			
4-6594-06	耐化学薬品長靴 CHIME SA 27	20,000	17,000	2332	2332					180			
4-6597-01	三角培養フラスコクロードシステム CC036250-A2 6個入	75,000	67,500	1093	1093								
4-6597-02	三角培養フラスコクロードシステム CC036500-A2 6個入	80,100	72,100	1093	1093								
4-6597-03	三角培養フラスコクロードシステム CC036101-A2 6個入	68,000	61,200	1093	1093								
4-6597-04	三角培養フラスコクロードシステム CC036250-A2x1	12,400	11,200	1093	1093								
4-6597-05	三角培養フラスコクロードシステム CC036500-A2x1	13,300	12,000	1093	1093								
4-6597-06	三角培養フラスコクロードシステム CC036101-A2x1	11,300	10,200	1093	1093								
4-6598-01	四角培養瓶クロードシステム CC088125-A2 6個入	98,900	89,000	1080	1080								
4-6598-02	四角培養瓶クロードシステム CC088250-A2 6個入	73,600	66,000	1080	1080								
4-6598-05	四角培養瓶クロードシステム CC088125-A2x1	12,300	9,800	1080	1080								
4-6598-06	四角培養瓶クロードシステム CC088250-A2x1	12,200	9,800	1080	1080								
4-6598-07	四角培養瓶クロードシステム CC088500-A2x1	13,700	11,000	1080	1080								
4-6598-08	四角培養瓶クロードシステム CC088001-A2x1	15,100	12,000	1080	1080								
4-6599-01	折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2 1箱(20枚入)	2,800	2,500	2199	2199	954				181			
4-6599-02	折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2 CTN 1箱(240枚入)	30,200	27,000	2199	2199	954				181			
4-6599-03	折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2V 1箱(10枚入)	2,850	2,250	2199	2199	954				181			
4-6599-04	折り畳み式防じんマスク DS2 9600-DS2V CTN 1箱(120枚入)	24,000	22,500	2199	2199	954				181			
4-6600-01	N95マスク SEKURA N95V MASK 1箱(15枚入)	3,200	2,700	2202	2202	951							
4-6604-01	球体バイオキャリアー C100025 25g入	44,400	32,000	1070	1070								
4-6605-03	PFA瓶 BZH-09	21,000	19,000	1544	1544								
4-6606-01	ガス洗浄瓶 BZH-03	39,100	33,300	1576	1576								
4-6606-03	ガス洗浄瓶 BZH-05	53,700	48,500	1576	1576								
4-6608-02	PCフィルターホルダー HPC025002	6,900	7,400	1275	1275								
4-6608-03	PCフィルターホルダー HPC047001	20,600	18,500	1275	1275								
4-6611-01	小型自動核酸抽出装置 taco mini 8サンプル対応 atcd-8	800,000	730,000	1306	1306								
4-6611-11	小型自動核酸抽出装置 act-d/ma48 48反応分	32,100	25,700	1306	1306								
4-6611-12	小型自動核酸抽出装置 atcd-d/ma 320反応分	135,000	108,000	1306	1306								
4-6611-13	小型自動核酸抽出装置 atcd-dna 320反応分	112,000	89,600	1306	1306								
4-6611-14	小型自動核酸抽出装置 atcd-plant 320反応分	112,000	89,600	1306	1306								
4-6611-15	小型自動核酸抽出装置 atcp24 40セット	23,100	18,500	1306	1306								
4-6614-01	ハンディ迅速核酸検出器 POKITTM Micro Plus(1チャネル) apcm.2	405,000	345,000	1306	1306								
4-6614-02	ハンディ迅速核酸検出器 POKITTM Micro Duo(2チャネル) apcm.3	664,000	564,000	1306	1306								
4-6615-01	ライブセルイメージングシステム ExScope101 BRLC101-600000	790,000	720,000	1084	1084								
4-6616-02	再閉封止キップ付クライオバイアル UnicoVal(R) 5.0mL 10本入 CS5-013-10	28,700	25,900	1113	1113								
4-6619-06	棉棒ピーカー KIMAX(R) 4.000mL Φ161×252mm 14005-4000	22,000	19,800	1717	1717								
4-6621-01	回転バースタンド 449×518.3×430mm 144引出 RFO-8144	80,300	72,300	1009	1009								
4-6621-02	回転バースタンド 449×518.3×530mm 36引出 RFO-636	43,800	39,400	1009	1009								
4-6621-03	回転バースタンド 449×518.3×1230mm 48引出 RFO-848	41,300	37,200	1009	1009								
4-6621-04	回転バースタンド 449×518.3×1280mm 90引出 RFO-690	81,000	72,900	1009	1009								
4-6622-01	重量カート ノーマルタイプ 873×500×880mm CT-1	49,000	44,000	1041	1041								
4-6622-02	重量カート ハイタイプ 873×500×1070mm CT-2	52,800	47,000	1041	1041								
4-6622-03	重量カート 上段引出タイプ 873×500×880mm CT-C3A	106,000	96,000	1041	1041								
4-6622-04	重量カート 前後/バネタイプ 873×500×880mm CT-H	59,200	53,000	1041	1041								
4-6622-05	重量カート 前後/バネ/上段引出タイプ 873×500×880mm CT-H3A	106,000	96,000	1041	1041								
4-6622-11	重量カート用スタッキングコンテナ取付パネル CW-60	11,000	9,900	1041	1041								
4-6622-12	重量カート用バンニングパネル CW-61	11,600	10,500	1041	1041								
4-6622-13	重量カート用L字フック80mm 10個入 HK-1208	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-14	重量カート用L字フック100mm 10個入 HK-1110	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-15	重量カート用L字フック140mm 10個入 HK-1114	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-16	重量カート用L字フック190mm 10個入 HK-1119	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-17	重量カート用ダブルL字フック50mm 10個入 HK-2105	5,900	5,300	1041	1041								
4-6622-18	重量カート用ダブルL字フック80mm 10個入 HK-2108	5,900	5,300	1041	1041								
4-6622-19	重量カート用ダブルL字フック150mm 10個入 HK-2115	5,900	5,300	1041	1041								
4-6622-20	重量カート用ループフックΦ62mm 2個入 HK-3160	1,100	990	1041	1041								
4-6622-21	重量カート用ループフックΦ75mm 2個入 HK-3175	1,100	990	1041	1041								
4-6622-22	重量カート用グリップフックΦ9mm 10個入 HK-8110	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-23	重量カート用グリップフックΦ13mm 10個入 HK-8112	4,100	3,700	1041	1041								
4-6622-24	重量カート用8本掛スバホルダー HK-4114	1,300	1,200	1041	1041								
4-6622-25	重量カート用ドリルホルダー HK-5120	900	810	1041	1041								
4-6622-26	重量カート用12本掛ドライバーホルダー HK-5239	1,800	1,600	1041	1041								
4-6622-27	重量カート用ボルトホルダー HK-6107	900	810	1041	1041								
4-6623-04	バスツールビベット 珪珪酸ガラス3.3 228mm線径あり 2.0mL 1,000本 63B92P	50,600	45,000	1754	1754								
4-6627-01	バッテリー式導電率計 Gi ⁺ オス ES09A9	19,800	18,000	572	572								
4-6631-01	リアルタイムPCR用プレート 96well スタンダード(PCR用)/ノンスカート ナチュラル MB-P96 10枚×5袋	15,500	14,000	1102	1102								
4-6631-02	1/4枚Δ(PCR用)プレート 96well スタンダード(PCR用/切り取り可)/ノンスカート ナチュラル MB-P96-T 10枚×5袋	15,500	14,000	1102	1102								
4-6631-03	1/4枚Δ(PCR用)プレート 96well スタンダード/サブセカート(ABI917) ナチュラル MB-Q96 10枚×5袋	22,900	20,700	1102	1102								
4-6631-04	リアルタイムPCR用プレート 96well スタンダード/セミスカート ナチュラル MB-Q96-S 10枚×5袋	22,900	20,700	1102	1102								
4-6631-05	1/4枚Δ(PCR用)プレート 96well ロ-プロファイル/セカート(ABI917) ナチュラル MB-Q96-LP 10枚×5袋	22,900	20,700	1102	1102								
4-6631-06	リアルタイムPCR用プレート 96well ロ-プロファイル/セミスカート ナチュラル MB-Q96-LBR 10枚×5袋	22,900	20,700	1102	1102								
4-6631-07	リアルタイムPCR用プレート 96well ロ-プロファイル/セミスカート ホワイト MB-Q96-LBR-W 10枚×5袋	24,400	22,000	1102	1102								
4-6631-08	リアルタイムPCR用プレート 384well ナチュラル MB-384 10枚×5袋	29,800	27,000	1102	1102								
4-6631-09	リアルタイムPCR用プレート 384well ホワイト MB-384W 10枚×5袋	31,300	27,000	1102	1102								
4-6632-04	リアルタイムPCR用8連チューブ(キップ入) スタンダード ホワイト MB-Q200W 12セット×10袋入	15,500	14,000	1100	1100								
4-6634-0													

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-6645-06	PP 透過窓コネクタ CR-2028-22 w/o	16,600	15,000		1707								
4-6652-01	変色板光メカネ SX9.01.02.F0	6,250	6,500	2221	2221								
4-6653-01	血中微生物直接システム DevinTM 連続用フィルター 24個入 DSF-01-024	118,000	99,900	1307	1307								
4-6662-01	セキュリティバッグ AMT-SEA4 50枚入	4,200	3,600	2369	2369								
4-6668-01	サンブル運搬ボックス Duraporter ブルー 406×414×178mm 120926	44,700	40,000	1439	1439								
4-6668-02	サンブル運搬ボックス Duraporter レッド 406×414×178mm 120927	44,700	40,000	1439	1439								
4-6668-03	サンブル運搬ボックス Duraporter イエロー 406×414×178mm 120928	44,700	40,000	1439	1439								
4-6668-11	サンブル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック 10/15mLチューブ用(100本) 120960	6,200	5,600	1439	1439								
4-6668-12	サンブル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック 3.5/7.5mL採血管用(168本) 120961	6,200	5,600	1439	1439								
4-6668-13	サンブル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック 15/50mL遠注管+3.5/10mL採血管対応(200本) 120962	6,200	5,600	1439	1439								
4-6669-01	ブラシレスホモキナー 2.9g/g*cm/0.25N*mm HDB-312	360,000	310,000	281	281								
4-6674-01	ホースコネクタ 0.176 211	1,900	1,700	1594	1594								
4-6674-02	ホースコネクタ 0.176 213	1,900	1,700	1594	1594								
4-6674-03	ホースコネクタ 0.176 215	1,900	1,700	1594	1594								
4-6674-04	ホースコネクタ 0.176 216	1,900	1,700	1594	1594								
4-6674-05	ホースコネクタ 0.176 221	2,100	1,900	1594	1594								
4-6674-06	ホースコネクタ 0.176 223	2,100	1,900	1594	1594								
4-6674-07	ホースコネクタ 0.176 225	2,100	1,900	1594	1594								
4-6674-08	ホースコネクタ 0.176 226	2,100	1,900	1594	1594								
4-6675-01	ホースコネクタ 0.176 314.1.6	1,400	1,300	1594	1594								
4-6675-02	ホースコネクタ 0.176 314.3	1,400	1,300	1594	1594								
4-6675-03	ホースコネクタ 0.176 314.3.2	1,400	1,300	1594	1594								
4-6675-04	ホースコネクタ 0.176 314.6	1,400	1,300	1594	1594								
4-6675-05	ホースコネクタ 0.176 318.1.6	1,600	1,400	1594	1594								
4-6675-06	ホースコネクタ 0.176 318.3	1,600	1,400	1594	1594								
4-6675-07	ホースコネクタ 0.176 318.3.2	1,600	1,400	1594	1594								
4-6675-08	ホースコネクタ 0.176 318.6	2,700	2,400	1594	1594								
4-6676-01	サーマルサイクラー TurboCycler Lite TCLT-9610	490,000	415,000	1304	1304								
4-6677-01	サーマルサイクラー TurboCycler 2 TCST130-600000	650,000	545,000	1305	1305								
4-6680-01	凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 角型 25.4×12.7mm 1000枚入 UC-7C1-1WH	9,200	8,300	1119	1119								
4-6680-02	凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 角型 1,000枚入 UC-29C1-1WH	11,800	10,600	1119	1119								
4-6680-03	凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 角型 1,000枚入 UC-28C1-1WH	18,400	16,500	1119	1119								
4-6680-04	凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 角型 3000枚入 UC-122C1-0.3WH	43,300	38,800	1119	1119								
4-6680-05	凍結表面用超低温ラベル 熱転写式 丸+角型 23.9×12.7+Φ11.1mm 2000セット入 UC-52NOTC1-2WH	27,600	25,000	1119	1119								
4-6681-01	凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 角型 700枚入 DTU-177NOTC1-0.75WH	9,200	8,300	1119	1119								
4-6681-02	凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 角型 1000枚入 DTU-7NOTC1-1WH	10,500	9,500	1119	1119								
4-6681-03	凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 角型 1000枚入 DTU-6SNOTC1-1WH	15,800	14,300	1119	1119								
4-6681-05	凍結表面用超低温ラベル ダイレクトサーマル式 丸+角型 1000セット DTU-183NOTC1-1WH	13,400	12,100	1119	1119								
4-6686-01	クリーンルーム用防滑導電シューズカバー Mサイズ(30.0cm) HC-003-M	5,500	4,700	2461	2461				76				
4-6686-02	クリーンルーム用防滑導電シューズカバー Lサイズ(33.0cm) HC-003-L	5,500	4,700	2461	2461					76			
4-6686-03	クリーンルーム用防滑導電シューズカバー XLサイズ(34.5cm) HC-003-XL	5,500	4,700	2461	2461					76			
4-6688-01	クリーンルーム用軽量ブーツ 28.0cm R-2944-26	27,500	23,500	2457	2457						68		
4-6688-02	クリーンルーム用軽量ブーツ 27.0cm R-2944-27	27,500	23,500	2457	2457						68		
4-6688-03	クリーンルーム用軽量ブーツ 28.0cm R-2944-28	27,500	23,500	2457	2457						68		
4-6689-01	半自動スクリーキップ開閉器 EzDecap BRDC000-XOE000	197,000	167,000	1113	1113								
4-6690-01	蛍光光度計 EzCube(3チャンネル) BRFP100-XS000	410,000	350,000	1325	1325								
4-6690-11	EzCube用dsDNA検出キット 100反応分 T00-FPBR00-00	22,700	20,400	1325	1325								
4-6690-12	EzCube用dsDNA検出キット(大箱) 500反応分 T00-FPBR04-00	65,000	58,500	1325	1325								
4-6690-13	EzCube用ssDNA検出キット 100反応分 T00-FPBR01-00	21,600	19,400	1325	1325								
4-6690-14	EzCube用RNA検出キット 100反応分 T00-FPBR02-00	23,100	20,800	1325	1325								
4-6690-15	EzCube用測定用0.5mLチューブ 500本入 T00-FPBR03-00	4,900	4,400	1325	1325								
4-6691-01	2色対応LEDトランスイルミネーター-BluPAD(白/黄) 185×220×30mm BP001CU-J	129,800	116,800	1297	1297								
4-6691-11	ゲルカッター 50本入 OSE-GG	10,700	9,600	1297	1297								
4-6692-01	マウス用識別タグ RapID Tags スターターキット RSX	396,000	336,000	1401	1401								
4-6692-02	マウス用識別タグ RapID Tags 耳タグ 200個入 RTA	273,000	233,000	1401	1401								
4-6692-11	マウス用識別タグ RapID Tags バールコードスキャナー CR1500	130,000	110,000	1401	1401								
4-6692-12	マウス用識別タグ RapID Tags 取り付け器具 RXT	143,000	122,000	1401	1401								
4-6692-13	マウス用識別タグ RapID Tags 取り外し器具 RRT	15,400	13,900	1401	1401								
4-6693-01	ローターチューブラック Large/Φ16*20mm対応 120956	4,570	3,950	278	278								
4-6693-02	ローターチューブラック Small/Φ10*17mm対応 120957	4,570	3,950	278	278								
4-6694-01	プロッテイング装置 MSB10	198,000	168,000	1298	1298								
4-6694-11	プロッテイング装置MSB10用カセット MSB10C	14,900	13,400	1298	1298								
4-6694-12	プロッテイング装置MSB10用カセットバンド 6枚入 MSB10F	14,900	13,400	1298	1298								
4-6695-01	PCツールカート 681×525×1124.9mm ASB23031-03D	91,300	78,000	1032	1032								
4-6698-01	耐冷熱耐切断シリコン手袋 グレー C28CSH/C30EW Mサイズ	8,400	7,560	2267	2267								
4-6698-02	耐冷熱耐切断シリコン手袋 グレー C28CSH/C30EW Lサイズ	8,400	7,560	2267	2267								
4-6698-03	耐冷熱耐切断シリコン手袋 ホワイト C28CSW/C30EW Mサイズ	8,400	7,560	2267	2267								
4-6698-04	耐冷熱耐切断シリコン手袋 ホワイト C28CSW/C30EW Lサイズ	8,400	7,560	2267	2267								
4-6699-02	モジュール式キャビネット 2段 オープンタイプ 480×460×490mm ATN19AC00-03	30,600	26,000	852	852								
4-6699-03	モジュール式キャビネット 扉付(横開き)タイプ 480×460×490mm ATN19AE00-03	25,500	21,700	852	852								
4-6699-05	モジュール式キャビネット レターケースタイプ 480×460×490mm ATN19AA05-06	64,600	55,000	852	852								
4-6699-06	モジュール式キャビネット用 多孔パネル N025-03	15,100	12,900	852	852								
4-6699-11	モジュール式キャビネット用 木目調天板 N005	24,000	20,400	852	852								
4-6699-14	モジュール式キャビネット コードリール B058	3,500	3,000	852	852								
4-6700-01	アクリルアミドゲル用電気泳動槽/ゲル作成器セット MV-10DSYS	194,000	165,000	1295	1295								
4-6700-02	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10ICB 電気泳動槽MV-10DSYS用 冷却バック	18,100	16,300	1295	1295								
4-6700-03	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10DCASTM 交換用シリコンマット	20,700	18,600	1295	1295								
4-6700-11	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10PGSI ガラスプレート(1mmスペーサー付) 2枚入	13,000	11,700	1295	1295								
4-6700-12	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10NG 1/ツチ付ガラスプレート 2枚入	13,900	12,500	1295	1295								
4-6700-13	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10-12-1 1.0mmゲル用 12コース	11,600	10,400	1295	1295								
4-6700-14	アクリルアミドゲル用電気泳動槽 MV-10-20-1 1.0mmゲル用 20コース	11,600	10,400	1295	1295								
4-6702-01	PCR用タグ TagTrax 38.9×9.1mm 白 500枚入 PID-1C1-0.5WH	9,900	8,900	1120	1120								
4-6702-02	PCR用タグ TagTrax 38.9×9.1mm 黄 500枚入 PID-1C1-0.5YE	10,900	9,900	1120	1120								
4-6702-03	PCR用タグ TagTrax マルチカラー 500枚入 PID-1C1-0.5MC1	12,400	11,200	1120	1120								
4-6703-03	超低温プラスチックタグ 54.1×29.9mm 9色アソート 18セット入 CID-02A5	13,900	12,600	1124	1124								
4-6705-01	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 黒 MP-1B-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-02	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 青 MP-1BL-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-03	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 茶 MP-1BR-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-04	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 緑 MP-1G-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-05	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm オレンジ MP-1OR-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-06	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 紫 MP-1PU-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-07	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 赤 MP-1RE-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6705-08	超低温ツインマーカー Cryo-Marker(TM) Φ0.3/0.7mm 黄 MP-1YE-6	1,470	1,280	1446	1446								
4-6709-01	タケノコネクタ-GL14-18 0.185 002	960	1,000	1594	1594								
4-6709-02	タケノコネクタ-GL14-18 0.186 011	7,700	5,000	1594	1594								
4-6709-04	タケノコネクタ-GL14-18 0.185 012	7,500	6,750	1594	1594								
4-6710-02	タケノコネクタ-GL14-18 0.185 016	2,100	1,900	1594	1594								
4-6710-04	タケノコネクタ-GL14-18 0.186 016	4,500	4,050	1594	1594								
4-6711-01	NMRチューブ用ブラシ 290740059 5本	4,000	4,100	1337	1337								
4-6714-01	ポートボルトキャップ GL14-GL45 0.175 810	8,700	9,400	1594	1594								
4-6716-02	広口三角フラスコ5L 21227306	31,000	29,000	1670	1670								
4-6717-03	安全廃液キャップGL38 107512	30,500	31,000	1310	1310								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-6724-01	PTFEジョイントスリーブ 020.110	1,500	1,250		1686	1686							
4-6724-02	PTFEジョイントスリーブ 020.114.1	1,900	1,600		1686	1686							
4-6724-03	PTFEジョイントスリーブ 020.118.1	1,900	1,600		1686	1686							
4-6724-04	PTFEジョイントスリーブ 020.124	2,790	2,350		1686	1686							
4-6724-05	PTFEジョイントスリーブ 020.129	3,610	3,100		1686	1686							
4-6724-06	PTFEジョイントスリーブ 020.134	3,900	3,300		1686	1686							
4-6724-07	PTFEジョイントスリーブ 020.145	6,800	5,800		1686	1686							
4-6724-08	PTFEジョイントスリーブ 020.155	7,400	6,300		1686	1686							
4-6726-01	セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 2560枚入 DFSL-62WH	37,200	33,400		1119	1119							
4-6726-02	セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 3200枚入 DFSL-13WH	37,200	33,400		1119	1119							
4-6726-03	セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1,820枚入 DFSL-65WH	37,200	33,400		1119	1119							
4-6726-04	セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1,280枚入 DFSL-77WH	37,200	33,400		1119	1119							
4-6727-04	ネジロガラス管GL32 286258908	1,500	1,600		1764	1764							
4-6727-09	ネジロガラス管GL32 286259607	3,600	3,300		1764	1764							
4-6729-01	ロングディッパ 910mm F36784-0016	20,600	18,500		1847	1847							
4-6729-11	ロングディッパ 用交換カップ 500mL F36786-0016	5,200	4,680		1847	1847							
4-6753-01	PFA瓶 BZH-11	12,900	11,600		1544	1544							
4-6753-02	PFA瓶 BZH-12	16,300	14,700		1544	1544							
4-6754-01	アズプロ コンパクト電子天秤 300g ASTA302	35,000	36,200		434	434							
4-6754-03	アズプロ コンパクト電子天秤 1500g ASTA1501	34,000	35,200		434	434							
4-6754-04	アズプロ コンパクト電子天秤 3000g ASTA3001	35,000	36,200		434	434							
4-6756-04	Samco 6B/B-Pat (Blood Bank) 500本 336	3,460	3,560		1756	1756							
4-6756-05	Samco Extra Long 9 400本 262	3,780	3,840		1756	1756							
4-6756-08	Samco General Purpose Standard 500本 202	3,660	3,760		1756	1756							
4-6757-04	Samco 6B/B-Pat (Blood Bank) 500本 336-1S	13,900	14,260		1756	1756							
4-6757-05	Samco Extra Long 9 400本 262-1S	11,540	11,720		1756	1756							
4-6757-08	Samco General Purpose Standard 500本 202-1S	13,580	13,920		1756	1756							
4-6770-03	クリーンベンチ CT-1200UVAX-L	313,000	330,000	922	922	310							
4-6789-01	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695778	830	750						153				
4-6789-02	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695776	830	750							153			
4-6789-03	クリーンルーム用ラテックスロング手袋400 695774	830	750							153			
4-6789-51	695778 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入	14,800	13,500							153			
4-6789-52	695776 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入	14,800	13,500							153			
4-6789-53	695774 クリーンルーム用ラテックスロング手袋40020双入	14,800	13,500							153			
4-6792-01	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698768	480	430							153			
4-6792-02	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698766	480	430							153			
4-6792-03	クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 698764	480	430							153			
4-6792-51	698768 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入	8,500	7,700							153			
4-6792-52	698766 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入	8,500	7,700							153			
4-6792-53	698764 クリーンルーム用ニトリルロング手袋330 20双入	8,500	7,700							153			
4-6809-01	帯電防止ゼッケン C354-1 白	2,900	2,500							60			
4-6809-02	帯電防止ゼッケン C354-2 青	2,900	2,500							60			
4-6809-03	帯電防止ゼッケン C354-3 黄色	2,900	2,500							60			
4-6828-01	ハイパワーホモキミサー HM-402 5.4kgf・cm/0.53N・m	489,000	398,000	-	-								
4-6834-06	アセトニトリル 500mL 特級 11259-0330	2,100	2,300	-	-								
4-6852-01	吸水ポリマー入り汗取りバンド spb-tm	5,400	4,600	-	-								
4-6854-01	ヘルメット用インナー ディスホキヤップ hif-tm	6,000	5,400	-	-								
4-6859-01	耐薬ニトリル手袋 625124 150枚入	5,700	4,900	-	-								
4-6859-02	耐薬ニトリル手袋 625123 150枚入	5,700	4,900	-	-								
4-6859-03	耐薬ニトリル手袋 625122 150枚入	5,700	4,900	-	-								
4-6960-01	ラインテープ フロアマーカ L字タイプ 白 ALD-L-W	60	140	-	-				-				
4-6960-02	ラインテープ フロアマーカ T字タイプ 白 ALD-T-W	80	190	-	-				-				
4-6960-03	ラインテープ フロアマーカ 十字タイプ 白 ALD-+-W	110	240	-	-				-				
4-6960-04	ラインテープ フロアマーカ I字タイプ 白 ALD-I-W	50	120	-	-				-				
4-6960-05	ラインテープ フロアマーカ 丸タイプ 白 ALD-O-W	50	120	-	-				-				
4-6961-01	ラインテープ フロアマーカ L字タイプ 黄 ALD-L-Y	60	140	-	-				-				
4-6961-02	ラインテープ フロアマーカ T字タイプ 黄 ALD-T-Y	80	140	-	-				-				
4-6961-03	ラインテープ フロアマーカ 十字タイプ 黄 ALD-+-Y	110	240	-	-				-				
4-6961-04	ラインテープ フロアマーカ I字タイプ 黄 ALD-I-Y	50	120	-	-				-				
4-6961-05	ラインテープ フロアマーカ 丸タイプ 黄 ALD-O-Y	50	120	-	-				-				
4-716-01-60	炭酸ガス検知器 レンタル5日 ToxRAE Pro(CO2)	14,920	24,100	621	621								
4-716-01-64	炭酸ガス検知器 レンタル30日 ToxRAE Pro(CO2)	27,520	42,300								66		
4-735-01	バッククリーン(フロロチクト) 120mL 120F	670	630	1550	1550								
4-736-01	タイトボーイ(フロロチクト) 105mL TB-1F	480	450	1550	1550								
4-745-03	デジタルドライデシケータ H-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-H1200WP	570,000	605,000	957	957								
4-745-04	デジタルドライデシケータ H-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-H1200WS	606,000	641,000	957	957								
4-745-13	デジタルドライデシケータ H-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-H1200WPC	576,000	612,000	957	957								
4-745-14	デジタルドライデシケータ H-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-H1200WSC	609,000	646,000	957	957								
4-746-05	デジタルドライデシケータ S-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-S1200WP	458,000	489,000	956	956								
4-746-06	デジタルドライデシケータ S-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-S1200WS	492,000	523,000	956	956								
4-746-15	デジタルドライデシケータ S-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-S1200WPC	462,000	492,000	956	956								
4-746-16	デジタルドライデシケータ S-Series 1152 X 522 X 1774mm TDD-S1200WSC	497,000	528,000	956	956								
4-778-31	工業用精製水 AH-10(減菌)	5,040	5,550	1479	1479								
4-792-01	ピオラモ遠流管 25mL 20本 X 10袋入 VIO-25B	6,200	6,800	1775	1775								
4-792-03	ピオラモ遠流管 VIO-25B 20本	870	950	1775	1775								
4-799-21	バイアルホットシェーカー VHSA-6	236,000	216,000	140	140								
4-799-22	バイアルホットシェーカー VHSA-8	241,000	221,000	140	140								
4-799-23	バイアルホットシェーカー VHSA-12	246,000	226,000	140	140								
4-801-21	バイアルエバレータ VEA-6	296,000	276,000	1287	1287								
4-801-22	バイアルエバレータ VEA-8	301,000	281,000	1287	1287								
4-801-23	バイアルエバレータ VEA-12	306,000	286,000	1287	1287								
4-824-01	化学防護手袋 S 58-435(S) 17054	1,430	1,490	2253	2253								
4-824-02	化学防護手袋 M 58-435(M) 17055	1,430	1,490	2253	2253								
4-824-03	化学防護手袋 L 58-435(L) 17056	1,430	1,490	2253	2253								
4-824-04	化学防護手袋 XL 58-435(XL) 17057	1,430	1,490	2253	2253								
4-824-51	化学防護手袋58-435 S 1パック(12双入) 17050	14,500	15,100	2253	2253								
4-824-52	化学防護手袋58-435 M 1パック(12双入) 17051	14,500	15,100	2253	2253								
4-824-53	化学防護手袋58435 L 1パック(12双入) 17052	14,500	15,100	2253	2253								
4-824-54	化学防護手袋58-435 XL 1パック(12双入) 17053	14,500	15,100	2253	2253								
4-825-01	化学防護手袋 S 58-270(S) 17034	1,480	1,540	2253	2253								
4-825-02	化学防護手袋 M 58-270(M) 17035	1,480	1,540	2253	2253								
4-825-03	化学防護手袋 L 58-270(L) 17036	1,480	1,540	2253	2253								
4-825-04	化学防護手袋 XL 58-270(XL) 17037	1,480	1,540	2253	2253								
4-825-51	化学防護手袋58-270 S 1パック(12双入) 17030	15,100	15,800	2253	2253								
4-825-52	化学防護手袋58-270 M 1パック(12双入) 17031	15,100	15,800	2253	2253								
4-825-53	化学防護手袋58-270 L 1パック(12双入) 17032	15,100	15,800	2253	2253								
4-825-54	化学防護手袋58-270 XL 1パック(12双入) 17033	15,100	15,800	2253	2253								
4-830-01	アズビュアファンゲークリーナー ACR-501	11,500	13,800							85			
4-853-01	ホットプレート HTP352AB	84,000	92,400	122	122								
4-853-02	ホットプレート HTP452AB	95,000	105,000	122	122								
4-853-03	ホットプレート HTP552AB	111,000	123,000	122	122								
4-854-01	電気マッフル炉 FUW210PB	372,000	410,000	160	160								
4-854-02	電気マッフル炉 FUW220PB	410,000	451,000	160	160								
4-857-01	マグネチックスターラー SRS111AA	18,400	20,300	223	223								
4-857-02	マグネチックスターラー SRS116AA	18,400	20,300	223	223								
4-857-03	マグネチックスターラー SRS211AA	22,700	25,000	223	223								
4-857-04	マグネチックスターラー SRS216AA	22,700	25,000	223	223								
4-857-05	マグネチックスターラー SRS311AA	25,600	28,200	223	223								
4-857-06	マグネチックスターラー SRS316AA	25,600	28,200	223	223								
4-858-01	ポリサルフォンホルダー (Φ47mm) KP-47S 43301010	16,590	19,910	1253	1253								
4-858-02	ポリサルフォンホルダー (Φ47mm) KP-47U 43301020	12,070	14										

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズレユア 2025 頁	アズトル 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サインスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-860-02	円筒濾紙 No.84 25本入 35400190	6,350	7,620	1239	1239								
4-860-03	円筒濾紙 No.84 25本入 35400220	7,700	9,240	1239	1239								
4-860-04	円筒濾紙 No.84 25本入 35400251	7,700	9,240	1239	1239								
4-860-05	円筒濾紙 No.84 25本入 35400281	7,700	9,240	1239	1239								
4-860-06	円筒濾紙 No.84 25本入 35400300	7,700	9,240	1239	1239								
4-860-07	円筒濾紙 No.84 25本入 35400331	8,030	9,640	1239	1239								
4-860-08	円筒濾紙 No.84 25本入 35400350	8,030	9,640	1239	1239								
4-860-09	円筒濾紙 No.84 25本入 35400400	9,900	11,880	1239	1239								
4-860-10	円筒濾紙 No.84 25本入 35400450	10,610	12,740	1239	1239								
4-860-11	円筒濾紙 No.84 25本入 35400530	11,920	14,310	1239	1239								
4-860-12	円筒濾紙 No.84 25本入 35400600	14,360	17,240	1239	1239								
4-860-13	円筒濾紙 No.84 25本入 35400750	23,920	28,710	1239	1239								
4-861-01	メンブレフィルター用ピンセット FS-1 17800000	2,170	2,610	1246	1246								
4-862-01	マニフォールド KM-3N	154,860	185,840	1255	1255		50						
4-862-02	マニフォールド KM-6N	291,640	349,970	1255	1255		51						
4-862-03	マニフォールド KMP-3	119,400	143,280	1255	1255		51						
4-863-01	減圧濾過用フィルターホルダー（ステンレスタイプ） KSF-47 17312600	121,130	145,360	1254	1254								
4-864-01	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KGS-04 17310000	31,470	35,250	1254	1254								
4-864-02	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KG-25 17311200	19,800	22,180	1254	1254								
4-864-03	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KGS-25 17311300	21,240	23,790	1254	1254								
4-864-04	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KG-47 17311400	27,820	31,160	1254	1254								
4-864-05	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KGS-47 17311500	30,480	34,140	1254	1254								
4-864-07	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KG-90 17312100	73,500	82,320	1254	1254								
4-864-08	減圧濾過用フィルターホルダー（ガラスタイプ） KGS-90 17312200	79,540	89,090	1254	1254								
4-871-01	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 100枚入 12010001	22,750	27,300	1243	1243								
4-871-02	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 100枚入 12010002	27,240	32,690	1243	1243								
4-871-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 100枚入 12010004	31,730	38,080	1243	1243								
4-871-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 25枚入 12010009	25,980	31,180	1243	1243								
4-871-05	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 25枚入 12010014	51,590	61,910	1243	1243								
4-871-06	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.1um 10枚入 12010079	47,030	56,440	1243	1243								
4-872-01	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 100枚入 12020001	22,750	27,300	1243	1243								
4-872-02	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 100枚入 12020002	27,240	32,690	1243	1243								
4-872-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 100枚入 12020004	31,730	38,080	1243	1243								
4-872-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 25枚入 12020009	25,980	31,180	1243	1243								
4-872-05	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 25枚入 12020014	51,590	61,910	1243	1243								
4-872-06	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.2um 10枚入 12020079	47,030	56,440	1243	1243								
4-873-01	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 100枚入 12050001	22,750	27,300	1243	1243								
4-873-02	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 100枚入 12050002	27,240	32,690	1243	1243								
4-873-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 100枚入 12050004	31,730	38,080	1243	1243								
4-873-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 25枚入 12050009	25,980	31,180	1243	1243								
4-873-05	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 25枚入 12050014	51,590	61,910	1243	1243								
4-873-06	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.5um 10枚入 12050079	47,030	56,440	1243	1243								
4-874-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.8um 100枚入 12080004	31,730	38,080	1243	1243								
4-874-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径0.8um 25枚入 12080009	25,980	31,180	1243	1243								
4-875-02	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径1um 100枚入 12110002	27,240	32,690	1243	1243								
4-875-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径1um 100枚入 12110004	31,730	38,080	1243	1243								
4-875-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径1um 25枚入 12110009	25,980	31,180	1243	1243								
4-875-05	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径1um 25枚入 12110014	51,590	61,910	1243	1243								
4-875-06	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径1um 10枚入 12110079	47,030	56,440	1243	1243								
4-876-02	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径3um 100枚入 12130002	27,240	32,690	1243	1243								
4-876-03	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径3um 100枚入 12130004	31,730	38,080	1243	1243								
4-876-04	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径3um 25枚入 12130009	25,980	31,180	1243	1243								
4-876-05	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径3um 25枚入 12130014	51,590	61,910	1243	1243								
4-876-06	メンブレフィルター（PTFEタイプ） 孔径3um 10枚入 12130079	47,030	56,440	1243	1243								
4-877-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.1um 100枚入 A010A025A	17,810	21,380	1243	1243								
4-877-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.1um 100枚入 A010A047A	24,110	28,940	1243	1243								
4-877-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.1um 25枚入 A010A090C	18,830	22,600	1243	1243								
4-877-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.1um 25枚入 A010A142C	32,850	39,420	1243	1243								
4-878-01	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 100枚入 A020A013A	9,840	11,810	1243	1243								
4-878-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 100枚入 A020A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-878-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 100枚入 A020A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-878-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 25枚入 A020A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-878-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 25枚入 A020A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-878-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.2um 25枚入 A020A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-879-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.3um 100枚入 A030A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-879-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.3um 100枚入 A030A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-879-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.3um 25枚入 A030A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-879-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.3um 25枚入 A030A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-880-01	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 100枚入 A045A013A	9,840	11,810	1243	1243								
4-880-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 100枚入 A045A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-880-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 100枚入 A045A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-880-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 25枚入 A045A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-880-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 25枚入 A045A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-880-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.45um 25枚入 A045A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-881-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.65um 100枚入 A065A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-881-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.65um 100枚入 A065A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-881-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.65um 25枚入 A065A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-881-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.65um 25枚入 A065A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-881-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.65um 25枚入 A065A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-882-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 100枚入 A080A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-882-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 100枚入 A080A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-882-04	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 25枚入 A080A055C	4,760	5,720	1243	1243								
4-882-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 25枚入 A080A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-882-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 25枚入 A080A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-882-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径0.8um 25枚入 A080A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-883-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径1um 100枚入 A100A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-883-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径1um 100枚入 A100A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-883-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径1um 25枚入 A100A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-883-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径1um 25枚入 A100A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-883-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径1um 25枚入 A100A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-884-01	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 100枚入 A300A013A	9,840	11,810	1243	1243								
4-884-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 100枚入 A300A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-884-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 100枚入 A300A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-884-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 25枚入 A300A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-884-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 25枚入 A300A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-884-07	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径3um 25枚入 A300A293C	52,120	62,550	1243	1243								
4-885-02	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径5um 100枚入 A500A025A	10,510	12,620	1243	1243								
4-885-03	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径5um 100枚入 A500A047A	16,690	20,030	1243	1243								
4-885-05	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径5um 25枚入 A500A090C	12,070	14,490	1243	1243								
4-885-06	メンブレフィルター（セルロース重合エステルタイプ） 孔径5um 25枚入 A500A142C	19,380	23,260	1243	1243								
4-886-01													

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-896-10	積算簿紙 No.4A 100枚入 01411300	14,450	17,340	1235	1235								
4-896-11	積算簿紙 No.4A 100枚入 01413485	38,110	45,740	1235	1235								
4-897-07	定量簿紙 No.3 100枚入 01301055	1,110	1,340	1236	1236								
4-897-09	定量簿紙 No.3 100枚入 01301070	1,340	1,610	1236	1236								
4-897-10	定量簿紙 No.3 100枚入 01301090	1,750	2,100	1236	1236								
4-897-11	定量簿紙 No.3 100枚入 01301110	2,020	2,430	1236	1236								
4-897-12	定量簿紙 No.3 100枚入 01301125	2,540	3,050	1236	1236								
4-897-13	定量簿紙 No.3 100枚入 01301150	3,670	4,410	1236	1236								
4-897-14	定量簿紙 No.3 100枚入 01301185	5,620	6,750	1236	1236								
4-897-15	定量簿紙 No.3 100枚入 01301240	7,540	9,050	1236	1236								
4-897-17	定量簿紙 No.3 100枚入 01301300	11,950	14,340	1236	1236								
4-898-01	ブレーン法簿紙 No.5A 250枚入 01511012	3,660	4,400	1236	1236								
4-898-06	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511047	1,200	1,740	1236	1236								
4-898-07	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511055	1,450	1,740	1236	1236								
4-898-08	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511060	1,890	2,220	1236	1236								
4-898-09	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511070	1,850	2,220	1236	1236								
4-898-10	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511090	2,120	2,550	1236	1236								
4-898-11	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511110	2,590	3,100	1236	1236								
4-898-12	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511125	3,480	4,180	1236	1236								
4-898-13	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511150	4,840	5,810	1236	1236								
4-898-14	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511185	7,350	8,820	1236	1236								
4-898-15	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511240	11,430	13,720	1236	1236								
4-898-16	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511285	15,580	18,700	1236	1236								
4-898-17	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511300	17,590	21,100	1236	1236								
4-898-18	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511330	18,240	21,890	1236	1236								
4-898-20	定量簿紙 No.5A 100枚入 01511500	42,740	51,290	1236	1236								
4-898-21	定量簿紙 No.5A 100枚入 01513485	46,380	55,660	1236	1236								
4-899-06	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521047	1,200	1,740	1236	1236								
4-899-07	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521055	1,450	1,740	1236	1236								
4-899-09	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521070	1,850	2,220	1236	1236								
4-899-10	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521090	2,120	2,550	1236	1236								
4-899-11	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521110	2,590	3,100	1236	1236								
4-899-12	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521125	3,480	4,180	1236	1236								
4-899-13	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521150	4,840	5,810	1236	1236								
4-899-14	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521185	7,350	8,820	1236	1236								
4-899-15	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521240	11,430	13,720	1236	1236								
4-899-16	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521285	15,580	18,700	1236	1236								
4-899-17	定量簿紙 No.5B 100枚入 01521300	17,590	21,100	1236	1236								
4-900-02	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531024	1,200	1,740	1236	1236								
4-900-03	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531025	1,200	1,740	1236	1236								
4-900-04	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531040	1,200	1,740	1236	1236								
4-900-05	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531043	1,450	1,740	1236	1236								
4-900-06	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531047	1,200	1,740	1236	1236								
4-900-07	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531055	1,450	1,740	1236	1236								
4-900-08	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531060	1,890	2,220	1236	1236								
4-900-09	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531070	1,850	2,220	1236	1236								
4-900-10	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531090	2,120	2,550	1236	1236								
4-900-11	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531110	2,590	3,100	1236	1236								
4-900-12	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531125	3,480	4,180	1236	1236								
4-900-13	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531150	4,840	5,810	1236	1236								
4-900-14	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531185	7,350	8,820	1236	1236								
4-900-15	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531240	11,430	13,720	1236	1236								
4-900-16	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531285	15,580	18,700	1236	1236								
4-900-17	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531300	17,590	21,100	1236	1236								
4-900-18	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531330	18,240	21,890	1236	1236								
4-900-19	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531360	24,860	29,840	1236	1236								
4-900-20	定量簿紙 No.5C 100枚入 01531500	42,740	51,290	1236	1236								
4-900-21	定量簿紙 No.5C 100枚入 01533485	46,380	55,660	1236	1236								
4-901-07	定量簿紙 No.6 100枚入 01601055	1,450	1,740	1236	1236								
4-901-09	定量簿紙 No.6 100枚入 01601070	1,850	2,220	1236	1236								
4-901-10	定量簿紙 No.6 100枚入 01601090	2,120	2,550	1236	1236								
4-901-11	定量簿紙 No.6 100枚入 01601110	2,590	3,100	1236	1236								
4-901-12	定量簿紙 No.6 100枚入 01601125	3,480	4,180	1236	1236								
4-901-13	定量簿紙 No.6 100枚入 01601150	4,840	5,810	1236	1236								
4-901-14	定量簿紙 No.6 100枚入 01601185	7,350	8,820	1236	1236								
4-901-15	定量簿紙 No.6 100枚入 01601240	11,430	13,720	1236	1236								
4-902-07	定量簿紙 No.7 100枚入 01701055	1,460	1,760	1236	1236								
4-902-09	定量簿紙 No.7 100枚入 01701070	1,840	2,210	1236	1236								
4-902-10	定量簿紙 No.7 100枚入 01701090	2,100	2,520	1236	1236								
4-902-11	定量簿紙 No.7 100枚入 01701110	2,640	3,170	1236	1236								
4-902-12	定量簿紙 No.7 100枚入 01701125	3,420	4,110	1236	1236								
4-902-13	定量簿紙 No.7 100枚入 01701150	4,790	5,750	1236	1236								
4-902-14	定量簿紙 No.7 100枚入 01701185	7,230	8,680	1236	1236								
4-903-02	定性簿紙 No.1 100枚入 00011045	380	600	1235	1235	333							
4-903-03	定性簿紙 No.1 100枚入 00011047	380	600	1235	1235	333							
4-903-05	定性簿紙 No.1 100枚入 00011055	500	600	1235	1235	333							
4-903-06	定性簿紙 No.1 100枚入 00011070	640	770	1235	1235	333							
4-903-10	定性簿紙 No.1 100枚入 00011090	720	870	1235	1235	333							
4-903-11	定性簿紙 No.1 100枚入 00011100	980	1,180	1235	1235	333							
4-903-12	定性簿紙 No.1 100枚入 00011110	970	1,170	1235	1235	333							
4-903-13	定性簿紙 No.1 100枚入 00011125	1,100	1,320	1235	1235	333							
4-903-14	定性簿紙 No.1 100枚入 00011150	1,500	1,800	1235	1235	333							
4-903-16	定性簿紙 No.1 100枚入 00011185	2,330	2,800	1235	1235	333							
4-903-19	定性簿紙 No.1 100枚入 00011240	3,290	3,950	1235	1235	333							
4-903-20	定性簿紙 No.1 100枚入 00011285	4,980	5,980	1235	1235	333							
4-903-21	定性簿紙 No.1 100枚入 00011300	5,650	6,780	1235	1235	333							
4-903-22	定性簿紙 No.1 100枚入 00011330	6,650	7,980	1235	1235	333							
4-903-23	定性簿紙 No.1 100枚入 00011360	7,670	9,210	1235	1235	333							
4-903-24	定性簿紙 No.1 100枚入 00011400	8,290	9,950	1235	1235	333							
4-903-25	定性簿紙 No.1 100枚入 00011500	12,630	15,160	1235	1235	333							
4-903-26	定性簿紙 No.1 100枚入 00011600	17,780	21,340	1235	1235	333							
4-903-27	定性簿紙 No.1 100枚入 00013485	14,750	17,700	1235	1235	333							
4-903-28	定性簿紙 No.1 100枚入 00013600	17,780	21,340	1235	1235	333							
4-904-01	定性簿紙 No.2 Φ 40 100枚入 00021040	460	680	1235	1235	333							
4-904-02	定性簿紙 No.2 Φ 45 100枚入 00021045	460	680	1235	1235	333							
4-904-03	定性簿紙 No.2 Φ 47 100枚入 00021047	460	680	1235	1235	333							
4-904-04	定性簿紙 No.2 Φ 50 100枚入 00021050	460	680	1235	1235	333							
4-904-05	定性簿紙 No.2 Φ 55 100枚入 00021055	560	680	1235	1235	333							
4-904-06	定性簿紙 No.2 Φ 70 100枚入 00021070	680	820	1235	1235	333							
4-904-07	定性簿紙 No.2 Φ 80 100枚入 00021080	890	1,070	1235	1235	333							
4-904-08	定性簿紙 No.2 Φ 84 100枚入 00021084	890	1,070	1235	1235	333							
4-904-09	定性簿紙 No.2 Φ 85 100枚入 00021085	890	1,070	1235	1235	333							
4-904-10	定性簿紙 No.2 Φ 90 100枚入 00021090	890	1,070	1235	1235	333							
4-904-11	定性簿紙 No.2 Φ 100 100枚入 00021100	1,020	1,240	1235	1235	333							
4-904-12	定性簿紙 No.2 Φ 110 100枚入 00021110	1,020	1,230	1235	1235	333							
4-904-13	定性簿紙 No.2 Φ 125 100枚入 00												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
4-906-14	定性濾紙 No.131 100枚入 00131150	3,010	3,620		1235	333							
4-906-16	定性濾紙 No.131 100枚入 00131185	4,290	5,150	1235	1235	333							
4-906-19	定性濾紙 No.131 100枚入 00131240	5,700	6,840	1235	1235	333							
4-906-20	定性濾紙 No.131 100枚入 00131285	7,540	9,050	1235	1235	333							
4-906-21	定性濾紙 No.131 100枚入 00131300	8,950	10,740	1235	1235	333							
4-906-22	定性濾紙 No.131 100枚入 00131330	10,050	12,060	1235	1235	333							
4-906-24	定性濾紙 No.131 100枚入 00131400	13,640	16,370	1235	1235	333							
4-906-25	定性濾紙 No.131 100枚入 00131500	21,470	25,770	1235	1235	333							
4-906-26	定性濾紙 No.131 100枚入 00131600	26,850	32,220	1235	1235	333							
4-906-28	定性濾紙 No.131 100枚入 00133600	26,850	32,220	1235	1235	333							
4-907-01	ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング) 100枚入 36651025	26,550	31,860	1237	1237								
4-907-02	ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング) 50枚入 36651110	49,470	59,370	1237	1237								
4-907-03	ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング) 100枚入 36661025	50,770	60,930	1237	1237								
4-907-04	ガラス濾紙(フッ素樹脂コーティング) 50枚入 36661110	79,630	95,560	1237	1237								
4-908-01	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261021	1,470	1,710	1238	1238								
4-908-02	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261025	1,470	1,710	1238	1238								
4-908-03	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261037	2,320	2,700	1238	1238								
4-908-04	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261045	2,590	3,010	1238	1238								
4-908-05	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261047	2,590	3,010	1238	1238								
4-908-06	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261055	3,440	4,000	1238	1238								
4-908-07	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261070	4,290	4,980	1238	1238								
4-908-08	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261090	5,660	6,570	1238	1238								
4-908-09	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261110	7,950	9,230	1238	1238								
4-908-10	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261125	9,920	11,510	1238	1238								
4-908-11	ガラス濾紙 GA-55 100枚入 36261150	14,250	16,530	1238	1238								
4-908-12	ガラス濾紙 GA-55 10枚入 36263300	5,690	6,610	1238	1238								
4-908-13	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281021	1,950	2,340	1238	1238								
4-908-14	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281024	2,210	2,660	1238	1238								
4-908-15	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281025	2,210	2,660	1238	1238								
4-908-16	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281026	2,420	2,910	1238	1238								
4-908-17	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281037	3,400	4,080	1238	1238								
4-908-18	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281045	3,710	4,460	1238	1238								
4-908-19	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281047	3,710	4,460	1238	1238								
4-908-20	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281055	4,370	5,250	1238	1238								
4-908-21	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281060	4,020	5,820	1238	1238								
4-908-22	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281070	4,840	5,810	1238	1238								
4-908-23	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281090	5,880	7,060	1238	1238								
4-908-24	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281110	8,680	10,420	1238	1238								
4-908-25	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281125	10,600	12,720	1238	1238								
4-908-26	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36281150	14,450	17,340	1238	1238								
4-908-27	ガラス濾紙 GA-100 100枚入 36283300	5,800	6,960	1238	1238								
4-908-28	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301021	1,490	1,790	1238	1238								
4-908-29	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301024	1,750	2,100	1238	1238								
4-908-30	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301025	1,750	2,100	1238	1238								
4-908-31	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301026	1,820	2,190	1238	1238								
4-908-32	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301037	2,680	3,220	1238	1238								
4-908-33	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301045	2,900	3,480	1238	1238								
4-908-34	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301047	2,900	3,480	1238	1238								
4-908-35	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301055	3,890	4,670	1238	1238								
4-908-36	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301070	5,610	6,740	1238	1238								
4-908-37	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301090	7,260	8,720	1238	1238								
4-908-38	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301110	9,660	11,600	1238	1238								
4-908-39	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301125	13,290	15,950	1238	1238								
4-908-40	ガラス濾紙 GA-200 50枚入 36301150	18,090	21,710	1238	1238								
4-908-41	ガラス濾紙 GA-200 100枚入 36303300	14,500	17,400	1238	1238								
4-908-42	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321021	4,870	5,850	1238	1238								
4-908-43	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321025	5,230	6,280	1238	1238								
4-908-44	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321034	7,380	10,700	1238	1238								
4-908-45	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321037	8,910	10,700	1238	1238								
4-908-46	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321045	9,600	11,520	1238	1238								
4-908-47	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321047	9,600	11,520	1238	1238								
4-908-48	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321055	12,610	15,140	1238	1238								
4-908-49	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321090	24,410	29,300	1238	1238								
4-908-50	ガラス濾紙 GB-100R 100枚入 36321110	33,270	39,930	1238	1238								
4-908-51	ガラス濾紙 GB-100R 50枚入 36323203	56,920	68,310	1238	1238								
4-908-52	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361025	3,330	3,770	1238	1238								
4-908-53	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361047	5,700	6,450	1238	1238								
4-908-54	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361055	7,610	8,600	1238	1238								
4-908-55	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361070	10,830	12,240	1238	1238								
4-908-56	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361090	14,160	16,010	1238	1238								
4-908-57	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361110	18,890	21,350	1238	1238								
4-908-58	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36361150	35,250	39,840	1238	1238								
4-908-59	ガラス濾紙 GB-140 100枚入 36363300	14,210	16,060	1238	1238								
4-908-60	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381025	2,980	3,580	1238	1238								
4-908-61	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381047	5,370	6,450	1238	1238								
4-908-62	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381055	7,130	8,560	1238	1238								
4-908-63	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381070	8,940	10,730	1238	1238								
4-908-64	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381090	11,910	14,300	1238	1238								
4-908-65	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381110	16,660	20,000	1238	1238								
4-908-66	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381125	20,820	24,990	1238	1238								
4-908-67	ガラス濾紙 GC-50 100枚入 36381150	29,750	35,700	1238	1238								
4-908-68	ガラス濾紙 GC-50 50枚入 36381293	52,840	63,400	1238	1238								
4-908-69	ガラス濾紙 GC-50 10枚入 36383300	11,910	14,300	1238	1238								
4-908-70	ガラス濾紙 GC-90 100枚入 36401047	6,010	7,220	1238	1238								
4-908-71	ガラス濾紙 GC-90 100枚入 36401055	7,900	9,480	1238	1238								
4-908-72	ガラス濾紙 GC-90 100枚入 36401070	11,610	13,940	1238	1238								
4-908-73	ガラス濾紙 GC-90 100枚入 36401090	15,270	18,330	1238	1238								
4-908-74	ガラス濾紙 GC-90 10枚入 36403300	13,940	16,730	1238	1238								
4-908-75	ガラス濾紙 GD-120 50枚入 36421055	3,290	3,950	1238	1238								
4-908-76	ガラス濾紙 GD-120 10枚入 36423300	8,680	10,420	1238	1238								
4-908-77	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461025	5,790	6,840	1238	1238								
4-908-78	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461045	10,370	12,240	1238	1238								
4-908-79	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461047	10,370	12,240	1238	1238								
4-908-80	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461055	13,720	16,190	1238	1238								
4-908-81	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461070	17,150	20,240	1238	1238								
4-908-82	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461090	22,900	27,030	1238	1238								
4-908-83	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461110	32,040	37,810	1238	1238								
4-908-84	ガラス濾紙 GF-75 100枚入 36461150	57,150	67,440	1238	1238								
4-908-85	ガラス濾紙 GF-75 10枚入 36463300	22,900	27,030	1238	1238								
4-908-97	ガラス濾紙 DP-70 50枚入 36241047	3,060	3,680	1238	1238								
4-908-98	ガラス濾紙 DP-70 50枚入 36241090	7,620	9,150	1238	1238								
4-909-01	メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080D047A	12,920	14,090	1242	1242								49
4-909-02	メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080C047F	12,920	15,510	1242	1242								49
4-909-03	メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A045D047A	12,920	14,090	1242	1242								49
4-909-04	メンブレンフィルター(微生物/微粒子試験用) セルローズ混合												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
4-909-30	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080V047A	16,860	19,230	1242	1242		49						
4-909-31	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A045B025A	9,550	10,890	1242	1242		49						
4-909-32	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080V025A	12,640	14,410	1242	1242		49						
4-909-33	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A045B047A	12,920	14,730	1242	1242		49						
4-909-34	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 500枚入 A045B047X	64,570	73,610	1242	1242		49						
4-909-35	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A045P047A	15,450	17,620	1242	1242		49						
4-909-36	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A020B047A	12,920	14,730	1242	1242		49						
4-909-37	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080X025A	9,550	10,890	1242	1242		49						
4-909-38	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080X047A	12,920	14,730	1242	1242		49						
4-909-39	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080X025B	9,550	10,890	1242	1242		49						
4-909-40	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズ混合エステルタイプ 100枚入 A080X047B	12,920	14,730	1242	1242		49						
4-909-41	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズアセテートタイプ 100枚入 C045G047A	22,470	24,500	1242	1242		49						
4-909-42	メンブレンフィルター（微生物/微粒子試験用）セルローズアセテートタイプ 100枚入 C020G047A	22,470	24,500	1242	1242		49						
4-914-01	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.2um 100枚入 C020A013A	12,590	15,110	1243	1243								
4-914-02	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.2um 100枚入 C020A025A	14,610	17,540	1243	1243								
4-914-03	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.2um 100枚入 C020A047A	19,770	23,730	1243	1243								
4-914-04	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 25枚入 C020A090C	15,450	18,540	1243	1243								
4-914-05	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.2um 25枚入 C020A142C	26,950	32,340	1243	1243								
4-914-06	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.2um 25枚入 C020A293C	61,770	74,130	1243	1243								
4-915-01	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 100枚入 C045A013A	12,590	15,110	1243	1243								
4-915-02	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 100枚入 C045A025A	14,610	17,540	1243	1243								
4-915-03	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 100枚入 C045A047A	19,770	23,730	1243	1243								
4-915-04	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 25枚入 C045A090C	15,450	18,540	1243	1243								
4-915-05	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 25枚入 C045A142C	26,950	32,340	1243	1243								
4-915-06	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 25枚入 C045A293C	61,770	74,130	1243	1243								
4-915-07	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.45um 25枚入 C045A293H	61,770	74,200	1243	1243								
4-916-02	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.8um 100枚入 C080A025A	14,610	17,540	1243	1243								
4-916-03	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.8um 100枚入 C080A047A	19,770	23,730	1243	1243								
4-916-04	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.8um 25枚入 C080A090C	15,450	18,540	1243	1243								
4-916-05	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.8um 25枚入 C080A142C	26,950	32,340	1243	1243								
4-916-06	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径0.8um 25枚入 C080A293C	61,770	74,130	1243	1243								
4-917-02	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径3um 100枚入 C300A025A	14,610	17,540	1243	1243								
4-917-03	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径3um 100枚入 C300A047A	19,770	23,730	1243	1243								
4-917-04	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径3um 25枚入 C300A090C	15,450	18,540	1243	1243								
4-917-05	メンブレンフィルター（セルローズアセテートタイプ）孔径3um 25枚入 C300A142C	26,950	32,340	1243	1243								
4-934-01	アイボトルNEO 茶褐色 100mL	1,730	1,860	1584	1584	282							
4-934-02	アイボトルNEO 茶褐色 250mL	2,430	2,610	1584	1584	282							
4-934-11	【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO茶褐色 100mL	2,530	2,790	1584	1584								
4-934-12	【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO茶褐色 250mL	3,230	3,560	1584	1584								
4-934-13	【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO茶褐色 500mL	3,980	4,380	1584	1584								
4-934-14	【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO茶褐色 1000mL	6,090	6,700	1584	1584								
4-950-01	ダイヤモンドチップ D-10MLT Tipack 未滅菌 30本×8箱 F161230	22,000	24,000	1184	1184								
4-950-02	ダイヤモンドチップ D-5000T Tipack 未滅菌 50本×12箱 F161370	28,000	31,000	1184	1184								
5-001-31	アイボ-イ PP細口 γ線滅菌済 50mL 1本入 ST50mL	170	190	1504	1504				169				
5-001-32	アイボ-イ PP細口 γ線滅菌済 100mL 1本入 ST100mL	180	200	1504	1504				169				
5-001-33	アイボ-イ PP細口 γ線滅菌済 250mL 1本入 ST250mL	240	270	1504	1504				169				
5-001-34	アイボ-イ PP細口 γ線滅菌済 600mL 1本入 ST500mL	370	410	1504	1504				169				
5-001-35	アイボ-イ （細口）ST1000mL	490	540	1504	1504								
5-001-36	アイボ-イ （細口）ST2000mL	1,050	1,160	1504	1504								
5-002-31	アイボ-イ PP広口 γ線滅菌済 50mL 1本入 ST50mL	170	190	1504	1504				169				
5-002-32	アイボ-イ PP広口 γ線滅菌済 100mL 1本入 ST100mL	190	210	1504	1504				169				
5-002-33	アイボ-イ PP広口 γ線滅菌済 250mL 1本入 ST250mL	250	280	1504	1504				169				
5-002-34	アイボ-イ PP広口 γ線滅菌済 600mL 1本入 ST500mL	380	420	1504	1504				169				
5-002-35	アイボ-イ （広口）ST1000mL	510	570	1504	1504								
5-002-36	アイボ-イ （広口）ST2000mL	1,100	1,210	1504	1504								
5-003-31	アイボ-イ角瓶 50mL（滅菌）	230	260	1529	1529								
5-003-32	アイボ-イ角瓶 100mL（滅菌）	270	300	1529	1529								
5-003-33	アイボ-イ角瓶 250mL（滅菌）	370	410	1529	1529								
5-003-34	アイボ-イ角瓶 500mL（滅菌）	650	720	1529	1529								
5-003-35	アイボ-イ角瓶 1L（滅菌）	830	920	1529	1529								
5-050-01	ナルゲン活栓付丸型瓶（PP製） 8319 10L 8319-0020	30,220	31,580	1514	1514								
5-050-02	ナルゲン活栓付丸型瓶（PP製） 8319 20L 8319-0050	37,620	39,320	1514	1514								
5-050-03	ナルゲン活栓付丸型瓶（PP製） 8319 50L 8319-0130	66,100	69,080	1514	1514								
5-056-01	ナルゲン活栓付角型瓶（PP製） 2321 2ガロン/9L 2321-0020,P	31,420	31,900	1514	1514								
5-056-02	ナルゲン活栓付角型瓶（PP製） 2321 5ガロン/20L 2321-0050	39,240	39,840	1514	1514								
5-058-01	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 9L 2322-0020,P	39,140	39,740	1554	1554								
5-058-02	ナルゲン透明活栓付角型瓶2322 20L 2322-0050	52,060	52,860	1554	1554								
5-068-05	ハイバック 2900mL S-35	1,450	1,590	1558	1558	332						484	
5-068-06	ハイバック 1800mL S-38	760	850	1558	1558	332						484	
5-068-11	ハイバック 2000mL S-27	1,270	1,400	1558	1558	332						484	
5-068-12	ハイバック 18000mL S-39	4,400	4,820	1558	1558	332						484	
5-068-13	ハイバック 1800mL S-132	1,330	1,460	1558	1558	332						484	
5-068-14	ハイバック 3100mL S-133	1,780	1,950	1558	1558	332						484	
5-068-15	ハイバック 4100mL S-134	2,120	2,330	1558	1558	332						484	
5-068-16	ハイバック 780mL S-222	920	1,020	1558	1558	332						484	
5-068-17	ハイバック 1550mL S-230	1,610	1,760	1558	1558	332						484	
5-068-21	ハイバック 130mL S-9	300	330	1558	1558	332						484	
5-068-22	ハイバック 430mL S-21	530	590	1558	1558	332						484	
5-068-23	ハイバック 1220mL S-23	700	770	1558	1558	332						484	
5-068-24	ハイバック 1470mL S-25	760	850	1558	1558	332						484	
5-068-25	ハイバック 2440mL S-31	1,150	1,270	1558	1558	332						484	
5-068-26	ハイバック 3700mL S-32	1,610	1,760	1558	1558	332						484	
5-068-27	ハイバック 6600mL S-33	2,180	2,400	1558	1558	332						484	
5-068-28	ハイバック 1700mL S-62	700	780	1558	1558	332						484	
5-068-29	ハイバック 270mL S-11	370	430	1558	1558	332						484	
5-068-30	ハイバック 500mL S-15	430	490	1558	1558	332						484	
5-068-31	ハイバック 350mL S-20	530	610	1558	1558	332						484	
5-068-32	ハイバック 3000mL S-28	1,440	1,590	1558	1558	332						484	
5-068-33	ハイバック 2200mL S-36	1,050	1,150	1558	1558	332						484	
5-068-34	ハイバック 930mL S-37	650	720	1558	1558	332						484	
5-077-31	ディスボカップ（γ線滅菌済）100mL 1袋（50個入） V100-ST	1,550	1,710	1726	1726				169				
5-077-33	ディスボカップ（γ線滅菌済）200mL 1袋（50個入） V200-ST	2,600	2,860	1726	1726				169				
5-077-35	ディスボカップ（γ線滅菌済）500mL 1袋（50個入） V500-ST	3,950	4,350	1726	1726				169				
5-085-09	廃液回収容器専用ネームプレート 無地	1,370	1,500	893	893								
5-093-01	おじロU式容器 50mL 100本入 U-9	13,400	14,800	1542	1542							579	
5-093-02	おじロU式容器 100mL 50本入 U-8	9,910	11,000	1542	1542								
5-124-22	アンプル管 ニューアンプルカッター 1袋（100個入）	10,000	11,000	1620	1620								
5-130-01	規格瓶（広口）透明 14mL No.1	80	84	1599	1599							485	
5-130-02	規格瓶（広口）透明 24mL No.2	80	84	1599	1599							485	
5-130-03	規格瓶（広口）透明 37.5mL No.4	80	84	1599	1599							485	
5-130-04	規格瓶（広口）透明 50mL No.5	105	110	1599	1599							485	
5-130-05	規格瓶（広口）透明 85.5mL No.8	115	125	1599	1599							485	
5-130-06	規格瓶（広口）透明 108mL No.10	130	140	1599	1599</								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用組合 価額2025 円	サンクアスト 2025 円	ナビズ2026 円	サニークーズ 2024 円	設備2024 円	アジアP 2025 円	アジアール 2021 円	レンタルカ ログ 円	サイエンスカ タログ 円	実習対策カ ログ 円
5-130-78	中栓（規格瓶(広口) 透明 173mL用）50個入 No.12	590	620	1599	1599							485	
5-130-79	中栓（規格瓶(広口) 透明 206mL用）50個入 No.13	590	620	1599	1599							485	
5-130-80	中栓（規格瓶(広口) 透明 260mL用）50個入 No.14	710	750	1599	1599							485	
5-130-81	中栓（規格瓶(広口) 透明 570mL用）50個入 No.50	710	750	1599	1599							485	
5-131-11	細口規格瓶 TK-10 透明 10mL 100本入 0608-10	12,400	12,600	1598	1598								
5-131-12	細口規格瓶 TK-20 透明 20mL 100本入 0608-11	13,000	13,400	1598	1598								
5-131-13	細口規格瓶 TK-30 透明 30mL 100本入 0608-05	14,000	14,400	1598	1598								
5-131-14	細口規格瓶 TK-60 透明 60mL 100本入 0608-06	15,800	16,200	1598	1598								
5-131-15	細口規格瓶 TK-100 透明 100mL 100本入 0608-07	17,000	17,400	1598	1598								
5-178-02	ステンレス正方皿（317×317×24mm）K-2	2,060	2,170	1628	1628								
5-178-03	ステンレス正方皿（340×340×25mm）K-3	2,460	2,810	1628	1628								
5-178-04	ステン正方皿 370×370×25mm K-4	2,710	3,320	1628	1628								
5-178-05	ステン正方皿 240×240×22mm K-0	1,420	1,560	1628	1628								
5-186-01	ツマミ付き ステンレス角型ボルト 0.6L No.0	3,020	3,750	1631	1631								
5-186-02	ツマミ付き ステンレス角型ボルト 1.1L No.2	3,780	4,320	1631	1631								
5-186-03	ツマミ付き ステンレス角型ボルト 1.8L No.4	4,610	5,260	1631	1631								
5-186-04	ツマミ付き ステンレス角型ボルト 2.8L No.6	5,720	6,520	1631	1631								
5-3004-01	ケックジョイントクリップ 適合スリ部上径：14・15mm 1袋（10個入） KCM14N	14,400	15,900	1807	1807								
5-3004-02	ケックジョイントクリップ 適合スリ部上径：19mm 1袋（10個入） KCM19N	15,000	16,500	1807	1807								
5-3004-03	ケックジョイントクリップ 適合スリ部上径：24mm 1袋（10個入） KCM24N	15,700	17,300	1807	1807								
5-3004-04	ケックジョイントクリップ 適合スリ部上径：29mm 1袋（10個入） KCM29N	17,800	19,600	1807	1807								
5-3105-01	マイティラック φ8mm×50本 MR-8	6,000	5,800	1787	1787								
5-3105-02	マイティラック φ10mm×50本 MR-10	6,000	5,800	1787	1787								
5-3404-11	交換用粉砕容器 PN-J21	8,300	9,800	296	296	1544							
5-3405-01	ハンドクラッシュャー HC-1	85,000	93,000	292	292								
5-3409-01	エクストリームミル MX-1200XT	190,000	297,000	293	293								
5-3409-02	エクストリームミル MX-1200XTS	280,000	339,000	293	293								
5-3409-03	エクストリームミル MX-1200XTM	215,000	313,000	293	293								
5-3409-04	エクストリームミル MX-1100XT	180,000	261,000	293	293								
5-3409-05	エクストリームミル MX-1100XTS	270,000	298,000	293	293								
5-3409-06	エクストリームミル MX-1100XTM	210,000	272,000	293	293								
5-3409-12	エクストリームミル ポリカ容器ZL ポリカ容器のみ	58,000	60,000	293	293								
5-390-01	デュウフラスコ 汎型 φ77mm SCH9 1192-E	36,500	39,400	1419	1419								
5-390-02	デュウフラスコ 汎型 φ100mm SCH-15 1193-E	53,500	57,700	1419	1419								
5-390-03	デュウフラスコ 汎型 φ138mm SCH20 1195-E	71,800	77,500	1419	1419								
5-390-04	デュウフラスコ 汎型 φ170mm SCH30 1196-E	105,000	113,300	1419	1419								
5-390-05	デュウフラスコ 汎型 φ110mm 1194	72,600	78,300	1419	1419								
5-391-01	デュウフラスコ 広口 1L 26B-E 1221	59,200	63,900	1420	1420								
5-391-02	デュウフラスコ 広口 2L 27B-E 1222	65,900	71,100	1420	1420								
5-391-03	デュウフラスコ 広口 3L 28B-E 1223	90,800	98,000	1420	1420								
5-391-04	デュウフラスコ 広口 4L 29B-E 1224	107,000	115,500	1420	1420								
5-391-05	デュウフラスコ 広口 1L 26B 1211	50,700	52,000	1420	1420								
5-391-07	デュウフラスコ 広口 3L 28B 1213	78,600	84,800	1420	1420								
5-391-08	デュウフラスコ 広口 4L 29B 1214	98,200	106,000	1420	1420								
5-393-01	デュウフラスコ 1L 21AL 1291-E	88,800	95,800	1419	1419								
54-0195-78	CO2インキュベーター 器内乾熱滅菌モデル 16SL MCO-171AICUVD-PJ	1,150,000	1,180,000	-	-								
54-0195-79	ノンフロン兼用冷蔵ショーケース 116SL MPR-S1201XH-PJ	1,150,000	1,200,000	-	-								
54-0195-80	ノンフロン兼用冷蔵ショーケース 1155L 引き出しラック付 MPR-S1201RXH-PJ	1,300,000	1,350,000	-	-								
54-0195-83	超低温フリーザー 128L CO2用 MDF-1156ATN-PJ	3,700,000	3,820,000	-	-								
54-0195-84	超低温フリーザー 128L LN2用 MDF-1156ATN-PJ	3,700,000	3,820,000	-	-								
5-4020-01	把手付ピーカー 1L DS1511-1000	53,460	54,280	1722	1722								
5-4020-02	把手付ピーカー 3L DS1511-3000	74,660	75,780	1722	1722								
5-4034-01	ムップ GDM	3,500	3,700	1824	1824								
5-4035-01	ユニバーサルクランプ S	5,700	6,000	1818	1818								
5-4035-02	ユニバーサルクランプ M	6,400	6,700	1818	1818								
5-4035-03	ユニバーサルクランプ L	6,800	7,100	1818	1818								
5-404-03	デュウフラスコ(大型・広口・フタ付) 21L 33C-AL 1254	264,600	285,500	1420	1420								
5-404-06	デュウフラスコ(大型・広口・フタ付) ハンドル無 サイドグリップ付 1244	268,900	290,200	1420	1420								
5-404-07	デュウフラスコ(大型・広口・フタ付) ハンドル無 サイドグリップ付 1245	289,300	312,200	1420	1420								
5-5043-01	フッ素樹脂成型ひしゃく036.100	16,000	17,000	1847	1847								
5-5043-02	フッ素樹脂成型ひしゃく036.250	19,500	20,800	1847	1847								
5-5043-03	フッ素樹脂成型ひしゃく036.500	24,900	26,500	1847	1847								
5-5052-01	ストップコック ニ方 F30890-0000	13,000	13,900	1904	1904								
5-5360-03	EMU-ロメスシリンダー 50mL 2240175	2,250	2,400	1737	1737								
5-5360-04	EMU-ロメスシリンダー 100mL 2240180	2,250	2,400	1737	1737								
5-5360-05	EMU-ロメスシリンダー 250mL 2240186	3,800	4,000	1737	1737								
5-5360-06	EMU-ロメスシリンダー 500mL 2240190	5,300	5,600	1737	1737								
5-5362-01	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 25mL 671895	2,300	2,500	1733	1733								
5-5362-02	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 50mL 672895	2,600	2,800	1733	1733								
5-5362-03	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 100mL 673895	3,000	3,200	1733	1733								
5-5362-05	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 500mL 675895	3,800	4,100	1733	1733								
5-5362-07	EMU-ロPMPメスフラスコ(キャップ付き) 透明 10mL 677895	2,000	2,200	1733	1733								
5-5363-02	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 10mL 2820261	2,700	2,800	1729	1729								
5-5363-03	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 25mL 2820270	2,850	3,000	1729	1729								
5-5363-04	EMU-ロ共栓付メスフラスコ 50mL 2820275	3,350	3,500	1729	1729								
5-5366-11	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1302.6.2	6,180	6,600	1894	1894								
5-5366-12	フッ素樹脂製三方コック(ロック締め) 016.1304.2	6,900	7,300	1894	1894								
5-5367-11	フッ素樹脂製二方コック(ロック締め) 016.1202.6.2	4,300	4,600	1894	1894								
5-5610-01	シリコンカラー安全スポイト 50mL 赤	3,670	4,200	1810	1810								
5-5610-02	シリコンカラー安全スポイト 50mL 青	3,670	4,200	1810	1810								470
5-5610-03	シリコンカラー安全スポイト 50mL 緑	3,670	4,200	1810	1810								470
5-5610-04	シリコンカラー安全スポイト 50mL 黄	3,670	4,200	1810	1810								470
5-5684-01	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 25mL 67195	2,000	2,200	1733	1733								
5-5684-05	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 500mL 67595	3,800	4,100	1733	1733								
5-5684-06	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 10mL 67795	1,550	1,700	1733	1733								
5-5684-13	EMU-ロPMPメスフラスコ(PP栓付き) 100mL 67395	2,600	2,800	1733	1733								
5-5694-01	カラーラベルディスプレイ 53×195×88mm 1型	4,500	4,950	1997	1997								
60-0110-19	コーティングねじ口瓶 50mL 1個 NBOC-50	3,880	4,470	-	-								
60-0110-20	コーティングねじ口瓶 100mL 1個 NBOC-100	3,760	4,330	-	-								
60-0110-21	コーティングねじ口瓶 250mL 1個 NBOC-250	4,320	4,970	-	-								
60-0110-22	コーティングねじ口瓶 500mL 1個 NBOC-500	5,090	5,860	-	-								
60-0110-23	コーティングねじ口瓶 1. 000mL 1個 NBOC-1L	8,960	10,300	-	-								
60-0110-24	コーティングねじ口瓶 2. 000mL 1個 NBOC-2L	18,150	20,400	-	-								
60-0110-25	コーティングねじ口瓶 3. 800mL 1個 NBOC-3.8L	45,260	52,000	-	-								
60-0414-84	電動マイクロピペット 容量範囲：10μL PA-10	42,000	52,000	-	-								
60-0414-85	電動マイクロピペット 容量範囲：20μL PA-20	42,000	52,000	-	-								
60-0414-86	電動マイクロピペット 容量範囲：200μL PA-200	42,000	52,000	-	-								
60-0414-87	電動マイクロピペット 容量範囲：1200μL PA-1200	42,000	52,000	-	-								
60-0414-88	電動ピペット 容量範囲：10mL PA-10000	42,000	52,000	-	-								
6-017-01	三角フラスコ(目安目盛付き) 50mL SF-50-SCI	780	850	1668	1668								459
6-017-02	三角フラスコ(目安目盛付き) 100mL SF-100-SCI	780	850	1668	1668								459
6-017-03	三角フラスコ(目安目盛付き) 200mL SF-200-SCI	810	890	1668	1668								459
6-017-04	三角フラスコ(目安目盛付き) 300mL SF-300-SCI	970	1,060	1668	1668								459
6-017-05	三角フラスコ(目安目盛付き) 500mL SF-500-SCI	1,430	1,580	1668	1668								459
6-017-06	三角フラスコ(目安目盛付き) 1000mL SF-1L-SCI	2,780	3,060	1668	1668								459
6-017-07	三角フラスコ(目安目盛付き) 2000mL SF-2L-SCI	10,450	11,200	1668	1668								459
6-017-08	三角フラスコ(目安目盛付き) 3000mL SF-3L-SCI	13,750	14,800	16									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
61-0023-35	TSニツロフラスコ 100mL 中管 TS24/40 側管 TS15/25 CL0078-01-10	8,600	9,500	1675	1675								
61-0024-29	TSニツロフラスコ 2000mL 中管 TS29/42 側管 TS19/36 CL0078-13-30	21,700	23,900	1675	1675								
61-0024-45	TSニツロフラスコ 3000mL 中管 TS45/50 側管 TS29/42 CL0078-16-50	29,300	32,200	1675	1675								
61-0024-49	TSニツロフラスコ 5000mL 中管 TS45/50 側管 TS29/42 CL0078-17-50	33,200	36,500	1675	1675								
61-0025-62	TS三ツロフラスコ 2000mL 中管 TS29/42 側管 TS19/36 CL0080-13-30	25,900	28,500	1675	1675								
61-0025-84	TS三ツロフラスコ 3000mL 中管 TS29/42 側管 TS29/42 CL0080-17-50	36,900	40,600	1675	1675								
61-0025-92	TS三ツロフラスコ 5000mL 中管 TS45/50 側管 TS24/40 CL0080-21-40	52,300	57,500	1675	1675								
61-0025-94	TS三ツロフラスコ 5000mL 中管 TS50/50 側管 TS24/40 CL0080-22-40	58,300	64,100	1675	1675								
61-0026-01	TS四ツロフラスコ 100mL 中管 TS24/40 側管 TS15/25 CL0082-01-10	15,800	17,400	1676	1676								
61-0026-17	TS四ツロフラスコ 200mL 中管 TS24/40 側管 TS15/25 CL0082-03-10	16,100	17,700	1676	1676								
61-0026-33	TS四ツロフラスコ 300mL 中管 TS24/40 側管 TS15/25 CL0082-05-10	16,400	18,000	1676	1676								
61-0027-01	TS四ツロフラスコ 2000mL 中管 TS29/42 側管 TS19/36 CL0082-13-30	31,400	34,500	1676	1676								
61-0027-17	TS四ツロフラスコ 3000mL 中管 TS29/42 側管 TS29/42 CL0082-16-50	45,700	50,300	1676	1676								
61-0027-29	TS四ツロフラスコ 5000mL 中管 TS45/50 側管 TS29/42 CL0082-19-50	62,200	68,400	1676	1676								
61-0027-43	挾付フラスコ 50mL CL0086-01-10	3,700	4,100	1677	1677								
61-0027-44	挾付フラスコ 100mL CL0086-02-10	3,800	4,200	1677	1677								
61-0027-45	挾付フラスコ 200mL CL0086-03-10	4,000	4,400	1677	1677								
61-0027-46	挾付フラスコ 300mL CL0086-04-10	5,100	5,600	1677	1677								
61-0027-47	挾付フラスコ 500mL CL0086-05-10	5,900	6,500	1677	1677								
61-0027-48	挾付フラスコ 1000mL CL0086-06-10	8,200	9,000	1677	1677								
61-0027-49	挾付フラスコ 2000mL CL0086-07-10	10,900	12,000	1677	1677								
61-0028-19	TS茄子型フラスコ 2000mL・29/42 CL0090-09-50	10,500	11,600	1678	1678								
61-0028-23	TS茄子型フラスコ 3000mL・29/42 CL0090-10-50	17,000	18,700	1678	1678								
61-0028-31	TS茄子型フラスコ 5000mL・45/50 CL0090-11-70	38,800	42,700	1678	1678								
61-0056-94	昇華器 (I型) 25φ-160 24/30 CL0750-01-10	24,200	26,600	1689	1689								
61-0056-96	昇華器 (I型) 38φ-210 34/35 CL0750-02-10	25,500	28,100	1689	1689								
61-0056-98	昇華器 (II型) 25φ-160 24/30 CL0751-01-10	21,800	24,000	1689	1689								
61-0057-01	昇華器 (II型) 38φ-210 34/35 CL0751-02-10	23,000	25,300	1689	1689								
61-0057-03	ジャケット付ビーカー 30mL CL0760-01-10	10,900	12,000	1718	1718								
61-0057-04	ジャケット付ビーカー 50mL CL0760-02-10	11,400	12,500	1718	1718								
61-0057-05	ジャケット付ビーカー 100mL CL0760-03-10	15,600	17,200	1718	1718								
61-0057-06	ジャケット付ビーカー 200mL CL0760-04-10	21,300	23,400	1718	1718								
61-0057-07	ジャケット付ビーカー 300mL CL0760-05-10	25,500	28,100	1718	1718								
61-0059-17	石炭メスフラスコ 25mL CL2042-04-10	27,500	30,300	1732	1732								
61-0059-18	石炭メスフラスコ 50mL CL2042-05-10	29,700	32,700	1732	1732								
61-0059-19	石炭メスフラスコ 100mL CL2042-06-10	35,200	38,700	1732	1732								
61-0059-20	石炭メスフラスコ 200mL CL2042-07-10	44,000	48,400	1732	1732								
61-0060-64	牛乳用ホーブルベット 1mL 10本入り CL2130-01-10	11,700	12,870	1753	1753								
61-0060-65	牛乳用ホーブルベット 10mL 10本入り CL2130-02-10	15,100	16,610	1753	1753								
61-0060-66	牛乳用ホーブルベット 11mL 10本入り CL2130-03-10	15,100	16,610	1753	1753								
61-0060-67	牛乳用ホーブルベット 17.5mL 1本入り CL2130-04-10	1,820	2,010	1753	1753								
61-0060-68	牛乳用ホーブルベット 17.6mL 1本入り CL2130-05-10	1,820	2,010	1753	1753								
61-0081-81	ダイヤモンドチップ Easypack 未減菌 100μL～1200μL 1000本×10袋入 F161110	23,000	25,000	1185	1185								
61-0081-82	ダイヤモンドチップ Easypack 未減菌 100μL～1200μL 200本×5袋入 F161111	5,200	5,800	1185	1185								
61-0081-84	ダイヤモンドチップ STERILパック・倍包装 D200ST 減菌済 20μL～200μL 400本 F161330	15,000	17,000	1185	1185								
61-0081-85	ダイヤモンドチップ STERILパック・倍包装 D1000ST 減菌済 100μL～1000μL 400本 F161340	16,000	18,000	1185	1185								
61-0081-92	ダイヤモンドチップ D10ST Tipack 減菌済 0.1μL～10μL 96本×10箱 F171101	11,000	12,000	1184	1184								
61-0081-93	ダイヤモンドチップ DL10ST Tipack 減菌済 0.1μL～20μL 96本×10箱 F171201	11,000	12,000	1184	1184								
61-0081-94	ダイヤモンドチップ D200ST Tipack 減菌済 20μL～200μL 96本×10箱 F171301	9,000	10,000	1184	1184								
61-0081-95	ダイヤモンドチップ D300T Tipack 未減菌 20μL～300μL 96本×10箱 F171400	8,400	9,300	1184	1184								
61-0081-96	ダイヤモンドチップ D300ST Tipack 減菌済 20μL～300μL 96本×10箱 F171401	9,000	10,000	1184	1184								
61-0081-97	ダイヤモンドチップ D1000ST Tipack 減菌済 100μL～1000μL 96本×10箱 F171501	9,500	11,000	1184	1184								
61-0081-98	ダイヤモンドチップ D1200 Tipack 未減菌 100μL～1200μL 96本×10箱 F171600	8,800	9,800	1184	1184								
61-0081-99	ダイヤモンドチップ D1200ST Tipack 減菌済 100μL～1200μL 96本×10箱 F171601	9,500	11,000	1184	1184								
61-0082-01	ダイヤモンドチップ DF300ST Tipack 減菌済 20μL～300μL 96本×10箱 F171603	19,000	21,000	1185	1185								
61-0082-02	ダイヤモンドチップ DF1200ST Tipack 減菌済 100μL～1200μL 96本×10箱 F171803	22,000	25,000	1185	1185								
61-0082-62	ダイヤモンドチップ/リロードパック 未減菌 DL10(96x10ラック) 1セット(96本×10箱入) F167012	6,500	7,100	1185	1185								
61-0082-63	ダイヤモンドチップ/リロードパック 未減菌 D200(96x10ラック) 1セット(96本×10箱入) F167013	5,300	5,900	1185	1185								
61-0082-64	ダイヤモンドチップ/リロードパック 未減菌 D1000(96x6ラック) 1セット(96本×6箱入) F167014	4,000	4,400	1185	1185								
61-0082-67	ダイヤモンドチップ/プリストア 未減菌 DL10(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172200	8,500	9,400	1184	1184								
61-0082-68	ダイヤモンドチップ/プリストア DL10ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172201	9,200	10,000	1184	1184								
61-0082-69	ダイヤモンドチップ/プリストア DFL10ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172203	20,000	23,000	1185	1185								
61-0082-71	ダイヤモンドチップ/プリストア 未減菌 D200(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172300	7,000	7,700	1184	1184								
61-0082-72	ダイヤモンドチップ/プリストア D200ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172301	7,800	8,600	1184	1184								
61-0082-73	ダイヤモンドチップ/プリストア DF30ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172303	18,000	21,000	1185	1185								
61-0082-75	ダイヤモンドチップ/プリストア DF100ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172403	18,000	21,000	1185	1185								
61-0082-76	ダイヤモンドチップ/プリストア 未減菌 D1000(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172500	7,500	8,300	1184	1184								
61-0082-77	ダイヤモンドチップ/プリストア D1000ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172501	8,300	9,200	1184	1184								
61-0082-78	ダイヤモンドチップ/プリストア DF200ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172503	18,000	21,000	1185	1185								
61-0082-79	ダイヤモンドチップ/プリストア DF1000ST<減菌>(96x10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172603	21,500	24,000	1185	1185								
61-0082-80	キャビラリー&ピストン CP-25(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148012	66,500	77,000	-	-								
61-0082-81	キャビラリー&ピストン CP-50(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148013	66,500	77,000	-	-								
61-0082-82	キャビラリー&ピストン CP-250(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148014	66,500	77,000	-	-								
61-0082-83	キャビラリー&ピストン CP-10(96×2ボックス) 1セット(96本×2箱入) F148412	15,000	17,000	-	-								
61-0082-84	キャビラリー&ピストン CP-100(96×2ボックス) 1セット(96本×2箱入) F148414	15,000	17,000	-	-								
61-0082-85	キャビラリー&ピストン CP-1000(91×2ボックス) 1セット(91本×2箱入) F148560	15,000	17,000	-	-								
61-0083-37	キャビラリー&ピストン CP-1000ST<減菌>(91×2ボックス) 1セット(91本×2箱入) F148180	17,000	19,000	-	-								
61-0083-38	キャビラリー&ピストン CP-10(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148312	60,500	67,000	-	-								
61-0083-39	キャビラリー&ピストン CP-10ST<減菌>(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148313	66,500	78,000	-	-								
61-0083-40	キャビラリー&ピストン CP-100(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148314	60,500	67,000	-	-								
61-0083-41	キャビラリー&ピストン CP-100ST<減菌>(96×10ボックス) 1セット(96本×10箱入) F148315	66,500	78,000	-	-								
61-0083-42	キャビラリー&ピストン CP-10ST<減菌>(96×2ボックス) F148413	17,000	19,000	-	-								
61-0083-43	キャビラリー&ピストン CP-100ST<減菌>(96×2ボックス) 1セット(96本×2箱入) F148415	17,000	19,000	-	-								
61-0083-58	ダイヤモンドチップ Easypack 未減菌 20μL～300μL 1000本×5袋入 F161730	23,000	25,000	1185	1185								
61-0083-59	ダイヤモンドチップ Easypack 未減菌 20μL～300μL 200本×5袋入 F161731	5,200	5,800	1185	1185								
61-0104-17	プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352	110,000	130,000	488	488								
61-0104-17-20	プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 校正証明書付 0563 7352	122,000	142,000	488	488								
61-0104-18	プロフェッショナルクラス温度計 用 Pt100高精度温度デジタルプローブ 0614 0235	101,000	105,000	488	488								
61-0473-35	隔離式用防毒マスク GM161-I(S)	32,700	33,500	2215	2215								
61-0473-36	隔離式用防毒マスク GM161-I(L)	32,700	33,500	2215	2215								
61-0473-92	直結式小型防毒マスク用吸収缶 有機ガス用CA-310・OV	580	630	2215	2215								
61-0474-51	半面形用携行袋(フィルタ1個付用) 01387	1,870	1,910	-	-								
61-0475-54	火災避難用保護具 EM-FE10	8,240	12,000	2364	2364								
61-0475-55	火災避難用保護具 ミニケムラーⅢ 07060	18,900	31,400	2364	2364	</							

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
61-3421-19	改ざん防止テープ セキュリティテープ-B 262041	1,800	1,900	2019	2019								
61-3592-47	ビググリップーマット MAT32100	73,000	79,900	2347	2347								
61-3592-48	ビググリップーマット MAT3290	43,000	46,500	2347	2347								
61-3592-51	ビググリップーマンモスグリーンマット MAT297	77,300	83,500	2347	2347								
61-3592-52	ビググリップーマンモスグリーンマット MAT298	45,300	49,000	2347	2347								
61-3593-26	ハズマツトビグノックス 1箱 (12本人) 124CR	50,600	51,700	2348	2348								
61-3593-27	ハズマツトビグノックス 1箱 (6本人) FIG301	66,300	67,700	2348	2348								
61-3593-28	ハズマツトビグノックス 1箱 (2本人) HA1010	61,400	62,700	2348	2348								
61-3593-50	ビグクリアスビルキット KIT274	16,200	16,700	2348	2348								
61-3593-51	ビグクリアスビルキット KIT470	19,200	19,800	2348	2348								
61-3593-52	ビグクリアスビルキット KIT367	23,000	23,700	2348	2348								
61-3593-62	ビグ (R) リペアパティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×180mm 12本人 PTY201	34,500	38,000	1992	1992								
61-3593-64	ビグ (R) リペアパティ 補修用接着エポキシパテ Φ20×40mm 40個人 PTY230	34,500	38,000	1992	1992								
61-3594-14	シースファイア (自己消化型灰皿) J26800	31,800	35,800	2081	2081			204					
61-3594-15	シースファイア (自己消化型灰皿) J26800B	31,800	35,800	2081	2081			204					
61-3594-16	シースファイア (自己消化型灰皿) J26800D	31,800	35,800	2081	2081			204					
61-3594-24	カウンタートップ セーフティキャビネット マニユアルタイプ J890400	133,000	136,000	879	879								
61-3594-25	カウンタートップ セーフティキャビネット セルフフローズタイプ J890420	151,000	167,000	879	879								
61-3594-30	コンソック セーフティキャビネット セルフフローズタイプ J891520	244,000	252,000	879	879			202					
61-3597-62	グラスファイバーハンドル122cmブルー 41225EC14	4,500	5,200				157						
61-3597-63	グラスファイバーハンドル122cmレッド 41225EC05	4,500	5,200				157						
61-3597-64	グラスファイバーハンドル122cmイエロ 41225EC04	4,500	5,200				157						
61-3597-65	グラスファイバーハンドル122cmグリーン 41225EC09	4,500	5,200				157						
61-3597-66	グラスファイバーハンドル122cmホワイト 41225EC02	4,500	5,200				157						
61-4416-77	SPC三口丸底フラスコ 100mL Q30170-15100	18,200	19,000	1676	1676								
61-4416-78	SPC三口丸底フラスコ 200mL Q30170-15200	20,600	21,600	1676	1676								
61-4416-79	SPC三口丸底フラスコ 300mL Q30170-15300	20,600	21,600	1676	1676								
61-4416-80	SPC三口丸底フラスコ 50mL Q30170-1550	18,200	19,000	1676	1676								
61-4416-83	SPC三口丸底フラスコ 500mL Q30170-19500	20,600	21,600	1676	1676								
61-4416-91	SPC四口丸底フラスコ 100mL Q30180-15100	18,200	19,100	1676	1676								
61-4416-92	SPC四口丸底フラスコ 200mL Q30180-15200	19,400	20,000	1676	1676								
61-4416-93	SPC四口丸底フラスコ 300mL Q30180-15300	23,000	24,200	1676	1676								
61-4416-97	SPC四口丸底フラスコ 500mL Q30180-19500	23,000	24,200	1676	1676								
61-4426-22-60	デジタル粉塵計 LD-SD レンタル5日 080000-5	52,340	57,900	654	654								
61-4426-22-64	デジタル粉塵計 LD-SD レンタル30日 080000-5	106,010	120,000								68		
61-4441-52	電磁駆動定量注入ポンプ 25mL/min MGJ-25-N-TTT-6	160,000	192,000	-	-								
61-4441-53	電磁駆動定量注入ポンプ 50mL/min MGJ-50-N-TTT-6	160,000	192,000	-	-								
61-4441-54	電磁駆動定量注入ポンプ 100mL/min MGJ-100-N-TTT-6	170,000	204,000	-	-								
61-4441-55	電磁駆動定量注入ポンプ 200mL/min MGJ-200-N-TTT-6	170,000	204,000	-	-								
61-4441-56	電磁駆動定量注入ポンプ 400mL/min MGJ-400-N-TTT-6	175,000	210,000	-	-								
61-4441-57	電磁駆動定量注入ポンプ 500mL/min MGJ-500-N-TTT-6	175,000	210,000	-	-								
61-4470-56	ドライヤー-60 60cm CL-370-100-0	6,500	6,700										223
61-4470-57	ドライヤー-90 キャスターなし 90cm CL-370-120-0	8,000	8,200										223
61-4479-11	オペリクアーベン B12 グリーン UB-285-112-1	22,000	22,800			1500							
61-4479-13	オペリクアーベン B12 グレー UB-285-112-6	22,000	22,800			1500							
61-4479-14	オペリクアーベン B12 オレンジ UB-285-112-7	22,000	22,800			1500							
61-4479-15	オペリクアーベン B36 グリーン グリーン UB-285-136-1	36,000	37,100			1500							
61-4479-17	オペリクアーベン B36 グレー グレー UB-285-136-6	36,000	37,100			1500							
61-4479-18	オペリクアーベン B36 オレンジ オレンジ UB-285-136-7	36,000	37,100			1500							
61-4479-19	オペリクアーベン B48 グリーン グリーン UB-285-148-1	43,000	44,300			1500							
61-4479-21	オペリクアーベン B48 グレー グレー UB-285-148-6	43,000	44,300			1500							
61-4479-22	オペリクアーベン B48 オレンジ オレンジ UB-285-148-7	43,000	44,300			1500							
61-4481-50	小物入れ SZ CE-495-400-0	4,000	4,300			2000							
61-4669-32	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25ML3	94,000	102,000	-	-								
61-4669-33	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25MT3	94,000	102,000	-	-								
61-4669-34	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25SD3	99,000	109,000	-	-								
61-4669-35	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25LD3	112,000	121,000	-	-								
61-4669-36	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25LD3D	114,000	123,000	-	-								
61-4669-37	酸素濃度計 JKO-25Ver3 JKO-25WD3	114,000	123,000	-	-								
61-4669-38	低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 JKO-02LD3	160,000	178,000	-	-								
61-4669-38-20	低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付 JKO-02LD3	180,500	198,500	-	-								
61-4669-65	ガスバスター交換用二酸化硫黄センサー RS-SD	59,000	55,000	-	-								
61-4669-68	ガスバスター交換用アンモニアセンサー RS-AN	60,000	55,000	-	-								
61-6863-48	フッ化スルフル用バイロチューブ 231	3,200	3,500	605	605							513	
61-6971-44	ストレッチャマットF180 青 H7479B	35,100	37,000			684							
61-6971-45	ストレッチャマットF180 緑 H7479G	35,100	37,000			684							
61-6971-46	ストレッチャマットF180 シルバー H7479S	35,100	37,000			684							
61-6971-47	ストレッチャマットF180 オレンジ H7479V	35,100	37,000			684							
61-6971-48	ストレッチャマットF180 黄 H7479Y	35,100	37,000			684							
61-7000-60	簡易透過IRカード (透過用セル) NaCl 9.5mm 1パック (25枚入) 0000-7095	46,400	49,900	1338	1338								
61-7000-61	簡易透過IRカード (透過用セル) KBr 9.5mm 1パック (25枚入) 0000-7096	58,300	61,800	1338	1338								
61-7000-62	簡易透過IRカード (透過用セル) KCl 9.5mm 1パック (25枚入) 0000-7097	50,200	53,800	1338	1338								
61-7000-63	簡易透過IRカード (透過用セル) NaCl 19mm 1パック (25枚入) 0000-7087	58,300	61,800	1338	1338								
61-7000-64	簡易透過IRカード (透過用セル) KBr 19mm 1パック (25枚入) 0000-7090	66,600	72,100	1338	1338								
61-7000-65	簡易透過IRカード (透過用セル) KCl 19mm 1パック (25枚入) 0000-7091	59,900	63,400	1338	1338								
61-7000-66	簡易透過IRカード (透過用セル) NaCl 15mm 1パック (25枚入) 0000-7131	61,200	64,700	1338	1338								
61-7000-67	簡易透過IRカード (透過用セル) KBr 15mm 1パック (25枚入) 0000-7132	61,200	64,700	1338	1338								
61-7000-68	簡易透過IRカード (透過用セル) KCl 15mm 1パック (25枚入) 0000-7133	63,100	66,700	1338	1338								
61-7000-69	簡易透過IRカード (透過用セル) PTFE (25枚入) 0000-7382	29,100	31,400	1338	1338								
61-7000-70	簡易透過IRカード (透過用セル) PTFE (50枚入) 0000-7383	55,800	59,300	1338	1338								
61-7000-71	簡易透過IRカード (透過用セル) Polyethylene (25枚入) 0000-7365	32,000	34,300	1338	1338								
61-7000-72	簡易透過IRカード (透過用セル) Polyethylene (50枚入) 0000-7366	58,300	61,800	1338	1338								
61-7029-97	一般外科ピンセット 折曲 13cm 無鉤 A037-1513	2,600	2,860			1273							
61-7029-98	一般外科ピンセット 折曲 15cm 無鉤 A037-1515	2,800	3,080			1273							
61-7029-99	一般外科ピンセット 折曲 18cm 無鉤 A037-1516	3,400	3,740			1273							
61-7030-01	一般外科ピンセット 折曲 23cm 無鉤 A037-2517K	3,900	4,290			1273							
61-7030-47	トラコーマピンセット 10cm 6mm AS02-0083S	6,600	7,260			1322							
61-7032-78	形成剪刀 12cm 直 B992-023	7,200	7,920			1267							
61-7032-79	形成剪刀 13cm 直 B992-024	7,200	7,920			1267							
61-7032-80	形成剪刀 12cm 曲 B992-026	7,200	7,920			1267							
61-7032-81	形成剪刀 13cm 曲 B992-027	7,200	7,920			1267							
61-7032-82	形成剪刀 13cm 直 両尖 B992-024T	7,200	7,920			1267							
61-7032-83	形成剪刀 13cm 曲 両尖 B992-027T	7,200	7,920			1267							
61-7033-74	T/C形成特殊持針器 12.5cm 0.2mmチップ EF-2113	23,000	25,300			1293							
61-7033-75	T/C形成特殊持針器 14.5cm 0.2mmチップ EF-2114	26,000	28,600			1293							
61-7036-56	開創器 ゲルビー 8cm 鋭 R134-2616	21,600	23,760			1287							
61-7036-57	開創器 ゲルビー 11cm 鋭 R134-3616	22,800	25,080			1287							
61-7036-58	開創器 ゲルビー 13cm 鋭 R134-4616	24,000	26,400			1287							
61-7036-59	開創器 ゲルビー 18cm 鋭 R134-1616	25,200	27,720			1287							
61-7036-60	開創器 ゲルビー改良型 長さ9cm クロスタYP R134-2616B	36,000	39,600			1287							
61-7036-61	開創器 ゲルビー改良型 深部用 9cm ロングクロスタYP R134-2616C	36,000	39,600			1287							
61-7036-62	開創器 ゲルビー改良型 深部用 11cm ロングクロスタYP R134-3616C	36,000	39,600			1287							
61-7036-63	開創器 ウエルトラナー 10.5cm 先鋭 R127-1553	27,600	30,360			1287							
61-7036-64	開創器 ウエルトラナー 13cm 先鋭 R127-1555	28,800	31,680			1287							
61-7036-65	開創器 ウエルトラナー 16.5cm 先鋭 R127-1557	32,400	35,640			1287							
61-7036-66	開創器 ウエルトラナー 10.5cm 先鋭 R127-1554	27,6											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
61-9432-58	赤ゴム栓 21号	1,500	1,780	1801	1801								
61-9432-59	赤ゴム栓 22号	1,640	1,950	1801	1801								
61-9432-60	赤ゴム栓 23号	1,860	2,210	1801	1801								
61-9432-61	赤ゴム栓 24号	2,100	2,490	1801	1801								
61-9432-62	赤ゴム栓 25号	2,280	2,710	1801	1801								
61-9432-63	赤ゴム栓 26号	2,680	3,170	1801	1801								
61-9432-64	赤ゴム栓 27号	2,970	3,520	1801	1801								
61-9432-65	赤ゴム栓 28号	3,240	3,830	1801	1801								
61-9432-66	赤ゴム栓 29号	3,560	4,210	1801	1801								
61-9432-67	赤ゴム栓 30号	3,830	4,540	1801	1801								
61-9432-68	赤ゴム栓 31号	4,180	4,950	1801	1801								
61-9432-69	赤ゴム栓 32号	4,650	5,500	1801	1801								
61-9432-70	赤ゴム栓 33号	5,180	6,130	1801	1801								
61-9432-71	赤ゴム栓 34号	5,670	6,700	1801	1801								
61-9432-72	赤ゴム栓 35号	7,020	8,280	1801	1801								
61-9432-73	赤ゴム栓 36号	7,240	8,630	1801	1801								
61-9432-74	赤ゴム栓 37号	8,400	9,920	1801	1801								
61-9432-75	赤ゴム栓 38号	10,100	12,000	1801	1801								
61-9432-76	赤ゴム栓 39号	11,800	14,000	1801	1801								
61-9432-77	赤ゴム栓 40号	12,700	15,000	1801	1801								
61-9448-58	セパレート型200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(溶剤用) APDS-25SUS	309,400	309,600	-	-								
61-9448-68	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (SUS製、ストッパー付) AVC-550SUS	131,400	138,000	-	-								
61-9448-84	ペールコック(低粘度油・Φ41用) BV-40	17,200	18,400	-	-					104			
61-9448-85	ペールコック(低粘度油・Φ48.6用) BV-50	49,600	51,200	-	-								
61-9449-02	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) APD-25G	228,600	235,600							103			
61-9449-04	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用) APD-25GN	234,800	242,000							103			
61-9449-05	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(オイル用) APD-25N	173,000	172,800							103			
61-9449-08	セパレート型200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(サニタリー製) APDS-1.5S	364,600	383,200	-	-								
61-9449-09	セパレート型200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(サニタリー製) APDS-1S	319,600	335,600	-	-								
61-9449-20	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (一般油用、ストッパー付) APPQ0400	77,800	78,000	-	-								
61-9449-21	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (アルミ製、溶剤用、ストッパー付) APPQ0400AS	128,200	128,000	-	-								
61-9449-22	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (灯油・軽油用、ストッパー付) APPQ0400G	108,200	108,000	-	-								
61-9449-23	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (一般油用、ストッパー無し) APPQ0400S	65,200	65,600	-	-								
61-9449-25	乾溜缶用エアバキュームクリーナー (一般油用、ストッパー無し) APPQ0550S	65,200	65,600	-	-								
61-9449-63	手押し式掃除機 エコスイーバー (両サイドブラシ付) AJL550S	38,200	38,400							31			
61-9449-64	手押し式掃除機 エコスイーバー (両サイドブラシ付) AJL750S	45,800	46,000							31			
61-9449-65	手押し式掃除機 エコスイーバー (両サイドブラシ・ローラーブラシ付) AJL920S	101,800	102,000							31			
61-9449-67	エアラジアルビストンボンディベーンポンプ(ポンプ単体・SUS製) AMH1-20SUS	292,400	322,000	-	-								
61-9449-69	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用)ボールバルブ付 APD-20G	152,600	160,400							103			
61-9449-72	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(灯油・軽油用)手動ガンノズル付 APD-20GN	158,800	166,800							103			
61-9449-73	200Lクロスドラム缶用エアプレッシャーポンプ(オイル用)手動ガンノズル付 APD-20N	134,400	127,600							103			
61-9449-87	軸流型送風機用ダクト(Φ500・アース付) D-18	147,000	147,200	-	-								
61-9450-07	ドラム缶用残量演算計(液面センサー) E-C	8,400	8,800	-	-						104		
61-9450-40	ハンドロータリーポンプ(油用) HR-25G	53,000	54,800							103			
61-9450-42	ハンドロータリーポンプ (ステンレス・樹脂) HRP-253	135,600	140,000	-	-								
61-9450-43	ハンドロータリーポンプ (ステンレス・樹脂)SUSホース付 HRP-253H	176,200	181,600	-	-								
61-9450-44	ハンドロータリーポンプ (ステンレス・樹脂)SUSホース、密閉アダプタ、ボールバルブ付 HRP-253HM	218,600	225,200	-	-								
61-9450-45	ハンドロータリーポンプ (樹脂)PPホース付 HRP-25Z	189,400	189,600	-	-								
61-9450-46	ハンドロータリーポンプ (樹脂)PPホース、密閉アダプタ、ボールバルブ付 HRP-25ZM	210,200	210,400	-	-								
61-9450-64	ペールコック(低粘度溶剤用・一斗缶外径Φ40.4用) SP-40I	67,800	70,000	1651	1651								
61-9450-65	ペールコック(低粘度溶剤用・ペール缶外径Φ40.8用) SP-40P	67,800	70,000	1651	1651								
61-9450-66	ペールコック(低粘度溶剤用・一斗缶外径Φ48.4用) SP-50I	75,000	77,600	1651	1651								
61-9450-68	ペールコック(低粘度溶剤用・一斗缶外径Φ40.4用・レバーロック付) SP-140I	76,400	78,800	1651	1651								
61-9603-84	ナノリウムシリリング 0.5μL 000300 フランジャーインニードル 0.5BNR-5	20,200	22,300	1219	1219								
61-9603-85	ナノリウムシリリング 0.5μL 000301 フランジャーインニードル 0.5BNR-5BV	20,200	22,300	1219	1219								
61-9603-86	ナノリウムシリリング 0.5μL 000303 フランジャーインニードル 0.5BNR-5/0.47	20,200	22,300	1219	1219								
61-9603-87	ナノリウムシリリング 0.5μL 000310 フランジャーインニードル 0.5BR-7	20,200	22,300	1219	1219								
61-9603-88	ナノリウムシリリング 0.5μL 000311 フランジャーインニードル 0.5BR-7BV	20,200	22,300	1219	1219								
61-9603-89	ナノリウムシリリング 1μL 000500 フランジャーインニードル 1BR-5	17,000	18,700	1219	1219								
61-9603-90	ナノリウムシリリング 1μL 000501 フランジャーインニードル 1BR-5BV	17,000	18,700	1219	1219								
61-9603-91	ナノリウムシリリング 1μL 000505 フランジャーインニードル 1BR-7	17,000	18,700	1219	1219								
61-9603-92	ナノリウムシリリング 1μL 000506 フランジャーインニードル 1BR-7BV	17,000	18,700	1219	1219								
61-9603-93	ナノリウムシリリング 1μL 000510 フランジャーインニードル 1BR-11.5	17,800	19,600	1219	1219								
61-9603-94	ナノリウムシリリング 1μL 000570 フランジャーインニードル 1BR-7/0.47	17,000	18,700	1219	1219								
61-9603-95	ナノリウムシリリング 5μL 000800 フランジャーインニードル 5BR-5	17,800	19,600	1219	1219								
61-9603-96	ナノリウムシリリング 5μL 000801 フランジャーインニードル 5BR-5BV	17,800	19,600	1219	1219								
61-9603-97	ナノリウムシリリング 5μL 000802 フランジャーインニードル 5BR-7	18,500	20,400	1219	1219								
61-9603-98	ナノリウムシリリング 5μL 000803 フランジャーインニードル 5BR-7BV	18,500	20,400	1219	1219								
61-9603-99	ナノリウムシリリング 5μL 000804 フランジャーインニードル 5BR-11.5	19,600	21,600	1219	1219								
61-9630-06	フェアリーチャップ 50 BR-FC50	70,000	80,000			743							
61-9671-10	スポーツ軽量マット900 青 T1960B	36,900	38,700			684							
61-9671-11	スポーツ軽量マット900 グレーグリーン T1960DG	36,900	38,700			684							
61-9671-12	スポーツ軽量マット900 緑 T1960G	36,900	38,700			684							
61-9671-13	スポーツ軽量マット900 赤 T1960R	36,900	38,700			684							
61-9671-14	スポーツ軽量マット900 オレンジ T1960V	36,900	38,700			684							
61-9671-15	スポーツ軽量マット900 黄 T1960Y	36,900	38,700			684							
61-9703-41	Novel Green Plus DNA染色試薬 LD003-0500	33,700	29,800	1300	1300								
61-9708-67	トレフスタンダードキャップチューブ 0.5mL ナチュラル 1袋(500本入) 96.04625 9.01	2,600	2,800	1104	1104								
61-9718-43	植物培養用試験管 平底/リム無 25φ×100mm 100本 9820TST-F25-100	16,800	17,700									560	
61-9718-44	植物培養用試験管 平底/リム無 25φ×120mm 100本 9820TST-F25-120	16,800	17,700									560	
61-9718-45	植物培養用試験管 平底/リム無 25φ×150mm 100本 9820TST-F25-150	19,000	20,000									560	
61-9718-46	植物培養用試験管 平底/リム無 30φ×120mm 100本 9820TST-F30-120	19,000	20,000									560	
61-9718-47	植物培養用試験管 平底/リム無 40φ×130mm 20本 9820TST-F40-130	7,400	7,800									560	
61-9936-88	工事管理巻垂基(ボケツ数6) 若草 130022	11,900	12,600	2373	2373								
61-9936-91	工事管理巻垂基(ボケツ数5) 若草 130032	12,400	13,200	2373	2373								
61-9936-94	工事管理巻垂基(ボケツ数4) 若草 130012	9,900	10,500	2373	2373								
61-9937-73	改ざん防止テープ SECURITY TAPE / OPENED VOID 262042	6,700	7,900	2019	2019								
6-214-01	ビーカー(目安目盛付き) 30mL B-30-SCI	680	750	1715	1715							456	
6-214-02	ビーカー(目安目盛付き) 50mL B-50-SCI	530	580	1715	1715							456	
6-214-03	ビーカー(目安目盛付き) 100mL B-100-SCI	500	530	1715	1715							456	
6-214-04	ビーカー(目安目盛付き) 200mL B-200-SCI	560	590	1715	1715							456	
6-214-05	ビーカー(目安目盛付き) 300mL B-300-SCI	680	720	1715	1715							456	
6-214-06	ビーカー(目安目盛付き) 500mL B-500-SCI	1,020	1,080	1715	1715							456	
6-214-07	ビーカー(目安目盛付き) 1000mL B-1L-SCI	1,960	2,060	1715	1715							456	
6-214-08	ビーカー(目安目盛付き) 2000mL B-2L-SCI	5,250	5,520	1715	1715							456	
6-214-09	ビーカー(目安目盛付き) 3000mL B-3L-SCI	9,930	11,900	1715	1715							456	
6-214-10	ビーカー(目安目盛付き) 5000mL B-5L-SCI	16,900	18,600	1715	1715							456	
6-214-12	ビーカー(目安目盛付き) 10mL B-10-SCI	680	750	1715	1715							456	
6-214-13	ビーカー(目安目盛付き) 20mL B-20-SCI	760	840	1715	1715							456	
6-214-21	ビーカー(目安目盛付き) 10L B-10L-SCI	40,710	44,800	1715	1715							456	
62-1613-39	検知管 bert-プテリメルカブタン 1箱(10本入) 75LN	2,800	3,200	605	605							513	
62-1626-40	環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨) TM-2486W	15,000	18,000	-	-	1069							
62-1626-41	環境管理温・湿度計「熱中症注意」壁掛け TM-2482W	4,000	5,500	-	-	1069							
62-2583-90	混合・攪拌機「まぜまぜマン」安全カバーなし(後付可) 定格1.04A SKH-40PX	253,250	287,000	202	202								
62-2583-91	混合・攪拌機「まぜまぜマン」安全カバーなし(後付可) 定格1.04A SKH-40SX	249,400	282,000	202	202								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
62-3614-30	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)有機／無性ガス用T／OV／AG	630	730	2212	2212								
62-3614-31	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)ホルムアルデヒド用T／FA	710	820	2212	2212								
62-3614-33	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)メタノール用T／MA	840	970	2212	2212								
62-3614-34	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)水銀用T／ME	1,140	1,320	2212	2212								
62-3614-35	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)防じん機能付き有機ガス用TS／OV	650	750	2212	2212								
62-3614-36	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)有機ガス用X／OV	440	510	2212	2212								
62-3614-37	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)ハロゲン／無性ガス用X／HG／AG	480	560	2212	2212								
62-3614-39	吸収缶(防じん・防海面検定マスク用)防じん機能付き有機ガス用XS／OV	580	670	2212	2212								
62-3614-40	防じんマスク用交換フィルタX1(RL1) 11084	680	700	2212	2212								
62-3614-41	防じんマスク用交換フィルタT2(RL2/活性炭入り) 11086	630	650	2212	2212								
62-3614-42	火災避難用保護具 ダッシュ10Ⅱ EBA-10	70,000	77,000	2364	2364								
6-237-02	メスシリンダースーパーグレード 10mL JCSS校正付	1,950	2,000	1734	1734								
6-237-02-24	メスシリンダースーパーグレード 10mL JCSS校正付	13,450	12,500	1734	1734								
6-237-03	メスシリンダースーパーグレード 20mL JCSS校正付	2,100	2,200	1734	1734								
6-237-03-24	メスシリンダースーパーグレード 20mL JCSS校正付	13,550	12,700	1734	1734								
6-237-04	メスシリンダースーパーグレード 25mL JCSS校正付	2,300	2,400	1734	1734								
6-237-04-24	メスシリンダースーパーグレード 25mL JCSS校正付	13,850	12,900	1734	1734								
6-237-05	メスシリンダースーパーグレード 50mL JCSS校正付	2,550	2,700	1734	1734								
6-237-05-24	メスシリンダースーパーグレード 50mL JCSS校正付	14,100	13,200	1734	1734								
6-237-06	メスシリンダースーパーグレード 100mL JCSS校正付	3,000	3,200	1734	1734								
6-237-06-24	メスシリンダースーパーグレード 100mL JCSS校正付	14,400	13,700	1734	1734								
6-237-07	メスシリンダースーパーグレード 200mL JCSS校正付	3,700	3,900	1734	1734								
6-237-07-24	メスシリンダースーパーグレード 200mL JCSS校正付	14,950	14,400	1734	1734								
6-237-08	メスシリンダースーパーグレード 250mL JCSS校正付	4,000	4,200	1734	1734								
6-237-08-24	メスシリンダースーパーグレード 250mL JCSS校正付	15,200	14,700	1734	1734								
62-3788-41	高精度電子天びん(風防付) RJ-3200S	87,000	92,000	432	432								
62-3798-54-60	携帯型VOCモニター レンタル用 MiniRAE3000	76,230	77,700	630	630								
6-238-01	メスシリンダースーパーグレード 300mL JCSS校正付	5,700	6,000	1734	1734								
6-238-01-24	メスシリンダースーパーグレード 300mL JCSS校正付	17,300	16,500	1734	1734								
6-238-02	メスシリンダースーパーグレード 500mL JCSS校正付	6,300	6,600	1734	1734								
6-238-02-24	メスシリンダースーパーグレード 500mL JCSS校正付	17,600	17,100	1734	1734								
6-238-03	メスシリンダースーパーグレード 1000mL JCSS校正付	13,600	14,300	1734	1734								
6-238-03-24	メスシリンダースーパーグレード 1000mL JCSS校正付	27,100	27,800	1734	1734								
6-238-04	メスシリンダースーパーグレード 2000mL JCSS校正付	17,800	18,700	1734	1734								
6-238-04-24	メスシリンダースーパーグレード 2000mL JCSS校正付	31,100	32,200	1734	1734								
62-3805-24	防災ネット 落ちないくさし 900 380357	9,900	10,720	2370	2370								
62-3805-25	防災ネット 落ちないくさし 1200 380358	10,700	11,700	2370	2370								
62-3805-26	防災ネット 落ちないくさし 1500 380359	12,200	13,340	2370	2370								
62-3805-27	防災ネット 落ちないくさし 1800 380360	13,900	14,860	2370	2370								
62-3805-61	消火バケツ 380012	1,680	1,760	-	-								
6-240-21	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 5mL 020060-5	2,750	2,900	1729	1729								
6-240-21-24	メスフラスコ 透明 5mL スーパーグレード JCSS校正付	17,400	13,400	1729	1729								
6-240-22	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 10mL 020060-10	2,550	2,700	1729	1729								
6-240-22-24	メスフラスコ 透明 10mL スーパーグレード JCSS校正付	14,400	13,200	1729	1729								
6-240-23	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 20mL 020060-20	2,550	2,700	1729	1729								
6-240-23-24	メスフラスコ 透明 20mL スーパーグレード JCSS校正付	14,400	13,200	1729	1729								
6-240-24	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 25mL 020060-25	2,550	2,700	1729	1729								
6-240-24-24	メスフラスコ 透明 25mL スーパーグレード JCSS校正付	14,400	13,200	1729	1729								
6-240-25	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 50mL 020060-50	2,550	2,700	1729	1729								
6-240-25-24	メスフラスコ 透明 50mL スーパーグレード JCSS校正付	14,400	13,200	1729	1729								
6-240-26	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 100mL 020060-100	2,750	2,900	1729	1729								
6-240-26-24	メスフラスコ 透明 100mL スーパーグレード JCSS校正付	14,650	13,400	1729	1729								
6-240-27	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 200mL 020060-200	4,200	4,400	1729	1729								
6-240-27-24	メスフラスコ 透明 200mL スーパーグレード JCSS校正付	15,300	14,900	1729	1729								
6-240-28	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 250mL 020060-250	4,900	5,100	1729	1729								
6-240-28-24	メスフラスコ 透明 250mL スーパーグレード JCSS校正付	18,950	18,600	1729	1729								
6-240-29	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 500mL 020060-500	5,700	6,000	1729	1729								
6-240-30	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 1000mL 020060-1000	7,600	8,000	1729	1729								
6-240-30-24	メスフラスコ 透明 1000mL スーパーグレード JCSS校正付	20,400	21,500	1729	1729								
6-240-31	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 透明 2000mL 020060-2000	13,300	14,000	1729	1729								
6-240-31-24	メスフラスコ 透明 2000mL スーパーグレード JCSS校正付	25,500	27,500	1729	1729								
6-241-02	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 10mL	3,900	4,100	1729	1729								
6-241-02-24	メスフラスコ 茶 10mL スーパーグレード JCSS校正付	15,900	14,600	1729	1729								
6-241-03	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 20mL	4,150	4,400	1729	1729								
6-241-03-24	メスフラスコ 茶 20mL スーパーグレード JCSS校正付	16,150	14,900	1729	1729								
6-241-04	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 25mL	4,150	4,400	1729	1729								
6-241-04-24	メスフラスコ 茶 25mL スーパーグレード JCSS校正付	16,150	14,900	1729	1729								
6-241-05	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 50mL	4,300	4,500	1729	1729								
6-241-05-24	メスフラスコ 茶 50mL スーパーグレード JCSS校正付	16,300	15,000	1729	1729								
6-241-06	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 100mL	4,750	5,000	1729	1729								
6-241-06-24	メスフラスコ 茶 100mL スーパーグレード JCSS校正付	16,750	15,500	1729	1729								
6-241-07	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 200mL	6,400	6,700	1729	1729								
6-241-07-24	メスフラスコ 茶 200mL スーパーグレード JCSS校正付	18,400	17,200	1729	1729								
6-241-08	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 250mL	6,800	7,100	1729	1729								
6-241-08-24	メスフラスコ 茶 250mL スーパーグレード JCSS校正付	21,800	20,600	1729	1729								
6-241-09	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 500mL	8,700	9,100	1729	1729								
6-241-09-24	メスフラスコ 茶 500mL スーパーグレード JCSS校正付	23,700	22,600	1729	1729								
6-241-10	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 1000mL	11,200	11,800	1729	1729								
6-241-10-24	メスフラスコ 茶 1000mL スーパーグレード JCSS校正付	26,200	25,300	1729	1729								
6-241-11	メスフラスコ(全量フラスコ・スーパーグレード) 茶 2000mL	18,900	19,800	1729	1729								
6-241-11-24	メスフラスコ 茶 2000mL スーパーグレード JCSS校正付	33,900	33,300	1729	1729								
62-4883-30	ビグ油専用エコノミーマット 1袋(10枚入) MAT45410P	2,730	3,080	2346	2346								
62-4883-38	スーパービグソックス 6本/袋 PKG2106P	11,700	12,100	-	-								
62-4883-39	スーパービグソックス 12本/袋 PKG21012P	16,500	17,000	-	-								
62-4883-40	スーパービグソックス 7本/袋 PKG2127P	10,300	10,700	-	-								
62-4883-41	スーパービグソックス 14本/袋 PKG21214P	14,400	14,900	-	-								
6-255-01	縦型ビュレットスタンド 2個架馬丁セット	8,100	9,370	1817	1817							473	
6-255-02	縦型ビュレットスタンド 用 2個架馬丁 1817	3,200	4,600	1817	1817							473	
6-255-05	縦型ビュレットスタンド 用 2個架馬丁 1817	4,000	5,200	1817	1817							473	
6-255-11	縦型ビュレットスタンド 2個架馬丁セット 473	8,900	10,000	1817	1817							473	
62-6092-32	避難誘導手旗 831-77	2,200	2,600										155
62-6151-44	2WAYガード 黄 871-30A	11,700	13,600										156
62-6184-86	ユニチェック RT 10本入	4,300	5,740	1348	1348								
62-6184-87	ユニチェック RT 50本入	16,500	22,000	1348	1348								
62-6184-88	ユニチェック スポイト 1本	2,500	3,000	1348	1348								
62-6184-89	ユニチェック プレート 1枚	3,500	4,200	1348	1348								
62-6238-36	ビベットマン M (オートタイプ) P8×10M F81025	186,000	194,000	-	-								
62-6238-37	ビベットマン M (オートタイプ) P12×10M F81026	206,000	216,000	-	-								
62-6238-38	ビベットマン M (オートタイプ) P8×20M F81027	186,000	194,000	-	-								
62-6238-39	ビベットマン M (オートタイプ) P12×20M F81028	206,000	216,000	-	-								
62-6238-40	ビベットマン M (オートタイプ) P8×100M F81018	186,000	194,000	-	-								
62-6238-41	ビベットマン M (オートタイプ) P12×100M F81019	206,000	216,000	-	-								
62-6238-42	ビベットマン M (オートタイプ) P8×200M F81029	186,000	194,000	-	-								
62-6238-43	ビベットマン M (オートタイプ) P12×200M F81030	206,000	216,000	-	-								
62-6238-44	ビベットマン M (オートタイプ) P8×300M F81031	186,000	194,000	-	-								
62-6238-45	ビベットマン M (オートタイプ) P12×300M F81032	206,000	216,000	-	-								
62-6238-46	ビベットマン M (オートタイプ) P8×1200M F81020	18											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
6-279-04	ホールビペット スーパーグレード1mL	700	740	1751	1751								
6-279-05	ホールビペット スーパーグレード2mL	700	740	1751	1751								
6-279-06	ホールビペット スーパーグレード2.5mL	740	780	1751	1751								
6-279-07	ホールビペット スーパーグレード3mL	750	790	1751	1751								
6-279-08	ホールビペット スーパーグレード4mL	750	790	1751	1751								
6-279-09	ホールビペット スーパーグレード5mL	840	880	1751	1751								
6-279-10	ホールビペット スーパーグレード6mL	1,090	1,140	1751	1751								
6-279-11	ホールビペット スーパーグレード7mL	1,090	1,140	1751	1751								
6-279-12	ホールビペット スーパーグレード8mL	1,090	1,140	1751	1751								
6-279-13	ホールビペット スーパーグレード9mL	1,090	1,140	1751	1751								
6-279-14	ホールビペット スーパーグレード10mL	1,030	1,080	1751	1751								
6-279-15	ホールビペット スーパーグレード15mL	1,300	1,360	1751	1751								
6-279-16	ホールビペット スーパーグレード20mL	1,400	1,480	1751	1751								
6-279-17	ホールビペット スーパーグレード25mL	1,500	1,580	1751	1751								
6-279-18	ホールビペット スーパーグレード30mL	1,740	1,820	1751	1751								
6-279-19	ホールビペット スーパーグレード40mL	2,020	2,200	1751	1751								
6-279-20	ホールビペット スーパーグレード50mL	2,380	2,500	1751	1751								
6-279-21	ホールビペット スーパーグレード100mL	3,820	4,000	1751	1751								
6-279-22	ホールビペット スーパーグレード200mL	7,100	7,460	1751	1751								
62-8621-89	金属表面クリーン度テスター クリーノスペクター G80-000010	2,400,000	2,600,000	743	743				125				
6-291-11	比色管 (共通適合) 50mL	1,870	2,090	1740	1740								
6-291-12	比色管 (共通適合) 100mL	2,210	2,450	1740	1740								
6-296-52	[AC減菌]試験管(リップ付) A-12 φ12×1	1,610	1,780	1760	1760								
6-296-53	[AC減菌]試験管(リップ付) A-15 φ15×1	1,760	1,940	1760	1760								
6-296-55	[AC減菌]試験管(リップ付) A-18 φ18×1	2,020	2,230	1760	1760								
6-296-57	[AC減菌]試験管(リップ付) A-24 φ24×2	3,120	3,440	1760	1760								
6-296-84	[AC減菌]試験管(直口) A-12 φ12×120	1,610	1,780	1760	1760								
6-296-85	[AC減菌]試験管(直口) A-15 φ15×150	1,760	1,940	1760	1760								
6-296-87	[AC減菌]試験管(直口) A-18 φ18×180	2,020	2,230	1760	1760								
6-296-89	[AC減菌]試験管(直口) A-24 φ24×200	3,120	3,440	1760	1760								
62-9826-35	N95マスク/二つ折り/10個1袋 DD02-N95-2K	2,180	2,230	2202	2202	952							
62-9826-36	N95マスク/二つ折り/排気弁付き/10個1袋 DD02V-N95-2K	3,820	3,900	2202	2202	952							
62-9826-48	どこでもポンペカー N10790	23,800	29,800			841							
62-9881-68	バーサフロー(TM) フードセット カラータイプ S-655J	29,850	31,400						162				
6-299-02	試験管 (PP) 20mL 1箱 (50枚入)	1,500	1,760	1768	1768								
6-299-03	試験管 (PP) 30mL 50本入	1,950	2,190	1768	1768								
6-303-01	TPX (R) チューブ (ホリ段付き) 2mL 1ケース (500本×2箱入) PX-10	44,000	46,000	1770	1770								
6-303-04	TPX (R) チューブ (ホリ段付き) 10mL 1ケース (200本×2箱入) PX-16	24,800	25,600	1770	1770								
6-303-05	TPX (R) チューブ (ホリ段付き) 12mL 1ケース (180本×2箱入) PX-16L	21,600	22,200	1770	1770								
6-303-06	TPX (R) チューブ (ホリ段付き) 20mL 1ケース (100本×2箱入) PX-18	19,600	20,400	1770	1770								
6-303-07	TPX (R) チューブ (ホリ段付き) 8mL スピッチ 1ケース (200本×2箱入) PX-X-スピッチ	25,600	26,400	1770	1770								
63-1236-89	試験紙 塩化コバルト紙 1箱 (20枚×10個入) 07810080	1,520	1,830									499	
63-1236-98	DISMIC 03CP045AS 1箱 (100個入) 39102240	10,300	12,360	1273	1273								
63-1236-99	DISMIC 03CP045AN 1箱 (100個入) 39102241	7,910	9,500	1273	1273								
63-1237-01	DISMIC 03JP050AN 1箱 (100個入) 39102251	10,400	12,480	1273	1273								
63-1237-02	DISMIC 13CP020AS 1箱 (100個入) 39112220	16,000	18,400	1273	1273								
63-1237-03	DISMIC 13CP020AN 1箱 (100個入) 39112221	15,000	17,250	1273	1273								
63-1237-04	DISMIC 13CP020AN05 1箱 (500個入) 39112223	66,500	76,480	1273	1273								
63-1237-05	DISMIC 13CP020AN10 1箱 (1000個入) 39112228	116,000	133,400	1273	1273								
63-1237-06	DISMIC 13CP045AS 1箱 (100個入) 39112240	16,000	18,400	1273	1273								
63-1237-07	DISMIC 13CP045AN 1箱 (100個入) 39112241	15,000	17,250	1273	1273								
63-1237-08	DISMIC 13CP045AN05 1箱 (500個入) 39112243	66,500	76,480	1273	1273								
63-1237-09	DISMIC 13CP045AN10 1箱 (1000個入) 39112248	116,000	133,400	1273	1273								
63-1237-10	DISMIC 13JP020AN 1箱 (100個入) 39113221	16,000	18,400	1273	1273								
63-1237-11	DISMIC 13JP020AN05 1箱 (500個入) 39113223	70,200	80,730	1273	1273								
63-1237-12	DISMIC 13JP020AN10 1箱 (1000個入) 39113228	120,700	138,810	1273	1273								
63-1237-13	DISMIC 13JP050AN 1箱 (100個入) 39113251	16,000	18,400	1273	1273								
63-1237-14	DISMIC 13JP050AN05 1箱 (500個入) 39113253	70,200	80,730	1273	1273								
63-1237-15	DISMIC 13JP050AN10 1箱 (1000個入) 39113258	120,700	138,810	1273	1273								
63-1237-16	DISMIC 13HP020AN 1箱 (100個入) 39115221	12,000	13,800	1273	1273								
63-1237-17	DISMIC 13HP020AN05 1箱 (500個入) 39115223	57,800	66,470	1273	1273								
63-1237-18	DISMIC 13HP020AN10 39115228	111,200	127,880	1273	1273								
63-1237-19	DISMIC 13HP045AN 1箱 (100個入) 39115241	12,000	13,800	1273	1273								
63-1237-20	DISMIC 13HP045AN05 1箱 (500個入) 39115243	57,800	66,470	1273	1273								
63-1237-21	DISMIC 13HP045AN10 1箱 (1000個入) 39115258	111,200	127,880	1273	1273								
63-1238-29	ウォーターバス(スターラー用 角型 液体衝撃式) TBS181SB	43,400	47,800	-	-								
63-1238-32	ウォーターバス(スターラー用 角型 マイコンPID式) TBS221FA	66,400	73,100	-	-								
63-1238-33	ウォーターバス(スターラー用 角型 液体衝撃式) TBS221SB	46,600	51,300	-	-								
63-1238-36	ウォーターバス(スターラー用 角型 マイコンPID式) TBS271FA	75,400	83,000	-	-								
63-1238-73	真空定温乾燥機 DRV2200D	462,000	532,000	49	49								
63-1238-74	真空定温乾燥機 DRV2200E	577,000	664,000	49	49								
63-1238-75	真空定温乾燥機 DRV3200D	578,000	665,000	49	49								
63-1238-76	真空定温乾燥機 DRV3200E	696,000	801,000	49	49								
63-1238-77	真空定温乾燥機 DRV4220D	969,000	1,115,000	49	49								
63-1238-78	真空定温乾燥機 DRV4220E	1,082,000	1,245,000	49	49								
63-1238-98	電気マッフル炉(単相 AC200V) FUW212PB	372,000	410,000	160	160								
63-1238-99	電気マッフル炉(単相 AC200V) FUW222PB	410,000	451,000	160	160								
63-1239-01	電気マッフル炉(AC100V) FUW230PB	500,000	550,000	160	160								
63-1239-02	電気マッフル炉(単相 AC200V) FUW232PB	500,000	550,000	160	160								
63-1239-06	排気ユニット M-1(FUL, FUW用) 100V FU000181	86,100	94,800	160	160								
63-1239-07	排気ユニット M-1(FUL, FUW用) 単相 200V FU000191	86,100	94,800	160	160								
6-313-01	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 ホワイト 5970-0013	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-02	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 オレンジ 5970-0113	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-03	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 イエロー 5970-0213	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-04	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 ブルー 5970-0313	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-05	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 グリーン 5970-0413	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-06	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 ホワイト 5970-0016	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-07	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 オレンジ 5970-0116	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-08	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 イエロー 5970-0216	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-09	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 ブルー 5970-0316	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-10	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 グリーン 5970-0416	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-11	アンワイヤー試験管立 φ20mm×40本 ホワイト 5970-0020	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-12	アンワイヤー試験管立 φ25mm×40本 ホワイト 5970-0025	5,040	5,280	1786	1786								
6-313-13	アンワイヤー試験管立 φ30mm×24本 ホワイト 5970-0030	5,040	5,280	1786	1786								
6-313-14	アンワイヤー試験管立 φ13mm×72本 レッド 5970-0513	4,820	5,040	1786	1786								
6-313-15	アンワイヤー試験管立 φ16mm×72本 レッド 5970-0516	4,820	5,040	1786	1786								
63-1394-01-22	恒温器 出荷前点検検査付 SLI-220	108,000	116,000	62	62								
63-1394-02-22	恒温器 出荷前点検検査付 SLI-400C	173,000	181,000	62	62								
63-1394-03-22	恒温器 出荷前点検検査付 SLI-700C	248,000	256,000	62	62								
63-1826-63	ファイルサポートワゴン 2段タイプ FSW-4607WG	39,500	41,000	1052	1052								
63-1826-64	ファイルサポートワゴン 2段タイプ FSW-6607WG	46,200	48,000	1052	1052								
63-1826-65	ファイルサポートワゴン 2段タイプ FSW-8607WG	53,500	55,000	1052	1052								
63-1826-66	ファイルサポートワゴン 3段タイプ FSW-4637WG	60,500	62,000	1052	1052								
63-1826-67	ファイルサポートワゴン 3段タイプ FSW-6637WG	71,000	72,000	1052	1052								
63-1826-68	ファイルサポートワゴン 3段タイプ FSW-8637WG	78,800	80,500	1052	1052								
63-1827-06	ホワイトボード 小 WB-3W	13,400	14,000	2081	2081								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンテラスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カタ ログ 頁
63-2587-11	防じん・防毒筒検定マスク/全面形/Lサイズ TW099(L)	31,300	31,900	2211	2211								
63-2587-12	防じん・防毒筒検定マスク/半面形/Mサイズ TW08S/HB(M)	6,000	6,130	2211	2211								
63-2587-13	防じん・防毒筒検定マスク/半面形/Lサイズ TW08S/HB(L)	6,000	6,130	2211	2211								
63-2590-83	雪押くん F型	2,410	2,950										234
63-2603-14	15mLバイオリアクションチューブBag滅菌 10本リシーラブルバッグ×10 229471	27,000	27,500	1080	1080								
63-2603-15	15mLバイオリアクションチューブFoam Rack 滅菌 50本フォームラック×6 229472	70,700	71,200	1080	1080								
63-2603-16	50mLバイオリアクションチューブBag滅菌 10本リシーラブルバッグ×10 229475	40,600	41,000	1080	1080								
63-2603-17	50mLバイオリアクションチューブFoam Rack 滅菌 25本フォームラック×12 229476	107,600	108,400	1080	1080								
63-2603-18	50mL自立型バイオリアクションチューブBagSterile 10本リシーラブルバッグ×10 229479	55,200	55,800	1080	1080								
63-2992-97	極東 ポテトベプトンCP 500g 01048	5,800	8,700	-	-								
6-336-01	シリコン栓 1号	36	40	1801	1801							491	
6-336-02	シリコン栓 2号	53	59	1801	1801							491	
6-336-03	シリコン栓 3号	62	69	1801	1801							491	
6-336-04	シリコン栓 4号	80	88	1801	1801							491	
6-336-05	シリコン栓 5号	86	95	1801	1801							491	
6-336-06	シリコン栓 6号	103	114	1801	1801							491	
6-336-07	シリコン栓 7号	120	132	1801	1801							491	
6-336-08	シリコン栓 8号	170	187	1801	1801	1885						491	
6-336-09	シリコン栓 9号	198	220	1801	1801							491	
6-336-10	シリコン栓 10号	210	230	1801	1801							491	
6-336-11	シリコン栓 11号	225	250	1801	1801							491	
6-336-12	シリコン栓 12号	325	360	1801	1801							491	
6-336-13	シリコン栓 13号	385	430	1801	1801							491	
6-336-14	シリコン栓 14号	470	520	1801	1801							491	
6-336-15	シリコン栓 15号	520	570	1801	1801							491	
6-336-16	シリコン栓 16号	610	670	1801	1801							491	
6-336-17	シリコン栓 17号	770	850	1801	1801							491	
6-336-18	シリコン栓 18号	970	1,070	1801	1801							491	
6-336-19	シリコン栓 19号	1,190	1,310	1801	1801							491	
6-336-20	シリコン栓 20号	1,350	1,490	1801	1801							491	
6-336-21	シリコン栓 0号	35	39	1801	1801							491	
6-337-01	赤ゴム栓 1個入 1号	30	33	1801	1801							491	
6-337-02	赤ゴム栓 1個入 2号	31	35	1801	1801							491	
6-337-03	赤ゴム栓 1個入 3号	36	40	1801	1801							491	
6-337-04	赤ゴム栓 1個入 4号	42	47	1801	1801							491	
6-337-05	赤ゴム栓 1個入 5号	50	55	1801	1801							491	
6-337-06	赤ゴム栓 1個入 6号	55	60	1801	1801							491	
6-337-07	赤ゴム栓 7号 1個入	64	70	1415	1415							491	
6-337-08	赤ゴム栓 1個入 8号	85	95	1801	1801							491	
6-337-09	赤ゴム栓 1個入 9号	100	110	1801	1801							491	
6-337-10	赤ゴム栓 1個入 10号	128	140	1801	1801							491	
6-337-11	赤ゴム栓 1個入 11号	140	155	1801	1801							491	
6-337-12	赤ゴム栓 1個入 12号	170	190	1801	1801							491	
6-337-13	赤ゴム栓 1個入 13号	185	205	1801	1801							491	
6-337-14	赤ゴム栓 1個入 14号	250	280	1801	1801							491	
6-337-15	赤ゴム栓 1個入 15号	260	290	1801	1801							491	
6-337-16	赤ゴム栓 1個入 16号	300	330	1801	1801							491	
6-337-17	赤ゴム栓 1個入 17号	330	360	1801	1801							491	
6-337-18	赤ゴム栓 1個入 18号	410	450	1801	1801							491	
6-337-19	赤ゴム栓 1個入 19号	600	660	1801	1801							491	
6-337-20	赤ゴム栓 1個入 20号	650	720	1801	1801							491	
6-337-21	赤ゴム栓 1個入 0号	25	28	1801	1801							491	
63-4093-27	肺活量計 ポケッタブル型 D-3605	22,000	23,000			571							
63-4093-28	肺活量計 ポケッタブル型用マウスピース 1組 (50個人) D-3610	1,600	1,800			571							
63-4165-05	KKM-A 工事管理重れ幕用スタンド 130040	16,800	17,800	2373	2373								
63-4165-06	KKM-OPT 工事管理重れ幕用スタンド (両面掲示板用パーツ) 130041	5,800	6,400	2373	2373								
6-343-41	[AC滅菌]シリコ栓 T-10 10入	3,020	3,330	1805	1805								
6-343-42	[AC滅菌]シリコ栓 T-12 10入	3,170	3,490	1805	1805								
6-343-43	[AC滅菌]シリコ栓 T-15 10入	3,370	3,710	1805	1805								
6-343-44	[AC滅菌]シリコ栓 T-17 10入	3,890	4,280	1805	1805								
6-343-45	[AC滅菌]シリコ栓 T-19 10入	3,940	4,340	1805	1805								
6-343-46	[AC滅菌]シリコ栓 T-22 10入	4,090	4,500	1805	1805								
6-343-47	[AC滅菌]シリコ栓 T-24 10入	5,220	5,750	1805	1805								
6-343-48	[AC滅菌]シリコ栓 T-32 10入	6,790	7,470	1805	1805								
6-343-49	[AC滅菌]シリコ栓 T-42 10入	18,100	19,910	1805	1805								
6-343-50	[AC滅菌]シリコ栓 T-52 10入	20,100	22,110	1805	1805								
6-343-51	[AC滅菌]シリコ栓 L-12 10入	2,920	3,220	1805	1805								
6-343-52	[AC滅菌]シリコ栓 L-17 10入	3,650	4,020	1805	1805								
6-343-53	[AC滅菌]シリコ栓 L-22 10入	3,850	4,240	1805	1805								
6-343-54	[AC滅菌]シリコ栓 C-20 10入	3,320	3,660	1805	1805								
6-343-55	[AC滅菌]シリコ栓 C-30 10入	3,930	5,480	1805	1805								
6-343-56	[AC滅菌]シリコ栓 C-40 10入	4,750	6,680	1805	1805								
6-343-57	[AC滅菌]シリコ栓 C-55 10入	5,630	8,000	1805	1805								
6-343-58	[AC滅菌]シリコセン T-28 10個	6,200	6,820	1805	1805								
6-343-59	[AC滅菌]シリコセン T-38 10個	10,700	11,770	1805	1805								
63-5497-17	おくすり手帳 100冊/包 KS-1	3,850	4,240			1561							
6-355-01	アルミキャップ M-1 φ13.5×30mm 1002-01	146	148	1806	1806								
6-355-02	アルミキャップ M-2 φ15.5×40mm 1002-02	150	152	1806	1806								
6-355-03	アルミキャップ M-3 φ17×40mm 1002-03	154	156	1806	1806		52						
6-355-04	アルミキャップ M-4 φ18.5×40mm 1002-04	154	156	1806	1806		52						
6-355-05	アルミキャップ M-5 φ21.5×40mm 1002-05	156	158	1806	1806								
6-355-06	アルミキャップ M-6 φ24.5×40mm 1002-06	168	170	1806	1806								
6-355-07	アルミキャップ M-7 φ27.5×40mm 1002-07	174	176	1806	1806								
6-355-08	アルミキャップ M-8 φ31×40mm 1002-08	180	182	1806	1806								
63-5509-09	Low Retention Tip(10μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-10RB	10,500	10,900	1179	1179								
63-5509-10	Low Retention Tip(10μLロング) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-10LRB	10,500	10,900	1179	1179								
63-5509-11	Low Retention Tip(200μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-200RB	10,500	10,900	1179	1179								
63-5509-12	Low Retention Tip(200μLロング) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-200LRB	4,400	4,600	1179	1179								
63-5509-13	Low Retention Tip(300μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-300RB	11,500	11,900	1179	1179								
63-5509-14	Low Retention Tip(1250μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-1250RB	12,500	13,000	1179	1179								
63-5509-15	Low Retention Filter Tip(10μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F10RB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-16	Low Retention Filter Tip(10μLロング) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F10LRB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-17	Low Retention Filter Tip(20μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F20RB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-18	Low Retention Filter Tip(100μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F100RB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-19	Low Retention Filter Tip(200μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F200RB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-21	Low Retention Filter Tip(300μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F300RB	17,000	17,500	1179	1179								
63-5509-22	Low Retention Filter Tip(1250μL) 滅菌済 96本×10ラック 00-LRT-F1250RB	17,000	17,500	1179	1179								
6-355-11	[AC滅菌]アルミキャップ M-1 φ13.5×30 10個入	2,290	2,520	1806	1806								
6-355-12	[AC滅菌]アルミキャップ M-2 φ15.5×40 10個入	2,320	2,560	1806	1806								
6-355-13	[AC滅菌]アルミキャップ M-3 φ17×40mm 10個入	2,360	2,600	1806	1806								
6-355-14	[AC滅菌]アルミキャップ M-4 φ18.5×40 10個入	2,360	2,600	1806	1806								
6-355-15	[AC滅菌]アルミキャップ M-5 φ21.5×40 10個入	2,360	2,600	1806	1806								
6-355-16	[AC滅菌]アルミキャップ M-6 φ24.5×40 10個入	2,500	2,750	1806	1806								
6-355-17	[AC滅菌]アルミキャップ M-7 φ27.5×40 10個入	2,560	2,820	1806	1806								
6-355-18	[AC滅菌]アルミキャップ M-8 φ31×40mm 10個入	2,610	2,880	1806	1806								
63-5593-48	メルカプタン類用検知管 1箱(10本入) 70LN	3,200	3,500	605	605							514	
63-5593-49	エチルメルカプタン用検知管 1箱(10本入) 72LN	2,400	2,700	604	604							511	
63-5593-91	スーパードライ HEPA SDH-1206H1	1,231,000	1,296,000	948	948								
63-5593-92	スーパードライ HEPA SDH-1204H1	1,184,000	1,295,000	948	948								
63-5597-40	リジッドロック クイックバーム(R) J28512	209,100	212,000	2350	2350								
63-5597-41	リジッドロック クイックバーム(R) J28516	311,700	382,000	2350	2350								

2026年4月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サンアスト 2025 円	ナビス2020 円	サニーフーズ 2024 円	設置2024 円	アズレユア 2025 円	アズツール 2021 円	レンタルカ タログ 円	サイエンスカ タログ 円	災害対策カ タログ 円
63-7934-46	プラスチック踏み台 大型 ベージュ 550mm×340mm×140mm ST-639	3,640	4,010	1063	1063								
63-7934-48	プラスチック踏み台 中型 ベージュ 460mm×320mm×130mm ST-609	2,240	2,480	1063	1063								
63-7934-50	プラスチック便利台 小型 ベージュ 380mm×280mm×200mm ST-529	2,240	2,480	1063	1063								
63-7934-52	プラスチック便利台 小型 ベージュ 440mm×300mm×220mm ST-509	2,910	3,210	1063	1063								
63-9282-29	ART 100E 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2065E	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-30	ART 100E LR 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2065E-05	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-31	ART 100E LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2065E-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-32	ART 100E LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2065E-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-34	ART100フィルターチップ 減菌済 1箱(96チップ×10ラック入) 2065J	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-36	ART 200 LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2069-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-37	ART 200 LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2069-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-40	ART 200 備包装 (500) 2069W	17,380	17,660	1187	1187								
63-9282-41	ART200フィルターチップ 減菌済 1箱(96チップ×10ラック入) 2069J	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-45	ART 1000E 備包装 (500) 2079EW	17,380	17,660	1187	1187								
63-9282-49	ART 10 LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2139-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-50	ART 10 LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2139-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-53	ART10 フィルターチップ 減菌済 1箱(96チップ×10ラック入) 2139J	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-55	ART 10 REACH LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2140-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-56	ART 10 REACH LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2140-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-58	ART10 REACHフィルターチップ 減菌済 1箱(96チップ×10ラック入) 2140J	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-59	ART 20E 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149E	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-60	ART 20E LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149E-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-61	ART 20E LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149E-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-62	ART 20E ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149E-HR	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-63	ART 20E 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149E-R	14,360	14,580	1187	1187								
63-9282-65	ART 20P 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149P	19,300	19,600	1187	1187								
63-9282-66	ART 20P LR 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149P-05	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-67	ART 20P LR ヒンジラック 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149P-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-68	ART 20P LR 詰め替え式 減菌済 (960)1箱(96チップ×10ラック入) 2149P-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9282-70	ART 20P 備包装 (500) 2149PW	17,380	17,660	1187	1187								
63-9282-73	ART XLP 減菌済 (768)1箱(96チップ×8ラック入) 2159P	18,080	18,360	1187	1187								
63-9282-76	ART 1000XL LR ヒンジラック 減菌済 (768)1箱(96チップ×8ラック入) 2179-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
63-9282-77	ART 1000XL LR 詰め替え式 減菌済 (768)1箱(96チップ×8ラック入) 2179-05-R	15,060	15,300	1187	1187								
63-9284-24	LIFE STOCK エナジータイプ(100g) グレープ風味 80個	35,200	39,600										66
63-9284-25	LIFE STOCK エナジータイプ(100g) 洋ナシ風味 80個	35,200	39,600										66
63-9344-19	果汁・ドレナーパック 350mL 1箱(10個入) N10350	8,800	9,800			1225							
6-4008-03	チプラ専用 テープカートリッジブルー SC12B	1,130	1,190	2082	2082	1507							
64-0916-64	平底フラスコ 200mL HF-200-SCI	1,450	1,600										460
64-0916-65	平底フラスコ 300mL HF-300-SCI	1,650	1,820										460
64-0916-66	平底フラスコ 500mL HF-500-SCI	2,410	2,650										460
64-0916-67	平底フラスコ 1000mL HF-1L-SCI	4,310	4,740										460
64-0916-68	平底フラスコ 2000mL HF-2L-SCI	12,660	13,930										460
64-0916-69	平底フラスコ 3000mL HF-3L-SCI	17,600	19,360										460
64-0995-21	熱中症予防対策用品 ビタッと冷却ベスト 標準パッケージ ブラックフリーサイズ 375647	5,600	5,980	-	-								
64-0995-23	熱中症予防対策用品 ビタッと冷却ベスト用予備保冷剤セット 3個1組 375648	1,600	1,700	-	-								
64-1017-38	トーセル TCS-G06S-SIFE 22441111	26,900	29,600	1472	1472								
64-1017-39	トーセル TCS-G06S-SIFS 22441113	26,620	29,300	1472	1472								
64-1017-40	トーセル TCS-G06S-SIHS 22441153	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-41	トーセル TCS-G06S-SIKS 22441173	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-42	トーセル TCS-G06S-SIJS 22441193	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-43	トーセル TCS-G06S-DIFS 22442113	53,240	58,600	1472	1472								
64-1017-44	トーセル TCS-G06S-DIJS 22442193	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-45	トーセル TCS-G06S-TIFS 22443113	79,860	87,900	1472	1472								
64-1017-46	トーセル TCS-G06S-TIJS 22443193	82,530	90,800	1472	1472								
64-1017-47	トーセル TCS-G020-SIFE 22451111	26,900	29,600	1472	1472								
64-1017-48	トーセル TCS-G020-SIFS 22451113	26,620	29,300	1472	1472								
64-1017-49	トーセル TCS-G020-SIHS 22451143	27,960	30,800	1472	1472								
64-1017-50	トーセル TCS-G020-SIHS 22451153	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-51	トーセル TCS-G020-SIKS 22451173	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-52	トーセル TCS-G020-SIJS 22451193	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-53	トーセル TCS-G020-DIFS 22452113	53,240	58,600	1472	1472								
64-1017-54	トーセル TCS-G020-DIHS 22452153	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-55	トーセル TCS-G020-DIKS 22452173	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-56	トーセル TCS-G020-DIJS 22452193	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-57	トーセル TCS-G020-TIFS 22453113	79,860	87,900	1472	1472								
64-1017-58	トーセル TCS-G020-TIHS 22453153	82,530	90,800	1472	1472								
64-1017-59	トーセル TCS-G020-TIKS 22453173	82,530	90,800	1472	1472								
64-1017-60	トーセル TCS-G020-TIJS 22453193	82,530	90,800	1472	1472								
64-1017-61	トーセル TCS-G04S-SIFS 22461113	26,620	29,300	1472	1472								
64-1017-62	トーセル TCS-G04S-SIHS 22461153	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-63	トーセル TCS-G04S-SIKS 22461173	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-64	トーセル TCS-G04S-SIPS 22461183	27,960	30,800	1472	1472								
64-1017-65	トーセル TCS-G04S-SIJS 22461193	29,290	32,300	1472	1472								
64-1017-66	トーセル TCS-G04S-DIFS 22462113	53,240	58,600	1472	1472								
64-1017-67	トーセル TCS-G04S-DIFD 22462118	53,780	59,200	1472	1472								
64-1017-68	トーセル TCS-G04S-DIHS 22462153	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-69	トーセル TCS-G04S-DIKS 22462173	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-70	トーセル TCS-G04S-DIJS 22462193	55,910	61,600	1472	1472								
64-1017-71	トーセル TCS-G04S-TIFE 22463111	80,140	88,200	1472	1472								
64-1017-72	トーセル TCS-G04S-TIFS 22463113	79,860	87,900	1472	1472								
64-1017-73	トーセル TCS-G04S-TIKS 22463173	82,530	90,800	1472	1472								
64-1017-74	トーセル TCS-G120S-SIFS 22471113	26,620	29,300	1472	1472								
64-1017-75	トーセル TCS-G120S-DIFS 22472113	53,240	58,600	1472	1472								
64-1017-76	トーセル TCS-G120S-TIFS 22473113	79,860	87,900	1472	1472								
64-1017-77	トーセル TCS-G120S-QIFS 22474113	106,480	118,000	1472	1472								
64-1017-91	トーセル TCSE-E020S-SIFE 224A1111	11,980	13,200	1472	1472								
64-1017-92	トーセル TCSE-E020S-SIFS 224A1113	12,520	13,800	1472	1472								
64-1017-93	トーセル TCSE-E020S-SIFD 224A1118	12,520	13,800	1472	1472								
64-1017-94	トーセル TCSE-E020S-SIME 224A1141	13,310	14,700	1472	1472								
64-1017-95	トーセル TCSE-E020S-SIRE 224A1161	13,310	14,700	1472	1472								
64-1017-96	トーセル TCSE-E020S-DIFE 224A2111	23,960	26,400	1472	1472								
64-1017-97	トーセル TCSE-E020S-DIFH 224A2117	25,960	28,600	1472	1472								
64-1017-98	トーセル TCSE-E020S-DIMV 224A2142	27,300	30,100	1472	1472								
64-1017-99	トーセル TCSE-E020S-TIFE 224A3111	35,940	39,600	1472	1472								
64-1018-01	トーセル TCSE-E045S-SIFE 224B1111	11,980	13,200	1472	1472								
64-1018-02	トーセル TCSE-E045S-SIME 224B1141	13,310	14,700	1472	1472								
64-1018-03	トーセル TCSE-E045S-SIRD 224B1168	14,380	15,900	1472	1472								
64-1018-04	トーセル TCSE-E045S-SIFE 224B1181	13,310	14,700	1472	1472								
64-1018-05	トーセル TCSE-E045S-DIFE 224B2111	23,960	26,400	1472	1472								
64-1018-06	トーセル TCSE-E045S-DIFS 224B2113	24,500	27,000	1472	1472								
64-1018-07	トーセル TCSE-E045S-DIMV 224B2142	27,300	30,100	1472	1472								
64-101													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエA 2026 頁	アズビエA 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
64-1235-40	ハイラーやさしい舌ブラシ やわらかタイプ	300	330			1986							
64-3727-22	電磁誘導式スターラー ミックスドライブ キュベッドドライブB 40400	79,200	83,200	224	224								
64-3727-23	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブXS B 40300	66,600	70,000	224	224								
64-3727-24	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブI エコB 40101	70,000	73,500	224	224								
64-3727-25	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブI B 40001	85,300	89,600	224	224								
64-3727-26	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブB 40006	315,000	331,000	224	224								
64-3727-27	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブIS B 40015	404,000	425,000	224	224								
64-3727-28	電磁誘導式スターラー ミックスドライブドライブB0 B 40060	587,000	617,000	224	224								
64-3727-41	スターラーハーバー アステロイドK404040	15,000	15,800	252	252								
64-3727-89	ヒルゲンベルグ バスツール ビベット 150mm 3150101	16,700	18,300	-	-								
64-3727-90	ヒルゲンベルグ バスツール ビベット 230mm 3150102	19,000	20,900	-	-								
64-3727-94	ヒルゲンベルグ バスツール ビベット 150mm 総検付 3151101	39,400	43,300	-	-								
64-3727-95	ヒルゲンベルグ バスツール ビベット 230mm 総検付 3151102	42,500	46,700	-	-								
64-4061-04	超低温フリーザー MDF-DU901VHSI-PJ	3,250,000	3,350,000	188	188								
64-4061-08	研究用保冷庫 MPR-141Z-PJ	1,030,000	1,070,000	176	176								
64-4061-09	研究用保冷庫 MPR-1412R-PJ	1,200,000	1,240,000	176	176								
64-4061-10	研究用保冷庫 MPR-72Z-PJ	800,000	820,000	176	176								
64-4061-11	研究用保冷庫 MPR-722R-PJ	880,000	900,000	176	176								
6-449-01	カララボジャック グリーン BOY100	42,300	47,000	1826	1826								
6-449-02	カララボジャック ブルー BOY105	49,000	54,000	1826	1826								
6-449-03	カララボジャック ピンク BOY110	63,500	69,000	1826	1826								
6-449-05	カララボジャック イエロー BOY115	78,000	84,000	1826	1826								
6-449-06	カララボジャック グレー BOY118	350,000	380,000	1826	1826								
6-449-10	カララボジャック 補助プレート 130	19,600	21,000	1826	1826								
6-449-11	カララボジャック 補助プレート 131	32,200	36,000	1826	1826								
6-449-12	カララボジャック 補助プレート 134	95,000	106,000	1826	1826								
6-449-21	カララボジャック ブルー BOY116	123,000	133,000	1826	1826								
64-5102-96	すっきりシェービングフォーム 200mL	330	370			1989							
64-5162-23	114-391 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBAS0N4	85,000	94,000	-	-							141	
64-5162-24	114-392 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBAS0N6	94,000	103,000	-	-							141	
64-5162-27	114-290 生物顕微鏡 BA80-6S	63,000	68,000	-	-							148	
64-5162-28	114-291 生物顕微鏡 BA80-9S	77,000	82,000	-	-							148	
64-5162-29	114-309 生物顕微鏡 BA80C	98,000	78,000	-	-							148	
64-5162-30	114-341 生物顕微鏡(フランレンズ仕様) BA81-6SP	82,000	85,000	-	-							149	
64-5162-43	114-059 生物顕微鏡(教育) SGT-400M	30,000	36,000	-	-							144	
64-5162-44	114-058 生物顕微鏡(教育) SGT-400E	32,000	38,000	-	-							144	
64-5162-45	114-078 生使用生物顕微鏡 SGT-400RLB	33,000	38,000	-	-							145	
64-5162-47	114-350 生物顕微鏡 BA80シリーズ BA80-4S	39,000	44,000	-	-							147	
64-5162-48	114-352 生物顕微鏡 BA80シリーズ BA80RL-4S	41,000	46,000	-	-							147	
64-5162-49	114-351 生物顕微鏡 BA80シリーズ BA80-6S	47,000	52,000	-	-							147	
64-5162-50	114-353 生物顕微鏡 BA80シリーズ BA80RL-6S	49,000	54,000	-	-							147	
64-5162-54	114-783 生使用実体顕微鏡 VCT-VBL1e	31,000	37,000	-	-							152	
64-5162-55	114-784 生使用実体顕微鏡 VCT-VBL2e	39,000	46,000	-	-							152	
64-5163-08	190538 対物レンズ S40 x	7,200	8,000	-	-							147	
64-5224-87	打診錘 テーラー 白 19cm ゴム抗菌 Z181-825A	2,200	2,420			223							
64-5224-88	打診錘 テーラー 黒 19cm ゴム抗菌 Z181-825B	2,200	2,420			223							
64-5224-89	打診錘 テーラー ビーズピンク 19cm ゴム抗菌 Z181-825P	2,200	2,420			223							
64-5224-90	打診錘 テーラー フリップブルー 19cm ゴム抗菌 Z181-825F	2,200	2,420			223							
64-5224-91	打診錘 テーラー ミントグリーン 19cm ゴム抗菌 Z181-825G	2,200	2,420			223							
64-5224-92	打診錘 テーラー レモンイエロー 19cm ゴム抗菌 Z181-825Y	2,200	2,420			223							
64-5224-93	打診錘 テーラー ラベンダー 19cm ゴム抗菌 Z181-825R	2,200	2,420			223							
64-5227-92	200Lクローズドドラム缶用エアバキュームポンプ(吸入専用、灯油・軽油用) APDQ1-25G	146,800	139,600	-	-								
64-5227-93	200Lクローズドドラム缶用エアバキュームポンプ(吸入専用、溶剤用) APDQ1-25AS	186,200	177,200	-	-								
64-5227-94	200Lクローズドドラム缶用エアバキュームポンプ(吐出・吸入兼用、灯油・軽油用) APDQ1-25G	235,600	224,000	-	-								
64-5227-95	200Lクローズドドラム缶用エアバキュームポンプ(吐出・吸入兼用、溶剤用) APDQ1-25AS	259,600	246,800	-	-								
64-5228-18	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) アセトン 2429-0501	30,740	31,220	-	-								
64-5228-19	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) トルエン 2429-0502	30,740	31,220	-	-								
64-5228-20	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) n-ヘキサン 2429-0503	30,740	31,220	-	-								
64-5228-21	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) メチレンクロライド 2429-0504	30,740	31,220	-	-								
64-5228-22	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) キシレン 2429-0505	30,740	31,220	-	-								
64-5228-23	家庭用洗浄剤 (GHS準拠表示) メチルエチルケトン 2429-0506	31,160	31,640	-	-								
64-5229-03	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0020	26,000	26,660	1250	1250								
64-5229-04	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 150mL 1ケース(12個入) 150-0045	26,000	26,660	1250	1250								
64-5229-05	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4020	44,860	46,000	1250	1250								
64-5229-06	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 500mL 1ケース(12個入) 151-4045	44,860	46,000	1250	1250								
64-5229-07	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0020	27,920	28,620	1250	1250								
64-5229-08	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 250mL 1ケース(12個入) 153-0045	27,920	28,620	1250	1250								
64-5229-09	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 154-0020	56,420	57,840	1250	1250								
64-5229-10	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 154-0045	56,420	57,840	1250	1250								
64-5229-11	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 500mL 1ケース(12個入) 163-0020	58,380	59,840	1250	1250								
64-5229-12	フィルターユニット Rapid-Flow (NYL) 1000mL 1ケース(12個入) 164-0020	68,480	70,200	1250	1250								
64-5229-33	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow (PES) 90mm 169-0045	42,880	43,540	1250	1250								
64-5229-34	組織培養フィルターユニット Rapid-Flow (PES) 90mm 569-0020	33,100	33,660	1250	1250								
64-5239-76	標準菌株(EZ-Accu Shot Starved Cells)Pseudomonas protegens (G)derived from ATCC 17386 5n'イ7& 0524SC	77,000	82,000	1492	1492		32						
64-5239-77	標準菌株(EZ-Accu Shot Starved Cells)Methylobacterium extorquens derived from ATCCBAA-2500 01110SC	77,000	82,000	1492	1492		32						
64-5409-86	純水装置用/バイオフィルター LC197	71,000	82,000	1459	1459								
64-5409-97	純水装置用/排水口フィルター LC145	53,000	61,000	1459	1459								
64-5410-01	プレフィルターカートリッジ LC140	29,000	33,500	1459	1459								
64-6228-21	ジャブエプロン 胸当 ブルー E1501-1	2,450	2,500	2308	2308								
64-6228-22	ジャブエプロン 胸当 グリーン E1501-2	2,450	2,500	2308	2308								
64-6228-23	ジャブエプロン 胸当 ピンク E1501-4	2,450	2,500	2308	2308								
64-6228-87	ジャブエプロン ノースリーブ ブルー E4100-1	2,950	3,000	2308	2308								
64-6228-88	ジャブエプロン ノースリーブ グリーン E4100-2	2,950	3,000	2308	2308								
64-6228-89	ジャブエプロン ノースリーブ ピンク E4100-4	2,950	3,000	2308	2308								
64-6360-88	防護型・耐薬品性真空ポンプ 259×220×163mm NR20G	327,000	339,000	398	398								
64-6360-89	防護型・耐薬品性真空ポンプ 289×240×177mm NR40G	385,000	393,000	398	398								
64-6367-68	縫合針滅菌ケース 丸型 65×16mm BL830R	9,900	16,000			1305							
64-6367-69	縫合針滅菌ケース 丸型 60×12mm BL831R	5,500	8,000			1305							
64-7527-79	リモイスバリア ハンディーク 4g 20/パック 18033	3,700	3,960			1857							
64-7656-59	強化ボトル (HDPE) 1L 6本入 2125-1000	19,890	20,200	-	-								
64-7656-60	強化ボトル (HDPE) 2L 2本入 2125-2000JP	8,160	8,300	-	-								
64-7656-61	強化ボトル (HDPE) 4L 2125-4000JP	9,400	9,560	-	-								
64-7658-76	ダイヤモンドチップ プリスター 未滅菌 D300 F172400	7,000	7,700	1184	1184								
64-7658-77	ダイヤモンドチップ プリスター D300ST(滅菌) (96×10ラック) 1セット(96本×10セット入) F172401	7,800	8,600	1184	1184								
64-7658-78	ダイヤモンドチップ プリスター DF300ST 滅菌 F172703	18,000	21,000	1185	1185								
64-7721-99	リフレ 簡素テープ止めタイプ横モレ防止 S 34枚×3袋 18098	11,200	12,600			1987							
64-8079-09	標準粒子 20nm 3020A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-10	標準粒子 30nm 3030A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-11	標準粒子 40nm 3040A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-12	標準粒子 50nm 3050A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-13	標準粒子 60nm 3060A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-14	標準粒子 70nm 3070A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-15	標準粒子 80nm 3080A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-16	標準粒子 90nm 3090A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-17	標準粒子 100nm 3100A	111,000	118,000	1970	1970								
64-8079-18	標準粒子 125nm 3125A	111,000	118,000										

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
64-8079-39	標準粒子 1.6um 4016A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-40	標準粒子 1.8um 4018A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-41	標準粒子 2.0um 4020A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-42	標準粒子 2.5um 4025A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-43	標準粒子 3.0um 4030A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-44	標準粒子 4.0um 4040A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-45	標準粒子 5.0um 4050A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-46	標準粒子 6.0um 4060A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-47	標準粒子 7.0um 4070A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-48	標準粒子 8.0um 4080A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-49	標準粒子 9.0um 4090A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-50	標準粒子 10um 4210A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-51	標準粒子 12um 4212A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-52	標準粒子 15um 4215A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-53	標準粒子 20um 4220A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-54	標準粒子 25um 4225A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-55	標準粒子 30um 4230A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-56	標準粒子 40um 4240A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-57	標準粒子 50um 4250A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-58	標準粒子 60um 4260A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-59	標準粒子 70um 4270A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-60	標準粒子 80um 4280A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-61	標準粒子 100um 4310A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-62	標準粒子 115um 4311A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-63	標準粒子 140um 4314A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-64	標準粒子 160um 4316A	120,000	128,000	1970	1970								
64-8079-65	標準粒子 200um 4320A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-66	標準粒子 240um 4324A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-67	標準粒子 280um 4328A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-68	標準粒子 300um 4330A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-69	標準粒子 400um 4340A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-70	標準粒子 500um 4350A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-71	標準粒子 550um 4355A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-72	標準粒子 650um 4365A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-73	標準粒子 750um 4375A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8079-74	標準粒子 1000um 4400A	124,000	132,000	1970	1970								
64-8083-59	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 2um 3000個±10%/mL CG02-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-60	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 5um 3000個±10%/mL CG05-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-61	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 10um 3000個±10%/mL CG10-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-62	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 15um 3000個±10%/mL CG15-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-63	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 20um 3000個±10%/mL CG20-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-64	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 25um 3000個±10%/mL CG25-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-65	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 30um 3000個±10%/mL CG30-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-66	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 50um 3000個±10%/mL CG50-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8083-67	粒子 COUNT-CALTM(カウント・カル)シリーズ 70um 3000個±10%/mL CG70-PK	76,900	81,700	1970	1970								
64-8088-41	どっしリンダー 50mL CL2016-01-10	880	970	1736	1736								
64-8088-42	どっしリンダー 100mL CL2016-02-10	1,040	1,140	1736	1736								
64-8088-43	どっしリンダー 250mL CL2016-03-10	1,360	1,490	1736	1736								
64-8088-44	どっしリンダー 500mL CL2016-04-10	2,300	2,530	1736	1736								
64-8089-04	錠剤用(首太)メスフラスコ 白 20mL CL2035-01-10	3,960	4,360	1731	1731								
64-8089-05	錠剤用(首太)メスフラスコ 茶 20mL CL2035-01-20	5,060	5,570	1731	1731								
64-8089-06	錠剤用(首太)メスフラスコ 白 25mL CL2035-02-10	3,960	4,360	1731	1731								
64-8089-07	錠剤用(首太)メスフラスコ 茶 25mL CL2035-02-20	5,060	5,570	1731	1731								
64-8089-08	錠剤用(首太)メスフラスコ 白 30mL CL2035-03-10	3,960	4,360	1731	1731								
64-8089-09	錠剤用(首太)メスフラスコ 茶 30mL CL2035-03-20	5,060	5,570	1731	1731								
64-8089-10	ホールベットカスタム品 1.1mL CL2070-TK-011	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-11	ホールベットカスタム品 1.2mL CL2070-TK-012	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-12	ホールベットカスタム品 1.3mL CL2070-TK-013	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-13	ホールベットカスタム品 1.4mL CL2070-TK-014	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-14	ホールベットカスタム品 1.6mL CL2070-TK-016	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-15	ホールベットカスタム品 1.7mL CL2070-TK-017	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-16	ホールベットカスタム品 1.8mL CL2070-TK-018	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-17	ホールベットカスタム品 1.9mL CL2070-TK-019	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-18	ホールベットカスタム品 2.1mL CL2070-TK-021	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-19	ホールベットカスタム品 2.2mL CL2070-TK-022	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-20	ホールベットカスタム品 2.3mL CL2070-TK-023	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-21	ホールベットカスタム品 2.4mL CL2070-TK-024	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-22	ホールベットカスタム品 2.6mL CL2070-TK-026	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-23	ホールベットカスタム品 2.7mL CL2070-TK-027	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-24	ホールベットカスタム品 2.8mL CL2070-TK-028	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-25	ホールベットカスタム品 2.9mL CL2070-TK-029	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-26	ホールベットカスタム品 3.1mL CL2070-TK-031	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-27	ホールベットカスタム品 3.2mL CL2070-TK-032	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-28	ホールベットカスタム品 3.3mL CL2070-TK-033	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-29	ホールベットカスタム品 3.4mL CL2070-TK-034	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-30	ホールベットカスタム品 3.5mL CL2070-TK-035	4,730	5,210	1752	1752								
64-8089-31	ホールベットカスタム品 4.5mL CL2070-TK-045	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-32	ホールベットカスタム品 5.5mL CL2070-TK-055	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-33	ホールベットカスタム品 6.5mL CL2070-TK-065	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-34	ホールベットカスタム品 7.5mL CL2070-TK-075	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-35	ホールベットカスタム品 8.5mL CL2070-TK-085	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-36	ホールベットカスタム品 9.5mL CL2070-TK-095	5,060	5,570	1752	1752								
64-8089-37	ホールベットカスタム品 16.0mL CL2070-TK-160	5,500	6,050	1752	1752								
64-8089-38	ホールベットカスタム品 17.0mL CL2070-TK-170	5,500	6,050	1752	1752								
64-8089-39	ホールベットカスタム品 18.0mL CL2070-TK-180	5,500	6,050	1752	1752								
64-8089-40	ホールベットカスタム品 19.0mL CL2070-TK-190	5,500	6,050	1752	1752								
64-8891-27	無給油エアモーター式工場型(壁掛型) AFK-18NL	142,200	149,600	2371	2371								
64-8899-48	BA-L2SUK用充電器 CH-L2HAA	21,500	21,900	2217	2217								
64-8899-56	防じん・防毒両検定マスク/半面形/S/サイズ/白磁(ホワイト) TW01S/HB/SWH	2,470	2,530	2211	2211								
64-8899-57	防じん・防毒両検定マスク/半面形/L/サイズ/烏羽色(ブラック) TW01S/HB/LBK	2,470	2,530	2211	2211								
64-8899-58	防じん・防毒両検定マスク/半面形/M/サイズ/烏羽色(ブラック) TW01S/HB/M/BK	2,470	2,530	2211	2211								
64-8899-59	防じん・防毒両検定マスク/半面形/S/サイズ/烏羽色(ブラック) TW01S/HB/S/BK	2,470	2,530	2211	2211								
64-8899-60	防じん・防毒両検定マスク/半面形/L/サイズ/白磁(ホワイト) TW01S/HB/LWH	2,470	2,530	2211	2211								
64-8899-61	防じん・防毒両検定マスク/半面形/M/サイズ/白磁(ホワイト) TW01S/HB/MWH	2,470	2,530	2211	2211								
64-8925-23	アンブリビア フィルターチップ FT10 F174100	18,500	23,000	-	-								
64-8925-24	アンブリビア フィルターチップ FT20 F174200	16,900	21,000	-	-								
64-8925-25	アンブリビア フィルターチップ FT200 F174300	16,900	21,000	-	-								
64-8925-26	アンブリビア フィルターチップ FT1000 F174400	19,900	25,000	-	-								
64-8927-60	平底フラスコ 5000mL HF-SLSGI	27,230	30,500									460	
64-8948-25	ビタック冷却ベスト 標準パッケージ XLサイズ ブラック 胸回り115×145cm 375669	5,600	5,980	-	-								
64-9077-48	アナログモデム RS-232C接続 DFM-56S	22,000	24,100	2616	2616								
64-9077-49	アナログモデム USB接続 DFM-56U	10,200	11,200	2616	2616								
64-9077-51	RS-232C拡張インターフェイスボード PCI Express RSA-EXP2P4	45,900	50,300	2618	2618								
64-9077-54	セキュリティUSBメモリー パスワードロック&自動暗号化 ED-E4/4GR	6,720	7,280	2613	2613								
64-9077-55	セキュリティUSBメモリー パスワードロック&自動暗号化 ED-E4/8GR	10,200											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
65-0542-81	スターバイオマット 青 T1307B	14,300	16,500			1905							
65-0542-82	スターバイオマット 緑 T1307G	14,300	16,500			1905							
6-510-01	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 ミントグリーン 適合スリ部上径:10mm 1袋(10個入) KC10	5,900	6,500	1807	1807								
6-510-02	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 バイオレット 適合スリ部上径:12mm 1袋(10個入) KC12	6,400	7,100	1807	1807								
6-510-03	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 クリーム 適合スリ部上径:14・15mm 1袋(10個入) KC14	6,500	7,200	1807	1807								
6-510-04	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 ブルー 適合スリ部上径:19mm 1袋(10個入) KC19	6,700	7,400	1807	1807								
6-510-05	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 グリーン 適合スリ部上径:24mm 1袋(10個入) KC24	6,800	7,500	1807	1807								
6-510-06	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 レッド 適合スリ部上径:29mm 1袋(10個入) KC29	7,000	7,700	1807	1807								
6-510-07	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 オレンジ 適合スリ部上径:34mm 1袋(10個入) KC34	8,600	9,500	1807	1807								
6-510-08	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 イエロー 適合スリ部上径:40mm 1袋(10個入) KC40	8,900	9,800	1807	1807								
6-510-09	ケッククリップ・チューバー・ジョイント用 ブラウン 適合スリ部上径:45mm 1袋(10個入) KC45	9,900	10,900	1807	1807								
65-1675-61	防毒マスク用吸収缶 高濃度 有機ガス用 CA-505/OV	8,450	11,500	2215	2215								
65-1675-62	防毒マスク用吸収缶 高濃度 ハロゲン・酸性・硫化水素・亜硫酸ガス用 CA-506/HG/AG/SO/HS	8,450	11,500	2215	2215								
65-1675-63	防毒マスク用吸収缶 高濃度 アンモニア用 CA-505/AM	9,220	12,600	2215	2215								
65-1675-64	防毒マスク用吸収缶 高濃度 シアン化水素用 CA-505/HC	13,200	18,000	2215	2215								
65-1675-65	防毒マスク用吸収缶 高濃度 リン化水素用 CA-505/HP	13,500	18,300	2215	2215								
65-1675-66	防毒マスク用吸収缶 高濃度 臭化メチル用 CA-506/MB	10,900	14,900	2215	2215								
65-1829-11	N95マスク/二つ折り/個包装/10個入 DD02-N95-2K	2,490	3,430	2202	2202								
65-1829-12	N95マスク/二つ折り/個包装/排気弁付き/10個入 DD02V-N95-2K	4,110	4,210	2202	2202								
65-1829-13	使い捨て式防じんマスク/二つ折り/個包装/10個1袋/DS2 DD02-S2-2K	2,380	2,420	2201	2201								
65-1829-14	使い捨て式防じんマスク/二つ折り/排気弁付き/個包装/10個1袋/DS2 DD02V-S2-2K	4,150	4,250	2201	2201								
65-1834-41	ノンフロン実用冷蔵ショーケース 554L MPR-S500H-PJ	690,000	720,000	176	176	1570							
65-1834-43	CO2インキュベーター 50L MCO-50AIG-PJ	720,000	740,000	64	64								
65-1834-44	マルチガスインキュベーター 50L MCO-50M-PJ	910,000	930,000	-	-								
65-1834-45	マルチガスインキュベーター 161L(H2O2除染システムあり) MCO-170MUVH-PJ	1,650,000	1,690,000	-	-								
65-1834-46	マルチガスインキュベーター 161L(UVラン灯設置システム標準装備) MCO-170MUV-PJ	1,580,000	1,620,000	-	-								
65-1834-47	ノンフロン超低温フリーザー 729L MDF-DU702VHS1-PJ	2,600,000	2,680,000	188	188								
65-1834-48	ノンフロン超低温フリーザー 528L MDF-DU502VHS1-PJ	2,200,000	2,270,000	188	188								
65-1861-10	コーナ用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 353041	1,100	980	2365	2365								113
65-1861-11	コーナ用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式 353042	2,500	1,980	2365	2365								113
65-1915-42	使い捨て式防じんマスク/二本紐式/10枚1袋/DS2 DD11-S2-5 DS2	4,100	4,200	2202	2202								
65-1915-43	使い捨て式防じんマスク/二本紐式/排気弁付き/10枚1袋/DS2 DD11V-S2-5 DS2	5,020	5,130	2202	2202								
6-524-11	[AC減菌]ミクロスバーナール 180丸 ステンレス 5本入	1,750	1,930	1836	1836								
6-524-12	[AC減菌]ミクロスバーナール 180丸 編 ステンレス 5本入	1,750	1,930	1836	1836								
6-524-13	[AC減菌]ミクロスバーナール 210丸 編 ステンレス 5本入	2,000	2,200	1836	1836								
6-524-14	[AC減菌]ミクロスバーナール 240丸 編 ステンレス 5本入	4,600	5,060	1836	1836								
6-524-15	[AC減菌]ミクロスバーナール 180丸 本 ステンレス 5本入	2,800	3,080	1836	1836								
6-524-16	[AC減菌]ミクロスバーナール 150丸 編 ステンレス 5本入	1,500	1,650	1836	1836								
6-524-17	[AC減菌]ミクロスバーナール 300丸 編 ステンレス 5本入	6,000	6,600	1836	1836								
6-525-11	[フッ素樹脂コート]スバーチル両へう 150mm	1,900	1,600	1842	1842								
6-525-12	[フッ素樹脂コート]スバーチル両へう 180mm	2,410	2,000	1842	1842								
6-525-13	[フッ素樹脂コート]スバーチル両へう 210mm	3,120	2,650	1842	1842								
6-525-14	[フッ素樹脂コート]スバーチル両へう 240mm	3,680	3,100	1842	1842								
6-525-15	[フッ素樹脂コート]スバーチル両へう 300mm	4,310	3,650	1842	1842								
65-2764-30	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4ファイクス 082 248A	103,000	100,000	795	795								
65-2764-31	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4デュオ 082 244A	87,700	86,000	795	795								
65-2764-32	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4アーク 082 245A	130,000	126,000	795	795								
65-2764-33	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4リリオ 082 247A	76,500	78,000	795	795								
65-2764-34	工業用内視鏡 ビデオフレックスG4マックス 082 246A	76,500	78,000	795	795								
6-531-41	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 125mm	570	630	1829	1829								
6-531-42	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 150mm	630	700	1829	1829								
6-531-43	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 180mm	700	770	1829	1829								
6-531-44	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 210mm	1,290	1,420	1829	1829								
6-531-46	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 300mm	2,290	2,520	1829	1829								
6-531-50	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット AA125	560	620	1829	1829								
6-531-52	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット デッキ125mm	570	630	1829	1829								
6-531-53	[洗浄+AC減菌]ステンレス製ピンセット 115mm	490	540	1829	1829								
6-531-66	[洗浄+AC減菌]150先端 ステンレス製ピンセット	730	810	1829	1829								
6-5323-31	ドータイト(R) 接着剤タイプ AA55	52,900	68,400	1989	1989								
6-5324-01	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-362	16,800	21,700	1989	1989								
6-5324-02	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-550	22,600	28,900	1989	1989								
6-5324-03	ドータイト(R) 常温乾燥タイプ D-500	24,100	31,600	1989	1989								
65-3364-74	GV-USBOX スタッドアウトライフ(ストリッギングBOX「LIVE ARISER」)	143,690	159,000	2611	2611								
65-3364-78	GV-USB2/HQ USB接続ビデオキャプチャー 高性能モデル	12,400	13,600	2615	2615								
65-3364-80	GV-USB2 USB接続ビデオキャプチャー	9,590	10,500	2615	2615								
65-3409-96	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 3TB LS710DN0301B	48,400	56,700	2614	2614								
65-3409-97	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 12TB LS720DN1202B	154,000	156,000	2614	2614								
65-3411-68	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 1TB LS710DN0101B	39,900	47,400	2614	2614								
65-3415-12	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 8TB LS710DN0801B	96,700	103,000	2614	2614								
65-3416-37	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 6TB LS720DN0602B	92,400	105,000	2614	2614								
65-3416-44	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 16TB LS720DN1602B	185,000	187,000	2614	2614								
65-3418-22	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 2TB LS710DN0201B	42,400	50,400	2614	2614								
65-3419-43	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 4TB LS710DN0401B	57,600	65,800	2614	2614								
65-3419-44	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 2TB LS720DN0202B	71,600	78,200	2614	2614								
65-3419-45	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 4TB LS720DN0402B	82,700	88,900	2614	2614								
65-3420-56	リンクステーション SOHO向け LS7100NB ネットワークHDD 1ベイ 6TB LS710DN0601B	75,800	81,200	2614	2614								
65-3420-57	リンクステーション SOHO向け LS7200NB ネットワークHDD 2ベイ 8TB LS720DN0802B	106,000	121,000	2614	2614								
65-3437-93	USBシリアル変換アダプター USB-RS407R	9,230	10,200	2618	2618								
65-3690-67	吸引配管7077-9(10A)E7506-DV&DS-1000/WS用	11,000	12,000			550							
65-3696-65	Nchiptet Air Multi channel (0.5～10μL) 8チャンネル 00-NAR-10M8	110,000	112,000	1151	1151								
65-3696-66	Nchiptet Air Multi channel (10～100μL) 8チャンネル 00-NAR-100M8	110,000	112,000	1151	1151								
65-3696-67	Nchiptet Air Multi channel (20～200μL) 8チャンネル 00-NAR-200M8	110,000	112,000	1151	1151								
65-3696-68	Nchiptet Air Multi channel (30～300μL) 8チャンネル 00-NAR-300M8	110,000	112,000	1151	1151								
65-3696-69	Nchiptet Air Multi channel (0.5～10μL) 12チャンネル 00-NAR-10M12	120,000	122,000	1151	1151								
65-3696-70	Nchiptet Air Multi channel (10～100μL) 12チャンネル 00-NAR-100M12	120,000	122,000	1151	1151								
65-3696-71	Nchiptet Air Multi channel (20～200μL) 12チャンネル 00-NAR-200M12	120,000	122,000	1151	1151								
65-3696-72	Nchiptet Air Multi channel (30～300μL) 12チャンネル 00-NAR-300M12	120,000	122,000	1151	1151								
65-3728-98	防災おんが担架 OT-962-200-0	20,500	21,600										151
65-5551-91	ノービー サクシヨカンテール(ハンドカバー付)8F(Φ2.7)×350mm 50本入 2535-940	8,500	10,200			557							
65-5636-17	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL オレンジ 滅菌済 1箱(75個×4パック入) 120ORG53-1000	58,120	59,000	1376	1376								
65-5636-19	Clicktainer バイアル ラベルなし 120mL オレンジ 滅菌済 1箱(100個入) 120ORG53-4000	21,940	22,940	1376	1376								
65-5636-20	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 120mL 白 滅菌済 1箱(75個×4パック入) 120WHT53-1000	58,120	59,000	1376	1376								
65-5636-23	Clicktainer バイアル ラベルなし 120mL 白 滅菌済 1箱(100個入) 120WHT53-4000	21,940	22,940	1376	1376								
65-5636-25	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 90mL 緑 滅菌済 1箱(100個×4パック入) 90GRN53-1000	55,240	56,080	1376	1376								
65-5636-26	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 90mL オレンジ 滅菌済 1箱(100個×4パック入) 90ORG53-1000	55,240	56,080	1376	1376								
65-5636-28	Clicktainer バイアル タブ付きラベル 90mL 白 滅菌済 1箱(100個×3パック入) 90WHT53-1000	42,860	43,520	1376	1376								
65-5636-44	チップ ART 1000 REACH LR ヒンジラック フィルター 滅菌済 1箱(96チップ×8ラック入) 2079-05-HR	19,600	19,900	1187	1187								
65-5636-45	チップ ART 1000 REACH LR ヒンジラック フィルター 滅菌済 1箱(96チップ×8ラック入) 2079-HR	19,300	19,600	1187	1187								
65-5636-51	チップ ART 200 REACH LR ヒンジラック フィルター 滅菌済 1箱(96チップ×8ラック入) 2160P-05-HR	18,800	19,100	1187	1187								
65-5636-52	チップ ART 200 REACH LR ヒンジラック フィルター 滅菌済 1箱(96チップ×8ラック入) 2160P-HR	18,080	18,360	1187	1187								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サニークーブズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビュア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	実習対策カ ログ 頁
6-5660-01	耐熱アルミテープ 38mm×9m ALT-38	2,840	3,560	2005	2005								
6-5660-02	耐熱アルミテープ 50mm×9m ALT-50	3,550	4,440	2005	2005								
65-8299-11	機組手術用替刃メスハンドル MF-130	12,000	15,000			756							
65-8299-12	機組手術用替刃メスハンドル MF-130S	12,000	15,000			756							
6-586-01	シリコンチューブ 0.5×1	200	220	1881	1881								
6-586-02	シリコンチューブ 1×2	200	220	1881	1881								
6-586-03	シリコンチューブ 1×3	210	240	1881	1881								
6-586-04	シリコンチューブ 1.5×2.5	280	310	1881	1881								
6-586-05	シリコンチューブ 2×3	210	240	1881	1881								
6-586-06	シリコンチューブ 2×3.5	230	260	1881	1881								
6-586-07	シリコンチューブ 2×4	240	260	1881	1881								
6-586-08	シリコンチューブ 2×8	1,040	1,140	1881	1881								
6-586-09	シリコンチューブ 3×5	250	280	1881	1881								
6-586-10	シリコンチューブ 3×6	420	490	1881	1881								
6-586-11	シリコンチューブ 3×9	1,250	1,280	1881	1881								
6-586-12	シリコンチューブ 4×6	290	320	1881	1881								
6-586-13	シリコンチューブ 4×7	450	520	1881	1881								
6-586-14	シリコンチューブ 4×8	680	730	1881	1881								
6-586-15	シリコンチューブ 4×9	1,070	1,160	1881	1881								
6-586-16	シリコンチューブ 5×7	360	380	1881	1881								
6-586-17	シリコンチューブ 5×8	570	620	1881	1881								
6-586-18	シリコンチューブ 5×9	640	700	1881	1881								
6-586-19	シリコンチューブ 5×11	1,330	1,530	1881	1881								
6-586-20	シリコンチューブ 6×8	370	420	1881	1881								
6-586-21	シリコンチューブ 6×9	760	820	1881	1881								
6-586-22	シリコンチューブ 6×10	820	860	1881	1881								
6-586-23	シリコンチューブ 6×12	1,270	1,340	1881	1881								
6-586-24	シリコンチューブ 6×15	2,600	2,820	1881	1881								
6-586-25	シリコンチューブ 7×9	400	420	1881	1881								
6-586-26	シリコンチューブ 7×10	610	630	1881	1881								
6-586-27	シリコンチューブ 7×11	890	950	1881	1881								
6-586-28	シリコンチューブ 7×12	1,470	1,490	1881	1881								
6-586-29	シリコンチューブ 8×10	660	730	1881	1881								
6-586-30	シリコンチューブ 8×11	720	890	1881	1881								
6-586-31	シリコンチューブ 8×12	1,200	1,250	1881	1881								
6-586-32	シリコンチューブ 9×12	700	740	1881	1881								
6-586-33	シリコンチューブ 9×13	1,200	1,300	1881	1881								
6-586-34	シリコンチューブ 9×15	2,660	2,800	1881	1881								
6-586-35	シリコンチューブ 10×13	760	820	1881	1881								
6-586-36	シリコンチューブ 10×14	1,200	1,260	1881	1881								
6-586-37	シリコンチューブ 12×16	1,270	1,350	1881	1881								
6-586-38	シリコンチューブ 12×18	2,600	2,760	1881	1881								
6-586-39	シリコンチューブ 12×20	3,730	4,100	1881	1881								
6-586-40	シリコンチューブ 15×20	2,000	2,100	1881	1881								
6-586-41	シリコンチューブ 19×25	3,730	3,900	1881	1881								
6-586-42	シリコンチューブ 20×28	4,500	4,800	1881	1881								
6-586-43	シリコンチューブ 25×33	5,980	6,250	1881	1881								
65-8727-25	ニュースキングリーンコントーン 10袋入 NSCC01	1,800	2,000			1851							
65-8996-33	ビベットマン P2 校正証明書付 F144054MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-34	ビベットマン P10 校正証明書付 F144055MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-35	ビベットマン P20 校正証明書付 F144056MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-36	ビベットマン P100 校正証明書付 F144057MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-37	ビベットマン P200 校正証明書付 F144058MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-38	ビベットマン P1000 校正証明書付 F144059MISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-39	ビベットマン P5000 校正証明書付 F144066ISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-40	ビベットマン P10mL 校正証明書付 F144067ISO-01	47,800	49,200	-	-	299							
65-8996-41	ビベットマン マイクロボリュームキット F167800	122,000	131,000	-	-	299							
65-8996-42	ビベットマン スターターキット F167900	122,000	131,000	-	-	299							
65-8996-43	ビベットマン マイクロボリュームキット 校正証明書付 F167900ISO-01	137,900	146,900	-	-	299							
65-8996-44	ビベットマン スターターキット 校正証明書付 F167900ISO-01	137,900	146,900	-	-	299							
65-8996-45	ビベットマン(マルチチャンネル)P8X10 8チャンネル F144068	121,000	127,000	-	-								
65-8996-46	ビベットマン(マルチチャンネル)P12X10 12チャンネル F144069	142,000	149,000	-	-								
65-8996-47	ビベットマン(マルチチャンネル)P8X300 8チャンネル F144074	121,000	127,000	-	-								
65-8996-48	ビベットマン(マルチチャンネル)P12X300 12チャンネル F144075	142,000	149,000	-	-								
65-8998-75	Low Retention Tip.(10μL) バルク 1000本入り 00-LRT-10	6,000	6,300	1179	1179								
65-8998-76	Low Retention Tip.(10μLロング) バルク 1000本入り 00-LRT-10L	6,000	6,300	1179	1179								
65-8998-77	Low Retention Tip.(200μL) バルク 1000本入り 00-LRT-200	5,000	5,300	1179	1179								
65-8998-78	Low Retention Tip.(300μL) バルク 1000本入り 00-LRT-300	7,500	7,900	1179	1179								
65-8998-79	Low Retention Tip.(1250μL) バルク 1000本入り 00-LRT-1250	8,000	8,400	1179	1179								
65-9137-59	高圧洗浄機 15A 1450W AJP-1700VQG	70,800	83,200										234
65-9389-97	1mLアスピレーティングビベット(バルクパック) 400本入 229251	24,300	25,200	1755	1755								
65-9389-98	2mLアスピレーティングビベット(バルクパック) 400本入 229252	26,100	27,000	1755	1755								
65-9389-99	5mLアスピレーティングビベット(バルクパック) 200本入 229255	15,900	16,800	1755	1755								
65-9390-01	1mLアスピレーティングビベット(個別包装) 400本入 229261	22,400	23,300	1755	1755								
65-9390-02	2mLアスピレーティングビベット(個別包装) 400本入 229262	24,300	25,200	1755	1755								
65-9390-03	5mLアスピレーティングビベット(個別包装) 200本入 229265	17,800	18,600	1755	1755								
65-9390-04	10mLアスピレーティングビベット(個別包装) 200本入 229247	20,600	21,500	1755	1755								
65-9390-05	25mLアスピレーティングビベット(個別包装) 200本入 229248	37,700	39,200	1755	1755								
65-9390-06	50mLアスピレーティングビベット(個別包装) 100本入 229249	39,200	39,600	1755	1755								
65-9395-87	保護のめがね(ゴグル型)(換気口あり) LX-91 07335	4,200	4,540	2226	2226	963							
65-9968-34	作業主任者職務標識 特定化学物質作業主任者 職-513A 600×450mm エンビ 049913	2,880	3,150	2372	2372								
65-9968-35	作業主任者職務標識 有機溶剤作業主任者 職-516A 600×450mm エンビ 049916	2,880	3,150	2372	2372								
65-9969-41	デジタルマメーター DM-100S	85,000	107,000	675	675								
65-9969-41-20	デジタルマメーター 校正証明書付 DM-100S	102,000	124,000	675	675								
66-0003-74	内視鏡用マウスピース 16433 50個入 固定ベルト無し	15,400	14,600			792							
66-0006-88	おくすりカレンダール ライトブルー 4用法8段タイプ ダブルポケット 1枚 KWP2-32-LB	1,600	1,780			1597							
66-0006-96	デキヤス スタンダード 減菌済 10本入 MD-60200/83010088	16,000	16,800			715							
66-0006-97	デキヤス ストッパー付き 減菌済 10本入 MD-60220/83010089	16,000	17,500			715							
66-0006-98	デキヤス 先端開口・ストッパー付き 減菌済 10本入 MD-60230/83010090	25,000	26,300			715							
66-0007-66	ティシュー・クリア18L 1473	32,500	37,500			321							
66-0007-67	ティシュー・クリア4L 1474 4缶入	32,500	37,500			321							
66-0013-16	自動視力計 プリンター用紙 TP-58 3巻入 NV-350	2,100	2,500			754							
66-0014-07	セグメントカッター 500個入	20,000	25,000			352							
66-0014-08	分離スタンド スタンダードタイプ KL-130/80390004	130,000	169,000			352							
66-0014-09	分離スタンド 大型タイプ KL-130L/80390005	140,000	182,000			352							
66-0014-10	チューブストリッパー KL-140/83000488	20,000	26,000			351							
66-0014-11	チューブシーラー KL-153/83007411	360,000	396,000			351							
66-0014-13	ハンドシーラー バックリリータイプ KL-196/83007187	550,000	577,500			351							
66-0018-91	桌上多本薬選心機専用インゴローター TS-38C	127,000	139,000			307							
66-0018-92	桌上多本薬選心機専用バケット 4個入 B438	172,000	176,000			307							
66-0021-66	デュアルアングルデッキブラシ 40422EC02 ホワイト	6,900	8,100			157							
66-0022-08	デュアルアングルデッキブラシ 40422EC14 ブルー	6,900	8,100			157							
66-0022-09	デュアルアングルデッキブラシ 40422EC05 レッド	6,900	8,100			157							
66-0022-10	デュアルアングルデッキブラシ 40422EC04 イエロー	6,900	8,100			157							
66-0022-11	デュアルアングルデッキブラシ 40422EC09 グリーン	6,900	8,100			157							
66-0022-13	血圧手帳 50冊入 KB-32	1,700	1,870			45							
66-0022-30	イラストレッカー標識「関係者以外立入禁止」貼603 047603 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-31	イラストレッカー標識「開放厳禁」貼604 047604 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-32	イラストレッカー標識「高圧危険」貼605 047605 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-33	イラストレッカー標識「足元注意」貼608 047608 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-34	イラストレッカー標識「立入禁止」貼652 047652 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-35	イラストレッカー標識「関係者以外立入禁止」貼653 047653 1枚	530	550	2373	2373								
66-0022-36	イラストレッカー												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
6-633-73	ユニバック 70×100mm(γ線減菌済)100枚入 C4-ST	600	660	2042	2042				169			567	
6-633-74	ユニバック 85×120mm(γ線減菌済)100枚入 D4-ST	630	700	2042	2042				169			567	
6-633-75	ユニバック 100×140mm(γ線減菌済)100枚入 E4-ST	710	790	2042	2042				169			567	
6-633-76	ユニバック 120×170mm(γ線減菌済)100枚入 F4-ST	840	930	2042	2042				169			567	
6-633-77	ユニバック 140×200mm(γ線減菌済)100枚入 G4-ST	960	1,060	2042	2042				169			567	
6-633-78	ユニバック 170×240mm(γ線減菌済)100枚入 H4-ST	1,300	1,430	2042	2042				169			567	
6-633-79	ユニバック 200×280mm(γ線減菌済)100枚入 J4-ST	1,700	1,870	2042	2042				169			567	
6-633-80	ユニバック 240×340mm(γ線減菌済)100枚入 J4-ST	2,070	2,280	2042	2042				169			567	
6-635-41	ユニバックマーク MARK-A ST 100枚入	640	710	2042	2042							567	
6-635-42	ユニバックマーク MARK-B ST 100枚入	670	740	2042	2042							567	
6-635-43	ユニバックマーク MARK-C ST 100枚入	700	770	2042	2042							567	
6-635-44	ユニバックマーク MARK-D ST 100枚入	870	960	2042	2042							567	
6-635-45	ユニバックマーク MARK-E ST 100枚入	930	1,030	2042	2042							567	
6-635-46	ユニバックマーク MARK-F ST 100枚入	1,170	1,290	2042	2042							567	
6-635-47	ユニバックマーク MARK-G ST 100枚入	1,320	1,460	2042	2042							567	
6-635-48	ユニバックマーク MARK-H ST 100枚入	1,700	1,870	2042	2042							567	
6-635-49	ユニバックマーク MARK-I ST 100枚入	2,200	2,420	2042	2042							567	
6-635-50	ユニバックマーク MARK-J ST 100枚入	2,750	3,030	2042	2042							567	
6-655-01	ローラーランプ 4.5φ レッド KT-4.5	510	570	1912	1912								
6-655-02	ローラーランプ 6φ イエロー KT-6	810	900	1912	1912								
6-655-03	ローラーランプ 10φ ブルー KT-10	880	970	1912	1912								
6-655-04	ローラーランプ 14φ レッド KT-14	950	1,050	1912	1912								
6-6587-01	アルファスティック 100本入 TX761	6,300	6,500	2494	2494	1067							
6-6587-02	アルファスティック 500本入 TX743B	16,400	16,900	2494	2494								
6-6587-03	アルファスティック 500本入 TX754B	18,000	18,600	2494	2494								
6-6587-04	アルファスティック 500本入 TX758B	17,500	18,100	2494	2494								
6-6587-05	アルファスティック 100本入 TX761	10,300	10,700	2494	2494								
6-6587-31	アルファスティック 1袋(100本入) TX761-ST	6,850	7,050	2494	2494								
6-6587-32	アルファスティック 1袋(100本×5袋入) TX743B-ST	17,200	17,700	2494	2494								
6-6587-33	アルファスティック 1袋(100本×5袋入) TX754B-ST	16,000	13,600	2494	2494								
6-6587-34	アルファスティック 1袋(100本×5袋入) TX758B-ST	17,200	17,700	2494	2494								
6-6587-51	アルファスティック 100本×10袋入 TX761-10	56,300	58,000	2494	2494	1067							
6-6602-01	エアガン セット CAGN-14	16,360	17,200	2600	2600								
6-6602-02	交換カートリッジ 2個入 CAGNC-80N1-14	8,320	8,740	2600	2600								
6-6602-03	エアガン(グリーン洗浄済) コイルホース HOSE-1	8,970	9,420	2600	2600								
6-6651-01	カラーラベルディスベンダー 200×195×88mm 5型	7,100	7,950	1997	1997								
6-6651-02	カラーラベルディスベンダー 385×195×88mm 10型	10,200	11,200	1997	1997								
6-6675-11	タルキヤリー ホリタル50L用 TC-50	10,900	11,300	1665	1665								
6-6675-12	タルキヤリー ホリタル75L用 TC-75	12,600	13,100	1665	1665								
6-6676-11	アルミトレウゴン S1型	65,800	69,700	1049	1049								
6-6676-12	アルミトレウゴン W1型	88,900	92,300	1049	1049								
6-6686-11	【減菌済】キムタールホワイト 4つ折り1束(50枚)	1,330	1,470	2025	2025								
6-6691-01	コンテナキヤリー 240型	9,900	10,300	1658	1658								
6-6691-02	コンテナキヤリー 360型	11,200	11,700	1658	1658								
6-6691-03	コンテナキヤリー 540型	12,800	13,300	1658	1658								
6-6691-04	コンテナキヤリー 750型	14,900	15,500	1658	1658								
6-688-01	丸型クランプ 大 40～70mm 大型	2,150	2,490	1821	1821								
6-688-02	丸型クランプ 中 30～45mm 中型	1,900	2,100	1821	1821								
6-688-03	LEDフットライト用丸型クランプ 小 15～30mm	1,570	1,740	787	787								
6-691-01	カラーテープ 15mm幅 10色セット K150	9,500	11,700	1996	1996							589	
6-691-02	カラーテープ 25mm幅 10色セット K250	12,000	15,300	1996	1996							589	
6-692-01	補充用テープ 15mm×5m 白 K-15 TK1501	820	890	1996	1996							589	
6-692-02	補充用テープ 15mm×5m 黄 K-15 TK1502	820	890	1996	1996							589	
6-692-03	補充用テープ 15mm×5m 茶 K-15 TK1508	820	890	1996	1996							589	
6-692-04	補充用テープ 15mm×5m ダイダイ K-15 TK1506	820	890	1996	1996							589	
6-692-05	補充用テープ 15mm×5m 草 K-15 TK1510	820	890	1996	1996							589	
6-692-06	補充用テープ 15mm×5m ドリ K-15 TK1503	820	890	1996	1996							589	
6-692-07	補充用テープ 15mm×5m アオ K-15 TK1507	820	890	1996	1996							589	
6-692-08	補充用テープ 15mm×5m ピンク K-15 TK1504	820	890	1996	1996							589	
6-692-09	補充用テープ 15mm×5m 紫 K-15 TK1509	820	890	1996	1996							589	
6-692-10	補充用テープ 15mm×5m 赤 K-15 TK1505	820	890	1996	1996							589	
6-692-11	補充用テープ 15mm×5m 10色セット K-15	8,200	8,840	1996	1996							589	
6-693-01	補充用テープ 25mm×5m 白 K-25 TK2501	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-02	補充用テープ 25mm×5m 黄 K-25 TK2502	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-03	補充用テープ 25mm×5m 茶 K-25 TK2508	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-04	補充用テープ 25mm×5m ダイダイ K-25 TK2506	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-05	補充用テープ 25mm×5m 草 K-25 TK2510	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-06	補充用テープ 25mm×5m 緑 K-25 TK2503	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-07	補充用テープ 25mm×5m 青 K-25 TK2507	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-08	補充用テープ 25mm×5m ピンク K-25 TK2504	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-09	補充用テープ 25mm×5m 紫 K-25 TK2509	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-10	補充用テープ 25mm×5m 赤 K-25 TK2505	1,200	1,320	1996	1996							589	
6-693-11	補充用テープ 25mm×5m 10色セット 1セット(10巻入) K-25	12,000	13,200	1996	1996							589	
6-6959-01	デシケーター(耐荷重型) 574×520(600)×1765mm HD-S	214,000	232,000	983	983								
6-6959-02	デシケーター(耐荷重型) 1152×520(600)×1765mm HD-W	396,000	432,000	983	983								
6-6959-11	デシケーター(耐荷重型)用スライドレール棚	19,200	20,000	983	983								
6-696-01	4835ポシーリングテープ(スコッチ(R)) 25.4mm×32.9m 透明 483 TRA 25X32	4,980	5,240	1999	1999								
6-696-03	4835ポシーリングテープ(スコッチ(R)) 25.4mm×32.9m 青 483 BLU 25X32	4,980	5,240	1999	1999								
6-696-06	4835ポシーリングテープ(スコッチ(R)) 25.4mm×32.9m 白 483 WHI 25X32	4,980	5,240	1999	1999								
6-696-07	4835ポシーリングテープ(スコッチ(R)) 25.4mm×32.9m 黄 483 YEL 25X32	4,980	5,240	1999	1999								
6-696-08	4835ポシーリングテープ(スコッチ(R)) 50.8mm×32.9m 透明 483 TRA 50X32	9,940	10,500	1999	1999								
6-6968-03	ファイバーチップピンセット 極細 PEEK 258-SA	12,500	13,750	2595	2595								
6-6968-04	Xタイプフラットピンセット 扁平 ステンレス(SUSJ316L) 321R-SA	5,250	5,900	2593	2593								
6-6968-05	Xタイプスリムピンセット 細 ステンレス(SUSJ316L) DR-SA	5,750	6,180	2593	2593								
6-698-01	カラーラベル CL-1 白 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-02	カラーラベル CL-1 黄 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-03	カラーラベル CL-1 茶 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-04	カラーラベル CL-1 橙 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-05	カラーラベル CL-1 草 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-06	カラーラベル CL-1 緑 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-07	カラーラベル CL-1 青 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-08	カラーラベル CL-1 ピンク 1000枚入 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-09	カラーラベル CL-1 紫 1000枚 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-698-10	カラーラベル CL-1 赤 1000枚 CL-1(各色)	8,000	8,590	1997	1997								
6-699-01	ナンバー連続ラベル 白 TNR1	8,700	11,000	1997	1997								
6-699-02	ナンバー連続ラベル 黄 TNR2	8,700	11,000	1997	1997								
6-699-03	ナンバー連続ラベル 緑 TNR3	8,700	11,000	1997	1997								
6-699-04	ナンバー連続ラベル 赤 TNR5	8,700	11,000	1997	1997								
6-699-05	ナンバー連続ラベル 青 TNR7	8,700	11,000	1997	1997								
6-701-01	ボーダーラベル 25×40mm 赤 200枚入 RB-1	1,050	1,150	1998	1998	1539							
6-701-02	ボーダーラベル 40×60mm 赤 125枚入 RB-2	1,250	1,370	1998	1998	1539							
6-701-03	ボーダーラベル 50×70mm 赤 100枚入 RB-3	1,350	1,490	1998	1998	1539							
6-702-01	ボーダーラベル 25×40mm 青 200枚入 BB-1	1,050	1,150	1998	1998	1539							
6-702-02	ボーダーラベル 40×60mm 青 125枚入 BB-2	1,250	1,370	1998	1998	1539							
6-702-03	ボーダーラベル 50×70mm 青 100枚入 BB-3	1,350	1,490	1998	1998	1539							
6-710-01	ワッペンラベル(丸ワッペン) 10入 WL-8	2,100	2,310	1999	1999								
6-710-02	ワッペンラベル(丸ワッペン) 10入 WL-12	2,100	2,310	1999	1999								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
67-2516-52	オルフィットソフトNS 厚さ1.6mm 穴なし 8332.S01/NS	11,400	12,200			585							
67-2516-53	オルフィットソフトNS 厚さ1.6mm 穴小 8332.S02/NS	13,200	14,000			585							
67-2516-54	オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 穴なし 8333.S01/NS	15,200	16,200			585							
67-2516-55	オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 穴小 8333.S02/NS	18,300	19,600			585							
67-2516-56	オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 穴大 8333.S04/NS	16,900	18,000			585							
67-2516-57	オルフィットソフトNS 厚さ2.0mm 穴大 8333.S03/NS	18,300	19,600			585							
67-2516-58	オルフィットソフトNS 厚さ3.2mm 穴なし 8334.S01/NS	18,300	19,600			585							
67-2516-59	オルフィットソフトNS 厚さ3.2mm 穴大 8334.S04/NS	20,200	21,600			585							
67-2516-60	オルフィットソフトNS 厚さ3.2mm 穴大 8334.S03/NS	22,600	24,000			585							
67-4518-40	ビタと冷却ベスト 予備保冷剤付(保冷剤6個付)ブラックフリーサイズ 375664	7,000	7,500	-	-								
67-4584-10	5年保証 外付けハードディスク 1TB HDJA-UTN1B	23,800	26,900	2614	2614								
67-4584-11	5年保証 外付けハードディスク 2TB HDJA-UTN2B	30,200	34,100	2614	2614								
67-4584-12	5年保証 外付けハードディスク 3TB HDJA-UTN3B	35,100	40,500	2614	2614								
67-4584-13	5年保証 外付けハードディスク 4TB HDJA-UTN4B	44,700	50,600	2614	2614								
67-4584-14	5年保証 外付けハードディスク 6TB HDJA-UTN6B	74,000	83,600	2614	2614								
67-4584-15	5年保証 外付けハードディスク 8TB HDJA-UTN8B	87,300	98,600	2614	2614								
67-4791-21	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13323	110,000	115,600	1313	1313								
67-4791-22	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13324	117,400	124,100	1313	1313								
67-4791-23	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13326	189,500	201,700	1313	1313								
67-4791-24	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13327	199,300	212,200	1313	1313								
67-4791-28	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13338	112,900	119,200	1313	1313								
67-4791-29	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13339	117,400	124,100	1313	1313								
67-4791-30	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13340	130,700	138,300	1313	1313								
67-4791-31	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13341	189,500	201,700	1313	1313								
67-4791-32	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13342	199,300	212,200	1313	1313								
67-4791-35	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13353	112,900	119,200	1313	1313								
67-4791-36	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13354	117,400	124,100	1313	1313								
67-4791-37	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13355	128,700	134,100	1313	1313								
67-4791-38	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13356	189,500	201,700	1313	1313								
67-4791-39	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13357	198,700	208,900	1313	1313								
67-4791-41	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13370	130,700	138,300	1313	1313								
67-4791-42	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13373	213,600	224,000	1313	1313								
67-4791-43	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-1mc 13396	117,400	124,100	1313	1313								
67-4791-52	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13421	73,500	78,200	1313	1313								
67-4791-54	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13423	112,000	118,000	1313	1313								
67-4791-55	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13424	119,000	126,100	1313	1313								
67-4791-56	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13425	131,900	139,900	1313	1313								
67-4791-57	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13426	191,200	200,700	1313	1313								
67-4791-58	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13427	201,300	211,500	1313	1313								
67-4791-60	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13436	73,500	78,200	1313	1313								
67-4791-62	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13438	113,300	119,900	1313	1313								
67-4791-63	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13439	119,000	126,100	1313	1313								
67-4791-64	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13440	131,900	139,900	1313	1313								
67-4791-65	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13441	191,200	200,700	1313	1313								
67-4791-66	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13442	201,300	211,500	1313	1313								
67-4791-68	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13451	73,500	78,200	1313	1313								
67-4791-70	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13453	113,300	119,900	1313	1313								
67-4791-71	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13454	119,000	126,100	1313	1313								
67-4791-72	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13455	131,900	139,900	1313	1313								
67-4791-73	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13456	191,200	200,700	1313	1313								
67-4791-74	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13457	201,300	211,500	1313	1313								
67-4791-76	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13470	131,900	139,900	1313	1313								
67-4791-77	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-5mc 13481	113,300	119,900	1313	1313								
67-4791-95	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13805	79,000	83,300	1313	1313								
67-4791-96	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13808	118,700	124,300	1313	1313								
67-4791-97	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13820	79,000	83,300	1313	1313								
67-4791-98	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13821	83,700	88,400	1313	1313								
67-4791-99	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13823	109,400	113,600	1313	1313								
67-4792-01	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13824	127,500	133,500	1313	1313								
67-4792-02	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13826	197,900	208,100	1313	1313								
67-4792-03	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13835	79,000	83,300	1313	1313								
67-4792-04	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13838	118,700	124,300	1313	1313								
67-4792-05	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13839	127,500	133,500	1313	1313								
67-4792-06	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13850	79,000	83,300	1313	1313								
67-4792-07	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13853	118,700	124,300	1313	1313								
67-4792-08	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13854	127,500	133,500	1313	1313								
67-4792-09	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13870	141,600	148,500	1313	1313								
67-4792-10	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 13897	200,500	211,400	1313	1313								
67-4796-77	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 43801	90,400	95,500	1313	1313								
67-4796-78	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 43802	100,200	105,400	1313	1313								
67-4796-79	GC、GC/MS用キャビラリーカラム Rxi(R)-SSI MS 43804	102,600	108,800	1313	1313								
67-4797-97	GC、GC/MS用キャビラリーカラム MXT(R)-5 70257	226,200	238,300	1313	1313								
67-4797-98	GC、GC/MS用キャビラリーカラム MXT(R)-5 70258	232,200	244,800	1313	1313								
6-7571-01-77	クリーンアームカバー フリー(クリーン洗浄済) FD912C-01 FREE CIG	1,430	1,580	2454	2454				60				
6-760-04	デスベット 3cc 50本入 3ml.0806-04	1,600	1,700	1759	1759								
6-760-05	デスベット 5cc 50本入 5ml.0806-05	2,000	2,100	1759	1759								
67-6303-08	チップ ART 200 LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 2069-05-RT	13,140	13,340	1187	1187								
67-6303-09	チップ ART 10 LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 2139-05-RT	13,140	13,340	1187	1187								
67-6303-10	チップ ART 20P LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 2149P-05-RT	13,140	13,340	1187	1187								
67-6303-11	チップ ART 1000XL LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (56チップ×5H-I)×2セット 1箱(56本×10パック入) 2179-05-RT	9,600	9,760	1187	1187								
67-6303-18	チップ ART 200 LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 3551-05-RT	6,680	6,680	1186	1186								
67-6303-19	チップ ART 200 LR Jロッドタワー (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 3552-05-RT	5,860	5,960	1186	1186								
67-6303-20	チップ ART 300 LR Jロッド7インチ-フルタ- 減速済 (96チップ×5H-I)×2セット 1箱(96本×10パック入) 3771-05-RT	6,980	7,100	1186	1186								
6-769-01	エレクトラック R-16 0709-01	6,000	6,300	1782	1782								
6-769-02	エレクトラック R-18 0709-02	6,000	6,300	1782	1782								
6-769-03	エレクトラック R-21 0709-03	6,000	6,300	1782	1782								
6-769-04	エレクトラック R-25 0709-04	5,800	6,100	1782	1782								
6-769-05	エレクトラック R-30 0709-05	5,800	6,100	1782	1782								
6-769-06	エレクトラック R-40 0709-06	5,800	6,100	1782	1782								
6-769-11	エレクトラック用交換プレート R-16P 0709-0102	1,600	1,700	1782	1782								
6-769-12	エレクトラック用交換プレート R-18P 0709-0202	1,600	1,700	1782	1782								
6-769-13	エレクトラック用交換プレート R-21P 0709-0302	1,600	1,700	1782	1782								
6-769-14	エレクトラック用交換プレート R-25P 0709-0402	1,500	1,600	1782	1782								
6-769-15	エレクトラック用交換プレート R-30P 0709-0502	1,500	1,600	1782	1782								
6-769-16	エレクトラック用交換プレート R-40P 0709-0602	1,500	1,600	1782	1782								
67-7086-27	101-350 光学台車 スマートカート ME-1240	52,000	59,000									65	
67-7086-28	101-351 光学台車 スマートカート ME-1241	52,000	59,000									65	
67-7086-31	190798 台車 FT-S7-Y5用加重おもり2個組	3,000	3,600									75	
67-7086-32	101-3501 光学台車 スマートカート ME-1240MS	58,000	65,000									74	
67-7086-33	101-3511 光学台車 スマートカート ME-1241MS	58,000	65,000									74	
67-7086-36	121-660 スマートコースター MK-15	60,000	55,000									74	
67-7086-39	101-410 スマートカート運動・光学システム												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
67-7089-51	141-008 デジタル酸素モニター DOM-01	19,000	16,500									180	
67-7090-39	121-330 万有引力実験器 GN-10	540,000	480,000									195	
67-7090-44	121-180 力のつり合い実験器 教師用 PB-T	78,000	65,000									186	
67-7090-53	100-978 力学実験用おもりセット ME-8979	33,000	35,000									185	
67-7090-58	103-220 てんびんのつり合い実験器 JV-40	25,000	23,000									183	
67-7090-69	121-240 安全おもり SFW-20	14,900	16,100									189	
67-7090-71	121-242 安全おもり SFW-5	3,800	5,000									189	
67-7090-72	121-231 力学実験用紐 FW-3	26,800	18,000									189	
67-7090-76	121-217 力学実験用おもり(スロット式) SW-200	2,900	3,200	-	-							189	
67-7090-77	121-218 力学実験用おもり(スロット式) SW-500	4,400	4,800	-	-							189	
67-7090-78	121-219 力学実験用おもり(スロット式) SW-1000	6,800	9,000	-	-							189	
67-7090-79	125-450 物の重さと大きさ比較セット CMS-6	8,800	10,000									190	
67-7090-82	125-411 ものの重さ比較ブロック A 3セット	11,400	12,300									190	
67-7090-83	125-412 ものの重さ比較ブロック A 5セット	19,000	20,500									190	
67-7090-94	121-386 ガイドトラック ALT-120	14,000	12,000									116	
67-7090-95	121-383 ガイドトラック ALT-80	12,000	11,000									207	
67-7091-01	島津理化 121-355S 力学実習器 FT-YS	171,000	170,000									208	
67-7091-04	121-600 力学滑定台 GB-200N	365,000	320,000									212	
67-7091-16	121-776 衝突実験器 TO-15A	24,000	19,000									216	
67-7091-17	島津理化 121-776S1 衝突実験器セット TO-15AS1	28,200	23,900									216	
67-7091-18	121-776S2 衝突実験器セット TO-15AS2	75,200	70,800									216	
67-7091-19	121-700 速度測定器 ビースビ V	3,800	4,300									216	
67-7091-36	121-620 平面滑定台(エアテーブル) GT-50N	280,000	250,000									223	
67-7091-37	121-490 ルーブコースター(力学的能量保存の法則実験器) IFS-90	115,000	88,000									224	
67-7091-47	123-090 ケーター可逆振り子 KP-1000	428,000	400,000									227	
67-7091-49	146-482 フーコー振り子 FP-20	864,000	720,000									229	
67-7091-51	123-015 単振り子TN-3専用スタンドセット	55,000	42,500									230	
67-7091-57	123-020 単振り子用鉄製スタンド	32,500	20,000									230	
67-7091-58	123-100 振り子実験器 VP-100	40,000	31,000									230	
67-7091-65	123-151 ばね振り子 SS-2N	16,400	15,000									235	
67-7091-67	130-440 真空実験器 VYT-10	153,600	150,000	-	-							241	
67-7091-72	126-040 ボイルの法則実験器 NYB-100	12,400	9,500									240	
67-7091-74	127-655 圧気発火器	14,800	22,000									239	
67-7091-76	191375 圧気発火器 AH-5用シリンダ(硬質ガラス製)	2,000	3,300									239	
67-7091-82	191383 圧気発火器 AH-E20用シリンダ	1,300	3,000									239	
67-7091-88	135-020 高精度ジュエル熱実験装置 JK-200	91,100	83,000									245	
67-7091-93	127-250 水熱量計 WK-100	40,800	39,000									244	
67-7092-02	135-010 水熱量計 JK-100	45,600	40,000									244	
67-7092-12	100-972 熱起電力実験器 TD-8550A	76,000	78,000									249	
67-7092-19	127-116 熱膨張率測定器用蒸気発生器 HI-3N	194,400	190,000									249	
67-7092-29	123-352 波動実験キット CLO-50	26,800	25,000									253	
67-7092-30	123-410 波動実験用つままばね	10,000	12,000									253	
67-7092-33	123-450 弦定常波実験装置 MVI-300	210,000	150,000									255	
67-7092-35	123-320 水波投影装置 RT-T	290,000	260,000									259	
67-7092-37	130-360 気柱共鳴実験装置(発振器付き) RA-100	233,700	185,000									270	
67-7092-49	130-345 気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5	72,000	60,000									269	
67-7092-50	130-410 音の干渉実験器 SOI-10	100,800	100,000									263	
67-7092-51	130-230 滑車付モノコード MK-C	24,500	21,000									265	
67-7092-57	130-221 モノコード 生使用 MK-Sb	29,000	24,000									266	
67-7092-59	130-100 音とらるえ方観察セット SV-3	30,000	20,000									261	
67-7092-66	130-010 標準おんさ	170,000	140,000									261	
67-7092-67	129-052 光学台 OB-80B	53,600	44,000									271	
67-7092-84	129-110 光の観察実験セット OBS-30	42,000	40,000									274	
67-7092-85	129-100 光の実験器セット OBS-50	93,600	60,000									274	
67-7092-86	129-090 光の基礎実験セット OBS-100	168,000	150,000									275	
67-7092-95	128-580 見かけの深さ測定実験器 APD-70	50,000	40,000									276	
67-7092-96	128-740 とつレンズ A	9,400	8,600									277	
67-7093-03	128-660 平面鏡 C	4,800	3,000									278	
67-7093-06	128-610 光の屈折実験用具一式	11,000	10,000									279	
67-7093-14	128-122 レーザ用光学台 LD-43	65,900	66,000									281	
67-7093-21	191507 光電池実験LB-15用ランプ	4,000	6,000									282	
67-7093-27	100-511 ニュートンリング測定器 NR-50A	324,000	300,000									288	
67-7093-30	100-520 マイケルソン干渉計 MJ-15	430,000	360,000									289	
67-7093-33	128-116 光の干渉観察器 FSL-C2	62,000	59,000									285	
67-7093-34	129-476 島津市ログラフィックグレーティング G-200	48,000	43,000									286	
67-7093-35	129-478 島津市ログラフィックグレーティング G-1200	58,800	53,000									286	
67-7093-36	129-460 実験用グレーティング G-50	23,400	19,000									286	
67-7093-37	129-470 実験用グレーティング G-100	23,000	19,000									286	
67-7093-38	129-332 分光計 V-6A	940,000	740,000									292	
67-7093-42	129-390 直視分光器 D-100	57,600	45,000									290	
67-7093-70	133-330 静電高圧発生装置 VG-250	349,700	290,000									296	
67-7093-78	133-340 ツインタワーハンデッドグラフ VG-T	420,000	280,000									298	
67-7093-80	133-300 静電高圧発生装置 Na.1	287,500	280,000									295	
67-7093-85	133-101 発電棒支台 FRN-10	13,700	11,000									299	
67-7093-88	133-400 ライデンびん LJ-90	33,100	33,000									300	
67-7093-89	133-430 放電さ DY-40	24,000	19,000									300	
67-7093-90	133-450 絶縁さ IS-30	24,000	19,000									300	
67-7093-91	133-470 ハミルトン電気回転車	13,000	14,000									300	
67-7093-95	132-060 磁石セット NM-10	28,500	22,000									302	
67-7093-96	132-070 U形磁石 UM-5	3,800	3,000									302	
67-7093-97	132-101 強力U形磁石 UM-101	24,000	15,000									302	
67-7093-98	132-252 磁化用コイル MC-50A	40,000	35,000									303	
67-7094-05	132-120 磁気プローブ 3個組 MK-1	27,000	18,000									304	
67-7094-08	135-270 地磁気力発電機 DK-60	65,000	75,000									322	
67-7094-09	島津理化 135-275 地磁気力発電機 検流計付き DK-60M	81,000	91,000									322	
67-7094-13	138-160 パーソナル電源装置「でんちくん」EPS-3	16,000	14,000									305	
67-7094-23	134-580 電流と磁界実験器(電気ブランコ) DB-1	31,400	30,000									320	
67-7094-31	192063 二重コイル SL-T-5用中間タップ付き2次コイル500T	16,500	24,000									321	
67-7094-55	100-130 電磁誘導実験装置 EIS-15	209,000	180,000									324	
67-7094-61	135-170 誘導電動機原理説明器 ID-3	66,200	55,000									324	
67-7094-78	135-209 音電実験器 SPC-25F	9,000	9,500									313	
67-7094-80	136-591 電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3	8,800	7,500									313	
67-7094-89	134-270 単巻可変変圧器 SLT-105	66,000	54,000									326	
67-7094-90	134-280 単巻可変変圧器 SLT-110	92,000	72,000									326	
67-7094-92	134-240 変圧器 AT-3	160,000	280,000									326	
67-7095-05	134-070 すべり抵抗器(生使用) RE-S	78,000	50,000									327	
67-7095-17	195055 KHE-5-5N-50用ホール素子p	55,400	40,000									330	
67-7095-18	195056 KHE-5-5N-50用ホール素子n	55,400	40,000									330	
67-7095-22	134-885 回路実験器 拡張セット EC-H	44,400	32,000									331	
67-7095-23	134-883 回路実験器 フルセット EC-SH	91,400	79,000									331	
67-7095-31	100-496 低周波増幅回路実習装置 DBT-20	240,000	210,000									337	
67-7095-33	100-180 回路網実習装置 ECS-20	80,000	88,000									338	
67-7095-34	100-320 振幅変調・検波実習装置 AMH-105	480,000	390,000									339	
67-7095-35	100-330 周波数変調・復調実習装置 FMH-105	440,000	390,000									340	
67-7095-38	137-182 論理回路実習トレーナ DIC-50	227,500	150,000									342	
67-7095-41	157-940 超伝導簡易実験セット	38,000	30,000									345	
67-7095-44	157-957 超伝導体実験セット UFO-50Akit	138,700	120,000									346	
67-7095-46	157-958 超伝導体 UFO-50A	128,400	110,000									346	
67-7095-47	157-952 超伝導体焼成材料 UFO powder	34,000	31,000									346	
67-7095-48	102-001 プログラミングボード IO-27	22,000	20,000									128	
67-7095-49	島津理化 102-001S プログラミングボード IO-27S	25,800	24,100									128	
67-7095-52	102-005 音電実験器プログラミングボードミオ-22	8,000	7,400										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
67-7087-13	K11119-006 横隔膜	5,000	7,000									376	
67-7087-15	K11119-008 胃	7,600	9,500									376	
67-7087-17	K11119-010 女子性器(右)	5,000	7,000									376	
67-7087-18	K11119-011 女子性器(左)	5,000	7,000									376	
67-7087-19	K11119-012 胎児(約9週目の胎児)	3,700	5,800									376	
67-7087-20	K11119-013 男子性器	5,300	6,200									376	
67-7087-22	K11001-000 人体解剖模型 M-100	1,200,000	1,380,000									376	
67-7087-23	K11202-000 人体解剖模型 J-100	385,000	421,000									376	
67-7087-24	K11801-100 日本人男性骨格交差複製モデル 吊り下げ式	694,000	728,000									378	
67-7087-29	K1208-000 腕の筋肉構造模型	29,000	34,000									380	
67-7087-70	146-335 しや光板(10枚組)	9,600	14,500									403	
67-7087-71	149-310 地震発生装置	66,000	69,800									404	
67-7087-72	149-320 液状化実験装置	74,000	75,800									404	
67-7087-73	149-500 雨水のしみ込み方実験器 RAI-3	16,600	14,000									405	
67-7087-74	149-205 流水の働き実験器 WP-100	30,900	22,000									406	
67-7087-75	149-200 流水の働き実験器 SB-150	66,000	50,000									406	
67-7087-87	129-060 対流実験器 CL-30	42,800	32,000									396	
67-7087-90	146-475 雲の発生実験器 CH-10N	24,700	18,000	-	-							397	
67-7087-92	146-120 三球儀 TPR-3	125,000	90,000									398	
67-7087-93	146-130 金星の見え方説明器 VE-50	26,000	24,000									398	
67-7087-95	146-470 小型透明半球 G-20	6,600	6,000									399	
67-7088-25	545-522 低温インキュベータ BITEC-300	449,000	498,000									417	
67-7088-26	545-524 低温インキュベータ BITEC-400	634,000	730,000									417	
67-7088-27	545-526 低温インキュベータ BITEC-500	898,000	1,000,000									417	
67-7088-28	545-527 低温インキュベータ BITEC-300L	634,000	720,000									417	
67-7088-29	545-528 低温インキュベータ BITEC-400L	846,000	940,000									417	
67-7088-30	545-529 低温インキュベータ BITEC-500L	1,110,000	1,250,000									417	
67-7088-59	543-557 プロベキヤベネット RCY-30N	318,200	188,000									441	
67-7089-01	101-430 ワイヤレス教育用土壌水分センサ PS-3228	44,000	50,000									65	
67-7376-33	ベンリテント 375-481	29,000	31,100										92
67-7974-49	Low Retention Filter Top(200μLロング) 滅菌済 96本×2ラック 00-LRT-F200LRB	8,000	8,200	1179	1179								
67-8029-84	定温乾燥器 自然対流式 30L DRN320DE	187,000	216,000	41	41								
67-8029-85	定温乾燥器 自然対流式 98L DRN420DE	200,000	230,000	41	41								
67-8029-86	定温乾燥器 自然対流式 160L DRN620DE	246,000	283,000	41	41								
67-8029-87	近風定温乾燥器 送風式 30L DRM320DE	227,000	257,000	41	41								
67-8029-88	近風定温乾燥器 送風式 93L DRM420DE	253,000	286,000	41	41								
67-8029-89	近風定温乾燥器 送風式 150L DRM620DE	301,000	344,000	41	41								
67-8029-90	近風定温乾燥器 送風式 303L DRM620TE	565,000	650,000	41	41								
67-8029-91	近風定温乾燥器 送風式 タイマー付き 93L DR5420DC	202,000	227,000	41	41								
67-8029-92	近風定温乾燥器 送風式 タイマー付き 150L DR5620DC	240,000	276,000	41	41								
67-8032-66	128-610S 光の屈折実験用具一式 3セット	33,000	30,000									279	
67-8032-71	100-523 マイケルソン干渉計MJ-15用真空チャンバー MJ-4	102,000	78,000									289	
67-8032-72	133-400S ライデンびん LJ-90S 放電セット	57,100	52,000									300	
67-8032-92	島津理化 102-005K1 音電実験器 プログラミングボードミニ 発光比較実験キット①	22,600	22,100									127	
67-8032-93	島津理化 102-005K2 音電実験器 プログラミングボードミニ 発光比較実験キット②	29,400	28,900									127	
67-8032-94	島津理化 102-005K3 音電実験器 プログラミングボードミニ 発光比較実験キット③	22,600	22,100									127	
67-8032-95	島津理化 102-010K1 MESH GPIO 用スイッチ 回路／工作実験キット①	23,700	22,900									125	
67-8032-96	島津理化 102-010K2 MESH GPIO 用スイッチ 回路／工作実験キット②	30,500	29,700									125	
67-8032-97	島津理化 102-010K3 MESH GPIO 用スイッチ 回路／工作実験キット③	23,700	22,900									125	
67-8032-98	島津理化 102-010K4 MESH GPIO 用スイッチ 発光比較回路キット	29,400	28,600									125	
67-8033-05	138-015S ダニエル電池 3セット DAC-11C	36,000	30,000									359	
67-8101-02	コーティングねじ口瓶 5.00mL NB0C-SL-SCI	59,400	68,300	-	-								
67-8117-24	島津理化 101-359S 衝突の実験	133,000	138,000									116	
67-8117-30	島津理化 114-291B 生物顕微鏡 格納箱付き BA80-9S	96,400	95,100									148	
67-8117-35	島津理化 114-078B 生体用生物顕微鏡 格納箱付き SGT-400RLB	49,400	51,600									145	
67-8117-36	島津理化 114-079B 生体用生物顕微鏡 格納箱付き SGT-600RLB	56,400	53,300									145	
67-8117-48	島津理化 101-359 カと運動の実験	89,700	92,400									201	
67-8117-53	島津理化 121-490S ループコースター(力学的エネルギー保存の法則実験器) FS-90S ピースピ3個付き	128,000	103,000									224	
6-7863-04-77	導電バーツボックス No.4L SCC	2,000	2,200						101				
67-8731-81	責任者氏名標識 化学物質管理者 名 606 300×100mm エンビ 046606	550	580	2373	2373								
67-8735-13	無給油エプ式輸液型送風機 AFR-18NL	184,800	194,400	-	-								
67-8735-32	吸引装置(バイオハザード対策用) S-302VBH	146,000	147,000	386	386								
67-8735-33	S-302VBH用HEPAフィルターセット S-302HEPS	22,600	23,300	386	386								
67-8740-27	236-401 理科実験用カスコンロ GS2-2000	7,800	7,900									119	
67-8757-23	保護めがね(ゴグル型)(換気口なし) LX-92 07334	4,780	5,160	2226	2226	963							
67-8757-24	フィットテスト用サンプリングアダプターFTフィルタ #5(フロープ付) 52004	3,110	3,230	2204	2204								
67-8757-25	フィットテスト用面体 FTマスク#11F 52024	5,180	5,390	2204	2204								
67-8757-26	フィットテスト用面体 FTマスク#11 52023	5,180	5,390	2204	2204								
67-8757-27	フィットテスト用面体 FTマスク#28RF 52022	5,180	5,390	2204	2204								
67-8757-28	フィットテスト用面体 FTマスク#28R 52021	5,180	5,390	2204	2204								
67-8757-99	192441 フランクヘルツ用 4極管(ネオン)	153,900	90,000									350	
67-8758-29	101-379 ラバーエンドストッパー ME-8998	15,000	8,000									78	
67-8758-38	133-050 発電布合成繊維布	800	500									299	
6-789-01	ケックチュービングカプラー 1袋(6個人) KK1535	13,400	14,800	1902	1902								
6-789-02	ケックチュービングカプラー 1袋(6個人) KK6080	13,400	14,800	1902	1902								
6-7905-02	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.00 00-TNF	8,500	9,530	2584	2584								
6-7905-03	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.00 00-SA	4,900	5,550	2584	2584								
6-7905-05	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.0 0-SA	5,750	6,520	2584	2584								
6-7905-07	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.00B 00B-TNF	8,000	8,990	2584	2584								
6-7905-08	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.00B 00B-SA	7,200	8,170	2584	2584								
6-7905-10	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.00C 00C-TNF	6,700	7,730	2584	2584								
6-7905-11	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.00C 00C-SA	5,400	6,120	2584	2584								
6-7905-13	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.0C9 0C9-TNF	7,600	8,360	2584	2584								
6-7905-14	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.0C9 0C9-SA	5,300	6,010	2584	2584								
6-7905-16	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.0C11 0C11-TNF	7,000	7,700	2584	2584								
6-7905-17	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.0C11 0C11-SA	5,500	6,230	2584	2584								
6-7905-19	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.SS SS-TNF	7,900	8,690	2585	2585								
6-7905-20	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.SS SS-SA	5,550	6,290	2585	2585								
6-7905-22	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.AA AA-SA	4,550	5,230	2585	2585								
6-7905-24	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.1(先端フラットスリムタイプ) 1-TNF	7,300	8,030	2584	2584								
6-7905-25	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.1(先端フラットスリムタイプ) 1-SA	4,900	5,540	2584	2584								
6-7905-27	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.3 3-TNF	7,800	8,580	2585	2585								
6-7905-28	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.3 3-SA	5,500	6,230	2585	2585								
6-7905-30	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.3C 3C-TNF	7,800	8,580	2585	2585								
6-7905-31	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.3C 3C-SA	5,500	6,230	2585	2585								
6-7905-33	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.2 2-TNF	7,800	8,580	2584	2584								
6-7905-34	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.2 2-SA	5,500	6,230	2584	2584								
6-7905-36	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.4 4-TNF	8,000	8,800	2585	2585								
6-7905-37	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.4 4-SA	5,650	6,380	2585	2585								
6-7905-39	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.5 5-TNF	8,800	9,680	2585	2585								
6-7905-40	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.5 5-SA	6,550	7,420	2585	2585								
6-7905-42	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.5AR 5AR-TNF	8,800	9,880	2585	2585								
6-7905-43	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.5AR 5AR-SA	7,100	8,050	2585	2585								
6-7905-45	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.5A 5A-TNF	8,600	9,460	2585	2585								
6-7905-46	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.5A 5A-SA	6,900	7,810	2585	2585								
6-7905-48	MEISTER ビンセット TNF クリーンバック No.7 7-TNF	8,400	9,240	2585	2585								
6-7905-49	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.7 7-SA	7,300	8,250	2585	2585								
6-7905-51	MEISTER ビンセット SA(耐酸膜)製 クリーンバック No.7B 7B-SA	7,000	7,910	2585	2585								

2026年4月1日より実施

品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サーニーフーズ 2024 頁	設置2024 頁	アズレニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カタ ログ 頁
6-7908-06	特殊作業用ピンセット 扁平 耐酸鋼 NTX87		8,350	9,190	2593	2593							
6-7908-07	特殊作業用ピンセット 凹 耐酸鋼 T		6,100	6,840	2593	2593							
6-7909-11	セラミックチップピンセット 71M2		11,900	13,100	2594	2594							
6-7909-12	セラミックチップピンセット 72M2		11,900	13,100	2594	2594							
6-7909-13	セラミックチップピンセット 73M2		12,700	13,900	2594	2594							
6-7909-15	セラミックチップピンセット 2AM2		11,900	13,100	2594	2594							
6-7909-16	セラミックチップピンセット 7M2		11,900	13,100	2594	2594							
6-7909-21	セラミックチップピンセット 71M2交換用チップ A71M2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7909-22	セラミックチップピンセット 72M2交換用チップ A72M2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7909-23	セラミックチップピンセット 73M2交換用チップ A73M2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7909-24	セラミックチップピンセット 74M2交換用チップ A74M2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7909-25	セラミックチップピンセット 2AM2交換用チップ A2AM2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7909-26	セラミックチップピンセット 7M2交換用チップ A7M2		7,700	8,500	2594	2594							
6-7911-01	ファイバーチップピンセット ウェハー用 幅広 PEEK 85A		8,200	9,020	2591	2591							
6-7911-02	ファイバーチップピンセット ウェハー用 幅広 PEEK 45A		7,900	8,690	2591	2591							
6-7915-11	アルファモップ交換用ワイヤー (テックス・ワイプ社製) TX7118		126,000	130,000	2504	2504							
6-7915-12	アルファモップ交換用マイクロファイバー製ワイパー (テックス・ワイプ社製) TX7118M		161,800	167,000	2504	2504							
6-7915-19	アルファモップ TX7118 25枚・1個入		22,100	19,800	2504	2504							
67-9232-14	土壤湿度計 DM-13		5,000	5,200	599	599							
67-9232-15	土壤湿度計 DM-15		7,200	7,400	599	599							
67-9232-85	シリコン ビベットバルブ ターコイズ 4019703		500	600	1808	1808							
67-9232-86	シリコン ビベットバルブ グレー 4019704		500	600	1808	1808							
67-9232-87	シリコン ビベットバルブ レッド 4019705		500	600	1808	1808							
67-9232-88	シリコン ビベットバルブ イエロー 4019706		500	600	1808	1808							
67-9232-89	シリコン ビベットバルブ ブルー 4019707		500	600	1808	1808							
67-9232-90	シリコン ビベットバルブ ピンク 4019708		500	600	1808	1808							
67-9232-91	シリコン ビベットバルブ 6色セット		2,500	3,000	1808	1808							
67-9251-74	ポータブル多項目水質計 WQC40-0-1A		420,000	500,000	590	590							
67-9284-79-20	デジタル温度計 ブルーグレー 校正証明書付 TT-588 BL		13,000	15,000			1068						
67-9284-80-20	デジタル温度計 グレー 校正証明書付 TT-588 GY		13,000	15,000			1068						
67-9284-81-20	デジタル温度計 アイボリー 校正証明書付 TT-588 IV		13,000	15,000			1068						
6-7934-21	【滅菌済】指サック L 1000枚入		4,050	2,980	2284	2284							
6-7934-22	【滅菌済】指サック M 1000枚入		4,050	2,980	2284	2284							
68-0585-86	114-087 生使用生物顕微鏡 箱無 長作動距離タイプ		39,000	45,000								143	
68-0585-89	114-088B 生使用生物顕微鏡 箱有 長作動距離タイプ		63,400	59,800								143	
68-0585-90	114-089 生物顕微鏡(反射鏡タイプ)箱無 長作動距離タイプ		36,000	39,000								143	
68-0585-92	114-090 生物顕微鏡(反射鏡／LED照明交換タイプ)箱無 長作動距離タイプ		38,000	41,000									
68-0719-88	防毒マスクセット 有機ガス用 GM76-s AS-GM76-s-YG		2,850	3,040	2209	2209							
68-0821-28	環境分析用モデル 燃焼排ガス分析計 testo350J 0632 3510 74		3,395,600	3,119,000	631	631							
68-0953-87	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 1通 AFR-1DX		580,000	667,000	1704	1704							
68-0953-88	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 2通 AFR-2DX		860,000	980,000	1704	1704							
68-0953-89	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 3通 AFR-3DX		1,280,000	1,400,000	1704	1704							
68-0953-90	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 4通 AFR-4DX		1,660,000	1,820,000	1704	1704							
68-0953-91	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 5通 AFR-5DX		2,000,000	2,200,000	1704	1704							
68-0953-92	フッ素・アンモニア・シアン・フェーラル高濃装置／精密型(標準ガラス器具付) 電気式 6通 AFR-6DX		2,480,000	2,730,000	1704	1704							
68-0953-93	COO測定電気湯槽器 電気式 6個架 CD-6		480,000	580,000	85	85							
68-0953-94	COO測定電気湯槽器 電気式 8個架 CD-8		500,000	600,000	85	85							
68-0953-95	COO測定電気湯槽器 電気式 10個架 CD-10		560,000	660,000	85	85							
68-0953-96	COO測定電気湯槽器 電気式 12個架 CD-12		580,000	750,000	85	85							
68-0953-97	COO測定電気湯槽器 電気式 15個架 CD-15		630,000	800,000	85	85							
68-0953-98	COO測定電気湯槽器 電気式 18個架 CD-18		720,000	940,000	85	85							
68-0953-99	COO測定電気湯槽器 電気式 21個架 CD-21		770,000	1,100,000	85	85							
68-0954-01	ジャーテスターE(バックライト照射) 2通 JMD-2E		252,000	290,000	200	200							
68-0954-02	ジャーテスターE(バックライト照射) 3通 JMD-3E		300,000	350,000	200	200							
68-0954-03	ジャーテスターE(バックライト照射) 4通 JMD-4E		340,000	390,000	200	200							
68-0954-04	ジャーテスターE(バックライト照射) 6通 JMD-6E		430,000	480,000	200	200							
68-0954-05	ジャーテスターE(バックライト照射) 8通 JMD-8E		520,000	620,000	200	200							
68-0954-06	地下水採水器ステンレス製 1000mL US-1000		84,700	93,000	598	598							
68-0954-07	地下水採水器アクリル樹脂製 600mL UA- 600		43,000	58,000	598	598							
68-0954-08	地下水採水器アクリル樹脂製 1000mL UA-1000		51,000	62,000	598	598							
68-0954-09	エクマンバージ採泥器 15cm角 S-15		180,000	200,000	599	599							
68-0954-10	エクマンバージ採泥器 20cm角 S-20		220,000	240,000	599	599							
68-0954-13	水平振とう機 MW-1L		360,000	480,000	273	273							
68-0954-14	溶出振とう試験装置 MW-YS		700,000	800,000	271	271							
68-0954-15	溶出振とう試験装置 MW-YN		685,000	770,000	271	271							
68-0955-50	スチール製スタンダードタイプ DM-81		42,000	46,500			1719						
68-1074-75	振とう台 分液ロート(スキュープ型) 100mL×10本架 仕様 A		123,000	141,000	273	273							
68-1074-76	振とう台 分液ロート(スキュープ型) 100mL×5本架 仕様 B		88,000	101,000	273	273							
68-1074-77	振とう台 共栓付比色管 50mL・100mL×16本架 仕様 C		125,000	150,000	273	273							
68-1074-78	振とう台 ヘッドスペースバイル用20mL×32本架 仕様 D		170,000	194,000	273	273							
68-1074-79	振とう台 共栓付遠心管 10mL×24本架 仕様 E		140,000	161,000	273	273							
68-1084-73	溶媒脱気装置 分析～分取 流路数2 AG-42-01		180,000	190,000	1316	1316							
68-1084-74	溶媒脱気装置 分析～分取 流路数4 AG-44-01		220,000	240,000	1316	1316							
6-8124-01	ダイヤフラムポンプ 20000mL/min DP-10BPT		107,000	113,000	367	367							
6-8124-02	ダイヤフラムポンプ 20000mL/min DP-10BAT		106,000	112,000	367	367							
6-8124-03	ダイヤフラムポンプ 20000mL/min DP-10BST		243,000	257,000	367	367							
6-8134-01	真鍮ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 2行		220	270	2126	2126							
6-8134-02	真鍮ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 3行		240	300	2126	2126							
6-8134-03	真鍮ブラシ(スタンダード型) φ0.14×16mm 機械種 4行		270	340	2126	2126							
6-8134-04	真鍮ブラシ(スタンダード型) φ0.14×18mm 機械種 剣型		680	770	2126	2126							
6-8134-05	真鍮ブラシ(スタンダード型) φ0.14×18mm 機械種 小判		770	870	2126	2126							
68-1351-79	190974 PS-3246交換用センサキャップ PS-3250		55,000	61,000								71	
6-8136-01	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)交換用ブラシ ワイヤー ワイヤー(硬鋼線)		450	540	2124	2124							
6-8136-02	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)交換用ブラシ ステンレス		640	770	2124	2124							
6-8136-03	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)交換用ブラシ 真鍮		660	810	2124	2124							
6-8136-04	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)交換用ブラシ ナイロン		480	590	2124	2124							
6-8137-01	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)ブラシ・柄 ワイヤー ワイヤー(硬鋼線)		620	750	2124	2124							
6-8137-02	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)ブラシ・柄 ステンレス		810	980	2124	2124							
6-8137-03	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)ブラシ・柄 真鍮		820	990	2124	2124							
6-8137-04	チャンネル式手作業用ブラシ(A型-1号)ブラシ・柄 ナイロン		670	820	2124	2124							
68-1405-66	工業用精製水 500mL AH-500		990	1,100	1478	1478							
68-1405-67	工業用精製水 500mL 8本入(ケース販売) AH-500		7,600	8,360	1478	1478							
68-1906-35	アンブリュア フィルターチップ FT1200 F174500		19,900	25,000	-	-							
68-1985-86	遠心管15mL(5本包装) 1箱(400本入) MS-56150		28,000	30,800	1778	1778							
68-1985-87	遠心管15mL(25本包装) 1箱(400本入) MS-56151		28,000	30,800	1778	1778							
68-1985-88	遠心管50mL(5本包装) 1箱(300本入) MS-56500		27,000	29,700	1778	1778							
68-1985-89	遠心管50mL(25本包装) 1箱(300本入) MS-56501		27,000	29,700	1778	1778							
68-1985-90	TPX遠心管15mL 1箱(400本入) MS-57150		45,200	50,000	1778	1778							
68-1985-91	TPX遠心管50mL 1箱(300本入) MS-57500		39,600	43,800	1778	1778							
6-8331-01-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 500.300.1		34,200	35,400	505	505							
6-8331-02-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 600.301.1		29,800	30,700	505	505							
6-8331-03-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 500.100.1		29,400	30,300	505	505							
6-8331-04-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 500.200.1		34,300	35,500	505	505							
6-8331-05-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 600.101.1		24,500	25,200	505	505							
6-8331-06-20	フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付 600.201.1		26,400	27,200	505	505							
68-4096-75	燃焼排ガス分析計 testo 310 II 0563 3104		140,000	159,000	631	631							
68-4521-89	ミミックⅢ-S用1000mLラブリ吸引瓶 E7550-MS3		5,400	6,800			543						
68-													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
68-5616-79	ウォーターカーズ 1.6mm チャコール 穴なし 中判 A963-23	15,200	15,700			583							
68-5616-80	ウォーターカーズ 1.6mm チャコール 19%穴あき 中判 A963-24	18,300	18,900			583							
68-5616-81	ウォーターカーズ 3.2mm ベージュ 穴なし 中判 A962-31	22,400	23,200			583							
68-5616-82	ウォーターカーズ 3.2mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-32	23,500	24,300			583							
68-5616-83	ウォーターカーズ 2.4mm ベージュ 穴なし 中判 A962-57	16,600	17,200			583							
68-5616-84	ウォーターカーズ 2.4mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-58	18,300	18,900			583							
68-5616-85	ウォーターカーズ 1.6mm ベージュ 穴なし 中判 A962-41	15,200	15,700			583							
68-5616-86	ウォーターカーズ 1.6mm ベージュ 19%穴あき 中判 A962-42	18,300	18,900			583							
68-5616-87	ウォーターカーズ 3.2mm レッド 穴なし 中判 A963-110	22,400	23,200			583							
68-5616-88	ウォーターカーズ 3.2mm レッド 19%穴あき 中判 A963-111	23,500	24,300			583							
68-5616-89	ウォーターカーズ 2.4mm レッド 穴なし 中判 A963-112	16,600	17,200			583							
68-5616-90	ウォーターカーズ 2.4mm レッド 19%穴あき 中判 A963-113	18,300	18,900			583							
68-5616-91	ウォーターカーズ 3.2mm パープル 穴なし 中判 A963-100	22,400	23,200			583							
68-5616-92	ウォーターカーズ 3.2mm パープル 19%穴あき 中判 A963-101	23,500	24,300			583							
68-5616-93	ウォーターカーズ 2.4mm パープル 穴なし 中判 A963-102	16,600	17,200			583							
68-5616-94	ウォーターカーズ 2.4mm パープル 19%穴あき 中判 A963-103	18,300	18,900			583							
68-5629-28	角型増地ポトル 30mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(40本×7トレイ入) 322020-0030	73,240	76,540	-	-								
68-5629-29	角型増地ポトル 60mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(40本×5トレイ入) 322020-0060	71,000	74,200	-	-								
68-5629-30	角型増地ポトル 125mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(24本×4トレイ入) 322020-0125	54,180	56,620	-	-								
68-5629-31	角型増地ポトル 250mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(30本×2トレイ入) 322020-0250	41,220	43,080	-	-								
68-5629-32	角型増地ポトル 500mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(20本×2トレイ入) 322020-0500	39,280	41,060	-	-								
68-5629-33	角型増地ポトル 1000mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(12本×2トレイ入) 322020-1000	32,040	33,500	-	-								
68-5629-34	角型増地ポトル 2000mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 1箱(6本×2トレイ入) 322020-2000	25,400	26,560	-	-								
68-5629-47	角型増地ポトル 30mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(40本×7トレイ入) 342020-0030	112,000	113,680	-	-								
68-5629-48	角型増地ポトル 60mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(40本×5トレイ入) 342020-0060	106,100	107,700	-	-								
68-5629-49	角型増地ポトル 125mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(24本×4トレイ入) 342020-0125	79,460	80,660	-	-								
68-5629-50	角型増地ポトル 250mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(30本×2トレイ入) 342020-0250	60,500	61,420	-	-								
68-5629-51	角型増地ポトル 500mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(20本×2トレイ入) 342020-0500	59,160	60,060	-	-								
68-5629-52	角型増地ポトル 650mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(24本×2トレイ入) 342020-9500	70,900	71,980	-	-								
68-5629-53	角型増地ポトル 1000mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(12本×2トレイ入) 342020-1000	47,440	48,160	-	-								
68-5629-54	角型増地ポトル 2000mL PETG トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(6本×2トレイ入) 342020-2000	39,900	40,500	-	-								
68-5629-60	角型増地ポトル 30mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(40本×7トレイ入) 342024-0030	100,100	101,620	-	-								
68-5629-61	角型増地ポトル 60mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(40本×5トレイ入) 342024-0060	94,260	95,680	-	-								
68-5629-62	角型増地ポトル 125mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(24本×4トレイ入) 342024-0125	77,940	79,120	-	-								
68-5629-63	角型増地ポトル 250mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(30本×2トレイ入) 342024-0250	57,740	58,620	-	-								
68-5629-64	角型増地ポトル 500mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(20本×2トレイ入) 342024-0500	56,920	57,780	-	-								
68-5629-65	角型増地ポトル 1000mL PETG トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(12本×2トレイ入) 342024-1000	47,240	47,960	-	-								
68-5629-77	角型増地ポトル 125mL PET トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(24本×4トレイ入) 342040-0125	66,000	67,000	-	-								
68-5629-78	角型増地ポトル 250mL PET トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(30本×2トレイ入) 342040-0250	51,320	52,100	-	-								
68-5629-79	角型増地ポトル 500mL PET トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(24本×2トレイ入) 342040-0650	58,040	58,920	-	-								
68-5629-80	角型増地ポトル 1000mL PET トレイ / 本体・キャップ付包装 減菌済 1箱(12本×2トレイ入) 342040-1000	39,180	39,780	-	-								
68-5629-81	角型増地ポトル 125mL PET トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(24本×4トレイ入) 342044-0125	63,140	64,100	-	-								
68-5629-82	角型増地ポトル 500mL PET トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(24本×2トレイ入) 342044-0650	58,260	59,140	-	-								
68-5629-83	角型増地ポトル 1000mL PET トレイ / 本体のみ包装 減菌済 1箱(12本×2トレイ入) 342044-1000	40,000	40,600	-	-								
6-8664-05	Aネロボウチンキ(嫌気培養)・システム バウチ用 A-17	8,200	8,500	1370	1370								
68-6652-35	化学防護手袋 JIST8116適合品 S 02-100	2,200	2,340	-	-	992							
68-6652-36	化学防護手袋 JIST8116適合品 M 02-100	2,200	2,340	-	-	992							
68-6652-37	化学防護手袋 JIST8116適合品 L 02-100	2,200	2,340	-	-	992							
68-6652-38	化学防護手袋 JIST8116適合品 XL 02-100	2,200	2,340	-	-	992							
6-8666-02	Aネロボウチ 微生物システム A-18	6,300	6,900	1370	1370								
68-8669-02	バウチ用袋(Aネロボウチ(R)用) 中 1袋(30枚入) A-92	5,600	6,200	1372	1372								
68-8669-04	バウチ用袋(Aネロボウチ(R)用) Wチャック小 1袋(40枚入) A-65	4,800	5,400	1372	1372								
68-8689-01	白金線 φ0.3mm×1m 1本入	80,400	91,600	1924	1924		54						
68-8689-02	白金線 φ0.5mm×1m 1本入	153,000	176,000	1924	1924		54						
68-8690-01	白金耳 φ0.3×50mm×φ2.5本入	30,400	35,400	1924	1924	314	55					526	
68-8690-02	白金耳 φ0.3×100mm×φ2.5本入	43,200	48,600	1924	1924	314	55					526	
68-8690-03	白金耳 φ0.5×50mm×φ5.5本入	68,000	77,400	1924	1924	314	55					526	
68-8690-04	白金耳 φ0.5×100mm×φ5.5本入	95,800	112,000	1924	1924	314	55					526	
6-8762-14	ナスコ・ワールバック(書き込み面なし) 2041mL 250枚入 B01323	54,000	49,000	2046	2046								
6-8831-01	ストマフィルター NEOタイプ 500枚入 SF0500	16,300	17,600	1385	1385		47						
68-9428-07	バーサフロー 電動ファン TR-802J	248,950	262,000						162				
68-9428-14	バーサフロー(TM) イーゼーグリーンベルト TR-627	21,980	23,100						162				
68-9428-54	バーサフロー バックパック イーゼーグリーンタイプ TR-927	41,480	43,600						162				
68-9452-22	光量子計 MQ-500	131,800	137,500	-	-								
68-9770-89	生活習慣病疫学計画書 初回用 A4 1293-000	1,200	1,330			1511							
68-9770-90	生活習慣病疫学計画書 継続用 A4 1294-000	1,200	1,330			1511							
68-0322-46	化学防護服 4570 Mサイズ 4570 M	5,080	5,340						160				
68-0322-47	化学防護服 4570 Lサイズ 4570 L	5,080	5,340						160				
68-0322-48	化学防護服 4570 XLサイズ 4570 XL	5,080	5,340						160				
68-0322-49	化学防護服 4570 XXLサイズ 4570 XXL	5,080	5,340						160				
68-1219-89	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 0.5×6.0cm TS68-05	1,600	1,700			1747							
68-1219-90	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 1.0×6.0cm TS68-10	1,700	1,800			1747							
68-1219-91	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 1.5×6.0cm TS68-15	1,800	2,000			1747							
68-1219-92	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 2.0×7.5cm TS68-20	1,900	2,100			1747							
68-1219-93	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 2.5×9.5cm TS68-25	2,100	2,300			1747							
68-1219-94	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 3.0×11.5cm TS68-30	2,300	2,500			1747							
68-1219-95	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 3.5×13.5cm TS68-35	3,700	3,900			1747							
68-1219-96	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 4.0×15.5cm TS68-40	3,900	4,100			1747							
68-1219-97	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 4.5×17.5cm TS68-45	5,600	5,800			1747							
68-1219-98	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 5.0×20.0cm TS68-50	7,600	7,800			1747							
68-1219-99	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 5.5×20.0cm TS68-55	8,100	8,300			1747							
68-1220-01	段差解消スロープ「タッチスロープ」発泡EVA製 6.0×20.0cm TS68-60	8,600	8,800			1747							
6-9134-01	試料ケース(MAJIケース) L 20個入 0224-01	4,200	4,280	1563	1563								
6-9134-03	試料ケース(MAJIケース) S 40個入 0224-03	4,560	4,720	1563	1563								
6-9198-01	蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 121-1515-00	36,000	39,200	2051	2051	1970							
6-9198-01-20	蛍光ストップウォッチ(LUMEN) 30分計 1周60秒 校正証明書付 121-1515-00	43,000	46,200	2051	2051								
6-9275-01	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 24.0cm 黄色 RS-2	22,300	26,800	2332	2332								
6-9275-02	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 24.5cm 黄色 RS-2	22,300	26,800	2332	2332								
6-9275-03	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 25.0cm 黄色 RS-2	22,300	26,800	2332	2332								
6-9275-04	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 25.5cm 黄色 RS-2	22,300	26,800	2332	2332								
6-9275-05	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 26.0cm 黄色 RS-2	22,200	26,700	2332	2332								
6-9275-06	安全ゴム長靴(化学防護長靴)先芯入軽作業用 27.0cm 黄色 RS-2	22,200	26,700	2332	2332								
68-3078-02	アルファ米 50食入 白飯	16,500	19,000										26
68-3078-03	アルファ米 50食入 わかめごはん	19,500	22,500										26
68-3078-04	アルファ米 50食入 赤飯	21,000	24,000										26
68-3078-05	アルファ米 50食入 五目ごはん	21,000	24,000										26
68-3078-06	アルファ米 50食入 山菜おこわ	23,000	26,000										26
68-3078-07	アルファ米 50食入 ドライカレー	21,000	24,000										26
68-3078-08	アルファ米 50食入 チキンライス	21,000	24,000										26
68-3078-09	アルファ米 50食入 えびピラフ	23,000	26,000										

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
69-3080-93	アルファ米 単品 塩こんぶがゆ	340	390										41
69-3081-02	アルファ米 炊き出しセット おかゆ 50食入	13,500	16,500										42
69-3085-36	庵西のライスクッキー 8枚入 48個入 ココナッツ風味	14,400	16,320			923							63
69-3085-37	庵西のライスクッキー 8枚入 48個入 いちご味	14,400	16,320			923							63
69-3085-38	庵西のライスクッキー 8枚入 単品 ココナッツ風味	300	340			923							63
69-3085-39	庵西のライスクッキー 8枚入 単品 いちご味	300	340			923							63
6-931-01	クリンノール手袋 (PVC・γ 線滅菌) 100枚入 L	4,600	5,060	2248	2248								
6-931-02	クリンノール手袋 (PVC・γ 線滅菌) 100枚入 M	4,830	5,320	2248	2248								
6-931-03	クリンノール手袋 (PVC・γ 線滅菌) 100枚入 S	4,830	5,320	2248	2248								
6-9603-01	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性 2kg 20X	3,400	3,520	2109	2109	1144							
6-9603-02	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性 5kg 20X	7,700	7,980	2109	2109	1144							
6-9603-03	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン 2kg 20X-PF	3,800	3,930	2109	2109	1144							
6-9603-04	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン 5kg 20X-PF	8,700	9,000	2109	2109	1144							
6-9603-05	液体洗浄剤 スキャット(R) 中性・無リン 2kg 20X-N	4,000	4,130	2109	2109	1144							
6-9603-06	液体洗浄剤 スキャット(R) 中性・無リン 5kg 20X-N	9,100	9,400	2109	2109	1144							
6-9603-07	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン・低泡性 2kg 50X-PU	4,000	4,120	2109	2109	1144							
6-9603-08	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン・低泡性 5kg 50X-PU	9,500	9,800	2109	2109	1144							
6-9603-09	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 2kg 20X-AB	4,300	4,420	2109	2109	1144							
6-9603-10	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 5kg 20X-AB	9,900	10,200	2109	2109	1144							
6-9603-11	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性 20kg 20X	30,200	31,400	2109	2109	1144							
6-9603-12	液体洗浄剤 スキャット(R) 中性・無リン 20kg 20X-N	32,400	33,600	2109	2109	1144							
6-9603-13	液体洗浄剤 スキャット(R) アルカリ性・無リン 20kg 20X-PF	31,700	32,900	2109	2109	1144							
6-9603-14	液体洗浄剤(スキャット) 20X-AB 20kg	35,800	37,000	2109	2109	1144							
6-9603-15	液体洗浄剤(スキャット) 50X-PU 20kg	33,000	34,200	2109	2109	1144							
6-9603-16	液体洗浄剤(スキャット) 100X-U 18kg	30,960	32,100	2109	2109	1144							
6-9603-27	液体洗浄剤(スキャット) 低泡性・アルカリ性・無リン 5kg 100X-U	8,800	9,100	2109	2109	1144							
6-9603-28	液体洗浄剤(スキャット) 低泡性・アルカリ性・無リン 2kg 100X-U	3,980	4,100	2109	2109	1144							
6-9658-02	ハンドブラシ レッド 40541EC05	3,000	3,500				145						
6-9658-03	ハンドブラシ イエロー 40541EC04	3,000	3,500				145						
6-9658-04	ハンドブラシ グリーン 40541EC09	3,000	3,500				145						
6-9658-05	ハンドブラシ ブルー 40541EC14	3,000	3,500				145						
6-9658-06	ハンドブラシ ホワイト 40541EC02	3,000	3,500				145						
69-8714-18	13.3インチ液晶モバイルモニター 解像度1920×1080 スピーカー内蔵 LCD-H133	21,149	20,740	-	-								
69-8714-19	16インチ液晶モバイルモニター 解像度1920×1200 スピーカー内蔵	23,820	22,260	-	-								
69-8921-05	吸上針(麻酔用)19G×38mm 1箱(50本入) 23060	9,070	9,980			525							
69-8921-06	三方活栓(麻酔用)(LI-360FU)SB 1箱(20個入) 01367	5,890	6,480			527							
6-991-32	ティスホキップ SC-G1-ST 10×10袋	6,300	6,930	2312	2312								
7-085-01	テクニクルー 1200枚入 TX604	9,050	9,350	2489	2489								
7-085-02	テクニクルー 800枚入 TX606	9,250	9,550	2489	2489								
7-085-03	テクニクルー 300枚入 TX609	6,700	6,900	2489	2489								
7-085-04	テクニクルー 150枚入 TX612	6,850	7,060	2489	2489								
7-085-31	テクニクルー 1袋(1200枚入) TX604-ST	10,000	10,300	2489	2489								
7-085-32	テクニクルー 1袋(800枚入) TX606-ST	9,900	10,200	2489	2489								
7-085-33	テクニクルー 1袋(300枚入) TX609-ST	7,000	7,200	2489	2489								
7-085-34	テクニクルー 1袋(150枚入) TX612-ST	7,330	7,550	2489	2489								
7-086-01	アルファワイパー 9×9インチ 1袋(150枚入) TX1009	14,350	14,800	2482	2482								
7-086-02	アルファワイパー 12×12インチ 1袋(75枚入) TX1013	14,500	14,900	2482	2482								
7-086-04	テクニクロス2型 300枚入 TX1109	7,900	8,150	2489	2489								
7-086-05	テクニクロス2型 150枚入 TX1112	7,800	8,100	2489	2489								
7-086-07	テクニクロス2型 75枚入 TX1118	7,600	7,800	2489	2489								
7-086-08	7&7ワイフ TX1025	35,900	37,000	2482	2482								
7-093-36	クリーンスティック TX710A-ST 1セット(50本×2袋入) TX710A-ST	8,350	8,600	2492	2492								
7-093-37	クリーンスティック TX712A-ST 1セット(50本×2袋入) TX712A-ST	8,350	8,600	2492	2492								
7-093-38	クリーンスティック TX709A-ST 1セット(50本×2袋入) TX709A-ST	8,350	8,600	2492	2492								
7-103-01	クリーンラベル 150入 EC-1	1,800	1,940	2512	2512								
7-103-02	クリーンラベル 100入 EC-2	1,800	1,940	2512	2512								
7-1126-01	手術顕微鏡用滅菌ドレープ 1箱(10枚入) 10-3135APEU	39,800	36,000			1241							
7-1128-01	UG軟膏壺(滅菌) 80mL 白 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1128-02	UG軟膏壺(滅菌) 80mL クリーム 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1128-03	UG軟膏壺(滅菌) 80mL ピンク 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1128-04	UG軟膏壺(滅菌) 80mL 赤 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1128-05	UG軟膏壺(滅菌) 80mL 緑 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1128-06	UG軟膏壺(滅菌) 80mL 青 75個入 3-58	11,400	12,750			1554							
7-1148-01	UG軟膏壺(滅菌) 125mL 白 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1148-02	UG軟膏壺(滅菌) 125mL クリーム 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1148-03	UG軟膏壺(滅菌) 125mL ピンク 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1148-04	UG軟膏壺(滅菌) 125mL 赤 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1148-05	UG軟膏壺(滅菌) 125mL 緑 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1148-06	UG軟膏壺(滅菌) 125mL 青 50個入 3-56	8,500	9,500			1554							
7-1166-01	UG軟膏壺(滅菌) 58mL 白 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1166-02	UG軟膏壺(滅菌) 58mL クリーム 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1166-03	UG軟膏壺(滅菌) 58mL ピンク 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1166-04	UG軟膏壺(滅菌) 58mL 赤 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1166-05	UG軟膏壺(滅菌) 58mL 緑 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1166-06	UG軟膏壺(滅菌) 58mL 青 100個入 3-55	13,400	14,800			1554							
7-1167-01	UG軟膏壺(滅菌) 35mL 白 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1167-02	UG軟膏壺(滅菌) 35mL クリーム 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1167-03	UG軟膏壺(滅菌) 35mL ピンク 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1167-04	UG軟膏壺(滅菌) 35mL 赤 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1167-05	UG軟膏壺(滅菌) 35mL 緑 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1167-06	UG軟膏壺(滅菌) 35mL 青 100個入 3-54	8,500	9,400			1554							
7-1168-01	UG軟膏壺(滅菌) 24mL 白 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1168-02	UG軟膏壺(滅菌) 24mL クリーム 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1168-03	UG軟膏壺(滅菌) 24mL ピンク 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1168-04	UG軟膏壺(滅菌) 24mL 赤 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1168-05	UG軟膏壺(滅菌) 24mL 緑 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1168-06	UG軟膏壺(滅菌) 24mL 青 100個入 3-53	6,000	6,600			1554							
7-1173-01	UG軟膏壺(滅菌) 12mL 白 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1173-02	UG軟膏壺(滅菌) 12mL クリーム 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1173-03	UG軟膏壺(滅菌) 12mL ピンク 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1173-04	UG軟膏壺(滅菌) 12mL 赤 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1173-05	UG軟膏壺(滅菌) 12mL 緑 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1173-06	UG軟膏壺(滅菌) 12mL 青 100個入 3-52	5,200	5,800			1554							
7-1182-03	Cアーム用滅菌ドレープ 1箱(20枚入) 10-2180EU	52,000	44,000			1240							
7-1182-08	Cアーム用滅菌ドレープ 10-2238EU	50,200	39,800			1240							
7-1188-01	UG軟膏壺(滅菌) 6mL 白 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1188-02	UG軟膏壺(滅菌) 6mL クリーム 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1188-03	UG軟膏壺(滅菌) 6mL ピンク 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1188-04	UG軟膏壺(滅菌) 6mL 赤 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1188-05	UG軟膏壺(滅菌) 6mL 緑 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1188-06	UG軟膏壺(滅菌) 6mL 青 100個入 3-51	4,000	4,400			1554							
7-1241-18	1400mLプラ吸引ボトル(ブルー) D7317MMWD2	5,400	6,800			545							
7-1277-01	マルチマット ムニュ(ムニユマット) ブラウン CK0023BRB	12,600	13,900			1610							
7-1277-02	マルチマット ムニュ(ムニユマット) ベージュ CK0023BEB	12,600	13,900			1610							
7-1277-03	マルチマット ムニュ(ムニユマット) ブラウン CK83848BR2AB	13,100	13,900			1610							
7-1277-04	マルチマット ムニュ(ムニユマット) ベージュ CK83848BE2AB	13,100	13,900			1610							
7-1305-0													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
7-1370-02	ゼラム®聴診器 コスモリッド(ダブルタイプ) 大人小児兼用 デュアル ロイヤルブルー KO3-Dual	26,000	32,000			19							
7-1370-05	ゼラム®聴診器 コスモリッド(ダブルタイプ) 大人小児兼用 デュアル ピンク KO3-Dual	26,000	32,000			19							
7-1370-07	ゼラム®聴診器 コスモリッド(ダブルタイプ) 大人小児兼用 デュアル オレンジ KO3-Dual	26,000	32,000			19							
7-1370-08	ゼラム®聴診器 コスモリッド(ダブルタイプ) 大人小児兼用 デュアル ブラック KO3-Dual	26,000	32,000			19							
7-139-01	ICバック 100×150mm 0.1mm チヤック無し 1袋 (100枚入)	2,190	2,300	2551	2551								
7-139-02	ICバック 150×200mm 0.1mm チヤック無し 1袋 (100枚入)	4,170	4,300	2551	2551								
7-139-03	ICバック 200×300mm 0.1mm チヤック無し 1袋 (100枚入)	8,050	8,450	2551	2551								
7-139-04	ICバック 300×450mm 0.1mm チヤック無し 1袋 (100枚入)	18,000	18,900	2551	2551								
7-139-06	ICバック 200×300mm 0.1mm チヤック付き 1袋 (100枚入)	17,500	18,200	2551	2551								
7-139-07	ICバック 300×450mm 0.1mm チヤック付き 1袋 (100枚入)	27,900	29,300	2551	2551								
7-1450-01	防水シーツ 四隅ゴム付き ブルー 100-28	3,900	4,300			1637							
7-1450-02	防水シーツ 四隅ゴム付き クリーム 100-36	3,900	4,300			1637							
7-1450-03	防水シーツ 四隅ゴム付き ピンク 100-37	3,900	4,300			1637							
7-1466-01	ソフトスクリット ボディカバー 18L 4353	7,200	7,600			1911							
7-1466-02	ソフトスクリット リンズインジヤンブー 18L 4354	7,200	7,600			1911							
7-1466-03	ソフトスクリット シャンブー 18L 4258	7,200	7,600			1911							
7-1466-04	ソフトスクリット コンディショナー 18L 4259	7,200	7,600			1911							
7-1501-01	防水シーツ スムースニットタイプ レギュラー サイズ・ブルー 100-01	1,900	2,100			1637							
7-1501-02	防水シーツ スムースニットタイプ レギュラー サイズ・クリーム 100-02	1,900	2,100			1637							
7-1501-03	防水シーツ スムースニットタイプ レギュラー サイズ・ピンク 100-03	1,900	2,100			1637							
7-1502-01	防水シーツ スムースニットタイプ Lサイズ・ブルー 100-04	2,400	2,640			1637							
7-1502-02	防水シーツ スムースニットタイプ Lサイズ・クリーム 100-05	2,400	2,640			1637							
7-1502-03	防水シーツ スムースニットタイプ Lサイズ・ピンク 100-06	2,400	2,640			1637							
7-1503-01	防水シーツ スムースニットタイプ 全身サイズ・ブルー 100-07	3,800	4,180			1637							
7-1503-02	防水シーツ スムースニットタイプ 全身サイズ・クリーム 100-08	3,800	4,180			1637							
7-1503-03	防水シーツ スムースニットタイプ 全身サイズ・ピンク 100-09	3,800	4,180			1637							
7-1504-01	防水食事用エプロン バイアスグリーン 100-19	950	1,150			1780							
7-1504-02	防水食事用エプロン バイアスオレンジ 100-20	950	1,150			1780							
7-1504-03	防水食事用エプロン バイアスブルー 100-21	950	1,150			1780							
7-1504-04	防水食事用エプロン バイアスピnk 100-22	950	1,150			1780							
7-1505-01	防水食事用エプロン 小花柄ピンク 100-28	950	1,150			1780							
7-1505-02	防水食事用エプロン 小花柄イエロー 100-29	950	1,150			1780							
7-1505-03	防水食事用エプロン 小花柄パープル 100-30	950	1,150			1780							
7-1506-01	防水食事用エプロン キンガムブルー 100-31	950	1,150			1780							
7-1506-02	防水食事用エプロン キンガムレッド 100-49	950	1,150			1780							
7-160-01	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WL	8,860	9,750	2591	2591								
7-160-02	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.2WF	8,860	9,750	2591	2591								
7-160-03	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WF	8,860	9,750	2591	2591								
7-160-04	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.4WFG	8,840	9,730	2591	2591								
7-160-14	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.45WF	10,700	11,770	2591	2591								
7-160-15	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.3WF	9,030	9,940	2591	2591								
7-160-16	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.5WF	10,800	11,880	2591	2591								
7-160-17	フラットピンセット 幅広 特殊鋼 No.6WF	10,500	11,550	2591	2591								
7-160-27	フラットピンセット (表面洗浄済) 120mm No.3AA	7,580	8,340	2591	2591								
7-160-28	フラットピンセット (表面洗浄済) 120mm No.35A	7,580	8,340	2591	2591								
7-160-30	フラットピンセット (表面洗浄済) 120mm No.36A	7,580	8,340	2591	2591								
7-160-33	フラットピンセット (表面洗浄済) 115mm No.33A	7,380	8,120	2591	2591								
7-164-01	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-04	2,000	2,200	2590	2590								
7-164-02	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-05	2,100	2,310	2590	2590								
7-164-03	標準型ピンセット 極細 ステンレス IPT-06	2,100	2,310	2590	2590								
7-164-04	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-03	1,850	2,040	2590	2590								
7-164-05	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-01	1,650	1,820	2590	2590								
7-164-06	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-07	2,150	2,370	2590	2590								
7-164-07	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-02	1,850	2,040	2590	2590								
7-164-08	標準型ピンセット 平 ステンレス IPT-12	2,150	2,370	2590	2590								
7-164-09	標準型ピンセット 極細 ステンレス IPT-10	2,100	2,310	2590	2590								
7-164-10	標準型ピンセット 細 ステンレス IPT-13	2,150	2,370	2590	2590								
7-164-11	標準型ピンセット 扁平 ステンレス IPT-15	1,650	1,820	2590	2590								
7-188-01	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 50mL	9,140	10,100	1700	1700								
7-188-02	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 100mL	8,820	9,710	1700	1700								
7-188-03	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 200mL	10,400	11,500	1700	1700								
7-188-04	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 250mL	11,300	12,500	1700	1700								
7-188-05	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 300mL	11,400	12,600	1700	1700								
7-188-06	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 500mL	14,200	15,700	1700	1700								
7-188-07	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 1000mL	21,400	23,600	1700	1700								
7-188-08	丸型分液ロート テフロン(R)フラグ付 2000mL	32,800	36,100	1700	1700								
7-188-09	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 50mL	8,760	9,640	1700	1700								
7-188-10	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 100mL	8,760	9,640	1700	1700								
7-188-11	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 200mL	10,500	11,600	1700	1700								
7-188-12	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 250mL	11,300	12,500	1700	1700								
7-188-13	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 300mL	11,300	12,500	1700	1700								
7-188-14	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 500mL	14,200	15,700	1700	1700								
7-188-15	スクイープ型分液ロート テフロン(R)フラグ付 1000mL	21,400	23,600	1700	1700								
7-1944-01	病院用接地タップ(Kタイプ) 接地(2P) 専用プラグ 4個口 MR7360TD3	17,830	20,500			1256							
7-1947-01	クイックハンドル CLICK 120×115×15mm 371430	3,000	2,700			380							
7-1992-02	ワンタッチIVスタンド 2ヶ用 371263	19,800	20,700			374							
7-2070-22	カラフルIVスタンド 交換用50φキャスター 371476	720	750			374							
7-2095-01	角度自在型 上肢・下肢台 ワンタッチ昇降 371245	30,900	32,300			345							
7-2110-34	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 6mL 1箱(20本×5袋入) No.2-ST	15,100	16,610	1602	1602				169				
7-2110-35	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 9mL 1箱(20本×5袋入) No.3-ST	17,200	18,920	1602	1602				169				
7-2110-37	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 20mL 1箱(10本×5袋入) No.5-ST	12,500	13,750	1602	1602				169				
7-2110-38	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 30mL 1箱(10本×5袋入) No.6-ST	14,800	16,280	1602	1602				169				
7-2110-39	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 50mL 1箱(10本×5袋入) No.7-ST	18,900	20,790	1602	1602				169				
7-2110-40	スクリュー管瓶(SCC) (γ線滅菌済) 110mL 1箱(10本×5袋入) No.8-ST	23,300	25,630	1602	1602				169				
7-2219-01	ハンドラップ SCC (純水洗浄処理済み) PH-200	2,900	3,190	2528	2528								
7-222-01	フロート攪拌子 28.0φ×φ54.0mm DS6630-0250	15,120	15,800	253	253								
7-222-03	フロート攪拌子 30.0φ×φ92.0mm DS6630-1000	25,980	27,160	253	253								
7-222-05	フロート攪拌子 31.0φ×φ155.0mm DS6630-4000	30,440	31,820	253	253								
7-2222-31	スクリュー管(SCC) (滅)No.2-ST滅菌百本	16,100	17,710	1602	1602								
7-2222-32	スクリュー管(SCC) (滅)No.3-ST滅菌百本	17,500	19,250	1602	1602								
7-2222-33	スクリュー管(SCC) (滅)No.5-ST滅菌50本	13,000	14,300	1602	1602								
7-2222-34	スクリュー管(SCC) (滅)No.6-ST滅菌50本	15,900	17,490	1602	1602								
7-2222-35	スクリュー管(SCC) (滅)No.7-ST滅菌50本	20,400	22,440	1602	1602								
7-2222-36	スクリュー管(SCC) (滅)No.8-ST滅菌50本	24,000	26,400	1602	1602								
7-236-11	[AC滅菌]ケミフロンスバーテル H-15 ヘラ付 5本入	19,700	21,670	1838	1838								
7-236-12	[AC滅菌]ケミフロンスバーテル H-18 ヘラ付 5本入	24,100	26,510	1838	1838								
7-236-13	[AC滅菌]ケミフロンスバーテル H-21 ヘラ付 5本入	25,700	28,270	1838	1838								
7-236-14	[AC滅菌]ケミフロンスバーテル H-24 ヘラ付 5本入	27,100	29,810	1838	1838								
7-2801-01	打診器 ZellaMed レッド PE50	10,500	12,000			224							
7-2801-02	打診器 ZellaMed ブルー PE50	10,500	12,000			224							
7-2801-03	打診器 ZellaMed ゴールド PE50	10,500	12,000			224							
7-2802-01	打診器 ZellaMed レッド PE75L	13,500	15,000			224							
7-2802-02	打診器 ZellaMed ブルー PE75L	13,500	15,000			224							
7-2802-03	打診器 ZellaMed ゴールド PE75L	13,500	15,000			224							
7-2803-01	打診器 ZellaMed レッド NP-FG	13,500	15,000			224							
7-2803-02	打診器 ZellaMed ブルー NP-FG	13,500	15,000			224							
7-2803-03	打診器 ZellaMed ゴールド NP-FG	13,500	15,000			224							
7-2804-01	打診器 ZellaMed レッド CO120	14,000	16,000			224							
7-2804-02	打診器 ZellaMed ブルー CO120	14,000	16,000			224							
7-2													

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
7-3252-01	解割刀(脇刀) 替刃100mm 5枚入 No.100	5,000	6,500	-	-	318							
7-3252-02	解割刀(脇刀) 替刃170mm 5枚入 No.170	6,000	7,500	-	-	318							
7-3252-03	解割刀(脇刀) 替刃325mm 5枚入 No.325	11,000	12,500	-	-	318							
7-3252-11	解割刀(脇刀)用ハンドル(共用) F100	2,500	3,000	-	-	318							
7-3253-11	セーフティリミシングナイフ用ハンドル F-1326P	5,000	5,500	-	-	317							
7-3254-11	トリミングナイフ F-130用ハンドル F-130P	3,000	3,500	-	-	317							
7-3254-12	トリミングナイフ F-260用ハンドル F-260P	5,000	5,500	-	-	317							
7-3273-01	サンダル(ニューモード) 紐 5号 22.0～22.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-02	サンダル(ニューモード) 紐 6号 23.0～23.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-03	サンダル(ニューモード) 紐 7号 24.0～24.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-04	サンダル(ニューモード) 紐 8号 25.0～25.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-05	サンダル(ニューモード) 紐 9号 26.0～26.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-06	サンダル(ニューモード) 紐 10号 27.0～27.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3273-07	サンダル(ニューモード) 紐 11号 28.0～28.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-01	サンダル(ニューモード) ウイン 5号 22.0～22.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-02	サンダル(ニューモード) ウイン 6号 23.0～23.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-03	サンダル(ニューモード) ウイン 7号 24.0～24.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-04	サンダル(ニューモード) ウイン 8号 25.0～25.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-05	サンダル(ニューモード) ウイン 9号 26.0～26.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-06	サンダル(ニューモード) ウイン 10号 27.0～27.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3274-07	サンダル(ニューモード) ウイン 11号 28.0～28.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-01	サンダル(ニューモード) 青紐 5号 22.0～22.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-02	サンダル(ニューモード) 青紐 6号 23.0～23.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-03	サンダル(ニューモード) 青紐 7号 24.0～24.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-04	サンダル(ニューモード) 青紐 8号 25.0～25.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-05	サンダル(ニューモード) 青紐 9号 26.0～26.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-06	サンダル(ニューモード) 青紐 10号 27.0～27.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3275-07	サンダル(ニューモード) 青紐 11号 28.0～28.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-01	サンダル(ニューモード) 茶 5号 22.0～22.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-02	サンダル(ニューモード) 茶 6号 23.0～23.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-03	サンダル(ニューモード) 茶 7号 24.0～24.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-04	サンダル(ニューモード) 茶 8号 25.0～25.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-05	サンダル(ニューモード) 茶 9号 26.0～26.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-06	サンダル(ニューモード) 茶 10号 27.0～27.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3276-07	サンダル(ニューモード) 茶 11号 28.0～28.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-01	サンダル(ニューモード) 青 5号 22.0～22.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-02	サンダル(ニューモード) 青 6号 23.0～23.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-03	サンダル(ニューモード) 青 7号 24.0～24.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-04	サンダル(ニューモード) 青 8号 25.0～25.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-05	サンダル(ニューモード) 青 9号 26.0～26.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-06	サンダル(ニューモード) 青 10号 27.0～27.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3277-07	サンダル(ニューモード) 青 11号 28.0～28.5cm	1,560	1,840			1954							
7-3360-01	キッズガーデンスツール-長 ブルー KID-1150-BL	34,100	35,800			1499							
7-3360-02	キッズガーデンスツール-長 イエロー KID-1150-YE	34,100	35,800			1499							
7-3360-03	キッズガーデンスツール-長 オレンジ KID-1150-OR	34,100	35,800			1499							
7-3360-04	キッズガーデンスツール-長 グリーン KID-1150-GN	34,100	35,800			1499							
7-3361-01	キッズガーデンスツール-短 ブルー KID-900-BL	28,500	30,000			1499							
7-3361-02	キッズガーデンスツール-短 イエロー KID-900-YE	28,500	30,000			1499							
7-3361-03	キッズガーデンスツール-短 オレンジ KID-900-OR	28,500	30,000			1499							
7-3361-04	キッズガーデンスツール-短 グリーン KID-900-GN	28,500	30,000			1499							
7-3362-01	キッズガーデンスーツボックス-ブルー KID-B925-BL	72,500	76,200			1499							
7-3362-02	キッズガーデンスーツボックス-イエロー KID-B925-YE	72,500	76,200			1499							
7-3362-03	キッズガーデンスーツボックス-オレンジ KID-B925-OR	72,500	76,200			1499							
7-3362-04	キッズガーデンスーツボックス-グリーン KID-B925-GN	72,500	76,200			1499							
7-3363-01	キッズガーデนมATT-ブルー KID-M90-BL	24,100	25,300			1499							
7-3363-02	キッズガーデนมATT-イエロー KID-M90-YE	24,100	25,300			1499							
7-3363-03	キッズガーデนมATT-オレンジ KID-M90-OR	24,100	25,300			1499							
7-3363-04	キッズガーデนมATT-グリーン KID-M90-GN	24,100	25,300			1499							
7-3364-01	キッズガーデนมATT-コーナー-ブルー KID-C1150-BL	47,400	49,800			1499							
7-3364-02	キッズガーデนมATT-コーナー-イエロー KID-C1150-YE	47,400	49,800			1499							
7-3364-03	キッズガーデนมATT-コーナー-オレンジ KID-C1150-OR	47,400	49,800			1499							
7-3364-04	キッズガーデนมATT-コーナー-グリーン KID-C1150-GN	47,400	49,800			1499							
7-3365-01	キッズガーデนมATT-入ロ-ブルー KID-I250-BL	15,200	16,000			1499							
7-3365-02	キッズガーデนมATT-入ロ-イエロー KID-I250-YE	15,200	16,000			1499							
7-3365-03	キッズガーデนมATT-入ロ-オレンジ KID-I250-OR	15,200	16,000			1499							
7-3365-04	キッズガーデนมATT-入ロ-グリーン KID-I250-GN	15,200	16,000			1499							
7-3366-01	キッズガーデンクッション-丸 ブルー KID-K10-BL	10,900	11,500			1499							
7-3366-02	キッズガーデンクッション-丸 イエロー KID-K10-YE	10,900	11,500			1499							
7-3366-03	キッズガーデンクッション-丸 オレンジ KID-K10-OR	10,900	11,500			1499							
7-3366-04	キッズガーデンクッション-丸 グリーン KID-K10-GN	10,900	11,500			1499							
7-3367-01	キッズガーデンクッション-三角 ブルー KID-K20-BL	11,400	12,000			1499							
7-3367-02	キッズガーデンクッション-三角 イエロー KID-K20-YE	11,400	12,000			1499							
7-3367-03	キッズガーデンクッション-三角 オレンジ KID-K20-OR	11,400	12,000			1499							
7-3367-04	キッズガーデンクッション-三角 グリーン KID-K20-GN	11,400	12,000			1499							
7-3368-01	キッズガーデンクッション-四角 ブルー KID-K30-BL	10,900	11,500			1499							
7-3368-02	キッズガーデンクッション-四角 イエロー KID-K30-YE	10,900	11,500			1499							
7-3368-03	キッズガーデンクッション-四角 オレンジ KID-K30-OR	10,900	11,500			1499							
7-3368-04	キッズガーデンクッション-四角 グリーン KID-K30-GN	10,900	11,500			1499							
7-3391-11	防災バッグ30 YBG-30R	5,260	5,900			904							
7-3428-01	MRI対応踏み台 1段 445×290×150mm	16,500	18,000			817							
7-3428-02	MRI対応踏み台 2段 445×510×300mm	33,500	35,500			817							
7-3429-01	軽量踏み台 AL-1	30,000	32,500			1204							
7-3740-01	ミクローム用ホルダー-滑走式タイプ ネジ式固定 160	48,000	55,000	1433	1433	316							
7-3740-02	ミクローム用ホルダー-滑走式タイプ ワンタッチ固定 160E	70,000	75,000	1433	1433	316							
7-3740-03	ミクローム用ホルダー-滑走式タイプ ネジ式固定(替刃2枚装着) 240W	70,000	75,000	1433	1433	316							
7-3740-04	ミクローム用ホルダー-滑走式タイプ ワンタッチ固定(替刃2枚装着) 240E	80,000	85,000	1433	1433	316							
7-3740-05	ミクローム用ホルダー-回転式タイプ ネジ式固定 130A	48,000	55,000	1433	1433	316							
7-408-01	ウルトラ 7000	318,000	288,000	2504	2504				102				
7-4135-01	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 10Fr(Φ3.3)×350mm 50本入 2535-1040	6,800	8,200			557							
7-4135-02	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 10Fr(Φ3.3)×460mm 50本入 2535-1050	6,800	8,200			557							
7-4135-03	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 12Fr(Φ4.0)×350mm 50本入 2535-1240	6,800	8,200			557							
7-4135-04	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 12Fr(Φ4.0)×460mm 50本入 2535-1250	6,800	8,200			557							
7-4135-05	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 14Fr(Φ4.7)×350mm 50本入 2535-1440	6,800	8,200			557							
7-4135-06	ナーヴィー サクシヨカチーナル(ハンドカバー付) 14Fr(Φ4.7)×460mm 50本入 2535-1450	6,800	8,200			557							
7-4175-05	ネームプレート 5人用 DL-5	2,250	2,580			1514							
7-4175-06	ネームプレート 6人用 DL-6	2,650	3,040			1514							
7-4313-01	ナースカート(昇降タイプ) ホワイト	137,000	151,000			1398							
7-4313-02	ナースカート(昇降タイプ) ブルー	137,000	151,000			1398							
7-4313-03	ナースカート(昇降タイプ) ピンク	137,000	151,000			1398							
7-4313-04	ナースカート(昇降タイプ) ホワイト N	141,000	155,000			1398							
7-4313-05	ナースカート(昇降タイプ) ブルー N	141,000	155,000			1398							
7-4313-06	ナースカート(昇降タイプ) ピンク N	141,000	155,000			1398							
7-434-03	ガス垂機デシケーター CR2H型	129,000	99,800	986	986								
7-4345-01	オートクレープバッグ(減菌表示付き) 356×483mm 500枚入 AC1419R	26,500	21,200			1088							
7-4474-01	救急2WAYバッグ エマージェンシーズ EM13.006	25,500	28,100			873							
7-4475-01	救急2WAY収納バッグ エマージェンシーズ EM13.001	14,000	16,800			873							
7-4513-04	汚物缶セット(救急カートオプション) Φ180×180mm	10,700	11,400			833							
7-454-03	ディスポ指サックカットタイプ S 1000枚入	2,800	4,000	2283	2283								
7-454-04	ディスポ指サックカットタイプ M 1000枚入	2,800	4,000	2283	2283								
7-4561-03	アルテア下段引出ユニット-タールロック 650×475×900mm NMR-650LS-T	163,000	143,000			1348							

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
7-4884-04	減菌コンテナ S用蓋 ゴールド	36,700	35,000			1167							
7-4885-01	減菌コンテナ M用蓋 シルバー	50,800	48,300			1167							
7-4885-02	減菌コンテナ M用蓋 ブルー	50,800	48,300			1167							
7-4885-03	減菌コンテナ M用蓋 レッド	50,800	48,300			1167							
7-4885-04	減菌コンテナ M用蓋 ゴールド	50,800	48,300			1167							
7-4886-01	減菌コンテナ L用蓋 シルバー	50,000	52,500			1167							
7-4886-02	減菌コンテナ L用蓋 ブルー	50,000	52,500			1167							
7-4887-01	減菌コンテナS用バスケット 245 × 245 × 30mm	9,000	8,100			1167							
7-4887-03	減菌コンテナS用バスケット 245 × 245 × 70mm	13,600	12,200			1167							
7-4888-01	減菌コンテナM用バスケット 405 × 245 × 30mm	12,000	10,800			1167							
7-4888-01	減菌コンテナL用バスケット 535 × 245 × 30mm	16,000	14,400			1167							
7-4889-03	減菌コンテナL用バスケット 535 × 245 × 70mm	21,900	19,800			1167							
7-4889-04	減菌コンテナL用バスケット 535 × 245 × 100mm	24,300	21,600			1167							
7-4980-11	サージカルシート 20枚入 AS206	41,400	43,500			1246							
7-5006-01	バケツ 10L	13,000	15,200	1640	1640								
7-5006-02	バケツ 14L	16,100	18,700	1640	1640								
7-5006-03	バケツ 10L用蓋	5,420	6,160	1640	1640								
7-5006-04	バケツ 14L用蓋	4,950	5,500	1640	1640								
7-5251-01	トルマリンホットバック S-オレンジ(真鍮用)	13,800	15,200			1661							
7-5251-02	トルマリンホットバック M-オレンジ(おなか用)	26,900	29,600			1661							
7-5251-03	トルマリンホットバック L-オレンジ(ふくらはぎ用)	66,600	73,300			1661							
7-5251-05	トルマリンホットバック L-オレンジ(首用)	27,900	30,700			1661							
7-5322-05	オートクレープ用廃棄バッグ S-M用ラックアダプター	12,000	14,000	2166	2166	1088							
7-5331-05	ステンレス丸型洗浄カゴ(サーパ付き) φ150(φ125) × 150mm 小	5,250	6,620	2132	2132								
7-545-01	リフレ 超うす安心バッド 25mL 36枚入 18401	840	920			1849							
7-545-02	リフレ 超うす安心バッド 50mL 24枚入 18402	840	920			1849							
7-545-03	リフレ 超うす安心バッド 80mL 22枚入 18403	840	920			1849							
7-545-04	リフレ 超うす安心バッド 120mL 20枚入 18404	840	920			1849							
7-545-05	リフレ 超うす安心バッド 170mL 16枚入 18405	840	920			1849							
7-545-06	リフレ 超うす安心バッド 200mL 14枚入 18406	840	920			1849							
7-545-07	リフレ 超うす安心バッド 230mL 12枚入 18407	840	920			1849							
7-545-08	リフレ 超うす安心バッド 300mL 10枚入 18408	840	920			1849							
7-5466-02	アズセーフつなぎ蓋 L	2,780	2,500							17			
7-5466-03	アズセーフつなぎ蓋 XL	2,780	2,500							17			
7-5535-06	トロミアップバーフエクト 1袋(25g入)	10,500	12,500			1805							
7-562-01	精密ビンセット No.1 極細 ステンレス NO.1-INOX	10,700	11,770	2588	2588								
7-562-02	精密ビンセット No.2 極細 ステンレス NO.2-INOX	10,600	11,660	2588	2588								
7-562-03	精密ビンセット No.3 先鋭 ステンレス NO.3-INOX	10,600	11,660	2588	2588								
7-562-04	精密ビンセット No.3C 先鋭 ステンレス NO.3C-INOX	10,600	11,660	2588	2588								
7-562-05	精密ビンセット No.5 先鋭 ステンレス NO.5-INOX	10,600	11,660	2588	2588								
7-562-06	精密ビンセット No.7 先鋭 ステンレス NO.7-INOX	11,200	12,320	2588	2588								
7-562-07	精密ビンセット No.7AE 先鋭 ステンレス NO.7B-INOX	11,200	12,320	2588	2588								
7-562-08	精密ビンセット No.2A 平 ステンレス NO.2A-INOX	10,600	11,660	2589	2589								
7-562-09	精密ビンセット NO.SS 先鋭 ステンレス NO.SS-INOX	11,700	12,870	2589	2589								
7-562-10	精密ビンセット No.5A 先鋭 ステンレス NO.5A-INOX	11,800	12,980	2588	2588								
7-562-31	精密ビンセット No.1 極細 チタン NO.1-TITAN	13,500	14,850	2588	2588								
7-562-33	精密ビンセット No.3 先鋭 チタン NO.3-TITAN	13,800	15,180	2588	2588								
7-562-34	精密ビンセット No.3C 先鋭 チタン NO.3C-TITAN	13,800	15,180	2588	2588								
7-562-35	精密ビンセット No.5 先鋭 チタン NO.5-TITAN	16,400	18,040	2588	2588								
7-562-36	精密ビンセット No.7 先鋭 チタン NO.7-TITAN	17,600	19,360	2588	2588								
7-562-37	精密ビンセット No.7AE 先鋭 チタン NO.7B-TITAN	17,500	19,250	2588	2588								
7-562-38	精密ビンセット No.2A 平 チタン NO.2A-TITAN	13,600	14,960	2589	2589								
7-562-39	精密ビンセット NO.SS 先鋭 チタン NO.SS-TITAN	16,400	18,040	2589	2589								
7-562-40	精密ビンセット No.5A 先鋭 チタン NO.5A-TITAN	12,800	14,080	2588	2588								
7-562-41	精密ビンセット No.S1 NO.S1-TITAN	14,500	15,950	2588	2588								
7-5628-11	ストレートスノコ(Dタイプ) #95D 430-0450	16,000	17,300	2191	2191								
7-5628-12	ストレートスノコ(Dタイプ) #95D 430-0480	17,400	18,800	2191	2191								
7-5628-13	ストレートスノコ(Dタイプ) #105D 430-0510	19,000	20,600	2191	2191								
7-5628-14	ストレートスノコ(Dタイプ) #115D 430-0540	20,900	22,700	2191	2191								
7-5628-15	ストレートスノコ(Dタイプ) #180D 430-0570	29,000	31,300	2191	2191								
7-5649-01	ブラ角型バスケット 浅型 小	440	510	2136	2136	1148							
7-5649-02	ブラ角型バスケット 浅型 中	890	1,020	2136	2136								
7-5649-03	ブラ角型バスケット 浅型 大	1,450	1,630	1048	1048								
7-5650-01	ブラ角型バスケット 深型 小	550	640	2136	2136	1148							
7-5650-02	ブラ角型バスケット 深型 中	1,170	1,360	2136	2136								
7-5650-03	ブラ角型バスケット 深型 大	1,560	1,730	1048	1048								
7-5841-01	便座除菌クリーナー家庭・業務用(流せるティッシュタイプ) 本体	560	650			1993							
7-591-01	TX7761 アルファスティック ホワイト(TX7761) 100本入	5,000	5,150	2494	2494								
7-591-51	アルファスティック ホワイト(TX7761) 100本 × 10袋入 TX7761	45,000	46,400	2494	2494								
7-601-01	エレクトリックビンセット 凹 特殊鋼 571	8,280	9,110	2594	2594								
7-601-02	エレクトリックビンセット 丸皿 特殊鋼 572	8,280	9,110	2594	2594								
7-601-03	エレクトリックビンセット 丸皿 特殊鋼 573	8,280	9,110	2594	2594								
7-601-05	エレクトリックビンセット 丸皿 特殊鋼 578	8,280	9,110	2594	2594								
7-601-06	エレクトリックビンセット 丸皿 特殊鋼 579	8,280	9,110	2594	2594								
7-6275-51	探原容器 ユーリバン 風 100個入 1050	42,000	43,300			258							
7-6278-11	ナビホット&クールバッグ(バンド付) 120 × 170mm LM-938B	1,200	1,260			1659							
7-6278-12	ナビホット&クールバッグ(バンド付) 150 × 170mm LM-788A	1,300	1,360			1659							
7-6279-01	スライディンググローブ EZ-280	1,660	1,740			1632							
7-6355-01	電子スバイロメータ 1式 HI-301U	420,000	440,000			239							
7-6355-11	電子スバイロメータ 超音波センサー・マウスタイプ 50個入	15,000	16,000			239							
7-6480-01-64	血管年齢・ストレス測定器 ポーディーチェック・neo レンタル30日	260,000	130,000			251					89		
7-6498-01	内蔵27分録モデル B235	213,000	199,900									377	
7-653-03	【減菌済】コットンシーガル 100枚入	1,770	1,950	2488	2488								
7-6561-01	ハンフレッツスタンド 1列5段 グレー DP-C105	35,000	36,500			1496							
7-6561-02	ハンフレッツスタンド 2列5段 グレー DP-C205	51,500	53,500			1496							
7-6561-03	ハンフレッツスタンド 3列5段 グレー DP-C305	67,500	70,000			1496							
7-6561-04	ハンフレッツスタンド 1列6段 グレー DP-C108	37,000	38,500			1496							
7-6561-05	ハンフレッツスタンド 2列6段 グレー DP-C208	56,500	59,000			1496							
7-6561-06	ハンフレッツスタンド 3列6段 グレー DP-C308	76,500	79,500			1496							
7-6561-07	ハンフレッツスタンド 2列10段 グレー PSR-C210-GR	86,000	89,500			1496							
7-6561-08	ハンフレッツスタンド 3列10段 グレー PSR-C310-GR	113,000	118,000			1496							
7-6561-09	ハンフレッツスタンド 4列10段 グレー PSR-C410-GR	135,000	140,000			1496							
7-6561-10	ハンフレッツスタンド 2列4段(全面表示タイプ) グレー PSR-C204-GR	63,000	65,500			1496							
7-6561-11	ハンフレッツスタンド 3列4段(全面表示タイプ) グレー PSR-C304-GR	78,000	81,000			1496							
7-6561-12	ハンフレッツスタンド 4列4段(全面表示タイプ) グレー PSR-C404-GR	95,000	99,000			1496							
7-6561-13	ハンフレッツスタンド 2列6段 グレー PSL-C206-GR	69,000	72,000			1496							
7-6561-14	ハンフレッツスタンド 3列6段 グレー PSL-C306-GR	85,000	88,000			1496							
7-6561-15	ハンフレッツスタンド 4列6段 グレー PSL-C406-GR	105,000	109,000			1496							
7-6561-16	ハンフレッツスタンド 2列3段(全面表示タイプ) グレー PSL-C203-GR	64,000	66,500			1496							
7-6561-17	ハンフレッツスタンド 3列3段(全面表示タイプ) グレー PSL-C303-GR	73,500	76,500			1496							
7-6561-18	ハンフレッツスタンド 4列3段(全面表示タイプ) グレー PSL-C403-GR	91,000	94,500			1496							
7-6752-01	超音波ゲルウォーマー 1本用 82-01	30,000	36,000			237							
7-6752-02	超音波ゲルウォーマー 3本用 82-03	60,000	66,000			237							
7-6761-07	ハンフレッツスタンド 2列10段 ホワイト PSR-C210-W	86,000	89,500			1496							
7-6761-08	ハンフレッツスタンド 3列10段 ホワイト PSR-C310-W	113,000	118,000			1496							
7-6761-09	ハンフレッツスタンド 4列10段 ホワイト PSR-C410-W	135,000	140,000			1496							
7-6761-10	ハンフレッツスタンド 2列4段(全面表示タイプ) ホワイト PSR-C204-W	63,000	65,500			1496							
7-6761-11	ハンフレッツスタンド 3列4段(全面表示タイプ) ホワイト PSR-C304-W	78,000	81,000			1496							
7-6761-12	ハンフレッツスタンド 4列4段(全面表示タイプ) ホワイト PSR-C404-W	95,000	99,000			1496							
7-6761-13	ハンフレッツスタンド 2列6段 ホワイト PSL-C206-W	69,000	72,000			1496							
7-6761-14	ハンフレッツスタンド 3列6段 ホワイト PSL-C306-W	85,000	88,000			1496							
7-6761-15	ハンフレッツスタンド 4列6段 ホワイト PSL-C406-W	105,000											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
7-6934-03-20	アズプロミニスケール 5200g 校正証明書付 ACX5200	27,600	28,100	434	434	134							
7-6934-11	アズプロミニスケール ACアダプター 30333870	7,200	7,450	434	434	134							
7-6959-11	テーピング H600—5008—A1	1,700	2,050			622							
7-7114-01	ディスプレイザブル血球計算板 O-Chip Medical ノイバウル改良型 1箱(50枚入) DHC-N01-M5	18,800	20,000			270							
7-7114-02	ディスプレイザブル血球計算板 O-Chip Medical ビルケルデュルク型 1箱(50枚入) DHC-B02-M5	18,800	20,000			270							
7-7114-03	ディスプレイザブル血球計算板 O-Chip Medical フックスローゼンタール型 1箱(50枚入) DHC-F01-M5	18,800	20,000			270							
7-7371-01	N95マスク(折り畳み式) 20枚入 AS910-N95FMX	3,250	2,900	2203	2203	951							
7-7372-01	N95マスク(カップ式) 20枚入 AS9600-N95	3,250	2,900	2203	2203	951							
7-7372-02	【減菌済】N95マスク(カップ式) 20枚入	4,790	5,270	2203	2203								
7-7434-01	減菌トレー用シリコンマット 172×77×16 Manta 2801	2,780	2,500			1170							
7-7434-02	減菌トレー用シリコンマット 172×77×14 Manta 2802	2,140	1,900			1170							
7-7434-03	減菌トレー用シリコンマット 246×148×13 Manta 2803	5,030	5,000			1170							
7-7434-05	減菌トレー用シリコンマット 295×247×14 Manta 2805	10,500	9,500			1170							
7-7434-06	減菌トレー用シリコンマット 535×246×19 Manta 2806	22,500	19,800			1170							
7-7435-02	減菌トレー 本体 Estigo 2802	8,800	7,900			1170							
7-7435-05	減菌トレー 本体 Estigo 2806	25,000	22,500			1170							
7-7435-07	減菌トレー 本体 Estigo 2810	13,500	12,200			1170							
7-7435-08	減菌トレー 本体 Estigo 2814	130,000	117,000			1170							
7-7435-09	減菌トレー 本体 Estigo 2815	182,000	164,000			1170							
7-7435-11	減菌トレー 本体 Estigo 2817	156,000	140,000			1170							
7-7435-13	減菌トレー 本体 Estigo 2821	97,000	87,300			1170							
7-7435-14	減菌トレー 本体 Estigo 2822	120,000	108,000			1170							
7-7435-15	減菌トレー 本体 Estigo 4801	27,000	24,300			1170							
7-7435-16	減菌トレー 本体 Estigo 4805	35,000	31,500			1170							
7-7435-17	減菌トレー 本体 Estigo 4810	38,000	34,200			1170							
7-756-01	病院用吊り下げ接地タップ 接地(2P) 2個口 MR7581	13,030	14,980			1256							
7-7620-02	ジェルスベーター(両曲指) 足指間 2個入 #P26-M	1,200	1,580			631							
7-7623-01	サージカルクリッパー 本体	9,400	8,500			1308							
7-7623-11	サージカルクリッパー 充電器	3,900	3,500			1308							
7-7721-03	Z型採血管立 16本用	5,150	4,900			354							
7-7766-02	ペーパータオルホルダー(中利用) テープ貼りタイプ NH-T2	1,400	1,210	2033	2033	1020							
7-7766-04	ペーパータオルホルダー(中利用) マグネットタイプ NH-M2	1,800	1,430	2033	2033	1020							
7-7773-01	封印具 100本入 MT-SB1	2,950	3,360			1520							
7-7815-01	抗ウイルススチール 1800×450×700 ホワイト BA-1KV	65,000	69,000			1392							
7-7815-04	抗ウイルススチール 1800×450×700 ナチュラル BA-1KV	65,000	69,000			1392							
7-7815-05	抗ウイルススチール 1800×450×700 ブラウン BA-1KV	65,000	69,000			1392							
7-7833-02	JUSTイリガートルススタンド(フリーストップ・ハンドル付き) JIV-4FS	20,800	19,800			371							
7-7861-01	ヘガールメーヨー持針器(超硬チップ付) BM065R	21,600	23,000			1293							
7-7861-02	ヘガールメーヨー持針器(超硬チップ付) BM066R	23,000	25,000			1293							
7-7861-03	ヘガールメーヨー持針器(超硬チップ付) BM067R	24,500	26,500			1293							
7-7862-01	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ251R	16,000	17,000			1293							
7-7862-02	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ252R	16,500	18,000			1293							
7-7862-03	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ253R	17,000	18,000			1293							
7-7862-04	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ254R	17,000	18,000			1293							
7-7862-05	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ258R	16,500	18,000			1293							
7-7862-06	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ259R	17,000	18,000			1293							
7-7862-07	ヘガール持針器 超硬チップ付・AESCULAP XJ260R	17,000	18,000			1293							
7-7866-01	モスキート止血鉗子 ハルステッド 無鉤・直 BH110R	7,500	8,000			1280							
7-7866-03	モスキート止血鉗子 ハルステッド 有鉤・直 BH120R	7,500	8,000			1280							
7-7866-04	モスキート止血鉗子 ハルステッド 有鉤・反 BH121R	7,500	8,000			1280							
7-7866-05	モスキート止血鉗子 ベビー 無鉤・直 BH104R	8,500	9,500			1280							
7-7866-06	モスキート止血鉗子 ベビー 無鉤・反 BH105R	8,500	9,500			1280							
7-7866-07	モスキート止血鉗子 ベビー 有鉤・直 BH114R	8,500	9,500			1280							
7-7866-08	モスキート止血鉗子 ベビー 有鉤・反 BH115R	8,600	9,500			1280							
7-7868-03	ワイヤーカッター(アングル・超硬チップ付) DP552R	25,000	28,000			1310							
7-7869-11	ワイヤーカッター 超硬チップ付 SQ line LX159NR	138,000	148,000			1310							
7-7873-01	ランゲンベック扁平鉗 AESCULAP XJ301R	6,000	6,800			1286							
7-7873-02	ランゲンベック扁平鉗 AESCULAP XJ302R	6,000	6,800			1286							
7-7877-02	アドノンピンセット BD512R	8,000	9,500			1312							
7-7877-04	アドノンピンセット BD700R	12,000	15,000			1312							
7-7880-02	眼科鉗子 デリケート鉗刃 115mm BC107R	6,900	7,300			1314							
7-7880-03	眼科鉗子 デリケート鉗刃 95mm BC056R	8,200	11,800			1314							
7-7880-04	眼科鉗子 デリケート鉗刃 95mm BC057R	8,900	11,800			1314							
7-7880-05	眼科鉗子 デリケート鉗刃 115mm BC008R	33,800	34,800			1314							
7-7880-06	眼科鉗子 デリケート鉗刃 115mm BC009R	34,700	34,800			1314							
7-7883-03	外科鉗子 スタンダード・AESCULAP 145mm BC324R	5,300	6,000			1266							
7-7883-04	外科鉗子 スタンダード・AESCULAP 145mm BC344R	5,500	6,000			1266							
7-7883-05	外科鉗子 スタンダード・AESCULAP 145mm BC444R	6,300	7,000			1266							
7-8049-01	バイル診察台カバー ホワイト 8-600W	6,900	5,900			160							
7-8049-02	バイル診察台カバー サックス 8-600B	6,900	5,900			160							
7-8049-03	バイル診察台カバー ピンク 8-600P	6,900	5,900			160							
7-8050-01	バイル診察台カバー ホワイト 8-650W	6,900	5,900			160							
7-8050-02	バイル診察台カバー サックス 8-650B	6,900	5,900			160							
7-8050-03	バイル診察台カバー ピンク 8-650P	6,900	5,900			160							
7-8051-01	バイル診察台カバー ホワイト 8-700W	6,900	5,900			160							
7-8051-02	バイル診察台カバー サックス 8-700B	6,900	5,900			160							
7-8051-03	バイル診察台カバー ピンク 8-700P	6,900	5,900			160							
7-8052-01	バイル診察台カバー ホワイト 9-600W	7,400	6,400			160							
7-8052-02	バイル診察台カバー サックス 9-600B	7,400	6,400			160							
7-8052-03	バイル診察台カバー ピンク 9-600P	7,400	6,400			160							
7-8053-01	バイル診察台カバー ホワイト 9-650W	7,400	6,400			160							
7-8053-02	バイル診察台カバー サックス 9-650B	7,400	6,400			160							
7-8053-03	バイル診察台カバー ピンク 9-650P	7,400	6,400			160							
7-8054-01	バイル診察台カバー ホワイト 9-700W	7,400	6,400			160							
7-8054-02	バイル診察台カバー サックス 9-700B	7,400	6,400			160							
7-8054-03	バイル診察台カバー ピンク 9-700P	7,400	6,400			160							
7-8114-01	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 115mm BD043R	2,200	3,500			1274							
7-8114-02	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 130mm BD045R	2,400	3,500			1274							
7-8114-03	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 145mm BD047R	2,700	3,500			1274							
7-8114-04	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 160mm BD049R	2,800	3,800			1274							
7-8114-07	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 200mm BD051R	3,200	4,300			1274							
7-8114-09	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 230mm XJ051U	3,200	4,500			1274							
7-8114-10	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 無鉤 250mm BD052R	3,900	5,000			1274							
7-8114-11	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 105mm BD552R	2,500	3,800			1274							
7-8114-12	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 115mm BD553R	2,600	3,800			1274							
7-8114-13	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 130mm BD555R	2,700	3,800			1274							
7-8114-14	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 145mm BD557R	2,800	3,800			1274							
7-8114-15	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 160mm BD559R	3,200	4,000			1274							
7-8114-16	外科ピンセット スタンダード・AESCULAP 有鉤 180mm BD560R	3,500	4,000			1274							
7-8172-01	伸縮包帯 Pan-Body	1,100	1,200			611							
7-8271-03	ペーテル保湿ローション 3ml パックタイプ 1箱(30パック入) B03	1,100	1,370			1015							
7-8324-03	診察台 700×1800×550mm MEB-7055	35,000	29,800			147							
7-8381-31	アズウン薬包紙 バラピン紙(薄口)小 500枚入	510	570	454	454							500	
7-8381-32	アズウン薬包紙 バラピン紙(薄口)中 500枚入	580	640	454	454							500	
7-8381-33	アズウン薬包紙 バラピン紙(薄口)大 500枚入	670	740	454	454							500	
7-8381-34	アズウン薬包紙 バラピン紙(薄口)特大 500枚入	1,100	1,210	454	454							500	
7-8410-11	プロシエア・アイシールドディスプレイサザー 専用ホルダー SHL-V	7,900	5,900	2232	2232								
7-8435-01	ワイドリネンカート(分割タイプ) フレーム本体	87,500	92,000			1483							
7-8435-11	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 ブルー 120L 120B	13,000	11,000			1483							
7-8435-12	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 グレー 120L 120G	13,000	11,000			1483							
7-8435-13	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 イエロー 120L 120Y	13,000	11,000			1483							
7-8435-14	ワイドリネンカート(分割タイプ)用袋 ブルー 180L 180B	14,500	15,700			1483							

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
7-9259-01	カラフル脈血帯 デザイナー 500120	2,100	2,300			362							
7-9259-02	カラフル脈血帯 サークス 500194	2,100	2,300			362							
7-9259-04	カラフル脈血帯 ストライプ ブルー 500122	2,100	2,300			362							
7-9259-05	カラフル脈血帯 ストライプ イエロー 500123	2,100	2,300			362							
7-9259-06	カラフル脈血帯 ストライプ ピンク 500124	2,100	2,300			362							
7-9389-01	ベッドサイドテーブル(ワイド・一体型テーブルタイプ) 900×43mm BT38-3	45,000	41,000			1616							
7-960-01	円座スツール キヤスター付	9,400	9,800			202							
7-9646-02	車椅子クッションセット アームレスト RCF50025	6,800	7,500			1739							
7-9657-01	封印シール レッド 60×20mm 100枚入 MS-6020R	2,700	2,980			1520							
7-9657-02	封印シール ブルー 60×20mm 100枚入 MS-6020B	2,700	2,980			1520							
7-9658-01	封印テープ 20mm×30m レッド MT-3020R	4,800	5,480			1520							
7-9658-02	封印テープ 20mm×30m ブルー MT-3020B	4,800	5,480			1520							
7-9763-01	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 白 50本×10包入 MS-4501W	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9763-02	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 赤 50本×10包入 MS-4501R	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9763-03	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 黄 50本×10包入 MS-4501Y	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9763-04	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 青 50本×10包入 MS-4501B	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9763-05	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 緑 50本×10包入 MS-4501G	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9763-06	セラムチューブ(インナーキャップ) 12mL 5色アソート 50本×10包入 MS-4501X	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-01	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 白 50本×10包入 MS-4502W	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-02	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 赤 50本×10包入 MS-4502R	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-03	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 黄 50本×10包入 MS-4502Y	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-04	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 青 50本×10包入 MS-4502B	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-05	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 緑 50本×10包入 MS-4502G	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9764-06	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 5色アソート 50本×10包入 MS-4502X	36,500	40,500	1110	1110	277							
7-9765-01	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 白 50本×10包入 MS-4503W	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9765-02	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 赤 50本×10包入 MS-4503R	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9765-03	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 黄 50本×10包入 MS-4503Y	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9765-04	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 青 50本×10包入 MS-4503B	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9765-05	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 緑 50本×10包入 MS-4503G	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9765-06	セラムチューブ(インナーキャップ) 2mL 5色アソート 50本×10包入 MS-4503X	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9766-01	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 白 50本×6包入 MS-4504W	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9766-02	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 赤 50本×6包入 MS-4504R	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9766-03	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 黄 50本×6包入 MS-4504Y	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9766-04	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 青 50本×6包入 MS-4504B	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9766-05	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 緑 50本×6包入 MS-4504G	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9766-06	セラムチューブ(インナーキャップ) 4mL 5色アソート 50本×6包入 MS-4504X	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-01	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 白 50本×6包入 MS-4505W	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-02	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 赤 50本×6包入 MS-4505R	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-03	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 黄 50本×6包入 MS-4505Y	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-04	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 青 50本×6包入 MS-4505B	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-05	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 緑 50本×6包入 MS-4505G	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9767-06	セラムチューブ(インナーキャップ) 5mL 5色アソート 50本×6包入 MS-4505X	23,700	26,100	1110	1110	277							
7-9768-01	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 白 50本×10包入 MS-4601W	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9768-02	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 赤 50本×10包入 MS-4601R	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9768-03	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 黄 50本×10包入 MS-4601Y	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9768-04	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 青 50本×10包入 MS-4601B	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9768-05	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 緑 50本×10包入 MS-4601G	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9768-06	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 1mL 5色アソート 50本×10包入 MS-4601X	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-01	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 白 50本×10包入 MS-4603W	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-02	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 赤 50本×10包入 MS-4603R	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-03	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 黄 50本×10包入 MS-4603Y	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-04	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 青 50本×10包入 MS-4603B	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-05	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 緑 50本×10包入 MS-4603G	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9769-06	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 2mL 5色アソート 50本×10包入 MS-4603X	38,000	42,000	1110	1110	277							
7-9770-01	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 白 50本×6包入 MS-4604W	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9770-02	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 赤 50本×6包入 MS-4604R	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9770-03	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 黄 50本×6包入 MS-4604Y	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9770-04	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 青 50本×6包入 MS-4604B	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9770-05	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 緑 50本×6包入 MS-4604G	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9770-06	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 4mL 5色アソート 50本×6包入 MS-4604X	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-01	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 白 50本×6包入 MS-4605W	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-02	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 赤 50本×6包入 MS-4605R	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-03	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 黄 50本×6包入 MS-4605Y	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-04	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 青 50本×6包入 MS-4605B	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-05	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 緑 50本×6包入 MS-4605G	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9771-06	セラムチューブ(自立型・アウターキャップ) 5mL 5色アソート 50本×6包入 MS-4605X	24,300	27,000	1110	1110	277							
7-9824-14	点滴・経血練習キット 模擬血液 250mL	5,900	6,500			822							
7-986-01	シリジジ 2.5mL スリッパ EOG減菌済 (個包装) 100本入 00939	3,120	3,900			526							
7-986-02	シリジジ 5mL スリッパ EOG減菌済 (個包装) 100本入 00940	3,740	4,680			526							
7-986-03	シリジジ 10mL スリッパ EOG減菌済 (個包装) 100本入 00941	4,730	5,910			526							
7-986-05	シリジジ 30mL スリッパ EOG減菌済 (個包装) 25本入 00943	4,370	5,460			526							
7-986-06	シリジジ 50mL スリッパ EOG減菌済 (個包装) 25本入 00944	5,610	7,010			526							
7-986-07	シリジジ 2.5mL ロック EOG減菌済 (個包装) 100本入 00932	3,370	4,210			526							
7-986-08	シリジジ 5mL ロック EOG減菌済 (個包装) 100本入 00933	4,110	5,140			526							
7-986-09	シリジジ 10mL ロック EOG減菌済 (個包装) 100本入 00934	5,120	6,400			526							
7-986-10	シリジジ 20mL ロック EOG減菌済 (個包装) 50本入 00935	3,980	4,980			526							
7-986-11	シリジジ 30mL ロック EOG減菌済 (個包装) 25本入 00936	4,540	5,680			526							
7-986-12	シリジジ 50mL ロック EOG減菌済 (個包装) 25本入 00937	5,860	7,330			526							
7-9963-01	超音波診断用ゲルウェーマー GWN-2	32,700	30,000			237							
7-9978-11	Declean ディークリーン(オゾン空気清浄機) 交換用フィルター・オゾンUVランプ	27,000	30,000			1035							
8-1069-01	保護めがね(スペクタクル形) SP-77N	1,720	1,880			964							
8-1073-31	ディスプレイカバー 減菌済み 10×5枚	11,500	12,650	2316	2316								
8-1093-01	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール まとめ棒 G242-000H	2,600	2,860			1326							
8-1093-02	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.1 G242-010J	11,000	12,100			1326							
8-1093-03	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.2 G242-020J	11,000	12,100			1326							
8-1093-04	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.3 G242-030J	11,000	12,100			1326							
8-1093-05	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.4 G242-040J	11,000	12,100			1326							
8-1093-06	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.5 G242-050J	11,000	12,100			1326							
8-1093-08	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.6 G242-060J	11,000	12,100			1326							
8-1093-10	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.7 G242-070J	11,000	12,100			1326							
8-1093-12	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.8 G242-080J	11,000	12,100			1326							
8-1093-14	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.9 G242-090J	11,000	12,100			1326							
8-1093-16	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.10 G242-100J	11,000	12,100			1326							
8-1093-18	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.11 G242-110J	11,000	12,100			1326							
8-1093-20	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.12 G242-120J	11,000	12,100			1326							
8-1093-21	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.13 G242-130J	11,000	12,100			1326							
8-1093-22	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.14 G242-140J	11,000	12,100			1326							
8-1093-23	子宮頸管拡張器 日母型ヘガール No.15 G242-150J	11,000	12,100			1326							
8-1093-24													

2026年4月1日より実施

	品名	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機種2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2020 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズレユア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
8-195-01	マグネットシート 白 D103		870	1,020	2081	2081								
8-195-02	マグネットシート 赤 D103		870	1,020	2081	2081								
8-195-03	マグネットシート 青 D103		870	1,020	2081	2081								
8-195-04	マグネットシート 黄 D103		870	1,020	2081	2081								
8-195-05	マグネットシート 緑 D103		870	1,020	2081	2081								
8-195-06	マグネットシート 橙 D103		870	1,020	2081	2081								
8-1971-01	気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 1箱(30枚入) 03188-100		3,300	4,200			568							
8-1976-32	スモークライザー用Dピース 12本入 03050-304		6,000	9,600			241							
8-1976-61	スモークライザー用ステリプリレスエコマウスピース 1箱(200本入) 03050-308		8,000	12,000			241							
8-1985-04	1400mLプラ瓶(パワーキャリ用) 200190095		5,400	6,800			545							
8-2002-02	爪やすり[びく拉斯製] 89.0mm 1K700G		1,500	1,700			642							
8-2028-01	ギプス剪力[エスマル] 200mm B191-2178		15,000	16,500			590							
8-2028-02	ギプス剪力[エスマル] 230mm B191-2179		19,000	20,900			590							
8-2029-01	T/C綱絡紐子 P019-014X		29,000	31,900			1309							
8-2031-01	紅門錠[ケリー] φ20×200mm Z270-3085		16,500	18,150			1331							
8-2031-02	紅門錠[ケリー] φ20×140mm Z270-3084		15,400	16,940			1331							
8-2031-03	紅門錠[ケリー] φ20×60mm Z270-3184		13,200	14,520			1331							
8-2032-01	歯錠 (φ22×170mm) T250-272A		2,000	2,200			1713							
8-2032-02	歯錠 (φ25×170mm) T250-272B		2,000	2,200			1713							
8-2144-11	注射台(スタンダード) SBH-252PA		25,000	26,000			341							
8-2179-01	グリップハンドル ピンク IGH-P		4,500	4,000			380							
8-2179-02	グリップハンドル ブルー IGH-BL		4,500	4,000			380							
8-2195-02	オムツ交換車(カバードタイプ) 汚物回収/清潔側両用 NOC-C2		253,000	210,000			1864							
8-2247-31	訪問看護用バッグ コミュニティーズ ブルー EB01.008		16,000	17,600			1981							
8-2247-32	訪問看護用バッグ コミュニティーズ ピンク EB01.009		16,000	17,600			1981							
8-2249-21	救急バッグ 300×235×500 EB02.006 EMERAIRS		36,000	52,000			872							
8-2250-11	救急3WAY収納バッグ 470×240×280 EB02.008 EXTREMES		32,000	38,400			872							
8-2313-01	カルテラック 285×343×740mm SA4M1-TX1-W		23,600	24,800			1373							
8-2313-02	カルテラック 540×343×740mm SA4M2-14X2-W		40,100	42,000			1373							
8-2313-03	カルテラック 800×343×740mm SA4-345P-W		60,900	63,800			1373							
8-2452-01	リネンカード(システムカードA) フレームのみ DS-574-020-0		32,000	35,000			1485							
8-2452-11	リネンカード(システムカードA) 用袋-青 DS-574-420-3		8,700	9,000			1485							
8-2452-12	リネンカード(システムカードA) 用袋-黄 DS-574-420-5		8,700	9,000			1485							
8-2452-13	リネンカード(システムカードA) 用袋-灰 DS-574-420-6		8,700	9,000			1485							
8-257-04	スプレーのりS/N 111		3,260	3,430	1988	1988							590	
8-2589-11	【滅菌液】プロシエポリエチレングローブ手袋 フリーサイズ		3,570	3,930	2252	2252								
8-2788-01	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) ボディンリーブ 4355		5,900	6,260			1911							
8-2788-02	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) リンズインシャンプー 18L 4356		5,900	6,260			1911							
8-2788-03	スクリット 全身シャンプー 4349		8,730	9,100			1911							
8-2788-11	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) 空ボトル ボディンリーブ専用 8903		360	400			1911							
8-2788-12	CLEAR SCRITT(クリアスクリット) 空ボトル リンズインシャンプー専用 8904		360	400			1911							
8-2788-13	スクリット 空ボトル 全身シャンプー専用 4349専用空ボトル 8907		360	400			1911							
8-2804-11	災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 7247306		77,000	83,000			877							
8-2917-01	気管吸引用キット 10mL 1箱(50セット入) MD-33030/83010924		21,000	22,000			278							
8-2917-02	気管吸引用キット 10mL 1箱(50セット入) MD-33040/83010925		21,000	22,000			278							
8-2917-03	気管吸引用キット 15mL 1箱(50セット入) MD-33015/83010923		23,500	25,000			278							
8-2917-04	気管吸引用キット 50mL 1箱(50セット入) MD-33050/83010921		30,000	32,500			278							
8-2923-01	排液バッグ 500mL φ5.5×880mm 1箱(20セット入) MD-43052/83009929		16,000	16,600			1227							
8-2923-02	排液バッグ 800mL φ5.5×880mm 1箱(20セット入) MD-43022/83009925		16,000	16,600			1227							
8-2923-03	排液バッグ 800mL φ7.3×880mm 1箱(20セット入) MD-43032/83009927		16,000	16,600			1227							
8-2950-01	ヒスキャス(R)尿管経導検査用 10本入 MD-60300/83010091		30,000	33,000			712							
8-2953-01	ユリニメート(R)P(24時間尿比例採取器) 1箱(10個入) MD-63350/83010067		29,000	30,000			1840							
8-2955-01	チェストドレーンバッグ(分離型) フルセット-シングル 600mL 1箱(5個入) MD-85506A/83009936		27,000	29,750			1227							
8-2955-02	チェストドレーンバッグ(分離型) フルセット-シングル 1500mL 1箱(5個入) MD-85515/83009937		29,500	31,000			1227							
8-2955-03	チェストドレーンバッグ(分離型) フルセット-シングル 2500mL 1箱(5個入) MD-85525A/83009942		31,500	33,100			1227							
8-2955-04	チェストドレーンバッグ(分離型) フルセット-ダブル 1500+1500mL 1箱(5個入) MD-85530A/83009943		44,500	46,750			1227							
8-2955-05	チェストドレーンバッグ(分離型) 排液ボトル 1500mL 1箱(10個入) MD-85015/83009933		36,000	37,800			1227							
8-2960-01	ネプター付きネプテグチューブ(ディスプレイ) 1.8m 5.0×8.5mm 1箱(50本入) MT-1703W/83010072		20,000	26,000			1228							
8-2960-02	ネプター付きネプテグチューブ(ディスプレイ) 1.8m 6.5×10.0mm 1箱(50本入) MT-1701W/83010070		22,000	29,000			1228							
8-2960-03	コネクター付きコネクティングチューブ(ディスプレイ-ザパル) 3m 5.0×8.5mm 1箱(50本入) MT-1704W/83010073		30,000	39,000			1228							
8-2960-04	コネクター付きコネクティングチューブ(ディスプレイ-ザパル) 3m 6.5×10.0mm 1箱(50本入) MT-1702W/83010071		33,000	43,000			1228							
8-3016-11	防毒マスク(低濃度用0.1%以下) Mサイズ GM70D		8,020	8,180	2213	2213								
8-3021-11	送気マスク HM-12-1シリール 一式		312,000	319,000	2217	2217								
8-3022-03	送気マスク交換用部品 HM-12用ホース Φ16×10m 05771		18,800	19,200	2217	2217								
8-3022-04	送気マスク交換用部品 面体 CS-1		35,100	35,900	2217	2217								
8-3022-05	送気マスク交換用部品 膜/パッド HM-120		13,800	14,100	2217	2217								
8-3095-11	ベスケア 手術バッグ 縫合用		7,000	7,350			446							
8-3096-11	ベスケア処置・消毒セット 処置用MV 1箱(20袋入) 028-605510-02		3,430	3,800			446							
8-3096-12	ベスケア処置・消毒セット 消毒用SV 1箱(20袋入) 028-605520-02		2,780	3,100			446							
8-3157-01	子宮内服組織採取器具 マジビベットIV 25本入 38021-000		22,500	23,750			706							
8-323-09	吸引器用交換部品 D7302MS2		5,400	6,800			543							
83-2840-92	トリプティックソリブス(TSB液体増地) U38 50 per package		77,600	80,000	1489	1489								
83-2840-93	トリプティックソリブス(TSB液体増地) HVBS 5 per package		120,000	122,000	1489	1489								
8-3326-11	点鼻容器 20mL 半透明 10本入 KT110-101		2,800	3,090			1557							
8-3326-12	点鼻容器 20mL 乳白 10本入 KT110-102		2,800	3,090			1557							
8-3326-13	点鼻容器 30mL 半透明 10本入 KT120-101		2,800	3,090			1557							
8-3326-14	点鼻容器 30mL 乳白 10本入 KT120-102		2,800	3,090			1557							
8-3326-15	点鼻容器 20mL 半透明 100本入 KT110-001		23,450	26,000			1557							
8-3326-16	点鼻容器 20mL 乳白 100本入 KT110-002		23,450	26,000			1557							
8-3326-17	点鼻容器 30mL 半透明 100本入 KT120-001		23,450	26,000			1557							
8-3326-18	点鼻容器 30mL 乳白 100本入 KT120-002		23,450	26,000			1557							
8-3329-11	【滅菌液】ユニパック(茶道光) 70×100mm 100枚入		1,970	2,170	2043	2043								
8-3329-12	【滅菌液】ユニパック(茶道光) 100×140mm 100枚入		2,810	3,100	2043	2043								
8-3329-13	【滅菌液】ユニパック(茶道光) 140×200mm 100枚入		4,530	4,990	2043	2043								
8-3329-14	【滅菌液】ユニパック(茶道光) 240×340mm 100枚入		22,700	24,970	2043	2043								
8-3331-31	介護連絡帳 1箱(50冊入) 75915-000		3,640	4,010			1983							
8-3439-01	オムツッ子 おむつ交換ベッ 550×800×930mm BR-NR		140,000	145,000			742							
8-3597-01	カラヤヘッパ・クリアタイプ C-3号 75×50mm 1箱(10枚入) 15181		4,330	4,630			469							
8-3597-02	カラヤヘッパ・クリアタイプ C-6号 150×50mm 1箱(10枚入) 15182		5,410	5,790			469							
8-3597-03	カラヤヘッパ・クリアタイプ C-9号 225×50mm 1箱(10枚入) 15183		7,040	7,530			469							
8-3597-04	カラヤヘッパ・クリアタイプ C-12号 300×50mm 1箱(10枚入) 15184		7,570	8,100			469							
8-3602-01	リモイス バリア ミニ 50g 18032		1,400	1,500			1857							
8-3602-02	リモイス バリア レギュラー 160g 18031		2,400	2,570			1857							
8-3603-01	リモイスコート 30mL 17711		1,700	1,820			444							
8-3607-01	エスアイエイド 3号 50枚入 75×75mm 18751		10,800	11,560			469							
8-3607-02	エスアイエイド 5号 50枚入 100×100mm 18752		14,050	15,030			469							
8-3607-03	エスアイエイド 7号 30枚入 100×200mm 18753		16,860	18,040			469							
8-3607-12	エスアイエイド 5号 3枚入 18762		1,140	1,220			469							
8-3607-13	エスアイエイド 7号 3枚入 18763		2,130	2,280			469							
8-372-01	救急バッグ EMB171-RD		6,580	5,900			872							
8-377-01	バイオハザードバッグ U40106 RED		7,500	6,700			1087							
8-379-02	歯科用フェイスオアル FT340-M 3枚入		2,500	2,100			774							
8-3797-11	リブレ バッドタイプ (400mL) 男女兼用レギュラー 1袋(30枚入) 18092													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
8-4303-03	ストッキネット 3号 10193	4,710	5,040			581							
8-4303-04	ストッキネット 4号 10194	6,010	6,430			581							
8-4303-05	ストッキネット 5号 10195	7,290	7,800			581							
8-4303-06	ストッキネット 8号 10196	9,990	10,580			581							
8-4303-07	ストッキネット 10号 10197	12,470	13,340			581							
8-431-01	カニューラ耳痛軽減ガード NV-EH50 50個入	5,300	5,000			562							
8-4316-01	マルチフィックス・ロール 50mm×10m 5号 17821	2,160	2,310			448							
8-4316-02	マルチフィックス・ロール 75mm×10m 7号 17822	3,030	3,240			448							
8-4316-03	マルチフィックス・ロール 100mm×10m 10号 17823	3,890	4,160			448							
8-4316-04	マルチフィックス・ロール 160mm×10m 15号 17824	5,190	5,550			448							
8-435-01	ナビス 鼻息鏡 NV-NM	3,500	3,300			769							
8-449-01	ロフストランドクラッチ ACO	3,600	3,950			1766							
8-451-01	セーフティゴーグル SE4CAF	2,180	1,980			964							
8-4613-01	吸引管（フレージャー）φ5×230mm Z185-6158	5,300	5,830			1288							
8-4613-02	吸引管（フレージャー）φ4×230mm Z185-7158	5,300	5,830			1288							
8-4613-03	吸引管（フレージャー）φ3×230mm Z185-8158	5,300	5,830			1288							
8-4613-04	吸引管（フレージャー）φ2×230mm Z185-9158	5,300	5,830			1288							
8-4613-05	吸引管（フレージャー）φ1.5×230mm Z186-0158	5,300	5,830			1288							
8-4615-01	持針器（T/Cクライル・ウッド）150mm C009-015B	18,000	19,800			1293							
8-4615-02	持針器（T/Cクライル・ウッド）180mm C009-018C	19,200	21,120			1293							
8-4615-03	持針器（T/Cクライル・ウッド）200m C009-020A	21,600	23,760			1293							
8-4615-04	持針器（T/Cクライル・ウッド）230mm C009-023X	24,000	26,400			1293							
8-4617-01	華鉗鉋（タンドンコウ）R094-1240	4,800	5,280			1286							
8-4619-01	爪鉗鉋（ソウドンコウ）2爪（2ノウ）R094-1241	4,800	5,280			1286							
8-4619-02	爪鉗鉋（ソウドンコウ）3爪（3ノウ）R094-1242	4,800	5,280			1286							
8-4624-01	外科剪刀 両鋭・直 180mm B022-0295	5,700	6,270			1267							
8-4624-02	外科剪刀 両鋭・曲 180mm B022-0314	5,700	6,270			1267							
8-4624-03	外科剪刀 片尖・直 180mm B022-0296	5,700	6,270			1267							
8-4624-04	外科剪刀 片尖・曲 180mm B022-0315	5,700	6,270			1267							
8-4624-05	外科剪刀 両尖・直 180mm B022-1296	5,700	6,270			1267							
8-4624-06	外科剪刀 両尖・曲 180mm B022-1315	5,700	6,270			1267							
8-465-01	遮光チャック袋 MGUV3P0203	470	500			1567							
8-465-09	遮光チャック袋 MGUV3P1212	5,770	5,950			1567							
8-4811-31	シャッターワゴン 716×520×1025mm TC3400	142,000	120,000			1429							
8-4812-01	麻酔カート（LUXE）引出し6段（深2・中2・深1）NC3405	135,000	124,000			1214							
8-4812-02	麻酔カート（LUXE）引出し8段（深3・中2・深1）NC3706	161,000	148,000			1214							
8-4891-21	与薬個人ケースⅢ ブルー 10枚入	980	1,180			1581							
8-4891-22	与薬個人ケースⅢ レッド 10枚入	980	1,180			1581							
8-4891-23	与薬個人ケースⅢ グリーン 10枚入	980	1,180			1581							
8-4891-24	与薬個人ケースⅢ グレー 10枚入	980	1,180			1581							
8-4927-01	インバーター発電機 エネポ カセットボンベガス式 純正オイル/カセットボンベ付 AZHE-1K	169,000	173,000	2368	2368	896							174
8-494-02	プラスチックチューブ用幫針 H210111-0000	4,370	5,000	2060	2060								
8-4956-01	イルリガードルスタンド HD 交換用ハンドル ピンク HD-P	7,000	7,300			372							
8-4956-02	イルリガードルスタンド HD 交換用ハンドル ブルー HD-B	7,000	7,300			372							
8-5002-21	捕虫器 IT-100	13,000	11,800	2192	2192								
8-5007-01	バッシブ・ドジチューブ 一酸化炭素 1D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-02	バッシブ・ドジチューブ 一酸化炭素 1DL	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-03	バッシブ・ドジチューブ 二酸化炭素 2D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-04	バッシブ・ドジチューブ アンモニア 3D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-05	バッシブ・ドジチューブ アンモニア 3DL	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-06	バッシブ・ドジチューブ 塩化水素 4D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-07	バッシブ・ドジチューブ 二酸化イオウ 5D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-08	バッシブ・ドジチューブ 塩素 8D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-09	バッシブ・ドジチューブ 二酸化窒素 9D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-10	バッシブ・ドジチューブ 二酸化窒素 9DL	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-11	バッシブ・ドジチューブ シアン化水素 12D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-12	バッシブ・ドジチューブ 塩化水素 14D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-13	バッシブ・ドジチューブ フッ化水素 17D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-14	バッシブ・ドジチューブ ホルムアルデヒド 91D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-15	バッシブ・ドジチューブ エタノール 112D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-16	バッシブ・ドジチューブ トルエン 122DL	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-17	バッシブ・ドジチューブ トリクロロエチレン 132D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-18	バッシブ・ドジチューブ テトラクロロエチレン 133D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-19	バッシブ・ドジチューブ アセトン 151D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-20	バッシブ・ドジチューブ メチルエチルケトン 152D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-21	バッシブ・ドジチューブ 1,3-ブタジエン 174D	3,500	3,800	603	603							519	
8-5007-31	バッシブ・ドジチューブ 用ホルダ 3個入 710	2,500	3,000	603	603							519	
8-5018-01	防マスク（有機ガス用）S/Mサイズ 3100	3,230	3,390	2209	2209								
8-5018-02	防マスク（有機ガス用）M/Lサイズ 3200 OHSP	3,230	3,390	2209	2209								
8-5018-21	防マスク有機ガス用吸収缶 3301J-55	450	480	2209	2209								
8-5018-23	防マスク有機ガス用吸収缶 3301J-100	510	540	2209	2209								
8-5018-24	防マスク防じん機能付有機ガス用吸収缶 3311J-55	590	620	2209	2209								
8-5018-26	防マスク防じん機能付有機ガス用吸収缶 3311J-100	650	690	2209	2209								
8-5018-27	防マスク酸性ガス用吸収缶 3302J	590	620	2209	2209								
8-5021-01	保護メガネ（ゴグル形）（レンズ交換可）SP-17F	2,980	3,260	2226	2226								
8-5034-11	隔障式防汚マスク（高濃度用2.0%以下）全面形 GM161-2	32,700	33,500	2215	2215								
8-5034-15	隔障式防汚マスク（高濃度用2.0%以下）吸収缶用携行袋（吸収缶用） 01374	3,950	4,030	2215	2215								
8-5050-02	ゴースル 丸穴ベンチ型 SG-234	470	420			963						582	165
8-517-01	レンズバスケット付内挿鏡/バスケット CL-011 001 001	38,000	34,200			1169							
8-5202-12	測利用電子天秤（検定付）0.2～600g PJ-602W	87,000	92,000			1534							
8-5202-13	測利用電子天秤（検定付）0.5～2200g PJ-2202H	104,000	110,000			1534							
8-524-11	ワイヤーネットバスケット CL-009 001 501	7,000	6,300			1169							
8-524-12	ワイヤーネットバスケット CL-009 002 501	9,000	8,100			1169							
8-524-13	ワイヤーネットバスケット CL-009 003 501	13,000	11,700			1169							
8-524-23	ワイヤーネットバスケット CL-009 003 001	21,000	18,900			1169							
8-525-01	平底バスケット CL-002 002 002	11,700	10,500			1169							
8-525-02	平底バスケット CL-002 002 004	12,000	10,800			1169							
8-525-03	平底バスケット CL-002 002 005	13,000	11,700			1169							
8-525-04	平底バスケット CL-002 004 002	15,000	13,500			1169							
8-525-05	平底バスケット CL-002 004 004	16,000	14,400			1169							
8-525-06	平底バスケット CL-002 004 005	18,000	16,200			1169							
8-525-07	平底バスケット CL-002 006 001	16,000	14,400			1169							
8-525-08	平底バスケット CL-002 006 004	18,700	16,800			1169							
8-525-09	平底バスケット CL-002 006 005	20,000	18,000			1169							
8-525-11	平底バスケット CL-002 002 501	7,430	6,700			1169							
8-525-12	平底バスケット CL-002 004 501	10,000	9,000			1169							
8-525-13	平底バスケット CL-002 006 501	12,000	10,800			1169							
8-525-14	平底バスケット CL-016 005 001	28,000	25,200			1169							
8-525-15	平底バスケット CL-016 010 001	34,000	30,600			1169							
8-5355-11	熱線式風速計 testo405-V1	28,000	31,500	647	647								
8-5403-01	ステンレスペーパーホルダー 黒 264×135×135mm OT-568-200-0	6,800	6,900			1027							
8-542-01	手首固定用ソフトバンド F-2134026	6,300	5,000			617							
8-543-01	シャワーカバー F-933807A	500	400			1908							
8-544-01	アラーム付きお薬ケース BSKP02	3,500	3,200			1596							
8-545-01	アラーム付きお薬ケース BSTP04	2,900	2,400			1596							
8-5459-01	デルマエイド 50×50mm 1箱（100枚入） 11981	2,700	2,890			469							
8-5459-02	デルマエイド 50×75mm 1箱（100枚入） 11982	3,000	3,210			469							
8-5459-03	デルマエイド 75×100mm 1箱（100枚入） 11983	4,900	5,240			469							
8-5459-04	デルマエイド 100×100mm 1箱（100枚入） 11984	5,400	5,780			469							
8-5459-05	デルマエイド 100×200mm 1箱（100枚入） 11985	9,200	9,840			469							
8-546-01	ポータブルスタンド T637	2,980	2,400			1408							
8-547-01	タブレットスタンド T623	8,800	7,000			1408		</					

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
8-5621-36	パーミエーションチューブ 塩素用 P-8-M	40,000	45,000	609	609								
8-5621-39	パーミエーションチューブ 酸化水素用 P-4	40,000	45,000	609	609								
8-5621-42	パーミエーションチューブ 二酸化硫黄用 P-5	40,000	45,000	609	609								
8-5621-43	パーミエーションチューブ 二酸化硫黄用 P-5-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-44	パーミエーションチューブ 二酸化窒素用 P-9-I	40,000	45,000	609	609								
8-5621-45	パーミエーションチューブ 二酸化窒素用 P-9-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-46	パーミエーションチューブ アセトアルデヒド用 P-92-I	40,000	45,000	609	609								
8-5621-47	パーミエーションチューブ 酸化ビニリデン用 P-130-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-48	パーミエーションチューブ 酸化ビニル用 P-131	50,000	55,000	609	609								
8-5621-49	パーミエーションチューブ 酸化ビニル用 P-131-H	50,000	55,000	609	609								
8-5621-50	パーミエーションチューブ ジクロロメタン用 P-130-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-51	パーミエーションチューブ スチレン用 P-124-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-52	パーミエーションチューブ トリメチルアミン用 P-180-H	50,000	55,000	609	609								
8-5621-53	パーミエーションチューブ トルエン用 P-122-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-54	パーミエーションチューブ 二酸化ジメチル用 P-73-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-55	パーミエーションチューブ 1,3-ブタジエン用 P-174-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-56	パーミエーションチューブ プロパン用 P-100	40,000	45,000	609	609								
8-5621-57	パーミエーションチューブ プロピレノキシド用 P-164-H	40,000	45,000	609	609								
8-5621-59	パーミエーションチューブ 酸化ジメチル用 P-74-H	40,000	45,000	609	609								
8-5675-31	耳栓 ひも付きタイプ 1270	250	270	2329	2329								
8-573-01	メディカルディスポボックスホルダー 290240102	85,000	68,000			1081							
8-574-01	メディカルディスポボックス ECO EVO 30 MONO	1,950	1,650			1081							
8-574-02	メディカルディスポボックス ECO EVO 50 MONO	2,350	2,000			1081							
8-574-03	メディカルディスポボックス ECO EVO 30 DUO	2,300	1,950			1081							
8-574-04	メディカルディスポボックス ECO EVO 50 DUO	2,800	2,350			1081							
8-578-01	天井TVハンガー II001252	21,000	21,900			384							
8-5865-11	アルティアトレーカート(アルミフレーム) 949×540×1412 シャッターあり SMC-900SN	277,000	250,000			1357							
8-5865-12	アルティアトレーカート(アルミフレーム) 982×540×1412 シャッターあり SMC-900SN	313,000	300,000			1357							
8-5865-14	アルティアトレーカート(アルミフレーム) 1402×540×1412 シャッターあり SMC-1200SN	349,000	320,000			1357							
8-5875-01	訓練用モデル(ナビトレ) 脳管縫合ベーシックモデル 単層チューブ	1,800	2,200			821							
8-5875-12	訓練用モデル(ナビトレ) 縫合モデル用練習台座	25,000	32,000			821							
8-5875-16	訓練用モデル (ナビトレ) 犬猫・直腸モデル	76,000	152,000			821							
8-5875-20	訓練用モデル(ナビトレ) 皮膚縫合Ⅱ-小3個入	7,500	9,500			821							
8-5875-28	訓練用モデル(ナビトレ) 乳がん触診モデル 腫瘍ボール付き	38,000	41,500			821							
8-5911-01	ペンライト ネイビー	1,950	1,800			85							
8-5911-02	ペンライト ピンク	1,950	1,800			85							
8-5911-03	ペンライト ブラック	1,950	1,800			85							
8-592-01	ディスプレイカバー NVFC-50 50枚入	2,200	1,980			654							
8-594-01	木製床鎮台 BS-MIDR	83,000	89,000			1618							
8-594-02	木製床鎮台 BS-MIDS	85,000	93,000			1618							
8-600-01	木製床鎮台 BS-BR	48,000	53,000			1619							
8-600-02	木製床鎮台 BS-CBR	48,000	53,000			1619							
8-611-01	鼻管固定用パッチ Q1-AS1	3,000	2,800			520							
8-616-01	口腔洗浄ウォッシュャー NV5025	4,500	3,900			1685							
8-6223-51	電子体温計 (げんおんくん/6本入) MC-1600W-HPS	17,500	20,000			65							
8-6234-01	ケールカラマシグレー 推奨車輪径φ100 4個入 A45SM-4G	92,000	97,600			1216							
8-6234-02	ケールカラマシライトブルー 推奨車輪径φ100 4個入 A45SM-4B	92,000	97,600			1216							
8-6234-03	ケールカラマシグレー 推奨車輪径φ125 4個入 A456MD-4G	92,000	97,600			1216							
8-6234-04	ケールカラマシライトブルー 推奨車輪径φ125 4個入 A456MD-4B	92,000	97,600			1216							
8-6234-05	ケールカラマシグレー 推奨車輪径φ150 4個入 A67LG-4G	92,000	97,600			1216							
8-626-01	ユニバーサルCGアーム用減速ドレープ 10-2102EU	21,500	18,500			1240							
8-626-02	ユニバーサルCGアーム用減速ドレープ 10-2110EU	23,000	19,800			1240							
8-626-03	ユニバーサルCGアーム用減速ドレープ 10-2115EU	41,500	36,000			1240							
8-627-01	ドレープ用ポケット(接着用テープ付き)10-6184EU	27,000	23,000			1237							
8-628-01	サージカルライト用ハンドルカバー 14-1680GEU	24,500	21,200			1239							
8-634-01	ディスプレイシャープボックス ECO GS PLUS 2	380	340			1083							
8-634-02	ディスプレイシャープボックス ECO GS PLUS 3	420	380			1083							
8-634-03	ディスプレイシャープボックス ECO GS PLUS 4	470	420			1083							
8-6373-01	サーマルプリンター用紙(SONYプリンター用) 110mm×18m UPP-110HG	2,700	2,950			238							
8-6470-01	ユニバーサルウォールペンチ(壁掛けタイプ) モカ 1500×460×750 AS-15B	125,000	117,000			1145							
8-6520-01	コーガク機器洗浄用高圧洗浄機 AMS-363H	500	600			1142							
8-6521-01	アムス洗浄ブラシ(内掛鏡用)1袋(5本入) AMS-353H	2,500	2,700			1139							
8-6572-01	ペプチサル ジェントル トークスベスト 126g	1,700	1,980			1698							
8-6572-02	ペプチサル ジェントル マウスウォッシュ 474ml	1,700	1,980			1698							
8-6572-03	ペプチサル ジェントル マウスジェル 42g	1,500	1,650			1698							
8-6642-01	フィットテストキット 1セット FT-10	48,500	50,930	2203	2203	950							
8-6642-12	マスクフィットテスト FT-11	12,800	13,500	2203	2203				16				
8-6642-13	マスクフィットテスト FT-13	19,300	20,300	2203	2203								
8-6642-14	マスクフィットテスト FT-14	64,400	67,700	2203	2203								
8-6642-15	マスクフィットテスト FT-15	4,280	4,500	2203	2203								
8-6642-16	マスクフィットテスト FT-31	16,100	17,000	2203	2203								
8-6642-17	マスクフィットテスト FT-32	16,100	17,000	2203	2203								
8-6642-21	フィットテストキット FT-10用 サッカリン液(補充用)55mL 1箱(6本入) FT-12	24,000	25,200	-	-	950							
8-6643-31	バーサフロー 電動ファン付呼吸用保護具 TR-300PLUS HKL	263,000	277,000	2218	2218								
8-6645-01	メディカルグリッピー吸収シート 1箱(5枚×4袋入) HCI02AS	55,600	56,800			1246							
8-6674-01	血液保冷庫(温度記録計付) 79L MBR-107T4-PJ	440,000	480,000			1570							
8-683-01	ナビス 麻酔マスク NV10300	4,800	4,500			1219							
8-683-02	ナビス 麻酔マスク NV10301	4,800	4,500			1219							
8-683-03	ナビス 麻酔マスク NV10302	4,800	4,500			1219							
8-683-04	ナビス 麻酔マスク NV10303	4,800	4,500			1219							
8-683-05	ナビス 麻酔マスク NV10304	4,800	4,500			1219							
8-683-06	ナビス 麻酔マスク NV10305	4,800	4,500			1219							
8-686-01	ディスプレイ保護板 DUB-1 20枚入	2,980	2,700			1821							
8-690-01	体位固定スネーククッション WLC-B	19,000	17,000			1745							
8-694-01	素いすフットレストカバー WFC-1 2枚入	2,300	2,600			1745							
8-695-01	松葉社カバー PC	700	900			1760							
8-695-02	松葉社カバー GC	650	800			1760							
8-6969-01	スケジュールボード 900×21×600 063312	7,800	9,800			1422							
8-699-01	アイソレーションガウン SC-B 10枚入	2,600	2,300			930							
8-7067-01	スポイト 2mL 20本入り ASP3020	520	610			1554							
8-7067-02	スポイト 3mL 20本入り ASP6020	630	730			1554							
8-710-02	ナビス バブルチューブ NVL69	4,000	3,700			1228							
8-732-01	ナビステリア TFA	560,000	600,000			1164							
8-7362-01	胎盤鉗子 4.5mm G313-1001	19,200	21,120			1328							
8-7362-02	胎盤鉗子 6mm G313-1002	19,200	21,120			1328							
8-7362-03	胎盤鉗子 9mm G313-1003	19,200	21,120			1328							
8-7362-04	胎盤鉗子 12mm G313-1004	19,200	21,120			1328							
8-7362-05	胎盤鉗子 15mm G313-1005	19,200	21,120			1328							
8-7363-01	華鉤鉗子 250mm G309-1001	13,500	14,850			1327							
8-7365-01	試験の切除鉗子(廈大式) 210mm G316-1001	59,000	64,900			1328							
8-7366-01	角度計(三関節) Z813-153C	12,650	13,920			131							
8-7468-31	訪問看護用3ウェイバグ ブラックティス ブルー EB00.012	24,000	26,000			1982							
8-7468-32	訪問看護用3ウェイバグ ブラックティス ブラック EB00.014	24,000	26,000			1982							
8-7516-01	ワイヤーバスケット L用 540×255×30mm F191-03	31,200	34,320			1171							
8-7516-02	ワイヤーバスケット L用 540×255×50mm F191-05	34,800	38,280			1171							
8-7516-03	ワイヤーバスケット L用 540×255×70mm F191-07	37,200	40,920			1171							
8-7516-04	ワイヤーバスケット L用 540×255×100mm F191-10	40,800	44,880			1171							
8-7517-01	ワイヤーバスケット M用 405×255×30mm F290-03	31,200	34,320			1171							
8-7517-02	ワイヤーバスケット M用 405×255×50mm F290-05	32,400	35,640			1171							
8-7517-03	ワイヤーバスケット M用 405×255×70mm F290-07	34,800	38,280			1171							
8-7517-04	ワイヤーバスケット M用 405×255×100mm F290-10	37,200	40,920			1171							
8-7518-01	ワイヤーバスケット S用 255×245×30mm F390-03	19,200	21,120			1171							
8-7518-02	ワイヤーバスケット S用 255×245×50mm F390-05	20,400	22,440			1171							
8-7518-03	ワイヤーバスケット S用 255×245×70mm F390-07	22,800	25,080	</									

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
9-7680-11	顔部販管細胞採取ブラシ Cervex-Brush サーベックスブラシコンビ 1箱(100本入) 3060-003	12,000	13,000			707							
9-7680-12	顔部販管細胞採取ブラシ Cervex-Brush エンドサーベックスブラシ 1箱(100本入) 3060-001	11,000	11,500			707							
9-7680-13	顔部販管細胞採取ブラシ Cervex-Brush エンドサーベックスブラシS 1箱(100本入) 3060-002	11,000	11,500			707							
9-7680-14	顔部販管細胞採取ブラシ Cervex-Brush サーベックスブラシ 1箱(100本入) 3060-000	11,000	11,500			707							
9-7775-01	デイスボフェイスシールド 1箱(24枚入) FS-33205	8,000	7,400	2232	2232								
9-7792-01	ネオフィード栄養ポット 1000mL テレンジ 2個入 6423	3,400	4,040			510							
9-7834-01	ステップ台 高さ3段階調整型 H7207	8,300	8,200			672							
9-7834-02	ステップ台 高さ3段階調整型 H7346	5,600	5,400			672							
9-7843-01	吸引処置キット 6Fr 50箱 20101	5,770	6,230			555							
9-7843-02	吸引処置キット 9Fr 50箱 20102	5,770	6,230			555							
9-7843-03	吸引処置キット 10Fr 50箱 20103	5,770	6,230			555							
9-7843-04	吸引処置キット 12Fr 50箱 20104	5,770	6,230			555							
9-7843-05	吸引処置キット 14Fr 50箱 20105	5,770	6,230			555							
9-7843-06	吸引処置キット 16Fr 50箱 20106	5,770	6,230			555							
9-7877-01	尿バック(ユーバック)2500mL 1箱(5セット入) 2601	2,540	2,740			1835							
9-7877-01-52	(小分け)尿バック(ユーバック) 2500mL 1袋(1枚入) 2601	590	630			1835							
9-8017-01	コンプレッサー式吸入器 186×216×180mm NE-C29	33,000	36,000			533							
9-827-11	デイスボザルバル紅門鏡 LEDライト	900	1,200			1329							
9-8349-02	ワセリンHG チューブ 80g	800	850			1017							
9-8349-03	ワセリンHG ジャー 100g	800	850			1017							
9-8452-01	アイリス剪刀(眼科剪刀 チタニ製) 直 TN-0340476	32,000	35,200			1314							
9-8452-02	アイリス剪刀(眼科剪刀 チタニ製) 曲 TN-0340477	32,000	35,200			1314							
9-8454-01	止血鉗子(チタニ製) ペアン 直・無鉤 TN-0560845	36,000	39,600			1279							
9-8454-02	止血鉗子(チタニ製) ペアン 曲・無鉤 TN-0560846	36,000	39,600			1279							
9-8454-03	止血鉗子(チタニ製) コッヘル 直・有鉤 TN-0580881	38,000	41,800			1279							
9-8454-04	止血鉗子(チタニ製) コッヘル 曲・有鉤 TN-0580882	38,000	41,800			1279							
9-8454-05	止血鉗子(チタニ製) モスキート 直・無鉤 TN-0520784	36,000	39,600			1279							
9-8454-06	止血鉗子(チタニ製) モスキート 曲・無鉤 TN-0520785	36,000	39,600			1279							
9-8454-07	止血鉗子(チタニ製) モスキート 直・有鉤 TN-0520788	38,000	41,800			1279							
9-8454-08	止血鉗子(チタニ製) モスキート 曲・有鉤 TN-0520789	38,000	41,800			1279							
9-8454-09	止血鉗子(チタニ製) マイクロモスキート 直・無鉤 TN-0530802D	42,000	46,200			1279							
9-8454-10	止血鉗子(チタニ製) マイクロモスキート 曲・無鉤 TN-0530803D	42,000	46,200			1279							
9-8576-21	ロフストランドクラッチ Opti-Comfort PREMIUM	3,400	3,050			1766							
9-8711-11	N95マスク(折りたたみ式) 20枚入 9210 AURA	4,650	4,890	2203	2203								
9-8721-02	プラスチックワゴン3段 引出し・備付き 560×385×1105mm Y401B	22,000	19,800			1465							
9-8889-31	アルテアア中段面開きユニット 900×498×795mm NM-900D	107,000	98,000			1350							
9-8922-01	リクライニングチェアーⅡ NRC-01Ⅱ	328,000	298,000			366							
9-8979-01	懸掛け身長計 5002.01	5,750	6,100			102							
99-0049-15	MicroPulserエレクトロロレーター 1652100	556,000	573,000	-	-								
99-0063-48	炭酸カルシウム 一級 500g 03000635	1,400	1,500	1493	1493								
99-0064-64	グリセリン 一級 500mL 07000465	1,600	1,650	1987	1987								
99-0065-82	ポリエチレングリコール200 EP 500g 16002615	2,000	2,300	1493	1493								
99-0066-40	シリカゲル膏中(5→10mesh) CP 500g 19000525	1,900	2,000	1493	1493								
99-0066-41	シリカゲル膏大(6mesh up) CP 500g 19000535	2,000	2,100	1493	1493								
99-0066-46	重碳酸水ナトリウム 一級 500g 19001665	1,200	1,250	1493	1493								
9-9026-01	B型投薬瓶(小分け・未滅菌) 30mL 1袋(25本入) 181101 白	970	1,070			1552							
9-9026-02	B型投薬瓶(小分け・未滅菌) 60mL 1袋(25本入) 182101 白	1,290	1,430			1552							
9-9026-03	B型投薬瓶(小分け・未滅菌) 100mL 1袋(10本入) 183101 白	630	700			1552							
9-9026-04	B型投薬瓶(小分け・未滅菌) 200mL 1袋(10本入) 184101 白	890	990			1552							
9-9106-01	ポアロン透明チューブ 1.6×3.2mm T0301-03	3,430	3,610			1230							
9-9106-02	ポアロン透明チューブ 2×4mm T0301-05	3,730	3,930			1230							
9-9106-03	ポアロン透明チューブ 2.4×4mm T0301-06	3,730	3,910			1230							
9-9106-04	ポアロン透明チューブ 3×5mm T0301-07	4,360	4,590			1230							
9-9106-05	ポアロン透明チューブ 4×6mm T0301-08	4,670	4,920			1230							
9-9106-06	ポアロン透明チューブ 5×7mm T0301-09	5,300	5,550			1230							
9-9106-07	ポアロン透明チューブ 5×9mm T0301-10	10,900	11,500			1230							
9-9106-08	ポアロン透明チューブ 6×8.4mm T0301-11	6,850	7,170			1230							
9-9106-09	ポアロン透明チューブ 6×10mm T0301-12	12,150	12,500			1230							
9-9106-10	ポアロン透明チューブ 7×10mm T0301-14	10,300	10,700			1230							
9-9106-11	ポアロン透明チューブ 8×11mm T0301-15	11,200	11,800			1230							
9-9106-12	ポアロン透明チューブ 8×12mm T0301-16	14,900	15,700			1230							
9-9116-01	救急バッグ 530×300×250 EMB131-RD-0	23,400	19,800			871							
9-9197-01	産産院用哺乳瓶(直付け式) 100mL 1003650	220	490			746							
9-9197-02	産産院用哺乳瓶(直付け式) 200mL 1003663	350	620			746							
9-9368-01	剪刀(スーパードリケート剪刀) 両尖 直 B034-480V	14,400	15,840			1314							
9-9368-02	剪刀(スーパードリケート剪刀) 両尖 曲 B034-481V	14,400	15,840			1314							
9-940-01	積み重ねオーブンラック KD-2638XO	2,100	2,200			1498							
9-940-02	積み重ねオーブンラック KD-3XO	7,200	7,500			1498							
9-940-11	積み重ねオーブンラック KDL-2038	820	860			1498							
9-940-12	積み重ねオーブンラック CT-40 casters 4個入	600	630			1498							
9-9448-01	気管置平鉤(キカンヘンペイコウ) (ミニ・ランゲンベック) 6×10mm R090-1197	5,000	5,500			1287							
9-9448-02	気管置平鉤(キカンヘンペイコウ) (ミニ・ランゲンベック) 5×17mm R090-1198	5,000	5,500			1287							
9-9448-03	気管置平鉤(キカンヘンペイコウ) (ミニ・ランゲンベック) 6×20mm R090-1199	5,000	5,500			1287							
9-9448-04	気管置平鉤(キカンヘンペイコウ) (ミニ・ランゲンベック) 8×22mm R090-1200	5,000	5,500			1287							
9-9456-01	扁平鉤(ヘンペイコウ) (デスマーレス) 8mm×160mm R118-7090	5,000	5,500			1286							
9-9456-02	扁平鉤(ヘンペイコウ) (デスマーレス) 10mm×160mm R118-8090	5,000	5,500			1286							
9-9456-03	扁平鉤(ヘンペイコウ) (デスマーレス) 12mm×160mm R118-9090	5,000	5,500			1286							
9-9456-04	扁平鉤(ヘンペイコウ) (デスマーレス) 14mm×160mm R119-0090	5,000	5,500			1286							
9-9456-05	扁平鉤(ヘンペイコウ) (デスマーレス) 16mm×160mm R119-1090	5,000	5,500			1286							
9-9457-01	骨鉗鉗(ホルクマン) No.0000	7,800	8,580			1309							
9-9457-02	骨鉗鉗(ホルクマン) No.000	7,800	8,580			1309							
9-9457-03	骨鉗鉗(ホルクマン) No.00	7,800	8,580			1309							
9-9457-04	骨鉗鉗(ホルクマン) No.0	7,800	8,580			1309							
9-9457-05	骨鉗鉗(ホルクマン) No.1	7,800	8,580			1309							
9-9457-06	骨鉗鉗(ホルクマン) No.2	7,800	8,580			1309							
9-9457-07	骨鉗鉗(ホルクマン) No.3	7,800	8,580			1309							
9-9457-08	骨鉗鉗(ホルクマン) No.5	7,800	8,580			1309							
9-9457-09	骨鉗鉗(ホルクマン) No.6	7,800	8,580			1309							
9-9460-01	丸ノミ鉗子(リウエル) 弱膏 P267-2226	27,600	30,360			1309							
9-9460-02	丸ノミ鉗子(リウエル) 強膏 P267-3226	27,600	30,360			1309							
9-9532-01	防護マスクスタンダード 20枚入 8210 N95N	2,960	3,110			954							
9-971-01	術後保護メガネ PCS23	1,700	1,450			763							
9-9854-11	フレンドリーフロー用加湿瓶(ブルー) DXB	5,000	5,400			563							
9-9854-12	フレンドリーフロー用加湿瓶(ピンク) DXP	5,000	5,400			563							
9-9854-13	フレンドリーフロー用加湿瓶(小)	2,400	2,600			563							
9-9854-14	フレンドリーフロー(ポンペ用ダイヤル式酸素流量計) 減圧弁(ナット式) FF-N15	19,500	20,500			563							
9-9854-15	フレンドリーフロー(ポンペ用ダイヤル式酸素流量計) 減圧弁(ヨーク式) FF-Y15	26,500	28,000			563							
9-004-01	直結式小型防護マスク用吸収布 有機ガス用	580	630	2213	2213								
9-004-12	直結式防護マスク用吸収布 有機ガス用	2,530	2,730	2213	2213								
9-005-12	直結式防護マスク用吸収布 ハロゲン/酸性/亜硫酸ガス/硫化水素用	2,530	2,730	2215	2215								
9-007-01	直結式小型防護マスク用吸収布 ハロゲン/酸性ガス用CA-104NⅡ/HG/AG	550	600	2215	2215								
9-007-15	直結式小型防護マスク用吸収布 ハロゲン/酸性ガス用	570	620	2215	2215								
9-008-01	直結式小型防護マスク用吸収布 亜硫酸ガス/硫化水素用CA-104NⅡ/SG/HS	550	600	2215	2215								
9-010-02	直結式防護マスク用吸収布 シアン化水素用	3,800	4,120	2215	2215								
9-011-12	直結式防護マスク用吸収布 アンモニア用	2,530	2,730	2215	2215								
9-011-21	直結式小型防護マスク用吸収布 アンモニア用	520	570	2215	2215								
9-020-03	使い捨て式防じんマスク 10枚/箱 8805 DS2	2,830	2,980	2201	2201								
9-020-11	使い捨て式防じんマスク 20枚/箱 8210J DS2	6,850	7,200	2201	2201								
9-020-51	使い捨て式防じんマスク 20枚×10箱 8210J-DS2	59,460	62,500	2201	2201								
9-020-53													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
9-048-06	部分化学防護服 PS-420K(S) 上下セット 小	28,700	48,800		2300	2300							
9-060-01	直結式小型防滴マスク用吸収缶 水銀用	1,040	1,130	2215	2215								
9-061-21	直結式小型防滴マスク用吸収缶 ホルムアルデヒド用	600	650	2215	2215								
9-062-01	直結式小型防滴マスク用吸収缶 リン化水素用	740	800	2215	2215								
9-070-03	ガステック検知器用パイロテック No840 パイロテックNo.840	25,000	30,000	602	602							510	
9-079-21	有機ガスマニター 350DFPLUS	5,250	5,510	626	626								
9-081-21	透視度計用ガラス管 300mm ST-30用ガラス管	3,300	3,600	597	597								
9-081-22	透視度計用ガラス管 500mm ST-50用ガラス管	9,500	10,500	597	597								
9-081-23	透視度計用ガラス管 1000mm ST-100用ガラス管	16,500	18,200	597	597								
9-1017-01	アルファ10 100枚入 TX1010	15,500	16,000	2483	2483								
9-1017-02	アルファ10 100枚入 TX1012	21,250	21,900	2483	2483								
9-1017-31	アルファ10 1袋(100枚入) TX1010-ST	21,250	21,900	2483	2483								
9-1026-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL 白 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1026-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL クリーム 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1026-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL ピンク 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1026-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL 赤 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1026-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL 緑 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1026-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 80mL 青 75個入 3-58	7,870	8,660			1554							
9-1057-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL 白 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1057-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL クリーム 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1057-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL ピンク 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1057-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL 赤 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1057-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL 緑 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1057-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 125mL 青 50個入 3-56	6,020	6,630			1554							
9-1060-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL 白 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1060-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL クリーム 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1060-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL ピンク 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1060-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL 赤 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1060-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL 緑 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1060-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 58mL 青 100個入 3-55	9,100	10,010			1554							
9-1061-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL 白 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1061-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL クリーム 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1061-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL ピンク 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1061-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL 赤 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1061-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL 緑 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1061-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 35mL 青 100個入 3-54	5,280	5,810			1554							
9-1062-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL 白 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1062-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL クリーム 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1062-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL ピンク 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1062-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL 赤 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1062-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL 緑 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1062-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 24mL 青 100個入 3-53	3,540	3,900			1554							
9-1063-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL 白 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1063-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL クリーム 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1063-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL ピンク 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1063-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL 赤 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1063-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL 緑 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1063-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 12mL 青 100個入 3-52	2,940	3,240			1554							
9-1064-01	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL 白 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1064-02	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL クリーム 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1064-03	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL ピンク 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1064-04	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL 赤 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1064-05	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL 緑 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1064-06	UG軟膏蓋(未滅菌) 6mL 青 100個入 3-51	2,360	2,600			1554							
9-1241-01	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 003 001	11,000	9,900			1168							
9-1241-03	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 007 001	20,000	18,000			1168							
9-1242-04	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 011 002	22,000	19,800			1168							
9-1244-01	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 003 004	13,000	11,700			1168							
9-1244-03	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 007 004	22,000	20,500			1168							
9-1245-01	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 003 005	15,000	13,500			1168							
9-1245-03	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 007 005	25,000	22,500			1168							
9-1245-04	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 011 005	26,000	23,400			1168							
9-1246-01	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 003 501	8,000	7,200			1168							
9-1246-04	ワイヤーメッシュバスケット CIL-001 011 501	16,000	15,000			1168							
9-1317-01	ダイニングチェア NVCM-P	36,000	46,000			1775							
9-1317-02	ダイニングチェア NVCM-G	36,000	46,000			1775							
9-1318-01	ダイニングチェア NVCW-P	42,000	53,000			1775							
9-1318-02	ダイニングチェア NVCW-G	42,000	53,000			1775							
9-1329-01	ガス検知管 メチルシクロヘキサノン 15S	2,800	3,800	605	605								
9-1330-01	ガス検知管 二酸化イオウ 5LC	2,800	3,200	605	605								
9-1354-01	アンシルク・2 ハイノックス 2027S・ライトブラウンSS	3,470	3,710			632							
9-1354-02	アンシルク・2 ハイノックス 2027A・ライトブラウンS	3,470	3,710			632							
9-1354-03	アンシルク・2 ハイノックス 20273・ライトブラウンM	3,470	3,710			632							
9-1354-04	アンシルク・2 ハイノックス 20272・ライトブラウンL	3,470	3,710			632							
9-1354-05	アンシルク・2 ハイノックス 20271・ライトブラウンLL	3,470	3,710			632							
9-1355-01	アンシルク・2 ハイノックス 2028S・ブラックSS	3,470	3,710			632							
9-1355-02	アンシルク・2 ハイノックス 20284・ブラックS	3,470	3,710			632							
9-1355-03	アンシルク・2 ハイノックス 20283・ブラックM	3,470	3,710			632							
9-1355-04	アンシルク・2 ハイノックス 20282・ブラックL	3,470	3,710			632							
9-1355-05	アンシルク・2 ハイノックス 20281・ブラックLL	3,470	3,710			632							
9-1356-01	アンシルク・2 ハイノックス 1846S・ライトブラウンSS	3,470	3,710			632							
9-1356-02	アンシルク・2 ハイノックス 18464・ライトブラウンS	3,470	3,710			632							
9-1356-03	アンシルク・2 ハイノックス 18463・ライトブラウンM	3,470	3,710			632							
9-1356-04	アンシルク・2 ハイノックス 18462・ライトブラウンL	3,470	3,710			632							
9-1356-05	アンシルク・2 ハイノックス 18461・ライトブラウンLL	3,470	3,710			632							
9-159-01	劇・毒物ワッペン(タグゲール式) 劇物 タテ字 白地・赤文字 5枚入	1,280	1,150	2372	2372								
9-159-02	劇・毒物ワッペン(タグゲール式) 毒物 タテ字 赤地・白文字 5枚入	1,280	1,150	2372	2372								
9-1624-01	ブレイランドジョイントマット 青 T2409B	8,400	8,800			1499							
9-1624-02	ブレイランドジョイントマット 緑 T2409G	8,400	8,800			1499							
9-1624-03	ブレイランドジョイントマット 赤 T2409R	8,400	8,800			1499							
9-1624-04	ブレイランドジョイントマット 黄 T2409Y	8,400	8,800			1499							
9-165-31	有機溶剤中毒予防規則標準 RAE-001 ペットボトルリサイクルボード 412001	2,880	3,150	2372	2372								
9-174-01	ネームケース 1人用 304010	1,330	1,450	2375	2375								
9-174-02	ネームケース 2人用 304020	1,980	2,140	2375	2375								
9-174-03	ネームケース 3人用 304030	2,520	2,740	2375	2375								
9-174-04	ネームケース 4人用 304040	3,290	3,560	2375	2375								
9-174-05	ネームケース 5人用 304050	3,550	3,820	2375	2375								
9-2327-03	ウェハートレー (PP) SCCセット 125(4.92)mm用 H-22-50	5,290	5,820	2572	2572								
9-2327-05	ウェハートレーSCCセット 25.4(1)mm用 H-22-10	2,110	2,330	2572	2572								
9-2327-08	ウェハートレーSCCセット 150(5.9)mm用 H-22-60	4,940	5,440	2572	2572								
9-2327-11	ウェハートレーSCCセット 100(3.94)mm用 H-22-40	3,860	4,250	2572	2572								
9-2327-12	ウェハートレーSCCセット 76.2(3)mm用 H-22-30	8,170	8,990	2572	2572								
9-2327-16	ウェハートレーSCCセット 38.1(1.5)mm用 H-22-15	3,050	3,360	2572	2572								
9-2327-17	ウェハートレーSCCセット 50.8(2)mm用 H-22-20	5,170	5,690	2572	2572								
9-3035-01	ディッパバー D14-0215	14,900	27,300	2571	2571								
9-3035-02	ディッパバー D11-0215	13,200	21,800	2571	2571								
9-3039-01	ビンセット C20-0215	7,170	20,100	2599	2599								
9-3060-01	ドンク CS2-0215	25,400	43,700	2599	2599								
9-3060-02	ドンク CS0-0315	18,600	19,100	2599	2599								
9-3597-05	カラヤヘッパ・クリアータイプ C-2号 50×50												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁
9-5681-01	制電ピンセットNK(導電・耐熱・非磁性タイプ) 先端丸型 NK2A	2,980	3,100	2598	2598								
9-5681-02	制電ピンセットNK(導電・耐熱・非磁性タイプ) 皿型 NK6	2,980	3,100	2598	2598								
9-5681-03	制電ピンセットNK(導電・耐熱・非磁性タイプ) 細く鋭い NK7	2,980	3,100	2598	2598								
9-5681-04	制電ピンセットNK(導電・耐熱・非磁性タイプ) 先端平型 NKR	2,980	3,100	2598	2598								
9-5681-05	制電ピンセットNK(導電・耐熱・非磁性タイプ) 先端丸平型 NK35A	2,980	3,100	2598	2598								
9-5683-01	耐熱性PBTピンセットK(耐熱・非磁性タイプ) 先端丸型 K2A	2,600	2,700	1832	1832								
9-5683-02	耐熱性PBTピンセットK(耐熱・非磁性タイプ) 皿型 K8	2,600	2,700	1832	1832								
9-5683-03	耐熱性PBTピンセットK(耐熱・非磁性タイプ) 細く鋭い K7	2,600	2,700	1832	1832								
9-5683-04	耐熱性PBTピンセットK(耐熱・非磁性タイプ) 先端平型 KR	2,600	2,700	1832	1832								
9-5683-05	耐熱性PBTピンセットK(耐熱・非磁性タイプ) 先端丸平型 K35A	2,600	2,700	1832	1832								
9-5684-01	MEISTERピンセット 編 POM(デルリン) 49D-SA	12,900	14,190	2587	2587								
9-5686-01	MEISTERピンセット 編 PPS 258PPS-SA	12,500	13,750	2587	2587								
9-5688-01	MEISTERピンセット 基板用 編広 耐酸鋼 ARG-SA	10,200	11,220	2587	2587								
9-5690-01	MEISTERピンセット 編 PEEK 258S/PEEK-SA	9,650	10,600	2587	2587								
9-5691-01	MEISTERピンセット 凹 耐酸鋼 201-SA	7,300	8,030	2587	2587								
9-5692-01	MEISTERピンセット 平 耐酸鋼(先端フラットタイプ) 321-SA	4,500	4,950	2586	2586								
9-5692-02	MEISTERピンセット 扁平 耐酸鋼(先端フラットタイプ) 325-SA	4,800	5,280	2586	2586								
9-5693-01	MEISTERピンセット 極細 耐酸鋼 S02-SA	10,700	11,770	2586	2586								
9-5693-02	MEISTERピンセット 平 耐酸鋼 S03-SA	10,700	11,770	2586	2586								
9-5694-01	MEISTERピンセット ウェハー用 編広 耐酸鋼 NW-SA	9,000	9,900	2587	2587								
9-5694-02	MEISTERピンセット ウェハー用 編広 耐酸鋼 37S-3-SA	9,000	9,900	2587	2587								
9-5695-01	MEISTERピンセット 編 耐酸鋼 H-SA	4,300	4,730	2587	2587								
9-5700-01	小型バキュームクリーナー LV-935A	126,000	145,000	2603	2603								
9-5700-14	小型バキュームクリーナー ガン	14,700	16,500	2603	2603								
9-5700-15	小型バキュームクリーナースパイラルホース	8,600	9,910	2603	2603								
9-5700-16	バキュームクリーナーサイレンサ LUS-2	5,420	6,250	2603	2603								
9-5701-01	クリーンルームチェアー(リング無し) ブラック CRC-83	32,000	33,600	2401	2401								
9-5701-02	クリーンルームチェアー(リング付き) ブラック CRC-84	34,000	35,700	2401	2401								
9-5701-03	クリーンルームチェアー(リング無し) ホワイト CRC-83W	33,500	35,200	2401	2401								
9-5701-04	クリーンルームチェアー(リング付き) ホワイト CRC-84W	35,500	37,300	2401	2401								
9-5702-31	クリーンハンガーラックACHLN ACHLN(スチール)	384,000	399,000	2417	2417								
9-5703-01	ステンレスロッカー SW-450	213,000	188,000	2420	2420			357	76				
9-5714-11	ニューキヤリーボックス (PET製) 1PT	9,300	10,200	2425	2425								
9-5714-12	ニューキヤリーボックス (PET製) 2PT	12,300	13,300	2425	2425								
9-5714-14	ニューキヤリーボックス (PET製) 3PT	15,300	16,600	2425	2425								
9-5714-15	ニューキヤリーボックス (PET製) 4PT	21,900	23,700	2425	2425								
9-5714-16	ニューキヤリーボックス (PET製) 5PT	29,600	31,900	2425	2425								
9-5720-03	ステンレスハンガーラック SHL-12W	144,000	139,000	2419	2419								
9-800-03	ガス検知管 アクリロニトリル 19I	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-04	ガス検知管 アクリロニトリル 19IL	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-05	ガス検知管 アクロレイン 93	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-06	ガス検知管 アセチレン 17I	2,600	3,500	604	604							511	
9-800-07	検知管(ガステック) アセトアルデヒド 92	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-08	ガス検知管 アセトン 15I	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-09	検知管(ガステック) アセトン 15IL	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-10	ガス検知管 アニリン 18I	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-11	検知管(ガステック) アミン類 180	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-14	ガス検知管 アンモニア 3H	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-15	検知管(ガステック) アンモニア 3M	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-16	検知管(ガステック) アンモニア 3La	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-17	検知管(ガステック) アンモニア 3L	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-18	ガス検知管 ガソリン 10I	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-19	ガス検知管 イソブチルアルコール 116	2,600	3,500	604	604							511	
9-800-20	ガス検知管 ガソリン 10IL	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-22	ガス検知管 イソプロピルアルコール 113	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-23	ガス検知管 イソプロピルアルコール 113L	3,200	3,800	604	604							511	
9-800-24	ガス検知管 イソペンチルアルコール 117	2,600	3,500	604	604							511	
9-800-25	ガス検知管 シクロヘキサノール 154	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-26	ガス検知管 一酸化炭素 1HH	3,200	3,500	604	604							511	
9-800-27	ガス検知管 一酸化炭素 1H	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-28	ガス検知管 一酸化炭素 1M	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-29	ガス検知管 一酸化炭素 1L	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-30	検知管(ガステック) 一酸化炭素 1LL	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-31	ガス検知管 一酸化炭素 1La	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-33	検知管(ガステック) 窒素酸化物 10	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-36	検知管(ガステック) エタノール 112	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-37	検知管(ガステック) エタノール 112L	2,600	3,500	602	602							510	
9-800-38	ガス検知管 ジエチルエーテル 16I	2,600	3,500	604	604							511	
9-800-39	ガス検知管 塩化ビニル 131La	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-41	ガス検知管 エチルメルカプタン 72	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-43	ガス検知管 エチレン 172	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-46	ガス検知管 エチレンオキシド 163	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-47	検知管(ガステック) エチレンオキシド 163L	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-55	ガス検知管 LPガス 100A	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-56	検知管(ガステック) ジクロロメタン 138	2,600	3,200	602	602							510	
9-800-57	検知管(ガステック) 塩化水素 14M	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-58	検知管(ガステック) 塩化水素 14L	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-59	ガス検知管 塩化ビニル 131	2,400	3,200	604	604							511	
9-800-61	ガス検知管 塩化ビニル 131L	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-62	検知管(ガステック) トリクロロエチレン 132L	2,400	3,000	602	602							510	
9-800-64	検知管(ガステック) 塩素 8La	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-66	検知管(ガステック) オゾン 18L	2,600	3,500	602	602							510	
9-800-69	検知管(ガステック) 酢酸 8I	2,400	2,700	602	602							510	
9-800-70	ガス検知管 キシレン 123	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-72	ガス検知管 o-クレゾール 6I	2,600	3,500	604	604							512	
9-800-73	ガス検知管 ヘキサン 102L	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-74	ガス検知管 四塩化炭素 134	2,400	2,700	604	604							512	
9-800-75	ガス検知管 1,1,1-トリクロロエタン 135	2,400	2,700	604	604							512	
9-800-76	ガス検知管 クロロベンゼン 126	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-77	ガス検知管 クロロホルム 137	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-78	ガス検知管 高純度炭化水素 105	2,600	3,200	604	604							511	
9-800-80	ガス検知管 酢酸ベンチル 147	2,600	3,500	604	604							512	
9-800-81	ガス検知管 酢酸イソブチル 144	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-82	ガス検知管 酢酸イソプロピル 146	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-83	ガス検知管 酢酸イソペンチル 148	2,600	3,500	604	604							512	
9-800-84	ガス検知管 酢酸エチル 141	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-85	ガス検知管 酢酸エチル 141L	2,400	3,000	604	604							511	
9-800-86	ガス検知管 酢酸ビニル 143	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-87	ガス検知管 酢酸ブチル 142	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-88	ガス検知管 酢酸ブチル 142L	2,600	3,500	604	604							511	
9-800-89	ガス検知管 酢酸プロピル 145	2,600	3,200	604	604							512	
9-800-90	ガス検知管 シアン化水素 12L	2,400	2,700	604	604							511	
9-800-91	検知管(ガステック) 酸素 31B	3,200	3,500	602	602							510	
9-800-92	ガス検知管 シアン化水素 12H	2,600	3,000	604	604							512	
9-800-93	ガス検知管 シアン化水素 12M	2,600	3,500	604	604							512	
9-801-03	ガス検知管 シクロヘキサノール 118	2,600	3,500	604	604							512	
9-801-05	ガス検知管 ヘキサン 102H	2,400	2,700	604	604							512	
9-801-10	ガス検知管 トリクロロエチレン 132HA	2,600	3,200	604	604							512	
9-801-12	ガス検知管 o-ジクロロベンゼン 127	2,600	3,200	604	604							512	
9-801-14	ガス検知管 ステレン 124L	2,400	2,700	604	604							512	
9-801-16	ガス検知管 臭化メチル 136L	2,400	2,700	604	604							512	
9-801-18	ガス検知管												

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーブーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カ ログ 頁
9-801-58	検知管(ガス検ク) トルエン 122	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-59	ガス検知管 塩化ビニリデン 130L	2,900	3,200	604	604							511	
9-801-60	ガス検知管 二酸化イオウ 5H	2,400	2,700	605	605							513	
9-801-61	ガス検知管 二酸化イオウ 5M	2,400	2,700	605	605							513	
9-801-62	ガス検知管 二酸化イオウ 5L	2,400	2,700	605	605							513	
9-801-63	検知管(ガス検ク) 二酸化イオウ 5Lb	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-65	検知管(ガス検ク) 二酸化炭素 2Hh	2,900	3,500	602	602							510	
9-801-66	検知管(ガス検ク) 二酸化炭素 2H	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-67	検知管(ガス検ク) 二酸化炭素 2L	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-68	検知管(ガス検ク) 二酸化炭素 2LL	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-69	ガス検知管 二酸化窒素 9L	2,400	2,700	605	605							513	
9-801-71	ガス検知管 二酸化炭素 13M	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-72	検知管(ガス検ク) 二酸化炭素 13	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-73	ガス検知管 ヒドラジン 185	2,900	3,200	604	604							512	
9-801-74	ガス検知管 ビリジシ 182	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-75	ガス検知管 フェノール 60	2,900	3,500	605	605							513	
9-801-76	ガス検知管 1,3-ブタジエン 174	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-77	ガス検知管 1,3-ブタジエン 174L	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-78	ガス検知管 1-ブタノール 114	2,900	3,500	605	605							513	
9-801-79	ガス検知管 2-ブタノール 115	2,900	3,500	605	605							513	
9-801-80	ガス検知管 ブタン 104	2,900	3,200	604	604							511	
9-801-82	ガス検知管 tert-ブチルメルカブタン 75	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-83	ガス検知管 tert-ブチルメルカブタン 75L	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-84	検知管(ガス検ク) フッ化水素 17	2,400	2,700	602	602							510	
9-801-86	ガス検知管 プロパン 100B	2,900	3,200	605	605							513	
9-801-94	検知管(ガス検ク) アミン類 180L	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-01	ガス検知管 ベンゼン 121	2,400	2,700	604	604							512	
9-802-02	ガス検知管 ベンゼン 121L	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-03	ガス検知管 ベンゼン 121S	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-06	ガス検知管 2-ベンテンニトリル 193	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-07	ガス検知管 ホスゲン 18	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-08	検知管(ガス検ク) ホルムアルデヒド 91	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-09	検知管(ガス検ク) ホルムアルデヒド 91L	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-10	ガス検知管 ポリテック107	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-11	ガス検知管 ミネラルスピリット 128	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-14	ガス検知管 メタクリロニトリル 192	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-17	ガス検知管 メタノール 111	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-18	検知管(ガス検ク) メタノール 111L	2,900	3,500	602	602							510	
9-802-20	ガス検知管 メチルエチルケトン 152	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-22	ガス検知管 メチルシクロヘキサール 119	2,900	3,800	605	605							514	
9-802-25	検知管(ガス検ク) メチルメルカブタン 71	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-28	ガス検知管 塩化カルボニル 21	2,900	3,200	606	606							514	
9-802-29	ガス検知管 塩化水素 4HT	3,200	3,500	606	606							514	
9-802-30	ガス検知管 塩化水素 4HH	2,400	2,700	606	606							514	
9-802-31	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4H	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-32	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4M	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-33	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4L	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-34	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4LL	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-35	ガス検知管 塩化水素+二酸化イオウ 45H	2,900	3,200	606	606							514	
9-802-36	ガス検知管 ホスフィン 7J	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-37	ガス検知管 ホスフィン 7	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-38	ガス検知管 ホスフィン 7L	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-39	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4HM	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-40	ガス検知管 塩素 8HH	2,900	3,200	604	604							511	
9-802-41	ガス検知管 オゾン 18M	2,400	2,700	604	604							511	
9-802-42	ガス検知管 メルカブタン類 70	2,900	3,200	604	604							511	
9-802-44	検知管(ガス検ク) トルエン 122L	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-45	ガス検知管 二酸化炭素 2HT	3,200	3,500	605	605							513	
9-802-46	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4LT	3,200	3,500	602	602							510	
9-802-60	ガス検知管 塩素 8H	2,400	2,700	604	604							511	
9-802-63	ガス検知管 二酸化イオウ 5La	2,400	2,700	604	604							511	
9-802-64	ガス検知管 テトラクロロエチレン 133L	2,400	3,000	605	605							513	
9-802-65	検知管(ガス検ク) 過酸化水素 32	3,200	3,500	602	602							510	
9-802-67	ガス検知管 クロロベンゼン 126L	2,900	3,200	604	604							512	
9-802-68	ガス検知管 塩化カルボニル 21LA	2,900	3,200	606	606							514	
9-802-69	ガス検知管 ベンゼン 121SP	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-71	検知管(ガス検ク) メルカブタン類 70L	3,200	3,500	602	602							510	
9-802-74	ガス検知管 ポリテック25	2,900	3,200	605	605							514	
9-802-77	ガス検知管 バイロテックチューブ 53	3,200	3,500	605	605							513	
9-802-78	ガス検知管 エチルメルカブタン 72L	2,400	2,700	604	604							511	
9-802-79	ガス検知管 一酸化炭素 1LM	2,400	2,700	604	604							511	
9-802-80	ガス検知管 ポリテックIV 27	3,200	3,500	605	605							514	
9-802-81	ガス検知管 エチレンジグリコール 165L	2,900	3,200	604	604							511	
9-802-83	検知管(ガス検ク) トリクロロエチレン 132LL	2,400	3,000	602	602							510	
9-802-84	検知管(ガス検ク) 酢酸 81L	2,400	2,700	602	602							510	
9-802-85	ガス検知管 テトラクロロエチレン 133LL	2,900	3,200	605	605							513	
9-802-89	ガス検知管 テトラクロロエチレン 133HA	2,900	3,500	605	605							513	
9-802-93	ガス検知管 ポリテックV 28	3,500	3,800	605	605							514	
9-802-94	ガス検知管 テトラヒドロフラン 159L	3,200	3,500	605	605							513	
9-802-95	ガス検知管 火災原因調査用 108	2,400	2,700	605	605							514	
9-802-97	検知管(ガス検ク) クロロピクリン 1箱(10本入) 233	3,200	3,500	602	602							510	
9-802-98	ガス検知管 75N tert-ブチルメルカブタン	3,200	3,500	605	605							513	
9-802-99	検知管(ガス検ク) アンモニア 1箱(10本入) 3HM	2,400	2,700	602	602							510	
9-805-09	検知管(ガス検ク) アセトアルデヒド 92L	2,400	2,700	602	602							510	
9-805-10	ガス検知管 バイロテックチューブ 52	3,200	3,500	604	604							511	
9-805-14	ガス検知管 アルシシ 19LA	3,200	3,500	604	604							511	
9-805-16	ガス検知管 メタクリル酸メチル 149	2,900	3,500	604	604							511	
9-805-19	ガス検知管 バイロテックチューブ 51	3,200	3,500	604	604							511	
9-805-20	ガス検知管 バイロテックチューブ 51L	3,200	3,500	604	604							511	
9-805-24	ガス検知管 一酸化炭素 1LK	2,900	3,200	604	604							511	
9-805-26	ガス検知管 ジエチルエーテル 161L	2,900	3,500	604	604							512	
9-805-47	ガス検知管 酸性ガス 80	2,900	3,200	604	604							512	
9-805-61	ガス検知管 1,2-ジクロロエチレン 139	2,900	3,200	604	604							512	
9-805-69	ガス検知管 脂肪族塩化水素 140	2,900	3,200	604	604							512	
9-805-70	ガス検知管 ジボラン 22	2,900	3,200	604	604							512	
9-805-77	ガス検知管 臭化メチル 136LA	2,400	2,700	604	604							512	
9-805-79	ガス検知管 窒素酸化物 11HA	2,400	2,700	605	605							513	
9-805-80	ガス検知管 窒素酸化物 11S	2,400	2,700	605	605							513	
9-805-83	ガス検知管 トリクロロエチレン 132HH	2,900	3,500	605	605							513	
9-806-06	ガス検知管 バイロテックチューブ 51H	3,200	3,500	605	605							513	
9-806-53	ガス検知管 ベンゼン 121SL	2,900	3,200	605	605							514	
9-806-59	ガス検知管 芳香族塩化水素 120	2,900	3,200	605	605							514	
9-806-61	ガス検知管 ポリテックIII 26	2,900	3,200	605	605							514	
9-806-76	ガス検知管 ホスフィン 7LA	2,400	3,000	605	605							514	
9-806-78	ガス検知管 塩化水素 4HP	2,900	3,200	606	606							514	
9-806-80	検知管(ガス検ク) エチレンオキシド 163LL	2,900	3,200	602	602							510	
9-806-81	ガス検知管 二酸化塩素 23L	3,200	3,500	605	605							513	
9-806-82	ガス検知管 塩化水素、二酸化イオウ 4SS	2,900	3,500	605	605								
9-807-01	検知管(ガス検ク) 塩化水素 4LK	2,400	2,700	602	602							510	
9-807-02	ガス検知管 四塩化炭素 134L	3,200	3,500	604	604							512	
9-807-08	検知管(ガス検ク) シアン化水素 12LL	2,900	3,000	602	602							510	
9-807-09	検知管(ガス検ク) 塩素 8LL	3,200	3,500	602	602								

2026年4月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビニア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	サイエンスカ タログ 頁	災害対策カタ ログ 頁
9-807-26	ガス検知管 1,3-ブタジエン 174LL	2,800	3,200	605	605							513	
9-807-27	ガス検知管 ベンゼン 121F	2,800	3,200	605	605							514	
9-807-28	ガス検知管 ベンゼン 121SLF	2,800	3,200	605	605							514	
9-807-29	検知管 (ガステック) ホルムアルデヒド 91LL	2,400	2,700	602	602							510	
9-807-46	ガス検知管 塩化ビニル 131LB	3,200	3,500	604	604								
9-808-01	ガス検知管 イソプロピルアルコール 113LL	3,200	3,800	604	604							511	
9-808-02	ガス検知管 塩化水素 14R	2,800	3,200	604	604							511	
9-808-05	ガス検知管 キシレン 122L	2,800	3,000	604	604							511	
9-808-06	ガス検知管 ホスフィン 7H	3,200	3,500	605	605							514	
9-808-07	ガス検知管 塩化水素 4LB	2,800	3,200	606	606							514	
9-808-08	ガス検知管 フッ化水素 17L	2,800	3,200	605	605							513	
9-808-09	ガス検知管 硫酸 3S	3,200	3,500	606	606							514	
9-809-01	ガス検知管 メチルメルカプタン 71H	2,400	2,700	604	604							511	
9-809-02	ガス検知管 テトラヒドロチオフェン 76	3,200	3,500	605	605							513	
9-809-03	ガス検知管 石炭ナフサ 106	2,800	3,200	605	605							512	
9-809-04	ガス検知管 メチルイソブチルケトン 153	2,800	3,200	605	605							512	
9-809-05	ガス検知管 メチルイソブチルケトン 153L	2,400	3,000	605	605							514	
9-809-06	ガス検知管 メチルエチルケトン 152L	2,400	2,700	605	605							514	
9-809-07	ガス検知管 ヨウ化メチル 230H	2,400	3,200	606	606							514	
9-809-08	ガス検知管 クロロホルム 137LL	3,200	3,500	604	604							512	
9-809-09	ガス検知管 二硫化炭素 13L	3,200	3,500	605	605							513	
9-809-10	ガス検知管 臭化メチル 136LL	3,200	3,500	604	604							512	
9-809-11	検知管 (ガステック) フッ化水素 17LL	3,200	3,500	602	602							510	
9-809-12	ガス検知管 ヨウ化メチル 230	2,400	3,000	606	606							514	
9-809-13	ガス検知管 クロロホルム 137LA	2,800	3,200	604	604							512	
9-809-14	ガス検知管 一酸化炭素 1LK6	3,200	3,500	604	604							511	
9-809-15	ガス検知管 エチレン 172L	2,400	2,700	604	604							511	
9-860-01	ラボランシリコン栓 11個入 1号	360	400	1801	1801								
9-860-02	ラボランシリコン栓 11個入 2号	530	590	1801	1801								
9-860-03	ラボランシリコン栓 11個入 3号	620	690	1801	1801								
9-860-04	ラボランシリコン栓 11個入 4号	800	880	1801	1801								
9-860-05	ラボランシリコン栓 11個入 5号	860	950	1801	1801								
9-860-06	ラボランシリコン栓 11個入 6号	1,030	1,140	1801	1801								
9-860-07	ラボランシリコン栓 11個入 7号	1,200	1,320	1801	1801								
9-860-08	ラボランシリコン栓 11個入 8号	1,700	1,870	1801	1801								
9-860-09	ラボランシリコン栓 11個入 9号	1,980	2,200	1801	1801								
9-860-10	ラボランシリコン栓 11個入 10号	2,100	2,300	1801	1801								
9-860-11	ラボランシリコン栓 11個入 11号	2,250	2,500	1801	1801								
9-860-12	ラボランシリコン栓 11個入 12号	3,250	3,600	1801	1801								
9-860-13	ラボランシリコン栓 11個入 13号	3,850	4,300	1801	1801								
9-860-14	ラボランシリコン栓 11個入 14号	4,700	5,200	1801	1801								
9-860-15	ラボランシリコン栓 11個入 15号	5,200	5,700	1801	1801								
9-860-16	ラボランシリコン栓 11個入 0号	350	390	1801	1801								
9-861-01	ラボラン赤ゴム栓 11個入 1号	300	330	1801	1801								
9-861-02	ラボラン赤ゴム栓 11個入 2号	310	350	1801	1801								
9-861-03	ラボラン赤ゴム栓 11個入 3号	360	400	1801	1801								
9-861-04	ラボラン赤ゴム栓 11個入 4号	420	470	1801	1801								
9-861-05	ラボラン赤ゴム栓 11個入 5号	500	550	1801	1801								
9-861-06	ラボラン赤ゴム栓 11個入 6号	550	600	1801	1801								
9-861-07	ラボラン赤ゴム栓 11個入 7号	640	700	1801	1801								
9-861-08	ラボラン赤ゴム栓 11個入 8号	850	950	1801	1801								
9-861-09	ラボラン赤ゴム栓 11個入 9号	1,000	1,100	1801	1801								
9-861-10	ラボラン赤ゴム栓 11個入 10号	1,280	1,400	1801	1801								
9-861-11	ラボラン赤ゴム栓 11個入 11号	1,400	1,550	1801	1801								
9-861-12	ラボラン赤ゴム栓 11個入 12号	1,700	1,900	1801	1801								
9-861-13	ラボラン赤ゴム栓 11個入 13号	1,850	2,050	1801	1801								
9-861-14	ラボラン赤ゴム栓 11個入 14号	2,500	2,800	1801	1801								
9-861-15	ラボラン赤ゴム栓 11個入 15号	2,600	2,900	1801	1801								