

2026年4月

お得意先様 各位

アズワン株式会社
営業本部

価格改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄こととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件、原材料コストや輸送費の上昇等により、誠に不本意ではございますが、
一部の商品につき、2026年5月1日付で価格改定を実施させて頂きたく、ご案内申し上げます。

弊社といたしましても、ユーザー様、販売店様へご迷惑の掛からぬよう企業努力で対応して参りましたが、
弊社の努力だけでは吸収しがたい状況となつてきております。

ユーザー様、販売店様にはご迷惑をお掛けいたしますが、諸般の事情をご賢察頂き、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

価格改定表

研究用総合機器カタログ2025
サンクアスト産業用研究機器カタログ2025
ナビス看護・医療用品総合カタログ2026
サニーフーズカタログ2024
研究設備カタログ2024
アズピュア クリーン環境・静電気対策カタログ2025
アズツール 生産現場向け副資材カタログ2021
レンタルカタログVol.2
災害対策カタログ2025
サイエンスカタログ2026

2026年5月1日

 **アズワン株式会社**

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタ ログ 頁	実務研修カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
I-2559-17	照度・輝度・放射照度計 フローブ(放射照度 UVB領域) LP471UVB	94,500	104,500	643	643								
I-2559-18	照度・輝度・放射照度計 フローブ(放射照度 UVC領域) LP471UVC	116,100	128,200	643	643								
I-2559-20	照度・輝度・放射照度計 水準調整用ベース LPBL	28,800	31,600	643	643								
I-2614-01	気圧記録計 シグマ型 T237-00	140,000	145,000										
I-2687-07	広口試薬ボトル 純色 10L 1本入) 2256-7020JP	17,700	18,100	1521	1521								414
I-3012-01	プレスケール(圧力測定フィルム) 超超低圧用 LLW	47,000	49,900	682	682								
I-3012-02	プレスケール(圧力測定フィルム) 超低圧用 LLW	47,000	49,900	682	682								
I-3012-03	プレスケール(圧力測定フィルム) 低圧用 LW	47,000	49,900	682	682								
I-3012-04	プレスケール(圧力測定フィルム) 中圧用 MW	47,000	49,900	682	682								
I-3012-05	プレスケール(圧力測定フィルム) 中圧用 MS	47,000	49,900	682	682								
I-3012-06	プレスケール(圧力測定フィルム) 高圧用 HS	47,000	49,900	682	682								
I-3043-21	油回転真空ポンプ A37141902/JZSSC8006	252,000	275,590	410	410								
I-3043-22	油回転真空ポンプ A37122902/JZSSC8006	267,000	291,820	410	410								
I-3056-31	卓上型ミグサワー(真空シキリ) ジョーエス PRC KPL9000S	158,000	169,000	202	202								
I-3316-05-64	マルチ型ガス検知器 レンタル30日 GX-9000 TYPE-B	43,870	50,770								65		608
I-3345-01	アズホボ スライダガス(緑研) 25×70mm 50枚入 G313-0001 90°	1,720	1,770	1440	1440		293						
I-3434-01	高性能くもり止めガラス(PETROID-AF α) VG-3200	2,400	2,640	2228	2228								
I-3434-02	高性能くもり止めガラス(PETROID-AF α) VG-3200	2,800	2,990	2228	2228								
I-3447-01	温度湿度計 本体 データロガータイプ HD21(1) 2	155,300	170,800	548	548								
I-3447-02	温度湿度計 本体 HD2301.0	55,900	61,400	548	548								
I-3447-11	温度湿度計 気相測定用・フローブ HP473ACR	68,100	75,200	548	548								
I-3447-12	温度湿度計 ロングタイプ・フローブ HP474ACR	71,900	79,400	548	548								
I-3447-13	温度湿度計 突刺しタイプ・フローブ HP475ACR	118,100	130,500	548	548								
I-3632-01	計量スcoop 39394	180	200	1844	1844								
I-3632-02	計量スcoop 39494	230	260	1844	1844								
I-3632-03	計量スcoop 39594	310	350	1844	1844								
I-3632-04	計量スcoop 39694	450	500	1844	1844								
I-3632-05	計量スcoop 39794	1,040	1,160	1844	1844								
I-3632-06	計量スcoop 39894	1,400	1,560	1844	1844								
I-3632-07	計量スcoop 39994	1,690	1,880	1844	1844								
I-3632-08	計量スcoop 391194	120	140	1844	1844								
I-3632-09	計量スcoop 392194	130	150	1844	1844								
I-3790-01	可変スプレー(キャニオン) 500mL H-500 PP	620	660	1581	1581								
I-3794-03	可変スプレー(キャニオン) ホトル無し FX-3AN	740	880	1581	1581								
I-3812-03	JIS軽量保護メガネ ストラップ無し LF-401ブルー	1,500	1,690	2220	2220								
I-3812-11	JIS軽量保護メガネ ストラップ無し LF-301ブルー	1,300	1,490	2220	2220								
I-3812-12	JIS軽量保護メガネ ストラップ無し LF-302ブラック	1,300	1,490	2220	2220								
I-3889-12-60	直流安定化電源(ワイドレンジ) レンタル5日 PSW-360L30	13,000	9,750	662	662								
I-3889-12-64	直流安定化電源(ワイドレンジ) レンタル30日 PSW-360L30	26,000	19,500								59		605
I-3889-36	直流安定化電源(ワイドレンジ) 142×354×124mm 720W PSW-720M160A	230,000	220,000	662	662								
I-3889-41	直流安定化電源(ワイドレンジ) 142×354×124mm 720W PSW-720M250A	240,000	230,000	662	662								
I-3889-44	直流安定化電源(ワイドレンジ) 142×354×124mm 720W PSW-720H800A	280,000	248,000	662	662								
I-3889-45	直流安定化電源(ワイドレンジ) 213×354×124mm 100W PSW-100H800A	398,000	378,000	662	662								
I-4001-21	RVロータリー真空ポンプ RV3	281,000	308,490	410	410								
I-4001-22	RVロータリー真空ポンプ RV5	311,000	341,840	410	410								
I-4001-23	RVロータリー真空ポンプ RV8	342,000	375,180	410	410								
I-4001-24	RVロータリー真空ポンプ RV12	372,000	408,540	410	410								
I-4032-13-60	電子弁びん レンタル5日 GF-400	14,180	15,180								126		
I-4032-16-60	電子弁びん レンタル5日 GF-3000	14,070	15,070								126		
I-4032-18-60	電子弁びん レンタル5日 GF-6100	14,780	15,780								126		
I-4543-12	防じんマスク用交換フィルター アルファリングフィルタ(2層1組) RD-6型	1,600	1,670	2206	2206								
I-4544-11	防じんマスク 7191DK-03	6,090	7,050	2206	2206								
I-4546-01	防じんマスク(活性炭プレンドフィルタ) 1180C-05	2,390	2,780	2207	2207								
I-4546-02	防じんマスク(活性炭プレンドフィルタ) 1180C用 アルファリングフィルタ-LAS-51C型	410	430	2207	2207								
I-4547-11	防毒マスク G-7-06	1,940	2,240	2209	2209								
I-4548-11	防毒マスク R-5-08	2,180	2,530	2210	2210								
I-4549-01	防毒マスク GW7-03	2,550	2,970	2209	2209								
I-4549-02	防毒マスク用吸気缶(低濃度用) 有機ガス・粉じん用 フィルタ付 KGC-10MC-04型	460	480	2210	2210								
I-4550-01	防毒マスク EOGマスクセット(ガス濃度0.1%以下) G-7-06型	2,730	2,870	2210	2210								
I-4550-02	防毒マスク用吸気缶 エチレンオキソド付 KGC-10EOG 5層入	3,800	3,990	2210	2210								
I-4863-01	染色バット(ガラス) 20枚用 10120520	2,240	2,350	1447	1447								
I-4864-01	染色バット(ガラス) 20枚用 10120530	2,250	2,350	1447	1447								
I-4865-01	テストチューブ 3mL 胴径φ10×全長175mm 1ケース(250本/箱×4箱入) 14100030B	7,680	8,070	1762	1762	279							
I-4865-02	テストチューブ 5mL 胴径φ12×全長175mm 1ケース(250本/箱×4箱入) 14100050B	9,250	9,710	1762	1762	279							
I-4865-03	テストチューブ 7mL 胴径φ13×全長100mm 1ケース(250本/箱×4箱入) 14100070B	11,800	12,400	1762	1762	279							
I-4865-04	テストチューブ 10mL 胴径φ16×全長100mm 1ケース(250本/箱×4箱入) 14100100B	17,400	18,300	1762	1762	279							
I-4865-05	テストチューブ 7mL 胴径φ12×全長100mm 1ケース(250本/箱×4箱入)	20,000	21,000	1762	1762	279							
I-4865-06	テストチューブ 8mL 胴径φ12×全長110mm 1ケース(250本/箱×4箱入)	12,500	13,100	1762	1762	279							
I-4865-07	テストチューブ 8mL 胴径φ12×全長120mm 1ケース(250本/箱×4箱入)	12,500	13,100	1762	1762	279							
I-4865-08	テストチューブ 10mL 胴径φ15×全長100mm 1ケース(100本/箱×10箱入)	15,300	16,100	1762	1762	279							
I-4865-09	テストチューブ 14mL 胴径φ16×全長125mm 1ケース(100本/箱×6箱入)	10,800	11,300	1762	1762	279							
I-4865-10	テストチューブ 16mL 胴径φ16×全長150mm 1ケース(250本/箱×4箱入)	19,900	20,900	1762	1762	279							
I-4865-11	テストチューブ 17mL 胴径φ16×全長160mm 1ケース(250本/箱×4箱入)	20,000	21,000	1762	1762	279							
I-4865-12	テストチューブ 30mL 胴径φ20×全長150mm 1ケース(100本/箱×6箱入)	19,000	20,000	1762	1762	279							
I-4865-13	テストチューブ 25mL 胴径φ18×全長150mm 1ケース(100本/箱×6箱入)	14,100	14,800	1762	1762	279							
I-4865-14	テストチューブ 40mL 胴径φ20×全長200mm 1ケース(100本/箱×4箱入)	23,800	25,000	1762	1762	279							
I-4891-03-60	分析用電子天秤 レンタル5日 HTR-220	14,680	15,680								126		
I-4967-01	試薬リザーバー 30枚入り 4311	9,400	11,800	-	-								
I-4967-02	試薬リザーバー 30枚入り 4321	9,400	13,800	-	-								
I-4967-03	試薬リザーバー 50枚/箱×4箱 4312	19,400	24,800	-	-								
I-4967-04	試薬リザーバー 50枚/箱×4箱 4322	19,600	28,600	-	-								
I-5020-22-64	温度記録計ポート TR-50UJ2レンタル30日	5,300	3,000								36		598
I-5020-31-60	温度記録計 TR-51Lレンタル5日	2,450	1,400	535	535						128		
I-5020-31-64	温度記録計 TR-51Lレンタル30日	4,900	2,800			1572					36		598
I-5020-31-70	温度記録計 TR-51Lレンタル5日校正付	8,450	7,400	535	535						128		
I-5020-31-74	温度記録計 TR-51Lレンタル30日校正付	10,900	8,800								36		598
I-5020-33-60	温度記録計 TR-52Lレンタル5日	2,300	1,600	535	535	1572					128		
I-5020-33-64	温度記録計 TR-52Lレンタル30日	5,600	3,200								36		598
I-5020-33-70	温度記録計 TR-52Lレンタル5日校正付	8,800	7,600	535	535	1572					128		
I-5020-33-74	温度記録計 TR-52Lレンタル30日校正付	11,600	9,200								36		598
I-5032-60	ビスコメーター レンタル5日 VT-08	27,490	29,840	694	694						118		
I-5197-01	送風乾燥機標準型タイプ FC-1000	1,560,000	1,670,000	40	40								
I-5197-02	送風乾燥機標準型タイプ FC-2000	2,200,000	2,320,000	40	40								
I-5288-01	ナソセップ 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) グレー 1箱(24個入) OD003C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-02	ナソセップ 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) ブルー 1箱(24個入) OD010C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-03	ナソセップ 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) レッド 1箱(24個入) OD030C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-04	ナソセップ 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) クリア 1箱(24個入) OD100C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-05	ナソセップ 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) オレンジ 1箱(24個入) OD300C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-06	ナソセップMF 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) アクア 1箱(24個入) ODM02C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-07	ナソセップMF 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) ウォルベリ 1箱(24個入) ODM45C33	16,490	16,840	1262	1262								
I-5288-28	ナソセップMF 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) クリア 1箱(100個入) ODPTFE04C34	43,000	43,900	1262	1262								
I-5288-29	ナソセップMF 遠心ろ過デバイス(MFユニット付き) 1箱(100個入) ODPTFE02C34	43,000	43,900	1262	1262								
I-5425-03	チュービングポンプ ISO-313T用拡張ポンプヘッド ISO-313X	67,500	74,500	363	363								
I-5425-21	チュービングポンプ 313/US200型(1sh)	280,000	310,000	363	363								
I-5699-01	バキュームード 10個入り 6722-5000	22,000	22,400	389	389								
I-5840-31-64	データミニ(温度・湿度モジュール) 湿度度ロガー レンタル30日 LR5001	8,400	6,330										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 円	サウナ 2025 円	ナビス2026 円	サニークラ 2024 円	数値2024 円	アズビエ 2025 円	アズツール 2021 円	レンタルカ タログ 円	実務開発カ タログ 円	サイエンス カ タ ログ 円
I-6232-13	ポトルトップディスプレイ(ジーニアス2) 1.0~10.0mL 1625505	62,500	69,700	1200	1200								
I-6232-14	ポトルトップディスプレイ(ジーニアス2) 2.5~25.0mL 1625506	79,800	89,000	1200	1200								
I-6232-15	ポトルトップディスプレイ(ジーニアス2) 5.0~50.0mL 1625507	84,800	94,600	1200	1200								
I-6232-16	ポトルトップディスプレイ(ジーニアス2) 10.0~100.0mL 1625508	112,500	125,500	1100	1200								
I-6233-11	ポトルトップ・ピュレット コンチニアE 1620506	153,010	170,600	1197	1197								
I-6233-12	ポトルトップ・ピュレット コンチニアRS 1620507	153,010	170,600	1197	1197								
I-6235-01	ピベット・トップ 本体 1630500	11,500	12,800	1209	1209								
I-6235-02	ピベット・トップ用フィルターディスク3um 10枚 1670850	19,500	21,750	1209	1209								
I-6255-01	吸引ハンドオペレーター(バキューブ) 155500	44,000	48,000	387	387								
I-6255-13	吸引ハンドオペレーター用4chニードルアダプター 155524	8,600	9,000	387	387								
I-6269-21-60	ポケッタブルマルチガスモニター レンタル5日 GX-2009A	16,980	18,430	626	626								
I-6269-21-64	ポケッタブルマルチガスモニター レンタル30日 GX-2009A	29,850	33,050								65		608
I-6317-11	手動式遠心機 本体 1011	57,000	64,000	1285	1285								
I-6317-12	手動式遠心機用 ローター 4本掛け 1025	55,000	62,000	1285	1285								
I-6393-01	非接触回転計 RM-2000	29,800	31,000	726	726								
I-6393-02	非接触回転計RM-2000用オプション 接触式アダプタ RM-10	8,800	7,800	726	726								
I-6393-03	非接触回転計RM-2000用オプション 延長光電プローブ RM-11	8,500	9,700	726	726								
I-6434-01-64	デジタル振動計 レンタル30日 OH-580A	35,600	28,700								72		612
I-6449-01	シリコナイズドスナッフキャップ付チューブ 0.8mL 500本入 02-681-311	10,940	12,400	1107	1107								
I-6449-04	シリコナイズドスナッフキャップ付チューブ 1.5mL 250本入 02-681-320	6,100	7,000	1107	1107								
I-6449-07	シリコナイズドスナッフキャップ付チューブ 2mL 250本入 02-681-321	7,430	8,700	1107	1107								
I-6456-01	カードボードトレイ 12-587-10	2,200	3,100	1451	1451								
I-649-36	マグネットポンプ PMD-421B2E	37,100	39,800	370	370								
I-6516-11-60	クリモマスター風速計 レンタル5日 6501-A0(6531-21)	29,750	32,550	649	649			364	121	125			
I-6516-11-64	クリモマスター風速計 レンタル30日 6501-A0(6531-21)	58,500	65,300								69		609
I-6544-01	防じんマスク 1180-05型	2,370	2,740	2206	2206								
I-6544-02	防じんマスク 1180-05型用 アルファリングフィルタ LAS-51-5型	390	410	2206	2206								
I-6545-01	防毒マスク RR-7-05型	2,550	2,950	2209	2209								
I-6546-01	防毒マスク (ガス濃度0.1%以下) 板層器付 7191DKG-02	4,360	5,040	2209	2209								
I-6546-02	防毒マスク用吸気缶 有機ガス用・粉じん用吸気 RDG-5型	1,120	1,150	2209	2209								
I-6665-01	PFA丸底フラスコ ニットロ 500mL NRI255-001	59,400	75,000	1677	1677								
I-6665-02	PFA丸底フラスコ ニットロ 500mL NRI256-001	80,000	98,000	1677	1677								
I-6665-03	PFA丸底フラスコ ニットロ 500mL NRI257-001	99,000	120,000	1677	1677								
I-6675-01	JIS保護めがね(クリスタルグリーン) SN-730	2,100	2,310	2219	2219								
I-6675-02	JIS保護めがね(クリアー) SN-730	2,100	2,310	2219	2219								
I-7318-11	ナメテクリン E0100-S	9,600	11,600	2470	2470								
I-7319-02	ナメテクリンAC (クリーンパック) 1袋(100入) E0110-M	10,200	12,300	2470	2470								
I-7319-03	ナメテクリンAC (クリーンパック) 1袋(100入) E0110-L	10,200	12,300	2470	2470								
I-7319-04	ナメテクリン E0110-XL	9,720	11,700	2470	2470								
I-7319-11	ナメテクリン E0110-S	9,720	11,700	2470	2470								
I-7341-22-60	卓上タイプ導電率計 レンタル5日 DS-72E	27,500	26,025	569	569								
I-7341-22-64	卓上タイプ導電率計 レンタル30日 DS-72E	55,000	41,250								40		601
I-7347-01	強化瓶 250mL 6個 DS2126-0250	33,800	34,500	1511	1511								
I-7347-06	強化瓶 10L 2228-0020LP	43,200	44,100	1511	1511								
I-7347-07	強化瓶 20L 2228-0050	60,500	61,800	1511	1511								
I-7387-05	定性濾紙 円形 グレード2V 12.5cm 1箱(100枚入) 1202-125	5,710	5,880	1232	1232								
I-7387-06	定性濾紙 円形 グレード2V 15.0cm 1箱(100枚入) 1202-150	5,860	6,040	1232	1232								
I-7387-07	定性濾紙 円形 グレード2V 18.5cm 1箱(100枚入) 1202-185	6,200	6,390	1232	1232								
I-7387-08	定性濾紙 円形 グレード2V 24.0cm 1箱(100枚入) 1202-240	8,840	9,110	1232	1232								
I-7389-01	pH試験紙 SRタイプ PH1-14 2600-100A	2,550	2,630	1344	1344								
I-7390-01	セルロース円筒濾紙 φ25×100mm 25本入 10350219	11,220	11,560	1239	1239								
I-7390-02	セルロース円筒濾紙 φ28×100mm 25本入 2800-280 2800-280	11,070	11,400	1239	1239								
I-7391-01	ガラス繊維円筒濾紙 φ25×90mm 25本入 2814-259	27,500	28,500	1239	1239								
I-7439-11-64	空気イオンカウンター レンタル30日 NT-C101A	34,460	37,560	2414	2414								
I-7447-01	ブロッチング用濾紙角型 50枚入 3MMCHR 3030-909	31,700	32,700	1234	1234								
I-7447-02	ブロッチング用濾紙角型 100枚入 3MMCHR 3030-917	52,400	54,000	1234	1234								
I-7447-03	ブロッチング用濾紙角型 50枚入 3MMCHR 3030-928	62,600	64,500	1234	1234								
I-7448-01	シリジフィルター GD-X φ 25mm-0.2 μm PES 1箱(50個入) 6896-2502	32,400	33,400	1270	1270								
I-7448-02	シリジフィルター GD-X φ 25mm-0.45 μm PES 1箱(50個入) 6896-2504	32,400	33,400	1270	1270								
I-7634-01	小型真空容器 NT-20R	143,000	146,000	1646	1646								
I-7870-01	塩分析計 SAT-500	680,000	882,000	708	708								
I-7875-01	プレシート(圧力測定フィルム)極超低圧用 1箱(5枚入) LLLW PS	14,300	15,200	682	682								
I-7875-02	プレシート(圧力測定フィルム)超低圧用 1箱(5枚入) LLW PS	14,300	15,200	682	682								
I-7875-03	プレシート(圧力測定フィルム)低圧用 1箱(5枚入) LW PS	14,300	15,200	682	682								
I-7875-04	プレシート(圧力測定フィルム)中圧用 1箱(5枚入) MS PS	14,300	15,200	682	682								
I-7875-05	プレシート(圧力測定フィルム)高圧用 1箱(5枚入) HS PS	14,300	15,200	682	682								
I-7904-01	大型透明丸型瓶 10L 2251-0020	27,000	27,600	1553	1553								
I-7904-02	大型透明丸型瓶 20L 2251-0050	38,500	39,300	1553	1553								
I-7934-01	ポリプロピレン染色バット 10枚用 01-816-21	3,950	4,600	1447	1447								325
I-8113-11	かんたんマイベット 業務用 4.5L ホール用洗剤 021168	1,940	1,980										1996
I-8125-01	防毒マスク HV-7型	22,050	22,490	2210	2210								
I-8130-01	オートクレーブ対応疫学メガネ No.338ME	1,220	1,310	2225	2225								966
I-8135-01	ホルムアルデヒドマスクセット G-7-06型	2,480	2,610	2210	2210								
I-8135-02	ホルムアルデヒド用吸気缶5個入り KGC-10FA-03	2,600	2,730	2210	2210								
I-8232-01	茶褐色ガラスボトル(全体コーディングタイプ) GL-32 角形 100mL 1671506	3,050	3,670	1592	1592								
I-8232-02	茶褐色ガラスボトル(全体コーディングタイプ) GL-32 角形 250mL 1671515	4,500	5,420	1592	1592								
I-8232-03	茶褐色ガラスボトル(全体コーディングタイプ) GL-32 角形 500mL 1671520	5,210	6,280	1592	1592								
I-8232-04	茶褐色ガラスボトル(全体コーディングタイプ) GL-45 角形 1000mL 1671500	6,230	7,510	1592	1592								
I-8232-05	茶褐色ガラスボトル(全体コーディングタイプ) GL-45 角形 2500mL 1671510	10,410	12,540	1592	1592								
I-8292-01-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 100ppm	28,100	30,900	629	629								
I-8292-02-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 100ppm	36,250	39,600	629	629								
I-8292-03-60	拡散式酸化水素測定器 レンタル5日 GHS-8AT 500ppm	36,250	39,600	629	629								
I-8438-02	防じんマスク H111-03型	2,230	2,580	2206	2206								
I-8438-11	防じんマスク H111-03型用 アルファリングフィルタLAS-11型	420	440	2206	2206								
I-8459-01	エキクロディスク(R)シリジフィルター バースポア 0.45 μm/φ 3mm 1箱(100個入) E031	37,600	39,100	1270	1270								
I-8459-02	エキクロディスク(R)シリジフィルター バースポア 0.45 μm/φ 13mm 1箱(100個入) E131	23,000	23,900	1270	1270								
I-8459-03	エキクロディスク(R)シリジフィルター バースポア 0.2 μm/φ 13mm 1箱(100個入) E134	23,000	23,900	1270	1270								
I-8459-06	エキクロディスク(R)シリジフィルター PTFE 0.45 μm/φ 3mm 1箱(100個入) E032	53,400	55,500	1270	1270								
I-8459-07	エキクロディスク(R)シリジフィルター PTFE 0.45 μm/φ 13mm 1箱(100個入) E132	31,900	33,200	1270	1270								
I-8459-10	エキクロディスク(R)シリジフィルター PTFE 0.2 μm/φ 25mm 1箱(50個入) E255	34,400	35,800	1270	1270								
I-8459-28	PTFEメンブレン・アクリロディスクシリジフィルター 13mm 0.2 μm メタルスリットプルー仕様 300個 4423	145,800	150,200	1271	1271								
I-8459-29	エキクロディスク250Rシリジフィルター PTFE 25mm 0.45 μm (有機系) 200個 4478	137,700	143,200	1270	1270								
I-8461-11	アクリロディスク(R)シリジフィルター スポア 0.2 μm/φ 13mm 300個入 4483	103,800	106,900	1271	1271								
I-8461-14	アクリロディスク(R)シリジフィルター スポア 0.45 μm/φ 25mm 200個入 4585	138,500	142,700	1271	1271								
I-8463-01	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 13mm・0.2 μm 1箱(75個入) 4602	43,000	44,300	1271	1271								
I-8463-02	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 13mm・0.45 μm 1箱(75個入) 4604	43,000	44,300	1271	1271								
I-8463-03	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 25mm・0.1 μm 1箱(50個入) 4611	24,800	25,500	1271	1271								
I-8463-04	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 25mm・0.2 μm 1箱(50個入) 4612	23,600	24,300	1271	1271								
I-8463-05	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 25mm・0.45 μm 1箱(50個入) 4614	23,600	24,300	1271	1271								
I-8463-06	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 32mm・0.1 μm 1箱(50個入) 4651	24,800	25,500	1271	1271								
I-8463-07	減菌シリジフィルター(スポア(R)アクリロディスク) φ 32mm・0.2 μm 1箱(50個入) 4652	24,800	25,500	1271	1271								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2025 頁	サニークラ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解 答カ タログ 頁	サイエンス カ タログ 頁
1-9200-01-64	高真空排気装置 レンタル30日 VPC-051	129,000	97,020	410	410						31		
1-9333-05	薄層PTFEチューブ 6289384 XL004-182726	20,200	23,000	1869	1869								
1-9499-11	低温湿度兼濃度計 JKO-OZLJ03	160,000	178,000	619	619								
1-9645-11	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10117102 切欠・フロストなし	750	790	1440	1440	293							
1-9646-11	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10127101P 縁研磨・フロストなし	970	1,020	1440	1440	293							
1-9646-12	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10127105P 縁研磨・透明フロスト	1,450	1,520	1440	1440	293							
1-9647-11	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P ホワイト 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9647-12	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P オレンジ 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9647-13	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P イエロー 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9647-14	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P グリーン 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9647-15	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P ピンク 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9647-16	アズラボ スライドガラス(ソーダ) 100枚入 10128105P ブルー 縁研磨・カーフフロスト	1,820	1,870	1440	1440	293							
1-9648-01	カバーガラス ソーダ石灰ガラス 18×18mm 200枚入 10211818C	550	580	1443	1443								
1-9648-02	カバーガラス 難溶性ガラス 18×18mm 200枚入 10101818	940	980	1443	1443								
1-9885-01	グローブボックス用手袋 150mm用	4,500	5,110	937	937								
1-9885-02	グローブボックス用手袋 200mm用	7,000	8,700	937	937								
1-976-11	ミニスター 電池ボックス IS-801	5,000	5,790	222	222								
1-9769-01	箱フリースはんだごて RK-802AS B	38,800	38,800	347	347								
1-9861-01	ニッケル製つば 本体 20mL 13-812-126	9,600	12,200	1862	1862								
1-9861-02	ニッケル製つば 本体 30mL 13-812-127	11,170	14,900	1862	1862								
1-9861-03	ニッケル製つば 本体 50mL 13-812-128	14,980	18,300	1862	1862								
1-9861-04	ニッケル製つば 本体 75mL 13-812-129	17,210	22,200	1862	1862								
1-9861-05	ニッケル製つば 本体 100mL 13-812-130	22,530	29,200	1862	1862								
1-9862-01	ニッケル製つば フタ 20mL用 13-812-132	4,200	4,600	1862	1862								
1-9862-02	ニッケル製つば フタ 30mL用 13-812-133	5,780	7,000	1862	1862								
1-9862-03	ニッケル製つば フタ 50mL用 13-812-134	5,800	8,300	1862	1862								
1-9862-04	ニッケル製つば フタ 75mL用 13-812-135	7,700	10,600	1862	1862								
1-9862-05	ニッケル製つば フタ 100mL用 13-812-136	9,540	12,000	1862	1862								
1-9930-01	被覆熱電対(デュブレックス) ビニール被覆 Y端子 5m DK-K-BL-5m	5,250	5,700	505	505								
1-9930-02	被覆熱電対(デュブレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 Y端子 5m DJ-K-BL-5m	6,700	7,200	505	505								
1-9930-03	被覆熱電対(デュブレックス) ビニール被覆 コネクタ 5m DK-K-BL-5m	7,250	7,650	505	505								
1-9930-04	被覆熱電対(デュブレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 コネクタ 5m DJ-K-BL-5m	8,700	9,150	505	505								
1-9930-07	被覆熱電対(デュブレックス) ビニール被覆 素線 5m DK-K-BL-5m	4,250	4,500	505	505								
1-9930-08	被覆熱電対(デュブレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 素線 5m DJ-K-BL-5m	5,700	6,000	505	505								
1-9930-09	被覆熱電対(デュブレックス) ガラス被覆 Y端子 5m DT-K-5m	5,650	6,080	505	505								
1-9930-10	被覆熱電対(デュブレックス) シリカガラス被覆 Y端子 5m DG-K-5m	10,750	13,950	505	505								
1-9930-12	被覆熱電対(デュブレックス) セラミック被覆 Y端子 5m DS-K-5m	17,650	22,950	505	505								
1-9930-13	被覆熱電対(デュブレックス) ガラス被覆 コネクタ 5m DT-K-5m	7,650	8,030	505	505								
1-9930-14	被覆熱電対(デュブレックス) シリカガラス被覆 コネクタ 5m DG-K-5m	12,750	15,900	505	505								
1-9930-15	被覆熱電対(デュブレックス) セラミック被覆 コネクタ 5m DS-K-5m	19,650	24,900	505	505								
1-9930-16	被覆熱電対(デュブレックス) ガラス被覆 素線 5m DT-K-5m	4,650	4,980	505	505								
1-9930-17	被覆熱電対(デュブレックス) シリカガラス被覆 素線 5m DG-K-5m	9,750	12,750	505	505								
1-9930-18	被覆熱電対(デュブレックス) セラミック被覆 素線 5m DS-K-5m	16,650	21,750	505	505								
1-9930-25	被覆熱電対(デュブレックス) ビニール被覆 1260用 5m	7,250	7,650	481	481								
1-9930-26	被覆熱電対(デュブレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 1260用 5m	8,700	9,150	481	481								
1-9930-27	被覆熱電対(デュブレックス) ビニール被覆 100m DK-K-BL-100m	42,900	46,200	505	505								
1-9930-28	被覆熱電対(デュブレックス) フッ素樹脂・FEP被覆 素線 100m DJ-K-BL-100m	83,700	90,000	505	505								
2-013-01	組織片分離用 培養有精針	400	490	1407	1407								
2-045-01	残留塩素計 本体 FTC-01	60,300	52,000	578	578		90						
2-1082-17-60	表面温度計 レンタル5日 HD-1500E	20,230	21,830	487	487								
2-1336-01	隔測式温度計(壁掛式) -50~50℃ LB-100S	54,700	55,200	515	515								
2-1336-02	隔測式温度計(壁掛式) 0~50℃ LB-100S	46,400	46,900	515	515								
2-1336-03	隔測式温度計(壁掛式) 0~100℃ LB-100S	45,100	45,600	515	515								
2-1336-04	隔測式温度計(壁掛式) 0~150℃ LB-100S	45,200	45,700	515	515								
2-1336-05	隔測式温度計(壁掛式) 0~200℃ LB-100S	46,400	46,900	515	515								
2-1423-11-60	多チャンネルデータロガー レンタル5日 GL840-M	20,400	12,300	551	551								
2-1423-11-64	多チャンネルデータロガー レンタル30日 GL840-M	40,800	24,600								37		599
2-1423-11-70	多チャンネルデータロガー レンタル5日 校正証明書付 GL840-M	26,400	18,300	551	551								
2-1423-11-74	多チャンネルデータロガー レンタル30日 校正証明書付 GL840-M	46,800	30,600								37		599
2-1558-13-60	クリモマスター微風速計 レンタル5日 6501-A0(6543-Z1)	33,300	36,350	649	649			364					
2-1558-13-64	クリモマスター微風速計 レンタル30日 6501-A0(6543-Z1)	64,800	71,600								69		609
2-1583-01	プレシター(圧力測定フィルム) 超高温用 1冊(9枚入) HHS95	14,300	15,200	682	682								
2-1584-01	プレシター(圧力測定フィルム) 超高温用 HHS	47,000	49,800	682	682								
2-1585-01	プレシター(圧力測定フィルム) 標準圧用 4LW	51,000	54,100	682	682								
2-1999-11	高低温サーモエレクター -30~+150 CD-200F	760,000	845,000	91	91								
2-1999-22	高低温サーモエレクター -30~+150 CD-310F	1,044,000	1,160,000	91	91								
2-2045-01	ハズツールピペット 線検用 250本/箱 ×4箱 150mm 19000150	9,900	10,400	1754	1754								
2-2045-02	ハズツールピペット 線検用 250本/箱 ×4箱 150mm 19000150O	12,000	12,400	1754	1754								
2-2045-03	ハズツールピペット 線検用 250本/箱 ×4箱 230mm 19000230	10,800	10,900	1754	1754								
2-2045-04	ハズツールピペット 線検用 250本/箱 ×4箱 230mm 19000230O	15,300	15,700	1754	1754								
2-207-11	トランス100/220V 200VA	56,000	63,000	912	912								
2-207-21	ダクトレス・セキウムフード 780×600×1010mm CRUMA ECO2	738,000	820,000	912	912								
2-207-22	ダクトレス・セキウムフード 600×600×930mm CRUMA 670G	1,045,000	1,162,000	912	912								
2-207-23	ダクトレス・セキウムフード 800×600×1030mm CRUMA 870G	1,228,000	1,365,000	912	912								
2-207-24	ダクトレス・セキウムフード 600×600×930mm CRUMA 670GS	1,045,000	1,162,000	912	912								
2-207-25	ダクトレス・セキウムフード 800×600×1030mm CRUMA 870GS	1,228,000	1,365,000	912	912								
2-2333-02	ポケットループ D40	20,900	23,200	801	801								
2-2333-03	ポケットループ D36	28,000	30,500	801	801								
2-2594-03-60	ハンディ硬さ計 レンタル5日 SH-22-J1	56,170	61,670	724	724								
2-2770-01	ループ単眼鏡 Mono4 ×12T	57,300	84,400	800	800								
2-2770-02	ループ単眼鏡 Mono6 ×18T	58,000	81,000	800	800								
2-2796-01-60	環境放射線モニタ レンタル5日 PA-1000	15,920	17,170	636	636								
2-2850-11	ファイバ照明LED光源 シングルースネックライトガイド 170101	23,650	24,900	781	781								
2-2850-12	ファイバ照明LED光源 ダブルースネックライトガイド 170202	35,480	37,400	781	781								
2-2850-13	ファイバ照明LED光源 フォーカスレンズ 158210	6,990	7,370	781	781								
2-2850-14	ファイバ照明LED光源 内形支柱取り付け用ブラケット φ25 120225	5,590	5,880	781	781								
2-2850-15	ファイバ照明LED光源 内形支柱取り付け用ブラケット φ29 120229	5,590	5,880	781	781								
2-2850-16	ファイバ照明LED光源 内形支柱取り付け用ブラケット φ32 120232	5,590	5,880	781	781								
2-2850-17	ファイバ照明LED光源 内形支柱取り付け用ブラケット φ35 120235	5,590	5,880	781	781								
2-2850-18	ファイバ照明LED光源 自立スタンド 120250+158340	20,320	21,400	781	781								
2-2850-21	ファイバ照明LED光源 本体 KL300LED	63,430	66,800	781	781								
2-2851-01	防じんマスク 1015-02型	2,110	2,360	2206	2206								
2-2851-11	防じんマスク サカキ式1015-02型用 ユニモクロンフィルタ ユニモクロンフィルタ-1015用-02	185	200	2206	2206								
2-3014-11	アビスワズボックス 81穴 1ケース(10個入) 95.43831.800	12,800	13,800	1143	1143								
2-3014-12	アビスワズボックス 100穴 1ケース(10個入) 95.43832.800	12,900	13,900	1143	1143								
2-3031-21	アビス凍結保存用チューブ 丸底 1ケース(500本入) 72.692.00082	21,500	21,900	1113	1113								
2-3031-22	アビス凍結保存用チューブ 自立 1ケース(500本入) 72.694.00082	24,000	24,400	1113	1113								
2-3031-31	アビス凍結保存用チューブ 減菌・丸底 1ケース(20本×25袋入) 72.692.00083	29,700	31,900	1113	1113								
2-3031-32	アビス凍結保存用チューブ 減菌・自立 1ケース(20本×25袋入) 72.694.00083	32,100	33,300	1113	1113								
2-3031-33	アビス凍結保存用チューブ 自立・目盛付 1ケース(500本入) 72.694.007.82	26,400	26,800	1113	1113								
2-3031-34	アビス凍結保存用チューブ 減菌・自立・目盛付 1ケース(500本入) 72.694.007.83	35,400	36,600	1113	1113								
2-317-01	定性濾紙 円形No.1 5.5cm 100枚入 1001-055	920	950	1232	1232	334							
2-317-02													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2025	サブグランド 2025	ナビス2025 頁	サニーフーズ 2024	動物2024 頁	アズビオ 2025	アズツール 2021	レンタルカ タログ 頁	実務簿記カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-320-03	定性濾紙 円形No.4 9.0cm 100枚入 1004-090	1,830	1,940	1232	1232	334							
2-320-04	定性濾紙 円形No.4 11.0cm 100枚入 1004-110	2,210	2,280	1232	1232	334							
2-320-05	定性濾紙 円形No.4 12.5cm 100枚入 1004-125	2,740	2,820	1232	1232	334							
2-320-06	定性濾紙 円形No.4 15.0cm 100枚入 1004-150	4,030	4,150	1232	1232	334							
2-320-07	定性濾紙 円形No.4 18.5cm 100枚入 1004-185	5,610	5,780	1232	1232	334							
2-320-08	定性濾紙 円形No.4 24.0cm 100枚入 1004-240	7,780	8,010	1232	1232	334							
2-320-09	定性濾紙 角形No.4 46×57cm 100枚入 1004-917	30,000	30,900	1232	1232								
2-321-01	定性濾紙 円形No.5 5.5cm 100枚入 1005-055	1,360	1,400	1232	1232								
2-321-02	定性濾紙 円形No.5 7.0cm 100枚入 1005-070	1,880	1,940	1232	1232								
2-321-03	定性濾紙 円形No.5 9.0cm 100枚入 1005-090	2,090	2,150	1232	1232								
2-321-04	定性濾紙 円形No.5 11.0cm 100枚入 1005-110	2,480	2,550	1232	1232								
2-321-05	定性濾紙 円形No.5 12.5cm 100枚入 1005-125	2,880	2,970	1232	1232								
2-321-06	定性濾紙 円形No.5 15.0cm 100枚入 1005-150	4,300	4,430	1232	1232								
2-321-07	定性濾紙 円形No.5 18.5cm 100枚入 1005-185	5,990	6,170	1232	1232								
2-321-08	定性濾紙 円形No.5 24.0cm 100枚入 1005-240	9,350	9,680	1232	1232								
2-322-02	定性濾紙 円形No.6 7.0cm 100枚入 1006-070	1,610	1,660	1232	1232								
2-322-03	定性濾紙 円形No.6 9.0cm 100枚入 1006-090	1,880	1,940	1232	1232								
2-322-04	定性濾紙 円形No.6 11.0cm 100枚入 1006-110	2,340	2,410	1232	1232								
2-322-05	定性濾紙 円形No.6 12.5cm 100枚入 1006-125	2,740	2,820	1232	1232								
2-322-06	定性濾紙 円形No.6 15.0cm 100枚入 1006-150	4,030	4,150	1232	1232								
2-322-07	定性濾紙 円形No.6 18.5cm 100枚入 1006-185	5,610	5,780	1232	1232								
2-322-08	定性濾紙 円形No.6 24.0cm 100枚入 1006-240	7,290	7,510	1232	1232								
2-323-01	定量濾紙 円形No.40 5.5cm 100枚入 1440-055	2,270	2,340	1232	1232								
2-323-02	定量濾紙 円形No.40 7.0cm 100枚入 1440-070	2,860	2,950	1232	1232								
2-323-03	定量濾紙 円形No.40 9.0cm 100枚入 1440-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-323-04	定量濾紙 円形No.40 11.0cm 100枚入 1440-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-323-05	定量濾紙 円形No.40 12.5cm 100枚入 1440-125	4,950	5,100	1232	1232								
2-323-06	定量濾紙 円形No.40 15.0cm 100枚入 1440-150	6,760	6,960	1232	1232								
2-323-07	定量濾紙 円形No.40 18.5cm 100枚入 1440-185	10,000	10,300	1232	1232								
2-323-08	定量濾紙 円形No.40 24.0cm 100枚入 1440-240	15,820	16,290	1232	1232								
2-323-09	定量濾紙 角形No.40 46×57cm 100枚入 1440-917	61,800	63,700	1232	1232								
2-324-01	定量濾紙 円形No.41 5.5cm 100枚入 1441-055	2,270	2,340	1232	1232								
2-324-02	定量濾紙 円形No.41 7.0cm 100枚入 1441-070	2,860	2,950	1232	1232								
2-324-03	定量濾紙 円形No.41 9.0cm 100枚入 1441-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-324-04	定量濾紙 円形No.41 11.0cm 100枚入 1441-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-324-05	定量濾紙 円形No.41 12.5cm 100枚入 1441-125	4,950	5,100	1232	1232								
2-324-06	定量濾紙 円形No.41 15.0cm 100枚入 1441-150	6,760	6,960	1232	1232								
2-324-07	定量濾紙 円形No.41 18.5cm 100枚入 1441-185	10,000	10,300	1232	1232								
2-324-08	定量濾紙 円形No.41 24.0cm 100枚入 1441-240	15,820	16,290	1232	1232								
2-324-09	定量濾紙 角形No.41 46×57cm 100枚入 1441-917	61,800	63,700	1232	1232								
2-325-01	定量濾紙 円形No.42 5.5cm 100枚入 1442-055	2,270	2,340	1232	1232								
2-325-02	定量濾紙 円形No.42 7.0cm 100枚入 1442-070	2,860	2,950	1232	1232								
2-325-03	定量濾紙 円形No.42 9.0cm 100枚入 1442-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-325-04	定量濾紙 円形No.42 11.0cm 100枚入 1442-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-325-05	定量濾紙 円形No.42 12.5cm 100枚入 1442-125	4,950	5,100	1232	1232								
2-325-06	定量濾紙 円形No.42 15.0cm 100枚入 1442-150	6,760	6,960	1232	1232								
2-325-07	定量濾紙 円形No.42 18.5cm 100枚入 1442-185	10,000	10,300	1232	1232								
2-325-08	定量濾紙 円形No.42 24.0cm 100枚入 1442-240	15,820	16,290	1232	1232								
2-325-09	定量濾紙 角形No.42 46×57cm 100枚入 1442-917	58,200	61,000	1232	1232								
2-326-02	定量濾紙 円形No.44 7.0cm 100枚入 1444-070	2,860	2,950	1232	1232								
2-326-03	定量濾紙 円形No.44 9.0cm 100枚入 1444-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-326-04	定量濾紙 円形No.44 11.0cm 100枚入 1444-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-326-05	定量濾紙 円形No.44 12.5cm 100枚入 1444-125	4,950	5,100	1232	1232								
2-326-06	定量濾紙 円形No.44 15.0cm 100枚入 1444-150	6,760	6,960	1232	1232								
2-326-07	定量濾紙 円形No.44 18.5cm 100枚入 1444-185	10,000	10,300	1232	1232								
2-326-08	定量濾紙 円形No.44 24.0cm 100枚入 1444-240	17,090	17,600	1232	1232								
2-327-01	定量濾紙 円形No.50 5.5cm 100枚入 1450-055	2,000	2,060	1232	1232								
2-327-02	定量濾紙 円形No.50 7.0cm 100枚入 1450-070	2,550	2,630	1232	1232								
2-327-03	定量濾紙 円形No.50 9.0cm 100枚入 1450-090	2,740	2,820	1232	1232								
2-327-04	定量濾紙 円形No.50 11.0cm 100枚入 1450-110	3,510	3,620	1232	1232								
2-327-05	定量濾紙 円形No.50 12.5cm 100枚入 1450-125	4,410	4,540	1232	1232								
2-327-06	定量濾紙 円形No.50 15.0cm 100枚入 1450-150	5,950	6,130	1232	1232								
2-327-07	定量濾紙 円形No.50 18.5cm 100枚入 1450-185	9,480	9,710	1232	1232								
2-327-08	定量濾紙 円形No.50 24.0cm 100枚入 1450-240	13,970	14,390	1232	1232								
2-327-09	定量濾紙 角形No.50 46×57cm 100枚入 1450-917	62,000	63,900	1232	1232								
2-328-01	定量濾紙 円形No.540 5.5cm 100枚入 1540-055	2,440	2,510	1232	1232								
2-328-02	定量濾紙 円形No.540 7.0cm 100枚入 1540-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-328-03	定量濾紙 円形No.540 9.0cm 100枚入 1540-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-328-04	定量濾紙 円形No.540 11.0cm 100枚入 1540-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-328-05	定量濾紙 円形No.540 12.5cm 100枚入 1540-125	4,950	5,100	1232	1232								
2-328-06	定量濾紙 円形No.540 15.0cm 100枚入 1540-150	6,760	6,960	1232	1232								
2-328-07	定量濾紙 円形No.540 18.5cm 100枚入 1540-185	10,000	10,300	1232	1232								
2-328-08	定量濾紙 円形No.540 24.0cm 100枚入 1540-240	15,820	16,290	1232	1232								
2-329-01	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.1cm 100枚入 1820-021	2,500	2,600	1233	1233								
2-329-02	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.4cm 100枚入 1820-024	2,760	2,860	1233	1233								
2-329-03	ガラス繊維円形濾紙GF/A 2.5cm 100枚入 1820-025	2,760	2,860	1233	1233								
2-329-04	ガラス繊維円形濾紙GF/A 3.7cm 100枚入 1820-037	4,050	4,200	1233	1233								
2-329-05	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.25cm 100枚入 1820-042	4,450	4,620	1233	1233								
2-329-06	ガラス繊維円形濾紙GF/A 4.7cm 100枚入 1820-047	4,590	4,760	1233	1233								
2-329-07	ガラス繊維円形濾紙GF/A 5.5cm 100枚入 1820-055	5,380	5,580	1233	1233								
2-329-08	ガラス繊維円形濾紙GF/A 6.0cm 100枚入 1820-060	5,640	5,850	1233	1233								
2-329-09	ガラス繊維円形濾紙GF/A 7.0cm 100枚入 1820-070	6,160	6,390	1233	1233								
2-329-10	ガラス繊維円形濾紙GF/A 9.0cm 100枚入 1820-090	7,220	7,490	1233	1233								
2-329-11	ガラス繊維円形濾紙GF/A 11.0cm 100枚入 1820-110	10,600	11,000	1233	1233								
2-329-12	ガラス繊維円形濾紙GF/A 12.5cm 100枚入 1820-125	13,270	13,770	1233	1233								
2-329-13	ガラス繊維円形濾紙GF/A 15.0cm 100枚入 1820-150	18,360	19,060	1233	1233								
2-329-14	ガラス繊維角形濾紙GF/A 46×57cm 25枚入 1820-915	42,000	43,800	1233	1233								
2-330-01	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.1cm 100枚入 1821-021	3,200	3,340	1233	1233								
2-330-02	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.4cm 100枚入 1821-024	4,320	4,480	1233	1233								
2-330-03	ガラス繊維円形濾紙GF/B 2.5cm 100枚入 1821-025	4,320	4,480	1233	1233								
2-330-04	ガラス繊維円形濾紙GF/B 3.7cm 100枚入 1821-037	6,810	7,070	1233	1233								
2-330-05	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.25cm 100枚入 1821-042	7,060	7,330	1233	1233								
2-330-06	ガラス繊維円形濾紙GF/B 4.7cm 100枚入 1821-047	7,220	7,490	1233	1233								
2-330-07	ガラス繊維円形濾紙GF/B 5.5cm 100枚入 1821-055	9,560	9,920	1233	1233								
2-330-08	ガラス繊維円形濾紙GF/B 6.0cm 100枚入 1821-060	12,010	12,470	1233	1233								
2-330-09	ガラス繊維円形濾紙GF/B 7.0cm 100枚入 1821-070	13,350	14,260	1233	1233								
2-330-10	ガラス繊維円形濾紙GF/B 9.0cm 25枚入 1821-090	4,590	4,760	1233	1233								
2-330-11	ガラス繊維円形濾紙GF/B 11.0cm 25枚入 1821-110	6,160	6,390	1233	1233								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 頁	サブプラ スト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニークラ ス 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ ア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タ ロ グ 頁	災害対策 カ タ ロ グ 頁	サイエンス カ タ ロ グ 頁
2-333-07	ガラス繊維円形濾紙GF/F 5.5cm 100枚入 1825-055	20,300	21,100	1233	1233								
2-333-09	ガラス繊維円形濾紙GF/F 7.0cm 100枚入 1825-070	23,500	24,400	1233	1233								
2-333-10	ガラス繊維円形濾紙GF/F 9.0cm 25枚入 1825-090	10,350	10,740	1233	1233								
2-333-11	ガラス繊維円形濾紙GF/F 11.0cm 25枚入 1825-110	12,930	13,420	1233	1233								
2-333-12	ガラス繊維円形濾紙GF/F 12.5cm 25枚入 1825-125	16,280	16,900	1233	1233								
2-333-13	ガラス繊維円形濾紙GF/F 15.0cm 25枚入 1825-150	23,500	24,400	1233	1233								
2-333-14	ガラス繊維角型濾紙GF/F 46×57cm 25枚入 1825-915	185,600	192,700	1233	1233								
2-334-01	液相分離濾紙IPS φ70mm 100枚入 2200-070	2,700	2,780	1234	1234								
2-334-02	液相分離濾紙IPS φ90mm 100枚入 2200-090	3,890	4,010	1234	1234								
2-334-03	液相分離濾紙IPS φ110mm 100枚入 2200-110	5,470	5,740	1234	1234								
2-334-04	液相分離濾紙IPS φ125mm 100枚入 2200-125	6,880	7,090	1234	1234								
2-334-05	液相分離濾紙IPS φ150mm 100枚入 2200-150	9,160	9,430	1234	1234								
2-334-06	液相分離濾紙IPS φ185mm 100枚入 2200-185	14,430	15,150	1234	1234								
2-334-07	液相分離濾紙IPS φ240mm 100枚入 2200-240	21,700	22,800	1234	1234								
2-335-01	石英繊維濾紙QM-A 角型 25枚入 1851-085	62,800	65,200	1239	1239								
2-335-02	石英繊維濾紙QM-A 円型 φ32mm 100枚入 1851-032	22,300	23,100	1239	1239								
2-335-03	石英繊維濾紙QM-A 円型 φ37mm 100枚入 1851-037	25,500	26,500	1239	1239								
2-335-04	石英繊維濾紙QM-A 円型 φ47mm 100枚入 1851-047	28,800	29,900	1239	1239								
2-335-05	石英繊維濾紙QM-A 円型 φ55mm 100枚入 1851-055	35,400	36,700	1239	1239								
2-336-11	シリカ繊維円筒濾紙 φ25×90mm 10本入 2812-259	14,200	14,740	1239	1239								
2-340-09	pH試験紙 ディスベンサー型 PH-11 2611-828	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-01	pH試験紙 ストリップ入 CF0-14 1箱(100枚入) 2613-991	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-02	pH試験紙 ストリップ入 CS1-12 1箱(200枚入) 2612-990	6,880	7,090	1344	1344								
2-341-03	pH試験紙 ストリップ入 CS1.8-3.8 1箱(200枚入) 2626-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-04	pH試験紙 ストリップ入 CS3.8-5.5 1箱(200枚入) 2627-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-05	pH試験紙 ストリップ入 CS5.2-6.8 1箱(200枚入) 2628-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-06	pH試験紙 ストリップ入 CS6.0-8.1 1箱(200枚入) 2629-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-07	pH試験紙 ストリップ入 CS8.0-9.7 1箱(200枚入) 2630-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-08	pH試験紙 ストリップ入 CS9.5-12.0 1箱(200枚入) 2631-990	5,990	6,170	1344	1344								
2-341-09	pH試験紙 ストリップ入 CF4.5~10.1 1箱(100枚入) 2614-991	5,990	6,170	1344	1344								
2-3500-12	pH計用補充型センサー 640S-1	30,500	32,000	564	564								
2-3500-13	pH計用投げ込み型センサー 640S-2	38,400	39,900	564	564								
2-3806-01	兼用ハンドウォッシュ(クリン&クリンF1) 700mL 業務用 泡ハンドソープ	970	1,090										
2-3806-11	兼用ハンドウォッシュ(クリン&クリンF1) 4L 詰替え用	4,280	4,810					136					
2-3879-01	スーパーフロストプラス スライドガラス 白 1箱(72枚×2箱入) 12-550-15	21,100	24,300	1440	1440								
2-3879-02	スーパーフロストプラス スライドガラス 青 1箱(72枚×2箱入) 12-550-17	20,900	23,500	1440	1440								
2-3879-03	スーパーフロストプラス スライドガラス 緑 1箱(72枚×2箱入) 12-550-18	20,900	23,500	1440	1440								
2-4036-01	オートバイアル 12mL 0.2μm PVDF 1箱(50個入) AV125EAGU	49,200	50,700	1277	1277								
2-4036-02	オートバイアル 12mL 0.2μm PTFE 1箱(50個入) AV125EORG	49,200	50,700	1277	1277								
2-4036-03	オートバイアル 12mL 0.45μm PVDF 1箱(50個入) AV125UAGU	49,200	50,700	1277	1277								
2-4036-04	オートバイアル 12mL 0.45μm PTFE 1箱(50個入) AV125UORG	49,200	50,700	1277	1277								
2-4036-05	オートバイアル 5mL 0.2μm PTFE 1箱(50個入) AV115NPEORG	33,600	36,300	1277	1277								
2-4036-06	オートバイアル 5mL 0.45μm PTFE 1箱(50個入) AV115NPUORG	33,600	34,600	1277	1277								
2-4038-01	シリンジフィルター PTFE 0.2μm 1箱(100個入) 6784-1302	24,700	25,400	1268	1268								
2-4038-02	シリンジフィルター PTFE 0.45μm 1箱(100個入) 6784-1304	24,700	25,400	1268	1268								
2-4039-01	シリンジフィルター PTFE 0.2μm 1箱(50個入) 6784-2502	24,700	25,400	1268	1268								
2-4039-02	シリンジフィルター PTFE 0.45μm 1箱(50個入) 6784-2504	24,700	25,400	1268	1268								
2-4039-05	シリンジフィルター PES 0.2μm 1箱(200個入) 6781-2502	77,000	79,300	1268	1268								
2-4039-06	シリンジフィルター PES 0.45μm 1箱(200個入) 6781-2504	66,100	68,100	1268	1268								
2-4311-11-60	マスクフッティングenster レンタル5日 MT-03	89,460	98,060							131			
2-4351-01	検体保護ラック 196×105×50mm RB-50	2,770	3,000	1139	1139	280							
2-4351-02	検体保護ラック 196×207×50mm RB-100	4,620	5,060	1139	1139	280							
2-4351-03	検体保護ラック 196×310×50mm RB-150	5,420	5,960	1139	1139	280							
2-4360-01	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm dpPP 1000本入 UN203NPUPPP	41,500	42,700	1276	1276								
2-4360-02	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm dpPP 1000本入 UN503NPUPPP	376,700	388,000	1276	1276								
2-4360-03	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm NYL 1000本入 UN203NPNUNYL	41,500	42,700	1276	1276								
2-4360-04	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm NYL 1000本入 UN503NPNUNYL	376,700	388,000	1276	1276								
2-4360-05	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm PTFE 1000本入 UN203NPUORG	41,500	42,700	1276	1276								
2-4360-06	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm PTFE 1000本入 UN503NPUORG	376,700	388,000	1276	1276								
2-4360-07	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm PVDF 1000本入 UN203NPUAGU	41,500	42,700	1276	1276								
2-4360-08	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm PVDF 1000本入 UN503NPUAGU	376,700	388,000	1276	1276								
2-4360-13	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.45μm PES 1000本入 UN203NPUPEPS	43,900	45,200	1276	1276								
2-4360-14	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.2μm NYL 1000本入 UN203NPNUNYL	41,500	42,700	1276	1276								
2-4360-16	ミニユニ シリンジレスフィルター 0.2μm RC 100本入 UN203NPERC	41,500	42,700	1276	1276								
2-447-01	デリスボシリンジ 1mL 100本入り 09091	4,840	5,080	1212	483								
2-447-02	デリスボシリンジ 2.5mL 100本入り 09095	4,360	4,920	1212	483								
2-447-03	デリスボシリンジ 5mL 100本入り 09096	5,140	5,830	1212	483								
2-447-04	デリスボシリンジ 10mL 100本入り 09097	6,400	7,210	1212	483								
2-447-05	デリスボシリンジ 20mL 50本入り 09099	4,530	5,090	1212	483								
2-4679-11	スライドメーター 1箱(25個入) 12-587-17B	4,500	5,100	1450	1450								
2-475-23	ヘルマ石英セル セミマイクド 104-10-40	33,900	38,500	1329	1329								
2-4782-02	ペレットベッセル 1.5mL 1箱(100本入) 12-141-368	35,500	38,600	285	285								
2-4782-03	ペレットベッセル 0.5mL 1箱(100本入) 12-141-367	35,600	38,800	285	285								
2-4790-01	マイクロスバチュラ(ハイマンスタイル) 21-401-25A	2,200	2,600	1839	1839								
2-4790-02	マイクロスバチュラ(ハイマンスタイル) 21-401-25B	2,200	2,500	1839	1839								
2-4791-01	マイクロスバチュラ 21-401-10	1,200	1,400	1839	1839								
2-4792-01	スバチュラ(Chem-Scrapier(R)) 14-373	2,500	3,000	1838	1838								
2-4792-02	スバチュラ(Chem-Scrapier(R)) 14-373-25A	5,700	6,800	1838	1838								
2-4792-03	スバチュラ(Chem-Scrapier(R)) 14-373-25B	8,000	9,500	1838	1838								
2-5063-11	フレンドチップ 0.1~10μL 1000本入 OK-ETS-UT	2,900	3,100	1179	1179								
2-5063-12	フレンドチップ 2~200μL 1000本入 OK-ETS-SG	2,420	2,600	1179	1179								
2-5063-13	フレンドチップ 100~1000μL 1000本入 OK-ETS-LG	3,120	3,300	1179	1179								
2-5063-14	フレンドチップ 0.1~10μL 96本/トレイ×10トレイ OK-ETS-JUTW	5,660	6,000	1179	1179								
2-5063-15	フレンドチップ 2~200μL 96本/トレイ×5トレイ×2箱 OK-ETS-JSG	4,980	5,300	1179	1179								
2-5063-16	フレンドチップ 100~1000μL 96本/トレイ×5トレイ×2箱 OK-ETS-JLG	6,120	6,500	1179	1179								
2-5063-27	フレンドチップ用ラック 0.1~10μL用 5個入り OK-ETS-10UTPK	8,100	8,600	1179	1179								
2-5063-28	フレンドチップ用ラック 2~200μL用 5個入り OK-ETS-200SGPK	8,100	8,600	1179	1179								
2-5063-29	フレンドチップ用ラック 100~1000μL用 5個入り OK-ETS-1000LQPK	8,100	8,600	1179	1179								
2-5064-03	シリンジフィルター GD/X φ 25mm-0.2μm PVDF 1箱(150個入) 6872-2502	68,400	70,500	1270	1270								
2-5064-04	シリンジフィルター GD/X φ 25mm-0.45μm PVDF 1箱(150個入) 6872-2504	68,400	70,500	1270	1270								
2-5064-13	シリンジフィルター GD/X φ 13mm-0.2μm PVDF 1箱(150個入) 6872-1302	60,900	62,700	1270	1270								
2-5064-14	シリンジフィルター GD/X φ 13mm-0.45μm PVDF 1箱(150個入) 6872-1304	60,900	62,700	1270	1270								
2-5091-01	ビーガー 30mL	480	500	1714	1714	335							
2-5091-02	ビーガー 50mL	360	380	1714	1714	335							
2-5091-03	ビーガー 100mL	330	350	1714	1714	335							
2-5091-04	ビーガー 200mL	380	400	1714	1714	335							
2-5091-05	ビーガー 300mL	460	490	1714	1714								
2-5091-06	ビーガー 500mL	700	740	1714	1714	335							
2-5091-07	ビーガー 1L	1,370	1,440	1714	1714								
2-5091-08	ビーガー 2L	3,350	3,510	1714	1714								

2026年5月1日より実施

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2026 年	サウナス 2026 年	ナビス2026 年	サニーフーズ 2024 年	歌舞2024 年	アズビア 2026 年	アズツール 2021 年	レンタルカ タログ 年	実務簿記カ タログ 年	サイエンスカ タログ 年
2-5362-08	ブラステックチューブ PP 50mL プラグシール 1箱 (25本×20袋入) 05-539-7	55,600	61,200	1780	1780								
2-5362-09	ブラステックチューブ PP 50mL フラットトップ 1箱 (25本×20袋入) 05-539-8	57,700	63,600	1780	1780								
2-5376-11	Fisherbrand 丸形カバーガラス No.1 φ12 1oz/PK 12-541-000	40,400	55,700	1444	1444								
2-5377-01	カラスライドボックス 100枚用 青 03-448-1	1,700	1,900	1452	1452	296							
2-5377-02	カラスライドボックス 100枚用 緑 03-448-2	1,700	1,900	1452	1452	296							
2-5377-03	カラスライドボックス 100枚用 赤 03-448-3	1,700	1,900	1452	1452	296							
2-5377-04	カラスライドボックス 100枚用 黄 03-448-4	1,700	1,900	1452	1452	296							
2-5377-05	カラスライドボックス 100枚用 白 03-448-5	1,700	1,900	1452	1452	296							
2-5671-06	ガラス繊維濾紙 40枚入 GMF150 1841-047	9,160	9,510	1233	1233								
2-5671-10	ガラス繊維濾紙 20枚入 GMF150 1841-090	9,950	10,330	1233	1233								
2-5672-06	ガラス繊維濾紙 40枚入 GMF150 1842-047	9,160	9,510	1233	1233								
2-5672-10	ガラス繊維濾紙 20枚入 GMF150 1842-090	9,950	10,330	1233	1233								
2-5727-01	ヘアバンド 10個入 6723-5000	14,550	15,030	1268	1268								
2-5855-01	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16892-1M	25,500	26,800	588	588								
2-5855-02	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16899-1M	25,500	26,800	588	588								
2-5855-03	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)アンモニウムイオン 1箱(50枚入) 16897-1M	25,500	26,800	588	588								
2-5855-04	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)アズコルビシン糖 1箱(50枚入) 16861-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-05	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)フランクストリブ 1箱(50枚入) 16730-1M	7,820	8,200	588	588								
2-5855-07	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)塩素 1箱(50枚入) 16896-1M	23,000	24,200	588	588								
2-5855-10	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)ホルムアルデヒド 1箱(50枚入) 16889-1M	23,000	24,200	588	588								
2-5855-11	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16732-1M	22,900	24,000	588	588								
2-5855-12	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)過硝酸 1箱(50枚入) 16975-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-13	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)過硝酸 1箱(50枚入) 16976-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-14	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)過酸化水素 1箱(50枚入) 16974-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-15	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)過酸化水素 1箱(50枚入) 16731-1M	14,600	15,300	588	588								
2-5855-17	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)pHテスト 1箱(50枚入) 16996-1M	11,800	12,400	588	588								
2-5855-20	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)リン酸イオン 1箱(50枚入) 16978-1M	19,800	20,800	588	588								
2-5855-21	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)亜硫酸イオン 1箱(50枚入) 16987-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-23	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)グルコース 1箱(50枚入) 16720-1M	14,500	15,200	588	588								
2-5855-24	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)鉄イオン 1箱(50枚入) 16982-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-30	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)硝酸イオン 1箱(50枚入) 16995-1M	11,600	12,200	588	588								
2-5855-31	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)硝酸イオン 1箱(50枚入) 16971-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-32	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)亜硝酸イオン 1箱(50枚入) 16973-1M	11,400	12,000	588	588								
2-5855-35	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)グルコース・フルクトース 1箱(50枚入) 16136-1M	61,900	65,000	588	588								
2-5855-37	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)マグネシウム 1箱(50枚入) 16124-1M	14,100	14,800	588	588								
2-5855-38	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)カルシウム 1箱(50枚入) 16125-1M	14,300	15,000	588	588								
2-5855-40	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)乳酸 1箱(50枚入) 16127-1M	30,300	31,800	588	588								
2-5855-44	リフレクタント(RGフレックス用試験紙)カルウム 1箱(50枚入) 16992-1M	21,600	22,700	588	588								
2-6496-25	水道水直結超純水製造装置 Smart2P+e BLV/50 29895	790,000	800,000	1462	1462								
2-6496-26	水道水直結超純水製造装置 Smart2P+e BLV/50 29887	860,000	900,000	1462	1462								
2-6496-31	水道水直結超純水製造装置 Pure3用RO膜 09 2003	36,000	38,900	1462	1462								
2-6496-32	水道水直結超純水製造装置用交換カートリッジ 08 1020	35,500	36,500	1462	1462								
2-6496-34	水道水直結超純水製造装置用エアベントフィルター 22-0091	17,000	17,500	1462	1462								
2-6496-37	水道水直結超純水製造装置 Pure+e用RO膜 08 2006	37,500	38,400	1462	1462								
2-7442-01	検査用ハヤシ 標準 TE-2007	1,850	2,200	2599	2599		36						
2-7530-01	キッチンハイター 業務用 5kg 塩素系除菌漂白剤	1,610	1,810			1955	140						
2-7548-03	ビレマジモニター(マイクロチェックII) 黒色・黒格子 0.45μm 50個入 4763	34,400	35,400	1247	1247								
2-7548-04	ビレマジモニター(マイクロチェックII) 黒色・黒格子 0.8μm 50個入 4764	34,400	35,400	1247	1247								
2-7548-05	ビレマジモニター(マイクロチェックII) ゴム粒用アダプター φ9.7mm 3個入 4701	21,300	22,400	1247	1247								
2-7548-11	ビレマジモニター(マイクロチェックII) 白色・黒格子 0.45 μm 50個入 4761ME	26,100	26,900	-	-								
2-8161-01	防じんマスク 1箱(20枚入) X-3501	6,200	6,550	2200	2200								
2-8161-02	防じんマスク 1箱(10枚入) X-3561	4,100	4,270	2200	2200								
2-8161-13	防じんマスク 1箱(20枚入) X-3502EX	7,200	7,570	2200	2200								
2-8161-14	防じんマスク 1箱(10枚入) X-3562EX	4,500	4,680	2200	2200								
2-8161-17	防じんマスク(フックタイプ)1箱(20枚入) X-1302EX H	6,200	6,550	2200	2200								
2-8161-22	防じんマスク 1箱(20枚入) X-1302EX	5,700	6,050	2200	2200								
2-8161-26	防じんマスク 1箱(10枚入) X-3762EX	5,100	5,570	2200	2200								
2-8161-35	防じんマスク 1箱(10枚入) X-3702EX	3,970	4,420	2200	2200								
2-8306-03	定量円形濾紙 No.43 9.0cm 100枚入 1443-090	3,000	3,090	1232	1232								
2-8306-04	定量円形濾紙 No.43 11.0cm 100枚入 1443-110	3,700	3,810	1232	1232								
2-8306-05	定量円形濾紙 No.43 12.5cm 100枚入 1443-125	4,690	4,830	1232	1232								
2-8306-06	定量円形濾紙 No.43 15.0cm 100枚入 1443-150	6,650	6,850	1232	1232								
2-8306-07	定量円形濾紙 No.43 18.0cm 100枚入 1443-180	9,370	9,710	1232	1232								
2-8538-01	食器用洗剤「アクリルフレッシュ」業務用 4.5L 173849	1,820	2,140										
2-8538-11	【空容器】食器用洗剤業務用つめかえ容器 スタイスタイプ 800mL 151999	360	370										
2-8538-02	フーム洗浄・殺菌剤(食品加工機器用) クリアロウワイドフォーム 15g 197358	9,900	10,200									139	
2-8731-01	月星 プリーチC 5kg 業務用 197486	1,450	1,630			1955	140						
2-8732-01	アルコール製剤 パワースキッシュ 4.5L 業務用 167140	4,280	4,810										141
2-8732-02	アルコール製剤 パワースキッシュスプレー付 400mL 業務用 167138	650	740										141
2-8732-11	【空容器】エタノール製剤 業務用つめかえスプレー容器 600mL 152007	390	400										141
2-8734-01	Kao パワークリーナー 4.5L 業務用 153644	2,540	2,860			1994	139						
2-8735-01	マジックリン除菌プラス 業務用 4.5L 油污汚れ用洗剤 363138	2,150	2,200	2112	2112	1994	140						
2-8737-11	食器用洗剤「アクリルフレッシュ」業務用 4.5L 173849	1,960	2,260										139
2-8737-12	【空容器】中性洗剤 業務用つめかえ計量容器 1mLポンプタイプ 400mL	200	210										-
2-877-03	メスピレット(先縮目盛) 0.5mL 19100005A	600	630	1746	1746								
2-877-04	メスピレット(先縮目盛) 1mL 19100010A	390	410	1746	1746								
2-877-05	メスピレット(先縮目盛) 2mL 19100020A	400	420	1746	1746								
2-877-06	メスピレット(先縮目盛) 5mL 19100050A	430	440	1746	1746								
2-877-07	メスピレット(先縮目盛) 10mL 19100100A	470	500	1746	1746								
2-877-09	メスピレット(先縮目盛) 20mL 19100200A	910	930	1746	1746								
2-877-10	メスピレット(先縮目盛) 25mL 19100250A	1,380	1,440	1746	1746								
2-877-11	メスピレット(先縮目盛) 50mL 19100500A	750	790	1746	1746								
2-878-01	ビュレット(ガラスコック付) 10mL 16420100A	5,700	5,900	1741	1741								
2-878-02	ビュレット(ガラスコック付) 25mL 16420250A	6,600	6,910	1741	1741								
2-878-03	ビュレット(ガラスコック付) 50mL 16420500A	6,800	7,060	1741	1741								
2-879-01	ビュレット(PTFE添付) 10mL 16420100FA	5,900	6,150	1741	1741								
2-879-02	ビュレット(PTFE添付) 25mL 16420250FA	7,700	8,060	1741	1741								
2-879-03	ビュレット(PTFE添付) 50mL 16420500FA	8,300	8,660	1741	1741								
2-8791-01	パワークリンキーマー 5L 業務用 153650	2,850	3,200				139						
2-8875-01-60	業務用計量 100mL SPAD-502Plus	15,580	16,880	1415	1415								
2-8875-01-64	業務用計量 100mL SPAD-502Plus	31,450	34,250										
2-9075-01	JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AF/UV	2,900	3,090	2220	2220								
2-9075-02	JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AF/BK	2,900	3,090	2220	2220								
2-9075-03	JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AF/OR	2,900	3,090	2220	2220								
2-9143-01	ビニョップ手袋 薄手 裏毛無 ホワイト S No.130SW	140	150	2248	2248								
2-9143-02	ビニョップ手袋 薄手 裏毛無 ホワイト M No.130MW	140	150	2248	2248								
2-9143-05	ビニョップ手袋 薄手 裏毛無 ホワイト L No.130LW	140	150	2248	2248								
2-9522-02	ガラスビーズ 1袋(4kg入) ASGB-60	3,250	3,520	313	313								
2-9522-03	ガラスビーズ 1袋(4kg入) ASGB-100	3,250	3,520	313	313								
2-9522-04	ガラスビーズ 1袋(4kg入) ASGB-180	3,250	3,520	313	313								
2-9522-05	ガラスビーズ 1袋(4kg入) ASGB-240	3,250	3,520	313	313								
2-9522-06	ガラスビーズ 1袋(4kg入) ASGB-320	3,250											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 年	サンクアスト 2025 年	ナビス2025 年	サニーフーズ 2024 年	歌謡2024 年	アズビエア 2025 年	アズツール 2021 年	レンタルカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-995-53	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P800	6,010	7,220	342	342					60			
2-995-54	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P1000	6,990	8,390	342	342					60			
2-995-55	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P1200	7,980	9,580	342	342					60			
2-995-56	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P3000	12,100	14,600	342	342					60			
2-995-57	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P120	6,010	7,220	342	342					60			
2-995-58	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P180	6,010	7,220	342	342					60			
2-995-59	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P240	6,010	7,220	342	342					60			
2-995-60	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P320	6,010	7,220	342	342					60			
2-995-61	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P1500	7,980	9,580	342	342					60			
2-995-62	耐水研磨紙 100枚入 WTCC-S P2000	9,790	11,800	342	342					60			
2-9960-01-60	紫外放射温度計 レンタール5日 test0835-H1	15,860	17,060	469	469								
3-116-01	簡易型グローブボックス 手袋式 SM-1	65,000	66,300	935	935								
3-1407-01-60	気流可視化装置 レンタール5日 ACV-502A	53,190	58,440	2415	2415			365	164	130			
3-1422-11	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 37×117cm用(67ヶ付付) NVBAR(心キંગバー)3	46,000	48,000							331			
3-1422-14	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 47×117cm用(67ヶ付付) NVBAR(心キંગバー)4	56,000	58,000							331			
3-1422-17	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 57×117cm用(67ヶ付付) NVBAR(心キંગバー)5	56,000	58,000							331			
3-1422-20	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 67×117cm用(67ヶ付付) NVBAR(心キંગバー)6	56,000	58,000							331			
3-1422-26	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 殺菌灯30W(UV-15A-L)27×117cm用(67ヶ付付)	16,000	17,000							331			
3-1422-27	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 殺菌灯30W(UV-30A-L)47×117cm用(67ヶ付付)	16,000	17,000							331			
3-1422-32	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 27×117cm用 EGO-A-AC23	115,000	120,000										
3-1422-33	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 47×117cm用 EGO-A-AC24	115,000	120,000										
3-1422-34	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 67×117cm用 EGO-A-AC25	130,000	136,000										
3-1422-35	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット用防静電ハンキングバー 67×117cm用 EGO-A-AC26	145,000	153,000										
3-1422-41	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット Class II Type B2 LB2-3B7 G4 with SPLC-3M0 G4 2011678	2,908,000	3,052,000			1576							
3-1422-53	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット Class II Type B2 LB2-4B7 G4 with SPLC-4M0 G4 2011677	3,090,000	3,244,000			1576							
3-1422-54	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット Class II Type B2 LB2-5B7 G4 with SPLC-5M0 G4 2011678	3,314,000	3,478,000			1576							
3-1422-55	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット Class II Type B2 LB2-6B7 G4 with SPLC-6M0 G4 2011679	3,498,000	3,672,000			1576							
3-1422-72	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット 5171097 AC2-3N7 G4 10 (4R)用排気カラー	115,000	120,000			311				331			
3-1422-73	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット 5171098 AC2-4N7 G4 10 (4R)用排気カラー	115,000	120,000			311				331			
3-1422-74	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット 5171099 AC2-5N7 G4 10 (5R)用排気カラー	130,000	136,000			311				331			
3-1422-75	ESD00V(付帯)1対策用安全キャビネット 5171100 AC2-6N7 G4 10 (6R)用排気カラー	145,000	153,000			311				331			
3-1864-02	ユニワール#800 パーブル 1箱(10枚入)	2,750	3,300										59
3-1864-03	ユニワール#1500 グリーン 1箱(10枚入)	2,750	3,300										59
3-1864-04	ユニワール#3000 グレー 1箱(10枚入)	2,750	3,300										59
3-295-04	デイスホルダーチューブ(直口) 250本×4箱入 47729-574	25,100	30,000	1762	1762								
3-3147-01	タンクステン板 100×100×0.05 W-0.05	22,800	25,800	1915	1915								
3-3147-02	タンクステン板 100×100×0.1 W-0.1	16,300	20,200	1915	1915								
3-3147-03	タンクステン板 100×100×0.2 W-0.2	17,300	27,400	1915	1915								
3-3147-04	タンクステン板 100×100×0.3 W-0.3	22,800	37,400	1915	1915								
3-3147-05	タンクステン板 100×100×0.5 W-0.5	31,900	42,000	1915	1915								
3-3147-06	タンクステン板 100×100×1.0 W-1	46,400	54,600	1915	1915								
3-3147-07	タンクステン板 100×100×2.0 W-2	63,700	137,000	1915	1915								
3-3147-08	タンクステン板 100×100×3.0 W-3	128,000	229,000	1915	1915								
3-3147-09	タンクステン板 100×100×4.0 W-4	175,000	307,000	1915	1915								
3-3147-10	タンクステン板 100×100×5.0 W-5	213,000	355,000	1915	1915								
3-3148-01	タンクステン棒 φ1.0×500 W-φ1	3,550	4,560	1921	1921								
3-3148-02	タンクステン棒 φ2.0×500 W-φ2	5,190	6,380	1921	1921								
3-3148-03	タンクステン棒 φ3.0×500 W-φ3	11,000	13,800	1921	1921								
3-3148-04	タンクステン棒 φ4.0×500 W-φ4	17,800	21,800	1921	1921								
3-3148-05	タンクステン棒 φ5.0×500 W-φ5	26,400	31,900	1921	1921								
3-3148-06	タンクステン棒 φ6.0×500 W-φ6	39,000	47,400	1921	1921								
3-3148-07	タンクステン棒 φ8.0×500 W-φ8	89,500	110,000	1921	1921								
3-3148-08	タンクステン棒 φ10.0×500 W-φ10	137,000	173,000	1921	1921								
3-3148-09	タンクステン棒 φ12.0×500 W-φ12	166,000	328,000	1921	1921								
3-3148-10	タンクステン棒 φ14.0×500 W-φ14	210,000	420,000	1921	1921								
3-3148-11	タンクステン棒 W-φ16	88,200	173,000	1921	1921								
3-3148-12	タンクステン棒 W-φ20	120,000	265,000	1921	1921								
3-3148-13	タンクステン棒 W-φ25	225,000	400,000	1921	1921								
3-3148-14	タンクステン棒 W-φ30	285,000	494,000	1921	1921								
3-3148-15	タンクステン棒 W-φ35	369,000	673,000	1921	1921								
3-3148-16	タンクステン棒 W-φ40	206,000	347,000	1921	1921								
3-358-09-64	小型気流測定装置 レンタール30日 SJ-301	30,820	92,200										
3-358-09-64	小型気流測定装置 レンタール30日 SJ-301	19,000	20,500	1357	1357								606
3-358-09-64	小型気流測定装置 レンタール30日 SJ-301	19,000	20,500	1357	1357								
3-358-09-64	小型気流測定装置 レンタール30日 SJ-301	19,000	20,500	1357	1357								
3-4873-01-60	光散乱式デジタル粉塵計 レンタール5日 MODEL3442	35,850	39,000	653	653								
3-4873-01-64	光散乱式デジタル粉塵計 レンタール30日 MODEL3442	70,070	76,470										
3-4766-01	キューキュット 業務用 4.5L	2,880	3,320			1994	139						
3-4766-21	【空容器】キューキュットシリーズ 業務用 専用つかえ計量容器 400mL	310	320				139						
3-4810-01	メジューム瓶 (Fisherbrand) 100mL FB-800-100	1,000	1,200										52
3-4810-02	メジューム瓶 (Fisherbrand) 250mL FB-800-250	1,100	1,300										52
3-4810-03	メジューム瓶 (Fisherbrand) 500mL FB-800-500	1,300	1,500										52
3-4810-04	メジューム瓶 (Fisherbrand) 1L FB-800-1000	1,800	2,100										52
3-4810-05	メジューム瓶 (Fisherbrand) 2L FB-800-2000	5,900	6,500										52
3-4810-06	メジューム瓶 (Fisherbrand) 5L FB-800-5000	21,500	26,200										52
3-4810-07	メジューム瓶 (Fisherbrand) 10L FB-800-10000	34,900	41,000										52
3-4810-08	メジューム瓶 (Fisherbrand) 20L FB33182	91,200	116,000										52
3-4953-01	導電基板 サファイア基板 片面鏡面 方位 C(0001) 10×10×0.5mm 1枚 SAP-C-S-□10-1	6,000	7,000	1931	1931								
3-4953-02	導電基板 サファイア基板 片面鏡面 方位 C(0001) 10×10×0.5mm 1枚 SAP-C-O-□10-1	7,000	7,600	1931	1931								
3-4953-51	導電基板 サファイア基板 片面鏡面 方位 C(0001) 10×10×0.5mm 10枚入 SAP-C-S-□10-10	50,000	56,000	1931	1931								
3-4953-52	導電基板 サファイア基板 片面鏡面 方位 C(0001) 10×10×0.5mm 10枚入 SAP-C-O-□10-10	55,000	62,000	1931	1931								
3-4957-01	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (110) 10×10×0.5mm 1枚 YSZ-100-S-□10-1	17,000	19,300	1931	1931								
3-4957-02	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 1枚 YSZ-100-D-□10-1	18,000	20,200	1931	1931								
3-4957-03	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 1枚 YSZ-111-S-□10-1	18,000	20,300	1931	1931								
3-4957-04	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 1枚 YSZ-111-O-□10-1	20,000	22,300	1931	1931								
3-4957-51	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 10枚入 YSZ-100-S-□10-10	140,000	166,000	1931	1931								
3-4957-52	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (100) 10×10×0.5mm 10枚入 YSZ-100-D-□10-10	150,000	174,000	1931	1931								
3-4957-53	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 10枚入 YSZ-111-S-□10-10	160,000	187,000	1931	1931								
3-4957-54	導電基板 YSZ基板 片面鏡面 方位 (111) 10×10×0.5mm 10枚入 YSZ-111-O-□10-10	180,000	206,000	1931	1931								
3-4981-21	超純水製造装置 Gen Pure XCAD UV-TOC(UVモデル) 50136153	1,290,000	1,400,000	1461	1461								
3-4981-22	超純水製造装置 Gen Pure XCAD UV-TOC(UV/UFモデル) 50136146	1,380,000	1,540,000	1461	1461								
3-4981-31	超純水製造装置 GenPureXCAD用イオン交換カートリッジ 09.2005	41,000	43,100	1461	1461								
3-4981-33	超純水製造装置 GenPureXCAD用UVランプ 09.2002	61,500	63,000	1461	1461								
3-4981-34	超純水製造装置 GenPureXCAD用ウルトラフィルタ 50133980	124,000	127,100	1461	1461								
3-5084-11	流水式産廃洗浄装置用交換用ブラシ KSW-S02-BR	28,000	30,000				121						
3-5159-01	電動クランプ アルミキャップ11mm用 N9304500	142,060	149,100	1611	1611								
3-5159-02	電動クランプ アルミキャップ11mm用 N9304502	142,060	149,100	1611	1611								
3-5159-03	電動クランプ アルミキャップ20mm用 N9304501	142,060	149,100	1611	1611								
3-5159-04	電動クランプ アルミキャップ20mm用 N9304503	142,060	149,100	1611	1611								
3-5286-01	キッチンハイター 業務用 2.7kg	970	1,100	2112	211								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 頁	サテライト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタログ 頁	実務管理カタログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
4-5938-04	エアロフレックスシート(粘着なし)13mm×1M(厚×巾) MS2-13	18,820	21,560	1977	1977								
4-5938-05	エアロフレックスシート(粘着なし)16mm×1M(厚×巾) MS2-16	23,640	27,080	1977	1977								
4-5938-06	エアロフレックスシート(粘着なし)20mm×1M(厚×巾) MS2-20	28,460	32,600	1977	1977								
4-5938-07	エアロフレックスシート(粘着なし)25mm×1M(厚×巾) MS2-25	37,880	43,410	1977	1977								
4-5938-08	エアロフレックスシート(粘着なし)32mm×1M(厚×巾) MS2-32	49,710	56,960	1977	1977								
4-5938-09	エアロフレックスシート(粘着なし)38mm×1M(厚×巾) MS2-38	61,710	70,710	1977	1977								
4-5938-10	エアロフレックスシート(粘着なし)50mm×1M(厚×巾) MS2-50	65,450	75,000	1977	1977								
4-5939-01	エアロフレックスシート(片面粘着付)3mm×0.5M(厚×巾) MS1-03NSA	5,710	6,550	1977	1977								
4-5939-02	エアロフレックスシート(片面粘着付)6mm×0.5M(厚×巾) MS1-06NSA	8,310	9,530	1977	1977								
4-5939-03	エアロフレックスシート(片面粘着付)10mm×0.5M(厚×巾) MS1-10NSA	9,510	10,900	1977	1977								
4-5939-04	エアロフレックスシート(片面粘着付)13mm×0.5M(厚×巾) MS1-13NSA	11,810	13,530	1977	1977								
4-5939-05	エアロフレックスシート(片面粘着付)16mm×0.5M(厚×巾) MS1-16NSA	14,220	16,290	1977	1977								
4-5939-06	エアロフレックスシート(片面粘着付)20mm×0.5M(厚×巾) MS1-20NSA	16,630	19,050	1977	1977								
4-5939-07	エアロフレックスシート(片面粘着付)25mm×0.5M(厚×巾) MS1-25NSA	21,340	24,450	1977	1977								
4-5939-08	エアロフレックスシート(片面粘着付)32mm×0.5M(厚×巾) MS1-32NSA	27,250	31,220	1977	1977								
4-5939-09	エアロフレックスシート(片面粘着付)38mm×0.5M(厚×巾) MS1-38NSA	33,250	38,100	1977	1977								
4-5939-10	エアロフレックスシート(片面粘着付)50mm×0.5M(厚×巾) MS1-50NSA	35,130	40,250	1977	1977								
4-5940-01	エアロフレックスシート(片面粘着付)3mm×1.0M(厚×巾) MS2-03NSA	11,420	13,090	1977	1977								
4-5940-02	エアロフレックスシート(片面粘着付)6mm×1.0M(厚×巾) MS2-06NSA	16,630	19,050	1977	1977								
4-5940-03	エアロフレックスシート(片面粘着付)10mm×1.0M(厚×巾) MS2-10NSA	19,030	21,800	1977	1977								
4-5940-04	エアロフレックスシート(片面粘着付)13mm×1.0M(厚×巾) MS2-13NSA	23,620	27,060	1977	1977								
4-5940-05	エアロフレックスシート(片面粘着付)16mm×1.0M(厚×巾) MS2-16NSA	28,440	32,580	1977	1977								
4-5940-06	エアロフレックスシート(片面粘着付)20mm×1.0M(厚×巾) MS2-20NSA	33,250	38,100	1977	1977								
4-5940-07	エアロフレックスシート(片面粘着付)25mm×1.0M(厚×巾) MS2-25NSA	42,680	49,910	1977	1977								
4-5940-08	エアロフレックスシート(片面粘着付)32mm×1.0M(厚×巾) MS2-32NSA	54,510	62,460	1977	1977								
4-5940-09	エアロフレックスシート(片面粘着付)38mm×1.0M(厚×巾) MS2-38NSA	66,510	76,210	1977	1977								
4-5940-10	エアロフレックスシート(片面粘着付)50mm×1.0M(厚×巾) MS2-50NSA	70,250	80,500	1977	1977								
4-620-01-60	シンチレーションサベイメータ レンタル5日 TCS-172B	79,880	87,680	637	637					125			611
4-620-01-64	シンチレーションサベイメータ レンタル30日 TCS-172B	144,250	159,550								71		611
4-621-01-64	ガスリーク検知モニター GasCheck レンタル30日 G3	109,530	121,730								67		
4-628-01-60	コードレスマイクローブ レンタル5日 DG-3X	95,020	104,120	779	779								
4-631-01-64	デジタル粉塵計 レンタル30日 LD-5	62,100	69,200								68		
4-633-01-60	ダストトラックII レンタル5日 MODEL8330	91,460	100,260	653	653								
4-637-01-60	アネモマスター-高温用風速計 レンタル5日 6162(0204)	71,800	78,300	649	649								
4-637-01-64	アネモマスター-高温用風速計 レンタル30日 6162(0204)	134,800	148,800								69		609
4-639-01-60	ハーティカルカウンター レンタル5日 MatOne3445	176,580	179,080	2412	2412				123				
4-641-01-60	地下塵カウンステム レンタル5日 Dusscur300B	22,840	24,690						121				
4-641-01-64	地下塵カウンステム レンタル30日 Dusscur300B	42,010	45,610								76		
4-644-01-60	熱中症検知モニター レンタル5日 AD-5885	13,300	14,400	658	658								
4-647-01-60	高精度電子天秤 A/JE-1200 レンタル5日 A/JE-1200	14,010	15,010	431	431					126			
4-647-01-64	高精度電子天秤 A/JE-1200 レンタル30日 A/JE-1200	29,060	31,560								38		
4-647-02-60	高精度電子天秤 レンタル5日 A/JE-2200	14,070	15,070	431	431								
4-647-02-64	高精度電子天秤 レンタル30日 A/JE-2200	29,290	31,890								38		
4-647-03-60	高精度電子天秤 レンタル5日 A/JE-3200	14,070	15,070	431	431								
4-647-03-64	高精度電子天秤 レンタル30日 A/JE-3200	29,290	31,890								38		
4-647-04-60	高精度電子天秤 レンタル5日 A/JE-6200	17,120	18,420	431	431								
4-647-04-64	高精度電子天秤 レンタル30日 A/JE-6200	32,720	35,520								38		
4-650-01-64	超薄精密検査用超厚底厚さ計 レンタル30日 PVX	121,700	135,600								43		
4-654-01-60	多項目水質計 レンタル5日 ASTD152(RNKO-Profilier)	132,750	144,250	592	592								
4-655-01-64	ポータブル濃度計 レンタル30日 TB-31	40,940	44,640								42		603
4-657-01-60	精密騒音計 レンタル5日 NL-62	44,850	49,000							125			
4-657-01-64	精密騒音計 レンタル30日 NL-62	102,100	112,000								70		610
4-658-01-64	普通騒音計 レンタル30日 NL-21	31,110	33,710								70		610
4-6618-04	ピーカー KIMAX(R) 50mL Φ42×53mm 14000-50	1,100	1,130	1716	1716								
4-6618-05	ピーカー KIMAX(R) 100mL Φ50×70mm 14000-100	970	1,000	1716	1716								
4-6619-05	極厚ピーカー KIMAX(R) 2.000mL Φ130×190mm 14005-2000	11,400	11,700	1717	1717								
4-662-01-60	精密騒音計 レンタル5日 NL-52	30,760	33,610							125			
4-6623-01	バズツールベイト 縦壁鏡ガラス3.3 127mm鏡径なし 2.0mL 1.000本 63A53	20,500	21,200	1754	1754								
4-6623-03	バズツールベイト 縦壁鏡ガラス3.3 228mm鏡径なし 2.0mL 1.000本 63B92	28,000	29,900	1754	1754								
4-6624-01	ネジロメディウム瓶 GL45 100mL 14395-100	2,410	2,480	1584	1584								
4-6624-02	ネジロメディウム瓶 GL45 250mL 14395-250	2,470	2,540	1584	1584								
4-6624-03	ネジロメディウム瓶 GL45 500mL 14395-500	3,210	3,300	1584	1584								
4-6624-04	ネジロメディウム瓶 GL45 1000mL 14395-1000	3,530	3,630	1584	1584								
4-6624-05	ネジロメディウム瓶 GL45 2.000mL 14395-2000	9,640	9,920	1584	1584								
4-6624-07	ネジロメディウム瓶 GL45 10.000mL 14395-10000	50,400	52,000	1584	1584								
4-6625-01	融点測定用キャビラリーチューブ KIMAX(R) 両切 100mm ID1.5*1.8mm 100本入 34500-99	4,600	4,750	1209	1209								
4-6625-02	融点測定用キャビラリーチューブ KIMAX(R) 両切 100mm ID0.8*1.1mm 100本入 34502-99	4,700	4,850	1209	1209								
4-6625-03	融点測定用キャビラリーチューブ KIMAX(R) 一端閉 90mm ID1.5*1.8mm 100本入 34505-99	5,510	5,650	1209	1209								
4-6625-04	融点測定用キャビラリーチューブ KIMAX(R) 一端閉 90mm ID0.8*1.1mm 100本入 34507-99	5,510	5,650	1209	1209								
4-663-01-60	超音波厚さ計 レンタル5日 45MG	53,080	58,280	716	716								
4-663-01-64	超音波厚さ計 レンタル30日 45MG	103,480	115,180								43		
4-668-01-64	超小型温度振動記録計 G-MEN レンタル30日 DR10α	27,530	30,130								37		599
4-669-01-60	赤外線水分計 レンタル5日 FD-720	26,150	28,300	709	709								
4-669-01-64	赤外線水分計 レンタル30日 FD-720	48,870	53,270								46		
4-670-01-64	振動レベル計 レンタル30日 VM-52	47,090	52,590								72		612
4-673-01-60	振動分析計 レンタル5日 VA-12	41,630	45,630	729	729								
4-673-01-64	振動分析計 レンタル30日 VA-12	94,780	105,280								72		612
4-674-01-64	汎用振動計 レンタル30日 VM-82	71,370	79,370								72		612
4-677-01-60	デジタル照度計 レンタル5日 T-10	21,520	23,320	637	637								
4-680-01-60	分光放射照度計 レンタル5日 CL-500A	63,160	69,410	645	645								
4-681-01-60	色彩照度計 レンタル5日 CL-200A	28,320	31,120	640	640								
4-682-01-60	分光測色計 レンタル5日 CM-M6	134,480	146,780	645	645								
4-682-01-64	分光測色計 レンタル30日 CM-M6	297,350	322,150								70		610
4-683-01-60	分光測色計 レンタル5日 CM-25G	126,530	138,780	646	646								
4-684-01-60	色彩差計 レンタル5日 CR-410	90,860	99,710	645	645								
4-685-01-60	色彩差計 レンタル5日 CR-400	90,260	99,110	645	645								
4-686-01-60	色彩度計 レンタル5日 CS-200	168,360	169,360	640	640								
4-687-01-60	紫外線強度計 レンタル5日 UVRS-300	53,660	58,560	635	635								
4-690-01-60	赤外線サーモグラフィ レンタル5日 R500EX	189,300	191,800						192				
4-695-01-60	光沢計 レンタル5日 GM-268Plus	62,560	68,810	640	640								
4-695-01-64	光沢計 レンタル30日 GM-268Plus	123,360	137,360								43		
4-697-01-60	先端可動式デジタル内視鏡 レンタル5日 VJ-ADV5	99,210	108,860	794	794								
4-697-01-64	先端可動式デジタル内視鏡 レンタル30日 VJ-ADV5	197,260	217,660								64		607
4-698-01-60	工業用ビデオスコープ レンタル5日 IPLEX TXΦ2.4	202,470	205,170							123			
4-698-01-64	工業用ビデオスコープ レンタル30日 IPLEX TXΦ2.4	406,820	423,020								64		607
4-699-01-60	圧縮空気中不純物測定セット レンタル5日 P-40R	17,870	19,120	606	606								
4-701-01-60	IAQモニター レンタル5日 MODEL2211	40,070	43,620	623	623								
4-701-01-64	IAQモニター レンタル30日 MODEL2211	75,390	82,190										
4-703-01-60	高感度可燃性ガス検知器 ステレン レンタル5日 XP-3160	24,740	29,790	626	626								
4-703-01-64	高感度可燃性ガス検知器 ステレン レンタル30日 XP-3160	46,410	56,710										
4-703-02-60	高感度可燃性ガス検知器 マタン レンタル5日 XP-3160	24,240	26,590	626	626								
4-703-02-64	高感度可燃性ガス検知器 マタン レンタル30日 XP-3160	43,410	48,510										
4-703-03-60	高感度可燃性ガス検知器 エタノール レンタル5日 XP-3160	24,240	2										

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
61-8518-49	全塩素試験 10mL用 PP 100包入 HACHO582	6,900	7,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8518-52	UVスケール LMシートタイプ 5枚入り UVSCALE LM US 270x200 SS	13,700	14,600	636	636	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8518-53	UVスケール LM ロールタイプ UVSCALE LM R270 5M 1	42,600	45,200	636	636	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8518-56	UVスケール H シートタイプ 5枚入り UVSCALE H US 270x200 SS	13,700	14,600	636	636	-	-	-	-	-	-	-	-
61-8518-57	UVスケール H ロールタイプ UVSCALE H R270 5M 1	42,600	45,200	636	636	-	-	-	-	-	-	-	-
61-9169-39-64	可燃性ガス検知器 XP-702 III-A レンタル30日 XP-702 III-A	29,120	32,620	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-
61-9169-47-64	一体型酸素検知器 XP-702 III-A レンタル30日 KS-70	27,520	30,620	-	-	-	-	-	-	-	65	-	608
61-9225-82	異物検出(トゲ抜)併式 搭折無 全長12cm TY-078	3,500	4,620	-	-	1276	-	-	-	-	-	-	-
61-9225-83	デリケート型トゲ検出併式 搭折無 全長13cm TY-078B	3,640	4,760	-	-	1276	-	-	-	-	-	-	-
61-9227-61	ローゼル持針器 チップ無 ハズシ 全長22cm TY-240LL	36,680	37,520	-	-	1295	-	-	-	-	-	-	-
61-9227-62	ローゼル持針器 チップ無 ハズシ 全長21cm TY-240L	35,840	36,680	-	-	1295	-	-	-	-	-	-	-
61-9227-63	ローゼル持針器 チップ無 ハズシ 全長19cm TY-240M	33,880	34,720	-	-	1295	-	-	-	-	-	-	-
61-9227-64	ローゼル持針器 チップ無 ハズシ 全長16cm TY-240S	32,480	33,000	-	-	1295	-	-	-	-	-	-	-
61-9232-43	吾妻型圧定荷 特大 幅40mm 深さ120mm 真鍮製 TY-921LL	25,900	28,700	-	-	1328	-	-	-	-	-	-	-
61-9232-44	吾妻型圧定荷 大 幅30mm 深さ105mm 真鍮製 TY-921L	17,920	19,880	-	-	1328	-	-	-	-	-	-	-
61-9232-45	吾妻型圧定荷 中 幅25mm 深さ90mm 真鍮製 TY-921M	17,920	19,880	-	-	1328	-	-	-	-	-	-	-
61-9232-46	吾妻型圧定荷 小 幅20mm 深さ85mm 真鍮製 TY-921S	17,920	19,880	-	-	1328	-	-	-	-	-	-	-
61-9232-47	吾妻型圧定荷 極小 幅15mm 深さ80mm 真鍮製 TY-921SS	18,240	20,300	-	-	1328	-	-	-	-	-	-	-
61-9438-07	温度湿度記録計 T210-00(テープ式)±0.1℃/0.1RH NS II-Q	103,100	108,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414
62-0861-13-64	マッドバランズ(差水比重計) レンタル30日 S-252	33,050	35,850	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
62-1609-16	バイオハザードオーケレーンバッグ 透明 300×610×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828A	17,800	18,900	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-17	バイオハザードオーケレーンバッグ 透明 610×760×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828B	31,200	36,200	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-18	バイオハザードオーケレーンバッグ 透明 610×910×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828C	36,800	43,000	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-19	バイオハザードオーケレーンバッグ 透明 790×970×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828D	49,500	58,400	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-20	バイオハザードオーケレーンバッグ 透明 940×1220×0.05mm 1箱(100枚入) 01-828E	39,800	45,900	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-21	バイオハザードオーケレーンバッグ 赤 200×300×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828A	9,900	12,200	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-22	バイオハザードオーケレーンバッグ 赤 360×480×0.05mm 1箱(200枚入) 01-828B	16,700	20,700	2162	2162	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-26	マイクロプレートホルダスミキサー用 マイクロプレートホルダ 2枚用 02-216-120	19,300	22,100	262	262	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1609-30	ヘマトシール キャピラリーチューブシラント 1箱(10本入) 02-678	8,760	10,100	1211	1211	-	269	-	-	-	-	-	-
62-1610-21	滅菌済バスマンセルビペット 緑検入L 146mm 1ケース(25本×10ℓパック入) 13-678-651	25,200	32,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1610-22	滅菌済バスマンセルビペット 緑検入L 146mm 13-678-652	31,900	40,000	-	-	-	303	-	-	-	-	-	-
62-1610-23	滅菌済バスマンセルビペット 緑検入L 229mm 1ケース(25本×10ℓパック入) 13-678-653	27,000	34,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1610-24	滅菌済バスマンセルビペット 緑検入L 229mm 13-678-654	34,900	44,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1610-43	セーフティマット 510×610mm 1ℓパック(50シート入) 14-206-62	14,700	18,000	2340	2340	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1610-45	セーフティマット 510mm×30m 14-206-64	16,700	20,800	2340	2340	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1610-46	セーフティマット 510mm×76m 14-206-65	35,900	44,500	2340	2340	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1628-54-60	クリーンルーム用超音波風速計 レンタル5日 WA-990	187,810	190,480	2414	2414	-	-	-	122	-	-	-	-
62-1628-55-64	ウェアラブルカメラ レンタル30日 HX-A1H	17,960	19,560	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
62-1628-57-60	IronPro Thermo GEAR レンタル5日 G120	98,330	98,860	476	476	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1628-59-64	赤外線式CO2モニター レンタル30日 RP-85	52,970	60,370	-	-	-	-	-	-	-	65	-	608
62-1628-61-60	液相表示付超音波風速計 レンタル5日 MODEL3BDL Plus	61,080	67,020	716	716	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1628-62-60	静電気計測管理セット レンタル5日 NK-2A	83,000	90,900	-	-	-	-	-	141	-	-	-	-
62-1631-04-60	土色計 レンタル5日 SPAD-503	36,760	40,210	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
62-1631-04-64	土色計 レンタル30日 SPAD-503	68,530	75,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610
62-2052-30-64	表面塩分計 レンタル30日 SNA-3000	64,530	71,330	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
62-3785-15	ソフテック油のヘッド&ボデインジャンプ バックボックスタイプ 介護用 10L	6,030	7,080	-	-	-	1912	-	-	-	-	-	-
62-3798-15-60	蛍光X線分析計 (RoHS) レンタル5日 DELTA DCC-6500-CC	455,030	459,530	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-16-60	蛍光X線分析計 (GeoChem) レンタル5日 DELTA DPO-6000-CC	455,860	460,360	730	730	-	-	-	-	-	121	-	-
62-3798-33-60	構造物診断向けサーモグラフィ レンタル5日 R300S	125,460	136,460	476	476	-	-	-	-	-	127	-	-
62-3798-33-64	構造物診断向けサーモグラフィ レンタル30日 R300S	304,760	328,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596
62-3798-39-64	磁気式厚さ計 レンタル30日 Magna-Mike8600	244,290	269,690	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
62-3798-44-60	分光測色計 レンタル5日 CM-700d	137,050	139,800	646	646	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-44-64	分光測色計 レンタル30日 CM-700d	274,270	290,770	-	-	-	-	-	-	-	56	-	604
62-3798-52-60	ポケットサイズ温度計 レンタル5日 HN-CHNR	8,610	9,260	520	520	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-53-60	クラブオンパワードローガー レンタル5日 PW3385-10	32,750	35,850	670	670	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-54-60	携帯型VOCモニター レンタル5日 MiniRAE3000	76,230	77,680	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-61-60	デュアルタイプ検厚計 エスカル レンタル5日 LZ-990	20,120	22,320	716	716	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-61-64	デュアルタイプ検厚計 エスカル レンタル30日 LZ-990	48,720	55,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-62-60	電磁式検厚計 レンタル5日 SM-1100	20,400	22,600	715	715	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-66-64	放射線測定装置 レンタル30日 KADEC21-UP-C	104,840	116,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
62-3798-79-64	フライトスコップ レンタル30日 FMP30	206,400	227,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
62-3798-80-64	携帯型アセスメントアラザイザー レンタル30日 microPAZIR-AS	1,145,160	1,181,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
62-3798-91-60	山中式土壌湿度計 レンタル5日 S-117	12,370	13,370	601	601	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3798-91-64	山中式土壌湿度計 レンタル30日 S-117	22,220	24,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
62-3798-93-64	電子天秤 レンタル30日 IPF-12K	33,310	36,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
62-3799-01-64	高濃度ガス検知器(メタン) XP-3140(メタン) XP-3140(メタン)	36,450	40,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600
62-3799-02-64	高濃度ガス検知器(水素) XP-3140(水素) XP-3140(水素)	36,450	40,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
62-3799-03-64	高濃度ガス検知器(CO2) XP-3140(CO2) XP-3140(CO2)	36,450	40,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
62-3799-04-60	高濃度ガス検知器(CO2) XP-3140(CO2) XP-3140(CO2)	20,580	22,530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
62-3799-04-64	高濃度ガス検知器(CO2) XP-3140(CO2) XP-3140(CO2)	36,450	40,650	-	-	-	-	-	-	124	-	-	-
62-3799-05-64	高濃度ガス検知器(ヘリウム) レンタル30日 XP-3140(Hel)	45,680	53,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
62-3799-06-64	高濃度ガス検知器(アルゴン) レンタル30日 XP-3140(Ar)	34,450	38,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
62-3805-03	ヘマトクリットチューブ(ヘパリン処理済) 1箱(200本入) 22-382-566	1,700	1,800	1210	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
62-3805-04	ヘマトクリットチューブ(ヘパリン未処理) 1箱(200本入) 22-382-574	1,900	2,000	1210	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
62-4128-71-64	メモリ電導流向流計 レンタル30日 INFINITY-EM	187,820	205,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
62-4128-89-60	土壌塩分計 レンタル5日 PNT3000	14,870	16,020	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-
62-4129-02-60	蛍光X線分析計(含金・土壌・貴金属) レンタル5日 DELTA DP-2000	564,860	570,360	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-
62-4129-02-64	蛍光X線分析計(含金・土壌・貴金属) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,137,130	1,170,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
62-4129-03-60	蛍光X線分析計(含金・土壌) レンタル5日 DELTA DP-2000	566,180	571,680	730	730	-	-	-	-	-	-	-	-
62-4129-03-64	蛍光X線分析計(含金・土壌) レンタル30日 DELTA DP-2000	1,145,050	1,178,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
62-4132-02-64	テクニクスター レンタル30日 R-2000ND	80,290	88,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
62-6169-40	折りたたみ紙(グランド595 1/2 70mm) 1ℓパック(100枚入) 10311641	6,760	6,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6169-42	折りたたみ紙(グランド595 1/2 110mm) 1ℓパック(100枚入) 10311643	7,780	8,010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6169-45	10311647折りたたみ紙185mm 10311647	12,560	12,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6171-01	ガラス繊維ろ紙(給付材使用)(グレードGF 6 47mm) 1ℓパック(200枚入) 10370019	13,270	13,770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6171-11	ガラス繊維ろ紙(給付材使用)(グレードGF 10 47mm) 1ℓパック(200枚入) 10370019	12,700	13,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6172-85	ガラス繊維ろ紙(給付材使用)(グレードGF 92 50.2mm) 1ℓパック(200枚入) 10421030	30,100	31,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6178-87	バネ付(φ60mm 10-12mm)段付ホースロ 1ℓパック(10個入) 6722-1001	22,000	22,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-31	プラディスク 13(PVDF 0.2μm) 1ℓパック(100個入) 6779-1302	27,300	28,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-39	プラディスク 25(PES 1.0μm) 200個 6781-2510	66,100	68,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-45	プラディスク 13(PTFE 0.45μm) 1ℓパック(500個入) 6783-1304	113,600	117,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-50	プラディスク 13(PTFE 0.1μm) 1ℓパック(100個入) 6784-1301	24,700	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-52	プラディスク 13(PTFE 5.0μm) 1ℓパック(100個入) 6784-1350	24,700	25,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62-6179-53	プラディスク 25(PTFE 0.1μm) 1ℓパック(

Table with 14 columns: 品番, 商品名, 旧価格, 新価格, 研究用総合機器2026年, サンプル2026年, ナビス2026年, サニークラブ2024年, 設備2024年, アズビエア2026年, アズツール2021年, レンタルカタログ, 実務管理カタログ, サイエンスカタログ. Rows include various scientific instruments like Super-Optical Microscopes, Smart-UPS, and various filters.

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機番2026 頁	サンクスアスト 2026 頁	ナピス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタログ 頁	災害対策カタログ 頁	サイエンスカタログ 頁
67-9251-86	ポータブルメータ HQ4100(マルチ ch) HACH8223	510,000	541,000	590	590								
67-9251-87	ポータブルメータ HQ4200(マルチ 2ch) HACH8224	640,000	679,000	590	590								
67-9251-88	ポータブルメータ HQ4300(マルチ 3ch) HACH8225	720,000	764,000	590	590								
67-9251-89	pH電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m HACH2837	128,400	126,000	590	590								
67-9251-90	ORP電極 標準型 ゲルタイプ ケーブル長 1m HACH4152	171,200	168,000	590	590								
67-9251-91	電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m HACH2845	192,500	189,000	590	590								
67-9251-92	LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m HACH2785	304,800	300,000	590	590								
6-8010-01	JIS安全メガネ No.337PET	1,400	1,540	2219	2219					20			
6-8010-02	JIS安全メガネ No.337S(ブルー)	1,400	1,540	2219	2219					20			
6-8010-03	JIS安全メガネ No.337PET-AF(防曇加工エッジ)	1,800	2,000	2219	2219					20			
6-8010-04	JIS安全メガネ No.331PET-AF(防曇加工エッジ・大型タイプ)	2,200	2,390	2219	2219					20			
6-8030-21-60	温度記録計 TR-72w(L)5日校正	5,200	2,980	534	534					128			
6-8030-21-70	温度記録計 TR-72w(L)5日校正	11,200	8,980	534	534					128			
6-8030-21-74	温度記録計 TR-72w(L)5日校正	16,400	11,980										598
6-8030-31-64	温度記録計 TR72wb/TR72A/TR72A2(L)レンタル30日	11,800	8,600						165		36		598
6-8030-31-74	温度記録計 TR72wb/TR72A/TR72A2校正証明書付 レンタル30日	17,600	12,800								36		598
68-0438-04	L-COLUMN2 ODS 3um 4.6x75mm 721480	57,520	62,800	1308	1308								
68-0440-37	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X35MM 722250	47,060	52,300	1308	1308								
68-0440-38	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X50MM 722150	47,060	52,300	1308	1308								
68-0440-39	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X100MM 722180	52,290	57,600	1308	1308								
68-0440-40	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X150MM 722270	62,750	68,000	1308	1308								
68-0440-41	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X250MM 722080	73,210	78,500	1308	1308								
68-0440-63	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X35MM 721250	52,290	57,600	1308	1308								
68-0440-64	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X50MM 721150	52,290	57,600	1308	1308								
68-0440-65	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X100MM 721180	57,520	62,800	1308	1308								
68-0440-66	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X150MM 721070	67,980	73,300	1308	1308								
68-0440-67	L-COLUMN 2 ODS SUM 4.6X250MM 721080	78,440	83,700	1308	1308								
68-0449-26	ワンタッチネクタ	3,900	4,500	505	505								
68-0719-79	防マスクセット 有機ガス用 R-5-08型 AS-R-5-08-YG	2,500	2,860	2209	2209								
68-0719-80	防マスクセット 酸性ガス用 R-5-08型 AS-R-5-08-SG	2,500	2,860	2209	2209								
68-0719-81	防マスクセット 硫化水素用 R-5-08型 AS-R-5-08-RG	2,500	2,850	2209	2209								
68-0719-82	防マスクセット アンモニア用 R-5-08型 AS-R-5-08-AG	2,500	2,850	2209	2209								
68-0719-83	防マスクセット ハロゲンガス用 R-5-08型 AS-R-5-08-HG	2,500	2,860	2209	2209								
68-0719-84	防マスクセット 有機ガス用 G-7-06型 AS-G-7-06-YG	2,250	2,560	2209	2209								
68-0719-85	防マスクセット 有機ガス・粉塵用 G-7-06型 AS-G-7-06-YG/フ	2,400	2,730	2209	2209								
68-0719-86	防マスクセット 酸性ガス用 G-7-06型 AS-G-7-06-SG	2,400	2,730	2209	2209								
68-0719-87	防マスクセット ハロゲンガス用 G-7-06型 AS-G-7-06-HG	2,250	2,560	2209	2209								
68-1412-96	インサート (200μL) 1箱(100個入) 6902-00500	4,000	4,290	1613	1613								
68-1412-97	インサート (200μL) 付透明ガラスびん 1箱(100個入) 6904-25600	9,400	9,990	1613	1613								
68-1806-12	ポータブル湿度計 T831(H)	230,000	240,000	595	595								
68-2016-65	ゼイフキープEX ワイドサイズ つめかえ用 業務用 1パック(300枚入)	2,100	2,360			1056							
68-2016-67	【つめかえ専用】ゼイフキープEX ワイドサイズ専用	1,050	1,080			1056							
6-8383-11	防じんマスク 1010A-08型	1,680	1,950	2206	2206								
6-8383-12	防じんマスク 1010A用交換用フィルター マイティミクロンフィルター	150	160	2206	2206								
6-8384-11	防じんマスク S 1005R-08型	2,130	2,450	2206	2206								
6-8384-12	防じんマスク M 1005R-08型	2,130	2,450	2206	2206								
6-8384-21	防じんマスク 1005R用 フィルター マイティミクロンフィルター	210	230	2206	2206								
6-8386-11	防じんマスク(ヘッドループ) ニホム式 ハイラック350(10枚入)	3,100	3,190	2201	2201	954							
6-8386-12	防じんマスク(ヘッドループ) ハイラック650-02(10枚入)	3,900	4,020	2201	2201							240	
6-8389-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-1型M	350	370	2210	2210								
6-8389-03	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス 粉じん用 フィルター付 KGC-SMC-06型	460	480	2210	2210								
6-8389-05	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-10型-03	340	360	2210	2210								
6-8389-07	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-1型S	350	370	2210	2210								
6-8389-08	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-1型L	360	380	2210	2210								
6-8389-09	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 マイティMF02付キ KGC-1型S	460	480	2210	2210								
6-8389-10	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 マイティMF02付キ KGC-1型L	470	560	2210	2210								
6-8389-11	防マスク用吸収芯(低濃度用) アンモニア用 KGC-1型L	400	420	2210	2210								
6-8389-12	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-10型(G) KGC-10型L	350	370	2210	2210								
6-8390-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) ハロゲンガス用 KGC-1型L	335	360	2210	2210								
6-8390-05	防マスク用吸収芯(低濃度用) ハロゲンガス用 KGC-10A-03	320	340	2210	2210								
6-8391-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-1型G	335	360	2210	2210								
6-8391-05	防マスク用吸収芯(低濃度用) 有機ガス用 KGC-10型-03	305	320	2210	2210								
6-8394-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) 亜硫酸ガス用 マイティMF02付キ KGC-1型L	445	470	2210	2210								
6-8395-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) 亜硫酸ガス用 KGC-1型L	360	380	2210	2210								
6-8396-01	防マスク用吸収芯(低濃度用) 硫化水素用 KGC-1型L	400	420	2210	2210								
68-5615-33	コーケン経鼻エアウェイ φ5.0x150mm 2本	5,000	5,700			859							
68-5615-34	コーケン経鼻エアウェイ φ5.5x150mm 2本	5,000	5,700			859							
68-5615-35	コーケン経鼻エアウェイ φ6.0x150mm 2本	5,000	5,670			859							
68-5615-36	コーケン経鼻エアウェイ φ7.0x150mm 2本	5,000	5,700			859							
68-5615-37	コーケン経鼻エアウェイ φ7.5x150mm 2本	5,000	5,700			859							
68-5615-38	コーケンウェッジ 5個	4,250	5,800			850							
68-5615-46	狭顔ドレン Bタイプ 10個入	26,600	28,500			771							
68-5615-47	狭顔ドレン Bタイプ 2個入	5,320	5,700			771							
68-5615-48	狭顔ドレン Bタイプ 糸付きタイプ 10個入	26,600	29,800			771							
68-5615-49	狭顔ドレン Bタイプ 糸付きタイプ 2個入	5,320	5,960			771							
68-5615-50	狭顔ドレン Bタイプ 縄付きタイプ 10個入	26,600	28,000			771							
68-5615-51	狭顔ドレン Bタイプ 縄付きタイプ 2個入	5,320	5,600			771							
68-5615-52	狭顔ドレン Cタイプ 10個入	45,900	51,000			771							
68-5615-53	狭顔ドレン Cタイプ 2個入	9,180	10,200			771							
68-5615-54	狭顔ドレン Dタイプ 10個入	45,900	48,700			771							
68-5615-55	狭顔ドレン Dタイプ 2個入	9,180	9,600			771							
68-5615-56	狭顔ドレン Dタイプ 糸付きタイプ 10個入	45,900	51,000			771							
68-5615-57	狭顔ドレン Dタイプ 糸付きタイプ 2個入	9,180	10,600			771							
6-8754-01	マグネチックフィルターファンネル 150mL(フタ無し) 4247	37,800	39,700	1255	1255								
6-8754-02	マグネチックフィルターファンネル 300mL(フタ付き) 4241	62,300	65,400	1255	1255								
6-8754-03	マグネチックフィルターファンネル 300mL(フタ無し) 4242	39,000	41,000	1255	1255								
6-8754-04	マグネチックフィルターファンネル 500mL(フタ無し) 4238	41,800	43,700	1255	1255								
69-0818-71	Jedkary 吸込器 2000 (正2000)	261,000	228,000										
6-9183-21-60	温度記録計 TR-71w(L)5日	4,350	2,480	534	534					128			
6-9183-21-64	温度記録計 TR-71w(L)5日校正	8,700	4,960										598
6-9183-21-70	温度記録計 TR-71w(L)5日校正	10,350	8,490	534	534					128			
6-9183-21-74	温度記録計 TR-71w(L)5日校正	14,700	10,960										598
6-9183-31-64	温度記録計 TR71wb/TR71A2 レンタル30日	7,000	5,600								36		598
6-937-01	ニュービネロブ ロング(酸かへ付) 650mm L 1入 645-L	1,470	1,620	2280	2280								
6-937-03	ニュービネロブ ロング(酸かへ付) 600mm M 1入 645-M	1,470	1,620	2280	2280								
69-3952-20	アルミナ99.5%円板(両面研磨) Φ245×5t (Φ10°)	40,000	70,000	-	-								
6-948-01	グローブボックス用手袋 (取替用)	4,300	5,100	938	938								
69-6413-27	ゼイフキープEX ワイドサイズ フタ付きピロー 業務用 1個(80枚入)	820	930			1056							
7-1025-01	ガラス ディスポボックス A 6個入 12-009-7A	16,300	19,100	2183	2183								
7-1025-02	ガラス ディスポボックス B 6個入 12-009-7B	13,200	14,800	2183	2183								
7-2069-01	ソフティ(R) 薬用ミルクレーション 250mL 業務用 049155	1,100	1,240			1878							
7-2078-01	バスマジックリン業務用 021205	2,090	2,350			1984							
7-2079-01	ハイター-E 5kg 業務用 021229	960	1,080			2000							
7-2080-02	ワイドハイターEXパワー 業務用 4.5L 衣料用酸素系漂白剤 液体タイプ 509819	2,360	2,650			1999							
7-2092-01	kaoソフトナー 4.5L 業務用 柔軟剤 725752	1,320	1,490			2000							
7-2093-11	アタック 消臭ストロングジェル 業務用 4kg	2,190	2,410			1999							
7-2097-01	ワンダフル 4.5L 業務用 51752	1,130	1,360			1995							
7-2787-01	アズフ												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合 機器2026 頁	サックス 2026 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務簿記カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-6940-12	スクラブパンツ(デイスボタイプ) L 12枚入 18630	6,000	6,600			1247							
8-6940-13	スクラブパンツ(デイスボタイプ) XL 12枚入 18640	6,000	6,600			1247							
8-6941-01	スクラブパンツ(デイスボタイプ) M 1袋(12枚入) 20720	6,000	6,600			1247							
8-6941-02	スクラブパンツ(デイスボタイプ) L 1袋(12枚入) 20730	6,480	7,000			1247							
8-6941-03	スクラブパンツ(デイスボタイプ) XL 1袋(12枚入) 20740	6,480	7,000			1247							
8-6942-02	スクラブスーツ(デイスボタイプ)上着・袖付付 S 1袋(12枚入) 22610	9,600	10,560			1247							
8-6942-03	スクラブスーツ(デイスボタイプ)上着・袖付付 M 1袋(12枚入) 22620	10,320	11,360			1247							
8-7223-01	鋭利オープンナー 56×32×2mm HA4131	700	770			1540							
8-8127-01	持針器(メス用)ヘーガール 125mm SPS-3311T	7,900	8,800			1294							
89-6646-26	NanoPhotometer NP80 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) NP80-TOUCH	2,080,000	2,180,000	1324	1324								
89-6646-27	NanoPhotometer N60 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N60-TOUCH	1,750,000	1,850,000	1324	1324								
89-6646-28	NanoPhotometer N50 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N50-TOUCH	1,600,000	1,700,000	1324	1324								
89-6646-29	NanoPhotometer C40 分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) C40-TOUCH	960,000	1,100,000	1324	1324								
89-7174-13	NanoPhotometer N120 微量分光光度計(液晶タッチスクリーン搭載) N120-TOUCH	3,200,000	3,300,000	1324	1324								
8-9758-11	セブキキープEX 業務用 1箱(80枚入)	890	770			1056							
8-9758-12	セブキキープEX つめかみ専用 業務用 (1パック) (80枚入)	510	580			1056							
8-9759-01	病院用ハイター 800mL 業務用	300	340			1049							
8-9759-02	病院用ハイター 1.5kg 業務用	600	680			1049							
8-9759-03	病院用ハイター 5kg 業務用	1,480	1,670			1049							
8-9759-04	病院用ハイター 10kg パックインボックスタイプ 業務用	2,360	2,660			1049							
8-9760-01	サニナー(R) 業務用スプレー 持ちしりふき 400mL 業務用	2,270	2,550			1856							
8-9770-01	ソフティ(R) ハンドローション 550mL 業務用	2,140	2,410			1016							
9-043-01	耳栓 塩化ビニル 1組入 No.1	230	280	2330	2330								
9-043-04	耳栓 ABS樹脂 1組入 No.60	230	280	2330	2330								
9-043-11	耳栓 塩化ビニル 20組入 No.1	4,070	4,830	2330	2330								
9-043-14	耳栓 ABS樹脂 20組入 No.60	4,070	4,830	2330	2330								
9-1170-01	MRプロテクター ベスト フリー ブルー MPVT01-BLF	120,000	156,000			819							
9-1170-02	MRプロテクター ベスト フリー オレンジ MPVT01-ORF	120,000	156,000			819							
9-1170-03	MRプロテクター ベスト フリー イエロー MPVT01-YLF	120,000	156,000			819							
9-1171-01	MRプロテクター ベスト ラージ ブルー MPVT01-BLL	135,000	176,000			819							
9-1171-02	MRプロテクター ベスト ラージ オレンジ MPVT01-ORL	135,000	176,000			819							
9-1171-03	MRプロテクター ベスト ラージ イエロー MPVT01-YLL	135,000	176,000			819							
9-1172-01	MRプロテクター ファットコート フリー ブルー MPFC01-BLF	165,000	215,000			819							
9-1172-02	MRプロテクター ファットコート フリー オレンジ MPFC01-ORF	165,000	215,000			819							
9-1172-03	MRプロテクター ファットコート フリー イエロー MPFC01-YLF	165,000	215,000			819							
9-1173-01	MRプロテクター ファットコート ラージ ブルー MPFC01-BLL	180,000	234,000			819							
9-1173-02	MRプロテクター ファットコート ラージ オレンジ MPFC01-ORL	180,000	234,000			819							
9-1173-03	MRプロテクター ファットコート ラージ イエロー MPFC01-YLL	180,000	234,000			819							
9-1174-01	MRプロテクター バンツ フリー イエロー MPPT01-YLF	100,000	130,000			819							
9-1174-02	MRプロテクター バンツ フリー オレンジ MPPT01-ORF	100,000	130,000			819							
9-1174-03	MRプロテクター バンツ フリー イエロー MPPT01-YLF	100,000	130,000			819							
9-1175-01	MRプロテクター バンツ ラージ ブルー MPPT01-BLL	115,000	150,000			819							
9-1175-02	MRプロテクター バンツ ラージ オレンジ MPPT01-ORL	115,000	150,000			819							
9-1175-03	MRプロテクター バンツ ラージ イエロー MPPT01-YLL	115,000	150,000			819							
9-1176-01	MRプロテクター ロールシートA フリー ブルー MPRS01-BLF	55,000	72,000			819							
9-1176-02	MRプロテクター ロールシートA フリー オレンジ MPRS01-ORF	55,000	72,000			819							
9-1176-03	MRプロテクター ロールシートA フリー イエロー MPRS01-YLF	55,000	72,000			819							
9-1177-01	MRプロテクター ロールシートA ラージ ブルー MPRS01-BLL	60,000	78,000			819							
9-1177-02	MRプロテクター ロールシートA ラージ オレンジ MPRS01-ORL	60,000	78,000			819							
9-1177-03	MRプロテクター ロールシートA ラージ イエロー MPRS01-YLL	60,000	78,000			819							
9-1178-01	MRプロテクター ロールシートB フリー ブルー MPRS02-BLF	55,000	72,000			819							
9-1178-02	MRプロテクター ロールシートB フリー オレンジ MPRS02-ORF	55,000	72,000			819							
9-1178-03	MRプロテクター ロールシートB フリー イエロー MPRS02-YLF	55,000	72,000			819							
9-1179-01	MRプロテクター ロールシートB ラージ ブルー MPRS02-BLL	60,000	78,000			819							
9-1179-02	MRプロテクター ロールシートB ラージ オレンジ MPRS02-ORL	60,000	78,000			819							
9-1179-03	MRプロテクター ロールシートB ラージ イエロー MPRS02-YLL	60,000	78,000			819							
9-1180-01	MRプロテクター ミトン ブルー MPMT01-BLF	38,000	50,000			819							
9-1180-02	MRプロテクター ミトン オレンジ MPMT01-ORF	38,000	50,000			819							
9-1180-03	MRプロテクター ミトン イエロー MPMT01-YLF	38,000	50,000			819							
9-1181-01	MRプロテクター ネットガード ブルー MPNG01-BLF	38,000	50,000			819							
9-1181-02	MRプロテクター ネットガード オレンジ MPNG01-ORF	38,000	50,000			819							
9-1181-03	MRプロテクター ネットガード イエロー MPNG01-YLF	38,000	50,000			819							
0-167-01	蓋蓋 スチロール製 5mL 100個入 1 0615-07	2,260	2,570			1802							
0-167-02	蓋蓋 スチロール製 10mL 100個入 2 0615-08	2,410	2,720			1802							
0-4480-11	ラブリート(カタ付) 用フットボリ 5枚入 K-121	730	980			1485							
0-4607-02	ポリアクリル樹脂製 薬液容器 500mL	1,200	1,380			1817							
0-5647-21	ヨロビアンカードⅠ(回診タイプ) 600×400×855mm ES-A2B	91,000	92,600			1426							
0-5647-22	ヨロビアンカードⅡ(回診タイプ) 2枚ビニル 600×400×855mm ES-A2P	91,000	92,600			1426							
0-5647-23	ヨロビアンカードⅢ(回診タイプ) 3枚ビニル 600×400×855mm ES-A3B	118,000	123,000			1426							
0-5647-24	ヨロビアンカードⅣ(回診タイプ) 3枚ビニル 600×400×855mm ES-A3P	118,000	123,000			1426							
0-7881-01	アムサイライザ303(医療用本ライザー)用 用スタンド	150,000	182,000			537							
0-7881-04	アムサイライザ303(医療用本ライザー)用 少量噴霧セット	15,000	15,500			537							
0-7881-05	アムサイライザ303(医療用本ライザー)用 消毒剤カセット	8,000	9,500			537							
0-7883-01	ナビスメトワゴン A4引出し 高さ388×867mm NM-AA04HST	70,000	71,600			1431							
0-7821-01	コンバクト点滅照度計 528×388×1557mm KTS-SK	157,000	162,000			1420							
0-7920-01	ナビスメトワゴン A3引出し 高さ392×867mm NM-AA04HST	60,000	61,600			1431							
0-7920-02	ナビスメトワゴン A4引出し 高さ392×867mm NM-AA04HST	48,000	50,600			1431							
0-7821-01	ナビスメトワゴン A3引出し 高さ392×867mm NM-AA04HST	76,000	77,500			1431							
0-7921-02	ナビスメトワゴン A4引出し 高さ392×867mm NM-AA04HST	65,000	66,000			1431							
0-7950-21	ヨロビアンカードⅠ(回診タイプ) ES-E2	129,000	131,000			836							
0-7960-31	ヨロビアンカードⅡ(回診タイプ) ES-E5	164,000	168,000			836							
0-9179-01	デイスローザル赤注管 100本入 赤注管S	5,050	6,000			268							
0-9180-01	赤注管ホルダー(デイスローザル)ゴム管付き	870	900			510							
0-9643-01	ポリエチレン手掛け袋 25号100枚入	160	220			1567							
0-9643-02	ポリエチレン手掛け袋 30号100枚入	230	320			1567							
0-9643-03	ポリエチレン手掛け袋 35号100枚入	330	450			1567							
0-9643-04	ポリエチレン手掛け袋 40号100枚入	430	590			1567							
0-9643-05	ポリエチレン手掛け袋 45号100枚入	550	750			1567							
0-9643-06	ポリエチレン手掛け袋 50号100枚入	650	850			1567							
0-9868-01	ナピールプラスチック手袋 パウダー無し L 100入	780	940			982							
0-9868-02	ナピールプラスチック手袋 パウダー無し M 100入	780	940			982							
0-9868-03	ナピールプラスチック手袋 パウダー無し S 100入	780	940			982							
0-9868-04	ナピールプラスチック手袋 パウダー無し XL 100入	780	940			982							
10-0711-55	PC製子ノボトル(細口)100mL 1本 1007-11	770	890	1553	1553								
10-0712-55	PC製子ノボトル(細口)250mL 1本 1007-12	1,030	1,190	1553	1553								
10-0713-55	PC製子ノボトル(細口)500mL 1本 1007-13	1,580	1,730	1553	1553								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 頁	サンクチュアリ 2026 頁	ナビス2026 頁	サニークラブ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタログ 頁	実務解説カタログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
10-3104-55	標準規格紙 丸型細口 (透光) 1L セットなし 1本 1031-04	220	270	1519	1519								
10-3203-55	標準規格紙 丸型細口 (透光) 500mL セットなし 1本 1032-03	200	240	1519	1519								
10-3304-55	標準規格紙 丸型細口 (透光) 1L セットなし 1本 1032-04	260	310	1519	1519								
10-3301-55	イーゾークック付紙 細口丸型5L 1冊 1033-01	3,430	3,950	1526	1526								
10-3302-55	イーゾークック付紙 細口丸型10L 1冊 1033-02	4,190	4,820	1526	1526								
10-3303-55	イーゾークック付紙 細口丸型20L 1冊 1033-03	5,840	6,720	1526	1526								
10-3401-55	イーゾークック付紙 広口丸型5L 1冊 1034-01	3,590	4,120	1526	1526								
10-3402-55	イーゾークック付紙 広口丸型10L 1冊 1034-02	4,500	5,180	1526	1526								
10-3403-55	イーゾークック付紙 広口丸型20L 1冊 1034-03	6,000	6,900	1526	1526								
10-3404-55	イーゾークック付紙 広口丸型30L 1冊 1034-04	10,170	11,700	1526	1526								
10-3405-55	イーゾークック付紙 広口丸型50L 1冊 1034-05	23,870	27,450	1526	1526								
10-3504-55	レバークック付紙 細口丸型5L 1冊 1035-04	2,750	3,160	1526	1526								
10-3505-55	レバークック付紙 細口丸型10L 1冊 1035-05	3,350	3,850	1526	1526								
10-3506-55	レバークック付紙 細口丸型20L 1冊 1035-06	5,350	6,150	1526	1526								
10-3604-55	レバークック付紙 広口丸型5L 1冊 1036-04	3,350	3,850	1526	1526								
10-3605-55	レバークック付紙 広口丸型10L 1冊 1036-05	3,500	4,030	1526	1526								
10-3606-55	レバークック付紙 広口丸型20L 1冊 1036-06	5,650	6,500	1526	1526								
10-3807-55	レバークック付紙 広口丸型30L 1冊 1036-07	9,850	11,330	1526	1526								
10-3808-55	レバークック付紙 広口丸型50L 1冊 1036-08	20,300	23,380	1526	1526								
10-4101-55	平角缶(1ヤロ) 2L 1本 1041-01	420	484	1530	1530								
10-4102-55	平角缶(1ヤロ) 3L 1本 1041-02	590	680	1530	1530								
10-4103-55	平角缶(1ヤロ) 4L 1本 1041-03	1,690	1,940	1530	1530								
10-4109-55	平角缶(1ヤロ) 10L 1本 1041-09	1,840	2,120	1530	1530								
10-4107-55	平角缶(1ヤロ) 20L 1本 1041-07	2,800	3,220	1530	1530								
10-4133-55	平角缶(1ヤロ) 4L 1本 1041-33	720	830	1530	1530								
10-4134-55	平角缶(1ヤロ) 5L 1本 1041-34	1,240	1,440	1530	1530								
10-4203-55	平角缶(1ヤロ) 500mL 1本 1042-03	190	214	1529	1529								
10-4204-55	平角缶(1ヤロ) 1L 1本 1042-04	240	270	1529	1529								
10-4301-55	平角缶(2ヤロ) 5L ノズル付 5LN	1,460	1,670	-	-								
10-4302-55	平角缶(2ヤロ) 10L ノズル付	2,240	2,580	-	-								
10-4303-55	平角缶(2ヤロ) 20L ノズル付	2,910	3,340	-	-								
10-4311-55	平角缶(2ヤロ) 5L 両端平キップ仕様 5LC	1,460	1,680	-	-								
10-4312-55	平角缶(2ヤロ) 10L 両端平キップ仕様	2,240	2,580	-	-								
10-4313-55	平角缶(2ヤロ) 20L 両端平キップ仕様	2,910	3,340	-	-								
10-4361-55	平角缶(2ヤロ) 両端平キップ仕様 洗浄済 5L	7,700	8,860	-	-							99	
10-4362-55	平角缶(2ヤロ) 両端平キップ仕様 洗浄済 10L	9,900	11,400	-	-							99	
10-4363-55	平角缶(2ヤロ) 両端平キップ仕様 洗浄済 20L	12,600	14,500	-	-							99	
10-4501-55	平角缶(1ヤロ) 5L グレー 1本 1045-01	1,330	1,530	1530	1530								
10-4502-55	平角缶(1ヤロ) 10L グレー 1本 1045-02	1,870	2,150	1530	1530								
10-4503-55	平角缶(1ヤロ) 20L グレー 1本 1045-03	2,930	3,360	1530	1530								
10-4601-55	正角缶(1ヤロ) 10L 1本 1046-01	2,520	2,900	1529	1529								
10-4602-55	正角缶(1ヤロ) 20L 1本 1046-02	4,120	4,630	1529	1529								
10-5001-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 10L 1冊 1050-01	5,550	6,300	1526	1526								
10-5002-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 20L 1冊 1050-02	5,840	6,720	1526	1526								
10-5003-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 30L 1冊 1050-03	3,750	4,310	1526	1526								
10-5004-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 10L 1冊 1050-04	4,500	5,180	1526	1526								
10-5005-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 20L 1冊 1050-05	5,250	6,040	1526	1526								
10-5006-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 30L 1冊 1050-06	5,250	6,040	1526	1526								
10-5007-55	イーゾークック付紙 正角缶(1ヤロ) 20L 1冊 1050-07	7,270	8,320	1526	1526								
10-5201-55	レバークック付紙 正角缶(1ヤロ) 10L 1冊 1052-01	4,870	5,600	1526	1526								
10-5202-55	レバークック付紙 正角缶(1ヤロ) 20L 1冊 1052-02	5,490	6,310	1526	1526								
10-5207-55	レバークック付紙 正角缶(1ヤロ) 30L 1冊 1052-07	3,500	4,030	1526	1526								
10-5209-55	レバークック付紙 正角缶(1ヤロ) 10L 1冊 1052-09	4,280	4,920	1526	1526								
10-5210-55	レバークック付紙 正角缶(1ヤロ) 20L 1冊 1052-10	4,570	5,260	1526	1526								
10-6452-55	スチロール容器 洗浄済 10mL 1本 (10本入)	1,940	2,240	-	-							98	
10-6453-55	スチロール容器 洗浄済 20mL 1本 (10本入)	2,230	2,570	-	-							98	
10-6454-55	スチロール容器 洗浄済 50mL 1本 (10本入)	3,240	3,750	-	-							98	
10-6455-55	スチロール容器 洗浄済 100mL 1本 (10本入)	5,150	5,930	-	-							98	
10-6457-55	スチロール容器 洗浄済 180mL 1本 (10本入)	7,990	9,200	-	-							98	
10-086-08	真空ポリカデシケーター用リッパ NBR G-290	1,600	1,840	992	992								
10-086-14	真空ポリカデシケーター用リッパ 300mm	2,500	2,900	976	976								
10-086-21	真空ポリカデシケーター用リッパ 240型	18,200	19,500	992	992								
10-086-22	ポリカデシケーター φ245mm 241型	13,700	15,000	976	976								
10-086-32	真空ポリカデシケーター用リッパ 300型	27,900	29,700	992	992								
10-8901-55	軟音容器NK製 300mL NK-30 1本 1069-01	76	80	1523	1523								
10-8902-55	軟音容器NK製 500mL NK-50 1本 1069-02	94	108	1523	1523								
10-8906-55	軟音容器NK製 300mL NK-300 1本 1069-06	250	284	1523	1523								
10-8907-55	軟音容器NK製 500mL NK-500 1本 1069-07	400	460	1523	1523								
10-8909-55	軟音容器NK製 1L NK-1000 1本 1069-09	1,450	1,670	1523	1523								
10-8911-55	軟音容器NK製 800mL NK-800 1本 1069-11	360	420	1523	1523								
10-8901-55	ノズル(大) 20L用 1098-01	160	178	1530	1530								
11-0502-05	洗浄ボトル(JPボトル) 1000mL JPS-100 5本 1105-02	2,000	2,300	1505	1505								
11-0503-05	洗浄ボトル(JPボトル) 250mL JPS-250 5本 1105-03	2,500	2,870	1505	1505								
11-0504-05	洗浄ボトル(JPボトル) 500mL JPS-500 2本 1105-04	1,560	1,800	1505	1505								
11-0505-05	洗浄ボトル(JPボトル) 1000mL JPS-1000 1本 1105-05	1,270	1,460	1505	1505								
11-1291-01	ハイバック容器 750mL No.100	640	740	1510	1510								
11-1291-02	ハイバック容器 1120mL No.120	650	760	1510	1510								
11-1291-03	ハイバック容器 1460mL No.150	660	770	1510	1510								
11-1334-21-60	マルチ室分次検査器 レタラ6日 XA-4400	18,520	20,170	-	-								474
11-1731-16	ハルセル(R)水相(加温型) B-55W	4,800	5,500	744	744								
11-1731-21	ハルセル(R)水相(加温型) B-55	25,000	28,000	744	744								
11-1731-40	ハルセル(R)水相(加温型) B-53W	79,000	81,000	744	744								
11-1731-51	ハルセル試験装置 10415BセントロYPP15101D付) B-52-IDWJ	642,000	823,000	744	744								
11-1884-01	マイクロバイアル 0.7mL 1箱(1084本) OMV-1	6,800	7,800	-	-								
11-1884-02	マイクロバイアル 1.5mL 1箱(100本) OMV-2	6,800	7,600	-	-								
11-1961-07	ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)φ17210 2000mL GL-45	14,900	15,600	1587	1587								
11-1961-11	ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)φ17210 3500mL	43,200	45,000	1587	1587								
11-1961-12	ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)φ17210 5000mL	54,800	57,500	1587	1587								
11-1961-13	ねじ口瓶丸型茶褐色(デュラン)φ17210 10000mL	110,000	115,500	1587	1587								
11-1962-01	三角トラップ 185mm T100-29/19	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-02	三角トラップ 185mm T100-29/24	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-03	三角トラップ 154mm T100-29/29	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-04	三角トラップ 154mm T100-32/32	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-06	三角トラップ 185mm T100-32/15	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-07	三角トラップ 185mm T100-29/15	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-08	三角トラップ 190mm T200-29/15	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-09	三角トラップ 179mm T200-32/32	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-10	三角トラップ 196mm T300-32/32	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-11	三角トラップ 190mm T200-29/19	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-12	三角トラップ 189mm T200-29/24	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-13	三角トラップ 179mm T200-29/29	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-14	三角トラップ 207mm T300-29/19	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-15	三角トラップ 208mm T300-29/24	17,900	18,800	1696	1696								
11-1962-16	三角トラップ 196mm T300-29/29	17,900	18,800	1696	16								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンプル 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーク 2024 頁	数値2024 頁	アズビオ 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解説カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
1-4658-76	広口瓶 1L HDPE製 50本(ケース販売)	10,800	13,000	1518	1518								
1-4658-81	広口瓶 NWW-200 200本入	10,200	12,400	1518	1518								
1-4658-82	広口瓶 NWW-500 100本入	5,450	6,500	1518	1518								
1-4658-83	広口瓶 NWW-1000 100本入	7,550	8,950	1518	1518								
1-4658-84	広口瓶 NWW-2500 100本入	9,900	11,900	1518	1518								
1-4658-85	広口瓶 NWW-5000 50本入	8,200	9,900	1518	1518								
1-4658-86	広口瓶 NWW-10000 50本入	10,400	12,600	1518	1518								
1-4659-21	デジボカップ B-100	19	23	1724	1724	334							
1-4659-22	デジボカップ B-150	24	29	1724	1724	334							
1-4659-23	デジボカップ B-200	39	46	1724	1724	334							
1-4659-24	デジボカップ B-300	48	57	1724	1724	334							
1-4659-25	デジボカップ B-500	58	67	1724	1724	334							
1-4659-26	デジボカップ B-1000	100	120	1724	1724	334							
1-4659-27	デジボカップ B-2000	210	260	1724	1724	334							
1-4659-31	デジボカップ B-1000C 1000個入	14,700	17,600	1724	1724	334							
1-4659-32	デジボカップ B-1500C 1000個入	19,800	23,800	1724	1724	334							
1-4659-33	デジボカップ B-2000C 1000個入	29,200	34,600	1724	1724	334							
1-4659-34	デジボカップ B-3000C 500個入	19,000	23,400	1724	1724	334							
1-4659-35	デジボカップ B-4000C 250個入	12,100	14,500	1724	1724	334							
1-4659-36	デジボカップ B-1000C 100個入	8,700	10,400	1724	1724	334							
1-4659-37	デジボカップ B-2000C 100個入	19,600	23,400	1724	1724	334							
1-4730-11	ハンドラップ PH-200N	1,600	1,930	1578	1578								
1-4730-12	ハンドラップ PH-500N	1,700	1,940	1578	1578								
1-4884-01	バイアル瓶用ゴム栓 VCG-15 No.1用 100個入 1306-21	2,800	3,200	1610	1610								
1-4884-02	バイアル瓶用ゴム栓 VCG-20 No.2用 100個入 1306-22	2,000	2,200	1610	1610								
15-0011-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 50mL 1本 1500-11	25	30	1516	1516								
15-0012-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 100mL 1本 1500-12	80	91	1516	1516								
15-0013-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 250mL 1本 1500-13	110	130	1516	1516								
15-0014-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 500mL 1本 1500-14	200	240	1516	1516								
15-0015-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 1L 1本 1500-15	230	270	1516	1516								
15-0016-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 2L 1本 1500-16	500	580	1516	1516								
15-0018-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 200mL 1本 1500-18	110	130	1516	1516								
15-0019-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 300mL 1本 1500-19	140	170	1516	1516								
15-0301-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 50mL 滅菌済 200本 1503-01	68,000	78,000	1516	1516								
15-0302-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 100mL 滅菌済 200本 1503-02	30,000	34,800	1516	1516								
15-0303-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 250mL 滅菌済 200本 1503-03	40,800	47,200	1516	1516								
15-0304-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 500mL 滅菌済 100本 1503-04	36,800	42,400	1516	1516								
15-0305-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 1L 滅菌済 50本 1503-05	22,300	25,700	1516	1516								
15-0306-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 2L 滅菌済 36本 1503-06	40,040	46,100	1516	1516								
15-0307-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 200mL 滅菌済 200本入 1503-07	41,200	47,600	1516	1516								
15-0308-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 300mL 滅菌済 200本入 1503-08	52,000	60,000	1516	1516								
15-1011-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 50mL 1本 1510-11	82	95	1516	1516								
15-1012-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 100mL 1本 1510-12	82	95	1516	1516								
15-1013-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 250mL 1本 1510-13	120	140	1516	1516								
15-1014-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 500mL 1本 1510-14	240	280	1516	1516								
15-1015-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 1L 1本 1510-15	240	280	1516	1516								
15-1016-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 2L 1本 1510-16	560	650	1516	1516								
15-1018-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 200mL 1本 1510-18	130	150	1516	1516								
15-1019-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 300mL 1本 1510-19	150	180	1516	1516								
15-1301-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 50mL 滅菌済 500本 1513-01	75,000	87,000	1516	1516								
15-1302-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 100mL 滅菌済 200本 1513-02	32,800	38,000	1516	1516								
15-1303-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 250mL 滅菌済 200本 1513-03	43,600	50,400	1516	1516								
15-1304-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 500mL 滅菌済 100本 1513-04	38,000	43,800	1516	1516								
15-1305-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 1L 滅菌済 50本 1513-05	24,100	27,700	1516	1516								
15-1306-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 2L 滅菌済 36本 1513-06	41,620	47,900	1516	1516								
15-1308-55	JRトル丸蓋広口 1513-08	54,400	62,800	1516	1516								
15-1309-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 200mL 滅菌済 200本 1513-08	46,800	54,000	1516	1516								
15-2011-55	JRトル丸蓋 細口 透光 50mL 1本 1520-11	84	97	1516	1516								
15-2012-55	JRトル丸蓋 細口 透光 100mL 1本 1520-12	90	110	1516	1516								
15-2013-55	JRトル丸蓋 細口 透光 250mL 1本 1520-13	130	160	1516	1516								
15-2014-55	JRトル丸蓋 細口 透光 500mL 1本 1520-14	210	260	1516	1516								
15-2015-55	JRトル丸蓋 細口 透光 1L 1本 1520-15	270	310	1516	1516								
15-2016-55	JRトル丸蓋 細口 透光 2L 1本 1520-16	590	680	1516	1516								
15-2301-55	JRトル丸蓋 細口 透光 50mL 滅菌済 500本 1523-01	82,000	95,000	1516	1516								
15-2302-55	JRトル丸蓋 細口 透光 100mL 滅菌済 200本 1523-02	35,200	40,400	1516	1516								
15-2303-55	JRトル丸蓋 細口 透光 250mL 滅菌済 200本 1523-03	43,600	50,400	1516	1516								
15-2304-55	JRトル丸蓋 細口 透光 500mL 滅菌済 100本 1523-04	39,600	45,600	1516	1516								
15-2305-55	JRトル丸蓋 細口 透光 1L 滅菌済 50本 1523-05	25,400	29,200	1516	1516								
15-2309-55	JRトル丸蓋 細口 透光 2L 滅菌済 36本 1523-06	42,410	49,000	1516	1516								
15-3011-55	JRトル丸蓋 広口 透光 50mL 1本 1530-11	84	97	1516	1516								
15-3012-55	JRトル丸蓋 広口 透光 100mL 1本 1530-12	92	110	1516	1516								
15-3013-55	JRトル丸蓋 広口 透光 250mL 1本 1530-13	140	170	1516	1516								
15-3014-55	JRトル丸蓋 広口 透光 500mL 1本 1530-14	220	260	1516	1516								
15-3015-55	JRトル丸蓋 広口 透光 1L 1本 1530-15	300	350	1516	1516								
15-3016-55	JRトル丸蓋 広口 透光 2L 1本 1530-16	620	720	1516	1516								
15-3301-55	JRトル丸蓋 広口 透光 50mL 滅菌済 500本 1533-01	82,000	95,000	1516	1516								
15-3302-55	JRトル丸蓋 広口 透光 100mL 滅菌済 200本 1533-02	35,200	40,400	1516	1516								
15-3303-55	JRトル丸蓋 広口 透光 250mL 滅菌済 200本 1533-03	46,800	54,000	1516	1516								
15-3304-55	JRトル丸蓋 広口 透光 500mL 滅菌済 100本 1533-04	40,800	47,000	1516	1516								
15-3305-55	JRトル丸蓋 広口 透光 1L 滅菌済 50本 1533-05	26,800	30,800	1516	1516								
15-3306-55	JRトル丸蓋 広口 透光 2L 滅菌済 36本 1533-06	46,730	53,800	1516	1516								
15-4001-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 100mL 1本 1540-01	88	110	1517	1517								
15-4002-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 250mL 1本 1540-02	180	150	1517	1517								
15-4003-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 500mL 1本 1540-03	220	260	1517	1517								
15-4004-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 1L 1本 1540-04	300	350	1517	1517								
15-4301-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 100mL 滅菌済 200本 1543-01	35,200	40,400	1517	1517								
15-4302-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 250mL 滅菌済 200本 1543-02	46,800	54,000	1517	1517								
15-4303-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 500mL 滅菌済 100本 1543-03	40,800	47,000	1517	1517								
15-4304-55	JRトル丸蓋 細口(ナチュラル) 1L 滅菌済 50本 1543-04	26,700	30,700	1517	1517								
15-5001-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 100mL 1本 1550-01	110	130	1517	1517								
15-5002-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 250mL 1本 1550-02	190	150	1517	1517								
15-5003-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 500mL 1本 1550-03	230	270	1517	1517								
15-5004-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 1L 1本 1550-04	290	340	1517	1517								
15-5301-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 100mL 滅菌済 200本 1553-01	38,000	44,000	1517	1517								
15-5302-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 250mL 滅菌済 200本 1553-02	48,400	56,000	1517	1517								
15-5303-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 500mL 滅菌済 100本 1553-03	43,600	50,200	1517	1517								
15-5304-55	JRトル丸蓋 広口(ナチュラル) 1L 滅菌済 50本 1553-04	28,400	32,700	1517	1517								
15-6001-55	JRトル丸蓋 細口 透光 100mL 1本 1560-01	110	130	1517	1517								
15-6002-55	JRトル丸蓋 細口 透光 250mL 1本 1560-02	140	170	1517	1517								
15-6003-55	JRトル丸蓋 細口 透光 500mL 1本 1560-03	250	290	1517	1517								
15-6004-55	JRトル丸蓋 細口 透光 1L 1本 1560-04	310	360	1517	1517								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合機種2026	サンクチュア2026	ナビス2026	サニーフーズ2024	数機2024	アズビオア2026	アズツール2021	レンタルカタログ	実害対策カタログ	サイエンスカタログ
1-7084-01	SPCなす形プラスチック 500mL 030120-2450	6,000	6,300	1679	1679								
1-7084-02	SPCなす形プラスチック 100mL 030120-24100	4,400	4,600	1679	1679								
1-7084-03	SPCなす形プラスチック 300mL 030120-24300	6,000	6,100	1679	1679								
1-7084-04	SPCなす形プラスチック 300mL 030120-24300	6,000	6,300	1679	1679								
1-7084-05	SPCなす形プラスチック 500mL 030120-24500	7,600	8,000	1679	1679								
1-7084-06	SPCなす形プラスチック 1000mL 030120-241	9,900	10,400	1679	1679								
1-7085-01	SPCなす形プラスチック 50mL 030120-2500	6,000	6,300	1679	1679								
1-7085-02	SPCなす形プラスチック 100mL 030120-25100	5,800	6,100	1679	1679								
1-7085-03	SPCなす形プラスチック 200mL 030120-25200	6,300	6,600	1679	1679								
1-7085-04	SPCなす形プラスチック 300mL 030120-25300	6,900	6,900	1679	1679								
1-7085-05	SPCなす形プラスチック 500mL 030120-25500	7,600	8,000	1679	1679								
1-7085-06	SPCなす形プラスチック 1000mL 030120-251	9,900	10,400	1679	1679								
1-7085-07	SPCなす形プラスチック 2000mL 030120-252	17,900	18,800	1679	1679								
1-7094-01	SPC共振連心洗脱管 円筒型 目盛無し 030280-15106	5,900	6,200	1772	1772								
1-7094-02	SPC共振連心洗脱管 円筒型 目盛付き 030280-15107	6,100	6,400	1772	1772								
1-7095-01	SPC共振連心洗脱管 丸底型 目盛無し 030280-15106	5,900	6,200	1772	1772								
1-7095-02	SPC共振連心洗脱管 丸底型 目盛付き 030280-15107	6,100	6,400	1772	1772								
1-7098-01	SPCラップ様 SPC-24-24 030580-2424	15,900	16,300	1696	1696								
1-7098-02	SPCラップ様 SPC-29-19 030580-2919	16,500	17,200	1696	1696								
1-7098-03	SPCラップ様 SPC-29-29 030580-2929	17,300	18,200	1696	1696								
1-7111-01	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-15 φ10mm 032110-1510	13,900	14,600	1690	1690								
1-7111-02	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-15 φ12mm 032110-1512	13,900	14,600	1690	1690								
1-7111-03	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-15 φ15mm 032110-1515	15,000	15,800	1690	1690								
1-7111-04	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-15 φ20mm 032110-1520	15,000	15,800	1690	1690								
1-7112-01	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-19 φ10mm 032110-1910	13,900	14,600	1690	1690								
1-7112-02	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-19 φ12mm 032110-1912	13,900	14,600	1690	1690								
1-7112-03	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-19 φ15mm 032110-1915	15,000	15,800	1690	1690								
1-7112-04	SPCクロマトカラム PTFEコック付 SPC-19 φ20mm 032110-1920	15,000	15,800	1690	1690								
17-2000-10-55	PETスチレン-バイアル10mL 褐色 JST-R/A 10 50本 1720-0100	3,300	3,800	1554	1554								
17-2000-15-55	PETスチレン-バイアル15mL 褐色 JST-R/A 15 50本 1720-0015	3,300	3,800	1554	1554								
17-2000-20-55	PETスチレン-バイアル20mL 褐色 JST-R/A 20 50本 1720-0020	4,000	4,600	1554	1554								
17-2000-30-55	PETスチレン-バイアル30mL 褐色 JST-R/A 30 50本 1720-0030	4,600	5,300	1554	1554								
17-2000-50-55	PETスチレン-バイアル50mL 褐色 JST-R/A 50 50本 1720-0050	5,900	6,800	1554	1554								
17-2000-100-55	PETスチレン-バイアル100mL 褐色 JST-R/A 100 50本 1720-0100	12,500	14,400	1554	1554								
17-2001-00-55	PETスチレン-バイアル100mL 褐色 JST-R/A 100 50本 1720-0100	12,500	14,400	1554	1554								
1-7402-03	ペット広口瓶 500mL No.500	255	310	1556	1556								
1-7402-04	ペット広口瓶 1000mL No.1000	385	470	1556	1556								
1-7402-33	ペット広口瓶 No.500(減容済み)	810	810	1556	1556								
1-7402-34	ペット広口瓶 No.1000(減容済み)	800	900	1556	1556								
1-7497-12	両面クランプ 固定ムップ付き 5~80mm CML-80T	3,800	4,880	1818	1818								
1-7542-01	電動ホットキヤップ 本体 W94-1	2,320	2,330	1601	1601								
1-7680-02	グッドボーイ 褐色100mL 110203	1,320	1,320	1505	1505								
1-7680-03	グッドボーイ 褐色250mL 110203	1,400	1,700	1505	1505								
1-7680-04	グッドボーイ 褐色500mL 110204	2,400	2,800	1505	1505								
1-7680-05	グッドボーイ 褐色1L 110205	3,400	3,900	1505	1505								
1-7680-06	グッドボーイ 褐色2L 110206	7,770	8,900	1505	1505								
1-7797-01	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 50mL 031240-50	16,800	17,600	1700	1700								
1-7797-02	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 100mL 031240-100	19,400	20,000	1700	1700								
1-7797-03	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 200mL 031240-200	23,700	24,700	1700	1700								
1-7797-04	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 300mL 031240-300	22,100	23,200	1700	1700								
1-7797-05	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 500mL 031240-500	25,200	26,500	1700	1700								
1-7797-06	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 1000mL 031240-1000	44,900	47,100	1700	1700								
1-7797-07	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 2000mL 031240-2000	56,700	60,000	1700	1700								
1-7797-08	SPC分選スキャナー型ポート PTFEコック付 3000mL 031240-3000	71,400	75,000	1700	1700								
1-7798-01	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 50mL 031230-50	17,500	18,400	1700	1700								
1-7798-02	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 100mL 031230-100	18,000	18,900	1700	1700								
1-7798-03	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 200mL 031230-200	19,200	20,100	1700	1700								
1-7798-04	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 300mL 031230-300	20,700	22,000	1700	1700								
1-7798-05	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 500mL 031230-500	22,400	24,000	1700	1700								
1-7798-06	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 1000mL 031230-1000	30,700	32,200	1700	1700								
1-7798-07	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 2000mL 031230-2000	64,600	69,000	1700	1700								
1-7798-08	SPC分選丸型ポート PTFEコック付 3000mL 031230-3000	66,000	69,300	1700	1700								
1-7800-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 1000mL 005760-1000	19,700	20,700	1682	1682								
1-7800-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 2000mL 005760-2000	29,600	31,100	1682	1682								
1-7800-03	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 3L 005760-3000	42,600	44,700	1682	1682								
1-7801-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 1000mL φ146mm 円形 005770-1000	23,000	24,200	1682	1682								
1-7801-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 2000mL φ146mm 円形 005770-2000	38,400	40,300	1682	1682								
1-7802-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005770-1 TS29/42 2口 005770-1(二口)	24,500	26,000	1682	1682								
1-7802-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005770-1 TS29/42 2口 005770-1(二口)	24,500	26,000	1682	1682								
1-7802-03	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005770-1 TS29/42 3口 005770-1(三口)	29,500	31,000	1682	1682								
1-7802-04	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005770-1 TS29/42 4口 005770-1(四口)	35,500	37,300	1682	1682								
1-7803-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 300mL 005660-300	13,500	14,200	1682	1682								
1-7803-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 500mL 005660-500	16,000	16,800	1682	1682								
1-7803-03	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 1000mL 005660-1000	21,000	22,100	1682	1682								
1-7803-04	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 2L 005660-2000	27,000	28,400	1682	1682								
1-7803-05	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 3L 005660-3000	34,000	36,000	1682	1682								
1-7803-16	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 5000mL 005660-50001	53,000	55,700	1682	1682								
1-7804-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 200mL φ94mm 簡形 005670-200	14,200	14,800	1682	1682								
1-7804-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 500mL φ94mm 簡形 005670-500	16,800	17,800	1682	1682								
1-7804-03	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 1000mL φ94mm 簡形 005670-1000	21,000	22,100	1682	1682								
1-7805-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 2000mL φ138mm 円形 005670-2000	29,000	30,500	1682	1682								
1-7806-01	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005610-1 TS24/40 1口 005610-1(一口)	16,000	16,800	1682	1682								
1-7806-02	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005620-1 TS24/40 2口 005620-1(二口)	20,000	21,000	1682	1682								
1-7806-03	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005640-1 TS24/40 3口 005640-1(三口)	25,000	26,500	1682	1682								
1-7806-04	セラバルプラスチック丸形(半面適合タイプ) 005640-1 TS24/40 4口 005640-1(四口)	30,000	31,500	1682	1682								
1-7816-01	ヒヤポート小型純粋製造装置 PP-201	390,000	400,000	1462	1462								
1-8111-13	クイッククワイアード 本体 40x40x100mm 業務用1箱(50x12袋入)	22,900	23,000	2175	2175								
1-8111-14	クイッククワイアード 本体 40x40x100mm 業務用1箱(30枚x4袋入)	7,710	8,660	2175	2175								
1-8129-02	マイチーバイアル No.02 褐色 1.5mL 200本入 0102-13	24,400	26,800	1605	1605								
1-8129-03	マイチーバイアル No.01 褐色 4.5mL 100本入 0102-13	17,000	18,800	1605	1605								
1-8129-04	マイチーバイアル No.1 褐色 5mL 100本入 0102-13	19,200	21,000	1605	1605								
1-8129-05	マイチーバイアル No.2 褐色 6mL 100本入 0102-13	20,000	22,000	1605	1605								
1-8129-06	マイチーバイアル No.3 褐色 10mL 100本入 0102-13	20,400	22,400	1605	1605								
1-8129-07	マイチーバイアル No.4 褐色 13mL 50本入 0102-13	12,100	13,300	1605	1605								
1-8129-08	マイチーバイアル No.5 褐色 18mL 50本入 0102-13	13,700	14,400	1605	1605								
1-8129-09	マイチーバイアル No.8 褐色 28mL 50本入 0102-13	13,900	15,300	1605	1605								
1-8129-10	マイチーバイアル No.7 褐色 50mL 50本入 0102-13	19,600	21,500	1605	1605								
1-8129-11	マイチーバイアル No.8 褐色 110												

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンプル 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラブ 2024 頁	設備2024 頁	アズビオ 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解説カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
2-465-05	PPチューブ 12mL 1ケース(150本×2箱入) PP-16L	12,600	13,800	1768	1768								
2-465-06	PPチューブ 20mL 1ケース(100本×2箱入) PP-18	12,000	13,200	1768	1768								
2-465-07	PPチューブ 5mL 25ケース 1ケース(200本×2箱入) PP12ツ	16,000	17,600	1768	1768								
2-470-01	検査分銅 20kg F2RS-20K	126,500	139,000	461	461								
2-470-02	検査分銅 10kg F2RS-10K	91,500	100,500	461	461								
2-470-03	検査分銅 5kg F2RS-5K	68,500	75,500	461	461								
2-470-04	検査分銅 2kg F2RS-2K	51,500	58,500	461	461								
2-470-05	検査分銅 1kg F2RS-1K	33,000	36,500	461	461								
2-470-06	検査分銅 500g F2RS-500G	31,500	34,500	461	461								
2-471-01	検査分銅 20kg M1RS-20K	113,500	125,000	461	461								
2-471-02	検査分銅 10kg M1RS-10K	71,500	81,500	461	461								
2-471-03	検査分銅 5kg M1RS-5K	55,000	60,500	461	461								
2-471-04	検査分銅 2kg M1RS-2K	36,500	40,000	461	461								
2-471-05	検査分銅 1kg M1RS-1K	27,500	30,500	461	461								
2-471-06	検査分銅 500g M1RS-500G	26,000	28,500	461	461								
2-4769-12	ハッフル三角フラスコ 100mL	3,700	3,900	-	-								
2-4769-13	ハッフル三角フラスコ 200mL	4,400	4,620	-	-								
2-4769-14	ハッフル三角フラスコ 300mL	5,200	5,500	-	-								
2-4769-15	ハッフル三角フラスコ 500mL	5,400	5,700	-	-								
2-4906-01	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(20本入) V-100	2,420	2,530	2525	2525				98				
2-4906-02	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(20本入) V-150	2,590	2,740	2525	2525				98				
2-4906-03	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(20本入) V-200	3,140	3,300	2525	2525				98				
2-4906-04	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(20本入) V-300	4,440	4,650	2525	2525				98				
2-4906-05	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(20本入) V-500	4,510	4,850	2525	2525				98				
2-4906-06	デイスホカップ SCC (純水洗浄処理済み) 1箱(10本入) V-1000	3,320	3,760	2525	2525				98				
2-4920-07	小室真空デシケータ 60×25×86.5mm 角 90度	16,700	18,300	996	996								
2-4920-08	小室真空デシケータ 95×40×136.5mm 角140度	26,500	30,500	996	996								
2-4920-09	小室真空デシケータ 135×60×200mm 角200度	42,000	48,400	996	996								
2-4920-11	小室真空デシケータ 30型	18,900	21,800	996	996								
2-4920-12	小室真空デシケータ 60型	19,400	22,400	996	996								
2-4920-13	小室真空デシケータ 100型	21,300	24,600	996	996								
2-4920-14	小室真空デシケータ 200型	21,800	25,300	996	996								
2-4920-15	小室真空デシケータ 300型	22,800	26,300	996	996								
2-494-01	円筒分銅 20kg F1CSB-20K	212,000	233,000	459	459								
2-494-02	円筒分銅 10kg F1CSB-10K	125,000	137,500	459	459								
2-494-03	円筒分銅 5kg F1CSB-5K	63,000	69,500	459	459								
2-494-04	円筒分銅 2kg F1CSB-2K	29,000	32,000	459	459								
2-494-05	円筒分銅 1kg F1CSB-1K	21,000	23,000	459	459								
2-494-06	円筒分銅 500g F1CSB-500G	15,000	16,500	459	459								
2-494-07	円筒分銅 200g F1CSB-200G	13,000	14,500	459	459								
2-494-08	円筒分銅 100g F1CSB-100G	10,000	11,000	459	459								
2-494-09	円筒分銅 50g F1CSB-50G	9,000	9,800	459	459								
2-494-10	円筒分銅 20g F1CSB-20G	7,000	8,000	459	459								
2-494-11	円筒分銅 10g F1CSB-10G	7,000	8,000	459	459								
2-494-12	円筒分銅 5g F1CSB-5G	6,700	7,500	459	459								
2-494-13	円筒分銅 2g F1CSB-2G	6,700	7,500	459	459								
2-494-14	円筒分銅 1g F1CSB-1G	6,700	7,500	459	459								
2-495-01	円筒分銅 20kg F2CSB-20K	190,000	209,000	459	459								
2-495-02	円筒分銅 10kg F2CSB-10K	114,000	125,500	459	459								
2-495-03	円筒分銅 5kg F2CSB-5K	60,000	66,000	459	459								
2-495-04	円筒分銅 2kg F2CSB-2K	27,000	30,000	459	459								
2-495-05	円筒分銅 1kg F2CSB-1K	20,500	22,500	459	459								
2-495-06	円筒分銅 500g F2CSB-500G	14,000	15,500	459	459								
2-495-07	円筒分銅 200g F2CSB-200G	12,000	13,500	459	459								
2-495-08	円筒分銅 100g F2CSB-100G	9,500	10,500	459	459								
2-495-09	円筒分銅 50g F2CSB-50G	8,500	9,500	459	459								
2-495-10	円筒分銅 20g F2CSB-20G	6,800	7,500	459	459								
2-495-11	円筒分銅 10g F2CSB-10G	6,800	7,500	459	459								
2-495-12	円筒分銅 5g F2CSB-5G	6,500	7,000	459	459								
2-495-13	円筒分銅 2g F2CSB-2G	6,500	7,000	459	459								
2-495-14	円筒分銅 1g F2CSB-1G	6,500	7,000	459	459								
2-496-01	円筒分銅 20kg M1CSB-20K	179,000	197,000	459	459								
2-496-02	円筒分銅 10kg M1CSB-10K	111,000	121,000	459	459								
2-496-03	円筒分銅 5kg M1CSB-5K	55,000	60,500	459	459								
2-496-04	円筒分銅 2kg M1CSB-2K	29,000	32,000	459	459								
2-496-05	円筒分銅 1kg M1CSB-1K	21,000	23,000	459	459								
2-496-06	円筒分銅 500g M1CSB-500G	15,000	16,500	459	459								
2-496-07	円筒分銅 200g M1CSB-200G	12,000	13,000	459	459								
2-496-08	円筒分銅 100g M1CSB-100G	9,500	9,500	459	459								
2-496-09	円筒分銅 50g M1CSB-50G	7,500	8,500	459	459								
2-496-10	円筒分銅 20g M1CSB-20G	6,400	7,000	459	459								
2-496-11	円筒分銅 10g M1CSB-10G	6,400	7,000	459	459								
2-496-12	円筒分銅 5g M1CSB-5G	6,000	6,500	459	459								
2-496-13	円筒分銅 2g M1CSB-2G	6,000	6,500	459	459								
2-496-14	円筒分銅 1g M1CSB-1G	6,000	6,500	459	459								
2-5078-01	プラスチックゲージ GTQ-200 05060-01	260,000	273,000	1230	1230								
2-5078-01	標準規格用 丸型細口(遊差) 100mL 1本 1031-01	120	140	1519	1519								
2-5078-01-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 100mL SCC 5箱/袋×2袋入	4,000	4,140	2524	2524								
2-5078-02	標準規格用 丸型細口(遊差) 50mL 1本 1031-02	140	160	1519	1519								
2-5078-02-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 250mL SCC 5箱/袋×2袋入	4,000	4,180	2524	2524								
2-5078-03	標準規格用 丸型細口(遊差) 500mL 1本 1031-23	230	270	1519	1519								
2-5078-03-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 500mL SCC 2箱/袋×5袋入	5,900	6,160	2524	2524								
2-5078-04	標準規格用 丸型細口(遊差) 1L 1本 1031-24	310	360	1519	1519								
2-5078-04-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 1000mL SCC 1箱/袋×5袋入	4,300	4,480	2524	2524								
2-5078-05	標準規格用 丸型細口(遊差) 2L 1本 1031-05	600	690	1519	1519								
2-5078-05-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 2L 1箱/袋×1袋入	1,610	1,690	2524	2524								
2-5078-06	標準規格用 丸型細口(遊差) 3L 1本 1031-06	870	1,000	1519	1519								
2-5078-06-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 3L 1箱/袋×1袋入	2,160	2,270	2524	2524								
2-5078-07	標準規格用 丸型細口(遊差) 5L 1本 1031-07	1,360	1,570	1519	1519								
2-5078-07-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 5L 1箱/袋×1袋入	3,070	3,240	2524	2524								
2-5078-08	標準規格用 丸型細口(遊差) 10L 1本 1031-08	1,950	2,250	1519	1519								
2-5078-08-77	細口丸型遊差用(茶) SCC 10L 1箱/袋×1袋入	4,290	4,590	2524	2524								
2-5077-01	標準規格用 丸型広口(遊差) 100mL 1本 1032-01	120	140	1519	1519								
2-5077-01-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 100mL SCC 5箱/袋×2袋入	4,100	4,290	2524	2524								
2-5077-02	標準規格用 丸型広口(遊差) 250mL 1本 1032-02	160	180	1519	1519								
2-5077-02-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 250mL SCC 5箱/袋×2袋入	4,400	4,600	2524	2524								
2-5077-03	標準規格用 丸型広口(遊差) 500mL 1本 1032-23	260	300	1519	1519								
2-5077-03-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 500mL SCC 2箱/袋×5袋入	6,200	6,500	2524	2524								
2-5077-04	標準規格用 丸型広口(遊差) 1L 1本 1032-24	320	370	1519	1519								
2-5077-04-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 1000mL SCC 1箱/袋×5袋入	4,400	4,610	2524	2524								
2-5077-05	標準規格用 丸型広口(遊差) 2L 1本 1032-05	630	730	1519	1519								
2-5077-05-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 2L 1箱/袋×1袋入	1,690	1,690	2524	2524								
2-5077-06	標準規格用 丸型広口(遊差) 3L 1本 1032-06	890	1,020	1519	1519								
2-5077-06-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 3L 1箱/袋×1袋入	2,020	2,140	2524	2524								
2-5077-07	標準規格用 丸型広口(遊差) 5L 1本 1032-07	1,310	1,510	1519	1519								
2-5077-07-77	広口丸型遊差用(茶) SCC 5L 1箱/袋×1袋入	2,800	2,980	2524	2524								
2-5077-08	標準規格用 丸型広口(遊差) 10mL 1本 1032-11	120	140	1519	1519								
2-5077-08-77	標準規格用 丸型広口(遊差) 10L 1本 10												

2026年5月1日より実施

品番	品名	旧価格	新価格	研究用適合 機種2026 年	サンプルスト 2026 年	ナビス2026 年	サニークラ 2024 年	設備2024 年	アズビエ 2026 年	アズツール 2021 年	レンタルカ タログ 年	実務開発カ タログ 年	サイエンスカ タログ 年
2-7837-11	簡易型真空乾燥機 KVO-300	145,000	147,000	49	49								
2-807-01	廉価型ロードワッシャー(一式書付き)単用型 HRH	2,860	3,000	1797	1797								
2-8207-41	デジタルメーター DM-100S用予備パーツACアダプター	6,700	7,000	675	675								
2-8207-43	デジタルメーター DM-100S用予備パーツ圧力用クラップ	4,500	4,700	675	675								
2-8210-01	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 500mL 017250-500A	6,600	5,880	1588	1588								
2-8210-02	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 1000mL 017250-1000A	5,250	5,580	1588	1588								
2-8210-03	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 2000mL 017250-2000	11,550	12,100	1588	1588								
2-8210-04	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 5000mL 017250-5000	43,150	45,300	1588	1588								
2-8210-05	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 10000mL 017250-10000	77,450	81,300	1588	1588								
2-8210-06	広口ねじ口蓋 デュラン(R) 20000mL 017250-20000	163,950	171,800	1588	1588								
2-8210-11	広口ねじ口蓋(デュラン(R)用)用キャップ 黄 017250-801A	390	390	1020	1588								
2-8775-01	デバッグタンク 500個 04-001	16,100	18,600				16						
2-8990-21	pH検定標準計 交換用PR指示薬(50ml) 080510-0642	3,800	4,000	582	582								
2-8990-22	pH検定標準計 交換用PR指示薬(50ml) 080510-0643	4,300	5,000	582	582								
2-981-01	工業用紙 500 200	3,040	3,400	4,478	1478								
2-9823-01	デシホ保管コンテナ 171 × 87 × 50mm 1袋(20個入) No.10	9,800	10,800	1603	1603								
2-9823-02	デシホ保管コンテナ 222 × 112 × 55mm 1袋(20個入) No.23	11,000	12,200	1603	1603								
2-9823-03	デシホ保管コンテナ 186 × 156 × 70mm 1袋(20個入) No.36	12,160	13,400	1603	1603								
2-9823-04	デシホ保管コンテナ 191 × 148 × 85mm 1袋(20個入) No.10	12,160	13,400	1603	1603								
2-9823-05	デシホ保管コンテナ 205 × 166 × 128mm 1袋(20個入) No.80	14,680	16,200	1603	1603								
2-9824-01	ホルムねじ口蓋 径φ120 × 高さφ80 3mL 1箱(150本入) NNS-4H	32,100	35,400	1765	1765								
2-9824-02	ホルムねじ口蓋 径φ130 × 高さφ78 3mL 1箱(200本入) NNT-3H	94,000	97,600	1765	1765								
2-9824-03	ホルムねじ口蓋 径φ130 × 高さφ80 5mL 1箱(100本入) NNS-5H	21,800	24,000	1765	1765								
2-9824-04	ホルムねじ口蓋 径φ130 × 高さφ78 7mL 1箱(100本入) NN-13H	17,200	19,000	1765	1765								
2-9824-05	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ100 6mL 1箱(100本入) NT-10H	19,800	22,000	1765	1765								
2-9824-06	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ105 × 径φ100 10mL 1箱(100本入) NS-10H	26,600	28,400	1765	1765								
2-9824-07	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ105 × 径φ100 12mL 1箱(100本入) NR-10H	33,800	37,200	1765	1765								
2-9824-08	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ105 × 径φ120 12mL 1箱(100本入) NR-10H	22,200	24,600	1765	1765								
2-9824-09	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ105 × 径φ120 15mL 1箱(100本入) NR-10H	26,600	29,400	1765	1765								
2-9824-10	ホルムねじ口蓋 径φ185 × 高さφ105 × 径φ150 15mL 1箱(50本入) N-18H	11,800	13,100	1765	1765								
2-9824-11	ホルムねじ口蓋 径φ180 × 高さφ75 × 径φ100 9mL 1箱(100本入) NT-18H	20,800	23,000	1765	1765								
2-9824-12	ホルムねじ口蓋 径φ180 × 高さφ75 × 径φ12.8 9mL 1箱(100本入) NWT-18H	22,800	25,000	1765	1765								
2-9824-13	ホルムねじ口蓋 径φ180 × 高さφ180 × 径φ100 25mL 1箱(50本入) N-18H	14,800	16,400	1765	1765								
2-9824-14	ホルムねじ口蓋 径φ180 × 高さφ180 × 径φ12.8 25mL 1箱(50本入) NW-18H	15,700	17,300	1765	1765								
2-9824-15	ホルムねじ口蓋 径φ200 × 高さφ180 × 径φ12.8 37mL 1箱(50本入) NW-20H	18,200	20,000	1765	1765								
2-9830-01	PPバイアル瓶 2.5mL 褐色 1箱(1500本入) PV-01	75,000	84,000	1507	1507								
2-9830-02	PPバイアル瓶 4mL 褐色 1箱(1000本入) PV-1	54,000	60,000	1507	1507								
2-9830-03	PPバイアル瓶 7mL 褐色 1箱(1000本入) PV-2	64,000	69,000	1507	1507								
2-9830-04	PPバイアル瓶 11mL 褐色 1箱(600本入) PV-3	38,400	40,800	1507	1507								
2-9830-05	PPバイアル瓶 16mL 褐色 1箱(500本入) PV-4	38,000	42,000	1507	1507								
2-9830-06	PPバイアル瓶 22mL 褐色 1箱(500本入) PV-5	39,000	43,000	1507	1507								
2-9830-07	PPバイアル瓶 32mL 褐色 1箱(400本入) PV-6	42,800	47,800	1507	1507								
2-9830-08	PPバイアル瓶 50mL 褐色 1箱(300本入) PV-7	31,200	34,200	1507	1507								
2-975-01	パキナーオートローラー V-303	168,000	176,000	1290	1290								
2-975-11	外付電磁弁ユニットφ2.3 V-303専用	24,000	25,200	1290	1290								
2-975-12	外付電磁弁ユニット接続ケーブル	7,500	8,000	1290	1290								
2-9928-01	ストレッチフィルム 500mm × 300mm × 15μm 1箱(6巻入) FK	7,020	9,360	2020	2020								
2-9928-02	ストレッチフィルム 500mm × 300mm × 17μm 1箱(6巻入) FB	7,890	10,300	2020	2020								
2-9928-03	ストレッチフィルム 500mm × 450mm × 8μm 1箱(6巻入) NS	10,720	13,100	2020	2020								
30-0102-55	ケミカルメスリンダー 1L 1箱 3001-02	2,620	3,020	1738	1738								
30-0103-55	ケミカルメスリンダー 500mL 1箱 3001-03	2,320	2,680	1738	1738								
30-0104-55	ケミカルメスリンダー 300mL 1箱 3001-04	2,140	2,460	1738	1738								
30-0105-55	ケミカルメスリンダー 250mL 1箱 3001-05	2,020	2,240	1738	1738								
30-0106-55	ケミカルメスリンダー 200mL 1箱 3001-06	1,840	2,120	1738	1738								
30-0107-55	ケミカルメスリンダー 100mL 1箱 3001-07	1,570	1,820	1738	1738								
30-0108-55	ケミカルメスリンダー 50mL 1箱 3001-08	1,530	1,760	1738	1738								
30-0109-55	ケミカルメスリンダー 20mL 1箱 3001-09	1,290	1,480	1738	1738								
30-0110-55	ケミカルメスリンダー 10mL 1箱 3001-10	1,020	1,180	1738	1738								
30-0301-55	PPメスリンダー 1L 1箱 3003-01	1,650	1,900	1738	1738								
30-0302-55	PPメスリンダー 500mL 1箱 3003-02	1,540	1,780	1738	1738								
30-0303-55	PPメスリンダー 300mL 1箱 3003-03	1,080	1,240	1738	1738								
30-0305-55	PPメスリンダー 200mL 1箱 3003-05	1,020	1,160	1738	1738								
30-0306-55	PPメスリンダー 100mL 1箱 3003-06	820	940	1738	1738								
30-0307-55	PPメスリンダー 50mL 1箱 3003-07	750	860	1738	1738								
30-0308-55	PPメスリンダー 20mL 1箱 3003-08	610	700	1738	1738								
30-0309-55	PPメスリンダー 10mL 1箱 3003-09	500	570	1738	1738								
30-0701-55	PP計量カップ 2L 1箱 3007-01	660	760	1719	1719								
30-0702-55	PP計量カップ 1L 1箱 3007-02	490	560	1719	1719								
30-0703-55	PP計量カップ 500mL 1箱 3007-03	380	440	1719	1719								
30-0704-55	PP計量カップ 300mL 1箱 3007-04	250	290	1719	1719								
30-0707-55	PP計量カップ 5L 1箱 3007-07	1,730	1,990	1719	1719								
30-0708-55	PP計量カップ 3L 1箱 3007-08	1,020	1,160	1719	1719								
30-0801-00-55	PC計量カップ 100mL 1箱 3008-0100	240	276	1720	1720								
30-0802-00-55	PC計量カップ 200mL 1箱 3008-0200	360	414	1720	1720								
30-0803-00-55	PC計量カップ 300mL 1箱 3008-0300	490	560	1720	1720								
30-0804-00-55	PC計量カップ 500mL 1箱 3008-0500	670	770	1720	1720								
30-0810-00-55	PC計量カップ 1L 1箱 3008-1000	1,050	1,210	1720	1720								
30-0820-00-55	PC計量カップ 2L 1箱 3008-2000	1,780	2,050	1720	1720								
30-1401-55	PPデシホビーカー 2L 1箱 3014-01	270	300	1726	1726								
30-1402-55	PPデシホビーカー 1L 1箱 3014-02	88	102	1726	1726								
30-1403-55	PPデシホビーカー 500mL 1箱 3014-03	54	62	1726	1726								
30-1404-55	PPデシホビーカー 300mL 1箱 3014-04	42	48	1726	1726								
30-1405-55	PPデシホビーカー 200mL 1箱 3014-05	28	32	1726	1726								
30-1406-55	PPデシホビーカー 100mL 1箱 3014-06	18	20	1726	1726								
30-1407-55	PPデシホビーカー 50mL 1箱 3014-07	17	20	1726	1726								
30-1408-55	PPデシホビーカー 20mL 1箱 3014-08	15	22	1726	1726								
30-1409-55	PPデシホビーカー 10mL 1箱 3014-09	17	20	1726	1726								
30-1607-55	ポリロート φ90mm 1箱 3016-07	190	220	1794	1794								
30-1608-55	ポリロート φ80mm 1箱 3016-08	120	138	1794	1794								
30-1609-55	ポリロート φ60mm 1箱 3016-09	110	128	1794	1794								
30-1610-55	ポリロート φ40mm 1箱 3016-10	90	104	1794	1794								
30-1611-55	ポリロート φ30mm 1箱 3016-11	70	82	1794	1794								
30-2201-55	J洗浄機 1L 1箱 3022-01	410	480	1571	1571								
30-2202-55	J洗浄機 500mL 1箱 3022-02	340	390	1571	1571								
30-2203-55	J洗浄機 250mL 1箱 3022-03	300	350	1571	1571								
30-2204-55	J洗浄機 100mL 1箱 3022-04	210	250	1571	1571								
30-2311-55	J洗浄機1L用ノズル 1箱 3023-11	140	170	1571	1571								
30-2312-55	J洗浄機500mL用ノズル 1箱 3023-12	140	170	1571	1571								
30-2313-55	J洗浄機250mL用ノズル 1箱 3023-13	140	170	1571	1571								
30-2314-55	J洗浄機100mL用ノズル 1箱 3023-14	140	170	1571	1571								
30-2702-55	TPXユニカルビーカー 500mL 1箱 3027-02	940	1,080	1721	1721								
30-2703-55	TPXユニカルビーカー 200mL 1箱 3027-03	54											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用適合機種2026 頁	サンプル2026 頁	ナビス2026 頁	サニーツーブ 2024 頁	設備2024 頁	アズビオア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタログ 頁	災害対策カタログ 頁	サイエンスカタログ 頁
3-223-04	ボトルスランド BS-50 0702-04	7,000	7,700	1005	1005								
3-223-05	ボトルスランド BS-55 0702-05	7,000	7,700	1005	1005								
3-223-06	ボトルスランド BS-60 0702-06	7,000	7,700	1005	1005								
32-5101-55	ネームイン洗浄瓶 水(WATER) 1本 3251-01	720	820	1572	1572								
32-5102-55	ネームイン洗浄瓶 アセトン(ACETONE) 1本 3251-02	720	820	1572	1572								
32-5103-55	ネームイン洗浄瓶 メタノール(METHANOL) 1本 3251-03	720	820	1572	1572								
32-5104-55	ネームイン洗浄瓶 イソプロパノール(ISOPROPANOL) 1本 3251-04	720	820	1572	1572								
32-5105-55	ネームイン洗浄瓶 オイル(OIL) 1本 3251-05	720	820	1572	1572								
32-5121-55	ネームイン洗浄瓶用ノズル 1個 3251-21	140	170	1572	1572								
3-255-01	ナイフボックス 152×220×138mm 200型	6,050	7,630	1025	1025								
3-255-02	ナイフボックス 200型用予備仕切り板 2枚入	760	1,040	1025	1025								
3-256-01	ナイフボックス 312×220×42mm 300型	6,150	7,740	1025	1025								
3-256-02	ナイフボックス 300型用予備仕切り板 2枚入	760	1,040	1025	1025								
3-257-01	ナイフボックス 152×220×60mm 400型	6,050	7,630	1025	1025								
3-257-02	ナイフボックス 400型用予備仕切り板 4枚入	760	1,040	1025	1025								
3-258-01	ナイフボックス 99×220×65mm 600型	6,150	7,740	1025	1025								
3-258-02	ナイフボックス 600型用予備仕切り板 6枚入	760	1,040	1025	1025								
3-259-01	ナイフボックス 99×220×42mm 900型	6,470	8,090	1025	1025								
3-259-02	ナイフボックス 900型用予備仕切り板 9枚入	760	1,040	1025	1025								
3-261-01	ワーキングボックス 488×338×185mm W20型	11,700	14,800	1024	1024	1382							
3-261-02	ワーキングボックス 488×338×185mm W30型	11,900	15,100	1024	1024	1382				105			
3-261-03	ワーキングボックス 488×338×185mm W20型	12,100	15,300	1024	1024	1382							
3-261-04	ワーキングボックス 488×338×185mm W22型	12,300	15,500	1024	1024	1382							
3-261-05	ワーキングボックス 488×338×185mm W23型	12,400	15,600	1024	1024	1382							
3-261-06	ワーキングボックス 488×338×185mm W800型	12,600	15,800	1024	1024	1382							
3-261-07	ワーキングボックス 488×338×185mm W900型	12,900	16,200	1024	1024	1382							
3-261-10	ワーキングボックス用仕切り板 W900用 5枚 W5-6	840	1,080	1024	1024	1382							
3-335-03-60	小型薬量測定機 レンダール5日 S3-301	42,270	46,370										472
3-373-01	イージスボット 1ml ES-1 100本×5袋入 3043-01	5,000	5,800	1758	1758								
3-373-02	イージスボット 2ml ES-2 100本×5袋入 3043-02	7,000	8,100	1758	1758								
3-374-01	封印ボトル 1L TLA-1000 1本 1230-01	280	316	1522	1522								
3-374-02	封印ボトル 2L TLA-2000 1本 1230-02	420	480	1522	1522								
3-374-03	封印ボトル 4L TLA-4000 1本 1230-03	550	634	1522	1522								
3-374-04	封印ボトル 1L TLA-5000 1本 1230-04	750	860	1522	1522								
3-374-11	封印ボトル専用ノズル 1097-85	110	126	1522	1522								
3-4012-01	結立箱 プルーフ	49,200	56,600	1023	1023								
3-4012-02	結立箱 ベーキング	49,200	56,600	1023	1023								
3-4012-03	結立箱 トレイ	66,800	77,000	1023	1023								
3-4012-04	結立箱 L(グレー)	66,800	77,000	1023	1023								
3-4847-01	パーツ&プレーキクリヤー TERA 840ml 15555	430	530	1995	1995								
3-4842-01	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,400	9,200	1607	1607								
3-4842-02	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	8,900	9,600	1607	1607								
3-4842-03	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,600	11,800	1607	1607								
3-4842-04	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	11,800	13,000	1607	1607								
3-4842-05	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.3L	11,800	13,000	1607	1607								
3-4842-06	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,500	7,200	1607	1607								
3-4842-07	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,400	8,250	1607	1607								
3-4842-08	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 30mL 1箱(50本入) No.6	8,400	9,300	1607	1607								
3-4842-09	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 50mL 1箱(50本入) No.7	11,500	12,700	1607	1607								
3-4842-10	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 60mL 1箱(50本入) No.7L	14,000	15,400	1607	1607								
3-4842-11	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 110mL 1箱(50本入) No.8	16,800	18,500	1607	1607								
3-4843-01	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,400	9,200	1607	1607								
3-4843-02	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	8,900	9,600	1607	1607								
3-4843-03	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,600	11,800	1607	1607								
3-4843-04	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	11,800	13,000	1607	1607								
3-4843-05	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 10mL 1箱(100本入) No.3L	11,800	13,000	1607	1607								
3-4843-06	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,500	7,200	1607	1607								
3-4843-07	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,400	8,200	1607	1607								
3-4843-08	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 30mL 1箱(50本入) No.6	8,400	9,300	1607	1607								
3-4843-09	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 50mL 1箱(50本入) No.7	11,500	12,700	1607	1607								
3-4843-10	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 60mL 1箱(50本入) No.7L	14,000	15,400	1607	1607								
3-4843-11	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 110mL 1箱(50本入) No.8	16,800	18,500	1607	1607								
3-4844-01	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,400	9,200	1607	1607								
3-4844-02	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	8,900	9,600	1607	1607								
3-4844-03	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,600	11,800	1607	1607								
3-4844-04	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	11,800	13,000	1607	1607								
3-4844-05	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 10mL 1箱(100本入) No.3L	11,800	13,000	1607	1607								
3-4844-06	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,500	7,200	1607	1607								
3-4844-07	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,400	8,200	1607	1607								
3-4844-08	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 30mL 1箱(50本入) No.6	8,400	9,300	1607	1607								
3-4844-09	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 50mL 1箱(50本入) No.7	11,500	12,700	1607	1607								
3-4844-10	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 60mL 1箱(50本入) No.7L	14,000	15,400	1607	1607								
3-4844-11	CCスクリーン管 透明 イエロキャップ 110mL 1箱(50本入) No.8	16,800	18,500	1607	1607								
3-4945-01	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,400	9,200	1607	1607								
3-4945-02	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	8,900	9,500	1607	1607								
3-4945-03	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,600	11,800	1607	1607								
3-4945-04	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	11,800	13,000	1607	1607								
3-4945-05	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 10mL 1箱(100本入) No.3L	11,800	13,000	1607	1607								
3-4945-06	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,500	7,200	1607	1607								
3-4945-07	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,400	8,200	1607	1607								
3-4945-08	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 30mL 1箱(50本入) No.6	8,400	9,300	1607	1607								
3-4945-09	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 50mL 1箱(50本入) No.7	11,500	12,700	1607	1607								
3-4945-10	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 60mL 1箱(50本入) No.7L	14,000	15,400	1607	1607								
3-4945-11	CCスクリーン管 透明 グリーンキャップ 110mL 1箱(50本入) No.8	16,800	18,500	1607	1607								
3-4946-01	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,800	9,800	1607	1607								
3-4946-02	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	9,000	9,900	1607	1607								
3-4946-03	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,800	12,000	1607	1607								
3-4946-04	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	12,200	13,400	1607	1607								
3-4946-05	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 10mL 1箱(100本入) No.3L	12,200	13,400	1607	1607								
3-4946-06	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,900	7,600	1607	1607								
3-4946-07	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,800	8,600	1607	1607								
3-4946-08	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 30mL 1箱(50本入) No.6	8,800	9,500	1607	1607								
3-4946-09	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 50mL 1箱(50本入) No.7	12,200	13,400	1607	1607								
3-4946-10	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 60mL 1箱(50本入) No.7L	15,300	16,900	1607	1607								
3-4946-11	CCスクリーン管 透明 オレンジキャップ 110mL 1箱(50本入) No.8	17,500	19,300	1607	1607								
3-4947-01	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 3.5mL 1箱(100本入) No.01	8,800	9,800	1607	1607								
3-4947-02	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 4mL 1箱(100本入) No.1	9,000	10,000	1607	1607								
3-4947-03	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 6mL 1箱(100本入) No.2	10,800	12,000	1607	1607								
3-4947-04	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 9mL 1箱(100本入) No.3	12,200	13,400	1607	1607								
3-4947-05	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 10mL 1箱(100本入) No.3L	12,200	13,400	1607	1607								
3-4947-06	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 13.5mL 1箱(50本入) No.4	6,900	7,600	1607	1607								
3-4947-07	CCスクリーン管 透明 ブルーキャップ 20mL 1箱(50本入) No.5	7,800	8,600	1607	1607								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンテック 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビオ 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
3-5929-02	共通平底なす形フラスコ 29/42 100mL	7,700	8,100	1678	1678								
3-5929-03	共通平底なす形フラスコ 29/42 200mL	8,000	8,400	1678	1678								
3-5929-04	共通平底なす形フラスコ 29/42 300mL	8,600	8,900	1678	1678								
3-5929-05	共通平底なす形フラスコ 29/42 500mL	8,800	9,000	1678	1678								
3-5929-06	共通平底なす形フラスコ 29/42 1000mL	11,500	12,000	1678	1678								
3-6244-03	円盤分銅 5000g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-5K-JCSS1	86,500	88,500	460	460								
3-6244-04	円盤分銅 2000g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-2K-JCSS1	46,000	50,000	460	460								
3-6244-05	円盤分銅 1000g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-1K-JCSS1	31,700	33,700	460	460								
3-6244-06	円盤分銅 500g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-500G-JCSS1	26,000	28,000	460	460								
3-6244-07	円盤分銅 200g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-200G-JCSS1	22,000	24,000	460	460								
3-6244-08	円盤分銅 100g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-100G-JCSS1	20,800	22,800	460	460								
3-6244-09	円盤分銅 50g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-50G-JCSS1	17,500	19,500	460	460								
3-6244-10	円盤分銅 20g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-20G-JCSS1	16,200	18,200	460	460								
3-6244-11	円盤分銅 10g 等級F1線 JCSS校正付(特級) F1DS-10G-JCSS1	16,200	18,200	460	460								
3-6245-03	円盤分銅 5000g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-5K-JCSS2	46,000	50,000	460	460								
3-6245-04	円盤分銅 2000g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-2K-JCSS2	39,000	41,000	460	460								
3-6245-05	円盤分銅 1000g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-1K-JCSS2	27,500	29,500	460	460								
3-6245-06	円盤分銅 500g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-500G-JCSS2	21,500	23,500	460	460								
3-6245-07	円盤分銅 200g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-200G-JCSS2	19,000	21,000	460	460								
3-6245-08	円盤分銅 100g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-100G-JCSS2	17,000	19,000	460	460								
3-6245-09	円盤分銅 50g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-50G-JCSS2	15,500	17,500	460	460								
3-6245-10	円盤分銅 20g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-20G-JCSS2	15,000	17,000	460	460								
3-6245-11	円盤分銅 10g 等級F2線 JCSS校正付(1級) F2DS-10G-JCSS2	14,000	16,000	460	460								
3-6246-05	円盤分銅 100g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-100G-JCSS3	14,000	16,000	460	460								
3-6246-06	円盤分銅 50g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-50G-JCSS3	13,000	15,000	460	460								
3-6246-07	円盤分銅 20g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-20G-JCSS3	12,500	14,500	460	460								
3-6246-08	円盤分銅 10g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-10G-JCSS3	12,500	14,500	460	460								
3-6246-09	円盤分銅 5000g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-5K-JCSS3	23,500	25,500	460	460								
3-6246-10	円盤分銅 2000g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-2K-JCSS3	18,000	19,000	460	460								
3-6246-11	円盤分銅 1000g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-100G-JCSS3	15,000	17,000	460	460								
3-6246-12	円盤分銅 500g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-500G-JCSS3	13,000	15,000	460	460								
3-6246-13	円盤分銅 200g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-200G-JCSS3	12,500	14,500	460	460								
3-6246-14	円盤分銅 100g 等級M1線 JCSS校正付(2級) M1DS-100G-JCSS3	12,500	14,500	460	460								
3-7238-01	斗笠用廃液口 廃液用ホース付 HRR-S	4,660	4,780	1797	1797								
3-7238-02	アスリル板付機(ビュレット機) 780	2,780	2,710	2110	2110						34		
3-7318-01	洗滌剤(クリンター) 420mL 7601S 11520	360	490										
3-7327-01	フッ素ガスコーティング容器(JP) 100mL JPF-100 1本 1108-02	440	508	1551	1551								
3-7327-02	フッ素ガスコーティング容器(JP) 250mL JPF-250 1本 1108-03	670	770	1551	1551								
3-7327-03	フッ素ガスコーティング容器(JP) 500mL JPF-500 1本 1108-04	910	1,050	1551	1551								
3-7327-04	フッ素ガスコーティング容器(JP) 1L JPF-1000 1本 1108-05	1,630	1,880	1551	1551								
3-7327-05	フッ素ガスコーティング容器(JP) 2L JPF-2000 1本 1108-06	3,410	3,920	1551	1551								
3-7328-01	フッ素ガスコーティング容器 100mL JFW-100 1本 1516-12	410	468	1551	1551								
3-7328-02	フッ素ガスコーティング容器 200mL JFW-200 1本 1516-13	610	694	1551	1551								
3-7328-03	フッ素ガスコーティング容器 500mL JFW-500 1本 1516-14	830	950	1551	1551								
3-7328-04	フッ素ガスコーティング容器 1000mL JFW-1000 1本 1516-15	1,490	1,710	1551	1551								
3-7328-05	フッ素ガスコーティング容器 2000mL JFW-2000 1本 1516-16	3,010	3,550	1551	1551								
3-7328-06	フッ素ガスコーティング容器 JFW-50	380	436	1551	1551								
3-7329-01	フッ素ガスコーティング容器 10000mL HFW-10L 1本 1047-31	13,300	15,300	1551	1551								
3-7329-02	フッ素ガスコーティング容器 20000mL HFW-20L 1本 1047-32	18,800	21,620	1551	1551								
3-783-01	ステンレスボトル(真空アルブ付) 4007	37,500	37,500	305	305								
3-783-02	ステンレスボトル(真空アルブ付) 1000V	43,000	43,500	305	305								
3-783-03	ステンレスボトル(真空アルブ付) 3000V	52,000	52,500	305	305								
3-8294-01	フッ素ガスコーティング容器(透光) 100mL JFWB-100 1本 1536-12	450	520	1551	1551								
3-8294-02	フッ素ガスコーティング容器(透光) 250mL JFWB-250 1本 1536-13	610	760	1551	1551								
3-8294-03	フッ素ガスコーティング容器(透光) 500mL JFWB-500 1本 1536-14	890	1,030	1551	1551								
3-8294-04	フッ素ガスコーティング容器(透光) 1L JFWB-1000 1本 1536-15	1,540	1,770	1551	1551								
3-8294-05	フッ素ガスコーティング容器 JFWB-50	420	462	1551	1551								
3-8412-01	ひ素試験器用 交換用ガラス皿 063130-03	15,500	16,000	1703	1703								
3-8412-11	ひ素試験器用 交換用ガラス皿 063130-033	4,400	4,600	1703	1703								
3-8412-12	ひ素試験器用 交換用吸収管 063130-034	2,750	2,900	1703	1703								
3-8413-11	ひ素試験器用 交換用皿 063130-031	4,200	4,400	1703	1703								
3-8413-12	ひ素試験器用 交換用皿 063130-032	4,200	4,200	1703	1703								
3-9062-31	シリカゲル 5g 600箱 減湿済み	5,940	6,690	977	977								
3-9062-32	シリカゲル 10g 300箱 減湿済み	6,600	7,450	977	977								
3-9062-33	シリカゲル 20g 100箱 減湿済み	4,070	4,570	977	977								
3-9062-34	シリカゲル 30g 100箱 減湿済み	3,150	3,660	977	977								
3-9062-35	シリカゲル 50g 50箱 減湿済み	5,060	5,670	977	977								
3-9353-19-60	マルチガス検知器 レンタル日 XPS-7	29,100	32,000										
3-9846-01	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-1	260	360	2040	2040								
3-9846-03	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-3	290	400	2040	2040								
3-9846-05	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-5	320	440	2040	2040								
3-9846-07	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-7	400	550	2040	2040								
3-9846-09	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-9	420	570	2040	2040								
3-9846-10	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-10	540	730	2040	2040								
3-9846-11	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-11	660	900	2040	2040								
3-9846-12	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-12	840	1,140	2040	2040								
3-9846-13	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-13	1,060	1,440	2040	2040								
3-9846-14	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-14	1,200	1,630	2040	2040								
3-9846-15	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-15	1,430	1,940	2040	2040								
3-9846-16	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-16	1,710	2,320	2040	2040								
3-9846-17	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-17	1,860	2,520	2040	2040								
3-9846-18	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-18	2,080	2,810	2040	2040								
3-9846-19	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-19	2,280	3,090	2040	2040								
3-9846-20	ポリハンプ規格袋 厚み0.08mm 50枚入 L08-20	2,880	3,900	2040	2040								
3-9857-01	HDゴミ袋 10枚入	470	510	2186	2186								
3-9857-02	HDゴミ袋 45L 半透明 10枚入	200	280	2186	2186								
3-9857-03	HDゴミ袋 70L 半透明 10枚入	460	630	2186	2186								
3-9857-04	HDゴミ袋 90L 半透明 10枚入	580	790	2186	2186								
4-1004-01	サンボックス 本体 プル 70300400BL50	6,800	7,800	1658	1658								
4-1004-02	サンボックス 54-2用フタ(サンロック無) プル 7028100BL50	2,310	2,650	1658	1658								
4-1004-03	サンボックス用 サンロック 型(4ヶ入) サンロック型(54-2-No.598用)	700	800	1658	1658								
4-1004-05	サンボックス NO.20用フタ(サンロック無) プル 70185300BL503	2,110	2,650	1658	1658								
4-1004-06	サンボックスNo.598 本体 プル	5,370	6,170	1658	1658								
4-1004-07	サンボックス NO.56用フタ プル 70300400BL503	3,620	4,160	1658	1658								
4-1004-11	サンボックス用 サンロック 型(4ヶ入)	720	820	1658	1658								
4-1005-01	コドナー B2	4,860	5,560	1656	1656								
4-1024-01	スチロールねじ皿 No.1 5mL 100本入 0205-01	5,800	6,400	1542	1542								
4-1024-02	スチロールねじ皿 No.2 10mL 100本入 0205-02	6,600	7,300	1542	1542								
4-1024-03	スチロールねじ皿 No.3 14mL 100本入 0205-03	8,200	9,000	1542	1542								
4-1024-04	スチロールねじ皿 No.4 20mL 100本入 0205-04	8,400	9,200	1542	1542								
4-1024-05	スチロールねじ皿 No.5 40mL 100本入 0205-05	13,000	14,400	1542	1542								
4-1024-06	スチロールねじ皿 No.6 48mL 50本入 0205-06	7,500	8,300	1542	1542								
4-1024-07													

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 価格2025 頁	サンプルスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークラ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解説カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-2830-02	トルビーカー 100mL 010040-100A	750	790	1714	1714								
4-2830-03	トルビーカー 200mL 010040-200A	780	820	1714	1714								
4-2830-04	トルビーカー 300mL 010040-300A	800	840	1714	1714								
4-2830-05	トルビーカー 1000mL 010040-1000A	3,200	3,380	1714	1714								
4-2830-07	トルビーカー 9000mL 010040-2000A	9,000	9,500	1714	1714								
4-2830-15	トルビーカー 500mL 010040-0500A	1,300	1,370										
4-2831-01	ビーカー 10mL 010020-10A	650	700	1714	1714								
4-2831-02	ビーカー 20mL 010020-20A	650	700	1714	1714								
4-2831-03	ビーカー 30mL 010020-30A	650	750	1714	1714								
4-2831-04	ビーカー 50mL 010020-50A	500	530	1714	1714								
4-2831-05	ビーカー 100mL 010020-100A	450	470	1714	1714								
4-2831-06	ビーカー 200mL 010020-200A	520	550	1714	1714								
4-2831-07	ビーカー 300mL 010020-300A	630	660	1714	1714								
4-2831-08	ビーカー 500mL 010020-500A	950	1,000	1714	1714								
4-2831-09	ビーカー 1000mL 010020-1000A	1,800	1,900	1714	1714								
4-2831-10	ビーカー 2000mL 010020-2000	4,700	4,900	1714	1714								
4-2831-11	ビーカー 3000mL 010020-3000	7,400	7,800	1714	1714								
4-2831-12	ビーカー 5000mL 010020-5000	15,000	15,800	1714	1714								
4-2831-13	ビーカー 10000mL 010020-10000	38,500	41,500	1714	1714								
4-2979-01	ウェハリングル搬送容器SOCセット S550セット N	2,750	2,840	2573	2573								
4-2979-02	ウェハリングル搬送容器SOCセット S575セット N	3,630	3,780	2573	2573								
4-2979-03	ウェハリングル搬送容器SOCセット S5100セット N	4,780	4,940	2573	2573								
4-2979-04	ウェハリングル搬送容器SOCセット S5300	40,700	43,500	2573	2573								
4-3022-01	スライド皿(丸型) RS-30 透明 30mL 0817-01	310	340	1621	1621								
4-3022-02	スライド皿(丸型) RS-60 透明 60mL 0817-02	340	375	1621	1621								
4-3022-03	スライド皿(丸型) RS-100 透明 100mL 0817-03	360	400	1621	1621								
4-3022-04	スライド皿(丸型) RS-30 褐色 30mL 0817-04	280	310	1621	1621								
4-3022-05	スライド皿(丸型) RS-60 褐色 60mL 0817-05	300	330	1621	1621								
4-3022-06	スライド皿(丸型) RS-100 褐色 100mL 0817-06	340	375	1621	1621								
4-3023-01	スナッフカップ(サンプル用) 20mL 1箱(100本入) No.30	15,200	16,800	1603	1603								
4-3023-02	スナッフカップ(サンプル用) 25mL 1箱(100本入) No.35	19,600	21,600	1603	1603								
4-3023-03	スナッフカップ(サンプル用) 40mL 1箱(50本入) No.40	13,500	14,800	1603	1603								
4-3023-04	スナッフカップ(サンプル用) 80mL 1箱(50本入) No.50	18,200	20,000	1603	1603								
4-3071-01	ペナグラフ(赤線計)711mm(100本入り) 080550-01	15,800	16,800	518	518								
4-3080-01	比重量 ビクメーター 25mL 05520-025	25,300	27,000	701	701								
4-3080-02	比重量 ビクメーター 50mL 05520-050	25,300	27,000	701	701								
4-3890-01	ユニオンコンチナー O2型 5L (滅菌済み)	930	1,010	1537	1537								
4-3890-02	ユニオンコンチナー O2型 10L (滅菌済み)	1,100	1,180	1537	1537								
4-3890-03	ユニオンコンチナー O2型 18L (滅菌済み)	1,490	1,590	1537	1537								
4-3890-04	ユニオンコンチナー O2型 20L (滅菌済み)	1,510	1,620	1537	1537								
4-3890-11	ユニオンコンチナー O2型 50L (滅菌済み)	5,550	600	1537	1537								
4-3890-12	ユニオンコンチナー O2型 50L (滅菌済み) 滅菌済み	960	980	1537	1537								
4-3890-14	ユニオンコンチナー O2型 一般キャップ (滅菌済み)	260	280	1537	1537								
4-4021-01	ウォータータンク(テーパータイプ)丸形 10L 7086-01	7,720	8,880	1527	1527								
4-4021-02	ウォータータンク(テーパータイプ)丸形 20L 7086-11	14,700	17,400	1527	1527								
4-4021-03	ウォータータンク(テーパータイプ)50L キヤスタワー 7086-21	54,200	62,400	1527	1527								
4-4021-04	ウォータータンク(テーパータイプ)100L ネジキャップ・キヤスタワー 7086-31	102,640	119,000	1527	1527								
4-4185-01	カラ-粘着テープ №8015赤	330	380		1523								
4-4185-02	カラ-粘着テープ №8015白	330	380		1523								
4-4185-03	カラ-粘着テープ №8015黒	330	380		1523								
4-4185-04	カラ-粘着テープ №8015黄	330	380		1523								
4-5002-01	スプレー 500mL 赤	720	840	1581	1581								
4-5002-02	スプレー 1000mL 赤	880	1,020	1581	1581								
4-5002-03	スプレー 500mL 黒	690	800	1581	1581								
4-5002-04	スプレー 500mL 青	690	800	1581	1581								
4-5002-05	スプレー 500mL 緑	690	800	1581	1581								
4-5002-06	スプレー 1000mL 青	830	960	1581	1581								
4-5002-07	スプレー 1000mL 黒	830	960	1581	1581								
4-5002-08	スプレー 1000mL 緑	830	960	1581	1581								
4-5020-01	ウォータータンク用レバーコック 丸形10L・90L用 3209-06	1,650	1,900	1527	1527								
4-5020-02	ウォータータンク用レバーコック 50Lタンク用 3209-06	2,200	2,440	1527	1527								
4-5020-03	ウォータータンク用レバーコック 100Lタンク用 7086-31	3,850	4,440	1527	1527								
4-5031-01	共通融合わざね口取薬瓶 白色 30mL	3,050	3,200	1596	1596	1539							
4-5031-02	共通融合わざね口取薬瓶 白色 60mL	2,900	3,050	1596	1596	1539							
4-5031-03	共通融合わざね口取薬瓶 白色 120mL	3,600	3,800	1596	1596	1539							
4-5031-04	共通融合わざね口取薬瓶 白色 250mL	4,800	5,040	1596	1596	1539							
4-5031-05	共通融合わざね口取薬瓶 白色 500mL	6,000	6,300	1596	1596	1539							
4-5031-06	共通融合わざね口取薬瓶 白色 1000mL	9,500	10,000	1596	1596	1539							
4-5032-01	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 30mL	3,700	3,990	1596	1596	1539							
4-5032-02	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 60mL	3,800	3,990	1596	1596	1539							
4-5032-03	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 120mL	4,830	5,070	1596	1596	1539							
4-5032-04	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 250mL	6,290	6,580	1596	1596	1539							
4-5032-05	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 500mL	8,510	8,940	1596	1596	1539							
4-5032-06	共通融合わざね口取薬瓶 茶褐色 1000mL	13,230	13,900	1596	1596	1539							
4-5033-01	共通融合わざね口取薬瓶 60mL	2,640	2,800	1596	1596								
4-5033-02	共通融合わざね口取薬瓶 120mL	2,880	3,120	1596	1596								
4-5033-03	共通融合わざね口取薬瓶 250mL	3,960	4,200	1596	1596								
4-5033-04	共通融合わざね口取薬瓶 500mL	5,100	5,400	1596	1596								
4-5033-05	共通融合わざね口取薬瓶 1000mL	8,300	8,720	1596	1596								
4-5049-01	耐薬PPPE-カー 50mL	780	910	1550	1550								
4-5049-02	耐薬PPPE-カー 100mL	830	960	1550	1550								
4-5049-03	耐薬PPPE-カー 200mL	1,180	1,360	1550	1550								
4-5049-04	耐薬PPPE-カー 300mL	1,320	1,520	1550	1550								
4-5049-05	耐薬PPPE-カー 500mL	1,760	2,030	1550	1550								
4-5049-06	耐薬PPPE-カー 1000mL	2,860	3,290	1550	1550								
4-5189-01	小型PPネジ口瓶 10mL JSP-N 10 100本 1750-0010	6,400	7,400	1507	1507								
4-5189-02	小型PPネジ口瓶 20mL JSP-N 20 100本 1750-0020	6,600	7,600	1507	1507								
4-5189-03	小型PPネジ口瓶 30mL JSP-N 30 100本 1750-0030	7,000	8,000	1507	1507								
4-5189-04	小型PPネジ口瓶 60mL JSP-N 60 100本 1750-0060	7,800	9,000	1507	1507								
4-5189-05	小型PPネジ口瓶 125mL JSP-N 125 100本 1750-0125	9,800	11,000	1507	1507								
4-5190-01	バイオマスタブル 100mL BNN-100-25% 1本 1581-12	110	118	1518	1518								
4-5190-02	バイオマスタブル 250mL BNN-250-25% 1本 1581-13	140	148	1518	1518								
4-5190-03	バイオマスタブル 500mL BNN-500-25% 1本 1581-14	230	270	1518	1518								
4-5190-04	バイオマスタブル 1000mL BNN-1000-25% 1本 1581-15	280	330	1518	1518								
4-5246-01	折りたたみシート 1030x900x0.05	4,350	5,640									1365	
4-5286-01	ねじ口取薬瓶三角フラスコ 下部ハッフル付 250ml	15,500	16,300	1672	1672								
4-5286-02	ねじ口取薬瓶三角フラスコ 下部ハッフル付 500ml	17,250	18,200	1672	1672								
4-5287-01	HPCL溶媒ボトル 1000mL	41,900	44,100	1590	1590								
4-5287-02	HPCL溶媒ボトル 2000mL	52,700	55,400	1590	1590								
4-5287-03	HPCL溶媒ボトル 5000mL	84,900	89,200	1590	1590								
4-5294-01	ワイヤレス温度計 ISA-111	150,000	158,000	649	649								
4-5307-01	ハイベッセル容量 約300mL No.300	320	370	1523	1523								
4-5307-02	ハイベッセル容量 約400mL No.400	380	440	1523	1523								
4-5307-03	ハイベッセル容量 約600mL No.610	430	500	1523	1523								
4-5307-04	ハイベッセル容量 約1080mL No.1100	710	830	1523	1523								
4-5307-05	ハイベッセル容量 約3200mL No.3000	2,140	2,470	1523	1523								
4-5307-06	ハイベッセル容量 約4450mL No.4000	2,710	3,120	1523	1523								
4-5307-07	ハイベッセル容量 約10000mL No.10000	4,480	5,140	1523	1523								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンプルスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニークー 2024 頁	設備2024 頁	アズビエ 2025 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解説カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
4-6007-02	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-07C-4(A剤2g/B剤2g) JT-CSZ-2G07C	1,300	2,430	1991	1991								
4-6007-03	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-07C-100業務用(A剤50g/B剤50g) JT-CSZ-07C-100	24,750	41,400	1991	1991								
4-6007-04	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-07C-200業務用(A剤100g/B剤100g) JT-CSZ-07C-200	34,500	68,400	1991	1991								
4-6007-05	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-07C-300業務用(A剤150g/B剤150g) JT-CSZ-07C-300	39,900	85,000	1991	1991								
4-6008-01	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-03M(A剤1g/B剤1g) JT-MZ-03M	560	800	1991	1991								
4-6008-02	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-03M-4(A剤2g/B剤2g) JT-MZ-G03M	940	1,580	1991	1991								
4-6008-03	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-03M-100業務用(A剤50g/B剤50g) JT-MZ-03M-100	15,200	23,800	1991	1991								
4-6008-04	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-03M-200業務用(A剤100g/B剤100g) JT-MZ-03M-200	24,800	38,500	1991	1991								
4-6008-05	2期混合 高熱伝導性シリコン系接着剤 J-Thermo-03M-300業務用(A剤150g/B剤150g) JT-MZ-03M-300	30,800	49,800	1991	1991								
4-6199-01	ストレッチフィルム F(遮光)	3,230	3,830	2020	2020								
4-6199-02	ストレッチフィルム B(遮光)	3,620	4,310	2020	2020								
4-6284-10	【洗浄+AC滅菌】わし口器具蒸気白(デュラロン)黒キャップ750ml	5,280	5,460	1587	1587								
4-6286-11	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-13 10個入	4,180	4,540	1806	1806								
4-6286-12	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-18 10個入	4,400	4,820	1806	1806								
4-6286-13	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-18 10個入	4,620	5,060	1806	1806								
4-6286-15	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-25 10個入	5,500	6,000	1806	1806								
4-6286-26	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-13 10個入	3,960	4,300	1806	1806								
4-6286-27	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-18 10個入	4,180	4,540	1806	1806								
4-6286-28	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-18 10個入	4,400	4,820	1806	1806								
4-6286-30	【AC滅菌】ニューモルトン栓ツメ付 M-25 10個入	5,280	5,790	1806	1806								
4-6336-01	らくらく中栓ボトル 125mL	95	110	1519	1519								
4-6336-02	らくらく中栓ボトル 250mL	115	140	1519	1519								
4-6336-03	らくらく中栓ボトル 500mL	190	220	1519	1519								
4-6336-04	らくらく中栓ボトル 1000mL	250	290	1519	1519								
4-6336-51	らくらく中栓ボトル 125mLケース 200本入	17,500	20,400	1519	1519								
4-6336-52	らくらく中栓ボトル 250mLケース 100本入	17,000	19,800	1519	1519								
4-6336-53	らくらく中栓ボトル 500mLケース 75本入	13,000	15,000	1519	1519								
4-6336-54	らくらく中栓ボトル 1000mLケース 40本入	9,200	10,700	1519	1519								
4-6337-01	機罩スポート 0.2mL 100ヘッド800本入	6,000	6,900	1758	1758								
4-6339-01	アイボーストレージ広口50mL(バイオマス対応)	871	804	1504	1504								
4-6339-02	アイボーストレージ広口100mL(バイオマス対応)	100	100	1504	1504								
4-6339-03	アイボーストレージ広口200mL(バイオマス対応)	130	160	1504	1504								
4-6339-04	アイボーストレージ広口300mL(バイオマス対応)	225	280	1504	1504								
4-6339-05	アイボーストレージ広口400mL(バイオマス対応)	330	400	1504	1504								
4-6339-06	アイボーストレージ広口1L(バイオマス対応)	720	870	1504	1504								
4-6339-51	アイボーストレージ広口50mLケース 100本入	6,000	7,300	1504	1504								
4-6339-52	アイボーストレージ広口100mLケース 100本入	9,000	11,000	1504	1504								
4-6339-53	アイボーストレージ広口200mLケース 100本入	11,700	14,200	1504	1504								
4-637-01	中高温用アネモマスター Model162	250,000	298,000	649	649								
4-6540-01	デスポPP手付きカップ 300mL	85	99	1724	1724								
4-6540-02	デスポPP手付きカップ 500mL	105	130	1724	1724								
4-6540-03	デスポPP手付きカップ 1000mL	180	220	1724	1724								
4-6540-51	デスポPP手付きカップ 300mLケース 250個入	19,000	22,200	1724	1724								
4-6540-52	デスポPP手付きカップ 500mLケース 200個入	19,000	22,000	1724	1724								
4-6540-53	デスポPP手付きカップ 1000mLケース 100個入	16,500	24,800	1724	1724								
4-6541-01	タフボーイ 100mL	310	360	1512	1512								
4-6541-02	タフボーイ 250mL	430	500	1512	1512								
4-6541-03	タフボーイ 500mL	620	720	1512	1512								
4-6541-04	タフボーイ 1000mL	780	900	1512	1512								
4-6541-11	タフボーイ 100mL用真空コクテイルキャップ	2,000	2,300	1512	1512								
4-6541-12	タフボーイ 100mL用真空バレル付キャップ	4,200	4,840	1512	1512								
4-6541-13	タフボーイ 250-500/1000mL用コクテイル付キャップ	2,800	3,240	1512	1512								
4-6541-14	タフボーイ 250-500/1000mL用真空バレル付キャップ	6,450	7,440	1512	1512								
4-6541-51	タフボーイ 100mLケース 100本入	28,000	32,200	1512	1512								
4-6541-52	タフボーイ 250mLケース 50本入	19,400	22,400	1512	1512								
4-6541-53	タフボーイ 500mLケース 40本入	24,800	28,600	1512	1512								
4-6542-01	ステロールスクリーン 50mL 450本入	21,100	31,200	1542	1542								
4-6542-02	ステロールスクリーン 10mL 300本入	20,300	23,400	1542	1542								
4-6542-03	ステロールスクリーン 20mL 300本入	27,000	31,100	1542	1542								
4-6542-04	ステロールスクリーン 50mL 150本入	22,500	25,900	1542	1542								
4-6542-05	ステロールスクリーン 100mL 100本入	24,700	29,400	1542	1542								
4-6542-06	ステロールスクリーン 120mL 100本入	30,600	35,300	1542	1542								
4-6542-07	ステロールスクリーン 180mL 100本入	40,500	46,600	1542	1542								
4-6543-01	機罩スポート0.2mL 100ヘッド 1箱入×100袋入	12,300	14,800	1375	1375								
4-655-01-60	標準型顕微鏡 レンタル5日 TB-31	19,490	19,490										469
4-658-01-60	普通型顕微鏡 レンタル5日 NL-21	14,690	15,790										476
4-668-01-60	超小型温度変動顕微鏡 G-MEN レンタル5日 DR10	15,760	17,110										465
4-670-01-60	標準型顕微鏡 レンタル5日 VM-52	17,520	19,180										478
4-674-01-60	汎用顕微鏡 レンタル5日 VM-52	31,400	34,400										478
4-710-01-60	ネームタグ粘付付ハンパー(クーリング導電性) CPPH-4220 10本入	3,600	4,860	2420	2420	2003				77			
4-736-01	ポット用検査器具 レンタル5日 ST700-00	14,620	15,770										469
4-736-02	タイトボーイ(フロロダクト)105mL TB-1B	450	510	1550	1550								
4-736-03	タイトボーイ(フロロダクト)150mL TB-2F	540	610	1550	1550								
4-736-04	タイトボーイ(フロロダクト)310mL TB-4F	760	850	1550	1550								
4-736-05	タイトボーイ(フロロダクト)470mL TB-5F	950	1,060	1550	1550								
4-752-01	導電デイストレー 400枚入 DT-1B	14,100	16,800	451	451								
4-752-02	導電デイストレー 400枚入 DT-2B	14,600	17,400	451	451								
4-752-03	導電デイストレー 200枚入 DT-3B	12,400	14,800	451	451								
4-752-04	導電デイストレー 100枚入 DT-4B	11,300	13,300	451	451								
4-752-05	導電デイストレー 50枚入 DT-5B	18,500	21,600	451	451								
4-757-01	グッドボーイ(フロロダクト)100mL	440	510	1549	1549								
4-757-02	グッドボーイ(フロロダクト)250mL	670	780	1549	1549								
4-757-03	グッドボーイ(フロロダクト)500mL	910	1,050	1549	1549								
4-757-04	グッドボーイ(フロロダクト)1000mL	1,660	1,920	1549	1549								
4-757-05	グッドボーイ(フロロダクト)2000mL	3,360	3,870	1549	1549								
4-757-51	グッドボーイ(フロロダクト)100mL ケース販売 200本入	77,000	89,000	1549	1549								
4-757-52	グッドボーイ(フロロダクト)250mL ケース販売 200本入	120,000	139,000	1549	1549								
4-757-53	グッドボーイ(フロロダクト)500mL ケース販売 100本入	81,400	93,300	1549	1549								
4-757-54	グッドボーイ(フロロダクト)1000mL ケース販売 50本入	74,200	85,500	1549	1549								
4-757-55	グッドボーイ(フロロダクト)2000mL ケース販売 36本入	109,000	126,000	1549	1549								
4-758-01	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 50mL	440	500	1549	1549								
4-758-02	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 100mL	450	540	1549	1549								
4-758-03	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 250mL	650	780	1549	1549								
4-758-04	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 500mL	950	1,140	1549	1549								
4-758-05	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 1L	1,880	2,000	1549	1549								
4-758-51	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 100本入 50mL	39,000	46,800	1549	1549								
4-758-52	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 100本入 100mL	40,400	48,500	1549	1549								
4-758-54	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 50本入 500mL	42,100	50,500	1549	1549								
4-758-55	アイボーストレージ(フロロダクト) 縦口 20本入 1L	30,100	38,000	1549	1549								
4-759-01	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 50mL	440	500	1549	1549								
4-759-02	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 100mL	480	570	1549	1549								
4-759-03	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 250mL	690	790	1549	1549								
4-759-04	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 500mL	970	1,160	1549	1549								
4-759-05	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 1L	1,730	2,080	1549	1549								
4-759-06	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 2L	3,430	4,100	1549	1549								
4-759-51	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 100本入 50mL	39,200	47,000	1549	1549								
4-759-52	アイボーストレージ(フロロダクト) 広口 100本入 100mL	41,300	49,800	1549	1549								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクス2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	数値2024 頁	アズビオア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカタログ 頁	実務解説カ ログ 頁	サイエンスカ ログ 頁
5-009-05	細口瓶 (HDPE製) 20L	2,730	3,280	1525	1525								
5-009-06	細口瓶 (HDPE製) 30L 取手付	4,560	5,480	1525	1525								
5-011-01	広口瓶 (HDPE製) 2L	750	880	1525	1525								
5-011-02	広口瓶 (HDPE製) 3L	750	870	1525	1525								
5-011-03	広口瓶 (HDPE製) 5L	1,140	1,320	1525	1525								
5-011-04	広口瓶 (HDPE製) 10L	1,960	2,360	1525	1525								
5-011-05	広口瓶 (HDPE製) 20L	2,910	3,500	1525	1525								
5-011-06	広口瓶 (HDPE製) 30L 取手付	6,010	7,220	1525	1525								
5-014-11	ヘンペイ広口瓶 10L 1本 1047-11	2,500	2,880	1532	1532								
5-014-12	ヘンペイ広口瓶 20L 1本 1047-02	3,400	3,920	1532	1532								
5-015-11	ヘンペイ広口瓶付積付瓶 10L	3,650	4,200	1532	1532								
5-015-12	ヘンペイ広口瓶付積付瓶 20L	4,650	5,360	1532	1532								
5-026-01	広口瓶 300mL	230	280	1557	1557	282							
5-026-02	広口瓶 500mL	290	340	1557	1557	282							
5-026-03	広口瓶 1L	390	450	1557	1557	282							
5-026-04	広口瓶 2L	920	1,060	1557	1557	282							
5-026-05	広口瓶 3L	1,200	1,440	1557	1557	282							
5-026-51	広口瓶 300mL ケース販売 300mL 100本入	20,500	24,700	1557	1557	282							
5-026-52	広口瓶 500mL ケース販売 500mL 50本入	12,800	14,800	1557	1557	282							
5-026-53	広口瓶 1L ケース販売 1L 50本入	17,200	19,800	1557	1557	282							
5-026-54	広口瓶 2L ケース販売 2L 20本入	16,600	19,200	1557	1557	282							
5-026-55	広口瓶 3L ケース販売 3L 22本入	24,600	29,600	1557	1557	282							
5-031-01	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 100mL	160	190	1557	1557								
5-031-02	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 250mL	190	220	1557	1557								
5-031-03	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 500mL	240	280	1557	1557								
5-031-04	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 1L	420	490	1557	1557								
5-031-51	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 100mL ケース販売 488本入	65,400	76,300	1557	1557								
5-031-52	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 250mL ケース販売 188本入	31,600	36,500	1557	1557								
5-031-53	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 500mL ケース販売 100本入	21,300	24,800	1557	1557								
5-031-54	クリア広口瓶 (透明エンビ製) 1L ケース販売 52本入	19,300	22,600	1557	1557								
5-033-01	BB製広口瓶 (ポリエチレン製) 20L	3,760	4,520	1534	1534								
5-033-02	BB製広口瓶 (ポリエチレン製) 20L	5,090	6,110	1534	1534								
5-037-01	角型瓶 (スチール付 HDPE製) 5L	1,210	1,400	1531	1531								
5-037-02	角型瓶 (スチール付 HDPE製) 10L	1,840	2,170	1531	1531								
5-037-03	角型瓶 (スチール付 HDPE製) 20L	2,370	2,850	893	893								
5-040-01	角型手摺瓶 (ポリエチレン製) 10L	2,180	2,620	1534	1534								
5-059-01	バックグリン 120mL 20本入	24,000	27,600	1510	1510	330							
5-059-02	バックグリン 250mL 12本入	18,000	20,700	1510	1510	330							
5-059-03	バックグリン 600mL 80本入	19,000	21,900	1510	1510	330							
5-059-04	バックグリン 1000mL 50本入	19,600	22,600	1510	1510	330							
5-059-05	バックグリン 4000mL (100本入)	18,000	20,700	1510	1510	330							
5-063-11	バックグリン M 250mL	330	380	1558	1558								
5-063-12	バックグリン M 500mL	330	380	1558	1558								
5-063-13	バックグリン M 900mL	410	460	1558	1558								
5-066-14	スチロール角型ケース 4段 3箱 330×240×50mm	4,610	5,310	1562	1562								
5-066-15	スチロール角型ケース 15段 3箱 383×283×50mm	5,270	6,070	1562	1562								
5-066-16	スチロール角型ケース 18段 10箱 140×140×35mm	4,240	4,880	1562	1562								
5-066-19	スチロール角型ケース 19段 10箱 180×180×38mm	6,900	7,940	1562	1562								
5-066-23	スチロール角型ケース 12段 5箱 310×225×37mm	5,310	6,060	1562	1562								
5-077-01	デジボック (バキュームタイプ) 100mL V-100	22	30	1726	1726					39			
5-077-02	デジボック (バキュームタイプ) 150mL V-150	26	35	1726	1726					39			
5-077-03	デジボック (バキュームタイプ) 200mL V-200	39	51	1726	1726					39			
5-077-04	デジボック (バキュームタイプ) 300mL V-300	45	61	1726	1726					39			
5-077-05	デジボック (バキュームタイプ) 500mL V-500	62	81	1726	1726					39			
5-077-06	デジボック (バキュームタイプ) 1L V-1000	110	150	1726	1726					39			
5-077-07	デジボック (バキュームタイプ) 2L V-2000	230	300	1726	1726					39			
5-077-11	デジボック (バキュームタイプ) 1000個入 V-1000C	18,300	21,000	1726	1726					39			
5-077-12	デジボック (バキュームタイプ) 1500個入 V-1500C	21,900	26,600	1726	1726					39			
5-077-13	デジボック (バキュームタイプ) 2000個入 V-2000C	34,100	40,300	1726	1726					39			
5-077-14	デジボック (バキュームタイプ) 3000個入 V-3000C	21,800	26,400	1726	1726					39			
5-077-15	デジボック (バキュームタイプ) 5000個入 V-5000C	13,100	15,700	1726	1726					39			
5-077-16	デジボック (バキュームタイプ) 1L 100個入 V-1000C	9,500	12,400	1726	1726					39			
5-077-17	デジボック (バキュームタイプ) 2L 100個入 V-2000C	19,300	25,100	1726	1726					39			
5-077-31	デジボック (フタ緑線標) 1000mL 150個入 V1000-ST	1,710	2,070	1726	1726					169			
5-077-33	デジボック (フタ緑線標) 200mL 150個入 V200-ST	2,600	3,410	1726	1726					169			
5-077-35	デジボック (フタ緑線標) 500mL 150個入 V500-ST	4,350	5,430	1726	1726					169			
5-079-01	ミニカップ (PP製) No.5 50mL 100個入 0615-01	1,500	1,700	1726	1726								
5-079-02	ミニカップ (PP製) No.10 100個入 0615-02	1,600	1,800	1726	1726								
5-079-03	ミニカップ (PP製) No.20 200個入 0615-03	2,200	2,400	1726	1726								
5-079-04	ミニカップ (PP製) No.30 300個入 0615-04	2,800	3,100	1726	1726								
5-079-05	ミニカップ (PP製) No.50 500個入 0615-05	3,200	3,600	1726	1726								
5-079-06	ミニカップ (PP製) No.60 600個入 0615-06	4,200	4,600	1726	1726								
5-083-01	スポーツボトル 300mL	100	120	1578	1578								
5-083-02	スポーツボトル 500mL	110	130	1578	1578								
5-083-03	スポーツボトル 1000mL	120	150	1578	1578								
5-083-04	スポーツボトル 2000mL	160	180	1578	1578								
5-083-05	スポーツボトル 3000mL	210	250	1578	1578								
5-083-06	スポーツボトル 5000mL	230	270	1578	1578								
5-094-01	PP容器 No.1 2.5mL 500本入 0204-01	14,000	15,500	1509	1509								
5-094-02	PP容器 No.1 4.5mL 300本入 0204-02	17,000	19,000	1509	1509								
5-094-03	PP容器 No.3 9mL 300本入 0204-03	10,800	12,000	1509	1509								
5-094-04	PP容器 No.4 14mL 200本入 0204-04	8,400	9,200	1509	1509								
5-094-05	PP容器 No.5 19mL 150本入 0204-05	7,800	8,600	1509	1509								
5-094-06	PP容器 No.6 30mL 100本入 0204-06	6,000	7,200	1509	1509								
5-094-07	PP容器 No.7 50mL 75本入 0204-07	6,450	7,050	1509	1509								
5-094-08	PP容器 No.8 75mL 50本入 0204-08	5,300	5,900	1509	1509								
5-096-01	サンプル管 No.02 透明 2.2mL 0201-01	42	53	1603	1603								
5-096-02	サンプル管 No.01 3mL 0201-02	60	86	1603	1603								
5-096-03	サンプル管 No.1 透明 4mL 0201-03	74	82	1603	1603								
5-096-04	サンプル管 No.2 透明 5mL 0201-04	76	84	1603	1603								
5-096-05	サンプル管 No.3 透明 10mL 0201-05	90	100	1603	1603								
5-096-06	サンプル管 No.4 透明 14mL 0201-06	110	122	1603	1603								
5-096-07	サンプル管 No.5 透明 20mL 0201-07	134	148	1603	1603								
5-096-08	サンプル管 No.6 透明 30mL 0201-08	166	184	1603	1603								
5-096-09	サンプル管 No.7 透明 50mL 0201-09	232	256	1603	1603								
5-096-10	サンプル管 No.8 透明 110mL 0201-10	318	348	1603	1603								
5-097-01	サンプル管 No.02 褐色 2.2mL 0201-11	54	60	1603	1603								
5-097-02	サンプル管 No.01 褐色 3mL 0201-12	62	68	1603	1603								
5-097-03	サンプル管 No.1 褐色 4mL 0201-13	74	82	1603	1603								
5-097-04	サンプル管 No.2 褐色 5mL 0201-14	76	84	1603	1603								
5-097-05	サンプル管 No.3 褐色 10mL 0201-15	92	102	1603	1603								
5-097-06	サンプル管 No.4 褐色 14mL 0201-16	112	124	1603	1603								
5-097-07	サンプル管 No.5 褐色 20mL 0201-17	140	154	1603	1603								
5-097-08	サンプル管 No.6 褐色 30mL 0201-18	170	188	1603	1603								
5-097-09	サンプル管 No.7 褐色 50mL 0201-19	240	264	1603	1603								
5-097-10	サンプル管 No.8 褐色 110mL 0201-20	338	372	1603	1603								
5-098-01	スクリーン No.02 2mL 透明 1本 0101-01	64	70	1602	1602								
5-098-02	スクリーン No.01 3.5mL 透明 1本 0101-02	84	92	1602	1602								
5-098-03	スクリーン No.1 4mL 透明 1本 0101-03	86	95	1602	1602								

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 年	サンクテスト 2025 年	ナビス2026 年	サニーフーズ 2024 年	数値2024 年	アズビオ 2026 年	アズツール 2021 年	レンタルカタ ログ 年	災害対策カタ ログ 年	サイエンスカ タログ 年
5-115-08	マイチーバイアル No.5 透明 19mL 50本入 0102-08	12,700	14,000	1605	1605								
5-115-09	マイチーバイアル No.8 透明 28mL 50本入 0102-09	13,700	15,100	1605	1605								
5-115-10	マイチーバイアル No.8 透明 50mL 30本入 0102-10	18,200	20,100	1605	1605								
5-115-11	マイチーバイアル No.8 透明 110mL 50本入 0102-11	24,100	26,500	1605	1605								
5-124-01	アンフル管(縦線ガラス製)AP-1 1mL 透明 300本入 0510-01	11,400	12,600	1620	1620								
5-124-02	アンフル管(縦線ガラス製)AP-2 2mL 透明 200本入 0510-02	9,200	10,200	1620	1620								
5-124-03	アンフル管(縦線ガラス製)AP-5 5mL 透明 150本入 0510-03	8,100	8,700	1620	1620								
5-124-04	アンフル管(縦線ガラス製)AP-10 10mL 透明 150本入 0510-04	9,600	10,500	1620	1620								
5-124-05	アンフル管(縦線ガラス製)AP-20 20mL 透明 100本入 0510-05	8,200	9,000	1620	1620								
5-124-06	アンフル管(縦線ガラス製)濃縮アンフル 透明 2mL 50本入 0511-02	26,000	28,600	1620	1620								
5-124-09	アンフル管(縦線ガラス製)原料S 透明 5mL 50本入 0511-03	29,100	32,000	1620	1620								
5-124-20	アンフル管(縦線ガラス製)原料S 透明 1mL 100本入 0511-05	8,800	9,800	1620	1620								
5-124-21	アンフル管(縦線ガラス製)原料S 透明 2mL 100本入 0511-06	9,600	10,600	1620	1620								
5-124-22	アンフル管 ニューアンフルカー(100個入)	11,000	12,000	1620	1620								
5-124-36	アンフル管(縦線ガラス製)AP-50 50mL 透明 100本入	18,000	19,800	1620	1620								
5-125-01	アンフル管(縦線ガラス製)AP-1 1mL 褐色 300本入 0510-08	12,600	13,800	1620	1620								
5-125-02	アンフル管(縦線ガラス製)AP-2 2mL 褐色 200本入 0510-09	10,000	11,000	1620	1620								
5-125-03	アンフル管(縦線ガラス製)AP-5 5mL 褐色 150本入 0510-10	8,700	9,600	1620	1620								
5-125-04	アンフル管(縦線ガラス製)AP-10 10mL 褐色 150本入 0510-11	10,800	11,700	1620	1620								
5-125-05	アンフル管(縦線ガラス製)AP-20 20mL 褐色 100本入 0510-12	8,600	9,400	1620	1620								
5-125-36	アンフル管(縦線ガラス製)AP-50 50mL 褐色 100本入	18,200	20,000	1620	1620								
5-131-01	細口規格瓶 LT-15 褐色 80mL 100本入 0608-01	10,000	11,000	1598	1598								
5-131-02	細口規格瓶 LT-30 褐色 30mL 100本入 0608-02	8,900	10,000	1598	1598								
5-131-03	細口規格瓶 LT-60 褐色 80mL 100本入 0608-03	11,000	12,200	1598	1598								
5-131-04	細口規格瓶 LT-100 褐色 100mL 100本入 0608-04	11,200	12,400	1598	1598								
5-131-11	細口規格瓶 TK-10 透明 10mL 100本入 0608-10	12,600	13,800	1598	1598								
5-131-12	細口規格瓶 TK-20 透明 20mL 100本入 0608-11	13,400	14,600	1598	1598								
5-131-13	細口規格瓶 TK-30 透明 30mL 100本入 0608-05	14,400	15,800	1598	1598								
5-131-14	細口規格瓶 TK-60 透明 60mL 100本入 0608-06	16,200	17,800	1598	1598								
5-131-15	細口規格瓶 TK-100 透明 100mL 100本入 0608-07	17,400	19,200	1598	1598								
5-131-25	スクウェーキヤップ No.46L エンジン-RTS2.0 (袋) (1箱) 1219-42	28	32	-	-								
5-131-26	スクウェーキヤップ No.46L 白-RTS2.0 (袋) (1箱) 1219-41	28	32	-	-								
5-134-01	スピト皿(角型ガラス製)S-10 透明 10mL 0810-01	490	540	1621	1621								
5-134-02	スピト皿(角型ガラス製)S-20 透明 20mL 0810-02	520	570	1621	1621								
5-134-03	スピト皿(角型ガラス製)S-30 透明 30mL 0810-03	520	570	1621	1621								
5-134-04	スピト皿(角型ガラス製)S-60 透明 60mL 0810-04	590	650	1621	1621								
5-134-05	スピト皿(角型ガラス製)S-120 透明 120mL 0810-05	680	750	1621	1621								
5-135-01	スピト皿(角型ガラス製)S-10 褐色 10mL 0810-06	490	540	1621	1621								
5-135-02	スピト皿(角型ガラス製)S-20 褐色 20mL 0810-07	500	550	1621	1621								
5-135-03	スピト皿(角型ガラス製)S-30 褐色 30mL 0810-08	510	560	1621	1621								
5-135-04	スピト皿(角型ガラス製)S-60 褐色 60mL 0810-09	570	630	1621	1621								
5-135-05	スピト皿(角型ガラス製)S-120 褐色 120mL 0810-10	660	720	1621	1621								
5-181-04	SB万能ハット 15.2L SB-0	3,570	4,100	1568	1568								
5-183-01	特大平ハット (85L) フル	8,050	9,260	1568	1568								
5-205-01	マイロッカー (PP製) 本体 240型 23.5L	3,820	4,360	1658	1658								
5-205-02	マイロッカー (PP製) 本体 120型 15.5L	3,200	3,680	1658	1658								
5-205-03	マイロッカー (PP製) 120, 240型用フタ	1,680	1,920	1658	1658								
5-206-01	マイロッカー (PP製) 本体 360型 35.7L	5,480	6,300	1658	1658								
5-206-02	マイロッカー (PP製) 本体 180型 22.1L	4,720	5,270	1658	1658								
5-206-03	マイロッカー (PP製) 360, 180型用フタ	2,050	2,470	1658	1658								
5-207-01	マイロッカー (PP製) 本体 540型 53.2L	7,350	8,440	1658	1658								
5-207-02	マイロッカー (PP製) S40型 S41型用-コンテナ05型用フタ	2,010	2,300	1658	1658								
5-208-01	マイロッカー (PP製) 本体 750型 71.7L	12,210	14,110	1658	1658								
5-208-02	マイロッカー (PP製) 750型 751型用フタ	4,720	5,420	1658	1658								
5-214-01	コンテナ-8.3L 8型	1,760	2,030	1655	1655								
5-214-02	コンテナ-9.5L 10型	2,860	3,270	1655	1655								
5-214-03	コンテナ-11.3L 41型	2,180	2,510	1655	1655								
5-214-04	コンテナ-18.6L 26B型	3,410	3,920	1655	1655								
5-214-05	コンテナ-25.6L 26型	3,950	4,530	1655	1655								
5-214-06	コンテナ-38.4L 40型	5,150	5,910	1655	1655								
5-214-07	コンテナ-51.6L 45型	6,500	7,400	1655	1655								
5-214-08	コンテナ-PP 本体 36.2L 01型	5,280	6,060	1656	1656								
5-214-09	コンテナ-PP 01型用フタ	2,080	2,390	1656	1656								
5-214-10	コンテナ-PP 本体 32.5L 03型	4,990	5,680	1656	1656								
5-214-11	コンテナ-PP 03型用フタ	1,860	2,260	1656	1656								
5-214-12	コンテナ-PP 本体 16.8L 05型	3,190	3,660	1656	1656								
5-221-01	サンクレスト (PP製) 50F型 43.2L	6,920	7,960	1659	1659								
5-221-02	サンクレスト (PP製) 50F型 23.6L	6,600	7,660	1659	1659								
5-221-13	サンクレスト (PP製) P#80セパトラ無し 84L 20840001BL503	16,400	18,900	1659	1659								
5-223-01	サンクナー-27.0L B-30	2,660	3,270	1665	1665								
5-223-02	サンクナー-45.6L B4-4	3,630	4,160	1665	1665								
5-223-03	サンクナー-47.8L B-50	3,500	4,030	1665	1665								
5-223-04	サンクナー-68.8L B-80	4,730	5,430	1665	1665								
5-235-01	ケールボックス 2.8L F-5	590	710	1428	1428								
5-235-02	ケールボックス 4.0L F-8	670	810	1428	1428								
5-235-03	ケールボックス 5.8L F-11	840	1,100	1428	1428								
5-270-01	角型大型タンク用 ジェンボ100型 106L	19,600	22,600	1667	1667								
5-270-02	角型大型タンク用 100型キヤスター	12,500	16,200	1667	1667								
5-270-03	角型大型タンク用 ジェンボ100型フタ 8040400BL503	5,010	5,740	1667	1667								
5-271-01	角型大型タンク用 コンテナ200型 211L 22090000BL501	48,400	55,200	1667	1667								
5-271-02	角型大型タンク用 200型キヤスター	34,400	45,300	1667	1667								
5-271-03	角型大型タンク用 ジェンボ200型フタ 80600300BL503	14,100	16,200	1667	1667								
5-272-01	角型大型タンク用 コンテナ400型 410L 24100000BL501	121,750	140,000	1667	1667								
5-272-02	角型大型タンク用 400型キヤスター	83,240	97,000	1667	1667								
5-272-03	角型大型タンク用 ジェンボ400型フタ 80900100BL503	23,540	27,100	1667	1667								
5-327-02	ポリコップ (HDPE製) φ18mm 20A	1,460	1,680	1540	1540								
5-327-03	ポリコップ (HDPE製) φ23mm 25A	1,700	1,960	1540	1540								
5-353-01	ハイル子角瓶 (PE製) 1L 100	720	840	1528	1528								
5-355-02	ハイル子角瓶 (PE製) 2L 200	1,060	1,230	1528	1528								
5-355-03	ハイル子角瓶 (PE製) 3L 300	1,160	1,340	1528	1528								
5-355-04	ハイル子角瓶 (PE製) 4L 400	1,310	1,500	1528	1528								
5-355-05	ハイル子角瓶 (PE製) 5L 500	1,430	1,630	1528	1528								

品番	品名	旧価格	新価格	研究開発費 2026年	サンクレスト 2026年	ナビス2026 年	サニークラブ 2026年	設備2024 年	アズビエア 2026年	アズツール 2026年	レンタルカタログ 2026年	品質管理 2026年	サイエンス 2026年
60-9644-80	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 140 x 200 1000枚入	4,370	5,680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-81	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 150 x 250 1000枚入	5,700	7,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-82	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 180 x 250 500枚入	4,820	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-83	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 180 x 320 500枚入	4,250	5,520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-84	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 190 x 330 500枚入	4,600	5,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-85	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 230 x 350 500枚入	5,890	7,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-86	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 250 x 350 500枚入	5,220	6,760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-87	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 305 x 460 500枚入	10,300	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-88	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 355 x 500 500枚入	12,900	16,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-89	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 500 x 800 200枚入	11,500	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-90	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.08mm厚 500 x 1000枚入	13,200	17,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-91	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.2mm厚 450 x 700 100枚入	12,300	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9644-92	ポリ袋(ヨ-ポリ袋) 0.2mm厚 500 x 900 100枚入	19,300	25,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-32	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 100 x 150 4000枚	4,070	5,280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-33	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 100 x 200 2000枚	2,440	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-34	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 100 x 250 2000枚	2,800	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-35	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 115 x 200 2000枚	2,470	3,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-36	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 125 x 200 2000枚	2,600	3,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-37	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 125 x 300 2000枚	3,440	4,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-38	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 125 x 360 2000枚	3,900	5,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-39	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 140 x 170 2000枚	2,600	3,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-40	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 140 x 200 2000枚	3,170	4,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-41	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 150 x 250 2000枚	3,800	4,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-42	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 150 x 350 2000枚	4,570	5,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-43	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 165 x 250 2000枚	3,970	5,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-44	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 180 x 250 2000枚	4,200	5,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-45	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 180 x 300 2000枚	4,940	6,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-46	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 180 x 350 2000枚	5,500	7,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-47	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 190 x 310 2000枚	5,270	6,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-48	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 205 x 270 2000枚	5,100	6,640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-49	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 205 x 315 2000枚	5,700	7,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-50	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 230 x 300 1000枚	3,120	4,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-51	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 230 x 320 1000枚	3,300	4,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-52	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 230 x 360 1000枚	3,390	4,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-53	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 230 x 410 1000枚	3,970	5,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-54	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 255 x 330 1000枚	3,740	4,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-55	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 255 x 360 1000枚	3,990	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-56	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 280 x 400 1000枚	4,740	6,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-57	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 280 x 430 1000枚	5,020	6,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-58	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 280 x 500 1000枚	5,670	7,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-59	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 305 x 410 1000枚	5,270	6,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-60	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 305 x 460 1000枚	5,710	7,480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-61	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 320 x 430 1000枚	5,740	7,460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-62	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 355 x 500 1000枚	7,150	9,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-63	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.03mm厚 400 x 550 1000枚	6,210	8,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-64	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 450 x 500 1000枚	9,570	12,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-65	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 450 x 650 500枚	5,910	7,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-66	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 540 x 770 500枚	8,250	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-67	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.02mm厚 620 x 860 500枚	8,300	11,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-68	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 65 x 135 2000枚	2,270	2,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-69	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 75 x 110 2000枚	2,170	2,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-70	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 75 x 150 2000枚	2,640	3,410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-71	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 90 x 170 2000枚	3,240	4,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-72	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 100 x 170 1000枚	1,740	2,260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-73	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 100 x 200 1000枚	1,970	2,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-74	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 100 x 250 1000枚	2,350	3,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-75	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 125 x 200 1000枚	2,140	2,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-76	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 125 x 250 1000枚	2,550	3,320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-77	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 140 x 200 1000枚	2,370	3,090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-78	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 140 x 260 1000枚	2,940	3,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-79	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 150 x 220 1000枚	2,390	3,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-80	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 150 x 250 1000枚	3,050	3,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-81	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 165 x 250 1000枚	3,350	4,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-82	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 165 x 280 1000枚	3,690	4,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-83	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 180 x 240 1000枚	3,340	4,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-84	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 180 x 260 1000枚	3,790	4,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-85	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 180 x 280 1000枚	4,020	5,210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-86	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 180 x 300 1000枚	4,260	5,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-87	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 205 x 300 1000枚	4,820	6,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-88	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 205 x 330 1000枚	5,220	6,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-89	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 215 x 330 1000枚	5,490	7,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-90	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 215 x 350 1000枚	6,170	7,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-91	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 230 x 320 1000枚	5,720	7,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-92	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 230 x 360 1000枚	6,340	8,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-93	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 240 x 380 1000枚	6,620	8,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-94	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 255 x 360 1000枚	6,090	7,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-95	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 255 x 400 1000枚	7,690	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-96	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 280 x 390 1000枚	8,250	10,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-97	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 305 x 450 500枚	5,110	6,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-98	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 440 x 860 500枚	10,300	13,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9794-99	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 470 x 670 500枚	11,800	15,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-01	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 600 x 850 200枚	7,650	9,940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-02	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.04mm厚 800 x 1000 200枚	13,700	17,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-03	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 80 x 120 2000枚	3,070	3,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-04	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 90 x 160 2000枚	4,170	5,440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-05	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 100 x 160 2000枚	4,540	5,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-06	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 100 x 175 2000枚	4,900	6,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-07	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 100 x 200 1000枚	5,740	7,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-08	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 125 x 200 1000枚	2,970	3,860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-09	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 125 x 250 1000枚	3,600	4,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-10	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 140 x 250 1000枚	4,750	6,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-11	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 150 x 280 1000枚	4,770	6,190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-12	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 150 x 310 1000枚	5,220	6,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-9795-13	ポリエチレン(PE)袋(ヨ-ポリ袋) 0.06mm厚 165 x 250 1000枚	4,740											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 頁	サンクアスト 2026 頁	ナビス2026 頁	サニークラ 2024 頁	設備2024 頁	アズビエア 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	実務解法カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
61-4411-25	ねじ口ひん込切リング 差 GL-45 1パック(10個入) 017200-454A	5,000	5,300	1588	1588								
61-4415-32	精度計 キャンパノフラスコ SO No.25 026110-0002	42,000	44,100	697	697								
61-4415-33	精度計 キャンパノフラスコ SO No.50 026110-0004	42,000	44,100	697	697								
61-4415-34	精度計 キャンパノフラスコ SO No.75 026110-0008	42,000	44,100	697	697								
61-4415-35	精度計 キャンパノフラスコ SO No.100 026110-0015	42,000	44,100	697	697								
61-4415-36	精度計 キャンパノフラスコ SO No.150 026110-0035	42,000	44,100	697	697								
61-4415-37	精度計 キャンパノフラスコ SO No.200 026110-01	42,000	44,100	697	697								
61-4415-38	精度計 キャンパノフラスコ SO No.300 026110-025	42,000	44,100	697	697								
61-4415-39	精度計 キャンパノフラスコ SO No.350 026110-05	42,000	44,100	697	697								
61-4415-40	精度計 キャンパノフラスコ SO No.400 026110-12	42,000	44,100	697	697								
61-4415-41	精度計 キャンパノフラスコ SO No.600 026110-20	42,000	44,100	697	697								
61-4415-42	精度計 キャンパノフラスコ SO No.450 026110-25	42,000	44,100	697	697								
61-4415-43	精度計 キャンパノフラスコ SO No.500 026110-8	42,000	44,100	697	697								
61-4415-44	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.25 026120-0002	49,500	52,000	-	-								
61-4415-45	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.50 026120-0004	49,500	52,000	-	-								
61-4415-46	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.75 026120-0008	49,500	52,000	-	-								
61-4415-47	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.100 026120-0015	49,500	52,000	-	-								
61-4415-48	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.150 026120-0035	49,500	52,000	-	-								
61-4415-49	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.200 026120-01	49,500	52,000	-	-								
61-4415-50	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.300 026120-025	49,500	52,000	-	-								
61-4415-51	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.350 026120-05	49,500	52,000	-	-								
61-4415-52	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.400 026120-12	49,500	52,000	-	-								
61-4415-53	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.600 026120-20	49,500	52,000	-	-								
61-4415-54	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.450 026120-25	49,500	52,000	-	-								
61-4415-55	精度計 キャンパノフラスコ 遊液形 SF No.500 026120-8	49,500	52,000	-	-								
61-4415-56	精度計 ウペロデ SU No.0C 026130-0001	55,000	58,000	697	697								
61-4415-57	精度計 ウペロデ SU No.0B 026130-0005	55,000	58,000	697	697								
61-4415-58	精度計 ウペロデ SU No.1 026130-001	55,000	58,000	697	697								
61-4415-59	精度計 ウペロデ SU No.1C 026130-003	55,000	58,000	697	697								
61-4415-61	精度計 ウペロデ SU No.1B 026130-005	55,000	58,000	697	697								
61-4415-62	精度計 ウペロデ SU No.2 026130-01	55,000	58,000	697	697								
61-4415-63	精度計 ウペロデ SU No.2C 026130-03	55,000	58,000	697	697								
61-4415-64	精度計 ウペロデ SU No.2B 026130-005	55,000	58,000	697	697								
61-4415-65	精度計 ウペロデ SU No.3 026130-1	55,000	58,000	697	697								
61-4415-66	精度計 ウペロデ SU No.4 026130-10	55,000	58,000	697	697								
61-4415-67	精度計 ウペロデ SU No.5 026130-100	55,000	58,000	697	697								
61-4415-68	精度計 ウペロデ SU No.3C 026130-3	55,000	58,000	697	697								
61-4415-69	精度計 ウペロデ SU No.4C 026130-30	55,000	58,000	697	697								
61-4415-70	精度計 ウペロデ SU No.3B 026130-5	55,000	58,000	697	697								
61-4415-71	精度計 ウペロデ SU No.3B 026130-50	55,000	58,000	697	697								
61-4415-72	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.1 026300-1	12,000	12,600	-	-								
61-4415-73	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.2 026300-2	12,000	12,600	-	-								
61-4415-74	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.3 026300-3	12,000	12,600	-	-								
61-4415-75	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.4 026300-4	12,000	12,600	-	-								
61-4415-76	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.5 026300-5	12,000	12,600	-	-								
61-4415-77	精度計 オストワルド(相対湿度計) No.6 026300-6	12,000	12,600	-	-								
61-4415-78	精度計 オストワルド(相対湿度計) ホリシテール用 026330-1	32,000	33,600	-	-								
61-4415-79	精度計 オストワルド(相対湿度計) ポリビニルアルコール用 026340-1	32,000	33,600	-	-								
61-4416-26	SPC平底フラスコ 100mL 030110-15100	6,100	6,400	1673	1673								
61-4416-27	SPC平底フラスコ 25mL 030110-1525	6,100	6,400	1673	1673								
61-4416-28	SPC平底フラスコ 50mL 030110-1550	6,300	6,600	1673	1673								
61-4416-29	SPC平底フラスコ 200mL 030110-24200	7,200	7,600	1673	1673								
61-4416-30	SPC平底フラスコ 300mL 030110-24300	7,700	8,100	1673	1673								
61-4416-31	SPC平底フラスコ 500mL 030110-24500	8,700	9,100	1673	1673								
61-4416-81	SPC三口丸底フラスコ 1L 030170-191	21,800	22,900	1676	1676								
61-4416-82	SPC三口丸底フラスコ 200mL 030170-19300	20,600	21,600	1676	1676								
61-4416-84	SPC三口丸底フラスコ 1L 030170-241	21,800	23,000	1676	1676								
61-4416-85	SPC三口丸底フラスコ 1L 030170-291	21,800	23,000	1676	1676								
61-4416-86	SPC三口丸底フラスコ 500mL 030170-29500	20,600	21,800	1676	1676								
61-4416-87	SPC三口丸底フラスコ 2L 030170-342	30,300	31,500	1676	1676								
61-4416-88	SPC三口丸底フラスコ 3L 030170-453	49,600	52,000	1676	1676								
61-4416-90	SPC三口丸底フラスコ 1L 030180-151	30,300	31,800	1676	1676								
61-4416-94	SPC三口丸底フラスコ 500mL 030180-15500	23,000	24,200	1676	1676								
61-4416-95	SPC三口丸底フラスコ 200mL 030180-19200	19,400	20,000	1676	1676								
61-4416-96	SPC三口丸底フラスコ 300mL 030180-19300	23,000	24,200	1676	1676								
61-4416-98	SPC三口丸底フラスコ 1L 030180-241	30,300	31,800	1676	1676								
61-4416-99	SPC三口丸底フラスコ 1L 030180-242	30,300	31,800	1676	1676								
61-4417-37	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-19 030300-1519	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-38	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-1524	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-39	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-1529	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-40	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-1924	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-41	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-1929	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-42	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-1924	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-43	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-2429	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-44	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-2424	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-45	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-2429	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-46	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-2424	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-47	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-2929	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-48	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-2924	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-49	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-29 030300-2929	5,000	5,300	1692	1692								
61-4417-50	SPC連結管 径違い 縮小用 SPC-15-24 030300-2924	5,000	5,300	1692	1692								
61-4418-14	SPC挿入管 径違い SPC-15 030500-15	4,000	4,200	1691	1691								
61-4418-15	SPC挿入管 径違い SPC-19 030500-19	4,000	4,200	1691	1691								
61-4419-39	SPC受器 目盛付ケルナリダッシュ用 10mL 030880-1905	10,000	10,500	1696	1696								
61-4419-40	SPC受器 目盛付ケルナリダッシュ用 50mL 030880-1910	14,500	15,200	1696	1696								
61-4419-48	SPC平底フラスコ 長頸瓶 1L 031100-1000	10,700	11,200	1674	1674								
61-4419-53	SPC平底フラスコ 長頸瓶 500mL 031100-500	9,000	9,500	1674	1674								
61-4419-72	SPCラジック球 球射形 SPC-19-18/9 031550-01918	25,500	27,000	1697	1697								
61-4419-73	SPCラジック球 球射形 SPC-19-18/9 031550-1918	23,500	25,000	1697	1697								
61-4419-74	SPCラジック球 球射形 SPC-24-18/9 031550-2418	23,500	25,000	1697	1697								
61-4419-76	SPC採取アダプター SPC-15 031650-100	8,500	8,900	1696	1696								
61-4419-77	SPC採取アダプター SPC-15 031650-15	4,800	5,000	1696	1696								
61-4419-78	SPC採取アダプター 逆止用付 SPC-15 031650-151	14,100	14,800	1696	1696								
61-4419-79	SPC採取アダプター SPC-15 031650-19	5,400	5,700	1696	1696								
61-4424-90	SPC保存びん 200mL 017220-342	16,800	17,600	1708	1708								
61-4425-55	SPC丸底フラスコ 100mL 030100-15100	6,000	6,300	1674	1674								
61-4425-56	SPC丸底フラスコ 25mL 030100-1525	5,400	5,700	1674	1674								
61-4425-57	SPC丸底フラスコ 50mL 030100-1550	6,000	6,300	1674	1674								
61-4425-58	SPC丸底フラスコ 100mL 030100-19100	6,000	6,300	1674	1674								
61-4425-59	SPC丸底フラスコ 200mL 030100-19200	6,500	6,800	1674	1674								
61-4425-60	SPC丸底フラスコ 25mL 030100-1925	5											

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 買	サンクレスト 2025 買	ナビス2026 買	サニーフーズ 2024 買	設備2024 買	アズビオア 2026 買	アズツール 2021 買	レンタルカ タログ 買	災害対策カ タログ 買	サイエンスカ タログ 買
6-275-03	駒込ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 3mL 10本入 0801-03	2,800	3,100	1756	1756								
6-275-04	駒込ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 5mL 10本入 0801-04	3,600	4,000	1756	1756								
6-275-05	駒込ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 10mL 10本入 0801-05	4,000	4,400	1756	1756								
6-277-02	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 0.1mL	1,850	1,980	1744	1744								
6-277-03	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 0.2mL	1,590	1,670	1744	1744								
6-277-04	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 0.3mL	1,590	1,670	1744	1744								
6-277-05	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 0.5mL	1,090	1,140	1744	1744								
6-277-06	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 1mL	650	680	1744	1744								
6-277-07	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 2mL	720	750	1744	1744								
6-277-08	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 3mL	800	840	1744	1744								
6-277-09	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 5mL	800	840	1744	1744								
6-277-10	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 10mL	1,000	1,050	1744	1744								
6-277-11	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 20mL	2,070	2,170	1744	1744								
6-277-12	メスピペット先端目盛 スーパーグレード 26mL	3,150	3,310	1744	1744								
6-280-02	培養ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 3mL 10本入 0802-02	4,500	5,000	1746	1746								
6-280-03	培養ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 5mL 10本入 0802-03	4,950	5,500	1746	1746								
6-280-04	培養ピペット(見やすい印刷目盛・積算ガラス製) 10mL 10本入 0802-04	5,500	6,100	1746	1746								
6-281-01	デスポビペット(ガラス) 1mL 1000本入 0805-01	6,400	7,000	1746	1746								
6-281-02	デスポビペット(ガラス) 2mL 1000本入 0805-02	6,800	7,500	1746	1746								
6-281-03	デスポビペット(ガラス) 3mL 1000本入 0805-03	7,200	8,000	1746	1746								
6-281-04	デスポビペット(ガラス) 5mL 500本入 0805-04	4,700	5,200	1746	1746								
62-8593-67	PTFEバインディングマルチタフ 20番 40個(100枚入) 080130-08820	24,200	27,500	613	613								
62-8593-82	PTFEバインディングマルチタフ 38番 80個(100枚入) 080130-08880	60,300	69,000	613	613								
62-8593-94	デジタル物じん計 LD-35型 080000-45	249,000	261,500	654	654								
62-8594-11	ワイヤレス電圧・温度計 ISA-101型 080280-101	108,000	113,400	649	649			364					
62-9202-42	小実卓上型 直線試験機 (450W/20kg) DMLHB-P150	1,150,000	1,300,000										
62-9202-43	小実卓上型 直線試験機 (クラフテック/450W/20kg仕様) DMLHB-C4BR	1,207,500	1,580,000										
62-9202-46	小実卓上型 直線試験機 DMLHB-TW	1,150,000	1,500,000										
62-9202-47	小実卓上型 直線試験機 DMLHB-FT	1,817,000	2,290,000										
62-9202-48	小実卓上型 直線試験機 (可動範囲試験機) DMLHB-FIS	2,047,000	2,480,000										
62-9202-50	小実卓上型 直線試験機 (可動範囲試験機) DMLHB-FU	1,794,000	2,190,000										
62-9202-52	小実卓上型 直線試験機 (可動範囲試験機) DMLHB-FR	2,392,000	2,890,000										
62-9202-53	小実卓上型 直線試験機 DMLHB-PP	1,322,500	1,680,000										
6-296-01	試験管(リップ付) φ10×100mm 1箱(100本入) A-10	6,400	5,800	1760	1760	280							
6-296-02	試験管(リップ付) φ12×120mm 1箱(100本入) A-12	7,000	7,700	1760	1760	280							
6-296-03	試験管(リップ付) φ15×150mm 1箱(50本入) A-15	4,200	4,600	1760	1760	280							
6-296-04	試験管(リップ付) φ18×185mm 1箱(50本入) A-18.5	4,900	5,350	1760	1760	280							
6-296-05	試験管(リップ付) φ18×180mm 1箱(50本入) A-18	4,500	4,950	1760	1760	280							
6-296-06	試験管(リップ付) φ21×200mm 1箱(50本入) A-21	9,600	10,550	1760	1760	280							
6-296-07	試験管(リップ付) φ24×200mm 1箱(50本入) A-24	11,000	12,100	1760	1760	280							
6-296-08	試験管(リップ付) φ30×200mm 1箱(25本入) A-30	9,250	10,180	1760	1760	280							
6-296-09	試験管(リップ付) φ15×105mm 1箱(100本入) A-15付10mL	7,200	7,900	1760	1760	280							
6-296-11	試験管(リップ付) φ15×105mm 1箱(100本入) A-15付10mL	7,200	7,900	1760	1760	280							
6-296-12	試験管(リップ付) φ12×105mm 1箱(100本入) A-12付10mL	6,300	6,900	1760	1760	280							
6-296-13	試験管(直口) φ13×75mm 1箱(200本入) 直線-S	11,200	12,200	1760	1760	280							
6-296-14	試験管(直口) φ13×90mm 1箱(100本入) 直線-M	6,300	6,800	1760	1760	280							
6-296-15	試験管(直口) φ13×100mm 1箱(100本入) 直線-L	6,400	7,000	1760	1760	280							
6-296-16	試験管(直口) φ10×75mm 1箱(350本入) A-10短	16,450	17,850	1760	1760	280							
6-296-17	試験管(直口) φ12×75mm 1箱(250本入) A-12短	12,750	14,200	1760	1760	280							
6-296-18	試験管(直口) φ12×90mm 1箱(100本入) A-12付10mL	6,300	6,800	1760	1760	280							
6-296-19	試験管(直口) φ15×75mm 1箱(150本入) A-15短	9,600	10,500	1760	1760	280							
6-296-20	試験管(直口) φ18×105mm 1箱(100本入) A-18.5短	7,800	8,300	1760	1760	280							
6-296-21	試験管(直口) φ18×105mm 1箱(100本入) A-18.5付10mL	6,300	6,800	1760	1760	280							
6-296-22	試験管(直口) φ17.5×130mm 1箱(100本入) フラッシュ(広口)	9,500	10,400	1760	1760	280							
6-296-25	試験管(直口) φ15×150mm 1箱(50本入) B-15	3,750	4,100	1760	1760	280							
6-296-26	試験管(直口) φ18×185mm 1箱(50本入) B-18.5	4,400	4,800	1760	1760	280							
6-296-27	試験管(直口) φ18×180mm 1箱(50本入) B-18	4,000	4,500	1760	1760	280							
6-296-33	試験管(直口) φ10×90mm 1箱(100本入) A-10	5,400	5,900	1760	1760	280							
6-296-34	試験管(直口) φ12×120mm 1箱(100本入) A-12	7,000	7,700	1760	1760	280							
6-296-35	試験管(直口) φ15×150mm 1箱(50本入) A-15	4,200	4,600	1760	1760	280							
6-296-36	試験管(直口) φ18×180mm 1箱(50本入) A-18	5,400	5,900	1760	1760	280							
6-296-37	試験管(直口) φ18×180mm 1箱(50本入) A-18	5,500	6,050	1760	1760	280							
6-296-38	試験管(直口) φ21×200mm 1箱(50本入) A-21	9,600	10,550	1760	1760	280							
6-296-39	試験管(直口) φ24×200mm 1箱(50本入) A-24	11,000	12,100	1760	1760	280							
6-296-40	試験管(直口) φ30×200mm 1箱(25本入) A-30	9,250	10,180	1760	1760	280							
6-296-41	試験管(直口) A-スピッツ10mL φ18.5×105mm 1箱(100本入)	11,200	12,300	1760	1760	280							
6-296-43	試験管(直口) A-フラスコン φ15×105mm 1箱(100本入)	7,200	7,900	1760	1760	280							
6-296-44	試験管(直口) A-フラスコン φ12×105mm 1箱(100本入)	6,300	6,900	1760	1760	280							
6-296-45	試験管(直口) 直線 M φ13×90mm 1箱(100本入)	6,300	6,800	1760	1760	280							
6-296-46	試験管(直口) A-ワイヤル短 φ12×90mm 1箱(100本入)	6,300	6,800	1760	1760	280							
6-296-52	[AC減菌]試験管(リップ付) A-12 φ12×11	1,780	1,870	1760	1760								
6-296-53	[AC減菌]試験管(リップ付) A-15 φ15×11	2,340	2,440	1760	1760								
6-296-55	[AC減菌]試験管(リップ付) A-18 φ18×11	2,230	2,370	1760	1760								
6-296-57	[AC減菌]試験管(リップ付) A-24 φ24×11	3,440	3,700	1760	1760								
6-296-58	[AC減菌]試験管(直口) A-12 φ12×120	1,780	1,870	1760	1760								
6-296-59	[AC減菌]試験管(直口) A-15 φ15×120	2,340	2,440	1760	1760								
6-296-67	[AC減菌]試験管(直口) A-18 φ18×180	2,230	2,370	1760	1760								
6-296-68	[AC減菌]試験管(直口) A-24 φ24×200	3,440	3,700	1760	1760								
6-297-01	ねじ口試験管 φ16.5×130 φ10.0mm 15mL 1箱(50本入) NT-16	11,500	12,700	1765	1765								
6-297-02	ねじ口試験管 φ18×160 φ10.0mm 25mL 1箱(50本入) NT-18	14,500	16,000	1765	1765								
6-297-03	ねじ口試験管 φ16.5×65 φ10.0mm 6mL 1箱(100本入) NT-16	19,200	21,200	1765	1765								
6-297-04	ねじ口試験管 φ18.75×65 φ10.0mm 9mL 1箱(100本入) NT-18	20,200	22,200	1765	1765								
6-297-05	ねじ口試験管 φ16.5×105 φ10.0mm 10mL 1箱(50本入) NS-10	26,000	28,600	1765	1765								
6-297-06	ねじ口試験管 φ18×160 φ12.8mm 25mL 1箱(50本入) NW-18	15,300	17,100	1765	1765								
6-297-07	ねじ口試験管 φ18.75×65 φ12.8mm 9mL 1箱(100本入) NWT-18	22,400	24,600	1765	1765								
6-297-08	ねじ口試験管 φ13×105 φ7.8mm 7mL 1箱(100本入) NN-13	16,800	18,600	1765	1765								
6-297-09	ねじ口試験管 φ16.5×105 φ10.0mm 12mL 1箱(100本入) NR-10	21,600	23,800	1765	1765								
6-297-10	ねじ口試験管 φ20×180 φ12.8mm 37mL 1箱(50本入) NW-20	18,000	19,800	1765	1765								
6-297-11	ねじ口試験管 φ35×105 φ20.3mm 50mL 1箱(20本入) NX-50	14,800	16,280	1765	1765								
6-297-12	ねじ口試験管 φ130×50 φ7.8mm 3mL 1箱(200本入) NNT-13	33,200	36,800	1765	1765								
6-297-13	[ES]試験管 φ16.5×105 φ10.0mm 12mL 1箱(100本入) NR-10	26,000	28,600	1765	1765								
6-297-14	[ES]試験管 φ16.5×105 φ10.0mm 10mL 1箱(50本入) NS-10	33,000	36,400	1765	1765								
6-298-01	共栓試験管・遠流管(遠流挿付目盛付) 10mL 丸底 1箱(100本入) S-10	18,800	21,000	1772	1772								
6-298-02	共栓試験管・遠流管(遠流挿付目盛付) 20mL 丸底 1箱(100本入) S-20	25,500	28,200	1772	1772								
6-298-03	共栓試験管・遠流管(遠流挿付目盛付) 25mL 丸底 1箱(100本入) S-25	32,700	36,200	1772	1772								
6-298-04	共栓試験管・遠流管(遠流挿付目盛付) 50mL 丸底 1箱(100本入) S-50	37,800	41,500	1772	1772								
6-298-05	共栓試験管・遠流管(遠流挿付目盛付) 10mL スピッツ 1箱(100本入) SP-10	19,800	22,000	1772	1772								
6-300-01	デスポチュープ φ12.3×100mm 1箱(1000本入) DS-12	40,000	44,000	1762	1762								
6-300-02	デスポチュープ φ13×100mm 1箱(1000本入) DS-13	4											

品番	品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2026 年	サンプルスト 2026 年	ナビス2026 年	サニークズ 2024 年	設備2024 年	アズビヤ 2026 年	アズツール 2021 年	レンタルカ タログ 年	災害対策カ タログ 年	サイエンスカ タログ 年
63-5521-36	デスクトップ (500人用) D-200S	14,500	17,400	1725	1725								
63-5521-37	デスクトップ (500人用) D-300	18,000	21,500	1725	1725								
63-5521-38	デスクトップ (200人用) D-300	8,400	11,500	1725	1725								
63-5521-39	デスクトップ (100人用) D-1000	8,400	10,000	1725	1725								
63-5521-40	デスクトップ (100人用) D-2000	19,000	22,800	1725	1725								
63-5521-41	バッテリー (200人用) P-120	20,000	24,000	-	-								
63-5521-42	バッテリー (120人用) P-250	15,000	18,500	-	-								
63-5521-43	バッテリー (80人用) P-600	16,000	19,200	-	-								
63-5521-44	バッテリー (50人用) P-1000	15,000	18,000	-	-								
64-0836-34	AT3000-P240 AGアダプター LV5-30用	11,000	11,600	654	654								
64-0836-35	検査ケーブル LV5-30用	5,500	5,800	654	654								
64-0836-36	バッテリーユニット BL2L4	129,000	135,500	654	654								
64-3880-54	高性能バッテリーフィルター LD-5R5用	4,800	5,000	654	654								
64-3880-71	バッテリーユニット ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 10本	25,000	26,300	-	-								
64-3880-75	排出用バッテリーユニット LD-6R2用	10,000	11,000	654	654								
64-3880-76	外部吸引ユニット LD-6R2用	62,000	65,100	654	654								
64-8272-47	ねじり心臓キャップ GL-45 パッキンなし 1袋(10個入)	7,500	7,900	1589	1589								
64-8272-48	ねじり心臓キャップ GL-45 パッキンなし 1袋(10個入)	10,000	10,500	1589	1589								
64-8272-52	HPLC内管接続用 3.1x14.6mm	88,200	98,200	1590	1590								
64-8273-41	PTFEバイパスターフィルター φ100 100枚入 TF98R	24,200	27,500	613	613								
64-8273-42	PTFEバイパスターフィルター φ25 100枚入 TF98R	20,900	23,800	613	613								
64-8273-43	PTFEバイパスターフィルター φ47 100枚入 TF98R	28,500	33,000	613	613								
64-8273-44	PTFEバイパスターフィルター φ83 100枚入 TF98R	31,800	37,800	613	613								
64-8273-45	PTFEバイパスターフィルター φ110 50枚入 TF98R	39,600	45,500	613	613								
64-8273-54	中圧シリンダー用高性能フィルター MTフィルター用	3,000	3,200	-	-	949							
64-8273-55	フィルター交換用カートリッジ BL2-SS8NWJ用	56,000	57,000	-	-	949							
64-8273-56	感熱紙 BL2-SS8NWJ用 10入	12,400	13,000	-	-	949							
6-487-01	アルコールランプ 橙色 70mL 0613-01	750	820	1854	1854	304							
6-487-02	アルコールランプ クリア 70mL 0613-02	750	820	1854	1854	304							
6-487-01	アルコールランプ 赤交換用 0613-0109	130	144	1854	1854	304							
64-9674-87	PTFEバイパスターフィルター φ35 100枚入 TF98R	25,000	28,500	613	613								
64-9674-96	デジタルマルチメーター DM-300S	105,000	116,000	675	675								
65-0258-35	ポリアクリル酸ゲル PS-7	19,500	23,000	-	-								
65-0258-36	ポリアクリル酸ゲル PS-FL	29,500	37,000	-	-								
65-3692-55	シリコンパッキン PTFE 両面溝 GL-45 車キャップ用 10個入	6,100	6,400	1589	1589								
65-3693-64	アスベスト大気サンプリング AS-100型	511,500	537,000	655	655								
65-3735-33	カゲツクリンバスターキット 実験用 1.6L入	24,000	27,000	2175	2175								
65-8121-60	小型PPネジ口瓶底口200mL 100本 1760-0030 JSPW-N-30	7,800	8,800	1507	1507								
65-8121-61	小型PPネジ口瓶底口60mL 100本 1760-0060 JSPW-N-60	8,400	9,600	1507	1507								
65-8121-62	小型PPネジ口瓶底口125mL 100本 1760-0125 JSPW-N-125	10,800	12,400	1507	1507								
65-8639-72	プラハール 白 1L DSP-1T	450	520	1565	1565								
65-8639-73	プラハール 白 2L DSP-2T	580	670	1565	1565								
65-8639-74	プラハール 白 4L DSP-4T	1,000	1,160	1565	1565								
65-8639-75	プラハール 白 6L DSP-6T	1,200	1,380	1565	1565								
65-8639-80	プラハール 白 0.5L DSP-0.50N	450	490	1565	1565								
65-8639-81	プラハール 白 1L DSP-1N	450	520	1565	1565								
65-8733-58	TLプラスチック瓶 9045A グレー 80693101GL804	53,400	64,100	1023	1023								
65-9011-51	サニークズ222-3フルー-2027900BL504	5,740	6,890	1657	1657								
65-9201-40	病理用キシレン 500mL 4313	750	840	-	-								
65-9201-41	病理用キシレン 1.1Lx12 4312	19,500	24,400	-	-								
65-9201-42	病理用キシレン 4Lx4 4312	13,700	17,200	-	-								
65-9201-43	病理用キシレン 15Kg 4312	8,000	10,000	-	-								
65-9201-44	病理用キシレンMS 4Lx4 4313	14,500	18,200	-	-								
65-9201-45	病理用キシレンMS 15Kg 4312	8,400	10,400	-	-								
65-9201-46	病理用キシレンMS 1.1Lx12 4313	23,000	28,800	-	-								
65-9201-54	パララック 1Kg x 10 43201	23,000	24,300	-	-								
65-9201-57	パララック 2Kg x 4 43202	18,400	19,400	-	-								
6-592-21	ドラゴン Gチューブ 3x5mm 1巻(10m)	2,070	2,380	1876	1876								
6-592-22	ドラゴン Gチューブ 4x6mm 1巻(10m)	2,420	2,790	1876	1876								
6-592-23	ドラゴン Gチューブ 5x7mm 1巻(10m)	2,560	2,950	1876	1876								
6-592-24	ドラゴン Gチューブ 6x8mm 1巻(10m)	2,800	3,180	1876	1876								
6-592-25	ドラゴン Gチューブ 7x10mm 1巻(10m)	4,700	5,400	1876	1876								
6-592-26	ドラゴン Gチューブ 8x11.5mm 1巻(10m)	5,800	6,670	1876	1876								
6-592-27	ドラゴン Gチューブ 9x13mm 1巻(10m)	6,900	7,940	1876	1876								
6-592-28	ドラゴン Gチューブ 10x14.5mm 1巻(10m)	8,400	9,680	1876	1876								
6-592-29	ドラゴン Gチューブ 12x16mm	900	1,040	1876	1876								
6-592-30	ドラゴン Gチューブ 15x20mm	1,520	1,750	1876	1876								
6-592-31	ドラゴン Gチューブ 18x24mm	1,680	2,070	1876	1876								
6-592-32	ドラゴン Gチューブ 1x3mm 1巻(10m)	1,940	2,230	1876	1876								
6-592-33	ドラゴン Gチューブ 2x4mm 1巻(10m)	1,940	2,230	1876	1876								
6-593-01	フッ素チューブ 1x3	1,650	1,900	1871	1871								
6-593-02	フッ素チューブ 1x4	2,320	3,380	1871	1871								
6-593-03	フッ素チューブ 3x5	2,930	3,380	1871	1871								
6-593-04	フッ素チューブ 4x6	3,710	4,290	1871	1871								
6-593-05	フッ素チューブ 5x7	4,290	4,940	1871	1871								
6-593-06	フッ素チューブ 6x8	4,170	4,710	1871	1871								
6-593-07	フッ素チューブ 7x10	9,160	10,600	1871	1871								
6-593-08	フッ素チューブ 8x11	10,200	11,800	1871	1871								
6-593-09	フッ素チューブ 9x12	11,200	12,900	1871	1871								
6-593-10	フッ素チューブ 10x13.5	14,700	17,000	1871	1871								
6-593-11	フッ素チューブ 12x16	20,200	23,300	1871	1871								
6-593-12	フッ素チューブ 18x24	25,400	29,300	1871	1871								
6-593-13	フッ素チューブ 18x24	38,300	44,100	1871	1871								
65-9869-42	デジタルマルチメーター DM-100S用オプションAGアダプター UES12LCP-05020DSPA	6,700	7,500	675	675								
65-9869-43	デジタルマルチメーター DM-S用オプションアナログ出力ケーブル	2,500	2,600	675	675								
66-0005-66	ハイブリッドグローブ 赤色 S3520 (ハンドグリップ・ラテックスフリー) L 150枚入	1,200	1,660	982	982								
66-0005-67	ハイブリッドグローブ 赤色 S3519 (ハンドグリップ・ラテックスフリー) M 150枚入	1,200	1,660	982	982								
66-0005-68	ハイブリッドグローブ 赤色 S3518 (ハンドグリップ・ラテックスフリー) S 150枚入	1,200	1,660	982	982								
66-0005-69	ハイブリッドグローブ 赤色 S3521 (ハンドグリップ・ラテックスフリー) XS 150枚入	1,200	1,660	982	982								
66-0005-70	サニークズ222-3フルー-2027900BL504	800	1,080	982	982								
66-0005-71	サニークズ222-3フルー-2027900BL504	800	1,080	982	982								
66-0005-72	サニークズ222-3フルー-2027900BL504	800	1,080	982	982								
66-0005-73	サニークズ222-3フルー-2027900BL504	800	1,080	982	982								
66-0013-37	バスタード(折り畳み式) プララック/パララック 103060-00 B/W	4,350	5,940	1385	1385								
66-0013-38	バスタード(折り畳み式) グレー/ホワイト 103060-00 G/W	4,350	5,940	1385	1385								
66-0021-15	水分活性測定装置 AW-1型 0.325aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-76	水分活性測定装置 AW-1型 0.328aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-77	水分活性測定装置 AW-1型 0.329aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-78	水分活性測定装置 AW-1型 0.375aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-79	水分活性測定装置 AW-1型 0.434aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-80	水分活性測定装置 AW-1型 0.930aw	10,000	11,000	713	713								
66-0021-81	水分活性測定装置 AW-1型 0.973aw	10,000	11,000	713	713								
66-0024-16	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 20L 1箱(4本入)KC-118-3UN	40,000	41,800	1525	1525								
66-0024-17	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 20L 1箱(4本入)KC-118-3UN	21,500	23,400	1525	1525								
66-0024-18	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 10L 1箱(4本入)KM-331-3UN	28,800	30,100	1525	1525								
66-0024-19	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 10L 1箱(4本入)KM-331-3UN	19,200	20,500	1525	1525								
66-0024-20	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 7L 1箱(4本入)KM-453-1UN	20,000	20,900	1525	1525								
66-0024-21	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 7L 1箱(4本入)KM-453-1UN	12,800	13,700	1525	1525								
66-0024-22	ハイパービューホルト 裏内層フッ素樹脂 青 1L 1箱(50本入) KY-872-1	55,000	74,200	1525	1525			</					

Table with columns: 品番 (Part No.), 商品名 (Product Name), 旧価格 (Old Price), 新価格 (New Price), 研究用総合機器2026 (Research Equipment 2026), サークアップ2026 (Sarcup 2026), ナビス2026 (Navis 2026), サニーツール2024 (Sanitools 2024), 設備2024 (Equipment 2024), アズビエア2026 (Asubiea 2026), アズツール2021 (Asutool 2021), レンタルカタログ (Rental Catalog), 実務開発カタログ (Practical Development Catalog), サイエンスカタログ (Science Catalog). Rows include various laboratory equipment like filters, pumps, and reagents.

Table with columns: 品番 (Part No.), 品名 (Part Name), 旧価格 (Old Price), 新価格 (New Price), 研究開発費 (R&D Cost), サークルコスト (Circle Cost), ナビス2026 (Nabis 2026), サニーフーズ (Sunny Foods), 数値2024 (Value 2024), アズビオ2026 (Azubio 2026), アズツール2021 (Azutool 2021), レンタルカタログ (Rental Catalog), 実務開発カタログ (Practical Development Catalog), サイエンスカタログ (Science Catalog). Rows list various parts like PP bags, filters, and containers with their respective prices and costs.

品番	商品名	旧価格	新価格	研究用総合 機器2025 頁	サンクアスト 2025 頁	ナビス2026 頁	サニーフーズ 2024 頁	設備2024 頁	アズビヤ 2026 頁	アズツール 2021 頁	レンタルカ タログ 頁	災害対策カ タログ 頁	サイエンスカ タログ 頁
8-559-02	フレキシブルチューブ 711 30m入	9,800	11,800			1229							
8-5812-01	テイスホーザブルグローブ1箱(100枚入) S	2,300	2,760			987							
8-5812-02	テイスホーザブルグローブ1箱(100枚入) M	2,300	2,760			987							
8-5812-03	テイスホーザブルグローブ1箱(100枚入) L	2,300	2,760			987							
8-5884-01	ヨロロビアンカーHII(補助天板付※・回診タイプ) 2段ブルー 630×400×855mm ES-B2B	110,000	112,000			1426							
8-5884-02	ヨロロビアンカーHII(補助天板付※・回診タイプ) 2段ピンク 630×400×855mm ES-B2P	110,000	112,000			1426							
8-5884-03	ヨロロビアンカーHII(補助天板付※・回診タイプ) 5段ブルー 630×400×855mm ES-B5B	126,000	131,000			1426							
8-5884-04	ヨロロビアンカーHII(補助天板付※・回診タイプ) 5段ピンク 630×400×855mm ES-B5P	126,000	131,000			1426							
8-5938-11	プロシエア薬箱ロールバッグ 50mm×200m SRP50	2,300	2,510			1156							
8-5938-12	プロシエア薬箱ロールバッグ 75mm×200m SRP75	3,000	3,270			1156							
8-5938-13	プロシエア薬箱ロールバッグ 100mm×200m SRP100	3,300	4,260			1156							
8-5938-14	プロシエア薬箱ロールバッグ 150mm×200m SRP150	6,200	6,760			1156							
8-5938-15	プロシエア薬箱ロールバッグ 200mm×200m SRP200	8,300	9,050			1156							
8-5938-16	プロシエア薬箱ロールバッグ 250mm×200m SRP250	10,400	11,400			1156							
8-5938-17	プロシエア薬箱ロールバッグ 300mm×200m SRP300	12,300	14,100			1156							
8-5938-18	プロシエア薬箱ロールバッグ 350mm×100m SRP350	8,400	9,890			1156							
8-7084-11	カレンカードH(PC・バッテリー対応) ピンク SC-PC1PB	116,000	118,000			1403							
8-7084-12	カレンカードH(PC・バッテリー対応) ブルー SC-PC1BB	116,000	118,000			1403							
87-1007-55	シャープスクリーン 13.5ml 1箱(50枚入) 9710-D1	9,700	4,270	1607	1607								
8-7958-02	シャープスクリーンコンテナー 1L 8900SA 1L	480	540			1084							
8-7958-03	シャープスクリーンコンテナー 2L 1522SA 2L	720	810			1084							
8-7958-04	シャープスクリーンコンテナー 4L 3698SA 4L	1,050	1,170			1084							
8-7958-05	シャープスクリーンコンテナー 8L 8865I 8L	1,200	1,500			1084							
8-7958-06	シャープスクリーンコンテナー 8L 8970 8L	1,250	1,400			1084							
8-7958-07	シャープスクリーンコンテナー 12L 8527R 12L	1,800	2,060			1084							
8-799-02	滅菌ロールバッグ HGR-75	9,300	6,700	-	-	1156							
8-799-03	滅菌ロールバッグ HGR-100	7,420	8,550	-	-	1156							
8-799-04	滅菌ロールバッグ HGR-150	10,860	12,600	-	-	1156							
8-799-05	滅菌ロールバッグ HGR-200	14,090	16,300	-	-	1156							
8-799-06	滅菌ロールバッグ HGR-250	17,740	20,000	-	-	1156							
8-8958-11	カレンカードH(回診・引出し付) ピンク SC-K3P	102,000	104,000			1425							
8-8958-12	カレンカードH(回診・引出し付) ブルー SC-K3B	102,000	104,000			1425							
8-8973-11	カレンカードH(船置) ピンク SC-S1P	112,000	114,000			1456							
8-8973-12	カレンカードH(船置) ブルー SC-S1B	112,000	114,000			1456							
8-8973-13	カレンカードH(船置) ピンク SC-S2P	129,000	134,000			1456							
8-8973-14	カレンカードH(船置) ブルー SC-S2B	129,000	134,000			1456							
8-8974-11	カレンカードH(点検船置) ピンク SC-T1P	154,000	159,000			1418							
8-8974-12	カレンカードH(点検船置) ブルー SC-T1B	154,000	159,000			1418							
8-8974-13	カレンカードH(点検船置) ピンク SC-DP	138,000	140,000			1418							
8-8974-14	カレンカードH(点検船置) ブルー SC-DB	138,000	140,000			1418							
8-8975-11	カレンカードH(PC対応) ピンク SC-PC1P	111,000	113,000			1403							
8-8975-12	カレンカードH(PC対応) ブルー SC-PC1B	111,000	113,000			1403							
8-9399-01	医療パック(女用)1箱(50枚入) 49003	12,000	18,000			1840							
8-9569-01	プロシエアプラスチック手袋(パウダーフリー) L 1箱(100枚入)	550	660			982						262	
8-9569-02	プロシエアプラスチック手袋(パウダーフリー) M 1箱(100枚入)	550	660			982						262	
8-9569-03	プロシエアプラスチック手袋(パウダーフリー) S 1箱(100枚入)	550	660			982						262	
8-9569-04	プロシエアプラスチック手袋(パウダーフリー) SS 1箱(100枚入)	550	660			982						262	
8-9970-01	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) L	1,070	1,240			984							
8-9970-02	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) M	1,070	1,240			984							
8-9970-03	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) S	1,070	1,240			984							
8-9971-01	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) L	1,600	1,890	2240	2240	984							
8-9971-02	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) M	1,600	1,890	2240	2240	984							
8-9971-03	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) S	1,600	1,890	2240	2240	984							
8-9971-04	ナビロール手袋(指先エンボス・エコノミータイプ・パウダーフリー) 1箱(100枚入) SS	1,600	1,890			984							
9-1132-01	エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 S	4,390	5,860	2243	2243								
9-1132-02	エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 M	4,390	5,860	2243	2243								
9-1132-03	エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 L	4,390	5,860	2243	2243								
9-1132-04	エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 XL	4,390	5,860	2243	2243								
9-851-01	ラボランサンプル管 No.02 2.2mL(220本) 0201-0151	10,400	11,600	1603	1603								
9-851-02	ラボランサンプル管 No.01 3mL(110本) 0201-0251	6,000	6,600	1603	1603								
9-851-03	ラボランサンプル管 No.1 4mL(110本) 0201-0351	7,400	8,200	1603	1603								
9-851-04	ラボランサンプル管 No.2 5mL(110本) 0201-0451	7,600	8,400	1603	1603								
9-851-05	ラボランサンプル管 No.3 10mL(110本) 0201-0551	9,000	10,000	1603	1603								
9-851-06	ラボランサンプル管 No.4 14mL(55本) 0201-0651	5,900	6,100	1603	1603								
9-851-07	ラボランサンプル管 No.5 20mL(55本) 0201-0751	6,700	7,400	1603	1603								
9-851-08	ラボランサンプル管 No.6 30mL(55本) 0201-0851	8,300	9,200	1603	1603								
9-851-09	ラボランサンプル管 No.7 50mL(55本) 0201-0951	11,600	12,800	1603	1603								
9-851-10	ラボランサンプル管 No.8 110mL(55本) 0201-1051	15,800	17,400	1603	1603								
9-852-01	ラボランスクリーン管 No.02 2mL 200×20本入 0101-0151	12,800	14,000	1602	1602								
9-852-02	ラボランスクリーン管 No.01 3.5mL 100×10本入 0101-0251	8,400	9,200	1602	1602								
9-852-03	ラボランスクリーン管 No.1 4mL 100×10本入 0101-0351	8,600	9,500	1602	1602								
9-852-04	ラボランスクリーン管 No.2 6mL 100×10本入 0101-0451	8,600	9,600	1602	1602								
9-852-05	ラボランスクリーン管 No.3 9mL 100×10本入 0101-0551	10,600	11,800	1602	1602								
9-852-06	ラボランスクリーン管 No.4 13.5mL 50×5本入 0101-0651	6,500	7,200	1602	1602								
9-852-07	ラボランスクリーン管 No.5 20mL 50×5本入 0101-0751	7,400	8,200	1602	1602								
9-852-08	ラボランスクリーン管 No.6 30mL 50×5本入 0101-0851	8,400	9,300	1602	1602								
9-852-09	ラボランスクリーン管 No.7 50mL 50×5本入 0101-0951	11,500	12,700	1602	1602								
9-852-10	ラボランスクリーン管 No.8 110mL 50×5本入 0101-1051	16,800	18,500	1602	1602								